

PHILIPS

Automotive lighting

Veiligheid die je kunt zien

Catalogus
2019-2020



Veiligheid die je kunt zien!

Onze geavanceerde lichtmoduletechnologie is al meer dan 100 jaar **toonaangevend** op het gebied van autoverlichting. We zijn een **vooraanstaande leverancier** van lampen en verlichtingsproducten voor de autoindustrie en de aftermarket. Naast technische **innovatie** hechten we belang aan **veiligheid en rijcomfort**. Veel consumenten en grote autofabrikanten kiezen voor onze autoverlichtingsproducten. Wij zien het als onze **missie** om **innovatieve producten** te introduceren die voortdurend de **veiligheid op**

de weg verbeteren en de **productiviteit in de werkplaats** vergroten. Onze producten zijn ontworpen om **efficiënt** en **duurzaam** te werken en voortdurend **klanttevredenheid** te bieden. Veel garages en werkplaatsen waarderen onze nieuwe reeks professionele LED-werklampen vanwege hun uitstekende **lichtopbrengst** en **robuustheid**.

Hoogwaardige verlichting maakt echt een **verschil**. Dat is veiligheid die je kunt **zien!**



OE-kwaliteit

We leveren **best-in-class producten** en **diensten** in de markten van accessoires en Original Equipment Manufacturers (OEM). Onze producten zijn vervaardigd uit **hoogwaardige materialen** en getest met

de hoogste specificaties voor maximale **veiligheid** en **rijcomfort** voor onze klanten.

- We hebben de **voorkeur** van alle grote autofabrikanten.
- Onze verlichting is te vinden in

één op elke twee auto's in Europa en in één op de drie wereldwijd

- Productieprocessen die huidige **industrie-specificaties overtreffen**.

Philips anti-UV-kwartsglas voor optimale verlichtingsprestaties

Alle Philips quartzglas autolampen zijn UV bestendig, om de kunststof lenzen van uw koplampunits te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

• **Krachtiger licht**

De hoge weerstand van kwartsglas maakt een hogere druk binnen in de lamp mogelijk en dit zorgt voor een krachtiger licht.

• **Betere schokbestendigheid**

De kwartsglaslampen van Philips (gloeispiraal op 2650 °C en glas op 800 °C) zijn bestand tegen zware thermische schokken.

• **Optimale bescherming**

tegen ultraviolette straling Alle Philips quartzglas autolampen zijn UV bestendig, om de lenzen van uw koplamp-units te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

Inhoudsopgave

Introductie

2

Veiligheid die je kunt zien

Halogeen

6

12V Autoverlichting

Vision	10
VisionPlus	10
X-tremeVision G-force	11
LongLife EcoVision	11
WhiteVision	12
WhiteVision ultra	12
RacingVision	13
Welke lamp voor welke functie?	14



24V Bus- en vrachtwagenverlichting

MasterDuty	43
MasterLife	44
MasterDuty BlueVision	44
Welke lamp voor welke functie?	45



32

Tweewielerverlichting

Vision moto	35
CityVision moto	35
X-tremeVision moto	36
CrystalVision ultra moto	36
Welke lamp voor welke functie?	37



Kits

52

Voor auto's en trucks

12V reservekits	54
24V reservekits	56
Koplampreparatieset	57



Xenon

58

Oplossingen voor auto's en trucks


Xenon Vision	61
Xenon X-tremeVision gen2	62
Xenon LongerLife	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Onze proactieve oplossing tegen piraterij in xenonlampen	65



Bijlagen

86

Verlichtingstechnologie uitgelegd	86
Verpakkingsvoorbeelden	88
De bestelcodes van Philips begrijpen	89
Technische illustraties	
Lampvoeten	90
Productindex	91



LED retrofit

70

Verlichting voor auto's en vrachtwagens

Welke LED-lampen voor welke functie?	74
Ultinon LED	76
X-tremeUltinon LED	76
CANbus LED adapter	77



Halogeen



12V Autoverlichting



Welke autolamp heeft u nodig?



Ervaar
meer licht

Tot **30%**
meer zicht*



Vision

★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur

Tot **3200 K**



Levensduur**



Verkrijgbaar in H1, H3, H4,
H7, HB3, HB4, H11

Tot **60%**
meer zicht*



VisionPlus

★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur

Tot **3250 K**



Levensduur**



Verkrijgbaar in
H1, H4, H7

Tot **130%**
krachtiger licht*



X-tremeVision

★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur

Tot **3500 K**



Levensduur**



Verkrijgbaar in
H1, H4, H7

Nieuw

Tot **130%**
krachtiger licht*



**X-tremeVision
G-force**

★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur

Tot **3500 K**



Levensduur**



Verkrijgbaar in
H1, H4, H7, H11, HB4***

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie.

* Vergeleken met de minimale wettelijke norm

** Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7

*** 10 G is van toepassing op H4 en H7

**** Beperkte levensduur

Licht dat duurt

Levensduur tot wel **1500 uur****



LongLife EcoVision

★★★★★

Standard




LongLife EcoVision

Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19

Beleef jouw passie

Intens wit xenoneffect



WhiteVision

★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

Nieuw

Scherpe, witte look



Range up to 4200 K

WhiteVision ultra


★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H4, H7

Tot **150% krachtiger licht***



Auto EXPRESS BEST BUY 2018

auto motor sport
Test Result: New 9/2017
Highly Recommended
Car Guide to test: Philips RacingVision +150%

RacingVision

★★★★★



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H4, H7

Vision

Tot 30%
meer zicht*

- Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding
- Hoogwaardige en extreem slijtvaste autolamp

Philips Vision autolampen garanderen een uitstekende lichtopbrengst tegen een **concurrerende prijs**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard

Vision

Verkrijgbaar in C1- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



VisionPlus

Tot 60%
meer zicht*

- Meer rijcomfort met verbeterde zichtbaarheid
- Hoogwaardige en extreem slijtvaste autolamp

Met Philips VisionPlus autolampen ziet u meer en beter. Hierdoor bent u **veilig** en **comfortable onderweg**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard

VisionPlus

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



X-tremeVision G-force

Tot **130%**
krachtiger licht*

- Duurzame autolampen, uitermate bestand tegen trillingen en schokken (o.a. bij slecht wegdek)**
- Wit licht voor een hoger contrast en meer zicht
- Zeer lange levensduur

Philips X-tremeVision G-force autolampen bieden u een unieke combinatie van een zeer hoge lichtopbrengst en extreme schokbestendigheid, tot maar liefst 10G. **Zie meer, reageer sneller en rij veiliger.**

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm
**G10 resistentie bij H4 en H7 uitvoering



Standaard

X-tremeVision G-force

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

LongLife EcoVision



Langere levensduur,
minder vaak
vervangen

- Gaat aanzienlijk langer mee*
- Hoogwaardige en extreem slijtvaste autolamp

Moe van het voortdurend vervangen van uw lampen? Door de langere levensduur van een autolamp is Philips LongLife EcoVision de juiste keus voor bestuurders die het onderhoud van hun voertuig willen minimaliseren.

*Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7

Verkrijgbaar in S2-, C1- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



H1

H3

H4

H7

H11

H18


H19

WhiteVision

Intens wit xenon effect

- **Maximaal zicht, premium uitstraling**
- **Excellent wit licht voor meer contrast**
- **100% legaal voor weggebruik**

Philips WhiteVision lampen produceren een intens wit licht, vergelijkbaar met Xenon, voor **beter zicht en een premium uitstraling**.



Standaard licht

WhiteVision

Verkrijgbaar in S2 en B1 verpakking



Verkrijgbaar in



WhiteVision ultra

Heldere, witte look

- **Superieure witte uitstraling, ruim 4200 Kelvin**
- **100% prestaties, legaal voor weggebruik**
- **Optimaal rijcomfort met meer dan 60% meer zicht***

Philips WhiteVision ultra, voorzien van een unieke coating, produceert een ongekend wit licht, ruim 4200 Kelvin, legaal voor weggebruik. Deze lampen leveren het meest witte licht in onze halogeen autolampen portfolio. De perfecte keuze voor een mooie, stijlvolle look in combinatie met uitstekend zicht, comfort en veiligheid.




*Vergeleken met de minimale wettelijke norm

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in





RacingVision

Tot 150%* helderder licht

- Meer zicht, snellere reactie
- Geoptimaliseerd verlichting voor winterse omstandigheden

Als u snel over slecht verlichte smalle wegen rijdt, vertrouwt u op de prestaties van uw koplampen. Bij onverwacht gevaar is de reactietijd het belangrijkste. Tienden van seconden zijn cruciaal voor uw veiligheid. Dankzij de superieure bundel van de Philips RacingVision-koplampen herkent u gevaarlijke situaties sneller en behoudt u controle over uw voertuig ongeacht de verkeerssituatie.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard



RacingVision

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



H4



H7

Welke lamp voor welke functie?



Dimlicht – grootlicht



Richtingaanwijzers voor




Interieurverlichting



Parkeerlicht voor



Richtingaanwijzers zijkant



Mistlampen voor



Dagrijverlichting



Dashboardverlichting





Vision

VisionPlus

X-tremeVision

X-tremeVision
G-force

Nieuw

LongLife
EcoVision

WhiteVision

WhiteVision
ultra

Nieuw

RacingVision

philips.com/mylamps



12844 12821 12866

C5W R5W FET10W



12814 12093 12067 12356 12146 12498 12496 12496sv 12065 12071 12275 12174 12180 12190 12274

R10W RY10W W16W H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY19W PWY24W PSY24Wsv PY24W PY24Wsv



**Kofferbak-
verlichting**



12256 12961 12067 12065 12814

W3W W5W W16W W21W R10W



3de remlicht



**Richtingaanwijzers
achter**



12067 12356 12498 12065 12085 12276

W16W H21W P21W W21W PS19W PSX24W



Achteruitrijlamp



12844 12821 12961

C5W R5W W5W



**Verlichting
handschoenenkastje**



12929 12821 12961 12036 12814 12594 12499 12814

T4W R5W W5W H6W R10W P21/4W P21/5W PR21/5W



Parkeerlicht achter



12067 12498 12088 12594 12499 12814 12065 12066

W16W P21W PR21W P21/4W P21/5W PR21/5W W21W W21/5W



**Kentekenplaat-
verlichting**



**Mistlampen
achter**



Remlichten

*Combineert functies voor remlicht en parkeerlicht achter

12V autoverlichting

Halogeen



H1 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258XV+S2	12	55	P14,5s	37166628	8 727900 371666	-	8727900371673	ECE	5
12258XV+B1	12	55	P14,5s	37164230	8 727900 371642	-	8727900371659	ECE	10

H1 X-tremeVision G-force



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258XVGS2	12	55	P14,5s	35520828	8 727900 355208	-	8727900355215	ECE	5
12258XVGB1	12	55	P14,5s	35522230	8 727900 355222	-	8727900355239	ECE	10

H1 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
2258WHVSM	12	55	P14,5s	78884928	8 711500 788849	-	8711500788856	ECE	5
12258WHVB1	12	55	P14,5s	37156730	8 727900 371567	-	8727900371574	ECE	10

H1 Spot



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

H2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

H3 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336WHVB1	12	55	PK22s	77951930	8 711500 779519	-	8711500779526	ECE	10

H4 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	100

H4 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	100

H4 X-tremeVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342XV+S2	12	60/55	P43t-38	22109428	8 711500 221094	-	8711500221100	ECE	5
12342XV+B1	12	60/55	P43t-38	22107030	8 711500 221070	-	8711500221087	ECE	10

H4 X-tremeVision G-force



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342XVGS2	12	60/55	P43t-38	35525328	8 727900 355253	-	8727900355284	ECE	5
12342XVGB1	12	60/55	P43t-38	35529130	8 727900 355291	-	8727900355390	ECE	10

H4 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 ColorVision Yellow



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342CVPYS2	12	60/55	P43t-38	36789828	8 727900 367898	-	8727900367904	ECE	5

H4 ColorVision Blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342CVPBS2	12	60/55	P43t-38	36793528	8 727900 367935	-	8727900367942	ECE	5

H4 WhiteVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342WHVSM	12	60/55	P43t-38	78886328	8 711500 788863	-	8711500788870	ECE	5
12342WHVB1	12	60/55	P43t-38	22103230	8 711500 221032	-	8711500221049	ECE	10

H4 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

H4 RacingVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342RVS2	12	60/55	P43t-38	00020028	8 719018 000200	-	8719018000217	ECE	5
12342RVB1	12	60/55	P43t-38	00022430	8 719018 000224	-	8719018000231	ECE	10

H7 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	100

H7 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	100

H7 X-tremeVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972XV+S2	12	55	PX26d	37170328	8 727900 371703	-	8727900371710	ECE	5
12972XV+B1	12	55	PX26d	37168030	8 727900 371680	-	8727900371697	ECE	10

H7 X-tremeVision G-force



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972XVGS2	12	55	PX26d	35541328	8 727900 355413	-	8727900355789	ECE	5
12972XVGB1	12	55	PX26d	35579630	8 727900 355796	-	8727900355802	ECE	10

H7 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 ColorVision Yellow



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972CVPYS2	12	55	PX26d	36802428	8 727900 368024	-	8727900368031	ECE	5

H7 ColorVision Blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972CVPBS2	12	55	PX26d	36810928	8 727900 368109	-	8727900368130	ECE	5

H7 WhiteVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972WHVSM	12	55	PX26d	78888728	8 711500 788887	-	8711500788894	ECE	5
12972WHVB1	12	55	PX26d	37160430	8 727900 371604	-	8727900371611	ECE	10

H7 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972WWUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	872790054942	ECE	5
12972WWUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

H7 RacingVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972RVS2	12	55	PX26d	00024828	8 719018 000248	-	8719018000255	ECE	5
12972RVB1	12	55	PX26d	00026230	8 719018 000262	-	8719018000279	ECE	10

H8 WhiteVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12360WHVB1	12	35	PGJ19-1	37471130	8 727900 374711	-	8727900374728	ECE	10

H8



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

H9



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362WHVB1	12	55	PGJ19-2	37469830	8 727900 374698	-	8727900374704	ECE	10

H11 X-tremeVision G-force



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362XVGB1	12	55	PGJ19-2	00119130	8 719018 001191	-	8719018001207	ECE	10

H13



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

H16



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

H18 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

H19 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

HB1 9004



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 X-tremeVision G-force



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005XVGB1	12	60	P20d	00121430	8 719018 001214	-	8719018001221	ECE	10

HB3 WhiteVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005WHVB1	12	60	P20d	37475930	8 727900 374759	-	8727900374766	ECE	10

HB4 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006WHVB1	12	51	P22d	37473530	8 727900 374735	-	8727900374742	ECE	10

HB4 X-tremeVision G-force



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006XVGB1	12	51	P22d	00123830	8 719018 001214	-	8719018001245	ECE	10

HB5 9007



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

H27W/1



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

12V Signalisatie- en interieurverlichting (voor LED-retrofit verlichting, raadpleeg pagina 71)

P21W VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498B2	12	21	BA15s	5549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200

P21/4W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499B2	12	21/5	BAY15d	5545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	200

PR21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

PY21W SilverVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

PY21W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

PY21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	200

Stop P22



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	200

R5W BA15d



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

R10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	200

RY10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

BA7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

T2W - T3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	200

Halogene miniatuursignalisatieverlichting VS

H5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
12036WHVB2	12	6	BAX9s	37467430	8 711500 245670	-	8727900374681	ECE	10
12036BVCP	12	6	BAX9s	87609628	8 711500 876096	8711500876102	8727900370720	ECE	5x10

H10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Wedge base

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W - W3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W WhiteVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961NBVB2	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8 727900 392043	-	8727900392050	ECE	10

W5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	200

WY5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

C5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	200

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

12V autoverlichting

Halogeen

Bax

Bax tool box 12V



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55502GKKM	12	-	-	69717928	8 727900 697179	-	8727900697230	-	5

Bax 8,3s/1,35 black



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

HiPerVision

P13W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10



PCY16W HiPerClick



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10



PW16W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10



PS19W LongLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10



PS19W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10



PSY19W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10



HiPerVision LCP



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10



PS24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10



PSX24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10



PSY24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10



PSY24W SilverVision+



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Halogeen



Tweewieler-

verlichting





Welke tweewielerverlichting heeft u nodig?

Ervaar meer licht

Tot **30%** meer zicht*




Vision moto
★★★★★



Lichtbundel prestaties



Kleurtemperatuur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H4, H7, HS1

Zien en gezien worden



CityVision moto
★★★★★



Lichtbundel prestaties



Kleurtemperatuur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H4, H7, HS1

Tot **130%** krachtiger licht*




X-tremeVision moto
★★★★★



Lichtbundel prestaties



Kleurtemperatuur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H4, H7

Beleef jouw passie

Helder **wit** licht




CrystalVision ultra
★★★★★



Lichtbundel prestaties



Kleurtemperatuur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H4, H7, HS1



Philips tweewielerverlichting is ontworpen om tegen extreme trillingen bestand te zijn – tot 10 G.

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie

* Vergeleken met de minimale wettelijke norm

** Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7

Vision moto

Tot 30%
meer zicht*

- **Betere prestaties***
- **Hoogwaardige en extreem slijtvaste motorverlichting**

Produceert **tot 30% meer zicht** vergeleken met een standaardlamp.
Met Philips Vision moto zien motorrijders verder met een verbeterde lichtbundel tegen een zeer **concurrerende prijs**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard

Vision moto

Verkrijgbaar in



H4

H7

HS1


CityVision moto

Zien en gezien
worden

- **Opvallend oranje kleureffect**
- **Maximale veiligheid**
- **Specifiek ontworpen voor gebruik binnen de bebouwde kom**
- **Tot 40% meer zicht***

Voor maximale veiligheid en zichtbaarheid produceert Philips de CityVision moto met een herkenbaar en opvallend **oranje kleureffect**. Motorrijders zijn op zoek naar meer veiligheid, in het bijzonder motorrijders in het drukke stadsverkeer. Philips CityVision moto is speciaal ontworpen voor zowel **maximale zichtbaarheid als maximale veiligheid**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard

CityVision moto



Verkrijgbaar in



H4

H7

HS1

X-tremeVision moto

Tot **130%**
meer zicht*

- Maximale helderheid
- Unieke gasvulling voor optimale levensduur en duurzaamheid
- Maximaal comfort en veiligheid

Philips X-tremeVision moto levert tot **130% meer zicht** voor motorrijders die verder willen zien voor **ultieme prestaties en veiligheid**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard



X-tremeVision moto

Verkrijgbaar in



H4



H7

CrystalVision ultra moto

Helder wit licht

- Heldere, moderne Xenon look
- Personaliseer en creëer je eigen verlichting
- Hoogwaardige kwaliteitslamp en ultra schokbestendig

Voor motorrijders die voor een eigen look en stijl kiezen. Philips CrystalVision ultra moto lampen leveren een uitermate helder wit licht. **Personaliseer uw verlichting en verbeter uw zicht, comfort én veiligheid.**



Verkrijgbaar in



H4



H7



HS1



Standaard



CrystalVision ultra moto

Welke lamp voor welke functie?



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008

H1 H3 H4 H7 H9 H11 HS1 HB3 HB4 R2 S2 S3



Dimlicht - grootlicht



12961 12067 12065 12071 12396 12356

W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499

R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W



Richtingaanwijzers voor



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499

W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W



Parkeerlicht achter



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844

W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W



Kentekenplaatverlichting



Vision
moto



CityVision
moto



X-tremeVision
moto



CrystalVision
ultra moto

philips.nl/c-m-li/motorverlichting



12929 12821 12814 12036

T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910

W3W W5W W16W T2W T3W



Parkeerlicht voor



12067 12066 12498 12088 12499 12495

W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W



Remlichten



12356 12961 12067 12065 12071

W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496

R5W R10W RY10W P21W PY21W



Richtingaanwijzers achter

Tweewielerverlichting

Halogeen

H4 Vision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 X-tremeVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

H4 CrystalVision ultra moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

H7 Vision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 X-tremeVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

H7 CrystalVision ultra moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

HS1 Vision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 CristalVision ultra moto



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

S2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Signaling lamps

W3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200

P21/5W ExtraDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10

Halogeen



24V Bus- en vrachtwagenverlichting



Welke 24 V bus- en vrachtwagenlamp heeft u nodig?




Veiligheid en duurzaamheid

Gemaakt om te weerstaan



De langste levensduur



MasterDuty



MasterLife



Kleurtemperatuur

Tot 3200 K



Standard: 3100 K

Levensduur*

Tot 550 uur



Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H11

Kleurtemperatuur

Tot 3200 K



Standard: 3100 K

Levensduur*

Tot 1200 uur



Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H11

Veiligheid en stijl

Maximaal xenon-effect




MasterDuty BlueVision



Kleurtemperatuur

Tot 3500 K



Standard: 3100 K

Levensduur*

Tot 500 uur



Verkrijgbaar in H3, H4, H7




Bestand tegen extreme trillingen

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie
* Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7

Veiligheid en duurzaamheid

Voordelen van Philips 24V koplampen

Zijn **bestand tegen zware schokken en trillingen** en **bieden hoge kwaliteit en veiligheid**.
Philips koplampen voor vrachtwagens gaan langer mee dan standaardlampen.



MasterDuty

Zeer robuuste en krachtige lamp

- Gaat tot 550 uur mee
- Maximale trillingsbestendigheid
- Tot 130% meer zicht**
- Versterkte fitting en lampvoet beschermen tegen schokken
- Extra robuuste double-coil gloeidraad

De Philips MasterDuty-koplampen zijn ontworpen voor **een maximale trillingsbestendigheid** en een uitstekende **levensduur**. MasterDuty is de **juiste keuze** voor bestuurders die lampen zoeken **die sterk zijn** én die **lang meegaan**.

*Levensduur verschilt per type, indicatie enkel voor H7.

**Vergeleken met de minimale wettelijke norm, geldt voor H1, H4, H7 en H11.

Verkrijgbaar in B1- and C1-verpakking



Verkrijgbaar in



H1

H3

H4

H7

H11

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie

MasterLife

De langste levensduur


- Gaat tot 1200 uur mee*
- Tot 100% meer zicht**
- Maximale trillingsbestendigheid*
- Extra robuuste dubbelgewikkelde gloeidraad

Philips MasterLife gaat tot **1200 uur** mee en is bovendien bestand tegen extreem **zware belasting** en **trillingen**. Door hun **minimale uitvalspercentage** reduceren onze lampen het **aantal onderbrekingen** van de rijtijd, zodat uw wagens optimaal productief blijven. **Philips MasterLife is de verstandigste keuze bij een groot wagenpark!**

*Levensduur verschilt per type, indicatie enkel voor H7.

**Vergeleken met de minimale wettelijke norm, geldt voor H1, H4, H7 en H11.

Verkrijgbaar in C1-verpakking



Verkrijgbaar in



MasterDuty BlueVision

Maximaal xenoneffect

- Maximale trillingsbestendigheid
- Kwartsglas met hoge prestaties en een speciale coating voor xenoneffect
- De opvallende blauwe lichtkap geeft een mooie look, zelfs als de lamp is uitgeschakeld

Voor bestuurders die gaan voor een **ultieme mix van stijl én prestaties**, produceert Philips MasterDuty BlueVision een **blauw xenoneffect**. Philips MasterDuty BlueVision is net zo **duurzaam** en **trillingsbestendig** als Philips MasterDuty maar dan gecombineerd met een extra blauw xenoneffect voor een maximum aan stijl.

*In vergelijking met gemiddelde 24 V H4- of H7-lampen op de markt



Standaard

MasterDuty BlueVision

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



Welke lamp voor welke functie?



philips.com/automotive



13258 13336 13342 13972 24362 13620
H1 H3 H4 H7 H11 R2 D1S/R D2S D2R

Dimlicht – grootlicht



13844 13821 13929 13961
C5W R5W T4W W5W

Binnenverlichting



24356 13498 13496
H21W P21W PY21W

Richtingaanwijzers voor



24356 13821 13814 13961
H21W R5W R10W W5W

Richtingaanwijzers zijkant



13844 13821 13814 13929 13256 13961
C5W R5W R10W T4W W3W W5W

Rijverlichting



13844 13821 13814 13961
C5W R5W R10W W5W

Kentekenplaatverlichting

Remlichten

Achteruitrijlamp

Mistlampen achter



13258 13311 13336 13972 24362
H1 H2 H3 H7 H11

Mistlampen voor



13256 13961 13516 13974
W3W W5W WBT5 Bax

Dashboardverlichting



13821 13929 13256 13961
R5W T4W W3W W5W

Parkeerlicht voor



13499 13821 13814
P21/5W R5W R10W

Parkeerlicht achter



24356 13498 13496
H21W P21W PY21W

Richtingaanwijzers achter



24356 13498
H21W P21W

Bus- en vrachtwagenverlichting

Halogeen

H1 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

24V signalisatie- en interieurverlichting (voor LED-retrofit verlichting, raadpleeg pagina 71)

P21W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	200

P21W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	200

P21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	200

PY21W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	200
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	200

BA7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	200

Halogene miniatuursignalisatieverlichting VS

H21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkinghoeveelheid
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

Wedge base

W2,5W - W3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	200

WBT5



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	200
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

C5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	200

Festoon T10,5x43 5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43 15W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43 18W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

Bax 8,5d/2 yellow



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Kits





Reservelampen en **reparatiesets** voor auto's en trucks

Om de **veiligheid** te verhogen, wordt er in de meeste Europese landen **aanbevolen** dat alle voertuigen zijn uitgerust met een **goedgekeurde reservekit**. Bestuurders **voldoen** hiermee niet alleen aan de wet maar vergroten ook hun eigen **veiligheid** omdat ze voorbereid zijn om op elk moment een defecte lamp te kunnen **vervangen**.

Met onze **koplampreparatieset** herstelt u de lenzen van auto's, trucks en tweewielers zodat ze er bijna nieuw uitzien. Het is ons **rendabele alternatief** voor volledige koplampvervangning.

www.philips.com/automotive



12V ReserVELampensets

Easy Kit H1



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55472EKMM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55473EKMM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55474EKMM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55475EKMM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	1	-	1	-	1	1	1	1	1



Essential Box H1



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

24V Reservelampensets

MiniKit H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

Inhoud

Lamptype	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

Inhoud

Lamptype	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

Inhoud

Lamptype	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

Inhoud

Lamptype	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

Inhoud

Lamptype	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

Reparatieset voor koplampen



Veiligheid

Herstelt koplampen zodat ze er weer als nieuw uitzien!

- Minder verblinding en tot 100% helderdere lenzen
- Veiliger rijden in het donker
- Verwijdert waas en vergeling van schadelijke UV-stralen en vuil
- Professionele resultaten zonder elektrisch gereedschap binnen 30 minuten
- Hoge kwaliteit en betaalbaar
- 2 Jaar UV-bescherming gegarandeerd

Verwijdert de vervaging en vergeling van koplampen en herstelt de oorspronkelijke **transparantie** voor meer **veiligheid**. Koplampen verbleken en oxideren onder invloed van constante blootstelling aan de elementen en krijgen krassen door de impact van stof en stenen.



Voor

NA



Koplampreparatieset



	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6

Xenon



Xenon-

Oplossingen voor auto's en trucks



Welke **xenonlamp** heeft u nodig?



Ervaar **meer licht**

Ideaal voor **vervanging**




Xenon Vision



Lichtbundel prestaties



Kleurtemperatuur




Verkrijgbaar in **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S**

Tot **150%** meer zicht*




Xenon X-tremeVision gen2



Lichtbundel prestaties



Kleurtemperatuur



Verkrijgbaar in **D1S, D2S, D2R, D3S, D4S**

Licht **dat duurt**

Geruststelling: **4 + 3** jaar garantie




Xenon LongerLife**



4 jaar garantie **+3**

Lichtbundel prestaties



Levensduur



Verkrijgbaar in **D1S, D2S, D2R**

Beleef **jouw passie**

Homogeen **wit** LED-effect




Xenon WhiteVision gen2



Lichtbundel prestaties



Kleurtemperatuur



Verkrijgbaar in **D1S, D2S, D2R, D3S**

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie

* Vergelijken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft).

** Niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger



Ervaar meer licht

Xenon Vision

Ideaal voor vervanging

- **Color match-technologie:** de nieuwe lamp past bij de kleurtemperatuur van de lamp die niet wordt vervangen.
- **Een betaalbare keuze**
- **Gehomologeerd 4 300 K**

Philips Xenon Vision stelt u in staat een enkele lamp te vervangen, waarbij de nieuwe lamp **past bij de kleur** van de niet vervangen lamp.

De innovatieve vervangingstechnologie van de Philips Xenon Vision is de economische oplossing voor **individuele lampvervanging**.



Standaard



Xenon Vision

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in



Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie

Ervaar meer licht



Xenon X-tremeVision gen2

Onze helderste xenonlamp

- **Optimale verlichtingsprestaties**
- **Tot 150% meer zicht***
- **Maximale veiligheid en zichtbaarheid**
- **Ontworpen voor veeleisende bestuurders**

Philips Xenon X-tremeVision gen2 is de laatste ontwikkeling in **xenontechnologie**. Dit biedt de **krachtigste bundel** met een ultieme lichtopbrengst. Dit levert uitstekende verlichtingsprestaties met een unieke verlichtingssituatie **voor optimaal rijcomfort**.

www.philips.com/xenongen2

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft).



Standaard



Xenon X-tremeVision gen2

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

Licht dat langer blijft

4 jaar garantie
+3

Xenon LongerLife

Geruststelling met de langste garantie

Rust uw auto uit met Xenon LongerLife-lampen en u kunt wel 7 jaar lang rijden zonder te hoeven denken aan verwisselen. Philips Xenon LongerLife-lampen worden automatisch geleverd met **4 jaar garantie**. Meld uw aankoop online aan om deze garantie uit te breiden met **3 extra jaren**.

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in



3 Jaar extra garantie in 3 eenvoudige stappen

Registreer uw aankoop binnen 30 dagen na de aanschafdatum op <http://www.philips.com/xenonwarranty>



1 Maak verbinding met <http://www.philips.com/xenonwarranty> om te bevestigen dat u een authentiek Philips-product hebt aangeschaft door de beveiligingscode te verifiëren die is aangebracht op de sticker met het echtheidscertificaat.



2 Vul uw persoonlijke informatie in, vermeld uw aankoopadres en lever het aankoopbewijs.



3 Druk uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar het samen met uw aankoopbewijs.



U kunt nu 7 jaar lang veilig en zorgeloos rijden!



Verlichting met passie

Xenon WhiteVision gen2

Extra wit LED-effect

- **Intens gelijkmatig en helder wit licht**
- **Past perfect bij de LED-verlichting op uw auto**
- **Tot 5000 K helder wit licht op de weg**
- **Tot 120% meer zicht***
- **100% toegestaan voor gebruik op de weg**

Philips Xenon WhiteVision gen2-lampen voegen een **intense witte look** toe aan uw auto en produceren een helder, gelijkmatig wit licht op de weg. philips Xenon WhiteVision gen2 is de **perfecte keuze** als u xenon- en LED-lampen op uw auto wilt combineren.

www.philips.com/xenongen2

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft).



Standzard



Xenon WhiteVision gen2

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in



D1S

D2S

D2R

D3S

Onze **proactieve oplossing** tegen **piraterij** in xenonlampen

Authenticiteitscertificaat (COA)

Nagemaakte Philips xenonlampen worden steeds meer aangeboden via online en offline distributiekanaal.

Deze namaaklampen zijn **slechte imitaties** van **inferieure kwaliteit**.

Daarnaast is het kopen, verkopen of het bezit van namaakproducten onwettig.



Om **onze klanten en alle consumenten te beschermen** tegen nagemaakte Philips verlichtingsproducten, hebben we een **proactieve oplossing ontwikkeld** die gebruik maakt van een unieke, **geavanceerde technologie**.

Het Philips **authenticiteitscertificaat (COA)** staat vanaf nu op de verpakking van **elke nieuwe xenonlamp** die u bestelt.

Aan de hand van de **veiligheidscode** kunnen

professionals de **authenticiteit** van Philips-producten verifiëren op een speciaal, beveiligd internetplatform. Professionals kunnen de QR-code scannen of het certificaat controleren op **www.philips.com/original**.

We willen **onze klanten beschermen** tegen slechte imitaties van inferieure kwaliteit die kunnen leiden tot schade aan uw voertuig of persoonlijk letsel.

Controleer daarom altijd dat u originele Philips producten koopt.

Visuele verificatie



Online verificatie

- 1 Ga naar www.philips.com/original en volg de eenvoudige instructies:
- 2 Voer de unieke veiligheidscode in
- 3 Voer het label ID-nummer in

Voer de code opnieuw in om er zeker van te zijn dat u de code correct heeft ingevoerd. Als de ingevoerde code wordt geweigerd, kan dit betekenen dat het product namaak is.



D1S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Ordering codes for Germany, Austria, Switzerland, Netherlands, Scandinavia (Sweden, Norway, Finland, Denmark), United Kingdom									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Ordering codes for Germany, Austria, Switzerland, Netherlands									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Ordering codes for Scandinavia (Sweden, Norway, Finland, Denmark), United Kingdom									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									

D1S WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Philips Xenon LongerLife lampen zijn niet in alle landen leverbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.

D2S LongerLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

D2S WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

D2R WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Philips Xenon LongerLife lampen zijn niet in alle landen leverbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.

D3S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2



LED retrofit



LED- retrofit

voor auto's en trucks



Welke **LED-verlichting** heeft u nodig?



Nieuw

Een hoger niveau wit licht



2 Jaar garantie
+1 Jaar verlengde garantie


Ultinon LED




Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur



Verkrijgbaar in

LED-HL [≈H4], [≈H7]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Helderder. Witter. Krachtiger.



LUXEON
Altilon
OEM LED*

2 Jaar garantie
+3 Jaar verlengde garantie


X-tremeUltinon LED



Lichtbundel prestaties



Lichtkleur



Levensduur



Verkrijgbaar in

LED-HL [≈H1], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Afbeeldingen alleen bedoeld als illustratie.

* Is van toepassing op X-tremeUltinon LED-HL [≈H4], [≈H7] en LED-FOG [≈H8/H11/H16].

** Vergeleken met de minimale wettelijke eis voor halogeen lampen. Tot ruim 200% voor X-tremeUltinon LED-HL [≈HB3/HB4], [≈H1], [≈H11] en LED-HL [≈HIR2] types.



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.

philips.com/automotiveLED




LED-retrofitlampen voor auto's en trucks

LED






















Welke **LED-lampen** voor welke functie?



					
Koplampen	Parkeerlicht voor	Mistlampen voor	Richtingaanwijzers voor	Dashboardverlichting	Interieurverlichting





















X-tremeUltinon LED – OEM LED-verlichting voor de automotive aftermarket

										
LED-HL [≈H1] 5800K	LED-HL [≈H4] 5800K	LED-HL [≈H7] 5800K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-T10 [≈W5W] 8000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 5800K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus	LED-T10 [≈W5W] 4000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-T10 [≈W5W] 4000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K
										
LED-HL [≈HB3/HB4] 5800K	LED-HL [≈H11] 5800K	LED-HL [≈HIR2] 5800K	LED-T20-WHITE [≈W21/5W] WHITE	LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K










Ultinon LED – Een hoger niveau wit licht

								
LED-HL [≈H4] 6200K	LED-HL [≈H7] 6200K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 6200K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus	LED-T10 [≈W5W] 4000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-T10 [≈W5W] 4000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K
								
LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus	LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K



CANbus adapter biedt optimale controle

						
CANbus LED-HL [≈H4]	CANbus LED-HL [≈H7]	CANbus 5W	CANbus LED-FOG [≈H8/H11/H16]	Smart CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.



Verlichting handschoenenkastje



Parkeerlicht achter



Richtingaanwijzers achter



Mistlampen achter



Kofferbakverlichting



Kentekenplaatverlichting



3de remlicht



Remlichten



Achterruitlamp

X-tremeUltinon LED – OEM LED-verlichting voor de automotive aftermarket

 LED-T10 [≈W5W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-AMBER [≈PY21W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 LED-WHITE [≈P21W]
 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-(T20)-RED [≈P21/5W], [≈W21/5W]	 LED-AMBER [≈WY21W]	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 LED-T20-WHITE [≈W21W]

Ultinon LED – Een hoger niveau wit licht

 LED-T10 [≈W5W]	 LED-RED [≈P21/5W]	 LED-AMBER [≈PY21W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 LED-WHITE [≈P21W]
 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-T20-RED [≈W21/5W]	 LED-AMBER [≈WY21W]	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 LED-T20-WHITE [≈W21W]

CANbus adapter biedt optimale controle

 CANbus 5W	 CANbus 5W	 Smart CANbus 21W	 CANbus 21W	 CANbus 5W	 CANbus 5W	 CANbus 21W	 CANbus 21W	 CANbus 21W
---------------	---------------	----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

*LED CANbus adapter 21W included in the pack

LED-retrofitlampen voor auto's en trucks


LED

Ultinon LED

Een hoger niveau wit licht

- Tot **+160%** feller licht* voor superieur zicht
- Kleurtemperatuur tot wel **6200 K** voor zuiver **wit licht**
- **Philips SafeBeam**-technologie voor rijplezier zonder schittering
- Levensduur tot **8 jaar**.
- **Verlengde garantie tot 3 jaar**.

*In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen



Standaard halogeenlampen **Ultinon LED**

Beschikbaar in X2-verpakking



2
Jaar
garantie

+1
Jaar
verlengde
garantie



Verkrijgbaar in



LED-HL [=H4]



LED-HL [=H7]



LED-FOG
[=H8/H11/H16]


X-tremeUltinon LED

Helderder. Witter. Krachtiger.

- Tot **+200%** helderder licht* voor excellent zicht
- Kleurtemperatuur tot **5 800 K** voor **een koel wit licht**
- Unieke Philips warmtemanagement technologieën: **AirCool, AirFlux, Ceralight™**
- **Philips SafeBeam**-technologie voorkomt lichtschitteringen
- **Levensduur tot 12 jaar**
- **Verlengde garantie tot 5 jaar**.

*In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen

™ **Ceralight**: koelsysteem voor LED-T10 dat gebruikmaakt van keramische materialen die beter bestand zijn tegen hitte en trillingen



Standaard halogeenlampen **X-tremeUltinon LED**

Available in X2 packaging



2
Jaar
garantie

+3
Jaar
verlengde
garantie



Verkrijgbaar in



LED-HL [=H1]



LED-HL [=H11]



LED-HL
[=HB3/HB4]



LED-HL [=HIR2]

X-tremeUltinon LED gen2

OEM LED-technologie. Optimale prestaties.

- **Exclusieve** OEM LED-technologie voor de automotive aftermarket dankzij de Lumileds LUXEON Altilon LED chips.
- Tot **250%** helderder homogeen licht*
- Kleurtemperatuur tot wel **5800 K** voor **koel wit licht**
- **Optimaal spectrum** voor de best mogelijke zichtbaarheid van verkeersborden
- **IP65:** stofdicht en waterbestendig
- Unieke Philips warmtemanagement technologie
- **Philips SafeBeam**-technologie voor rijplezier zonder schttering
- Levensduur tot **12 jaar**.
- **Verlengde garantie tot 5 jaar**.

*In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen



Standaard halogeenlampen X-tremeUltinon LED gen2

Beschikbaar in X2-verpakking



Verkrijgbaar in



CANbus LED adapter

Voor een eenvoudige en probleemloze installatie van LED-retrofitlampen

- **Voorkomt onjuiste waarschuwingen op het dashboard**
- **Eenvoudige installatie**
- Geen flikkerend effect*
- Volledig functionele indicator voor grootlicht**

De installatie en bediening van LED-retrofitlampen kan uitdagingen met zich meebrengen. CANbus-LED-adapters van Philips hebben een betere pasvorm en bieden dus meer gebruiksgemak.


*Niet van toepassing voor H7

**Alleen voor H4

Beschikbaar in X2-verpakking



Verkrijgbaar in



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.



12V retrofit koplampen

LED-HL [≈H1] X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11258XUX2	12	25	P14,5s	06030331	8 719018 060303	-	8719018060310	-	6

LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11342XUWX2	12	22	P43t-38	06012931	8 719018 060129	-	8719018060136	-	6

LED-HL [≈H4] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11342ULWX2	12	15	P43t-38	39859531	8 727900 398595	-	8727900398601	-	6

LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11972XUWX2	12	25	PX26d	06014331	8 719018 060143	-	8 719 018 060 150	-	6

LED-HL [≈H7] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11972ULWX2	12	14	PX26d	39861831	8 727900 398618	-	8727900398625	-	6

LED-HL [≈H11] X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11362XUX2	12	22	PGJ19-2	05202531	8 719018 052025	-	8719018052032	-	6

LED-HL [≈HB3/HB4] X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005XUWX2	12	25	P20d/P22d	39875531	8 727900 398755	-	8727900398762	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11366XUWX2	12	15.5	PGJ19-1/2/3	06016731	8 719018 060167	-	8 719 018 060 174	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11366ULWX2	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8 727900 398632	-	8727900398649	-	6

LED-HL [≈HIR2] X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11012XUX2	12	25	PX22d	05200131	8 719018 052001	-	8719018052018	-	6



12V LED retrofit interieur- en signalisatieverlichting

LED-FEST 30 mm 4000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10

LED-FEST 30 mm 6000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 387223	-	8727900387230	-	10

LED-FEST 30 mm 6000 K Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

LED-FEST 38 mm 4000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 703412	-	8727900703405	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 703399	-	8727900703382	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

LED-FEST 43 mm 4000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 383416	-	8727900383423	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10

LED-T10 [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10

LED-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10

LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10

12V retrofit interieurverlichting

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

LED-RED [≈P21/5W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499ULRX2	12	2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

LED-RED [≈P21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10

LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

LED-WHITE [≈P21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10

LED-T20-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10



LED-T20-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10

LED-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10

LED-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10

LED retrofit CANbus adapter

LED-CANbus [≈5W]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10

LED-CANbus [≈21W]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10

LED-CANbus for LED-HL [≈H4]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10

LED-CANbus for LED-HL [≈H7]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10

LED-CANbus for LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10

LED montage ringen

Type B



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11172BX2	-	-	-	05121930	8 719018 051219	-	8719018051226	-	20

Type C



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11172CX2	-	-	-	05123330	8 719018 051233	-	8719018051240	-	20

24V LED retrofit interieur- en signalisatieverlichting

LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 384185	-	8727900384192	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2




Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

www.philips.com/automotive

■ Accuspanning

Elektrische spanning aan boord van het voertuig. In personenauto's varieert de bedrijfsspanning op de lampconnector gewoonlijk tussen 13 en 14 volt (V). De officiële testspanning voor halogeenkoplampen is 13,2V, conform ECE R37. Voor vrachtauto's met een accuspanning van 24V is de testspanning 28V. De accuspanning heeft een belangrijke invloed op de levensduur van de gloeispiraal van de lamp. In het algemeen vermindert een spanningsverhoging van 5% de levensduur met 50%.

■ AirCool-technologie

Slim koelsysteem dat de hitte weghaalt bij de cruciale delen van de lamp (actieve koeling met een ventilator).

■ AirFlux-technologie

Optimale temperatuurbeheersing zorgt voor een langere levensduur (passieve koeling met een warmtegeleider)

■ Afsnijzone

De lijn tussen de heldere en donkere zone van een gedimde koplampbundel. Boven de afsnijzone wordt de hoeveelheid licht begrensd om verblinding van tegemoetkomend verkeer te vermijden.

■ Asymmetrisch bundelpatroon

Een afgewend bundelpatroon voor dimlichttoepassingen. Geeft een langere bundel in de rijbaan zonder het tegemoetkomende verkeer te verblinden.

■ Burner

De burner is het glazen gedeelte van een halogeen- of xenon-HID-lamp waarin de lichtstraling wordt gegenereerd. Hij is vervaardigd van hardglas of kwartsglas en bevat de gloeispiraal en de twee elektroden.

■ Candela (cd)

De eenheid van lichtsterkte en een maat voor de hoeveelheid lichtvermogen die in een bepaalde richting wordt uitgestraald door een lichtbron.

■ CeraLight

Koelsysteem op basis van keramisch materiaal dat onze producten beschermt tegen hitte en trillingen.

■ Conform EMI-normen

Elektromagnetische interferentie voldoet aan standaards voor de auto-industrie.

■ D(...)

Aanduiding voor xenon-HID-lampen, waarbij de **D** staat voor 'discharge' (ontlading). Verkrijgbare technische types: **D1S**, **D1R**, **D2S**, **D2R**, **D3S**, **D3R**, **D4S**, **D4R** en **D5S**.

D1 en **D2**: Eerste lampen, geïntroduceerd in 1991. **D3** en **D4**: Kwikkvrije lampen die de D1 en D2 vervangen. Bij D1 en D3 is de elektronische hoogspanningsstarter reeds geïntegreerd in de lampvoet. Type **S** wordt gebruikt in projectorsystemen (lenzen). Uitvoering **R** wordt gebruikt in open reflectors en is op de buitenballon voorzien van een extra coating (pinstripe) die enkele gebieden blokkeert om verblinding te voorkomen. De **D5S** is een 25W-lamp met geïntegreerde starter en geïntegreerd voorschakelapparaat.

■ DOT

Het Amerikaanse Ministerie van Verkeer (Department of Transportation) dat toeziet op de overheidsdiensten voor federale snelwegen, luchtwegen, spoorwegen, zeewegen en andere vormen van transport. Het vervult een rol die vergelijkbaar is met die van de Europese Economische Commissie (UNECE).

■ DRL

Dagrijverlichting.

■ ECE

Europese Economische Commissie. Een van de vijf regionale commissies van de Verenigde Naties (VN), gebaseerd in Genève, die bijdraagt aan het versterken van de effectiviteit van de VN door het regionaal toepassen van de resultaten van de wereldwijde conferenties en topconferenties van de VN. De UNECE is verantwoordelijk voor het harmoniseren van de technische specificaties van voertuigen, en naleving van de regelgeving ervan is ook verplicht in veel landen buiten Europa.

■ ECE R

Dit staat voor de ECE Richtlijnen. Voorbeelden voor voertuigverlichting:

R37 Gloeidraadlampen

R99 Gasontladingslichtbronnen

R48 Installatie van verlichtings- en lichtsignaleringsapparatuur

■ Elektrische vlamboog

De lichtgevende ontlading die de twee elektroden van een xenon-HID-lamp verbindt. Dit is in principe gelijk aan een bliksemflits. De elektrische vlamboog wordt gevormd door de hoogspanningsstarter en gestabiliseerd en geregeld door het voorschakelapparaat.

■ Elektroden

Elektrische geleiders die tegenover elkaar staan opgesteld in de glasbuis van een xenon-gasontladingslamp. De elektrische vlamboog die het licht uitstraalt, wordt opgewekt tussen de elektroden.

■ E-markering

Het ECE-goedkeuringsmerkteken. Het cijfer dat volgt na de 'E' geeft aan in welk land de goedkeuring is verleend. Bijvoorbeeld: E1 duidt op Duitsland en E2 op Frankrijk. Een goedkeuring die door één ECE-lid is verleend, is geldig voor alle lidstaten en wordt gewoonlijk opgenomen in de nationale regelgeving. Kleine, ondergeschikte afwijkingen zijn mogelijk.

■ Festoon

Een buisvormige lamp met contacten aan beide uiteinden, zoals de C5W, die gewoonlijk wordt gebruikt voor interieur- en kentekenplaatverlichting.

■ Gloeispiraal

Een gespiraliseerde wolframdraad die licht uitstraalt.

■ H(...)

Aanduiding voor halogeenlampen. H = halogeen. De lampen worden in chronologische volgorde genummerd. De meest gebruikelijke types zijn:

H1 Eerste halogeenlamp (enkelvoudige gloeispiraal).

H4 Dubbele gloeispiraal, voor zowel dimlicht als grootlicht in één koplampunit.

H7 Meest voorkomende halogeenlamp in Europa voor dimlicht, grootlicht en mistlicht.

■ Halogeen

Een gas dat wordt gebruikt om in een lamp het proces van de halogeencyclus te verkrijgen. Als de lamp brandt, verdampen de wolframdeeltjes uit de wolframspiraal. In het cyclusproces worden ze samengevoegd met de halogeenmoleculen en vallen daardoor terug op de gloeidraad. Dit verlengt de levensduur van een lamp en maakt het mogelijk hem met een hogere intensiteit te laten branden. Halogeenlampen bevatten een halogeenvulling onder hoge druk. Normale gloeilampen maken vaak gebruik van een vacuüm.

■ HB(...)

ECE-naam voor oorspronkelijk Noord-Amerikaanse lamptypes die tevens goedgekeurd werden voor gebruik in Europa. Bijvoorbeeld: HB3 komt overeen met 9005 en HB4 met 9006.

■ Hg

Chemisch symbool voor kwik (Latijn: hydrargyrum). Xenonlampen van het type D1 en D2 bevatten nog altijd ongeveer een derde van de hoeveelheid kwik als in normale spaarlampen voor huishoudelijk gebruik. De types D3, D4 en D5 zijn volledig kwikvrij.

■ HID

High Intensity Discharge (hogedrukontladingslamp). De correcte technische naam voor een zogenaamde xenonlamp. **Zie ook** Gastontladingslamp, Xenonlamp, Xenonsysteem.

■ HiPerVision

Reeks zeer compacte signallampen met zeer nauwkeurige gloeispiralen en een lange levensduur. Voor gebruik in signaleringslampen, mistlampen, achterlichten en dagrijverlichting.

■ Hoogspanningsstarter

Creëert hoogspanningspulsen van ongeveer 20.000 volt om de elektrische vlamboog in een xenon-HID-lamp te ontsteken.

■ IP65-certificering

Bescherming tegen binnendringen van stof en spatwater voor hogere duurzaamheid

■ Kelvin (K)

Een meeteenheid voor temperatuur, gebaseerd op een absolute schaal waarop nul kelvin (minus 273°C) het punt weergeeft waarop alle thermische beweging ophoudt. Bij verlichting is het echter een maat voor de kleurtemperatuur. Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe witter en koeler het licht overkomt.

■ Kleurtemperatuur

Thermische maat voor de lichtkleur. Afgeleid van de kleur die wordt uitgestraald door een 'zwarte straler' die wordt verhit tot een bepaalde temperatuur (zie ook kelvin).

■ Kwartsglas

Temperatuur- en drukbestendig glas voor halogeen- en xenon-HID-lampen. Het glas heeft ook een speciale coating die schadelijk ultraviolet licht (UV) blokkeert.

■ Lampvoet

Onderste gedeelte van de lamp dat een correcte mechanische en elektrische verbinding met de lamphouder van de auto verzekert. De nauwkeurigheid ervan is belangrijk voor een correct bundelpatroon.

■ LED

Light Emitting Diode.

■ Levensduur

Statistische gegevens die het uitvalpercentage aangeven van lampen die gedurende een bepaalde tijdsperiode branden op een specifieke spanning. Gebruikelijke aanduiding van levensduurgegevens:

B3 Tijd waarbij statistisch 3% van de geteste lampen is uitgevallen

TC Tijd waarbij 63% van de geteste lampen is uitgevallen.

■ Lichtstroom (lumen)

De totale hoeveelheid licht die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.

■ Lumen (lm)

Eenheid van lichtstroom.

■ Luminantie

De intensiteit van licht dat per oppervlakte-eenheid wordt uitgestraald in een gegeven richting door, bijvoorbeeld, een

gloeispiraal of de elektrische vlamboog van een xenon-HID-lamp. Het is een belangrijke aanduiding voor de hoeveelheid licht die een koplamp op de weg werpt. De eenheid is candela/m² (cd/m²).

■ Lux (lx)

Eenheid van verlichtingssterkte. 1 lux = 1 lm/m².

Zie ook verlichtingssterkte.

■ LUXEON®

Lumileds-chiptechnologie.

■ Luxmeter

Meetinstrument voor verlichtingssterkte.

■ Ontladingslamp

De correcte technische term voor de zogenaamde xenonlamp is **hogedrukontladingslamp**. Het licht wordt uitgestraald door een elektrische vlamboog die wordt opgewekt tussen twee elektroden.

Zie ook HID- en xenonlicht.

■ Pb

Chemisch symbool voor lood (Latijn: plumbum).

Alle Philips autolampen **zijn loodvrij**.

■ SafeBeam-technologie

Richt het licht precies daar waar u het nodig hebt op de weg.

■ Superieure kwaliteit voor de auto-industrie

De kwaliteitsproducten van Philips zijn ontworpen en ontwikkeld voor de auto-industrie volgens strenge kwaliteitsprocessen, waaronder toepasselijke ISO-normen. Dit leidt tot productiestandaards van een constant hoog niveau.

■ UV-blokkering

Glas dat ultraviolet (UV) blokkeert, absorbeert het UV-licht dat wordt geproduceerd door de gloeispiraal of de elektrische vlamboog. UV-blokkering is verplicht voor alle ECE-goedgekeurde autolampen, want UV-licht kan de kunststof kap van de koplamp beschadigen.

Zie ook Kwartsglas.

■ Verlichtingssterkte (lux)

In tegenstelling tot de lichtstroom (lumen), die een maat is voor de totale hoeveelheid licht die wordt uitgestraald door een lichtbron, beschrijft verlichtingssterkte de hoeveelheid lichtstroom per oppervlakte-eenheid, zoals op de weg. Dit wordt gemeten met een luxmeter.

■ Voorschakelapparaat

De elektronische driver die de werking van een xenon HID-lamp regelt.

■ Wedge base

Lamp met een glazen lampvoet, zoals de W5W. Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor parkeerlampen, richtingaanwijzers en interieurverlichting.

■ Wolfram

Materiaal voor gloeidraad en elektrode.

■ Xenon (Xe)

Een van de edelgasen. Gewoonlijk gebruikt om HID-lampen aan te duiden.

■ Xenonlamp

Koplampen met HID-lichtbronnen.

Zie ook D(...), Ontladingslamp, HID.

■ Xenonsysteem

Een compleet xenonsysteem bestaat uit de HID-lamp, de hoogspanningsstarter en het elektronische voorschakelapparaat dat de vlamboog regelt.

Verpakkingen voorbeelden

Ontdek de perfecte antidiefstaloplossing voor uw winkel.



VP VisionPlus



LLECO LongLife
EcoVision



XV X-tremeVision



WHV WhiteVision



RV RacingVision



VI Xenon Vision



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2



SY Xenon LongerLife

Bestelinformatie

Omschrijving	Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3
12V halogeen				
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H1 XV+ SF	56400SF	26957230	8718696269572	8718696269589
H4 XV+ SF	56399SF	26955830	8718696269558	8718696269565
H7 XV+ SF	56364SF	26953430	8718696269534	8718696269541
H1 XV+ BF	56406BF	26969530	8718696269695	8718696269701
H4 XV+ BF	56405BF	26967130	8718696269671	8718696269688
H7 XV+ BF	56404BF	26965730	8718696269657	8718696269664
H1 WHV SF	56403SF	26963328	8718696269633	8718696269640
H4 WHV SF	56402SF	26962628	8718696269626	8718696269619
H7 WHV SF	56401SF	26959628	8718696269596	8718696269602
H1 WHV BF	56409BF	26975630	8718696269756	8718696269763
H4 WHV BF	56408BF	26973230	8718696269732	8718696269749
H7 WHV BF	56407BF	26971830	8718696269718	8718696269725
H4 ColorVision Green SF	56262SF	26911428	8718696269114	8718696269121

Omschrijving	Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3
H4 RV SF	56648SF	27010330	8718696270103	8718696270110
H4 RV BF	56649BF	27012730	8718696270127	8718696270134
H7 RV SF	56650SF	27014130	8718696270141	8718696270158
H7 RV BF	56651BF	27016530	8718696270165	8718696270172

Xenon

D1S Vision S1	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2S Vision S1	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D2R Vision S1	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D3S Vision S1	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546

Afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen worden gewijzigd door Philips.

De bestelcodes van Philips begrijpen

Al onze autoverlichtingsproducten kunnen besteld worden via de **Philips Order Entry**. Met Philips Order Entry kunt u het **lamptype**, de **productreeks** en het **verpakkingstype** vaststellen.

Voorbeeld: **12972RVB1**, H7 RacingVision, enkelvoudige blister

12972	RV	B1
1/ Lamptype	2/ Reekstyp	3/ Verpakkingstyp

1/ Lamptype

Elk **Lamptype** wordt door Philips aangeduid met een unieke naam met nummer.

- Alle 12V lampen beginnen met 12 (bijvoorbeeld, 12972 voor H7 12V)
- Alle 24V lampen beginnen met 13 (bijvoorbeeld, 13972 voor H7 24V)

2/ Reekstyp

De meeste lampen zijn verkrijgbaar in verschillende **productreeksen**. Deze worden aangeduid met een **kleurcode**.

Kleurcode
































































	Vision Tot 30% meer zicht	Reekstyp PR
	VisionPlus Tot 60% meer zicht	Reekstyp VP
	X-tremeVision Tot 130% krachtiger licht	Reekstyp XV+
	X-tremeVision G-force Tot 130% krachtiger licht	Reekstyp XVG
	LongLife EcoVision Levensduur tot wel 1500 uur	Reekstyp LLECO
	WhiteVision Intens wit xenoneffect	Reekstyp WHV of BVU

3/ Verpakkingstypen

 <p>Commerciële verpakking Materiaal: karton Inhoud: 1 lamp Inhoud: 10 lampen Verpakkingstyp C1/CP</p>	 <p>Enkelvoudige blister Materiaal: karton/ kunststof Inhoud: 1 lamp Verpakkingstyp B1</p>	 <p>Dubbele blister Materiaal: karton/ kunststof Inhoud: 2 lampen Verpakkingstyp B2</p>
 <p>Speciale verpakking Materiaal kunststof Inhoud S2: 2 lampen Inhoud SM: 4 lampen (2 koplampen, 2 parkeerlampen) Verpakkingstyp S2/SM</p>	 <p>Xenon enkelvoudige blister Materiaal karton/ kunststof Inhoud: 1 lamp Verpakkingstyp S1</p>	 <p>LED X1/X2 blister Materiaal karton/ kunststof Inhoud X1: 1 lamp Inhoud X2: 2 lampen Verpakkingstyp X1/X2</p>

	WhiteVision ultra Scherpe, witte look	Reekstyp WVU
	RacingVision Tot 150% krachtiger licht	Reekstyp RV
	Standard	
	Ultinon LED Een hoger niveau wit licht	Reekstyp UL
	X-tremeUltinon LED Helderder. Witter. Krachtiger.	Reekstyp XU

Technische illustraties Lampvoeten

						
SV6 IEC 7004-5	SV8,5-8 IEC 7004-81	W2x4,6d IEC 7004-94	W2,1x9,5d IEC 7004-91	W3x16d IEC 7004-105	W3x16q IEC 7004-106	WX3x16d IEC 7004-105
						
BAX 9s IEC 7004-8	BAY 9s IEC 7004-9	BA 7s	BA 9s IEC 7004-14	BA 15s IEC 7004-11A	BA 15d IEC 7004-11A	BAU 15s IEC 7004-11A
						
BAY 15d IEC 7004-11B	BAW 9s IEC 7004-149-1	BAW 15d IEC 7004-11E-1	BAW 15s IEC 7004-11E11	BAZ 15d IEC 7004-11C	BA20d IEC 7004-12	P43t-38 IEC 7004-39
						
P45t-41 IEC 7004-95	P20d-PY20d IEC 7004-31	P22d IEC 7004-32	PX22d	PG13 IEC 7004-107	PGJ13 IEC 7004-107	PGJ23t-1
						
HPSL HTR	PG18,5d IEC 7004-147	PG20 IEC 7004-127	PGU20	PU20d	PGJ19-1/2 IEC 7004-110	PGJ19-3 IEC 7004-110
						
PGJ19-5 IEC 7004-110	PGJ23t-1	P14,5s IEC 7004-46	X511 IEC 7004-99	P26s	PX26d,4t IEC 7004-128-2	PX26d IEC 7004-5
						
P29t-PX29t IEC 7004-66	P32d IEC 7004-111	P32d-2 IEC 7004-111	P32d-3 IEC 7004-111	P32d-5 IEC 7004-111	P32d-6 IEC 7004-111	PK32d-2 IEC 7004-111
						
PK32d-3/5/6 IEC 7004-111	PK32d-7 IEC 7004-111	PK22s IEC 7004-47	PU43t-3 IEC 7004-171-2	PY26d-1 IEC 7004-5-7	W3x16d IEC 7004-105-1	W3x16q IEC 7004-106-1
						
W2,1x9,5d	WP3,3x14,5/3	Bax 8,3s	Bax 8,4d	Bax 8,5d/1	Bax 8,5d/2	Bax 10d

Productindex van de bestelnummers

Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	24
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	25
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	25
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	24
12036BVCP	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	87609628	8711500876096	8711500876102	8727900370720	25
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	24
12036WHVB2	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	37467430	8711500245670	-	8727900374681	25
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	26
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	21
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	21
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	25
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	26
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	26
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	26
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	26
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	26
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	26
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	26
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	26
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	30
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	30
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	30
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	23
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	24
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	25
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	31
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	31
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	30
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	31
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	31
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	30
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	31
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	30
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	25
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	25
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	16
12258LLECO1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	16
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	16
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	16
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	16
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	16
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	16
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	16
12258WHVB1	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	37156730	8727900371567	-	8727900371574	16
12258WHVSM	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	78884928	8711500788849	-	8711500788856	16
12258XVGS2	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35520828	8727900355208	-	8727900355215	16
12258XVGB1	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35522230	8727900355222	-	8727900355239	16
12258XV+B1	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37164230	8727900371642	-	8727900371659	16
12258XV+S2	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37166628	8727900371666	-	8727900371673	16
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	30
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	31
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	30
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	30
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	30
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	31
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	16
12336LLECO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	17
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	16
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	16
12336WHVB1	H3	WhiteVision	12	55	PK22s	77951930	8711500779519	-	8711500779526	17
12342CVPBS2	H4	ColorVision Blue	12	60/55	P43t-38	36793528	8727900367935	-	8727900367942	18

Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12342CVPYS2	H4	ColorVision Yellow	12	60/55	P43t-38	36789828	8727900367898	-	8727900367904	17
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	17
12342LLECO1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	17
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	17
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	17
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	17
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	17
12342RVB1	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00022430	8719018000224	-	8719018000231	18
12342RVS2	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00020028	8719018000200	-	8719018000217	18
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	17
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	17
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	17
12342WHVB1	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	22103230	8711500221032	-	8711500221049	18
12342WHVSM	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	78886328	8711500788863	-	8711500788870	18
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	18
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	18
12342XVGS2	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35525328	8727900355253	-	8727900355284	17
12342XVGB1	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35529130	8727900355291	-	8727900355390	17
12342XV+B1	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22107030	8711500221070	-	8711500221087	17
12342XV+S2	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22109428	8711500221094	-	8711500221100	17
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	25
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	19
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	19
12360WHVB1	H8	WhiteVision	12	35	PGJ19-1	37471130	8727900374711	-	8727900374728	19
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	19
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	19
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	20
12362LLECO1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	20
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	20
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	20
12362WHVB1	H11	WhiteVision	12	55	PGJ19-2	37469830	8727900374698	-	8727900374704	20
12362XVGB1	H11	X-tremeVision G-force	12	55	PGJ19-2	00119130	8719018001191	-	8719018001207	20
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	20
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	26
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	26
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	23
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	23
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	22
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	22
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	23
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	23
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	23
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	23
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	23
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	22
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	22
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	22
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	22
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	22
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	23
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	23
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	22
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	22
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	22
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	25
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	25
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	25
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	25
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	20
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	20
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	22
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	22
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	28
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	28
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	28

Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	28
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	28
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	28
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	28
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	28
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	29
12614CP	B10d brown halogeen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	28
12615CP	B10d black halogeen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	28
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	22
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	22
12620B1	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	29
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	29
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	29
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	29
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	29
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	29
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	28
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	29
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	20
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	20
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	24
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	24
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	27
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	23
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	23
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	23
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	23
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	23
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	24
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	27
12848CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	27
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	27
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	27
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	27
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	27
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	27
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	27
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	24
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	24
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	24
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	24
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	25
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	26
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	26
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	25
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	25
12961NBVB2	W5W	WhiteVision	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8727900392043	-	8727900392050	26
12972CVPBS2	H7	ColorVision Blue	12	55	PX26d	36810928	8727900368109	-	8727900368130	19
12972CVPYS2	H7	ColorVision Yellow	12	55	PX26d	36802428	8727900368024	-	8727900368031	19
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	19
12972LLECOCP	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	19
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	19
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	18
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	18
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	18
12972RVB1	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00026230	8719018000262	-	8719018000279	19
12972RVS2	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00024828	8719018000248	-	8719018000255	19
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	18
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	18
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	18
12972WHVB1	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	37160430	8727900371604	-	8727900371611	19
12972WHVSM	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	78888728	8711500788887	-	8711500788894	19
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	19
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	19

Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12972XVGS2	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35541328	8727900355413	-	8727900355789	19
12972XVGB1	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35579630	8727900355796	-	8727900355802	19
12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37168030	8727900371680	-	8727900371697	18
12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	35040130	8727900350401	-	8727900350418	18
12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37170328	8727900371703	-	8727900371710	18
12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	35026528	8727900350265	-	8727900350272	18
55502GKKM	Bax Tool Box 12V	Standard	12	-	-	69717928	8727900697179	-	8727900697230	28
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	21
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	21
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	21
9005WHVB1	HB3	WhiteVision	12	60	P20d	37475930	8727900374759	-	8727900374766	21
9005XVGB1	HB3	X-tremeVision G-force	12	60	P20d	00121430	8719018001214	-	8719018001221	11
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	21
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	21
9006WHVB1	HB4	WhiteVision	12	51	P22d	37473530	8727900374735	-	8727900374742	21
9006XVGB1	HB4	X-tremeVision G-force	12	51	P22d	00123830	8719018001214	-	8719018001245	21
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	21
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26.4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	20
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	21
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	20

Halogeen Tweewielerverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	39
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	39
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2.1x9.5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	39
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2.1x9.5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	39
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	38
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	38
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	39
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	39
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	39
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	38
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	38
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	39
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	39
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	39
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	38
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	38
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	38
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	38
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	38
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	38
12636BVBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	39

Halogeen 24V bus- en vrachtwagenverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2.1x9.5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	50
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14.5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	46
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14.5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	46
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14.5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	46
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	46
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	46
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	46
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	46
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	46
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	46
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	46
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	46
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	46
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	46
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	46
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	48
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	48
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	48

Halogeen 24V bus- en vrachtwagenverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	48
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	47
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	47
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	47
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	47
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	48
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	48
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	50
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	50
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	51
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	51
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	47
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	51
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	49
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	49
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	48
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	48
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	50
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	48
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	48
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	48
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	48
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	48
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	49
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	50
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	50
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	50
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	51
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	50
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	50
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	51
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	49
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	49
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	49
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	49
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	49
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	49
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	50
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	50
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	50
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	47
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	47
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	47
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	47
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	47
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	50
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	51
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	51
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	49
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	47
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	47

Kits

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12V Spare kit essentials										
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	54
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	54
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	54
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	54
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	55
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	55
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	55
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	55
12V Spare kit										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	56
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	56

Kits

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	56
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	56
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	56
Headlight restoration kit										
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	57

Xenonoplossingen voor auto's en trucks

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	68
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	68
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	68
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	68
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	68
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	68
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	68
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	68
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	68
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	68
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	68
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	68
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	67
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	67
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	67
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	67
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	66
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	66
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	67
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	67
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	66
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	66
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	67
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	67
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken) en United Kingdom										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	67
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	67
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	67
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	67
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	67
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	67
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	67
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	67
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	66
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	66
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	66
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	66
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	66
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	66
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	66
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	66
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	66
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	66
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	66

LED retrofit lighting


Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11005XUWX2	LED-HL [≈HB3/HB4]	XU	12	25	P20d/P22d	39875531	8727900398755	-	8727900398762	79
11012XUX2	LED-HL [≈HIR2]	XU	12	25	PX22d	05200131	8719018052001	-	8719018052018	79
11065ULAX2	LED-AMBER [≈WY21W]	UL	12	0.75	W3Xx16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	84
11065ULRX2	LED-T20-RED [≈W21W]	UL	12	2.7	W3x16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	83
11065ULWX2	LED-T20-WHITE [≈W21W]	UL	12	1.95	W3x16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	83
11065XUAXM	LED-AMBER [≈WY21W]	XU	12	1.8	W3x16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	84
11065XURX2	LED-RED [≈W21W]	XU	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	82
11065XUWX2	LED-WHITE [≈W21W]	XU	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	83
11066ULRX2	LED-T20-RED [≈W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	83
11066XURX2	LED-T20-RED [≈W21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	83
11066XUWX2	LED-T20-WHITE [≈W21/5W]	XU	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	83
11258XUX2	LED-HL [≈H1]	XU	12	25	P14,5s	06030331	8719018060303	-	8719018060310	79
11342ULWX2	LED-HL [≈H4]	UL	12	15	P43t-38	39859531	8727900398595	-	8727900398601	79
11342XUWX2	LED-HL [≈H4]	XU	12	22	P43t-38	06012931	8719018060129	-	8719018060136	79
11362XUX2	LED-HL [≈H11]	XU	12	22	PGJ19-2	05202531	8719018052025	-	8719018052032	79
11366ULWX2	LED-FOG [≈H8/H11/H16]	UL	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8727900398632	-	8727900398649	79
11366XUWX2	LED-HL [≈H8/H11/H16]	XU	12	15.5	PGJ19-1/2/3	06016731	8719018060167	-	8719018060174	79
11498ULAX2	LED-AMBER [≈PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	84
11498ULRX2	LED-RED [≈P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	82
11498ULWX2	LED-WHITE [≈P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	84
11498XUAXM	LED-AMBER [≈PY21W]	XU	12	1.8	BAU15S	05159230	8719018051592	-	8719018051608	84
11498XURX2	LED-RED [≈P21W]	XU	12/24	2.3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	82
11498XUWX2	LED-WHITE [≈P21W]	XU	12/24	2.7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	83
11499ULRX2	LED-RED [≈P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	82
11499XURX2	LED-RED [≈P21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	82
11854ULWX1	LED-FEST 38mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	81
11860ULWX1	LED-FEST 30mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	81
11864ULWX1	LED-FEST 43mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	81
11961ULW4X2	LED-T10 [≈W5W] 4 000 K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	82
11961ULWX2	LED-T10 [≈W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	82
11972ULWX2	LED-HL [≈H7]	UL	12	14	PX26d	39861831	8727900398618	-	8727900398625	79
11972XUWX2	LED-HL [≈H7]	XU	12	25	PX26d	06014331	8719018060143	-	8719018060150	79
127994000KX2	LED-T10 [≈W5W] 4000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	82
127996000KX2	LED-T10 [≈W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	82
127998000KX2	LED-T10 [≈W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	82
128584000KX1	LED-FEST 38mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	81
128596000KX1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	81
129404000KX1	LED-FEST 30mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	81
129416000KX1	LED-FEST 30mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	81
129454000KX1	LED-FEST 43mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	81
129466000KX1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	81
249446000KX1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	81
249466000KX1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	81

LED retrofit CANbus adaptor

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12956X2	LED-CANBUS [≈5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	84
18952C2	LED-CANBUS voor LED-HL [≈H7]	-	12	10	-	05064930	8719018050649	-	8719018050656	84
18954C2	LED-CANBUS voor LED-FOG [≈H8/H11/H16]	-	12	10	-	05066330	8719018050663	-	8719018050670	84
18957X2	LED-CANBUS [≈21W]	-	12	21	-	39587730	8727900395877	-	8727900395884	84
18960C2	LED-CANBUS voor LED-HL [≈H4]	-	12	10	-	39809030	8727900398090	-	8727900398106	84

LED montage ringen

Bestelnummer	Type	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11172BX2	Type B - LED montage ring voor LED-HL [H7]	-	-	-	05121930	8719018051219	-	8719018051226	84
11172CX2	Type C - LED montage ring voor LED-HL [H7]	-	-	-	05123330	8719018051233	-	8719018051240	84







2019 © Lumileds Holding B.V. Alle rechten voorbehouden.

Het Philips-handelsmerk en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

www.philips.com/automotive