

PHILIPS

Professionele
LED-werklampen



2019

Beter zien,

beter werken



Verdrijf elke dag de **duisternis**

Wanneer u voertuigen repareert of onderhoudt, kunt u zich geen fouten veroorloven. Onze professionele werklampen hebben krachtige LED's voor intens wit licht en een brede straal, zodat elk detail uitermate nauwkeurig wordt verlicht. Het natuurlijk witte licht is ontworpen voor beter zicht, zodat u kunt werken zonder vermoeid te raken. Zelfs wanneer u aan lastige klussen of in krappe ruimten werkt, bent u er zeker van dat u de juiste tools hebt.

Inhoudsopgave

8

Penlights

Penlight Professional	9
PEN20S	10
Penlight Premium	11

14

Handlampen

RCH5S	15
RCH10S	16
RCH19	17
RCH21S	18
RCH25	20
RCH31UV	22
CBL10	23

28

Gespecialiseerde lampen

CBH51	29
MDLS CRI 3-modules	30

12

Hoofdlamp

HDL10	13
-------	----

24

Projector-werklampen

PJH10	25
PJH20 CRI	26

32

Overzichten

Productkenmerken	32
Vergelijking assortiment	36
Bestelgegevens	38



Vind de juiste LED-werklamp voor iedere klus

Penlights

Nieuw

Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium
Boostlicht 130 lm <11 u	Boostlicht 200 lm <2 u	Boostlicht 145 lm <2,5 u
Ecolicht 100 lm <4 u	Ecolicht 60 lm <6 u	
Lichthoek/flexibiliteit 40°	Lichthoek/flexibiliteit 80°	Lichthoek/flexibiliteit 80°
Kenmerken Spotlicht van 20 lm	Kenmerken Spotlicht van 100 lm	Kenmerken Spotlicht van 120 lm
Armatuur Klem	Armatuur Klem Magneet	Armatuur 80° clip Magneet
Duurzaamheid IP54	Duurzaamheid IP54 IK07	Duurzaamheid IP54 IK07
Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig Geschikt voor garages
Stroomvoorziening 3x AAA	Stroomvoorziening <2 u	Stroomvoorziening 2 u
Oplaadfuncties Micro-USB	Oplaadfuncties Micro-USB 1500x	Oplaadfuncties Micro-USB
Bestelnr. LPL19B1 GOC 38819031	Bestelnr. LPL67X1 GOC 05261231	Bestelnr. LPL28RECHX1 GOC 39220394

Hoofdlamp

Handlampen

Nieuw

HDL10




Boostlicht
 
 100 lm <10 u

Ecolicht
 
 50 lm <10 u

Lichthoek/flexibiliteit
 
 50° 90°

Armatuur

 Hoofdband

Duurzaamheid

 IPX4

Smeermiddelbestendig

 Geschikt voor garages

Stroomvoorziening

 3x AAA

Bestelnr. LPL29B1
 GOC 39360631

RCH5S




Boostlicht
 
 300 lm <1,5 u

Gedimd licht
 
 30 lm <12 u

Lichthoek/flexibiliteit
 
 120° 180°

Kenmerken
 
 Dimmen 120 lm

Armatuur
 
 360° haak Magneet

Duurzaamheid
 
 IP68 IK09

Smeermiddelbestendig

 Geschikt voor garages

Stroomvoorziening
 
 <2,5 u

Oplaadfuncties

 Docking station

Bestelnr. LPL62X1
 GOC 05163931

RCH10S




Boostlicht
 
 200 lm <3 u

Ecolicht
 
 100 lm <6 u

Lichthoek/flexibiliteit

 120°

Armatuur
 
 360° haak Magneet

Duurzaamheid
 
 IP54 IK07

Smeermiddelbestendig

 Geschikt voor garages

Stroomvoorziening
 
 <3 u

Oplaadfuncties

 Micro-USB

Bestelnr. LPL66X1
 GOC 05205631

RCH19




Boostlicht
 
 250 lm 4 u

Ecolicht
 
 120 lm 7 u

Lichthoek/flexibiliteit
 
 90° 180°

Armatuur
 
 360° haak Magneet

Duurzaamheid
 
 IP20 IK07

Smeermiddelbestendig

 Geschikt voor garages

Stroomvoorziening
 
 <3 u

Oplaadfuncties

 Micro-USB

Bestelnr. LPL46X1
 GOC 39823631

RCH21S




Boostlicht
 
 300 lm 3,5 u

Ecolicht
 
 120 lm 6 u

Lichthoek/flexibiliteit
 
 90° 90°

Kenmerken

 FindMe

Armatuur
 
 360° haak Magneet

Duurzaamheid
 
 IP65 IK08

Smeermiddelbestendig

 Geschikt voor garages

Stroomvoorziening
 
 <2 u

Oplaadfuncties
 
 1500x

Bestelnr. LPL47X1
 GOC 39841031

RCH25




Boostlicht
 
 500 lm <3,5 u

Gedimd licht
 
 50 lm <10 u

Lichthoek/flexibiliteit
 
 120° 180°

Kenmerken
 
 Dimmen 300 lm

Armatuur
 
 360° haak Magneet

Duurzaamheid
 
 IP68 IK09

Smeermiddelbestendig

 Geschikt voor garages

Stroomvoorziening
 
 <3,5 u

Oplaadfuncties

 Docking station

Bestelnr. LPL63X1
 GOC 05165331

Handlampen

Projector-werklampen

Gespecialiseerde lampen

RCH31UV	CBL10	PJH10	PJH20	CBH51	MDLS CRI
					
					
Boostlicht   350 lm 3,5 u	Boostlicht  330 lm	Boostlicht   1000 lm < 3 u	Boostlicht   2300 lm 2 u	Boostlicht   1200 lm 3 u	Boostlicht   1500 lm 1 u
Ecolicht   150 lm < 8 u		Gedimd licht   100 lm < 12 u	Ecolicht   1200 lm 4 u	Ecolicht   500 lm 5,5 u	Ecolicht   750 lm 2,5 u
Lichthoek/flexibiliteit   90° 90°	Lichthoek/flexibiliteit  120°	Lichthoek/flexibiliteit   90° 180°	Lichthoek/flexibiliteit   90° 180°	Lichthoek/flexibiliteit   120° 360°	Lichthoek/flexibiliteit   360° 120°
Kenmerken   UV-licht FindMe		Kenmerken  Dimmen	Kenmerken   CRI 92 Mat filter		Kenmerken   CRI 92 Mat filter
Armatuur   360° haak Magneet	Armatuur  360° haak	Armatuur  Magneet		Armatuur  Houder 1,1 – 1,8 m	Armatuur   Klem Magneet
Duurzaamheid   IP54 IK07	Duurzaamheid   IP54 IK07	Duurzaamheid   IP68 IK09	Duurzaamheid   IP67 IK09	Duurzaamheid   IP54 IK07	Duurzaamheid   IP54 IK07
Smeermiddelbestendig  Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig  Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig  Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig  Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig  Geschikt voor garages	Smeermiddelbestendig  Geschikt voor garages
Stroomvoorziening   2,5 u	Stroomvoorziening   100-240 V 5 m	Stroomvoorziening   < 4,5 u	Stroomvoorziening   100-240 V 5 m	Stroomvoorziening   100-240 V 5 m	Stroomvoorziening   1:1 u 3:2 u
Oplaadfuncties  Docking station		Oplaadfuncties  Micro-USB	Oplaadfuncties   3,5 u Powerbank	Oplaadfuncties  3 u	Oplaadfuncties  Docking station
Bestelnr. LPL34UVX1 GOC 39419131	Bestelnr. LPL35X1 GOC 39421431	Bestelnr. LPL64X1 GOC 05167731	Bestelnr. LPL39X1 GOC 39609631	Bestelnr. LPL45X1 GOC 39732131	Bestelnr. LPL403MODX1 GOC 39627066





Penlights



Penlights zijn ideaal voor **snelle inspecties**. Ze zijn klein en oplaadbaar, en u kunt er **de hele dag ononderbroken mee werken**. Onze penlights zijn **robuust** tot IK07 en bieden verschillende **handsfree functies** om uw dagelijkse werk gemakkelijker te maken.

Hét inspectie-hulpmiddel voor iedere monteur

Belangrijkste eigenschappen

Intens wit licht voor optimaal zicht



Ideaal voor krappe ruimten



Klaar voor gebruik bij elke inspectie



Handige extra's



Klein en compact, dus handig te gebruiken in krappe ruimtes



Gaat de hele dag mee dankzij de verbeterde gebruiksduur



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
Penlight Professional	8727900388190	8727900388206	38819031	LPL19B1	6

* Minimale bestelhoeveelheid

PEN20S

LPL67X1

Hoogwaardige LUXEOM LED compacte inspectielamp

Belangrijkste eigenschappen

Hoogwaardig wit LED-licht



Uiterst duurzaam en robuust



Gebruiksvriendelijke lamp



Handige extra's

	Uitgerust met LUXEON Rebel LED-chips
 1500 x	Uiterst duurzame lithiumbatterij met maximaal 1500 oplaadcycli
	Opladen via micro-USB-kabel (meegeleverd)



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
PEN20S	8719018052612	8719018052629	05261231	LPL67X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid

Penlight Premium

LPL28RECHX1

Krachtige LUXEON Rebel LED compacte inspectielamp

Belangrijkste eigenschappen

Prettig licht om mee te werken
zonder vermoeid te raken



Gebruiksvriendelijk en robuust
voor dagelijkse werkzaamheden



Haak



Sterke magneet



Aluminium behuizing



Duurzaamheid




Hoge schokbestendigheid



Geschikt voor garages
Verbeterde duurzaamheid



Snel opladen en consistente
lichtopbrengst



Handige extra's



Robuuste aluminium behuizing, opvallend design, goede grip en verbeterde gebruiksduur.



Unieke dimfunctie: 60-145 lumens



Zeer korte oplaadtijd

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
Penlight Premium	8727900392203	8727900392210	39220394	LPL28RECHX1	4

* Minimale bestelhoeveelheid



Hoofdlamp



Met **handsfree verlichting** kunt u beter en gemakkelijker werken. Wanneer u beide handen nodig hebt om een inspectie of een klus in een lastige omgeving uit te voeren, zijn onze **hoofdlampen** de ideale keus. Verlicht uw werkplek optimaal dankzij de **aanpasbare lichthoek**.

Handige hoofdlamp

Belangrijkste eigenschappen

Twee lichtstanden

 **6000 K**
Kleur-temperatuur

 **100 lm**
Boostlicht

 **50 lm**
Ecolicht



Brede lichthoek

 **50°**
Lichthoek

 **90°**
Draaibare verlichtings-module



Kwalitatieve afwerking

 **Hoofdband**

 **< 10h**
Gebruiksduur

 **3x AAA**
Oplaaftijd

 **IK4X**
Duurzaamheid

 **Geschikt voor garages**
Vetbestendigheid



Handige extra's



Gaat de hele dag mee dankzij de verbeterde gebruiksduur



Verlichtingsmodule met een draaihoek van 90° om de lichtstroom te richten



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
HDL10	8727900393606	8727900393699	39360631	LPL29B1	6

* Minimale bestelhoeveelheid



Handlampen

Handlampen



Handlampen zijn **veelzijdig** en kunnen voorzien in elke behoefte, zelfs in de meest lastige omgevingen. Ons assortiment omvat alles van compacte tot grotere lampen, met of zonder voedingskabel, oplaadbaar via docking station of micro-USB-kabel. Bij ons vinden **professionals altijd de beste tools om mee te werken**. De lampen zijn ook **buitengewoon duurzaam en robuust** en hebben twee lichtstanden en een multidirectionele verlichtingsmodule, waardoor ze het ideale hulpmiddel zijn in elke situatie.

Compacte, krachtige werklamp

Belangrijkste eigenschappen

Hoogwaardig wit LED-licht

- 6000 K**
Kleur-temperatuur
- 300 lm**
Boostlicht
- 30 lm**
Gedimd licht
- 120 lm**
Spotlicht

Veelzijdigheid

- 120°**
Lichthoek
- 180°**
Draaibare verlichtings-module
- Sterke magneet**
- Haak**

Duurzame batterij en duurzaam design

- Oplaadbaar**
- < 2.5 h**
Oplaadtijd
- < 12/1.5 h**
Gebruiksduur
- Docking station**
- IK09**
Hoge schokbestendigheid
- IP68**
Duurzaamheid
- Geschikt voor garages**
Vetbestendigheid



Handige extra's

- Unieke dimfunctie: 30 - 300 lumen**
- Hoge schok-, stof- en waterbestendigheid**
- Gedeeld docking station met RCH25**



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid

Snoerloze, stevige werklamp

Belangrijkste eigenschappen

Helder licht


- 6000 K**
Kleur-temperatuur
- 200 lm**
Boostlicht
- 100 lm**
Ecolicht
- 120°**
Lichthoek

Robuust en duurzaam

- IP54**
Duurzaamheid
- IK07**
Hoge schokbestendigheid
- Geschikt voor garages**
Vetbestendigheid

Handsfree werklamp

- Draadloos**
- Sterke magneet**
- 360°**
Haak
- Oplaadbaar**
- 6/3 h**
Gebruiksduur
- Micro-USB**
- 3 h**
Opladtid



Handige extra's

- Snoerloos voor handsfree gebruik**
- 120°**
Zeer brede lichthoek
- IK07**
Hoge schokbestendigheid

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
RCH10S	8719018052056	8719018052063	05205631	LPL66X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid

Ultradunne oplaadbare werklamp

Belangrijkste eigenschappen

Superieur, helder licht

 6000 K Kleur-temperatuur	 250 lm Boostlicht	 120 lm Ecolicht	 90° Lichthoek
---	--	--	--

Ultradunne en veelzijdige werklamp


 Draaibare verlichtings-module	 Sterke magneet	 Haak	 7/4 h Gebruiksduur	 Compact formaat
--	---	---	--	--

Stevig design voor de werkplaats

 Oplaadbaar	 < 3 h Oplaatijd	 Micro-USB
 IP20 Duurzaamheid	 IK07 Hoge schokbestendigheid	 Geschikt voor garages Vetbestendigheid

Handige extra's

	Ultraslank design, uitermate geschikt voor werkzaamheden in krappe ruimten
	Hoge schokbestendigheid
	Opladen via micro-USB-kabel (meegeleverd)



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
RCH19	8727900398236	8727900398243	39823631	LPL46X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid

Stevige oplaadbare werklamp met docking station

Belangrijkste eigenschappen

Hoogwaardig wit LED-licht



Nog steviger en veelzijdiger



Ultra-duurzame lithiumbatterij



Handige extra's

- Sterke schokbestendigheid**
IK08
- Uiterst duurzame lithiumbatterij met maximaal 1500 oplaadcycli**
- Rubberen laag voor goede grip**



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
RCH21S	8727900398410	8727900398427	39841031	LPL47X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid



Robuuste en krachtige allrounder

Belangrijkste eigenschappen

Hoogwaardig wit LED-licht





- 
6000 K
 Kleur-temperatuur
- 
500 lm
 Boostlicht
- 
50 lm
 Gedimd licht
- 
300 lm
 Spotlight
- 
120°
 Lichthoek

Nog steviger en veelzijdiger


- 
IP68
 Duurzaamheid
- 
IK09
 Uitzonderlijke schokbestendigheid
- 
 Geschikt voor garages
 Vetbestendigheid
- 
180°
 Draaibare verlichtingsmodule
- 
 Sterke magneet
- 
 Haak




Duurzame batterij

- 
 Oplaadbaar
- 
< 3.5 h
 Oplaadtijd
- 
< 10/3.5 h
 Gebruiksduur
- 
 Docking station


Handige extra's



Unieke dimfunctie: 50 - 500 lumen



Hoge schok-, stof- en waterbestendigheid



Gedeeld docking station met RCH55



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid



UV-licht lekdetector

Belangrijkste eigenschappen

Hoogwaardig wit LED-licht

- 6000 K**
Kleur-temperatuur
- 350 lm**
Boostlicht
- 150 lm**
Ecolicht
- UV-licht**
- FindMe-Led**

Handige en veelzijdige lamp

- 90°**
Lichthoek
- 90°**
Draaibare verlichtings-module
- Sterke magneet**
- Haak**
- IP54**
Duurzaamheid
- IK07**
Hoge schokbestendigheid
- Geschikt voor garages**
Vetbestendigheid



Ultra-duurzame accu

- Oplaadbaar**
- 2.5 h**
Oplaatijd
- 8/3.5 h**
Gebruiksduur
- Docking station**

Handige extra's

- Extra UV-licht, bijvoorbeeld voor het opsporen van lekken in koelsystemen**
- Hoge schokbestendigheid**
- Oplaadbaar via docking station**



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
RCH31UV	8727900394191	8727900394207	39419131	LPL34UVX1	6

* Minimale bestelhoeveelheid

Krachtige en stevige looplamp

Belangrijkste eigenschappen

Krchtig wit LED-licht

 6000 K Kleur-temperatuur	 330 lm Boostlicht	 120° Lichthoek
---	--	---

Verbeterde bestendigheid

 IP54 Duurzaamheid	 IK07 Hoge schokbestendigheid	 Geschikt voor garages Vetbestendigheid
--	---	--



Haak

Eenvoudig te gebruiken voor dagelijkse taken

 5 m Kabel	 100-240 V Stroomvoorziening
--	--

Handige extra's

 IK07	Hoge schokbestendigheid
 5 m	5 meter lange kabel
 120°	Zeer brede lichthoek



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
CBL10	8727900394214	8727900394221	39421431	LPL35X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid



Projector- werklampen



Onze **floodlights met brede straal** leveren gespecialiseerd, **krachtig wit licht**. De lampen hebben een unieke dimfunctie en een **hoge kleurweergave-index**, zodat u alles goed kunt zien tijdens het werk. Dankzij de **uitzonderlijke duurzaamheid**, tot IK09 en IP68, en het **stevige design** kunt u ze gebruiken in de meest veeleisende omgevingen.

Kleine draagbare projector

Belangrijkste eigenschappen

Hoogwaardig wit LED-licht

- 6000 K**
Kleur-temperatuur
- 1000 lm**
Boostlicht
- 100 lm**
Gedimd licht
- 90°**
Lichthoek



Nog steviger en duurzamer

- IP68**
Duurzaamheid
- IK09**
Uitzonderlijke schokbestendigheid
- Geschikt voor garages**
Vetbestendigheid
- Oplaadbaar**
- < 4.5 h**
Oplaadtijd
- Micro-USB**



Enorm veelzijdig

- 180°**
Draaibare verlichtingsmodule
- Sterke magneet**
- 12/3 h**
Gebruiksduur
- Handvat**



Handige extra's

- Unieke dimfunctie: 100 - 1000 lumen**
- Hoge schok-, stof- en waterbestendigheid**
- Gaat de hele dag mee dankzij de verbeterde gebruiksduur**

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
PJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid

LED-projector voor kleurcontrole

Belangrijkste eigenschappen

Hoge, krachtige lichtopbrengst en verlichting die overeenkomt met daglicht

 6000 K Kleur-temperatuur	 2300 lm Boostlicht	 1200 lm Ecolicht	 90° Lichthoek	 180° Draaibare verlichtings-module
 CRI 92 Kleurweergave-index	 Mat filter			








Unieke, buitengewone bestendigheid

 IP67 Duurzaamheid	 IK09 Uitzonderlijke schokbestendigheid	 Geschikt voor garages Vetbestendigheid	 Handvat
--	---	--	--



Duurzame batterij

 3.5 h Oplaadtijd	 4/2 h Gebruiksduur	 5 m Kabel	 100-240 V Stroomvoorziening	 Powerbank
---	---	--	--	--



Handige extra's

 CRI 92	Hoge kleurweergave-index, vrijwel gelijk aan zonlicht
 2300 lm	Krachtige daglichtlamp
 IP68 IK09	Buitengewone schok-, water- en stofbestendigheid



Statief compatibel met MDLS CRI en PJH20.



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
PJH20 CRI	8727900396096	8727900396102	39609631	LPL39X1	6
PJH20 TRIPOD	8727900396348	8727900396355	39634833	LPL43X1	2

* Minimale bestelhoeveelheid





Gespecialiseerde werklampen



We hebben **gespecialiseerde werklampen** ontworpen die uw dagelijkse taken gemakkelijker maken zonder in te boeten aan lichtsterkte of stevigheid. Onze **hybride motorkaplamp** is speciaal ontworpen voor werkzaamheden in de motorruimte en heeft een 360° draaibare verlichtingsmodule en een telescopische houder. Probeer ook onze **unieke 3-1-module** met krachtige maar compacte werklampen: schokbestendig, met alle benodigde accessoires voor handsfree gebruik.

Hybride LED-motorkaplamp

Belangrijkste eigenschappen

Hoogwaardig wit LED-licht

-  **6000 K**
Kleur-temperatuur
-  **1200 lm**
Boostlicht
-  **500 lm**
Ecolicht
-  **120°**
Lichthoek


Veelzijdigheid

-  **360°**
Draaibare verlichtings-module
-  **1.1-1.8 m**
Telescopische houder
-  **IP54**
Duurzaamheid
-  **IK07**
Hoge schokbestendigheid
-  **Geschikt voor garages**
Vetbestendigheid
-  **Draadloos**



Duurzame batterij

-  **3 h**
Oplaadtijd
-  **5.5/3 h**
Gebruiksduur
-  **5 m**
Kabel
-  **100-240 V**
Stroomvoorziening



Handige extra's

-  **1200 lm**
Krachtig, helder licht
-  **1.1-1.8 m**
Geïntegreerde telescopische bevestiging
-  **5 m**
Zowel met als zonder voedingskabel te gebruiken

Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
CBH51	8727900397321	8727900397338	39732131	LPL45X1	6

* Minimale bestelhoeveelheid

MDLS CRI 3-modules

LPL403MODX1

Multidirectionele lampen voor kleurcontrole

Belangrijkste eigenschappen

Krachtige lichtopbrengst en verlichting die overeenkomt met daglicht

- 6000 K**
Kleur-temperatuur
- 1500 lm**
Boostlicht
- 750 lm**
Ecolicht
- CRI 92**
Kleurweergave-index
- Mat filter**



Veelzijdig en zeer bestendig

- 360°**
Lichthoek
- 120°**
Draibare verlichtings-module
- Sterke magneet**
- Klem**
- IP54**
Duurzaamheid
- IK07**
Hoge schokbestendigheid
- Geschikt voor garages**
Vetbestendigheid



Reservemodule ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Geavanceerde batterij

- 1500 x**
Oplaadbaar
- 1: 1 h/3: 2 h**
Oplaaftijd
- 2.5/1 h**
Gebruiksduur
- Docking station**



Handige extra's

- Hoge kleurweergave-index, vrijwel gelijk aan zonlicht**
CRI 92
- Hoge schokbestendigheid**
IK07
- oplaadbaar via docking station**



Bestelinformatie

Product	EAN1	EAN3	GOC	Bestelnummer	MB*
MDLS CRI 3-modules	8727900396270	8727900396287	39627066	LPL403MODX1	1
MDLS CRI Spare unit	8727900396294	8727900396300	39629433	LPL41SPAREX1	2

* Minimale bestelhoeveelheid



Kenmerken-overzicht van onze professionele LED werklampen

Verlichtingsmodule



Maximale lichtopbrengst (in lumen)

Boostlicht



Gebruiksduur tijdens één laadcyclus

Gebruiksduur



Knipperende rode LED om de lamp in donkere ruimtes terug te kunnen vinden.

FindMe-Led



Lichtopbrengst tijdens energiebesparingsmodus (in lumen)

Ecolicht



Hoek van de lichtbundel

Lichthoek



Filter om de schittering van lakoppervlakken en overbelasting van de ogen te verminderen en om kleuridentificatie te vergemakkelijken

Mat filter



Klein extra licht voor kleine ruimtes of om het energieverbruik te verminderen

Spotlicht



Flexibiliteit van de lamp dankzij draaibare verlichtingsmodule

Draaibare verlichtingsmodule



Hoge kleurweergave-index van >90 voor werkverlichting die vrijwel gelijk aan daglicht is

Komt overeen met echt daglicht



Instelbare helderheid voor verschillende verlichtingsbehoeften, inclusief geheugenfunctie

Dimmen



Extra UV-licht, bijvoorbeeld voor het opsporen van lekken in koelsystemen

UV-licht



De lamp is uitgerust met hoogwaardige Lumileds LUXEON Rebel LED-chips

Stevig en duurzaam



IP (Ingress Protection) is de mate waarin het product bestand is tegen het binnendringen van vaste voorwerpen, stof en water en onbedoeld contact

Ingress protection



Een rubberen laag om de lamp zorgt voor een betere grip en maakt de lamp steviger

Rubberen greep



Compact formaat, zodat de lamp in uw zak past en prettig in uw hand ligt.

Compact formaat



Mate van bescherming van de behuizing tegen externe mechanische schokken

Schokbescherming



De lamp heeft een aluminium behuizing voor een stijlvol design, meer grip en verbeterde duurzaamheid

Aluminium behuizing



Zeer goed bestand tegen vet en oplosmiddelen

Vetbestendigheid

Ontwerp

Handsfree kenmerken



Sterke magneet

Magneet wordt meegeleverd met lamp



Draadloos

Draadloos



Armatuur

Armatuur zoals Klems, klemmen, haken enzovoort om handsfree te werken



Handvat

Handvat



Hoofdband

Lamp kan met de meegeleverde hoofdband op het voorhoofd worden gedragen



USB-poort

Lamp kan worden gebruikt als powerbank om USB-apparaten op te laden

Voeding en opladen



Netsnoer

Stroomvoorziening via voedingskabel



Lange kabel

Lengte van de voedingskabel



Oplaadcycli

Uiterst duurzame lithiumbatterij met maximaal 1500 oplaadcycli (5x langer dan standaard lithiumbatterijen)



Oplaadbaar

Stroomvoorziening via oplaadbare batterij



Micro-USB

Opladen via micro-USB-kabel (meegeleverd)



Docking station

Opladen via dockingstation (meegeleverd in verpakking) dat aan de muur kan worden gemonteerd



Hybride stroom

Stroomvoorziening via voedingskabel of ingebouwde oplaadbare reservebatterij



Oplaaftijd

Tijd totdat de ingebouwde batterij volledig is opgeladen



3 AAA-batterijen meegeleverd






Stroomvoorziening via 3x AAA-batterijen (meegeleverd in verpakking)



IP Beschermings- klasse

De mate waarin het artikel bestand is tegen het binnendringen van vaste voorwerpen, stof en water in de mechanische en elektrische behuizing.

Eerste cijfer: bescherming tegen vaste deeltjes













Tweede cijfer: bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen



IK Schok- bestendigheid

De mate van bescherming door de behuizing van elektrische apparatuur tegen externe mechanische schokken.



Vergelijk ons volledige assortiment



	HDL10	Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium	RCH5S	RCH10S	RCH19	RCH21S
Lichtsterkte (lumen)	50/100 lm	130 lm	100/200 lm	60/145 lm	30/300 lm	100/200 lm	120/250 lm	120/300 lm
Lichthoek	50°	40°	80°	80°	120°	120°	90°	90°
Boostmodus (lumen)	100 lm	-	200 lm	145 lm	300 lm	200 lm	250 lm	300 lm
Aanwijzer (lumen)	-	20	100	120	120	-	-	-
Kleurtemperatuur (kelvin)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Aantal LED's	5+1	6+1	4+1	4+1	4+1	20 (COB)	6	6
UV-licht	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschermingsklasse tegen schokken (IK)	-	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK07	IK08
Beschermingsklasse tegen binnendringing (IP)	IPX4	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP20	IP65
Oplaadbaar	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oplaadtijd (uur)	-	-	<2 uur	2 uur	<52 uur	3 uur	<3 uur	<2 uur
Gebruiksduur (uur)	maximaal 10 uur	maximaal 11 uur	2 uur / 4 uur	2,5 uur / 6 uur	1,5 uur / 12 uur	3 uur / 6 uur	4 uur / 7 uur	3,5 uur / 6 uur in boost-/ecomodus
USB-aansluiting	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel (meter)	-	-	-	-	-	-	1 m	1 m
Houder	klemhouder en hoofdband	klemhouder	klemhouder	klemhouder, 80° draaibaar	360° draaibare haak	360° draaibare haak	360° draaibare haak	360° draaibare haak
Magneet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieverbruik (watt)	1,6 W	1,6 W	1,8 W	5 W	3 W	3 W	3 W	3 W
Voltage bedieningslijn	4,5 V	4,5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3,65 V	3,2 V
Gebruikstemperatuur	0-40°C	0-40°C	0-40°C	-10-50°C	-10-40°C	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Gewicht van het product	115 g	70 g	95 g	90 g	164 g	240 g	215,5 g	210,5 g



	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Lichtsterkte (lumen)	50/500 lm	150/350 lm	330 lm	500/1200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Lichthoek	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Boostmodus (lumen)	500 lm	350 lm	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Aanwijzer (lumen)	300	-	-	-	-	-	-
Kleurtemperatuur (kelvin)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Aantal LED's	6+1	8	12	32	1 COB	48	7
UV-licht	-	✓	-	-	-	-	-
Beschermingsklasse tegen schokken (IK)	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Beschermingsklasse tegen binnendringing (IP)	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Oplaadbaar	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Oplaadtijd (uur)	<3.5 uur	2.5 uur	-	<3 uur	<4.5 uur	3.5 uur	1 lamp 1 uur / 3 lampen 2 uur
Gebruiksduur (uur)	3.5 uur / 10 uur	2 uur / 8 uur	-	3 uur / 5.5 uur in boost-/ecomodus	3 uur / 12 uur	2 uur / 4 uur	1 uur / 2.5 uur
USB-aansluiting	✓	✓	-	-	✓	-	-
Kabel (meter)	-	-	5 m	5 m	-	5 m	-
Houder	360° draaibare haak	360° draaibare haak	360° draaibare haak	360° draaibare haak	-	-	haak
Magneet	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Energieverbruik (watt)	5W	3 W	5 W	10 W	10W	20 W	5 W
Voltage bedieningslijn	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.7 V	100-240 V	8.4 V	3.2 V
Gebruikstemperatuur	-10-40°	-20-50°C	-10-50°C	10-40°C	-10-40°	-20-60°C	-20-60°C
Gewicht van het product	375 g	270 g	545 g	835 g zonder kabel / 1300 g met kabel	399 g	1.3 5 kg	1797 g zonder adapter (1 lamp 223 g)

Bestelinformatie

Productnaam	Bestelnummer	Stekker	GOC	EAN1	EAN3	Aantal in verpakking
Penlights						
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20S	LPL67X1	-	05261231	8719018052612	8719018052629	6
Penlight Premium	LPL28RECHX1	-	39220394	8727900392203	8727900392210	4
Hoofdlamp						
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
Handlampen						
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH10S	LPL66X1	EU	05205631	8719018052056	8719018052063	6
RCH19	LPL46X1	EU	39823631	8727900398236	8727900398243	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
Projector-werklampen						
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
Gespecialiseerde lampen						
CBH51	LPL45X1	EU	39732131	8727900397321	8727900397338	6
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

Bezoek onze website philips.com/led-work-lights



