

PHILIPS

Профессиональные
инспекционные LED фонари



2019

Качественный свет для

**качественной
работы**



Побеждайте **темноту** каждый день

Если вы ремонтируете или обслуживаете автомобили, вы знаете, что у вас нет шанса на ошибку. Наши профессиональные инспекционные фонари оснащены мощными светодиодами белого света и обеспечивают широкий угол луча для точного освещения нужных деталей. Естественный белый свет улучшает видимость и повышает комфорт при работе. Теперь даже при диагностике серьезных проблем в ограниченном пространстве вы можете быть уверены, что ваши инструменты никогда не подведут.

Содержание

8

Фонарь Penlight

Penlight Professional	9
PEN20S	10
Penlight Premium	11

14

Ручной фонарь

RCH5S	15
RCH10S	16
RCH19	17
RCH21S	18
RCH25	20
RCH31UV	22
CBL10	23

28

Специализированный фонарь

CBH51	29
MDLS CRI 3-modules	30

12

Налобный фонарь

HDL10	13
-------	----

24

Прожектор

PJH10	25
PJH20 CRI	26

32

Прожектор

Характеристики продукта	32
Сравнение моделей	36
Информация для заказа	38



Профессиональный инструмент для профессиональной работы

Фонарь Penlight

Новинка

Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium
Режим Boost 130 лм <11 ч	Режим Boost 200 лм <2 ч	Режим Boost 145 лм <2,5 ч
Режим Eco 100 лм <4 ч	Режим Eco 60 лм <6 ч	Режим Eco 60 лм <6 ч
Угол освещения/гибкость 40°	Угол освещения/гибкость 80°	Угол освещения/гибкость 80°
Функции Точный свет: 20 лм	Функции Точный свет: 100 лм	Функции Точный свет: 120 лм
Крепление Зажим	Крепление Зажим Магнит	Крепление Зажим 80° Магнит
Надежность IP54	Надежность IP54 IK07	Надежность IP54 IK07
Устойчивость к смазке Можно использовать в гараже	Устойчивость к смазке Можно использовать в гараже	Устойчивость к смазке Можно использовать в гараже
Источник питания 3x AAA	Источник питания <2 ч	Источник питания 2 ч
Зарядка Micro USB	Зарядка 1500x Micro USB	Зарядка Micro USB
№ заказа LPL19B1 ГОС 38819031	№ заказа LPL67X1 ГОС 05261231	№ заказа LPL28RECHX1 ГОС 39220394

Новинка

HDL10	RCH5S	RCH10S	RCH19	RCH21S	RCH25
<p>Режим Boost</p> <p>100 лм < 10 ч</p> <p>Режим Eco</p> <p>50 лм < 10 ч</p> <p>Угол освещения/гибкость</p> <p>50° 90°</p>	<p>Режим Boost</p> <p>300 лм < 1,5 ч</p> <p>Диммер</p> <p>30 лм < 12 ч</p> <p>Угол освещения/гибкость</p> <p>120° 180°</p> <p>Функции</p> <p>Диммер 120 лм</p>	<p>Режим Boost</p> <p>200 лм < 3 ч</p> <p>Режим Eco</p> <p>100 лм < 6 ч</p> <p>Угол освещения/гибкость</p> <p>120°</p>	<p>Режим Boost</p> <p>250 лм 4 ч</p> <p>Режим Eco</p> <p>120 лм 7 ч</p> <p>Угол освещения/гибкость</p> <p>90° 180°</p>	<p>Режим Boost</p> <p>300 лм 3,5 ч</p> <p>Режим Eco</p> <p>120 лм 6 ч</p> <p>Угол освещения/гибкость</p> <p>90° 90°</p> <p>Функции</p> <p>FindMe</p>	<p>Режим Boost</p> <p>500 лм < 3,5 ч</p> <p>Диммер</p> <p>50 лм < 10 ч</p> <p>Угол освещения/гибкость</p> <p>120° 180°</p> <p>Функции</p> <p>Диммер 300 лм</p>
<p>Крепление</p> <p>Надевается на голову</p>	<p>Крепление</p> <p>Крюк 360° Магнит</p>	<p>Крепление</p> <p>Крюк 360° Магнит</p>	<p>Крепление</p> <p>Крюк 360° Магнит</p>	<p>Крепление</p> <p>Крюк 360° Магнит</p>	<p>Крепление</p> <p>Крюк 360° Магнит</p>
<p>Надежность</p> <p>IPX4</p>	<p>Надежность</p> <p>IP68 IK09</p>	<p>Надежность</p> <p>IP54 IK07</p>	<p>Надежность</p> <p>IP20 IK07</p>	<p>Надежность</p> <p>IP65 IK08</p>	<p>Надежность</p> <p>IP68 IK09</p>
<p>Устойчивость к смазке</p> <p>Можно использовать в гараже</p>	<p>Устойчивость к смазке</p> <p>Можно использовать в гараже</p>	<p>Устойчивость к смазке</p> <p>Можно использовать в гараже</p>	<p>Устойчивость к смазке</p> <p>Можно использовать в гараже</p>	<p>Устойчивость к смазке</p> <p>Можно использовать в гараже</p>	<p>Устойчивость к смазке</p> <p>Можно использовать в гараже</p>
<p>Источник питания</p> <p>3x AAA</p>	<p>Источник питания</p> <p>< 2,5 ч</p>	<p>Источник питания</p> <p>< 3 ч</p>	<p>Источник питания</p> <p>< 3 ч</p>	<p>Источник питания</p> <p>< 2 ч</p>	<p>Источник питания</p> <p>< 3,5 ч</p>
	<p>Зарядка</p> <p>Зарядная станция</p>	<p>Зарядка</p> <p>Micro USB</p>	<p>Зарядка</p> <p>Micro USB</p>	<p>Зарядка</p> <p>1500x</p>	<p>Зарядка</p> <p>Зарядная станция</p>
<p>№ заказа LPL29B1 GOC 39360631</p>	<p>№ заказа LPL62X1 GOC 05163931</p>	<p>№ заказа LPL66X1 GOC 05205631</p>	<p>№ заказа LPL46X1 GOC 39823631</p>	<p>№ заказа LPL47X1 GOC 39841031</p>	<p>№ заказа LPL63X1 GOC 05165331</p>

Ручной фонарь

Прожектор

Специализированный фонарь

RCH31UV	CBL10	PJH10	PJH20	CBH51	MDLS CRI
<p>Режим Boost</p> <p> 350 лм 3,5 ч</p>	<p>Режим Boost</p> <p> 330 лм</p>	<p>Режим Boost</p> <p> 1000 лм <3 ч</p>	<p>Режим Boost</p> <p> 2300 лм 2 ч</p>	<p>Режим Boost</p> <p> 1200 лм 3 ч</p>	<p>Режим Boost</p> <p> 1500 лм 1 ч</p>
<p>Режим Eco</p> <p> 150 лм <8 ч</p>		<p>Диммер</p> <p> 100 лм <12 ч</p>	<p>Режим Eco</p> <p> 1200 лм 4 ч</p>	<p>Режим Eco</p> <p> 500 лм 5,5 ч</p>	<p>Режим Eco</p> <p> 750 лм 2,5 ч</p>
<p>Угол освещения/гибкость</p> <p> 90° 90°</p>	<p>Угол освещения/гибкость</p> <p> 120°</p>	<p>Угол освещения/гибкость</p> <p> 90° 180°</p>	<p>Угол освещения/гибкость</p> <p> 90° 180°</p>	<p>Угол освещения/гибкость</p> <p> 120° 360°</p>	<p>Угол освещения/гибкость</p> <p> 360° 120°</p>
<p>Функции</p> <p> УФ-свет FindMe</p>		<p>Функции</p> <p> Диммер</p>	<p>Функции</p> <p> CRI 92 Мат. фильтр</p>		<p>Функции</p> <p> CRI 92 Мат. фильтр</p>
<p>Крепление</p> <p> Крюк 360° Магнит</p>	<p>Крепление</p> <p> Крюк 360°</p>	<p>Крепление</p> <p> Магнит</p>		<p>Крепление</p> <p> Зажим 1,1–1,8 м</p>	<p>Крепление</p> <p> Зажим Магнит</p>
<p>Надежность</p> <p> IP54 IK07</p>	<p>Надежность</p> <p> IP54 IK07</p>	<p>Надежность</p> <p> IP68 IK09</p>	<p>Надежность</p> <p> IP67 IK09</p>	<p>Надежность</p> <p> IP54 IK07</p>	<p>Надежность</p> <p> IP54 IK07</p>
<p>Устойчивость к смазке</p> <p></p>	<p>Устойчивость к смазке</p> <p></p>	<p>Устойчивость к смазке</p> <p></p>	<p>Устойчивость к смазке</p> <p></p>	<p>Устойчивость к смазке</p> <p></p>	<p>Устойчивость к смазке</p> <p></p>
<p>Можно использовать в гараже</p>	<p>Можно использовать в гараже</p>	<p>Можно использовать в гараже</p>	<p>Можно использовать в гараже</p>	<p>Можно использовать в гараже</p>	<p>Можно использовать в гараже</p>
<p>Источник питания</p> <p> 2,5 ч</p>	<p>Источник питания</p> <p> 100-240 В 5 м</p>	<p>Источник питания</p> <p> <4,5 ч</p>	<p>Источник питания</p> <p> 100-240 В 5 м</p>	<p>Источник питания</p> <p> 100-240 В 5 м</p>	<p>Источник питания</p> <p> 1:1 ч 3:2 ч</p>
<p>Зарядка</p> <p> Зарядная станция</p>		<p>Зарядка</p> <p> Micro USB</p>	<p>Зарядка</p> <p> 3,5 ч Внешн. акк.</p>	<p>Зарядка</p> <p> 3 ч</p>	<p>Зарядка</p> <p> Зарядная станция</p>
<p>№ заказа LPL34UVX1 GOC 39419131</p>	<p>№ заказа LPL35X1 GOC 39421431</p>	<p>№ заказа LPL64X1 GOC 05167731</p>	<p>№ заказа LPL39X1 GOC 39609631</p>	<p>№ заказа LPL45X1 GOC 39732131</p>	<p>№ заказа LPL403MODX1 GOC 39627066</p>





Фонарь Penlight



Фонари-ручки идеально подходят для **быстрой диагностики**.


Их малый размер и наличие аккумулятора позволят вам работать **весь день без перерыва**.

Наши фонари-ручки **соответствуют** стандарту IK07 и предусматривают различные **варианты крепления**, освобождая руки для работы.


Переносной фонарь

Основные характеристики

Яркий белый свет для оптимального обзора



Удобство работы даже в узких пространствах



Удобное устройство для любой диагностики



Дополнительно



Компактный корпус для освещения узких пространств



Увеличенное время работы для продолжительных смен



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
Penlight Professional	8727900388190	8727900388206	38819031	LPL19B1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ





PEN20S

LPL67X1

Компактный и качественный фонарь LUXEON LED с аккумулятором

Основные характеристики

Качественный белый светодиодный свет

 6000 К	 200 лм	 100 лм	 100 лм
Цветовая температура	Форсированный режим освещения Boost	Режим Eco	Светильник акцентного освещения


Сверхнадежный и прочный

 1500 x	 < 2 ч	 4/2 ч
Перезаряжаемый	Время зарядки	Время работы
 IP54	 IK07	 Можно использовать в гараже
Надежность	Отменная ударопрочность	Защита от попадания смазки



Простой в использовании фонарь

 80°		 80° Зажим	
Угол освещения	Крючок		Micro USB



Дополнительно

	Оснащен светодиодными чипами LUXEON Rebel
 1500 x	Сверхнадежный литиевый аккумулятор ресурсом до 1500 циклов зарядки
	Зарядка с помощью кабеля Micro USB (входит в комплект)

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
PEN20S	8719018052612	8719018052629	05261231	LPL67X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

Penlight Premium

LPL28RECHX1

Компактный и мощный фонарь LUXEON Rebel LED с аккумулятором

Основные характеристики

Комфортный свет для работы



6000 К

Цветовая температура



145 лм

Форсированный режим освещения Boost



60 лм

Режим Eco



120 лм

Светильник акцентного освещения



80°

Угол освещения

Простой в использовании и надежный инструмент для ежедневной работы



Крючок



Прочное магнитное крепление



Алюминиевый корпус



IP54

Надежность



IK07

Отменная ударопрочность



Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки



Быстрая зарядка и стабильная мощность луча



Перезаряжаемый



2 ч

Время зарядки



6/2.5 ч

Время работы



Micro USB

Дополнительно



Прочный алюминиевый корпус с прорезиненной вставкой



Уникальная функция регулировки яркости: 60–145 люмен



Очень быстрая зарядка



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
Penlight Premium	8727900392203	8727900392210	39220394	LPL28RECHX1	4

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ



Налобный фонарь



Различные крепления упрощают использование источника света. Когда для выполнения диагностики или при работе в сложных условиях нужно освободить обе руки, нет ничего лучше наших **налобных фонарей**. Благодаря **регулируемому углу луча** и оголовью, а также таким уникальным функциям, как **индикация FindMe**, вы сможете работать с оптимальным уровнем освещения.

Удобный налобный фонарь

Основные характеристики

Два режима освещения



6000 К

Цветовая температура



100 лм

Форсированный режим освещения Boost



50 лм

Режим Eco



Широкий угол светового луча



50°

Угол освещения



90°

Поворотный модуль освещения

Качественный внешний вид



Оголовье



< 10ч

Время работы



3x AAA

Время зарядки



IP4X

Надежность



Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки



Дополнительно



< 10ч

Увеличенное время работы для продолжительных смен



90°

Поворотный модуль (90°) для направления луча света

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
HDL10	8727900393606	8727900393699	39360631	LPL29B1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ



Ручной фонарь







Ручные фонари универсальны и незаменимы в самых разнообразных условиях. Компактные и большие, с проводным и беспроводным подключением, с зарядкой через док-станцию или кабель micro-USB, с двумя режимами освещения или без — профессионалы **всегда найдут у нас лучшие инструменты для работы.** Эти фонари также отличаются **долговечностью и высокой прочностью** и оснащены поворотным модулем освещения, что делает их идеальными спутниками в любой ситуации.

Карманный инспекционный фонарь

Основные характеристики

Качественный белый светодиодный свет

-  **6000 К**
Цветовая температура
-  **300 лм**
Форсированный режим освещения Boost
-  **30 лм**
Диммер
-  **120 лм**
Светильник акцентного освещения

Универсальность

-  **120°**
Угол освещения
-  **180°**
Поворотный модуль освещения
-  **Прочное магнитное крепление**
-  **Крючок**

Долговечные аккумулятор и корпус

-  **Перезаряжаемый**
-  **< 2.5 ч**
Время зарядки
-  **< 12/1.5 ч**
Время работы
-  **Зарядная станция**
-  **IK09**
Отменная ударпрочность
-  **IP68**
Надежность
-  **Можно использовать в гараже**
Защита от попадания смазки

Дополнительно

-  **Уникальная функция регулировки яркости: 30–300 люмен**
-  **Ударпрочность и защита от пыли и влаги**
-  **Общая док-станция с моделью RCH25**



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

Стабильный свет без проводов

Основные характеристики

Яркий луч света



6000 К

Цветовая температура



200 лм

Форсированный режим освещения Boost



100 лм

Режим Eco



120°

Угол освещения

Прочный корпус



IP54

Надежность



IK07

Отменная ударпрочность



Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки

Удобное световое решение: освобождает руки для работы



Беспроводные



Прочное магнитное крепление



Крючок 360°



Перезаряжаемый



6/3 ч

Время работы




Micro USB



3 ч

Время зарядки



Дополнительно



Без проводов: можно не держать в руках



120°

Очень широкий угол светового луча



IK07

Отменная ударпрочность

Информация для заказа





Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH10S	8719018052056	8719018052063	05205631	LPL66X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

Ультратонкий фонарь с аккумулятором

Основные характеристики

Превосходный яркий свет

 6000 К Цветовая температура	 250 лм Форсированный режим освещения Boost	 120 лм Режим Eco	 90° Угол освещения
---	--	--	--

Ультратонкий универсальный инспекционный фонарь


 180° Поворотный модуль освещения	 Прочное магнитное крепление	 Крючок	 7/4 ч Время работы	 Компактный размер
--	--	---	--	--

Надежная конструкция для использования в автомастерских

 Перезаряжаемый	 < 3 ч Время зарядки	 Micro USB
 IP20 Надежность	 IK07 Отменная ударопрочность	 Можно использовать в гараже Защита от попадания смазки

Дополнительно

	Ультратонкий дизайн для освещения узких пространств
	Отменная ударопрочность IK07
	Зарядка с помощью кабеля Micro USB (входит в комплект)



Информация для заказа





Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH19	8727900398236	8727900398243	39823631	LPL46X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

Надежный фонарь с аккумулятором и док-станцией

Основные характеристики

Качественный белый светодиодный свет

-  **6000 К**
Цветовая температура
-  **300 м**
Форсированный режим освещения Boost
-  **120 лм**
Режим Eco
-  **90°**
Угол освещения

Более универсальный и прочный

-  Резиновое покрытие
-  **IP65**
Надежность
-  **IK08**
Отменная ударопрочность
-  Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки
-  Поворотный модуль освещения
-  Светодиод FindMe
-  Прочное магнитное крепление
-  Крючок



Сверхнадежный литиевый аккумулятор

-  **1500 x**
Перезаряжаемый
-  **< 2 ч**
Время зарядки
-  **6/3.5 ч**
Время работы
-  Зарядная станция

Дополнительно

-  **Высокая ударопрочность**
IK08
-  **Сверхнадежный литиевый аккумулятор ресурсом до 1500 циклов зарядки**
-  **Легко удерживать в руках благодаря резиновому покрытию**



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH21S	8727900398410	8727900398427	39841031	LPL47X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ







Ручной фонарь

Надежный и мощный инспекционный фонарь

Основные характеристики

Качественный белый светодиодный свет

 6000 К	 500 лм	 50 лм	 300 лм	 120°
Цветовая температура	Форсированный режим освещения Boost	Диммер	Светильник акцентного освещения	Угол освещения

Более универсальный и прочный

 IP68 Надежность	 IK09 Отменная ударпрочность	 Можно использовать в гараже Защита от попадания смазки
 180° Поворотный модуль освещения	 Прочное магнитное крепление	 Крючок

Надежный аккумулятор

 Перезаряжаемый	 < 3.5 ч Время зарядки	 < 10/3.5 ч Время работы	 Зарядная станция
---	---	---	---

Дополнительно

	Уникальная функция регулировки яркости: 50–500 люмен
	Ударпрочность и защита от пыли и влаги
	Общая док-станция с моделью RCH5S



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6






* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ



УФ-детектор утечки

Основные характеристики

Качественный белый светодиодный свет


-  **6000 К**
Цветовая температура
-  **350 лм**
Форсированный режим освещения Boost
-  **150 лм**
Режим Eco
-  **УФ-свет**
-  **Светодиод FindMe**

Удобный и универсальный источник света

-  **90°**
Угол освещения
-  **90°**
Поворотный модуль освещения
-  **Прочное магнитное крепление**
-  **Крючок**
-  **IP54**
Надежность
-  **IK07**
Отменная ударопрочность
-  **Можно использовать в гараже**
Защита от попадания смазки



Надежный аккумулятор

-  **Перезаряжаемый**
-  **2.5 ч**
Время зарядки
-  **8/3.5 ч**
Время работы
-  **Зарядная станция**

Дополнительно

-  **Дополнительное УФ-излучение для обнаружения утечек в системах охлаждения**
-  **Отменная ударопрочность IK07**
-  **Док-станция для зарядки**



Информация для заказа


Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
RCH31UV	8727900394191	8727900394207	39419131	LPL34UVX1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

Мощный и надежный проводной фонарь

Основные характеристики

Мощный светодиодный белый свет



6000 K
Цветовая температура

330 лм
Форсированный режим освещения Boost

120°
Угол освещения

Повышенный уровень защиты



IP54
Надежность

IK07
Отменная ударпрочность


Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки



360°
Крючок



Простой в использовании фонарь для ежедневной работы



5 m
Кабель

100-240 В
Источник питания

Дополнительно

	Отменная ударпрочность IK07
	Длинный 5-метровый кабель 5 m
	Очень широкий угол светового луча 120°



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
CBL10	8727900394214	8727900394221	39421431	LPL35X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ



Прожектор



Наши **прожекторы с широким углом луча** излучают **мощный белый свет** для специализированного использования.

Благодаря уникальной **функции регулировки яркости** и **высокому индексу цветопередачи** они обеспечивают безупречное освещение для работы.

Исключительная надежность (соответствуют стандартам IK09 и IP68) и прочный корпус позволяют использовать их даже в самых экстремальных условиях.


PH10

LPL64X1

Малый прожектор

Основные характеристики


Качественный белый светодиодный свет



Более надежный и прочный



Более универсальный



Дополнительно

	Уникальная функция регулировки яркости: 100–1000 люмен
	Ударопрочность и защита от пыли и влаги
	Увеличенное время работы для продолжительных смен 12/3 ч

Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
PH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

LED-фонарь для проверки цветовой гаммы

Основные характеристики

Мощный луч и эффект естественного дневного света

- 6000 К
Цветовая температура
- 2300 лм
Форсированный режим освещения Boost
- 1200 лм
Режим Eco
- 90°
Угол освещения
- 180°
Поворотный модуль освещения
- CRI 92
Индекс цветопередачи
- Матовый фильтр



Максимальная прочность

- IP67
Надежность
- IK09
Отменная ударпрочность
- Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки
- Рукоятка



Надежный аккумулятор

- 3.5 ч
Время зарядки
- 4/2 ч
Время работы
- 5 м
Кабель
- 100-240 В
Источник питания
- Внешн. акк.



Дополнительно

- CRI 92
Высокий индекс цветопередачи, близкий к естественному свету
- 2300 лм
Мощный фонарь дневного света
- IP68 IK09
Ударостойкость и защита от пыли и влаги



Штатив, совместимый с MDLS CRI и PJH20.



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
PJH20 CRI	8727900396096	8727900396102	39609631	LPL39X1	6
PJH20 TRIPOD	8727900396348	8727900396355	39634833	LPL43X1	2

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ





Специализированный инспекционный фонарь





Мы создали **специализированные инспекционные фонари**, чтобы облегчить выполнение вами ежедневных задач без потери мощности света или надежности. Наш **универсальный фонарь для работы под капотом автомобиля** создан специально для работы над двигателем и оснащен поворотным модулем освещения 360°, а также телескопическим держателем. Мы также разработали **уникальный модуль 3-1** с небольшими, но мощными инспекционными фонарями, которые надежно защищены от влаги и позволяют освободить руки для работы.



Универсальный светодиодный фонарь для работы под капотом автомобиля

Основные характеристики

Качественный белый светодиодный свет

-  **6000 К**
Цветовая температура
-  **1200 лм**
Форсированный режим освещения Boost
-  **500 лм**
Режим Eco
-  **120°**
Угол освещения

Универсальность

-  **360°**
Поворотный модуль освещения
-  **1.1-1.8 м**
Телескопический держатель
-  **IP54**
Надежность
-  **IK07**
Отменная ударопрочность
-  **Можно использовать в гараже**
Защита от попадания смазки
-  **Беспроводные**




Надежный аккумулятор

-  **3 ч**
Время зарядки
-  **5.5/3 ч**
Время работы
-  **5 м**
Кабель
-  **100-240 В**
Источник питания

Дополнительно

-  **1200 лм**
Мощный поток яркого света
-  **1.1-1.8 м**
Встроенное телескопическое крепление
-  **5 м**
Работа в проводном и беспроводном режимах



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
CBH51	8727900397321	8727900397338	39732131	LPL45X1	6

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ

Фонари для проверки цветовой гаммы с поворотным модулем

Основные характеристики

Мощный луч и эффект естественного дневного света



6000 K

Цветовая температура



1500 лм

Форсированный режим освещения Boost



750 лм

Режим Eco



CRI 92

Индекс цветопередачи



Матовый фильтр



Универсальность и прочность



360°

Угол освещения



120°

Поворотный модуль освещения



Прочное магнитное крепление



Зажим



IP54

Надежность



IK07

Отменная ударопрочность



Можно использовать в гараже
Защита от попадания смазки



Сменные модули приобретаются отдельно.

Ресурсоемкий аккумулятор



1500 x

Перезаряжаемый



1: 1 ч/3: 2 ч

Время зарядки



2.5/1 ч

Время работы



Зарядная станция

Дополнительно



CRI 92

Высокий индекс цветопередачи, близкий к естественному свету



IK07

Отменная ударопрочность



Зарядка через док-станцию



Информация для заказа

Изделие	EAN1	EAN3	GOC	Order entry*	MOQ**
MDLS CRI 3-modules	8727900396270	8727900396287	39627066	LPL403MODX1	1
MDLS CRI Spare unit	8727900396294	8727900396300	39629433	LPL41SPAREX1	2

* Регистрация заказа ** Минимальный оптовый заказ



Характеристики профессионального инспекционного освещения

Модуль освещения

- 

Максимальная световая отдача (в люменах)

Форсированный режим освещения Boost
- 

Время работы от одной зарядки

Время работы
- 

Мигающий красный светодиод облегчает поиск фонаря в темных помещениях.

Светодиод FindMe
- 

Световая отдача в режиме энергосбережения (в люменах)

Режим Eco
- 

Угол светового луча

Угол освещения
- 

Фильтр, устраняющий блики от лакированных поверхностей, для снижения нагрузки на глаза и точного определения цветов

Матовый фильтр
- 

Дополнительный небольшой фонарь для работы в ограниченном пространстве или снижения энергопотребления

Светильник акцентного освещения
- 

Универсальность фонаря благодаря поворотному модулю освещения

Поворотный модуль освещения
- 

Высокий индекс цветопередачи (> 90) для работы в условиях дневного освещения

Имитация естественного дневного света
- 

Яркость регулируется в зависимости от потребностей, также имеется функция сохранения заданных настроек

Диммер
- 

Дополнительное УФ-излучение, например для обнаружения утечек в системах охлаждения

УФ-свет
- 

Фонари оснащены светодиодными чипами Lumileds LUXEON Rebel

Надежность и долговечность

- 

Степень защиты от проникновения твердых частиц, пыли, воды при случайном контакте

Герметичный корпус
- 

Резиновый корпус фонаря отличается прочностью, и его удобно удерживать в руках

Резиновое покрытие
- 

Степень защиты корпуса от внешних механических воздействий

Ударопрочность
- 

Алюминиевый корпус повышает прочность, придает стильный внешний вид и помогает удерживать фонарь в руках

Алюминиевый корпус
- 

Высокая устойчивость к воздействию смазки и растворителей

Защита от попадания смазки

Дизайн

- 

Компактный корпус позволяет класть фонарь в карман и помогает удерживать его в руках

Компактный размер

Функции использования без помощи рук



Прочное магнитное крепление

Магнитное крепление идет в комплекте с фонарем



Беспроводные

Беспроводные



Крепление

Специальные крепления, такие как клипсы, зажимы и крючки, освобождают руки для работы



Рукоятка

Рукоятка



Оголовье

Фонарь можно носить на лбу благодаря входящему в комплект оголовью



Порт USB

Фонарь можно использовать в качестве зарядного устройства для зарядки USB-устройств

Подача питания и зарядка



Кабель питания

Зарядка с помощью кабеля



Длинный кабель

Длина кабеля питания



Циклы зарядки

Сверхдолговечный литиевый аккумулятор, до 1500 циклов зарядки (это в 5 раз превышает срок службы обычных литиевых аккумуляторов)



Перезаряжаемый

Зарядка от аккумулятора



Micro USB

Зарядка с помощью кабеля Micro USB (входит в комплект)



Зарядная станция

Зарядка с помощью док-станции (входит в комплект), которую можно закрепить на стене



Гибридное питание

Зарядка с помощью кабеля или от встроенного аккумулятора резервного питания



Время зарядки

Время полной зарядки встроенного аккумулятора



3 элемента питания типа AAA (входят в комплект)





Питание от 3 элементов питания типа AAA (входят в комплект)



Класс герметичности IP

Степень защиты электрооборудования от проникновения твердых частиц, пыли и воды при случайном контакте.

1-я цифра: защита от проникновения твердых частиц













2-я цифра: защита от проникновения жидкостей



Класс ударпрочности IK

Степень защиты корпуса электрооборудования от внешних механических воздействий.



Сравнение моделей ассортимента



	HDL10	Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium	RCH5S	RCH10S	RCH19	RCH21S
Световая отдача (люмены)	50/100 лм	130 лм	100/200 лм	60/145 лм	30/300 лм	100/200 лм	120/250 лм	120/300 лм
Угол освещения	50°	40°	80°	80°	120°	120°	90°	90°
Режим Boost (в люменах)	100 лм	-	200 лм	145 лм	300 лм	200 лм	250 лм	300 лм
Точечный луч (в люменах)	-	20	100	120	120	-	-	-
Цветовая температура (в кельвинах)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Количество светодиодов	5+1	6+1	4+1	4+1	4+1	20 (COB)	6	6
УФ-свет	-	-	-	-	-	-	-	-
Класс ударопрочности (IK)	-	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK07	IK08
Класс защиты от пыли и влаги (IP)	IPX4	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP20	IP65
Перезаряжаемый	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Время зарядки (в часах)	-	-	<2 часов	2 часов	<2.5 часов	3 часов	<3 часов	<2 часов
Время работы (в часах)	до 10 часов	до 11 часов	2 часов / 4 часов	2.5 часов / 6 часов	1.5 часов / 12 часов	3 часов / 6 часов	4 часов / 7 часов	3.5 часов / 6 часов в режиме Boost / Eco
USB-разъем	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Кабель (метров)	-	-	-	-	-	-	1 м	1 м
Держатель	держатель-клипса и оголовье	держатель-клипса	держатель-клипса	поворотный держатель-клипса 80°	поворотный крючок 360°	поворотный крючок 360°	поворотный крючок 360°	поворотный крючок 360°
Магнит	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Энергопотребление (в ваттах)	1.6 Вт	1.6 Вт	1.8 Вт	5 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт
Рабочее напряжение	4.5 В	4.5 В	100-240 В	100-240 В	100-240 В	100-240 В	3.65 В	3.2 В
Рабочая температура	0-40°C	0-40°C	0- 40°C	-10-50°C	-10-40°C	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Вес продукта	115 г	70 г	95 г	90 г	164 г	240 г	215.5 г	210.5 г



	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Световая отдача (люмены)	50/500 лм	150/350 лм	330 лм	500/1200 лм	100/1000 лм	1200/2300 лм	750/1500 лм
Угол освещения	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Режим Boost (в люменах)	500 лм	350 лм	-	1200 лм	1000 лм	2300 лм	1500 лм
Точечный луч (в люменах)	300	-	-	-	-	-	-
Цветовая температура (в кельвинах)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Количество светодиодов	6+1	8	12	32	1 COB	48	7
УФ-свет	-	✓	-	-	-	-	-
Класс ударопрочности (IK)	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Класс защиты от пыли и влаги (IP)	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Перезаряжаемый	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Время зарядки (в часах)	<3,5 часов	2,5 часов	-	<3 часов	<4,5 часов	3,5 часов	1 фонарь 1 час / 3 фонаря 2 часа
Время работы (в часах)	3,5 часов / 10 часов	2 часов / 8 часов	-	3 часов / 5,5 часов в режиме Boost / Eco	3 часов / 12 часов	2 часов / 4 часов	1 час / 2,5 часов
USB-разъем	✓	✓	-	-	✓	-	-
Кабель (метров)	-	-	5 м	5 м	-	5 м	-
Держатель	поворотный крючок 360°	поворотный крючок 360°	поворотный крючок 360°	поворотный крючок 360°	-	-	крючок
Магнит	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Энергопотребление (в ваттах)	5 Вт	3 Вт	5 Вт	10 Вт	10 Вт	20 Вт	5 Вт
Рабочее напряжение	100-240 В	100-240 В	100-240 В	3,7 В	100-240 В	8,4 В	3,2 В
Рабочая температура	-10-40°	-20-50°С	-10-50°С	10-40°С	-10-40°	-20-60°С	-20-60°С
Вес продукта	375 г	270 г	545 г	835 г без кабеля / 1300 г с кабелем	399 г	1,3 5 кг	1797 г без адаптера (1 фонарь - 223 г)

Информация для заказа

Название продукта	Серийный номер	Штекер	GOC	EAN1	EAN3	Количество в упаковке
Фонарь Penlight						
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20S	LPL67X1	-	05261231	8719018052612	8719018052629	6
Penlight Premium	LPL28RECHX1	-	39220394	8727900392203	8727900392210	4
Налобный фонарь						
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
Ручной фонарь						
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH10S	LPL66X1	EU	05205631	8719018052056	8719018052063	6
RCH19	LPL46X1	EU	39823631	8727900398236	8727900398243	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
Прожектор						
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
Специализированный фонарь						
CBH51	LPL45X1	EU	39732131	8727900397321	8727900397338	6
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS запасной	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2





2019 © Lumileds Holding B.V. Все права защищены.

Товарный знак Philips и эмблема Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.philips.com/led-work-lights