

PHILIPS

シェーバー・グルーミング

総合カタログ 2019年夏

11年連続
世界シェア **No.1**^{*1}
電動シェーバーブランド

*1 ユーロモニター・インターナショナル調べ; 2007-2017年小売数量ベース; 同社のボディーシェーバー製品カテゴリー定義に拠る

フィリップス史上
最高^{*2}の深剃りを、

変わらない^{*2}
やさしさで。



*2 当社製品(S9000シリーズ)との比較



フィリップス史上最高^{*1}の深剃りと
やさしさを実現した最高級モデル^{*2}

S9000 Prestige

→ P04

11年連続 世界シェアNo.1^{*3} 電動シェーバーブランド



深剃りとやさしさを実現した
ハイスペックモデル

SHAVER 9000
SERIES

→ P08



[アプリ連動]
肌にやさしく深剃りできる
敏感肌専用モデル

New **SHAVER 7000**
SERIES

→ P10



深剃りと
進化したやさしさを備えた
プレミアムスタンダードモデル

New **SHAVER 6000**
SERIES

→ P12



深剃りとやさしさを備えた
スタンダードモデル

SHAVER 5000
SERIES

→ P14

S9000 Prestige




Nano Tech
Precision Blades




ナノプレジジョン刃

ナノ粒子技術による
強固でシャープな内刃と、
確実にヒゲを捕らえる外刃を搭載した
ナノプレジジョン刃。
最高水準の深剃りを実現します。



Superb
Skin Comfort Rings



スキンコンフォート リングプラス

シェービングヘッド表面に施された
細かなメタルビーズコーティングが、
摩擦を低減。肌への負担を抑えます。
また、水洗いだけでシェービングヘッドの
リング部を99%除菌*1し、清潔に保ちます。

フィリップス史上最高*2の
深剃りとやさしさを実現した
最高級モデル*3

*1 試験機関:一般財団法人日本食品分析センター 試験方法:水洗いにて洗浄したコンフォートリングの除菌率(99%以上)を測定
*2 当社製品(S9000シリーズ)との比較 *3 フィリップスシェーバー内の比較

さらに深く、 やさしく



S9000 Prestige
SHAVERS
9000
7000
6000
5000
1000
Portable Shaver
SHAVERS
LINEUP
HAIR
FACE
BODY
MULTI
HAIR / FACE / BODY
GROOMING
LINEUP

8-directional
ContourDetect Heads



8方向可動ヘッド

世界唯一*4 の輪郭検知テクノロジーで、顔のあらゆる凹凸にしっかり密着。8方向130°可動するシェービングヘッドによって、肌に負担をかけずに、深剃りを実現します。



Beard Adapt Sensor



ヒゲ密度 感知システム

毎秒15回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、濃い部分も一度のシェービングで深剃りします。



深剃りのユーザー評価試験



※ドイツの第三者機関調べ／競合A社との比較2018年6月、N=155 / 1週間伸びたヒゲで／グラフの原点は3.0です／0(深剃りができていない)~7(深剃りができている)の間で深剃りユーザー評価を実施

*4 家庭用電気シェーバーにおいて世界シェア上位3社のシェーバーヘッド可動領域を調査(フィリップス調べ 2018年2月時点) *5 日本にて調査時における比較対象製品(2018年6月) ※実際の商品と画像は異なる場合があります

さらに
使いやすく



Wireless Charger



ワイヤレス充電パッド^{*1}

置くだけで充電ができる「ワイヤレス充電パッド^{*1}」。シェービングの前後も、より便利に、よりスマートに。



Personal Comfort Settings



パーソナル コンフォート設定

剃り心地に合わせて設定できる3段階のスピード調整。

表示	モード	使用シーン
	センシティブ	肌の敏感な箇所を剃るのに最適なやさしい剃り心地
	ノーマル	普段使いに最適
	ハイスピード	素早いシェービングで時間を節約したい場合

*1 SP9820/12には、ワイヤレス充電パッドは付属していません。付属の充電アダプタでの充電となります

*2 手洗顔との比較。30人の肌で洗顔後の3時間の経過を測定(フィリップス調べ 2013年) *3 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない

*4 使用状況により異なります *実際の商品と画像は異なる場合があります



スマートクリック 多彩な着脱式アタッチメントに対応し、さらに使い方広がる



ヒゲスタイラー RQ111/61 別売

ヒゲの長さをミリ単位調整
 (1mm~5mmの5段階)

洗顔ブラシヘッド RQ585/51 別売

手洗顔よりも洗顔後の皮脂量を
 28%抑える*2

トリマー

大きめサイズのトリマーだから
 もみあげなども素早く簡単に整う



防水仕様 (IPX7基準*3 をクリア) お風呂シェーブ可能

シャワーと一緒にシェーブできるので、時間を短縮できます。また、本体丸洗いが可能で、お手入れが簡単。泡フォームやジェルをつけて、いっそう肌にやさしいお風呂シェーブもできます。



自動研磨システム搭載 常にシャープな剃り味



替刃交換は2年に1回*4



オイル差し不要



SP9860/14 オープン価格

- 本体丸洗い
- 電池残量デジタル表示
- 使用時間: 約60分
- ワイヤレス充電パッド
- 本体質量: 約187g
- 色: メタリックグレー

72
枚刃

SmartClick

防水仕様
IPX7基準*3

お風呂シェーブ
 対応



SP9861/13 オープン価格

- 本体丸洗い
 - 電池残量デジタル表示
 - 使用時間: 約60分
 - ワイヤレス充電パッド
 - 本体質量: 約187g
 - 色: マットシルバー
- ※ヒゲスタイラー/洗顔ブラシヘッドは
 付属していません

72
枚刃

SmartClick

防水仕様
IPX7基準*3

お風呂シェーブ
 対応



SP9820/12 オープン価格

- 本体丸洗い
 - 電池残量デジタル表示
 - 使用時間: 約60分
 - 本体質量: 約187g
 - 色: マットシルバー
- ※ワイヤレス充電パッド/ヒゲスタイラー/
 洗顔ブラシヘッドは付属していません

72
枚刃

SmartClick

防水仕様
IPX7基準*3

お風呂シェーブ
 対応

S9000
 Prestige
 シリーズ共通仕様

● 充電式: 3時間充電 (SP9860/14, SP9861/13) 充電式: 1時間充電 (SP9820/12) ● 電源電圧: AC100V-240V 50/60Hz ● 表示: 充電催促表示、充電表示、充電完了表示、ロック機能、ブロック表示、パーソナルコンフォート表示、オーソピーティング表示、クリーニング表示、シェービングヘッド交換表示 ● 付属品: ヒゲスタイラー (SP9860/14のみ)、洗顔ブラシヘッド、洗顔ブラシ保護キャップ (SP9860/14のみ)、トリマー (SP9861/13, SP9820/12のみ)、USB電源アダプタ (SP9820/12には付属していません)、充電アダプタ (SP9820/12のみ)、プレミアムポーチ、ワイヤレス充電パッド (SP9820/12には付属していません)、取扱説明書

プレミアムポーチ付き
 ※画像はSP9860/14, SP9861/13のものでSP9820/12は若干異なります



SHAVER 9000 SERIES

72枚刃

72枚(24枚×3ヘッド)もの
極めて精密な内刃が高速回転し、
驚異の深剃りを実現。



30%UP*

V字型の内刃と外刃がヒゲを挟み込み、
逃すことなく確実に深剃り。



ダブルVトラック刃
すべらせるだけで
深剃りを実現

深剃りとやさしさを実現した ハイスペックモデル

*1 当社旧製品(センソタッチ3D)との比較 *2 試験機関:一般財団法人日本食品分析センター
ルテック 試験方法:36.5時間(2年間の使用を想定)の駆動後、センサーの刃の摩耗度を測定
に30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない *6 使用状況により異なります
*3 試験機関:株式会社クオ
*4 S9185A/26・S9185A/12・S8980/11には搭載しておりません *5 水深1メートル
※実際の商品と画像は異なる場合があります



洗浄充電器 スマートクリーンシステム
ワンタッチで刃を清潔に
99%の除菌力*2

本体をセットしてボタンを押すだけで、充電、洗浄、乾燥、潤滑化までを行う「スマートクリーンシステム」。ダブルフィルター構造で、細かいヒゲくずや皮脂汚れ、フォームやジェルまでも徹底洗浄。また、アルコールフリーで肌にやさしく衛生的です。



スーパーリフト&カット
ヒゲを引き上げ
やさしく深剃り

1枚目の刃がヒゲを引き上げ、2枚目の刃が引き上げた分をより深くカット。内刃が肌に触れにくいので、やさしく深剃りができます。



自動研磨システム搭載
常にシャープな剃り味

フィリップスの内刃は、回転するたびに磨かれるように設計されています。刃の摩耗テスト*3において、刃のシャープさが落ちないシェーバーと証明されました。



8方向可動ヘッド
肌の凸凹にしっかり密着



パーソナルコンフォート設定*4
3段階のスピード調整



スマートクリック
多彩なアタッチメントに対応



防水仕様(IPX7基準*5をクリア)
お風呂シェーブ可能



替刃交換は2年に1回*6



オイル差し不要



S9731A/33 オープン価格

本体丸洗い Li-ion

- 電池残量デジタル表示
- 使用時間:約60分
- 洗浄充電器 乾燥機能付き(スマートクリーン)
- 本体質量:約169g
- 色:シルバー/ブラック

72
枚刃



お風呂シェーブ
対応



S9185A/26
S9185A/12 オープン価格

本体丸洗い Li-ion

- LED表示:残量(3段階)表示
- 使用時間:約60分
- 洗浄充電器 乾燥機能付き(スマートクリーン)
- 本体質量:約167g ■色:ブルー/ブラック
- ※S9185A/12には、洗浄充電器は付属していません
- ※ヒゲスタイラー/洗顔ブラシヘッドは付属していません

72
枚刃



お風呂シェーブ
対応



S8980/11 オープン価格

本体丸洗い Li-ion

- LED表示:残量(3段階)表示
- 使用時間:約50分
- 本体質量:約164g
- 色:ネイビーブルー/シルバー
- ※ヒゲスタイラー/洗顔ブラシヘッド/洗浄充電器は付属していません

72
枚刃



お風呂シェーブ
対応

9000シリーズ
共通仕様

●充電式:1時間充電 ●電源電圧:AC100V-240V 50/60Hz ●表示:充電催促表示、充電表示、充電完了表示、ロック機能、ブロック表示(S8980/11には搭載していません)、パーソナルコンフォート表示(S9185A/26-S9185A/12-S8980/11には搭載していません)、オーバーヒート表示(S8980/11には搭載していません)、クリーニング表示、シェービングヘッド交換表示、プラグ解除お知らせ(S8980/11のみ)
●付属品:ヒゲスタイラー(S9731A/33のみ)、洗顔ブラシヘッド/洗顔ブラシ保護キャップ(S9731A/33のみ)、トリマー(S9731A/33には付属していません)、充電アダプタ、洗浄充電器(乾燥機能付き)/クリーニングカートリッジ(S9185A/12-S8980/11には付属していません)、収納ケース(S8980/11には付属していません)、スタンド保持板ホルダー(S8980/11には付属していません)、保護キャップ(S8980/11のみ)、取扱説明書

収納ケース・
スタンド付き
※S8980/11には付属していません

SH9000 Prestige

SHAVESERIES 9000

SHAVESERIES 7000

SHAVESERIES 6000

SHAVESERIES 5000

SHAVESERIES 1000

Portable Shaver

SHAVESERIES LINEUP

HAIR

FACE

BODY

HAIR/FACE/BODY

MULTI

GROOMING LINEUP

SHAVER 7000


SERIES

New



スキン
コンフォートリング
肌への摩擦低減

シェービングヘッドの表面に施された
細かなビーズコーティングが、
シェーバーと肌との摩擦を低減。
肌あたりをなめらかに。



ジェントルプレジジョン刃
敏感肌でも
やさしく深剃り

カッティングパフォーマンスが向上した
高精度の刃により、敏感肌でも深剃りを実現。
進化したシェービングブレードが、
肌への負担を抑え、やさしくシェービングできます。

敏感肌も深剃りできる



皮膚科医と
共同開発


[アプリ連動]
肌にやさしく深剃りできる
敏感肌専用モデル



皮膚科医と共同開発したアプリと連動し、
あなただけのパーソナルシェービングプランを作成



Bluetooth®で、スマートフォン用のフィリップス
メンズグルーミングアプリとシェーバーをペアリン
グ。あなたの肌に合ったシェービングへ導きます。



ガイド付き シェービング

シェーバーの動きを
検知し、リアルタイム
でアドバイスを表示。
最良のシェービング
へとサポートします。



シェービングの 状態を記録

毎日のシェービング
時間やテクニックを
記録。お肌の状態や
シェービングテクニック
の変化を確認できます。



ヒゲ密度感知システム
ヒゲの濃さに合わせて
自動でパワーを調節



5方向ダイナミックフレックスヘッド
顔の凸凹に密着



パーソナルコンフォート設定
アプリと連動し
肌に合わせてスピード調整



防水仕様
IPX7基準*1

防水仕様 (IPX7基準*1) をクリア
お風呂シェーブ可能



自動研磨システム搭載
常にシャープな剃り味



2yrs

替刃交換は2年に1回*2



オイル差し不要



New

S7970/26

オープン価格

本体丸洗い Li-ion

- LED表示
- 使用時間: 約50分
- 洗浄充電器 乾燥機能なし(スマートクリーン)
- 本体質量: 約166g
- 色: ブラック/シルバー

45
枚刃



お風呂シェーブ
対応



New

S7930/16

オープン価格

本体丸洗い Li-ion

- LED表示
 - 使用時間: 約50分
 - 本体質量: 約166g
 - 色: メタリックスカイブルー/ブラック
- * 洗浄充電器は付属しておりません

45
枚刃



お風呂シェーブ
対応

7000シリーズ
共通仕様

● 充電式: 1時間充電 ● 電源電圧: AC100V-240V 50/60Hz ● 表示: 充電催促表示、充電表示、充電完了表示、ロック機能、
メッセージランプ表示、パーソナルコンフォート表示、クリーニング表示、プラグ解除お知らせ ● 付属品: 充電アダプタ、洗浄充電器
(乾燥機能なし)・クリーニングカートリッジ(S7970/26のみ)、収納ケース、トリマー、クリーニングブラシ、取扱説明書

収納ケース付き



S9000 Prestige

SHAVERS
SERIES 9000

SHAVERS
SERIES 7000

SHAVERS
SERIES 6000

SHAVERS
SERIES 5000

SHAVERS
SERIES 1000

Portable Shaver
2-in-1 Shaver

SHAVERS
LINEUP

HAIR

FACE

BODY

HAIR / FACE / BODY
MULTI

GROOMING
LINEUP

SHAVER SERIES 6000

New



アンチフリクション
コーティング
肌のヒリつきを低減

リングに施された微細なコーティングが
肌あたりをなめらかに。



スキングードモード
肌の敏感な箇所にも
やさしい剃り心地

通常モードと比べて、
刃の回転スピードをダウンすることで
さらに肌にやさしいシェービングが可能に。

深剃りと進化したやさしさを備えた
プレミアムスタンダードモデル



マルチプレジジョン刃 寝たヒゲもすくい上げてカット

外刃が寝たヒゲもすくい上げ、少ないストロークでも素早くカット。長いヒゲも短いヒゲも捕らえやすい特殊構造。



5方向フレックスヘッド 顔の凸凹に密着して深剃り

5方向に自在に動くシェービングヘッドが顔の起伏にすまなく密着し、素早い深剃りを実現。



防水仕様
IPX7基準*1

防水仕様(IPX7基準*1をクリア) お風呂シェーブ可能

シャワーと一緒にシェーブできるので、時間を短縮できます。また、本体丸洗いが可能で、お手入れが簡単。泡フォームやジェルをつけて、いっそう肌にやさしいお風呂シェーブもできます。



スーパーリフト&カット ヒゲを引き上げ やさしく深剃り



自動研磨システム搭載 常にシャープな剃り味



替刃交換は2年に1回*2



オイル差し不要



New

S6620/11

オープン価格

本体丸洗い ● Li-ion

- LED表示:残量(3段階)表示
 - 使用時間:約60分
 - 本体質量:約173g
 - 色:メタリックブルー/ブラック
- ※洗浄充電器は付属していません

27
枚刃



お風呂シェーブ
対応



仕様

●充電式:1時間充電 ●電源電圧:AC100V-240V 50/60Hz ●表示:充電催促表示、充電表示、充電完了表示、ロック機能、クリーニング表示、シェービングヘッド交換表示、プラグ解除お知らせ表示 ●付属品:充電アダプタ、収納ケース、トリマー、クリーニングブラシ、取扱説明書

収納ケース付き



S9000 Prestige

SHAVERS
9000

SHAVERS
7000

SHAVERS
6000

SHAVERS
5000

SHAVERS
1000

Portable Shaver

SHAVERS
LINEUP

HAIR

FACE

BODY

HAIR / FACE / BODY
MULTI

GROOMING
LINEUP

SHAVER 5000

SERIES



カミソリの
10倍^{*1}
肌にやさしい

シェービングによる肌へのダメージを、カミソリの約1/10^{*1}まで抑え、肌にやさしく深剃りできます。



5方向
フレックスヘッド
顔の凸凹に密着

5方向に自在に動くシェービングヘッドが顔の起伏にすきまなく密着し、深剃りを実現。

深剃りとやさしさを備えた スタンダードモデル

*1 2015年ドイツにおける第三者機関での試験結果(シェーバー使用開始後21日時点で調査) *2 S5072/06・S5060/05にはコンフォートカット刃を搭載しています *3 S5072/06・S5060/05には搭載していません *4 水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない *5 使用状況により異なります * 実際の商品と画像は異なる場合があります



マルチプレジジョン刃^{*2} 寝たヒゲもすくい上げてカット

外刃が寝たヒゲもすくい上げ、少ないストロークでも素早くカット。長いヒゲも短いヒゲも捕らえやすい特殊構造。



防水仕様 (IPX7基準^{*4}をクリア) お風呂シェーブ可能

泡フォームやジェルをつけて、お風呂シェーブができます。また、本体丸洗いが可能で、お手入れが簡単です。



スーパーリフト&カット^{*3} ヒゲを引き上げ やさしく深剃り

1枚目のリフト刃がヒゲを根元から引き上げ、2枚目のカット刃が引き上げた分だけより深くカット。内刃が肌に触れにくく、肌を傷めずに深剃りができます。



自動研磨システム搭載 常にシャープな剃り味



替刃交換は2年に1回^{*5}



スマートクリック ヘッドチェンジで さらに使い方が広がる



オイル差し不要



S5215/06

オープン価格

本体丸洗い Li-ion

- LED表示
- 使用時間: 約40分
- 色: ベースブルー/シルバー・ブラック
- 本体質量: 約173g

※ 洗浄充電器は付属していません



S5072/06

オープン価格

本体丸洗い Ni-MH

- LED表示
- 使用時間: 約40分
- 本体質量: 約173g
- 色: アトカ/シルバー・ブラック

※ 洗浄充電器は付属していません



S5060/05

オープン価格

本体丸洗い Ni-MH

- LED表示
- 使用時間: 約40分
- 本体質量: 約173g
- 色: アクアテックブルー/ブラック

※ 洗浄充電器は付属していません



5000シリーズ
共通仕様

● 充電式: 1時間充電 (S5060/05は8時間充電) ● 電源電圧: AC100V-240V 50/60Hz ● 表示: 充電催促表示、充電表示、充電完了表示、ロック機能、クリーニング表示、シェービングヘッド交換表示 (S5215/06のみ) ● 付属品: 充電アダプタ、保護キャップ、トリマー (S5060/05には付属していません)、取扱説明書

S9000 Prestige

SHAVER 9000

SHAVER 7000

SHAVER 6000

SHAVER 5000

SHAVER 1000

Portable Shaver

SHAVER LINEUP

HAIR

FACE

BODY

HAIR / FACE / BODY
MULTI

GROOMING
LINEUP

お風呂でもドライでも
切れ味続くやさしい深剃り

SHAVER 1000 SERIES



3方向フレックスヘッド
顔の凸凹に密着

3方向に動くシェービングヘッドが顔の輪郭にすやかにフィットし、深剃りなのに肌にやさしい剃り心地を実現します。




コンフォートカット刃
肌あたりがやさしい

丸みを帯びたヘッドが、やさしい肌あたりを実現します。



自動研磨システム搭載
常にシャープな剃り味



替刃交換は2年に1回^{*1}



オイル差し不要



S1041/03

オープン価格

- 本体丸洗い
- LED表示
- 使用時間: 約40分
- 本体質量: 約176g
- 色: ブラック/グレー

- 充電式: 10時間充電
- 電源電圧: AC100V-240V 50/60Hz
- 表示: 充電表示
- 付属品: 充電アダプタ、保護キャップ、取扱説明書

仕様

27
枚刃

防水仕様
IPX7標準+2

お風呂シェーブ
対応

Portable Shaver

ポータブルシェーバー



ポーチ付き*3

PQ220/19

オープン価格

Ni-MH

- LED表示 (充電表示)
- 充電式: 8時間充電
- 使用時間: 約30分
- 本体質量: 約115g
- 色: ブラック

充電式

旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー

-  密着フロートヘッド
顔の輪郭に合わせて上下に動く
-  自動研磨システム搭載
常にシャープな剃り味
-  2yrs
替刃交換は2年に1回*1だけ
-  オイル差し不要

仕様 ●電源電圧: AC100V-240V 50/60Hz
●付属品: 電源コード、ポーチ、クリーニングブラシ、取扱説明書



ポーチ付き

PQ209/17

オープン価格

乾電池式

- 乾電池式: 単3形アルカリ乾電池2本使用
- 使用時間: 約60分
- 本体質量: 約141g (乾電池含む)
- 色: ブラック

旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー

-  密着フロートヘッド
顔の輪郭に合わせて上下に動く
-  自動研磨システム搭載
常にシャープな剃り味
-  2yrs
替刃交換は2年に1回*1だけ
-  オイル差し不要

仕様 ●付属品: お試用単3形アルカリ乾電池2本、ポーチ、保護キャップ、クリーニングブラシ、取扱説明書

フィリップス
シェーバー
ラインナップ

フィリップス史上最高*1の
深剃りと、やさしさを実現した最高級モデル*2

深剃りとやさしさを実現した
ハイスpekモデル

S9000 Prestige

SHAVER 9000
SERIES 9000



深剃り度 肌へのやさしさ 密着度	深剃り度 肌へのやさしさ 密着度			深剃り度 肌へのやさしさ 密着度				
刃の種類	ナノプレジジョン刃			ダブルVトラック刃				
刃の枚数	72枚刃 (24枚×3)			72枚刃 (24枚×3)				
ヘッド可動	8方向130°可動 (輪郭検知テクノロジー)			8方向130°可動 (輪郭検知テクノロジー)				
特徴	スキンコンフォートリングプラス パーソナルコンフォート設定			パーソナル コンフォート 設定	—	—	—	
ヒゲ密度感知システム	●			—				
スーパーリフト&カット	—			●				
自動研磨システム	●			●				
お風呂シェーブ対応	●			●				
本体丸洗い*4	●			●				
ロック機能*5	●	●	●	●	●	●	●	
付属品	ヒゲスタイラー 洗顔ブラシヘッド USB電源アダプタ ワイヤレス充電パッド プレミアムポーチ	トリマー USB電源アダプタ ワイヤレス充電パッド プレミアムポーチ *6	トリマー プレミアムポーチ *6	ヒゲスタイラー 洗顔ブラシヘッド 洗浄充電器 (乾燥機能付き) 収納ケース スタンド	トリマー 洗浄充電器 (乾燥機能付き) 収納ケース スタンド *6	トリマー 収納ケース スタンド *6	トリマー *6	
表示	表示方式	デジタル	デジタル	デジタル	デジタル	LED	LED	LED
	充電残量表示	%表示	%表示	%表示	%表示	3段階表示	3段階表示	3段階表示
	その他表示内容	クリーニング 刃の交換 充電催促 充電完了 充電 ブロック*7	クリーニング 刃の交換 充電催促 充電完了 充電 ブロック*7	クリーニング 刃の交換 充電催促 充電完了 充電 ブロック*7	クリーニング 刃の交換 充電催促 充電完了 充電 ブロック*7	クリーニング 刃の交換 充電催促 充電完了 充電 ブロック*7	クリーニング 刃の交換 充電催促 充電完了 充電 ブロック*7	クリーニング 刃の交換 充電催促 充電完了 充電 ブロック*7 プラグ解除お知らせ
電源	海外使用対応(AC100V-240V)	●	●	●	●	●	●	●
	電源方式	充電式	充電式	充電式	充電式	充電式	充電式	充電式
	充電時間	3時間	3時間	1時間	1時間	1時間	1時間	1時間
	使用回数(使用時間)*8	約20回(約60分)	約20回(約60分)	約20回(約60分)	約20回(約60分)	約20回(約60分)	約20回(約60分)	約16回(約50分)
サイズ	本体質量	約187g	約187g	約187g	約169g	約167g	約167g	約164g
	本体サイズ(W×D×H)	60×69×169mm	60×69×169mm	60×69×169mm	59×70×164mm	59×70×164mm	59×70×164mm	60×63×164mm
	バーコード	87 10103 884286	87 10103 867760	87 10103 867715	87 10103 863007	87 10103 888826	87 10103 888819	87 10103 843856

*1 当社製品(S9000シリーズ)との比較 *2 フィリップスシェーバー内の比較 *3 ヘッドが肌に食い込みにくい、よりなめらかな可動システムを搭載
*4 本体は水で洗えます。ただし水や液体の中に浸けないでください *5 シェーバーの電源をロックし、誤作動防止
*6 別売のヒゲスタイラー「RQ111/61」、別売の洗顔ブラシヘッド「RQ585/51」を使用することは可能 *7 刃に異常が発生した時に表示されるマーク *8 フル充電後、1回3分使用した場合

GROOMING SERIES

フィリップス グルーミング シリーズ

HAIR

→ P20



FACE

→ P24



BODY

→ P26



HAIR ヘアークッター

精確に、こだわりのスタイルがキマる



HC7462/15 オープン価格

オイル不要 Li-ion

- 充電・交流式:1時間充電
- 使用時間:約120分
- 海外使用対応:AC100V-240V



長さ調節

66段階

1mm ~ 42mm

0.2mm、1mmごと

※コームなしで0.5mmカット可能


電動可動式コーム



スモールコーム
1mm~7mm
(0.2mmごと)



ミディアムコーム
7mm~24mm
(1mmごと)



ラージコーム
24mm~42mm
(1mmごと)



コントロールボタン
長さ調節が簡単



オイル差し不要
お手入れ簡単



オートターボ機能
毛の太さに応じて
自動でパワー調節



自動研磨システム
切れ味長持ち



クイックリリース式
刃の水洗いOK

HAIR

ヘアカッター

簡単調節で、
ワンランク上のスタイルを

HC5432/15 オープン価格

オイル不要 

- 充電・交流式:8時間充電
- 使用時間:約75分
- 海外使用対応:AC100V-240V




長さ調節

23段階 | $\frac{1\text{mm} \sim 23\text{mm}}{1\text{mm} \text{ごと}}$

※コームなしで0.5mmカット可能

簡単に長さ調節

ズームロック長さ調節リングを回して、好みの長さを選ぶだけ。簡単にカットする長さを調節できます。

 クイックリリース式刃
刃の水洗いOK

 オイル差し不要
お手入れ簡単

 自動研磨システム
切れ味長持ち

スムーズな刈り心地で
簡単セルフカット

HC3517/15 オープン価格

オイル不要 

- 充電・交流式:8時間充電
- 使用時間:約45分
- 海外使用対応:AC100V-240V

 クイックリリース式刃
刃の水洗いOK

 オイル差し不要
お手入れ簡単

 自動研磨システム
切れ味長持ち



コード式で、
手軽にスタイルがキマる

HC3507/15 オープン価格

オイル不要

- 交流式
- 海外使用対応:AC100V-240V

 クイックリリース式刃
刃の水洗いOK

 オイル差し不要
お手入れ簡単

 自動研磨システム
切れ味長持ち



ヘアーストリーム
テクノロジー

カットした髪の毛の詰まりを防ぐ、新しいコームを採用。よりスムーズに、素早くカットすることができます。



長さ調節

12段階

$\frac{1\text{mm} \sim 23\text{mm}}{2\text{mm} \text{ごと}}$

※コームなしで0.5mmカット可能

ヘアーストリーム
テクノロジー

カットした髪の毛の詰まりを防ぐ、新しいコームを採用。よりスムーズに、素早くカットすることができます。



長さ調節

12段階

$\frac{1\text{mm} \sim 23\text{mm}}{2\text{mm} \text{ごと}}$

※コームなしで0.5mmカット可能



家族で使えるファミリーヘアカッター

HC3587/15 オープン価格

オイル不要 Ni-MH

- 充電・交流式: 8時間充電
- 使用時間: 約75分
- 海外使用対応: AC100V-240V



クイックリリース式刃
刃の水洗いOK



約75分間使用可能
コードレスでも
パワフル



オイル差し不要
お手入れ簡単



自動研磨システム
切れ味長持ち



長さ調節

12段階 | 1mm ~ 23mm
2mmごと

※コームなしで0.5mmカット可能

キッズコームやスキ刈りコームで
お子様のヘアスタイリングも簡単



コーム



キッズコーム



スキ刈りコーム

先端が丸みを帯びているキッズコームなど、3種類のコームを付属。使いやすく、肌にもやさしいので、お子様にも安心です。

ヘアストリーム
テクノロジー

カットした髪の詰まりを防ぐ、新しいコームを採用。よりスムーズに、素早くカットすることができます。




デュアルカットテクノロジー搭載で
カット性能が2倍^{*1}

搭載機種

HC7462/15 HC5432/15 HC3517/15
HC3507/15 HC3587/15 BT5511/15
MG5730/15



デュアルカット
タイプ




旧製品


スムーズな切れ味

ひっきりなくカットできるストレスのない使い心地


45°ダブル
鋭角刃で
シャープにカット



毛が押し
出されにくい
最適な角度設計




ボール型ベアリングが
摩擦を低減して
動きを滑らか



HAIR セルフヘアカッター

後頭部までラクに届いて 簡単セルフカット&ヘッドシェーブ

コームチェンジで
好みの長さにカット可能



細部コーム レギュラーコーム

QC5582/15 オープン価格

本体丸洗い オイル不要 Ni-MH

- 充電・交流式:1時間充電
- 使用時間:約60分
- 海外使用対応:AC100V-240V



収納ポーチ付き

後頭部までラクに届く180°回転ヘッド



長さ調節
11段階 | 1mm ~ 15mm
0.5mm、2mmごと

※コームなしで0.5mmカット可能




ヘアシェービングヘッド
痛みなくスキンヘッドに

- 防水仕様 (IPX7基準*2をクリア) 本体丸洗いOK
- オイル差し不要 お手入れ簡単
- 自動研磨システム*3 切れ味長持ち

後頭部までラクに届いて 簡単セルフカット

コームチェンジで
好みの長さにカット可能



細部コーム レギュラーコーム



QC5572/15 オープン価格

本体丸洗い オイル不要 Ni-MH

- 充電・交流式:1時間充電
- 使用時間:約60分
- 海外使用対応:AC100V-240V



後頭部までラクに届く180°回転ヘッド



長さ調節
11段階 | 1mm ~ 15mm
0.5mm、2mmごと

※コームなしで0.5mmカット可能

- 防水仕様 (IPX7基準*2をクリア) 本体丸洗いOK
- オイル差し不要 お手入れ簡単
- 自動研磨システム 切れ味長持ち

HAIR / FACE

ヘアーカッター・ヒゲトリマー

ヘアーからヒゲまで、こだわりのスタイルを簡単に

BT5511/15

オープン価格

本体丸洗い オイル不要 Li-ion

- 充電・交流式:1時間充電
- 使用時間:約90分
- 海外使用対応:AC100V-240V

防水仕様 (IPX7基準*1) 本体丸洗いOK	デュアルカット テクノロジー搭載 シャープな切れ味
自動研磨システム 切れ味長持ち	オイル差し不要 お手入れ簡単

ヘアー	フェイス(ヒゲ)
0.4~10mm	0.4~10mm

長さ調節

40段階

0.4mm ~ 20mm

0.2mm, 0.5mm, 1mmごと



New



フルメタル刃 自動研磨性の 45°ダブル鋭角刃で素早くカット	防水仕様 本体丸洗い可能で お手入れ簡単
--------------------------------------	----------------------------

FACE

ヒゲトリマー

無理なく簡単に、均一にヒゲを整えられる

シェービングもトリミングも、いつでもどこでも手軽に



BT3213/14

オープン価格

オイル不要 Ni-MH

- 充電・交流式:1時間充電
- 使用時間:約60分
- 海外使用対応:AC100V-240V

ヘッド取り外し可能 刃の水洗いOK	オイル差し不要 お手入れ簡単
自動研磨システム 切れ味長持ち	ソフトポーチ付き


長さ調節

20段階

0.5mm ~ 10mm

0.5mmごと

ヒゲリフトコーム 寝たヒゲを起こしてカットし 均一な仕上がりに	ズームホイール 回転させるだけで お好みの長さの設定
---------------------------------------	----------------------------------



MG1102/16

オープン価格

本体丸洗い

- 乾電池式 単3形アルカリ乾電池1本使用
- 使用時間:約120分

防水仕様 (IPX7基準*1) 本体丸洗いOK	自動研磨システム*2 切れ味長持ち
-------------------------------	----------------------

お試し用単3形アルカリ乾電池1本付き

スタイラーコーム3種類
1mm/3mm/5mm

デュアルカットテクノロジー
カット性能アップ

ヒゲスタイラー ミニ網刃シェーバー



これ1台で思い通りのフェイススタイリング

NT5172/16

オープン価格

本体丸洗い オイル不要

■乾電池式 単3形アルカリ乾電池1本使用
■使用時間:約120分

鼻毛の手入れは身だしなみの常識

鼻毛の手入れをしている人は
約**78%**

※フィリップス調べ(2015年5月) オンライン調査

毛を引っ張らないから
痛くない!

鼻の**奥まで**
届きやすい!



ソフトポーチ付き
保護キャップ・お試用単3形アルカリ乾電池1本付き

2種類のアタッチメントを使い分け可能

<p>ヒゲスタイラー ヒゲの境目やモミアゲの調節が可能</p> <p>ダブル鋭角刃でシャープにカット</p>	<p>ヒゲ</p> <p>モミアゲ</p>
<p>襟足</p>	<p>スタイラーコーム(3mm)</p>

+

<p>フィリップス 開発技術 チューブトリマー 鼻の奥まで届きやすい理想的な角度</p> <p>毛の引き抜きや鼻の切り傷を防止</p>	<p>鼻</p> <p>耳</p>
<p>眉</p>	<p>眉毛を整える2種類のコーム(3mm/5mm)</p>



防水仕様 (IPX7基準*1をクリア)
本体丸洗いOK



オイル差し不要
お手入れ簡単



自動研磨システム
切れ味長持ち

鼻・耳・眉に1台3役

NT3162/10

オープン価格

本体丸洗い オイル不要

■乾電池式 単3形アルカリ乾電池1本使用
■使用時間:約120分

防水仕様 (IPX7基準*1をクリア)
本体丸洗いOK

オイル差し不要
お手入れ簡単

自動研磨システム
切れ味長持ち



ソフトポーチ付き



保護キャップ・お試用単3形アルカリ乾電池1本付き

<p>毛の引き抜きや鼻の切り傷を防止</p>	<p>鼻</p> <p>耳</p>
<p>眉</p>	<p>眉毛を整える2種類のコーム(3mm/5mm)</p>

フィリップス 開発技術 チューブトリマー
鼻の奥まで届きやすい理想的な角度

鼻・耳に1台2役

NT1152/10

オープン価格

本体丸洗い オイル不要

■乾電池式 単3形アルカリ乾電池1本使用
■使用時間:約120分

防水仕様 (IPX7基準*1をクリア)
本体丸洗いOK

オイル差し不要
お手入れ簡単

自動研磨システム
切れ味長持ち



保護キャップ・お試用単3形アルカリ乾電池1本付き

<p>毛の引き抜きや鼻の切り傷を防止</p>	<p>鼻</p> <p>耳</p>
------------------------	-------------------

フィリップス 開発技術 チューブトリマー
鼻の奥まで届きやすい理想的な角度

痛くない安心設計

NT1140/15

オープン価格

本体丸洗い オイル不要

■乾電池式(乾電池別) 単3形アルカリ乾電池1本使用
■使用時間:約120分

防水仕様 (IPX7基準*1をクリア)
本体丸洗いOK

オイル差し不要
お手入れ簡単

自動研磨システム
切れ味長持ち



<p>毛の引き抜きや鼻の切り傷を防止</p>	<p>鼻</p> <p>耳</p>
------------------------	-------------------

フィリップス 開発技術 チューブトリマー
鼻の奥まで届きやすい理想的な角度

BODY ボディーグルーマー

素早く快適にムダ毛を剃る・整える



BG7025/15 オープン価格

本体丸洗い オイル不要 Li-ion

- 充電式:1時間充電
- 使用時間:約80分
- 海外使用対応:AC100V-240V

防水仕様 (IPX7 基準*1 をクリア)
本体丸洗い&お風呂使用OK

オイル差し不要
お手入れ簡単

自動研磨システム*2
切れ味長持ち



ソフトポーチ付き

New

デュアルヘッド搭載



剃る

4D密着シェービングヘッド
4方向に可動するヘッドが体の輪郭にフィットして
スムーズにシェービング

+



整える

一体型トリマーと調節可能コーム
5段階長さ調節
3mm~11mm(2mmごと)

肌にやさしく素早く
ボディーシェービング

BG3012/15 オープン価格

本体丸洗い オイル不要 Ni-MH

- 充電式:8時間充電
- 使用時間:約50分
- 海外使用対応:AC100V-240V

防水仕様 (IPX7 基準*1 をクリア)
本体丸洗い&お風呂使用OK

オイル差し不要
お手入れ簡単



カミソリよりもやさしく
手軽にムダ毛を整える

BG1022/15 オープン価格

本体丸洗い オイル不要

- 乾電池式(乾電池別)
単3形アルカリ乾電池1本使用
- 使用時間:約45分

防水仕様 (IPX7 基準*1 をクリア)
本体丸洗い&お風呂使用OK

オイル差し不要
お手入れ簡単



肌にやさしい
シェービング刃とトリミング刃



双方向に動かせる
コーム(3mm)付き



スキンプロテクターで
肌を傷めない



毛の長さを3mmに
整えるコーム付き



MULTI HAIR / FACE / BODY マルチグルーミングキット

1台で全身をこだわりのスタイルに

MG5730/15 オープン価格

本体丸洗い オイル不要 Ni-MH

- 充電式:16時間充電
- 使用時間:約80分
- 海外使用対応:AC100V-240V



長さ調節

10段階 | 1mm ~ 16mm

1mm, 3mm, 4mmごと

※コームなしで0.5mmカット可能



ソフトポーチ付き

ヘアー			ボディー
ヘアー トリミング用 コーム(9mm)	ヘアー トリミング用 コーム(12mm)	ヘアー トリミング用 コーム(16mm)	ボディー トリミング用 コーム(3mm)
フェイス(ヒゲ・鼻・耳)			
フルメタル 細部トリマー	ミニ網刃 シェーバー	調節式ヒゲトリミング用 コーム(3~7mm)	
ヒゲトリミング用 コーム(1mm)	ヒゲトリミング用 コーム(2mm)	鼻・耳毛トリマー (回転式)	


	防水仕様 (IPX7基準*1)をクリア 本体丸洗いOK		デュアルカットテクノロジー搭載 ダブル鋭角刃で シャープな切れ味
	自動研磨システム*3 切れ味長持ち		オイル差し不要 お手入れ簡単

ヒゲもヘアーも手軽にお手入れ

MG3720/15 オープン価格

オイル不要 Ni-MH

- 充電式:16時間充電
- 使用時間:約60分
- 海外使用対応:AC100V-240V



長さ調節

5段階 | 1mm ~ 9mm

1mm, 2mm, 4mmごと

※コームなしで0.5mmカット可能



ソフトポーチ付き

フェイス(ヒゲ)	
ヒゲトリミング用コーム(1mm)	ヒゲトリミング用コーム(2mm)
ヒゲトリミング用コーム(3mm)	ヒゲトリミング用コーム(5mm)
フェイス(鼻・耳)	ヘアー
鼻・耳毛トリマー(回転式)	ヘアートリミング用コーム(9mm)

	ヘッド取り外し可能 刃の水洗いOK		オイル差し不要 お手入れ簡単
	自動研磨システム*4 切れ味長持ち		





*3 ミニ網刃シェーバー、鼻・耳毛トリマーは除く *4 鼻・耳毛トリマーは除く ※実際の商品と画像は異なる場合があります

GROOMING SERIES LINEUP

HAIR								
長さ調整段階		66段階	23段階	12段階	12段階	12段階	11段階	11段階
カット対応長さ		0.5mm、1-42mm	0.5mm、1-23mm	0.5mm、1-23mm	0.5mm、1-23mm	0.5mm、1-23mm	0mm、0.5mm、1-15mm	0.5mm、1-15mm
水洗い		— (コーム、刃先のみ可)	— (コーム、刃先のみ可)	— (コーム、刃先のみ可)	— (コーム、刃先のみ可)	— (コーム、刃先のみ可)	● (本体丸洗い可 *1)	● (本体丸洗い可 *1)
充電表示		●	●	●	—	●	●	●
海外使用対応(AC100V-240V)		●	●	●	●	●	●	●
電源	電源方式	充電・交流式	充電・交流式	充電・交流式	交流式	充電・交流式	充電・交流式	充電・交流式
	充電時間	1時間	8時間	8時間	—	8時間	1時間	1時間
	使用時間	約120分	約75分	約45分	—	約75分	約60分	約60分
付属品	コーム	ラージコーム ミディアムコーム スモールコーム	コーム	コーム	コーム	コーム キッズコーム スキ刈りコーム	レギュラーコーム 細部コーム	レギュラーコーム 細部コーム
	トリマー シェービングヘッド	—	—	—	—	—	ヘアシェービングヘッド ヘアトリミングヘッド	ヘア トリミングヘッド
	その他	クリーニングブラシ 充電アダプタ 取扱説明書	クリーニングブラシ 充電アダプタ 取扱説明書	クリーニングブラシ 充電アダプタ 取扱説明書	クリーニングブラシ 電源アダプタ 取扱説明書	クリーニングブラシ 充電アダプタ 取扱説明書	クリーニングブラシ 充電アダプタ 収納ポーチ 保護キャップ 取扱説明書	クリーニングブラシ 充電アダプタ 取扱説明書
本体質量		約192g *2	約181g *2	約156g *2	約127g *2	約156g *2	約172g *3	約172g *3
バーコード		87 10103 789215	87 10103 789161	87 10103 866299	87 10103 865483	87 10103 865490	87 10103 789079	87 10103 789192

FACE							
長さ調整段階		20段階	—	—	—	—	—
カット対応長さ		0.5-10mm	0mm、0.5mm、1mm、3mm、5mm	—	—	—	—
水洗い		— (コーム、刃先のみ可)	● (本体丸洗い可 *1)	● (本体丸洗い可 *1)	● (本体丸洗い可 *1)	● (本体丸洗い可 *1)	● (本体丸洗い可 *1)
充電表示		●	—	—	—	—	—
海外使用対応(AC100V-240V)		●	—	—	—	—	—
電源	電源方式	充電・交流式	単3形アルカリ乾電池1本	単3形アルカリ乾電池1本	単3形アルカリ乾電池1本	単3形アルカリ乾電池1本	単3形アルカリ乾電池1本
	充電時間	1時間	—	—	—	—	—
	使用時間	約60分	約120分	約120分	約120分	約120分	約120分
付属品	コーム	コーム	スタイラーコーム (1mm/3mm/5mm)	スタイラーコーム 眉毛コーム・ロングタイプ(5mm) 眉毛コーム・ショートタイプ(3mm)	眉毛コーム・ロングタイプ(5mm) 眉毛コーム・ショートタイプ(3mm)	—	—
	トリマー シェービングヘッド	—	ヒゲスタイラー ミニ網刃シェーバー	ヒゲスタイラー	—	—	—
	その他	クリーニングブラシ 充電アダプタ ソフトポーチ 取扱説明書	クリーニングブラシ お試し用単3形 アルカリ乾電池1本 取扱説明書	クリーニングブラシ 保護キャップ お試し用単3形 アルカリ乾電池1本 ソフトポーチ 取扱説明書	保護キャップ お試し用単3形 アルカリ乾電池1本 ソフトポーチ 取扱説明書	保護キャップ お試し用単3形 アルカリ乾電池1本 ソフトポーチ 取扱説明書	取扱説明書
本体質量		約129g *2	約78g *4	約69g *5	約69g *5	約67g *5	約68g *5
バーコード		87 10103 863496	87 10103 789093	87 10103 789147	87 10103 789109	87 10103 789062	87 10103 806103

*1 本体は水で洗えます。ただし水や液体の中に浸けないでください *2 コーム含まず *3 ヘアトリミングヘッド装着時 *4 ヒゲスタイラー装着時。乾電池含まず
*5 乾電池含まず *6 コーム装着時 *7 スキンプロテクター装着時。乾電池含まず

 New
ヘアーカッターヒゲトリマー BT5511/15
40段階
0.4-20mm
 (本体丸洗い可 *1)


充電・交流式
1時間
約90分
ヘアークーム(ロング) ヘアークーム(ショート) ヒゲークーム
—
クリーニングブラシ 充電アダプタ 取扱説明書
約172g *2
87 10103 898146

MULTI HAIR / FACE / BODY			
		マルチグルーミングキット MG5730/15	マルチグルーミングキット MG3720/15
長さ調整段階		10段階	5段階
水洗い		 (本体丸洗い可 *1)	— (コーム、刃先のみ可)
充電表示		—	—
海外使用対応(AC100V-240V)			
電源	電源方式	充電式	充電式
	充電時間	16時間	16時間
	使用時間	約80分	約60分
付属品	コーム	ヘアートリミング用コーム 調整式ヒゲトリミング用コーム ヒゲトリミング用コーム ポディートリミング用コーム	ヘアートリミング用コーム ヒゲトリミング用コーム
	トリマー シェービングヘッド	フルメタルトリマー ミニ網羽シェーバー フルメタル細部トリマー 鼻・耳毛トリマー	トリマー 鼻・耳毛トリマー
	その他	クリーニングブラシ 充電アダプタ ソフトポーチ 取扱説明書	クリーニングブラシ 充電アダプタ ソフトポーチ 取扱説明書
本体質量		約155g *2	約98g *2
バーコード		87 10103 795797	87 10103 826507

BODY		 New		
		ボディーグルーマー BG7025/15	ボディーグルーマー BG3012/15	ボディーグルーマー BG1022/15
カット対応長さ		3mm、5mm、 7mm、9mm、 11mm	0mm、 3mm	0.5mm、 3mm
水洗い		 (本体丸洗い可 *1)	 (本体丸洗い可 *1)	 (本体丸洗い可 *1)
充電表示				—
海外使用対応(AC100V-240V)				—
電源	電源方式	充電式	充電式	単3形アルカリ乾電池1本
	充電時間	1時間	8時間	—
	使用時間	約80分	約50分	約45分
付属品	コーム	コーム (3mm/5mm) (7mm/9mm) 11mm ※一体型	コーム (3mm)	スキンプロテクター コーム
	トリマー シェービングヘッド	—	—	—
	その他	クリーニングブラシ 充電アダプタ 取扱説明書	充電アダプタ 取扱説明書	クリーニングブラシ 取扱説明書
本体質量		約202g *6	約135g *2	約82g *7
バーコード		87 10103 874683	87 10103 861492	87 10103 904670



S9000 Prestige

SHAVER 9000

SHAVER 7000

SHAVER 6000

SHAVER 5000

SHAVER 1000

Portable Shaver

SHAVER LINEUP

HAIR

FACE

BODY

MULTI

GROOMING LINEUP

アクセサリ交換で新品の使い心地！

シェービングユニット・ヘッドホルダー・替刃 / 約24カ月
 シェーバーヘッド(QS6101、QC5500、TT2000/51) / 約12カ月
 洗顔ブラシ / 約3~6カ月

シェービングユニット / ヘッドホルダー 一覧

 <p>RQ1200 / 1000 (センソタッチ3Dシリーズ*1 / アーキテックシリーズ*2)</p> <p>RQ1295CC RQ1295 RQ1290CC RQ1285CC RQ1280CC RQ1275ACC RQ1275CC RQ1275 RQ1265CC RQ1260CC RQ1260 RQ1258CC RQ1258 RQ1257CC RQ1257 RQ1252CC RQ1252 RQ1251CC RQ1251 RQ1250CC RQ1250 RQ1095 RQ1087 RQ1085 RQ1076 RQ1060 RQ1050</p>	 <p>RQ12/61 (シェービングユニット1個入り) ※保持ホルダー付き 87 10103 702108 オープン価格</p>		
 <p>RQ1100 (センソタッチ2Dシリーズ*3)</p> <p>RQ1187/43 RQ1187/37 RQ1187CC RQ1187 RQ1185CC RQ1180A/50 RQ1180A RQ1180 RQ1175A/26 RQ1175ACC RQ1175CC RQ1168/50 RQ1168 RQ1167/12 RQ1167 RQ1160CC RQ1160 RQ1151 RQ1150 RQ1145 RQ1141 RQ1131/12 RQ1131</p>	 <p>RQ11/51 (ヘッドホルダー1個入り) 87 10103 535928 オープン価格</p>		
 <p>S9000 Prestige (9000シリーズ) SP9860/14</p>	 <p>SH98/71 【メタリックグレー】 (ヘッドホルダー1個入り) 87 10103 874249 オープン価格</p>	 <p>S9000 Prestige (9000シリーズ) SP9863/16 SP9861/13 SP9820/12</p>	 <p>SH98/81 【シルバー】 (ヘッドホルダー1個入り) 87 10103 887836 オープン価格</p>
 <p>S9000 (9000シリーズ*4)</p> <p>S9732/33 S9732A/33 S9731/33 S9731A/33 S9712V/33 S9712/33 S9711V/33 S9711/33 S9552/26 S9552/12 S9551/26 S9551/12 S9522/26 S9521/26 S9522/12 S9521/12 S9512/26 S9512/12 S9511/26 S9511/12 S9186/26 S9186A/26 S9186/12 S9186A/12 S9185A/45 S9185A/37 S9185/26 S9185A/26 S9185/12 S9185A/12 S9182/26 S9182/12 S9181/26 S9181/12 S9152/26 S9151/26 S9152/12 S9151/12 S9090/43 S8980/13 S8980/11 S8960/27 S8960/11</p>	 <p>SH90/81 (ヘッドホルダー1個入り) 87 10103 874225 オープン価格</p>		
 <p>S7000 (7000シリーズ*5)</p> <p>S7970/26 S7930/16 S7910/16 S7561/12 S7560/26 S7560/12 S7521/26 S7521/12 S7520/26 S7520/12 S7311/26 S7311/12 S7310/26 S7310/12</p>	 <p>SH70/71 (シェービングユニット1個入り) 87 10103 887836 オープン価格</p>		

替刃一覧





 <p>S6000 (6000シリーズ) S6630/05 S6620/11 S6610/11</p>	 <p>S5000 (5000シリーズ) S5397/26 S5397/12 S5396/12 S5395/26 S5395/12 S5391/12 S5390/26 S5390/12 S5335/12 S5330/12 S5273/12 S5272/12 S5271/12 S5270/12 S5252/12 S5251/12 S5231/12 S5230/12 S5216/06 S5215/06 S5214/06 S5213/12 S5212/12 S5211/12 S5210/12 S5086/06 S5085/06 S5076/06 S5075/06 S5072/06 S5060/05 S5050/05 S5041/05 S5040/05 XZ5810/70 XZ5800/69</p>	 <p>SH50/51 (替刃3個入り) 87 10103 736707 オープン価格</p>
 <p>AT800 / 700 (アクアタッチシリーズ*6)</p> <p>AT894A AT891A AT891 AT890A AT890 AT887/16 AT885E2/16 AT883/16 AT791/16 AT758 AT757 AT755 AT754 AT751 AT751/16</p>	 <p>PT700 (パワータッチシリーズ*6)</p> <p>PT764/14 PT763/14 PT762E3/14 PT761/14 PT735 PT732 PT730AE1 PT730 PT729CC PT725A PT725 PT722CC</p>	
 <p>HQ8800 / 7300 / 7200 / 7100 / 6000 (センソテックシリーズ*6)</p> <p>HQ8894 HQ8890 HQ8870 HQ8830 HQ7390 HQ7380 HQ7350 HQ7340 HQ7320 HQ7310 HQ7290 HQ7180 HQ7143 HQ7140 HQ6090</p>		
 <p>S1000 (1000シリーズ) S1085/04 S1045/04 S1040/04 S1041/03 S1035/04 S1031/04</p>	<p>S500 (500シリーズ) XZ580/04</p>	 <p>SH30/51 (替刃3個入り) 87 10103 767107 オープン価格</p>
 <p>AT900 (アクアタッチシリーズ) AT928 AT926 AT911 AT910</p>	 <p>HQ9100 / 8200 / 8100 HQ9199 HQ9190CC HQ9190 HQ9170CC HQ9170 HQ9160 HQ9070 HQ8261CC HQ8261 HQ8260CC HQ8241 HQ8240 HQ8174 HQ8173 HQ8170 HQ8160 HQ8155 HQ8150 HQ8141 HQ8140</p>	 <p>HQ9/51 (替刃3個入り) 87 10103 535973 オープン価格</p>
 <p>HP / HS / HQ (ダブルアクションシリーズ) HP1733 HP1700 HP1608 HP1607 HP1606 HP1606F HP1605 HP1605F HP1338 HP1336 HP1335 HP1328 HS980 HS975 HS950 HS925 HS905 HS900 HS875 HS850 HS840 HS825 HS820 HS765 HS755 HS715 HS705 HS485 HS480 HS475 HS470 HS465 HS375 HS360 HS260 HQ3830 HQ384 HQ362 HQ30</p>	<p>HQ / HS (マイクロアクションシリーズ) HQ4890 HQ4870 HQ4850 HQ4846 HQ4830 HQ4822 HQ4810 HQ488 HQ487 HQ486 HQ485 HQ484 HQ483 HQ482 HQ481 HQ442 HQ46 HQ41 HQ130 HS990 HS970 HS930 HS920 HS890 HS190</p>	 <p>HQ56/51 (替刃3個入り) 87 10103 536215 オープン価格</p>
 <p>PQ (ポータブルシェーバー) PQ220/19 PQ217 PQ209/17 PQ208</p>	<p>HQ900 HQ915 HQ914 HQ912 HQ904 HQ902</p>	
 <p>YS (クリックアンドスタイルシリーズ) YS526 YS522</p>		 <p>RQ32/21 (替刃2個入り) 87 10103 608936 オープン価格</p>

*1 RQ12/51は、生産終了いたしました。RQ12/51をお求めのお客様はRQ12/61をお買い求めください。 *2 RQ10/51は、生産終了いたしました。RQ10/51をお求めのお客様はRQ12/61をお買い求めください。 *3 センソタッチシリーズ用のRQ11は、シェービングヘッド/ホルダーでの販売となります。(シェービングヘッド/ホルダー受部は含まれません) *4 SH90/51は、生産終了いたしました。SH90/51をお求めのお客様はSH90/81をお買い求めください。 *5 SH70/61は、生産終了いたしました。SH70/61をお求めのお客様はSH70/71をお買い求めください。






ヘッドチェンジ対応アクセサリ(ヒゲスタイラー・洗顔ブラシ*7・ボディーグリーマー替刃)一覧

 <p>S9000 Prestige (9000シリーズ) SP9863/16 SP9861/13 SP9860/14 SP9820/12</p>		
 <p>S9000 (9000シリーズ) S9732/33 S9732A/33 S9731/33 S9731A/33 S9712V/33 S9712/33 S9711V/33 S9711/33 S9552/26 S9552/12 S9551/26 S9551/12 S9522/26 S9521/26 S9522/12 S9521/12 S9512/26 S9512/12 S9511/26 S9511/12 S9186/26 S9186A/26 S9186/12 S9186A/12 S9185A/45 S9185A/37 S9185/26 S9185A/26 S9185/12 S9185A/12 S9182/26 S9182/12 S9181/26 S9181/12 S9152/26 S9151/26 S9152/12 S9151/12 S9090/43 S8980/13 S8980/11 S8960/27 S8960/11</p>		 <p>RQ111/61 87 10103 873549 オープン価格 【入り数】1個</p>
 <p>S7000 (7000シリーズ) S7970/26 S7930/16 S7910/16 S7561/12 S7560/26 S7560/12 S7521/26 S7521/12 S7520/26 S7520/12 S7311/26 S7311/12 S7310/26 S7310/12</p>	 <p>S6000 (6000シリーズ) S6630/05 S6620/11 S6610/11</p>	 <p>RQ585/51 87 10103 642985 オープン価格 【入り数】台座と洗顔ブラシ1セット</p>
 <p>S5000 (5000シリーズ) S5397/26 S5397/12 S5396/12 S5395/26 S5395/12 S5391/12 S5390/26 S5390/12 S5335/12 S5330/12 S5273/12 S5272/12 S5271/12 S5252/12 S5251/12 S5231/12 S5230/12 S5216/06 S5215/06 S5214/06 S5213/12 S5212/12 S5211/12 S5210/12 S5086/06 S5085/06 S5076/06 S5075/06 S5072/06 S5060/05 S5050/05 S5041/05 S5040/05 XZ5810/70 XZ5800/69</p>		 <p>RQ560/51 87 10103 642954 オープン価格 【入り数】1個</p>
 <p>RQ1200/1000 (センソタッチ3Dシリーズ) RQ1295CC RQ1295 RQ1290CC RQ1285CC RQ1280CC RQ1275ACC RQ1275CC RQ1275 RQ1265CC RQ1260CC RQ1260 RQ1258CC RQ1258 RQ1257CC RQ1257 RQ1252CC RQ1252 RQ1251CC RQ1251 RQ1250CC RQ1250 RQ1095 RQ1087 RQ1085 RQ1076 RQ1060 RQ1050</p>		 <p>RQ563/51 87 10103 651697 オープン価格 【入り数】3個</p>
 <p>RQ1100 (センソタッチ2Dシリーズ) RQ1187/43 RQ1187/37 RQ1187CC RQ1187 RQ1185CC RQ1180A/50 RQ1180A RQ1180 RQ1175A/26 RQ1175ACC RQ1175CC RQ1168/50 RQ1168 RQ1167/12 RQ1167 RQ1160CC RQ1160 RQ1151 RQ1150 RQ1145 RQ1141 RQ1131/12 RQ1131</p>		
 <p>YS (クリックアンドスタイルシリーズ) YS526 YS522 XZ580/04</p>		
 <p>YS (クリックアンドスタイルシリーズ*8) YS522</p>	 <p>ボディーグリーマー*8 TT2040/15 BG7025/15 BG5020/15 BG3012/15 BG3005/15 BG2026/15</p>	 <p>TT2000/51 87 10103 892533 オープン価格 【入り数】替刃1個入り</p>

シェーバーヘッド

 <p>QS (スタイルシェーバーシリーズ) QS6162/32 QS6161 QS6160 QS6141 QS6140</p>		 <p>QS6101 87 10103 660378 オープン価格 【入り数】外刃と内刃1セット 【交換目安】12カ月*9</p>
 <p>QC (セルフヘアーカッターシリーズ) QC5582/15 QC5580 QC5550</p>		 <p>QC5500 87 10103 536338 オープン価格 【入り数】外刃と内刃1セット 【交換目安】12カ月*10</p>

クリーニング液／クリーニングカートリッジ

 <p>ジェットクリーン RQ1200 (センソタッチ3Dシリーズ) RQ1295CC RQ1295 RQ1290CC RQ1285CC RQ1280CC RQ1275ACC RQ1275CC RQ1275 RQ1265CC RQ1260CC RQ1260 RQ1258CC RQ1258 RQ1257CC RQ1257 RQ1252CC RQ1252 RQ1251CC RQ1251 RQ1250CC RQ1250 RQ1100 (センソタッチ2Dシリーズ) RQ1187/43 RQ1187/37 RQ1187CC RQ1187 RQ1185CC RQ1180A/50 RQ1180A RQ1180 RQ1175A/26 RQ1175ACC RQ1175CC RQ1168/50 RQ1168 RQ1167/12 RQ1167 RQ1160CC RQ1160 RQ1151 RQ1150 RQ1145 RQ1141 RQ1131/12 RQ1131</p>		 <p>HQ200/61 87 10103 691198 オープン価格 300ml入り ボトル1本で約1カ月使用できます。</p>  <p>HQ203/61 (3個/パック) 87 10103 691204 オープン価格 300ml × 3</p>
 <p>スマートクリーン 乾燥機能付き(スマートクリーン プロ、スマートクリーン プラス) S9000 (9000シリーズ) S9732A/33 S9732/33 S9731A/33 S9731/33 S9712V/33 S9712/33 S9711V/33 S9711/33 S9552/26 S9551/26 S9522/26 S9521/26 S9521/12 S9186A/26 S9186/26 S9185A/37 S9185A/26 S9185/26 S9182/26 S9181/26 S9152/26 S9151/26 S8960/27 スマートクリーン 乾燥機能なし S7000 (7000シリーズ)／S5000 (5000シリーズ) S7970/26 S7560/26 S7521/26 S7520/26 S7311/26 S7310/26 S5397/26 S5395/26 S5390/26 XZ5810/70</p>		 <p>JC302/51 (2個/パック) 87 10103 672470 オープン価格 170ml × 2 カートリッジ1個で最大3カ月 使用できます。 (1週間に1回の使用を想定。 使用状況により異なります)</p>

*6 HQ8/51は、生産終了いたしました。HQ8/51をお求めのお客様はSH50/51をお買い求めください。 *7 ヘッドチェンジで洗顔ブラシをご使用いただくには「ブラシ台座」が必要です。はじめにブラシ台座と洗顔ブラシがセットになったRQ585/51をお買い求めください。 *8 TT2000/43は、生産終了いたしました。TT2000/43をお求めのお客様はTT2000/51をお買い求めください。 *9 1日3分の使用を想定 *10 1回20分、月4回の使用を想定



▲ 安全に関するご注意

※ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の電気製品の点検を!

愛情点検



このような症状はありませんか?

- 電源プラグや電源コードが熱くなる
- 本体にさわると時々電気を感じる
- 時々運転しないことがある
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり異常に熱い
- こげくさい臭いがする
- 充電後、使用時間が短くなった
- その他異常・故障がある

このような時は、故障や事故防止のため電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから外して必ず販売店にご相談ください。

♻️ Li-ion ♻️ Ni-MH 充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
<http://www.jbrc.com>



2年間保証

フィリップスシェーバーの本体、充電器及び洗浄充電器は、2年間保証(シェービングユニットを除く)です。

●商品には保証書を添付しておりますので大切に保管してください。尚、店名、ご購入年月日の記載の無いものは無効となります。●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。●改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。●カタログの写真は印刷物ですので、実際の製品とカラー等が異なって見える場合があります。お買い求めの際は本体カラーなど店頭でご確認ください。●アクセサリのご購入はお買い求めの販売店、または「フィリップスサポートセンター」へお問い合わせください。●機種によって品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

★お求めはアフターサービスの行き届いた当店で……………

株式会社フィリップス・ジャパン

本社 〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

フィリップスサポートセンター
お問い合わせ 0120-944-859

受付時間：9:00~18:00(年末年始除く)

フィリップス シェーバー

検索

©2019 Philips Japan, Ltd. All rights reserved.
記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V.
またはその他の会社の商標または登録商標です。

[このカタログの内容は2019年6月作成]

CSG19JPR