

**PHILIPS**

Oświetlenie  
domowe

Kolekcja 2015-2016

# InStyle Lirio



InStyle

Lirio

2015-2016





InStyle



## Stwórz własny styl za pomocą światła.

Nadaj swojemu domowi wybrany styl. Philips InStyle to kolekcja najwyższej jakości współczesnych opraw wewnętrznych, które cechują się elegancją i modnym wyglądem. Charakterystyczne wzornictwo oraz najlepsze materiały, takie jak aluminium czy niezwykle przejrzyste szkło w organicznych kształtach, są podkreślane chromowanymi elementami i tkaninami w naturalnych odcieniach. Zestawiaj je dowolnie, wykorzystując szeroką gamę produktów, aby nadać wystrojowi wnętrza wyjątkowy, osobisty charakter.

Nowoczesne lampy LED Philips InStyle zapewniają nie tylko wysokiej jakości energooszczędne światło i odpowiedni nastrój, ale również olśniewają bogactwem wzornictwa. Sprytne funkcje, takie jak dotykowe elementy sterujące i regulatory przyciemnienia, sprawiają, że te produkty oświetleniowe pokocha cała rodzina.

Philips InStyle — oświetlenie dostosowane do Twoich potrzeb.

# Light inspires, Light creates

Jako marka Lirio by Philips nieustannie stawiamy sobie wyzwania, aby stworzyć portfolio lamp nie tylko cechujących się interesującym wzornictwem, ale również intrygujących swoim światłem. Ważną rolę w kolekcji odgrywa technologia LED, która pozwala projektantom LIRIO tworzyć nowe, unikalne wzory i kształty.

Podobnie jak kiedyś świeca ustąpiła miejsca żarówce, tak dziś żarówkę zastępują źródła światła LED; to zmiana paradygmatów, dzięki której światło zajmuje w domu nowe miejsce. Zadaniem projektantów jest przejście od tworzenia lamp do kształtowania samego światła.

Pamiętając o istotnej roli, jaką światło pełni w Twoim życiu, LIRIO by Philips proponuje Ci kolekcję, która inspiruje i nadaje indywidualnego charakteru. Oferując rzeczywiste połączenie między pomysłowymi projektami a ludzkim podejściem do innowacji, LIRIO by Philips zaprasza do odzwierciedlenia swojej osobowości w otaczającym wnętrzu.

Lirio by Philips to piękna historia, którą należy opowiedzieć.



Lirio










# Spis treści

Wstęp	2
Oprawy dekoracyjne	9
Biuro w domu	77
Plafony i kinkiety	93
Reflektorki	111
Łazienka	123
Indeks	263

# InStyle

# Lirio

Wstęp	142
Oprawy dekoracyjne	145
Reflektorki, Plafony i kinkiety	225
Indeks	263



## Oprawy dekoracyjne

# Ponte



## Ponte 37366/48/16

↑ 67 ↔ 305 ↙ 92  
LED - 1x 6W incl.- 380 lm  
◆ - IP20  
aluminium - szkło



## Ponte 37367/48/16\*

↑ 306 ↔ 92 ↙ 92  
LED - 1x 6W incl.- 380 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



## Ponte 37368/48/16\*

↑ 2500 ↔ 984 ↙ 92  
LED - 3x 6W incl.- 1130 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



## Ponte 37369/48/16\*

↑ 2500 ↔ 1303 ↙ 92  
LED - 4x 6W incl.- 1510 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło






## Ponte

Wydajność energetyczna, wysoka jakość oraz zawsze modne, minimalistyczne wzornictwo — ta oprawa wisząca zmieni Twoje postrzeganie oświetlenia LED. Dzięki zaawansowanej technologii LED DimTone możesz przyciemnić światło do łagodnej poświaty — dokładnie takiej, jaką daje zwykła żarówka. Przyszłość oświetlenia jest bliżej niż myślisz!







**Ponte**  
**37366/31/16**

↑ 67 ↔ 305 ↙ 92  
LED - 1x 6W incl.- 380 lm  
◆ - IP20  
aluminium - szkło



**Ponte**  
**37367/31/16\***

↑ 306 ↔ 92 ↙ 92  
LED - 1x 6W incl.- 380 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



**Ponte**  
**37368/31/16\***

↑ 2500 ↔ 984 ↙ 92  
LED - 3x 6W incl.- 1130 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



**Ponte**  
**37369/31/16\***

↑ 2500 ↔ 1303 ↙ 92  
LED - 4x 6W incl.- 1510 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



\*DimTone

# Arago



## Arago 37167/31/16



1 1500 → 261 ↗ 261  
LED - 3x 4,5W incl. - 1500 lm  
☒ - IP20  
metal - szkło



## Arago 37168/31/16



1 1500 → 970 ↗ 120  
LED - 4x 4,5W incl. - 2000 lm  
☒ - IP20  
metal - szkło




## Arago 37169/31/16



1 1500 → 1340 ↗ 120  
LED - 6x 4,5W incl. - 3000 lm  
☒ - IP20  
metal - szkło








## Dariusz

Wejść do świata nowoczesnych opraw. Te płaskie matrycowe lampy ścienne, sufitowe i podwieszane z powłoką aluminiową lub chromowaną to istna rewia linii równoległych, która doskonale pasuje do nowoczesnego wnętrza.

Umieszczenie wielu diod LED pod panelem z satynowego, matowego szkła pozwoliło uniknąć efektu oślepienia i zapewnia subtelny nastrój.









**Darius**  
**37241/48/13**

↑ 1320 → 1160 ↙ 50  
LED - 8x 2W incl. - 1040 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



**Darius**  
**37242/48/13**

↑ 111 → 86 ↙ 90  
LED - 2x 2W incl. - 260 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



**Darius**  
**37245/48/13**

↑ 65 → 180 ↙ 180  
LED - 4x 2W incl. - 520 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



**Darius**  
**37246/48/13**

↑ 70 → 281 ↙ 281  
LED - 9x 2W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



# Darius



## Darius 37241/11/13

↑ 1320 ↔ 1160 ↙ 50  
LED - 8x 2W incl. - 1040 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



## Darius 37242/11/13

↑ 111 ↔ 86 ↙ 90  
LED - 2x 2W incl. - 260 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



## Darius 37245/11/13


↑ 65 ↔ 180 ↙ 180  
LED - 4x 2W incl. - 520 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło





## Darius 37246/11/13

↑ 170 ↔ 281 ↙ 281  
LED - 9x 2W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło









**Uturn**  
**40789/11/16**

↑ 2000 ← 867 ↗ 44  
LED - 3x 6,5W incl. - 630 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



**Uturn**  
**40790/11/16**

↑ 2000 ← 1280 ↗ 44  
LED - 4x 6,5W incl. - 840 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szkło



# Meton



## Meton 37312/56/16

1 153 → 157 ∠ 94  
LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm  
□ - IP20  
szkło



## Meton 37313/56/16

1 131 → 225 ∠ 225  
LED - 3x 4,5W incl. - 1500 lm  
□ - IP20  
metal - szkło



## Meton 37316/56/16

1 1500 → 261 ∠ 261  
LED - 3x 4,5W incl. - 1500 lm  
□ - IP20  
metal - szkło



## Meton 37318/56/16

1 1500 → 970 ∠ 103  
LED - 4x 4,5W incl. - 2000 lm  
□ - IP20  
metal - szkło






**Meton**  
**37319/56/16**

1 1500 → 1323 ✓ 103  
LED - 6x 4,5W incl.- 3000 lm  
☐ - IP20  
metal - szkło





## Vidro

Czyste formy przyciągające wzrok oraz piękno i elegancja wysokiej jakości szkła i szczotkowanego aluminium.

Niewidzialny krąg emituje strumień światła, dając efekt cudownie luksusowy i minimalistyczny w swojej istocie.








**Vidro**  
**69049/48/16**  
 † 2500 ↔ 900 ↗ 200  
 LED - 3x 6,5W incl.- 1210 lm  
 □ - IP20  
 szkło - aluminium



**Vidro**  
**69051/48/16**  
 † 43 ↔ 400 ↗ 400  
 LED - 3x 6W incl.- 880 lm  
 ⊕ - IP20  
 szkło - aluminium



**Vidro**  
**69052/48/16**  
 † 430 ↔ 300 ↗ 300  
 LED - 6x 2W incl.- 780 lm  
 □ - IP20  
 szkło - aluminium



**Vidro**  
**69053/48/16**  
 † 2500 ↔ 500 ↗ 500  
 LED - 3x 6,5W incl.- 1210 lm  
 □ - IP20  
 szkło - aluminium



# Matrix



## Matrix 40740/11/16

1 39 → 300 / 300  
LED - 4x 2W incl. - 420 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal



## Matrix 40741/11/16

1 39 → 380 / 380  
LED - 9x 2W incl. - 950 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal



## Matrix 40742/11/16

1 39 → 460 / 460  
LED - 16x 2W incl. - 1700 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal



## Matrix 40743/11/16

1 500 → 1150 / 220  
LED - 12x 2W incl. - 1270 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal





**Matrix**  
**45579/11/16**

↑ 60 → 270 ↙ 120  
LED - 1x 6,5W incl. - 210 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal






**Matrix**  
**40742/17/16**



1 39 → 460 / 460  
LED - 16x 2W incl. - 1700 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal





**Matrix**  
**40741/17/16**

↑ 39 → 380 ↗ 380  
LED - 9x 2W incl.- 950 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal



**Matrix**  
**40740/17/16**

↑ 39 → 300 ↗ 300  
LED - 4x 2W incl.- 420 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal



**Matrix**  
**40743/17/16**

↑ 1500 → 1150 ↗ 220  
LED - 12x 2W incl.- 1270 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal



**Matrix**  
**45579/17/16**

↑ 60 → 270 ↗ 120  
LED - 1x 6,5W incl.- 210 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal









Wiszące kopuły świetlne.  
Te cienkie i płaskie futurystyczne  
lampy wiszące stanowią  
elegancki element wystroju  
wnętrza. Każda z nich zapewnia  
mocne, ciepłe białe światło bez  
efektu oślepienia.

**Attilio**

# Attilio



## Attilio 40545/06/13

1 1500 → 140 ↗ 140  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



## Attilio 40546/06/13


1 1500 → 982 ↗ 140  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło




## Attilio 40547/06/13

1 1500 → 1182 ↗ 140  
LED - 5x 6W incl. - 1460 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło













**Attilio**  
**40545/17/13**

1 1500 → 140 ↗ 140  
LED - 1x 6W incl.- 290 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



**Attilio**  
**40546/17/13**

1 1500 → 982 ↗ 140  
LED - 3x 6W incl.- 880 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



**Attilio**  
**40547/17/13**

1 1500 → 1182 ↗ 140  
LED - 5x 6W incl.- 1460 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



# Jazz



## Jazz 40734/11/16

1 1500 → 46 / 46  
LED - 1x 4W incl. - 210 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



## Jazz 40735/11/16

1 1500 → 986 / 46  
LED - 3x 4W incl. - 630 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



## Jazz 40736/11/16


1 1500 → 986 / 46  
LED - 3x 4W incl. - 630 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



## Jazz 45575/11/16

1 357 → 59 / 97  
LED - 1x 4W incl. - 210 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło





## Jazz

Eleganckie podłużne oprawy wiszące z delikatnym futurystycznym akcentem. Oprawy LED z ponadczasowego chromu i przezroczystego szkła sprawiają, że każdy stół w jadalni będzie wyglądał olśniewająco. Zmień styl swojego pokoju dziennego lub korytarza. Poczuj się wyjątkowo w swoim domu.



# Siger - Tasso



## Siger 43280/56/16

1 153 → 192 / 192  
LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm  
□ - IP20  
szkło



## Tasso 43282/56/16

1 219 → 184 / 184  
LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm  
□ - IP20  
szkło - metal



## Ondas - Branca




### Ondas 37500/11/16

l 1500 → 900 / 180  
E27 - 4x 53W incl.- 4x 850 lm  
⊕ - IP20  
szkło - metal



### Branca 37778/17/16

l 1621 → 240 / 243  
E27 - 3x 20W incl.- 3x 1220 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło





# Clario



## Clario 40725/17/16

↑ 1500 → 140 ↘ 140  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP20  
szkło - aluminium



## Clario 40727/17/16

↑ 126 → 143 ↘ 143  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP20  
szkło - aluminium




## Clario 40726/17/16


↑ 1500 → 1070 ↘ 140  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP20  
szkło - aluminium



# Clario

Zachwyć się tymi prostymi, bardzo eleganckimi lampami wiszącymi, w których jakość szkła zapewnia wyrafinowany efekt. Przyciemniając diody LED możesz nadać pomieszczeniu nowoczesny charakter.







**Clario**  
**40725/11/16**

↑ 1500 → 140 ↙ 140  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP20  
szkło - aluminium



**Clario**  
**40727/11/16**

↑ 126 → 143 ↙ 143  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP20  
szkło - aluminium



**Clario**  
**40726/11/16**

↑ 1500 → 1070 ↙ 140  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP20  
szkło - aluminium



# Tilto




## Tilto 40793/48/16

↑ 1500 → 1000 ↙ 171  
LED - 4x 6,5W incl. - 840 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



## Tilto 40794/48/16

↑ 37 → 522 ↙ 160  
LED - 2x 6,5W incl. - 420 lm  
⊕ - IP20  
aluminium




## Tilto 42795/48/16

↑ 1633 → 350 ↙ 200  
LED - 2x 6,5W incl. - 420 lm  
⊕ - IP20  
aluminium











**Delga**  
**40603/48/16**

↑ 2000 → 979 ↙ 40  
LED - 4x 6,5W incl. - 1080 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Mile**  
**40877/31/16**

↑ 1500 → 928 ↙ 50  
LED - 6x 2,5W incl. - 1120 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Mile**  
**40877/48/16**

↑ 1500 → 928 ↙ 50  
LED - 6x 2,5W incl. - 1120 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



# Split



## Split 37371/30/16

↑ 2500 ↔ 1160 ↙ 104  
LED - 4x 6,5W incl. - 1080 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - metal



## Split 37371/31/16

↑ 2500 ↔ 1160 ↙ 104  
LED - 4x 6,5W incl. - 1080 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - metal




## Split 37371/48/16

↑ 2500 ↔ 1160 ↙ 104  
LED - 4x 6,5W incl. - 1080 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - metal









## Split

Piękne, rozproszone światło o barwie ciepłej bieli. Miękkie w dotyku wykończenia z aluminium, dostępne w kolorze czerni, bieli lub szarości, dodają subtelnej wytworności tym minimalistycznym oprawom. Lampy posiadają możliwość regulacji wysokości. Wykaż się wyrafinowanym smakiem.








## Ochos

Cudowne fale światła.

Unoś się na falach światła dzięki żyrandolowi, wykonanemu z najwyższej jakości aluminium – to elegancki dodatek do każdego pomieszczenia.

Lampa ta, wyposażona w cztery malutkie diody LED wysokiej mocy, charakteryzuje się naturalnymi liniami oraz eleganckim, smukłym profilem.





**Ochos**  
**43992/48/16**

↑ 1480 → 901 ↙ 106  
LED - 4x 6W incl.- 1170 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Ochos**  
**43992/31/16**

↑ 1480 → 901 ↙ 106  
LED - 4x 6W incl.- 1170 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



## Bent - Tulip




### Tulip 40825/31/16

↑ 2000 ↔ 556 ↙ 551  
E27 - 1x 105W incl.- 1980 lm  
⊕ - IP20  
tworzywo




### Tulip 40825/38/16

↑ 2000 ↔ 556 ↙ 551  
E27 - 1x 105W incl.- 1980 lm  
⊕ - IP20  
tworzywo



### Bent 40826/31/16

↑ 1500 ↔ 485 ↙ 430  
E27 - 1x 70W incl.- 1200 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



### Bent 40826/38/16

↑ 1500 ↔ 485 ↙ 430  
E27 - 1x 70W incl.- 1200 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło






# Dubois - Menotti




## Menotti 40544/11/13

1 192 → 633 ↗ 603  
LED - 10x 2W incl. - 1300 lm  
⊕ - IP20  
metal - tworzywo



## Dubois 36106/11/16

1 1200 → 500 ↗ 500  
E27 - 2x 70W incl. - 2x 1200 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło







**Finn**  
**37255/31/16**

1 1500 → 600 ↗ 600  
E27 - 3x 20W incl.- 3x 1320 lm  
⊕ - IP20  
metal - tkanina



**Root**  
**42265/31/16**

1 1556 → 320 ↗ 320  
E27 - 2x 20W incl.- 2x 1220 lm  
⊕ - IP20  
tkanina - metal





## Kubiz

Philips InStyle Kubiz to nowoczesna lampa stołowa w kształcie sześcianu z gumowaną ramą w kolorze drewna bukowego. Lampę można ustawić na dowolnym boku, a jej jasne, białe wnętrze wypełnia się blaskiem, mimo że źródło światła pozostaje niewidoczne. Niezwykłe światło LED tworzy fantazyjną przestrzeń wewnątrz oprawy.



# Kubiz



A+

## Kubiz 43268/73/16

↑ 125 ↔ 125 ↙ 125  
LED - 2x 2,5W incl. - 370 lm  
☐ - IP20  
drewno - metal




A+

## Kubiz 43268/86/16

↑ 125 ↔ 125 ↙ 125  
LED - 2x 2,5W incl. - 370 lm  
☐ - IP20  
drewno - metal









# Ortega



## Ortega 37307/06/16



1 1500 → 970 ↗ 95  
LED - 4x 4,5W incl. - 2000 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



## Ortega 37305/06/16



1 132 → 216 ↗ 216  
LED - 3x 4,5W incl. - 1500 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



## Ortega 37302/38/16



1 116 → 110 ↗ 110  
LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm  
⊕ - IP20  
szkło



## Ortega 37309/06/16



1 100 → 157 ↗ 95  
LED - 1x 3,5W incl. - 320 lm  
⊕ - IP20  
szkło





**Ortega**  
**37308/06/16**


1 1500 → 1315 / 95  
LED - 6x 4,5W incl.- 3000 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło



**Ortega**  
**37326/06/16**

1 92 → 216 / 216  
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm  
⊕ - IP20  
metal - szkło







**Shady**  
**40795/26/16**

↑ 2600 ↔ 1180 ↘ 250  
E27 - 3x 20W incl. - 3x 1220 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Shady**  
**42797/26/16**

↑ 1756 ↔ 373 ↘ 373  
E27 - 1x 20W incl. - 1220 lm  
⊕ - IP20  
aluminium











Dzięki kształtnemu i stylowemu kloszowi ta elegancka, okrągła lampa sufitowa z chromowanymi detalami jest stylowym elementem dekoracyjnym pasującym do każdego pomieszczenia. Sprytna konstrukcja ze szklanym kloszem rzuca światło w górę i w dół, tworząc przyjemny nastrój.


## Flora

# Flora



## Flora 37481/17/16

↑ 216 ↔ 450 ↘ 450  
E14 - 3x 42W incl. - 3x 630 lm  
⊕ - IP20  
tkanina




## Flora 37480/17/16

↑ 1700 ↔ 450 ↘ 450  
E14 - 3x 42W incl. - 3x 630 lm  
⊕ - IP20  
tkanina



## Flora 37481/30/16

↑ 216 ↔ 450 ↘ 450  
E14 - 3x 42W incl. - 3x 630 lm  
⊕ - IP20  
tkanina



## Flora 37480/30/16

↑ 1700 ↔ 450 ↘ 450  
E14 - 3x 42W incl. - 3x 630 lm  
⊕ - IP20  
tkanina









**Flor**  
**40549/17/16**

1 1200 → 500 ↗ 500  
E27 - 1x 105W incl. - 1980 lm  
⊕ - IP20  
metal - tkanina





# Fabio

## Fabio 40397/30/16


1 1870 → 600 ↗ 600  
E27 - 1x 20W incl. - 1140 lm  
⊕ - IP20  
tworzywo - metal




## Fabio 40397/31/16

1 1870 → 600 ↗ 600  
E27 - 1x 20W incl. - 1140 lm  
⊕ - IP20  
tworzywo - metal









**Cano**  
**37265/17/16**

↑ 1500 ↔ 775 ↗ 185  
E27 - 4x 18W incl.- 4x 1100 lm  
⊕ - IP20  
tkanina - metal



**Cano**  
**37267/17/16**

↑ 202 ↔ 255 ↗ 151  
E14 - 1x 11W incl.- 600 lm  
⊕ - IP20  
tkanina - metal



**Cano**  
**37268/17/16**

↑ 1633 ↔ 200 ↗ 310  
E27 - 1x 18W incl.- 1100 lm  
⊕ - IP20  
tkanina - metal



**Cano**  
**37269/17/16**

↑ 431 ↔ 130 ↗ 243  
E27 - 1x 18W incl.- 1100 lm  
⊕ - IP20  
tkanina - metal





InStyle





Biuro w domu



reddot design award  
winner 2012



product  
design award  
2012




## Lollypop

Stylowy łuk. Zachwycająca lampa podłogowa wykorzystuje małą tarczę wyposażoną w diody LED, zawieszoną na bardzo długim ramieniu, wykrzywionym w cienki, elegancki łuk, który sięga aż do wąskiej podstawy. Światło zdaje się wisieć lekko – i magicznie – w powietrzu.




# Lollypop



## Lollypop 42220/30/16

1 1555 ↔ 320 ↗ 1306  
LED - 6x 2W incl. - 640 lm  
☐ - IP20  
aluminium - metal



## Lollypop 42220/31/16

1 1555 ↔ 320 ↗ 1306  
LED - 6x 2W incl. - 640 lm  
☐ - IP20  
aluminium - metal



## Lollypop 42221/30/16

1 495 ↔ 200 ↗ 487  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
☐ - IP20  
aluminium - metal



## Lollypop 42221/31/16


1 495 ↔ 200 ↗ 487  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
☐ - IP20  
aluminium - metal











**Platform**  
**42267/31/16**

↑ 1394 → 505 ↘ 160  
LED - 1x 4,5W incl. - 340 lm  
☒ - IP20  
aluminium



**Platform**  
**42267/30/16**

↑ 1394 → 505 ↘ 160  
LED - 1x 4,5W incl. - 340 lm  
☒ - IP20  
aluminium



## Crane - Fold



### Fold 66712/30/16

↑ 375 ← 222 ↗ 753  
LED - 2x 6,5W incl. - 540 lm  
◆ - IP20  
aluminium



### Fold 66712/48/16

↑ 375 ← 222 ↗ 753  
LED - 2x 6,5W incl. - 540 lm  
◆ - IP20  
aluminium



### Crane 66710/30/16

↑ 696 ← 160 ↗ 190  
LED - 1x 6,5W incl. - 270 lm  
◆ - IP20  
aluminium














Ta lampa stołowa Philips InStyle Connex łączy w sobie elegancki wygląd i sprytną konstrukcję. Dzięki elastycznemu ramieniu przystosowanemu do zmiany pozycji, strumień energooszczędnego światła LED może popłynąć pod dowolnym kątem. Ponadto podstawa wyposażona jest w dwa porty USB umożliwiające wygodne ładowanie.

## Connex





**Connex  
66729/31/16**

† 518 ↔ 230 ↗ 761  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
◆ - IP20  
aluminium



**Connex  
66729/48/16**

† 518 ↔ 230 ↗ 761  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
◆ - IP20  
aluminium



# Cobra

## Cobra 69075/30/16

↑ 853 ↔ 165 ↘ 165  
LED - 3x 2W incl. - 390 lm  
☐ - IP20  
aluminium



## Cobra 69075/87/16

↑ 853 ↔ 165 ↘ 165  
LED - 3x 2W incl. - 390 lm  
☐ - IP20  
aluminium









InStyle



## Plafony i kinkiety

# Stonez



## Stonez 40828/38/16

1 59 ↔ 345 ↙ 341  
LED - 9x 2,5W incl. - 1650 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - tworzywo



## Stonez 40828/87/16

1 59 ↔ 345 ↙ 341  
LED - 9x 2,5W incl. - 1650 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - tworzywo



## Stonez 40829/38/16

1 75 ↔ 444 ↙ 444  
LED - 12x 2,5W incl. - 2200 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - tworzywo




## Stonez 40829/87/16

1 75 ↔ 444 ↙ 444  
LED - 12x 2,5W incl. - 2200 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - tworzywo













**Alexa**  
**30206/30/16**

↑ 196 ↔ 442 ↗ 442  
2GX13 - 1x 60W incl. - 5000 lm  
⊕ - IP20  
szkło - tkanina



**Alexa**  
**30206/31/16**

↑ 196 ↔ 442 ↗ 442  
2GX13 - 1x 60W incl. - 5000 lm  
⊕ - IP20  
metal - tkanina



# Candace



## Candace 30207/17/16

1 62 → 450 ↗ 450  
2GX13 - 1x 40W incl.- 3300 lm  
⊕ - IP20  
metal - tworzywo



## Candace 30207/31/16

1 62 → 450 ↗ 450  
2GX13 - 1x 40W incl.- 3300 lm  
⊕ - IP20  
metal - tworzywo





Hour



**Hour**  
**30939/31/16**

170 ↔ 336 ↗ 336  
LED - 12x 1W incl. - 1230 lm  
⊕ - IP20  
metal - tworzywo



**Hour**  
**30939/17/16**

170 ↔ 336 ↗ 336  
LED - 12x 1W incl. - 1230 lm  
⊕ - IP20  
metal - tworzywo





**Crater**  
**69056/31/16**

1 63 → 185 / 185  
LED - 1x 6W incl.- 290 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Crater**  
**69057/31/16**

1 61 → 359 / 359  
LED - 3x 6W incl.- 880 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Cima**  
**40636/17/16**

1 55 → 370 / 300  
LED - 9x 2W incl.- 1170 lm  
⊕ - IP20  
metal - tworzywo





# Magna



## Magna 31605/31/16



1 40 → 330 ↗ 170  
LED - 2x 6W incl. - 580 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - metal



## Magna 31605/11/16



1 40 → 330 ↗ 170  
LED - 2x 6W incl. - 580 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - metal



## Magna 31606/31/16



1 40 → 490 ↗ 169  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - metal




## Magna 31606/11/16



1 40 → 490 ↗ 169  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - metal







## Feuille

Cienki, delikatny kinkiet wykonany z najwyższej jakości aluminium, jest na końcach delikatnie zakrzywiony do zewnątrz, niczym żagiel popychany lekkim wiatrem. Powoduje to skierowanie delikatnej poświaty białego światła w górę i w dół, co pozwala zarysować na ścianie miły dla oka efekt świetlny.





**Feuille**  
**33604/11/16**

↑ 195 ← 127 ↘ 55  
LED - 2x 2W incl. - 260 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Feuille**  
**33604/31/16**

↑ 195 ← 127 ↘ 55  
LED - 2x 2W incl. - 260 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



# Cubo



**Cubo**  
**33612/30/16**  
177 → 75 ↗ 105  
G9 - 1x 28W incl.- 370 lm  
⊕ - IP20  
aluminium




**Cubo**  
**33612/31/16**  
177 → 75 ↗ 105  
G9 - 1x 28W incl.- 370 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Cubo**  
**33612/48/16**  
177 → 75 ↗ 105  
G9 - 1x 28W incl.- 370 lm  
⊕ - IP20  
aluminium











**Probo**  
**45572/31/16**

1 381 → 288 ↙ 55  
LED - 2x 2W incl. - 210 lm  
⊕ - IP20  
metal - tworzywo



**Probo**  
**45572/17/16**

1 381 → 288 ↙ 55  
LED - 2x 2W incl. - 210 lm  
⊕ - IP20  
metal - tworzywo



**Flexo**  
**45573/31/16**

1 74 → 210 ↙ 210  
LED - 1x 6,5W incl. - 210 lm  
⊕ - IP20  
aluminium





InStyle



Reflektorki



# Luciano



## Luciano 56390/17/13

1 112 → 203 / 127  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP20  
metal



## Luciano 56393/17/13


1 110 → 577 / 127  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP20  
metal



## Luciano 56394/17/13

1 1500 → 976 / 194  
LED - 4x 6W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
metal






**Luciano**  
**56395/17/13**

1 159 → 1160 / 127  
LED - 4x 6W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
metal





**Quine**  
**31214/31/16**

128 → 240 ↗ 240  
LED - 4x 4,5W incl. - 2000 lm  
⊙ - IP20  
metal





**Quine  
31211/31/16**



1 28 → 160 ↗ 110  
LED - 1x 4,5W incl. - 500 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Quine  
31212/31/16**



1 28 → 240 ↗ 110  
LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Quine  
31213/31/16**



1 28 → 500 ↗ 110  
LED - 3x 4,5W incl. - 1500 lm  
⊕ - IP20  
metal



# Scope



## Scope 69070/31/16

172 → 168 / 130  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



## Scope 69070/31/96

172 → 168 / 130  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



## Scope 69072/31/16

173 → 315 / 133  
LED - 2x 6W incl. - 580 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



## Scope 69073/31/16

173 → 497 / 133  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP20  
aluminium








**Scope**  
**69074/31/16**

1 284 — 284 / 73  
LED - 4x 6W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
aluminium





**Punti**  
**57907/31/16**

↑ 180 → 1010 ↙ 80  
LED - 4x 6,5W incl. - 1080 lm  
⊕ - IP20  
aluminium





**Punti**  
**57906/31/16**



↑ 180 ↔ 610 ↙ 80  
LED - 2x 6,5W incl. - 540 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Punti**  
**57905/31/16**



↑ 138 ↔ 172 ↙ 80  
LED - 1x 6,5W incl. - 270 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Benson**  
**37912/31/16**



↑ 97 ↔ 210 ↙ 90  
LED - 1x 4W incl. - 140 lm.  
⊕ - IP20  
metal - szkło



# Radars



## Radars 57985/31/16

170 → 273 / 148  
LED - 2x 6W incl. - 580 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



## Radars 57986/31/16

175 → 278 / 273  
LED - 4x 6W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



## Radars 57985/48/16

170 → 273 / 148  
LED - 2x 6W incl. - 580 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



## Radars 57986/48/16

175 → 278 / 273  
LED - 4x 6W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
aluminium





**Radar**  
**57929/48/16**

↑ 102 → 248 ↘ 211  
LED - 4x 6W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Radar**  
**57931/48/16**

↑ 1600 → 200 ↘ 200  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP20  
aluminium





InStyle




Łazienka



Dbłość o dobór materiałów i parametrów sprawia, że produkty z rodziny myBathroom doskonale sprawdzają się w wilgotnych warunkach. LAMPY te są wodoszczelne, o klasie ochrony IP44\* lub IP65\* oraz opatrzone odpowiednim świadectwem, dlatego możesz spokojnie i bezpiecznie wykonywać codzienne czynności pielęgnacyjne nawet, gdy lampa znajduje się w pobliżu prysznica, umywalki czy wanny. Całkowicie uszczelnione oprawy premium są eleganckie i stylowe.



- Dobrze samopoczucie w łazience dzięki oświetleniu wysokiej jakości
- Bezpieczne, idealne do pracy przy dużej wilgotności
- Elegancka forma i najszlachetniejsze materiały
- Oświetlenie energooszczędne, nawet do 80% oszczędności



\* Oznaczenie IP (stopień ochrony, z ang. „Ingress Protection”) dotyczy klasy zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci i kurzu. Poziom zabezpieczenia wskazują dwie cyfry: pierwsza oznacza zabezpieczenie przed kurzem, a druga przed wodą.



IP44



IP65



# Mira



## Mira 32208/11/16

1 56 → 300 / 120  
LED - 2x 6W incl. - 580 lm  
⊕ - IP44  
metal - szkło



## Mira 32209/11/16

1 56 → 320 / 320  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP44  
metal - szkło




## Mira 34208/11/16

1 136 → 101 / 140  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP44  
metal - szkło











**Vanitas**  
**32213/11/16**



↑ 79 ↔ 783 ↙ 60  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP44  
aluminium - tworzywo



**Vanitas**  
**34212/11/16**



↑ 130 ↔ 89 ↙ 114  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP44  
aluminium - tworzywo



**Vanitas**  
**34213/11/16**



↑ 109 ↔ 224 ↙ 114  
LED - 2x 6W incl. - 580 lm  
⊕ - IP44  
aluminium - tworzywo



# Vanitas



## Vanitas 32213/31/16



↑ 79 ↔ 783 ↙ 60  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
⊕ - IP44  
aluminium - tworzywo



## Vanitas 34212/31/16



↑ 130 ↔ 89 ↙ 114  
LED - 1x 6W incl. - 290 lm  
⊕ - IP44  
aluminium - tworzywo




## Vanitas 34213/31/16



↑ 109 ↔ 224 ↙ 114  
LED - 2x 6W incl. - 580 lm  
⊕ - IP44  
aluminium - tworzywo







# Nomia

Wbudowana oprawa LED.

Te małe, wbudowane oprawy reflektorowe zapewniają mnóstwo światła dzięki zastosowaniu trzech silnych diod LED najnowszej generacji. Są one niewielkie i tak zaprojektowane, że możesz umieścić je prawie wszędzie, a potem o nich zapomnieć. Oczywiście do momentu włączenia.





**Nomia**  
**57926/17/16**

↔ 75 ↗ 75 ⊥ 120 ⌀ 67 x67  
LED - 1x 6W incl.- 290 lm  
◆ - IP65  
aluminium - tworzywo



**Nomia**  
**57926/31/16**

↔ 75 ↗ 75 ⊥ 120 ⌀ 67 x67  
LED - 1x 6W incl.- 290 lm  
◆ - IP65  
aluminium - tworzywo



**Nomia**  
**57927/17/16**

↔ 75 ↗ 75 ⊥ 120 ⌀ 70 x70  
LED - 1x 6W incl.- 290 lm  
◆ - IP65  
aluminium - tworzywo



**Nomia**  
**57927/31/16**

↔ 75 ↗ 75 ⊥ 120 ⌀ 70 x70  
LED - 1x 6W incl.- 290 lm  
◆ - IP65  
aluminium - tworzywo



## Gota - Vanna



### Vanna 32201/11/16

1 112 → 394 / 394  
2GX13 - 1x 40W incl. - 3300 lm  
☐ - IP44  
tworzywo - metal



### Vanna 32202/11/16

1 113 → 474 / 474  
2GX13 - 1x 60W incl. - 5000 lm  
☐ - IP44  
tworzywo - metal



### Gota 34201/11/16

1 300 → 81 / 99  
2G7 - 1x 11W incl. - 900 lm  
⊕ - IP44  
tworzywo - metal







## Oculus

Wspaniały świetlny dysk na Twoim suficie. Ta okrągła oprawa sufitowa sprawdzi się doskonale jako główne źródło światła w łazience. Zbudowana z najszlachetniejszych materiałów, charakteryzuje się wysmakowanym wyglądem i zapewnia mnóstwo jasnego, energooszczędnego światła, które równomiernie oświetla całą łazienkę.







**Oculus  
32200/17/16**

1 107 → 379 ↗ 379  
2GX13 - 1x 40W incl. - 3300 lm  
☐ - IP44  
aluminium - tworzywo



**Oculus  
32200/31/16**

1 107 → 379 ↗ 379  
2GX13 - 1x 40W incl. - 3300 lm  
☐ - IP44  
aluminium - tworzywo



**Hole  
32207/11/16**

1 87 → 454 ↗ 454  
2GX13 - 1x 60W incl. - 5000 lm  
☐ - IP44  
aluminium - tworzywo



# Plano



## Plano 32203/17/16

176 ↔ 344 ↗ 344  
2GX13 - 1x 40W incl. - 3300 lm  
☐ - IP44  
aluminium - tworzywo



## Plano 32204/17/16

176 ↔ 446 ↗ 446  
2GX13 - 1x 60W incl. - 5000 lm  
☐ - IP44  
aluminium - tworzywo



## Plano 34203/17/16

157 ↔ 321 ↗ 112  
2G7 - 1x 11W incl. - 900 lm  
☐ - IP44  
aluminium - tworzywo



# Plano

Świetlne kwadraty.

Rodzina kwadratowych i podłużnych lamp zainspirowanych wzornictwem industrialnym. Każda lampa w pięknej oprawie z maszynowo wykończonego aluminium i zaokrąglonymi narożnikami zapewnia mnóstwo energooszczędnego światła. Wystarczy ją włączyć, aby cały szklany panel rozbłysnął jasnym światłem.







**Tubo**  
**34206/31/16**

1 95 → 632 / 91  
G5 - 1x 14W incl.- 1350 lm  
□ - IP44  
tworzywo



**Tubo**  
**34207/31/16**

1 95 → 1232 / 91  
G5 - 1x 28W incl.- 2900 lm  
□ - IP44  
tworzywo







**Lirio**<sup>®</sup>  
by  
**PHILIPS**

Lirio<sup>®</sup>  
by  
PHILIPS



Oprawy dekoracyjne





## Piculet

Zainspirowana sylwetką dzięcioła.

Górną i dolną część lampy Piculet może łatwo zmontować jej właściciel, a sama lampa jest ozdobiona z tyłu ciekawą, wyraźnie zaakcentowaną linią w miejscu, gdzie na zewnątrz wychodzi ozdobny przewód.

Produkt występuje w wielu delikatnych barwach i ma eleganckie wykończenie. W głowicy lampy znajduje się moduł LED emitujący ciepłe białe światło, które dzięki dyfuzorowi jest delikatnie rozpraszane, tworząc przyjemny nastrój. Lampę można włączyć za pomocą gumowego przycisku umieszczonego na głowicy.



Lirio  
by  
PHILIPS





**Piculet  
43500/31/LI**



1 343 ↔ 200 ↗ 180  
LED - 2x 2,5W incl. - 370 lm  
☒ - IP20  
tworzywo



**Piculet  
43500/34/LI**



1 343 ↔ 200 ↗ 180  
LED - 2x 2,5W incl. - 370 lm  
☒ - IP20  
tworzywo







**Piculet  
43500/32/LI**



1 343 → 200 ↗ 180  
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm  
☐ - IP20  
tworzywo



**Piculet  
43500/38/LI**



1 343 → 200 ↗ 180  
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm  
☐ - IP20  
tworzywo



**Piculet  
43500/35/LI**



1 343 → 200 ↗ 180  
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm  
☐ - IP20  
tworzywo



**Piculet  
43500/93/LI**



1 360 → 200 ↗ 180  
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm  
☐ - IP20  
tworzywo



# Piculet




## Piculet 42500/31/LI

↑ 1190 ↔ 220 ↙ 220  
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm  
☒ - IP20  
tworzywo



## Piculet 42500/38/LI

↑ 1190 ↔ 220 ↙ 220  
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm  
☒ - IP20  
tworzywo



## Piculet 42500/93/LI

↑ 1190 ↔ 220 ↙ 220  
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm  
☒ - IP20  
tworzywo











**Eron**  
**42250/30/LI**

↑ 1610 ↔ 469 ↙ 241  
LED - 1x 13W incl.- 350 lm  
☒ - IP20  
metal



**Eron**  
**42250/48/LI**

↑ 1610 ↔ 469 ↙ 241  
LED - 1x 13W incl.- 350 lm  
☒ - IP20  
metal



**Eron**  
**43260/30/LI**

↑ 574 ↔ 191 ↙ 317  
LED - 1x 13W incl.- 350 lm  
☒ - IP20  
metal



**Eron**  
**43260/48/LI**


↑ 574 ↔ 191 ↙ 317  
LED - 1x 13W incl.- 350 lm  
☒ - IP20  
metal





**Lirio**  
by  
PHILIPS





Charakteryzująca się wyjątkową prostotą lampa Balanza cechuje się zdecydowanym, imponującym wzorem. Stanowi ważny element wystroju wnętrza i jest przykładem zrównoważonego podejścia do wzornictwa. Ponadczasowy styl oprawy Balanza w połączeniu z emitowanym przez nią rozproszonym światłem sprawiają, że jest ona chętnie wybierana bez względu na panujące trendy.

Cytując jurorów, którzy przyznali lampie Balanza prestiżową nagrodę Golden iF za wzornictwo: „Nie stanowi ona jednego z elementów wystroju wnętrza, ale zdecydowanie się w nim wyróżnia dzięki prostym, czystym i minimalistycznym kształtom. Jej wzór jest tak prosty i dyskretny, że przeczy wręcz trendowi eksperymentowania”.

Balanza







**Balanza**  
**42240/31/LI**

↑ 1759 ↔ 500 ↗ 517  
E27 - 1x 105W incl. - 1980 lm  
☑ - IP20  
metal - szklany



**Balanza**  
**42240/93/LI**

↑ 1759 ↔ 500 ↗ 517  
E27 - 1x 105W incl. - 1980 lm  
☑ - IP20  
metal - szklany



**Balanza**  
**43240/31/LI**

↑ 304 ↔ 310 ↗ 341  
E27 - 1x 105W incl. - 1980 lm  
☑ - IP20  
metal - szklany



**Balanza**  
**43240/93/LI**

↑ 304 ↔ 310 ↗ 341  
E27 - 1x 105W incl. - 1980 lm  
☑ - IP20  
metal - szklany



Ściemnij  
dotknięciem



**Posada**  
**37362/30/LI**

↑ 455 → 313 ↘ 451  
E27 - 1x 70W incl.- 1200 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Posada**  
**37364/30/LI**

↑ 611 → 400 ↘ 447  
E27 - 2x 70W incl.- 2x 1200 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Posada**  
**37363/30/LI**

↑ 1838 → 500 ↘ 911  
E27 - 2x 70W incl.- 2x 1200 lm  
⊕ - IP20  
metal







**Posada**  
**37362/31/LI**

↑ 455 → 313 ↘ 451  
E27 - 1x 70W incl.- 1200 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Posada**  
**37364/31/LI**

↑ 611 → 400 ↘ 447  
E27 - 2x 70W incl.- 2x 1200 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Posada**  
**37363/31/LI**

↑ 1838 → 500 ↘ 911  
E27 - 2x 70W incl.- 2x 1200 lm  
⊕ - IP20  
metal






Ściemnij  
dotknięciem

LiriO  
by  
PHILIPS









**Maze**  
**37624/30/LI**

↑ 1800 ↔ 503 ↗ 503  
E27 - 4x 70W incl.- 4x 1200 lm  
☒ - IP20  
tkanina



**Maze**  
**37620/30/LI**

↑ 3000 ↔ 486 ↗ 486  
E27 - 4x 70W incl.- 4x 1200 lm  
☒ - IP20  
tkanina



**Maze**  
**37623/30/LI**

↑ 619 ↔ 414 ↗ 414  
E27 - 4x 70W incl.- 4x 1200 lm  
☒ - IP20  
tkanina





## La Lente

Utracone i odzyskane na nowo

Ubrana w swoje modne kolory — biały i „blue abyss” — ta niewielka, kompaktowa lampa stołowa jest Twoim zaufanym kompanem, który wniesie akcent świetlny na Twój stolik nocny, do salonu lub korytarza.

La Lente emituje rozproszoną poświatę bez użycia żarówki, a włącza się przez dotknięcie tylnej części.











**La Lente  
43300/31/LI**

↑ 235 ↔ 175 ↙ 180  
LED - 2x 2,5W incl. - 370 lm  
☐ - IP20  
tworzywo



**La Lente  
43300/35/LI**

↑ 235 ↔ 175 ↙ 180  
LED - 2x 2,5W incl. - 370 lm  
☐ - IP20  
tworzywo





**Lucebar**  
**42230/31/LI**

↑ 1796 → 289 ↘ 289  
2G11 - 2x 55W incl. - 2x 4800 lm  
⊕ - IP20  
szklany



**Lucebar**  
**42230/48/LI**

↑ 1796 → 289 ↘ 289  
2G11 - 2x 55W incl. - 2x 4800 lm  
⊕ - IP20  
szklany





Przekręć i  
ściemnij





Co nieuchwytnego kryje się w świetle?

Choć światło jest wokół nas, to nie można go dotknąć. Lampa Ecliptic jest równie zdumiewająca, jak samo światło. Jej w korpus stanowi świecąca komora, która zdaje się być pusta i wypełniona jednocześnie.

Może się wydawać, że pochodzi ona z przestrzeni kosmicznej.

Ecliptic przyciąga się i zadziwia. To tajemnicza interpretacja światła.

Ecliptic



Ecliptic



**Ecliptic**  
**40755/31/LI**

1 3000 ↔ 650 ↗ 650  
LED - 16x 2,5W incl.- 3000 lm  
☐ - IP20  
metal



**Ecliptic**  
**40755/93/LI**

1 3000 ↔ 650 ↗ 650  
LED - 16x 2,5W incl.- 3000 lm  
☐ - IP20  
metal





**Ecliptic  
40756/31/LI**

1 3000 ↔ 475 ↗ 475  
LED - 12x 2,5W incl. - 2250 lm  
☐ - IP20  
metal



**Ecliptic  
40756/93/LI**

1 3000 ↔ 475 ↗ 475  
LED - 12x 2,5W incl. - 2250 lm  
☐ - IP20  
metal







**Trelome**  
**37095/31/LI**

1 3000 ↔ 1000 ↙ 225  
LED - 3x 13W incl. - 1050 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Trelome**  
**37095/48/LI**

1 3000 ↔ 1000 ↙ 225  
LED - 3x 13W incl. - 1050 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Trelome**  
**37097/31/LI**

1 50 ↔ 250 ↙ 100  
LED - 2x 6,5W incl. - 420 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Trelome**  
**37097/48/LI**

1 50 ↔ 250 ↙ 100  
LED - 2x 6,5W incl. - 420 lm  
⊕ - IP20  
aluminium





**Monete**  
**40763/31/LI**

↑ 67 ↔ 400 ↙ 162  
LED - 2x 6W incl.- 580 lm  
⊕ - IP20  
aluminium




**Monete**  
**40764/31/LI**

↑ 67 ↔ 546 ↙ 162  
LED - 3x 6W incl.- 880 lm  
⊕ - IP20  
aluminium







**Monete**  
**40765/31/LI**

↑ 67 ↔ 546 ↙ 162  
LED - 4x 6W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
aluminium






**Stellate**  
**40754/11/LI**


1 166 ↔ 546 ↗ 546  
LED - 12x 2W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
metal





**Stellate**  
**40752/11/LI**


1 2500 → 546 ↗ 546  
LED - 12x 2W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Stellate**  
**40753/11/LI**


1 2500 → 248 ↗ 248  
LED - 7x 2W incl. - 680 lm  
⊕ - IP20  
metal





**Stellate**  
**40752/31/LI**

1 2500 ↔ 546 / 546  
LED - 12x 2W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Stellate**  
**40753/31/LI**

1 2500 ↔ 248 / 248  
LED - 7x 2W incl. - 680 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Stellate**  
**40754/31/LI**

1 166 ↔ 546 / 546  
LED - 12x 2W incl. - 1170 lm  
⊕ - IP20  
metal







Nick-Knack



Co można zrobić z linią prostą?


Jedna linia, wiele możliwości — w kreskówce z lat siedemdziesiątych zatytułowanej „La Linea” Osvaldo Cavandoli ożywił miniaturowego człowieka rysując linię długopisem. Nick-Knack, nowa lampa podłogowa, zrodziła się z tej samej inspiracji.

Tworzy linię prostą, lecz można ją ustawić w 16 różnych pozycjach. Ta atrakcyjna lampa podłogowa jest dostępna w 5 żywych kolorach i może rzucać światło pośrednio lub bezpośrednio — do czytania lub do stworzenia miłej atmosfery w domu. Łącząc oryginalne wzornictwo z technologią LED, Nick-Knack stanowi pierwszą linijkę wspaniałej opowieści.




**lirio**  
by  
PHILIPS





**Nick-knack  
42251/30/LI**



↑ 1664 ↔ 325 ↗ 325  
LED - 2x 6,5W incl. - 420 lm  
☒ - IP20  
metal



**Nick-knack  
42251/31/LI**

↑ 1664 ↔ 325 ↗ 325  
LED - 2x 6,5W incl. - 420 lm  
☒ - IP20  
metal





**Nick-knack  
42251/32/LI**

↑ 1664 ↔ 325 ↘ 325  
LED - 2x 6,5W incl. - 420 lm  
☒ - IP20  
metal



**Nick-knack  
42251/34/LI**

↑ 1664 ↔ 325 ↘ 325  
LED - 2x 6,5W incl. - 420 lm  
☒ - IP20  
metal




**Nick-knack  
42251/35/LI**

↑ 1664 ↔ 325 ↘ 325  
LED - 2x 6,5W incl. - 420 lm  
☒ - IP20  
metal



# Branches



## Branches 40757/11/LI

↑ 2500 ↔ 347 ↙ 347  
LED - 5x 4W incl.- 1040 lm  
⊕ - IP20  
metal



## Branches 40758/11/LI

↑ 2500 ↔ 347 ↙ 347  
LED - 9x 4W incl.- 1880 lm  
⊕ - IP20  
metal













**Waltz**  
**36680/30/LI**

1 2870 → 666 / 666  
E14 - 5x 28W incl. - 5x 370 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Waltz**  
**36681/30/LI**

1 2870 → 840 / 840  
E14 - 8x 28W incl. - 8x 370 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Waltz**  
**36682/30/LI**

1 378 → 419 / 216  
E14 - 2x 28W incl. - 2x 370 lm  
⊕ - IP20  
metal





# Waltz



## Waltz 36680/31/LI

1 2870 → 666 / 666  
E14 - 5x 28W incl. - 5x 370 lm  
⊕ - IP20  
metal



## Waltz 36681/31/LI

1 2870 → 840 / 840  
E14 - 8x 28W incl. - 8x 370 lm  
⊕ - IP20  
metal



## Waltz 36682/31/LI

1 378 → 419 / 216  
E14 - 2x 28W incl. - 2x 370 lm  
⊕ - IP20  
metal









reddot design award  
winner 2012



product  
design award  
2012



Cielo

Skąd wydobywa się światło?

Cielo skrywa w sobie tajemnicę, która sprawia, że niemożliwe staje się możliwe — lampa emituje światło bez jego źródła. Skąpany w wiecznym świetle klosz jest rozświetlony od wewnątrz. Popatrz na nią — to prawdziwa magia.

Połączenie klasycznego kształtu i zintegrowanych diod LED tworzy z Cielo istotę wyrafinowanego oświetlenia. Lampa stanowi klasyczny produkt z kolekcji Lirio by Philips 2012. Otrzymała nagrodę iF i Red Dot Design.







**Cielo**  
**40550/01/LI**

↑ 3210 ↔ 593 ↘ 593  
LED - 24x 2W incl. - 2350 lm  
☑ - IP20  
aluminium - tworzywo



**Cielo**  
**40550/30/LI**

↑ 3210 ↔ 593 ↘ 593  
LED - 24x 2W incl. - 2350 lm  
☑ - IP20  
aluminium - tworzywo



**Cielo**  
**40550/31/LI**

↑ 3210 ↔ 593 ↘ 593  
LED - 24x 2W incl. - 2350 lm  
☑ - IP20  
aluminium - tworzywo











**Skive**  
**40380/30/LI**

1 3000 ↔ 700 ↗ 700  
E27 - 3x 70W incl.- 3x 1200 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szklany



**Skive**  
**40380/31/LI**

1 3000 ↔ 700 ↗ 700  
E27 - 3x 70W incl.- 3x 1200 lm  
⊕ - IP20  
aluminium - szklany





**Portio**  
**40252/31/LI**

1 2640 ↔ 610 / 610  
E27 - 3x 12W incl. - 3x 600 lm  
⊕ - IP20  
szklany



**Portio**  
**40252/32/LI**

1 2640 ↔ 610 / 610  
E27 - 3x 12W incl. - 3x 600 lm  
⊕ - IP20  
szklany







reddot design award  
product design 2014



## Piega Luce

List miłosny do wyobraźni. Złożona kartka papieru. Tak smukła, że mieści się do koperty; tak lekka, że wydaje się unosić w powietrzu. Pomyśl o Piega Luce jak o liście miłosnym do wyobraźni.

Piega Luce to lampa, jakiej nie widziano nigdy wcześniej — zainspirowana technologią tak nowoczesną, że definiującą na nowo formę światła. Jej elegancja i piękno są czyste jak sama istota światła.

Piega Luce to składana lampa wisząca i ścienna wykończona prawdziwym drewnem. Światło wydobywa się na zewnątrz z jej trzech krawędzi, rzucając rozproszoną, ciepłą biel, idealną do długich stołów i przestrzeni.

Dla purystów przeznaczony jest wariant minimalistyczny wykonany z delikatnego, białego aluminium, cechujący się niemal spektralnym pięknem.





**Lirio**  
by  
PHILIPS





# Piega Luce



## Piega Luce 37007/31/LI

↑ 1600 ↔ 1120 ↙ 16  
LED - 54x 0,5W incl. - 650 lm  
☐ - IP20  
aluminium



## Piega Luce 37007/53/LI

↑ 1600 ↔ 1120 ↙ 16  
LED - 54x 0,5W incl. - 650 lm  
☐ - IP20  
aluminium



## Piega Luce 1400 37008/31/LI

↑ 1600 ↔ 1400 ↙ 16  
LED - 66x 0,5W incl. - 807.2 lm  
☐ - IP20  
aluminium



## Piega Luce 1400 37008/53/LI

↑ 1600 ↔ 1400 ↙ 16  
LED - 66x 0,5W incl. - 807.2 lm  
☐ - IP20  
aluminium





**Piega Luce  
37007/73/LI**

↑ 1600 ↔ 1120 ↗ 16  
LED - 54x 0,5W incl. - 650 lm  
☒ - IP20  
aluminium



**Piega Luce 1400  
37008/73/LI**

↑ 1600 ↔ 1400 ↗ 16  
LED - 66x 0,5W incl. - 807.2 lm  
☒ - IP20  
aluminium







**Piega Luce**  
**37009/31/LI**

1 120 ↔ 300 ↗ 48  
LED - 12x 0,5W incl.- 161.3 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Piega Luce**  
**37009/53/LI**

1 120 ↔ 300 ↗ 48  
LED - 12x 0,5W incl.- 161.3 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Piega Luce**  
**37009/73/LI**


1 120 ↔ 300 ↗ 48  
LED - 12x 0,5W incl.- 161.3 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



Bunch







**Bunch**  
**41050/31/LI**

1 2200 ↔ 650 ↗ 650  
E27 - 3x 20W incl. - 3x 1220 lm  
⊕ - IP20  
szklany



Tulmis



**Tulmis**  
**36900/11/LI**

1 2220 ↔ 406 / 406  
E27 - 1x 70W incl. - 1200 lm  
⊕ - IP20  
tworzywo - szklany



**Tulmis**  
**36904/11/LI**

1 582 ↔ 400 / 400  
E27 - 1x 105W incl. - 1980 lm  
⊕ - IP20  
tworzywo - szklany





**Tulmis  
36900/31/LI**

↑ 2220 → 406 ↗ 406  
E27 - 1x 70W incl.- 1200 lm  
⊕ - IP20  
tworzywo



**Tulmis  
36903/31/LI**

↑ 1562 → 400 ↗ 400  
E27 - 1x 105W incl.- 1980 lm  
⊕ - IP20  
tworzywo



**Tulmis  
36904/31/LI**

↑ 582 → 400 ↗ 400  
E27 - 1x 105W incl.- 1980 lm  
⊕ - IP20  
tworzywo







Dolinea

Czerń to nowa biel.  
Biel to nowa czerń.

Kto powiedział, że uzupełnieniem nowoczesnej architektury nie może być ciepłe, białe światło? Podkreśl wybrane elementy domu, korzystając z czarno-białej elegancji lampy Dolinea. Czarny materiał o specjalnej fakturze wnosi do wnętrza dekoracyjny styl i charakter. A jeśli poszukujesz czegoś bardziej subtelnego, wybierz matową biel.



**lirio**  
by  
PHILIPS







**Dolinea**  
**36837/30/LI**

↑ 418 ↔ 99 ↙ 71  
LED - 2x 6,5W incl.- 420 lm  
⊕ - IP20  
tkanina



**Dolinea**  
**36835/30/LI**

↑ 3000 ↔ 1049 ↙ 87  
LED - 3x 6,5W incl.- 630 lm  
⊕ - IP20  
tkanina



**Dolinea**  
**36836/30/LI**

↑ 3000 ↔ 1299 ↙ 87  
LED - 4x 6,5W incl.- 840 lm  
⊕ - IP20  
tkanina







**Dolinea**  
**36835/31/LI**

↑ 3000 ↔ 1049 ↙ 87  
LED - 3x 6,5W incl.- 630 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Dolinea**  
**36836/31/LI**

↑ 3000 ↔ 1299 ↙ 87  
LED - 4x 6,5W incl.- 840 lm  
⊕ - IP20  
metal






**Dolinea**  
**36837/31/LI**

↑ 418 ← 99 ↘ 71  
LED - 2x 6,5W incl. - 420 lm  
⊕ - IP20  
metal











**Teres**  
**40205/11/LI**

↑ 2600 ↔ 844 ↙ 64  
G9 - 7x 28W incl. - 7x 370 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Teres**  
**40205/17/LI**

↑ 2600 ↔ 844 ↙ 64  
G9 - 7x 28W incl. - 7x 370 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Teres**  
**40206/11/LI**

↑ 2590 ↔ 1184 ↙ 64  
G9 - 11x 28W incl. - 1370 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Teres**  
**40206/17/LI**

↑ 2590 ↔ 1184 ↙ 64  
G9 - 11x 28W incl. - 1370 lm  
⊕ - IP20  
metal



# Altena



## Altena 37945/48/LI

↑ 2500 → 1167 ↙ 140  
LED - 4x 6,5W incl. - 1610 lm  
☐ - IP20  
metal - szklany



## Altena 37946/48/LI

↑ 51 → 603 ↙ 200  
LED - 3x 6W incl. - 880 lm  
☐ - IP20  
metal - szklany



## Altena 37947/48/LI

↑ 56 → 324 ↙ 144  
LED - 2x 6,5W incl. - 800 lm  
⊙ - IP20  
metal - szklany





Lirio  
by  
PHILIPS





**Tubound  
40607/31/16**

↑ 2500 ← 123 ↘ 123  
G53 - 1x 30W incl.- 390 lm  
⊕ - IP20  
aluminium




**Tubound  
40608/31/16**

↑ 2500 ← 1090 ↘ 123  
G53 - 3x 30W incl.- 3x 390 lm  
⊕ - IP20  
aluminium









**Tubuled  
40715/11/LI**


↑ 2500 ↔ 170 ↗ 170  
LED - 1x 6W incl.- 290 lm  
⊕ - IP20  
szklany



**Tubuled  
40717/11/LI**

↑ 2500 ↔ 1046 ↗ 120  
LED - 3x 6W incl.- 880 lm  
⊕ - IP20  
szklany





Reflektorki,  
Plafony i kinkiety







**Circulis**  
**57936/31/16**


↑ 50 ↔ 273 ↙ 197  
LED - 1x 13W incl. - 350 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Circulis**  
**57937/31/16**

↑ 50 ↔ 460 ↙ 207  
LED - 2x 13W incl. - 700 lm  
⊕ - IP20  
aluminium







**Ponato**  
**57160/31/LI**

↑ 140 ↔ 210 ↙ 112  
LED - 1x 6,5W incl. - 270 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Ponato**  
**57162/31/LI**

↑ 140 ↔ 322 ↙ 112  
LED - 2x 6,5W incl. - 540 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Ponato**  
**57164/31/LI**

↑ 140 ↔ 622 ↙ 112  
LED - 4x 6,5W incl. - 1080 lm  
⊕ - IP20  
metal





**Ponato  
57160/13/LI**

1 140 ↔ 210 / 112  
LED - 1x 6,5W incl.- 270 lm  
⊕ - IP20  
metal




**Ponato  
57162/13/LI**

1 140 ↔ 322 / 112  
LED - 2x 6,5W incl.- 540 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Ponato  
57164/13/LI**

1 140 ↔ 622 / 112  
LED - 4x 6,5W incl.- 1080 lm  
⊕ - IP20  
metal











**Torno**  
**57140/11/LI**



↑ 153 ↔ 179 ↗ 179  
LED - 1x 6W incl.- 290 lm  
☑ - IP20  
metal



**Torno**  
**57142/11/LI**



↑ 248 ↔ 256 ↗ 256  
LED - 2x 6W incl.- 580 lm  
☑ - IP20  
metal




**Torno**  
**57143/11/LI**



↑ 353 ↔ 258 ↗ 258  
LED - 3x 6W incl.- 880 lm  
☑ - IP20  
metal



Pallo



**Pallo**  
**57072/31/LI**

1 257 → 298 ↗ 210  
G53 - 2x 50W incl. - 2x 530 lm  
⊕ - IP20  
metal




**Pallo**  
**57073/31/LI**

1 261 → 302 ↗ 302  
G53 - 3x 50W incl. - 3x 530 lm  
⊕ - IP20  
metal



Lirio  
by  
PHILIPS





**Doloq**  
**57130/31/LI**

185 ↔ 200 ↗ 155  
G53 - 1x 30W incl. - 390 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Doloq**  
**57132/31/LI**

185 ↔ 325 ↗ 155  
G53 - 2x 30W incl. - 2x 390 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Doloq**  
**57133/31/LI**

185 ↔ 495 ↗ 155  
G53 - 3x 30W incl. - 3x 390 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Doloq**  
**57134/31/LI**

185 ↔ 325 ↗ 325  
G53 - 4x 30W incl. - 4x 390 lm  
⊕ - IP20  
metal









**Bloq**  
**57000/30/LI**  
 † 122 ⇄ 163 ↗ 163  
 G53 - 1x 50W incl. - 530 lm  
 ⊕ - IP20  
 metal



**Bloq**  
**57002/30/LI**  
 † 122 ⇄ 313 ↗ 163  
 G53 - 2x 50W incl. - 2x 530 lm  
 ⊕ - IP20  
 metal



**Bloq**  
**57003/30/LI**  
 † 122 ⇄ 463 ↗ 163  
 G53 - 3x 50W incl. - 3x 530 lm  
 ⊕ - IP20  
 metal



**Bloq**  
**57004/30/LI**  
 † 122 ⇄ 313 ↗ 313  
 G53 - 4x 50W incl. - 4x 530 lm  
 ⊕ - IP20  
 metal











**Bloq**  
**57000/31/LI**

1 122 → 163 ↗ 163  
G53 - 1x 50W incl. - 530 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Bloq**  
**57002/31/LI**

1 122 → 313 ↗ 163  
G53 - 2x 50W incl. - 2x 530 lm  
⊕ - IP20  
metal



**Bloq**  
**57003/31/LI**

1 122 → 463 ↗ 163  
G53 - 3x 50W incl. - 3x 530 lm  
⊕ - IP20  
metal




**Bloq**  
**57004/31/LI**

1 122 → 313 ↗ 313  
G53 - 4x 50W incl. - 4x 530 lm  
⊕ - IP20  
metal







**Tubiz**  
**30665/31/LI**


↑ 124 ↔ 122 ↙ 122  
G53 - 1x 30W incl.- 390 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Tubiz**  
**30665/48/LI**

↑ 124 ↔ 122 ↙ 122  
G53 - 1x 30W incl.- 390 lm  
⊕ - IP20  
aluminium







**Bonq**  
**57981/31/16**

↑ 101 → 141 ↗ 141  
G53 - 1x 30W incl.- 390 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Bonq**  
**57982/31/16**

↑ 101 → 281 ↗ 141  
G53 - 2x 30W incl.- 2x 390 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Bonq**  
**57981/48/16**

↑ 101 → 141 ↗ 141  
G53 - 1x 30W incl.- 390 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Bonq**  
**57982/48/16**

↑ 101 → 281 ↗ 141  
G53 - 2x 30W incl.- 2x 390 lm  
⊕ - IP20  
aluminium





**Bonq**  
**57984/31/16**

↑ 101 → 881 ↙ 141  
G53 - 4x 30W incl. - 4x 390 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Bonq**  
**57984/48/16**

↑ 101 → 881 ↙ 141  
G53 - 4x 30W incl. - 4x 390 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



Condo







**Condo**  
**30604/31/16**

↑ 115 → 144 ↙ 92  
GU10 - 1x 35W incl. - 270 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Condo**  
**30605/31/16**

↑ 115 → 234 ↙ 92  
GU10 - 2x 35W incl. - 2x 270 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



# Dolium



## Dolium 57990/31/16

1 122 → 124 ↗ 72  
GU10 - 1x 35W incl.- 270 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



## Dolium 57992/31/16

1 122 → 210 ↗ 72  
GU10 - 2x 35W incl.- 2x 270 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



## Dolium 57990/48/16

1 122 → 124 ↗ 72  
GU10 - 1x 35W incl.- 270 lm  
⊕ - IP20  
aluminium





**Dolium**  
**57994/31/16**

1 122 → 580 ↗ 72  
GU10 - 4x 35W incl.- 4x 270 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Dolium**  
**57992/48/16**

1 122 → 210 ↗ 72  
GU10 - 2x 35W incl.- 2x 270 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Dolium**  
**57994/48/16**

1 122 → 580 ↗ 72  
GU10 - 4x 35W incl.- 4x 270 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



# Retro Planet



## Retroplanet 57035/31/LI

1 108 → 94 / 94  
GU10 - 1x 5,5W incl. - 350 lm  
☒ - IP20  
aluminium



## Retroplanet 57035/44/LI

1 108 → 94 / 94  
GU10 - 1x 5,5W incl. - 350 lm  
☒ - IP20  
aluminium



## Retroplanet 57035/48/LI

1 108 → 94 / 94  
GU10 - 1x 5,5W incl. - 350 lm  
☒ - IP20  
aluminium



## Retroplanet 57035/53/LI

1 108 → 94 / 94  
GU10 - 1x 5,5W incl. - 350 lm  
☒ - IP20  
aluminium









**Planet**  
**57030/48/LI**

1 82 → 80 / 80  
 GU10 - 1x 50W incl.- 400 lm  
 ⊕ - IP20  
 aluminium



**Planet**  
**57032/48/LI**

1 95 → 195 / 80  
 GU10 - 2x 50W incl.- 2x 400 lm  
 ⊕ - IP20  
 aluminium



**Planet**  
**57033/48/LI**

1 240 → 596 / 132  
 GU10 - 3x 50W incl.- 3x 400 lm  
 ⊕ - IP20  
 aluminium



**Planet**  
**57034/48/LI**


1 95 → 195 / 195  
 GU10 - 4x 50W incl.- 4x 400 lm  
 ⊕ - IP20  
 aluminium





**Planet**  
**57036/48/LI**

1 107 → 1055 / 82  
GU10 - 6x 50W incl. - 6x 400 lm  
⊕ - IP20  
aluminium





**Planet  
57033/31/LI**

1 240 → 596 / 132  
GU10 - 3x 50W incl.- 3x 400 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Planet  
57034/31/LI**

1 95 → 195 / 195  
GU10 - 4x 50W incl.- 4x 400 lm  
⊕ - IP20  
aluminium





**Planet**  
**57030/31/LI**

1 82 → 80 ↗ 80  
GU10 - 1x 50W incl. - 400 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Planet**  
**57032/31/LI**

1 95 → 195 ↗ 80  
GU10 - 2x 50W incl. - 2x 400 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



**Planet**  
**57036/31/LI**

1 107 → 1055 ↗ 82  
GU10 - 6x 50W incl. - 6x 400 lm  
⊕ - IP20  
aluminium



Rima



**Rima**

**33607/31/16**

1 117 ↔ 827 / 65

G5 - 1x 14W incl. - 1350 lm

☐ - IP20


aluminium







Vetro



**Vetro**  
**32501/31/LI**

↑ 83 ↔ 450 ↘ 450  
R7S - 2x 80W incl. - 2x 1415 lm  
⊕ - IP20  
szklany - metal



**Vetro**  
**34500/31/LI**

↑ 80 ↔ 380 ↘ 184  
R7S - 1x 120W incl. - 2110 lm  
⊕ - IP20  
szklany





Rando





**Rando**  
**32515/48/LI**

↑ 82 ↔ 504 ↙ 504  
2GX13 - 1x 60W incl. - 5000 lm  
☐ - IP20  
tworzywo


































































































































**Rando**  
**32516/48/LI**









































































↑ 82 ↔ 424 ↙ 424  
2GX13 - 1x 40W incl. - 3300 lm  
☐ - IP20  
aluminium - szklany

































































30206/30/16 915003152001  8 717943 763016	30206/31/16 915003152101  8 717943 763023	30207/17/16 915003152401  8 717943 763054	30207/31/16 915003151901  8 717943 763009	30604/31/16 915002380501  8 717943 035205	30605/31/16 915002380601  8 717943 035212
					
⌘ 97	⌘ 97	⌘ 98	⌘ 98	⌘ 247	⌘ 247
30665/31/LI 915003991501  8 718291 428763	30665/48/LI 915003991601  8 718291 428770	30939/17/16 915004413701  8 718291 503873	30939/31/16 915004413601  8 718291 503866	31211/31/16 915005054501  8 718696 127186	31212/31/16 915005054801  8 718696 127216
					
⌘ 242	⌘ 242	⌘ 100	⌘ 100	⌘ 115	⌘ 115
31213/31/16 915005054601  8 718696 127193	31214/31/16 915005054701  8 718696 127209	31605/11/16 915002283501  8 717943 014446	31605/31/16 915002283601  8 717943 014453	31606/11/16 915002283701  8 717943 014460	31606/31/16 915002283801  8 717943 014477
					
⌘ 115	⌘ 114	⌘ 102	⌘ 102	⌘ 102	⌘ 102
32200/17/16 915002315001  8 717943 025855	32200/31/16 915002298101  8 717943 016983	32201/11/16 915002308901  8 717943 019359	32202/11/16 915002309001  8 717943 019366	32203/17/16 915002293801  8 717943 016082	32204/17/16 915002315301  8 717943 025879
					
⌘ 137	⌘ 137	⌘ 134	⌘ 134	⌘ 138	⌘ 138
32207/11/16 915002384001  8 717943 035564	32208/11/16 915002298701  8 717943 017041	32209/11/16 915002294201  8 717943 016129	32213/11/16 915002397401  8 717943 037025	32213/31/16 915002397501  8 717943 037032	32501/31/LI 915001388401  5 412253 950783
					
⌘ 137	⌘ 126	⌘ 126	⌘ 129	⌘ 130	⌘ 258
32515/48/LI 915002000401  5 413987 044571	32516/48/LI 915002085701  5 413987 048548	33604/11/16 915002290401  8 717943 015030	33604/31/16 915002290501  8 717943 015047	33607/31/16 915002381901  8 717943 035342	33612/30/16 915003991701  8 718291 428787
					
⌘ 261	⌘ 261	⌘ 105	⌘ 105	⌘ 256	⌘ 106


































33612/31/16 915003957101  8 717943 790579	33612/48/16 915003957201  8 717943 790586	34201/11/16 915002298201  8 717943 016990	34203/17/16 915002298401  8 717943 017010	34206/31/16 915002293901  8 717943 016099	34207/31/16 915002294101  8 717943 016112
 ⌘ 106	 ⌘ 106	 ⌘ 134	 ⌘ 138	 ⌘ 141	 ⌘ 141
34208/11/16 915002395101  8 717943 036981	34212/11/16 915002394901  8 717943 036967	34212/31/16 915002395001  8 717943 036974	34213/11/16 915002394701  8 717943 036943	34213/31/16 915002394801  8 717943 036950	34500/31/LI 915001388301  5 412253 950776
 ⌘ 126	 ⌘ 129	 ⌘ 130	 ⌘ 129	 ⌘ 130	 ⌘ 258
36106/11/16 915003538101  8 717943 771110	36680/30/LI 915001306301  5 412253 943075	36680/31/LI 915001308701  5 412253 943594	36681/30/LI 915001306401  5 412253 943082	36681/31/LI 915001308901  5 412253 943624	36682/30/LI 915001297801  5 412253 942078
 ⌘ 56	 ⌘ 189	 ⌘ 190	 ⌘ 189	 ⌘ 190	 ⌘ 189
36682/31/LI 915001305301  5 412253 942962	36835/30/LI 915002826101  5 413987 101267	36835/31/LI 915002826201  5 413987 101274	36836/30/LI 915002826301  5 413987 101281	36836/31/LI 915002826401  5 413987 101298	36837/30/LI 915002826501  5 413987 101304
 ⌘ 190	 ⌘ 212	 ⌘ 214	 ⌘ 212	 ⌘ 214	 ⌘ 212
36837/31/LI 915002826601  5 413987 101311	36900/11/LI 915001673901  5 412253 989622	36900/31/LI 915001673902  5 413987 150869	36903/31/LI 915001673802  5 413987 150876	36904/11/LI 915001673701  5 412253 990109	36904/31/LI 915001673702  5 413987 150852
 ⌘ 214	 ⌘ 208	 ⌘ 209	 ⌘ 209	 ⌘ 208	 ⌘ 209
37007/31/LI 915004322501  5 413987 149825	37007/53/LI 915004322601  5 413987 149832	37007/73/LI 915004322701  5 413987 149849	37008/31/LI 915004323101  5 413987 149887	37008/53/LI 915004323201  5 413987 149894	37008/73/LI 915004323301  5 413987 149900
 ⌘ 202	 ⌘ 202	 ⌘ 203	 ⌘ 202	 ⌘ 202	 ⌘ 203








































































37009/31/LI 915004322801  5 413987 149856	37009/53/LI 915004322901  5 413987 149863	37009/73/LI 915004323001  5 413987 149870	37095/31/LI 915003002001  5 413987 103216	37095/48/LI 915003002101  5 413987 103223	37097/31/LI 915002791401  5 413987 100963
 ⌘ 205	 ⌘ 205	 ⌘ 205	 ⌘ 175	 ⌘ 175	 ⌘ 175
37097/48/LI 915002827301  5 413987 101342	37167/31/16 915005053201  8 718696 127056	37168/31/16 915005053101  8 718696 127049	37169/31/16 915005053301  8 718696 127063	37241/11/13 915002424101  5 413987 078941	37241/48/13 915002235801  5 413987 065378
 ⌘ 175	 ⌘ 14	 ⌘ 14	 ⌘ 14	 ⌘ 20	 ⌘ 19
37242/11/13 915002424001  5 413987 078934	37242/48/13 915002235301  5 413987 065323	37245/11/13 915002424201  5 413987 078958	37245/48/13 915002236001  5 413987 065392	37246/11/13 915002424301  5 413987 078965	37246/48/13 915002236101  5 413987 065408
 ⌘ 20	 ⌘ 19	 ⌘ 20	 ⌘ 19	 ⌘ 20	 ⌘ 19
37255/31/16 915002828601  8 717943 760008	37265/17/16 915003462701  8 717943 765867	37267/17/16 915003463301  8 717943 765928	37268/17/16 915003462901  8 717943 765881	37269/17/16 915003463101  8 717943 765904	37302/38/16 915005052401  8 718696 127001
 ⌘ 57	 ⌘ 75	 ⌘ 75	 ⌘ 75	 ⌘ 75	 ⌘ 62
37305/06/16 915005052601  8 718696 126974	37307/06/16 915005052501  8 718696 126967	37308/06/16 915005053001  8 718696 127032	37309/06/16 915005052901  8 718696 127025	37312/56/16 915005054001  8 718696 127131	37313/56/16 915005053901  8 718696 127124
 ⌘ 62	 ⌘ 62	 ⌘ 63	 ⌘ 62	 ⌘ 24	 ⌘ 24
37316/56/16 915005053701  8 718696 127100	37318/56/16 915005053501  8 718696 127087	37319/56/16 915005054201  8 718696 127155	37326/06/16 915005052701  8 718696 127575	37362/30/LI 915001919401  5 413987 032622	37362/31/LI 915001919501  5 413987 032639
 ⌘ 24	 ⌘ 24	 ⌘ 25	 ⌘ 63	 ⌘ 158	 ⌘ 160

37363/30/LI 915001869701  5 413987 027635	37363/31/LI 915001837301  5 413987 027642	37364/30/LI 915001838001  5 413987 027659	37364/31/LI 915001869801  5 413987 027666	37366/31/16 915003546801  8 717943 771233	37366/48/16 915003568901  8 717943 772773
 ⌘ 158	 ⌘ 160	 ⌘ 158	 ⌘ 160	 ⌘ 13	 ⌘ 10
37367/31/16 915003546601  8 717943 771219	37367/48/16 915003546701  8 717943 771226	37368/31/16 915003546401  8 717943 771196	37368/48/16 915003546501  8 717943 771202	37369/31/16 915003547401  8 717943 771295	37369/48/16 915003547501  8 717943 771301
 ⌘ 13	 ⌘ 10	 ⌘ 13	 ⌘ 10	 ⌘ 13	 ⌘ 10
37371/30/16 915003546901  8 717943 771240	37371/31/16 915003547001  8 717943 771257	37371/48/16 915003547101  8 717943 771264	37480/17/16 915003482801  8 717943 767427	37480/30/16 915003482901  8 717943 767434	37481/17/16 915003482501  8 717943 767397
 ⌘ 50	 ⌘ 50	 ⌘ 50	 ⌘ 68	 ⌘ 68	 ⌘ 68
37481/30/16 915003482601  8 717943 767403	37500/11/16 915003482401  8 717943 767380	37620/30/LI 915002081301  5 413987 047695	37623/30/LI 915002081501  5 413987 047718	37624/30/LI 915002081401  5 413987 047701	37778/17/16 915003155001  8 717943 763313
 ⌘ 68	 ⌘ 41	 ⌘ 163	 ⌘ 163	 ⌘ 163	 ⌘ 41
37912/31/16 915003713801  8 717943 776832	37945/48/LI 915002621801  5 413987 093623	37946/48/LI 915002621901  5 413987 093630	37947/48/LI 915002622001  5 413987 093647	40205/11/LI 915001405901  5 412253 952367	40205/17/LI 915001409101  5 412253 952626
 ⌘ 119	 ⌘ 218	 ⌘ 218	 ⌘ 218	 ⌘ 216	 ⌘ 216
40206/11/LI 915001406001  5 412253 952374	40206/17/LI 915001409201  5 412253 952633	40252/31/LI 915001704101  5 412253 994800	40252/32/LI 915001580801  5 412253 988342	40380/30/LI 915000119701  5 413987 044489	40380/31/LI 915000119801  5 413987 044496
 ⌘ 216	 ⌘ 216	 ⌘ 198	 ⌘ 198	 ⌘ 197	 ⌘ 197

40397/30/16 915003483001  8 717943 767441	40397/31/16 915003483101  8 717943 767458	40544/11/13 915002453901  5 413987 081613	40545/06/13 915002454201  5 413987 081644	40545/17/13 915002430301  5 413987 079603	40546/06/13 915002453401  5 413987 081569
 ⌘ 72	 ⌘ 72	 ⌘ 56	 ⌘ 34	 ⌘ 37	 ⌘ 34
40546/17/13 915002430101  5 413987 079580	40547/06/13 915002454101  5 413987 081637	40547/17/13 915002430201  5 413987 079597	40549/17/16 915003483701  8 717943 767519	40550/01/LI 915002364201  5 413987 074790	40550/30/LI 915002364301  5 413987 074806
 ⌘ 37	 ⌘ 34	 ⌘ 37	 ⌘ 71	 ⌘ 195	 ⌘ 195
40550/31/LI 915002364401  5 413987 074813	40603/48/16 915002606501  8 717943 749287	40607/31/16 915002380701  8 717943 035229	40608/31/16 915002381701  8 717943 035328	40636/17/16 915002821401  8 717943 759637	40715/11/LI 915002792101  5 413987 101038
 ⌘ 195	 ⌘ 49	 ⌘ 221	 ⌘ 221	 ⌘ 101	 ⌘ 223
40717/11/LI 915002792201  5 413987 101045	40725/11/16 915003904601  8 717943 785933	40725/17/16 915003904801  8 717943 785957	40726/11/16 915003905901  8 717943 785995	40726/17/16 915003906001  8 717943 786008	40727/11/16 915003906101  8 717943 786015
 ⌘ 223	 ⌘ 44	 ⌘ 42	 ⌘ 44	 ⌘ 42	 ⌘ 44
40727/17/16 915003906201  8 717943 786022	40734/11/16 915003904701  8 717943 785940	40735/11/16 915003904901  8 717943 785964	40736/11/16 915003905001  8 717943 785971	40740/11/16 915003925101  8 717943 787005	40740/17/16 915003926001  8 717943 787531
 ⌘ 42	 ⌘ 38	 ⌘ 38	 ⌘ 38	 ⌘ 28	 ⌘ 31
40741/11/16 915003926101  8 717943 787548	40741/17/16 915003926201  8 717943 787555	40742/11/16 915003928901  8 717943 787678	40742/17/16 915003929001  8 717943 787685	40743/11/16 915003925801  8 717943 787517	40743/17/16 915003925901  8 717943 787524
 ⌘ 28	 ⌘ 31	 ⌘ 28	 ⌘ 30	 ⌘ 28	 ⌘ 31











































40752/11/LI 915003923501  5 413987 132001	40752/31/LI 915003923701  5 413987 132025	40753/11/LI 915003926901  5 413987 133183	40753/31/LI 915003927101  5 413987 133206	40754/11/LI 915003923801  5 413987 132032	40754/31/LI 915003924001  5 413987 132056
 ¥ 179	 ¥ 180	 ¥ 179	 ¥ 180	 ¥ 178	 ¥ 180
40755/31/LI 915003927201  5 413987 133213	40755/93/LI 915003927301  5 413987 133220	40756/31/LI 915003927401  5 413987 133237	40756/93/LI 915003927501  5 413987 133244	40757/11/LI 915003927601  5 413987 133251	40758/11/LI 915003927701  5 413987 133268
 ¥ 172	 ¥ 172	 ¥ 173	 ¥ 173	 ¥ 186	 ¥ 186
40763/31/LI 915003957701  8 717943 790630	40764/31/LI 915003957901  8 717943 790654	40765/31/LI 915003958101  8 717943 790678	40789/11/16 915004044901  8 718291 433040	40790/11/16 915004045001  8 718291 433057	40793/48/16 915004060001  8 718291 433224
 ¥ 176	 ¥ 176	 ¥ 177	 ¥ 23	 ¥ 23	 ¥ 46
40794/48/16 915004060101  8 718291 433231	40795/26/16 915004061001  8 718291 433323	40825/31/16 915004182401  8 718291 452904	40825/38/16 915004182501  8 718291 452911	40826/31/16 915004183901  8 718291 452966	40826/38/16 915004195701  8 718291 454397
 ¥ 46	 ¥ 65	 ¥ 54	 ¥ 54	 ¥ 54	 ¥ 54
40828/38/16 915004194301  8 718291 453574	40828/87/16 915004194401  8 718291 453581	40829/38/16 915004195201  8 718291 453666	40829/87/16 915004195301  8 718291 453673	40877/31/16 915004417201  8 718291 505853	40877/48/16 915004417301  8 718291 505860
 ¥ 94	 ¥ 94	 ¥ 94	 ¥ 94	 ¥ 49	 ¥ 49
41050/31/LI 915002313001  5 413987 071225	42220/30/16 915002290201  8 717943 015016	42220/31/16 915002290301  8 717943 015023	42221/30/16 915002283901  8 717943 014484	42221/31/16 915002284001  8 717943 014491	42230/31/LI 915002317101  5 413987 071522
 ¥ 207	 ¥ 80	 ¥ 80	 ¥ 80	 ¥ 80	 ¥ 168

42230/48/LI 915002389201  5 413987 075926	42240/31/LI 915002315901  5 413987 071409	42240/93/LI 915002512901  5 413987 085888	42250/30/LI 915003927801  5 413987 133275	42250/48/LI 915003927901  5 413987 133282	42251/30/LI 915003928001  5 413987 133299
 ⌘ 168	 ⌘ 157	 ⌘ 157	 ⌘ 153	 ⌘ 153	 ⌘ 184
42251/31/LI 915003928101  5 413987 133305	42251/32/LI 915003960301  5 413987 135033	42251/34/LI 915003928201  5 413987 133312	42251/35/LI 915003928301  5 413987 133329	42265/31/16 915004194601  8 718291 453604	42267/30/16 915004195001  8 718291 453642
 ⌘ 184	 ⌘ 185	 ⌘ 185	 ⌘ 185	 ⌘ 57	 ⌘ 83
42267/31/16 915004195101  8 718291 453659	42500/31/LI 915004285001  5 413987 148897	42500/38/LI 915004285101  5 413987 148903	42500/93/LI 915004302201  5 413987 148989	42795/48/16 915004060201  8 718291 433248	42797/26/16 915004061201  8 718291 433347
 ⌘ 83	 ⌘ 150	 ⌘ 150	 ⌘ 150	 ⌘ 46	 ⌘ 65
43240/31/LI 915002316101  5 413987 071423	43240/93/LI 915002513001  5 413987 085895	43260/30/LI 915003930501  5 413987 133398	43260/48/LI 915003930601  5 413987 133404	43268/73/16 915004194801  8 718291 453628	43268/86/16 915004194901  8 718291 453635
 ⌘ 157	 ⌘ 157	 ⌘ 153	 ⌘ 153	 ⌘ 60	 ⌘ 60
43280/56/16 915005054301  8 718696 127162	43282/56/16 915005054401  8 718696 127179	43300/31/LI 915004284801  5 413987 148873	43300/35/LI 915004284901  5 413987 148880	43500/31/LI 915004284301  5 413987 148828	43500/32/LI 915004284401  5 413987 148835
 ⌘ 40	 ⌘ 40	 ⌘ 167	 ⌘ 167	 ⌘ 148	 ⌘ 149
43500/34/LI 915004284501  5 413987 148842	43500/35/LI 915004284601  5 413987 148859	43500/38/LI 915004284701  5 413987 148866	43500/93/LI 915004302101  5 413987 148972	43992/31/16 915002283401  8 717943 014439	43992/48/16 915002359201  8 717943 033034
 ⌘ 148	 ⌘ 149	 ⌘ 149	 ⌘ 149	 ⌘ 53	 ⌘ 53

45572/17/16 915003863601  8 717943 783960	45572/31/16 915003925401  8 717943 787470	45573/31/16 915003928401  8 717943 787623	45575/11/16 915003905101  8 717943 785988	45579/11/16 915003929101  8 717943 787692	45579/17/16 915003929201  8 717943 787708
 ⌘ 109	 ⌘ 109	 ⌘ 109	 ⌘ 38	 ⌘ 29	 ⌘ 31
56390/17/13 915002426501  5 413987 079184	56393/17/13 915002428601  5 413987 079399	56394/17/13 915002428801  5 413987 079412	56395/17/13 915002548901  8 717943 747337	57000/30/LI 915001842101  5 413987 004445	57000/31/LI 915001384201  5 412253 950547
 ⌘ 112	 ⌘ 112	 ⌘ 112	 ⌘ 113	 ⌘ 238	 ⌘ 241
57002/30/LI 915001842201  5 413987 004452	57002/31/LI 915001384301  5 412253 950554	57003/30/LI 915001842301  5 413987 004469	57003/31/LI 915001384401  5 412253 950561	57004/30/LI 915001842401  5 413987 004476	57004/31/LI 915001384501  5 412253 950578
 ⌘ 238	 ⌘ 241	 ⌘ 238	 ⌘ 241	 ⌘ 238	 ⌘ 241
57030/31/LI 915001380701  5 412253 950356	57030/48/LI 915001380501  5 412253 950332	57032/31/LI 915001382901  5 412253 950394	57032/48/LI 915001382801  5 412253 950387	57033/31/LI 915001383501  5 412253 950455	57033/48/LI 915001383401  5 412253 950448
 ⌘ 255	 ⌘ 252	 ⌘ 255	 ⌘ 252	 ⌘ 254	 ⌘ 252
57034/31/LI 915001383101  5 412253 950417	57034/48/LI 915001383001  5 412253 950400	57035/31/LI 915004319901  5 413987 149535	57035/44/LI 915004320101  5 413987 149559	57035/48/LI 915004320001  5 413987 149542	57035/53/LI 915004320201  5 413987 149566
 ⌘ 254	 ⌘ 252	 ⌘ 250	 ⌘ 250	 ⌘ 250	 ⌘ 250
57036/31/LI 915001383301  5 412253 950431	57036/48/LI 915001383201  5 412253 950424	57072/31/LI 915001832901  5 413987 025723	57073/31/LI 915001915301  5 413987 026027	57130/31/LI 915002316401  5 413987 071454	57132/31/LI 915002316601  5 413987 071478
 ⌘ 255	 ⌘ 253	 ⌘ 234	 ⌘ 234	 ⌘ 236	 ⌘ 236

<p>57133/31/LI 915002316801</p>  <p>5 413987 071492</p>  <p>⌘ 236</p>	<p>57134/31/LI 915002317001</p>  <p>5 413987 071515</p>  <p>⌘ 236</p>	<p>57140/11/LI 915002414601</p>  <p>5 413987 077920</p>  <p>⌘ 233</p>	<p>57142/11/LI 915002414801</p>  <p>5 413987 077944</p>  <p>⌘ 233</p>	<p>57143/11/LI 915002414001</p>  <p>5 413987 077869</p>  <p>⌘ 233</p>	<p>57160/13/LI 915002784701</p>  <p>5 413987 100451</p>  <p>⌘ 230</p>
<p>57160/31/LI 915002784801</p>  <p>5 413987 100468</p>  <p>⌘ 229</p>	<p>57162/13/LI 915002784901</p>  <p>5 413987 100475</p>  <p>⌘ 230</p>	<p>57162/31/LI 915002785001</p>  <p>5 413987 100482</p>  <p>⌘ 229</p>	<p>57164/13/LI 915002785101</p>  <p>5 413987 100499</p>  <p>⌘ 230</p>	<p>57164/31/LI 915002785201</p>  <p>5 413987 100505</p>  <p>⌘ 229</p>	<p>57905/31/16 915003640301</p>  <p>8 717943 775132</p>  <p>⌘ 119</p>
<p>57906/31/16 915003640501</p>  <p>8 717943 775156</p>  <p>⌘ 119</p>	<p>57907/31/16 915003640701</p>  <p>8 717943 775170</p>  <p>⌘ 118</p>	<p>57926/17/16 915002297901</p>  <p>8 717943 016969</p>  <p>⌘ 133</p>	<p>57926/31/16 915002298001</p>  <p>8 717943 016976</p>  <p>⌘ 133</p>	<p>57927/17/16 915002298501</p>  <p>8 717943 017027</p>  <p>⌘ 133</p>	<p>57927/31/16 915002298601</p>  <p>8 717943 017034</p>  <p>⌘ 133</p>
<p>57929/48/16 915002381001</p>  <p>8 717943 035250</p>  <p>⌘ 121</p>	<p>57931/48/16 915003991901</p>  <p>8 718291 428800</p>  <p>⌘ 121</p>	<p>57936/31/16 915002575501</p>  <p>8 717943 748587</p>  <p>⌘ 227</p>	<p>57937/31/16 915002575401</p>  <p>8 717943 748570</p>  <p>⌘ 227</p>	<p>57981/31/16 915002381101</p>  <p>8 717943 035267</p>  <p>⌘ 244</p>	<p>57981/48/16 915002381201</p>  <p>8 717943 035274</p>  <p>⌘ 244</p>
<p>57982/31/16 915002381301</p>  <p>8 717943 035281</p>  <p>⌘ 244</p>	<p>57982/48/16 915002381401</p>  <p>8 717943 035298</p>  <p>⌘ 244</p>	<p>57984/31/16 915002381501</p>  <p>8 717943 035304</p>  <p>⌘ 245</p>	<p>57984/48/16 915002381601</p>  <p>8 717943 035311</p>  <p>⌘ 245</p>	<p>57985/31/16 915002381801</p>  <p>8 717943 035335</p>  <p>⌘ 120</p>	<p>57985/48/16 915002382401</p>  <p>8 717943 035397</p>  <p>⌘ 120</p>
<p>57986/31/16 915002382501</p>  <p>8 717943 035403</p>  <p>⌘ 120</p>	<p>57986/48/16 915002382601</p>  <p>8 717943 035410</p>  <p>⌘ 120</p>	<p>57990/31/16 915002382201</p>  <p>8 717943 035373</p>  <p>⌘ 248</p>	<p>57990/48/16 915002457101</p>  <p>8 717943 741304</p>  <p>⌘ 248</p>	<p>57992/31/16 915002383101</p>  <p>8 717943 035465</p>  <p>⌘ 248</p>	<p>57992/48/16 915002457201</p>  <p>8 717943 741311</p>  <p>⌘ 249</p>

57994/31/16 915002383201  8 717943 035472	57994/48/16 915002457301  8 717943 741328	66710/30/16 915002780201  8 717943 756612	66712/30/16 915002780401  8 717943 756636	66712/48/16 915002780501  8 717943 756643	66729/31/16 915004022601  8 718291 431855
 ⌘ 249	 ⌘ 249	 ⌘ 84	 ⌘ 84	 ⌘ 84	 ⌘ 89
66729/48/16 915004022701  8 718291 431862	69049/48/16 915002528301  8 717943 745852	69051/48/16 915002473901  8 717943 743384	69052/48/16 915002466601  8 717943 742622	69053/48/16 915002473001  8 717943 743247	69056/31/16 915002466701  8 717943 742639
 ⌘ 89	 ⌘ 27	 ⌘ 27	 ⌘ 27	 ⌘ 27	 ⌘ 101
69057/31/16 915002466801  8 717943 742646	69070/31/16 915002467901  8 717943 742899	69070/31/96 915002468001  8 717943 742905	69072/31/16 915002468101  8 717943 742912	69073/31/16 915002468201  8 717943 742929	69074/31/16 915002468301  8 717943 742936
 ⌘ 101	 ⌘ 116	 ⌘ 116	 ⌘ 116	 ⌘ 116	 ⌘ 117
69075/30/16 915002467601  8 717943 742875	69075/87/16 915002467701  8 717943 742882				
 ⌘ 90	 ⌘ 90				



©2015 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.

Philips Consumer Luminaires - InStyle | Lirio Collection 2015

CEE - PL