

Solutions d'affichage sources d'inspiration



Aboutie, éprouvée et populaire, l'OS Android est une passerelle vers une communication visuelle percutante. C'est la clé pour accéder à des contenus de qualité et à une interaction intuitive.

Pour les intégrateurs de systèmes, Android offre des possibilités de gestion des équipements par le biais d'une plateforme ouverte et reconnue. Pour leurs clients, Android est un moyen simple de partager des contenus remarquables et intéressants pour leur public cible. Et pour les utilisateurs finaux, Android est synonyme de contenus passionnants et d'interaction intuitive.

C'est la raison pour laquelle nos téléviseurs professionnels et nos écrans d'affichage utilisent de plus en plus le système d'exploitation le plus présent et le plus populaire au monde : Android.

Intéresser et motiver les utilisateurs finaux

Avec Android la lecture de vos contenus professionnels est un jeu d'enfant. Il permet aux entreprises et aux organismes de dégager des revenus, de réduire les coûts et d'améliorer la satisfaction de leurs clients et de leurs utilisateurs grâce à des contenus remarquables et des solutions personnelles interactives et astucieuses.

Ajouter de la valeur pour les intégrateurs de systèmes

Le SoC basé sur Android est une plateforme ouverte prenant en charge à la fois les applis internet et les applis Android natives. Profiter de la compatibilité avec une multi-plateforme simple et de la rapidité de la création grâce aux applis Android Internet. Ou exploiter la puissance des applis natives et du matériel spécifique à l'équipement pour améliorer l'affichage ainsi que la sécurité du réseau et de la connectivité.



Fonctionnant sous Android™



Entreprise

Communiquer avec vos employés, accueillir vos visiteurs ou impressionner vos nouveaux clients à l'aide d'un écran Grand format.




Éducation

Communiquez plus efficacement avec les étudiants, le corps professoral et les visiteurs, grâce à une palette complète de solutions allant de l'affichage numérique simple aux écrans tactiles interactifs.



Commerce

Améliorez l'expérience client en faisant la promotion de votre marque grâce à un Affichage Dynamique qui marque l'attention.



Restauration

Communiquez vos menus plus rapidement ou faites la promotion des offres spéciales grâce à nos écrans en mode « menu board ».



Philips et le blason Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips NV.

Production exécutive : Norvell Jefferson, www.norvelljefferson.com

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google et il est utilisé conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons 3.0.

philips.com/professionaldisplayolutions

PHILIPS

Solutions d'affichage sources d'inspiration

Solutions d'affichage stimulantes

Aperçu Produit 2018 H1 - EMEA

Hôtellerie

Rendez l'expérience agréable à vos visiteurs avec nos téléviseurs mode hôtel au sein de votre établissement.



Santé

Des téléviseurs conçus particulièrement pour le domaine de la Santé pour une expérience client saine et sûre.



Lieux publics

Optimisez la génération de revenus par la publicité et les promotions sur nos écrans professionnels.



Transports

Guider les voyageurs vers leur destination en utilisant des écrans à haute visibilité ou des écrans tactiles interactifs.



Solutions d'affichage sources d'inspiration



Des beaux écrans et des solutions d'affichage aussi superbes soient-elles ne doivent pas être limités par les systèmes qui les gèrent. CMND vous permet de faire tout ce que vous voulez, de façon simple et centralisée. Peu importe que vous possédiez un ou plusieurs centaines d'écrans.

Votre plateforme de gestion multifonction CMND est une solution complète pour les écrans professionnels connectés. Elle va du déploiement à distance des réglages et de la mise en service ou de la mise à jour de votre installation à la jusqu' création de contenus, le tout via une interface type « Glissez/déposer ».

Gérez votre installation à distance avec CMND & Control

Prêt à gérer plusieurs écrans de la plus simple des façons qui soit? CMND & Control vous permet de régler les paramètres, de mettre à jour les logiciels, de personnaliser et de configurer plusieurs écrans à la fois.

Optimisez l'expérience de votre clientèle grâce à CMND & Create

CMND & Create est un puissant outil de création pour des contenus impressionnants. Grâce à l'interface en glisser/déposer, aux modèles pré-chargés et aux widgets intégrés, vous allez surprendre vos clients en un rien de temps, avec des images et des contenus vidéo captivants.

CMND & Deploy permet une installation rapide et un déploiement simple.

CMND & Deploy permet une installation rapide et un déploiement simple. Grâce à CMND & Deploy vous pouvez ajouter et supprimer des paramètres en les clonant et installer des applis, le tout à distance.

Personnalisation et interaction avec CMND & Check-In

CMND & Check-In est l'étape ultime dans la personnalisation de l'accueil « client ». Cette solution vous propose l'affichage à l'écran du nom de votre hôte et le menu du téléviseur dans sa langue lors de son entrée en chambre. Elle permet également l'envoi de messages depuis la réception, la consultation de la facture, le « fast Check out », la sélection de bouquets de chaînes particuliers et bien plus encore.



Q-Line



D-Line



P-Line




H-Line



X-Line



L-Line



T-Line

*Garantie d'échange étendue de 3 ans

Table with 30 columns and 15 rows detailing specifications for Q-Line, D-Line, P-Line, H-Line, X-Line, L-Line, and T-Line models. Rows include Diagonale, Type de rétro-éclairage, Orientation, Définition, Rapport de dalle, Rapport de contraste, Temps de réponse, Angles de vue, Couleurs d'affichage, Luminosité, Verre de protection, Points tactiles, Consommation électrique, Entrée vidéo, Sortie vidéo, Entrée audio, Sortie audio, Haut-parleur interne, Contrôle externe, Prises supplémentaires, Dimensions (LxHxP), Largeur du cadre, Support VESA, Support Smart Insert, Poids (en KG).

Funcionnalité Signage

Table with 11 columns (Modèle: 300-Line, 500-Line, D-Line, P-Line, H-Line, X-Line, L-Line, T-Line) and 11 rows (CMND, Android, FailOver, Image Clinical D, SmartPlayer, SmartInsert, SmartPower, SmartBrowser, Wi-Fi, Mémoire cache, QuadViewer, 4G/LTE, Taux de rafraîchissement élevé).

*Module OPS CRD50 en option nécessaire

Accessoires Signage



Table with 3 columns: Code Type, Couleur ambiante, Kit de calibration des couleurs, and Kit de finition bordure. Rows include Modèles compatibles and detailed specifications for various signage models.

Accessoires TV hôtels



Table with 5 columns (Type: 22AV1601A, 22AV1604A, 22AV1507A, 22AV19573A) and 6 rows (Quantité, Dimensions (LxPxH), Piles, Modèles compatibles, Caractéristiques).

*Garantie de 5 ans en option



Studio



EasySuite



MediaSuite



Signature



Heartline

Caractéristiques TV mode hôtel

Table with 10 columns (Modèle: HFL7011, HFL5011, HFL3011, HFL2869 - HFL2879, HFL3011W, 19HFL4010W) and 15 rows (OS Android, Ambilight, CMND&Control, CMND&Create, Chaînes IPTV, Système IPTV, Tableaux de bord personnalisables (HTML5), Logo de bienvenue, Appels sur Cloud, Appels Android, AppControl, Appels PTA, Directshare et Miracast, MHL, Lecture USB, Protocole Serial Xpress, TV/Choice, Réveil sur LAN, Réveil sur LAN sans fil, Guide des programmes sur 8 jours, Maintien et Suivant, Prévisions météorologiques, Nom de l'établissement, Horloge et Réveil à l'écran, Compatible avec le système d'appel des infirmières, Télécommandes multiples, Sortie casque, Compatible casque sans fil, Coupeur haut-parleur indépendante, Double isolation Classe II, Sortie casque isolée galvanisée, Enveloppe anti-bactérienne JSJZ2801, IEC 60601-1, Mode Hôtel (Verrouillage Menu, Volume et Contrôle), Mode Prison, Liste de chaînes utiles analogiques/numériques, Clonage initial instantané, Verrouillage pile Télécommande, Verrou Kensington).



Table with 30 columns and 15 rows detailing specifications for Studio, EasySuite, MediaSuite, Signature, and Heartline models. Rows include Taille de l'écran, Définition, Gamme chromatique étendue, Mémoire, Ambilight, PMR, Optimisation de l'image, Puissance sonore en sortie, Coloris, Sans fil, Ethernet LAN RJ45, HDMI, USB, SXP + IR IN/OUT RJ48, DC 12V out, Casque Mini Jack, Haut-parleur out Mini Jack, DVI Audio in (Arrière), Digital Audio OUT (Arrière/Bas), VGA (Arrière), Composant IN + G/D (Arrière/Côte), Antenne IN (CEI) (Arrière/Bas), Logement IC (Côte), Dimensions du produit (sans socle), Compatible Vesa, Poids du produit (sans socle), Consommation électrique type, Etiquette énergétique, Socle, Télécommande incluse, Télécommande en option.