



Philips a automotive lighting

PHILIPS

Automotive lighting



Biztonság, amely jól **látható**

2017-2018-es katalógus

HU-HU - 10/2017

2017 © Lumileds Holding B.V. Minden jog fenntartva.

A Philips védjegy és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

www.philips.com/automotive

2017-2018-es
katalógus

Biztonság, amely jól látható!

Fejlett világítástechnikánk már több mint 100 éve a gépjármű-világítás **élvonalába** tartozik. Mint a gépjárműizzók és világítástechnikai termékek egyik **vezető beszállítója** és az utóértékesítés terén is vezető helyen álló vállalat, a műszaki **újítások** mellett a **biztonságra** és a **kényelmes vezetésre** is nagy hangsúlyt fektetünk. Gépjármű-világítási termékeinket jelenleg is számos fogyasztó és autógyár **választja**. Az a **küldetésünk**, hogy olyan **újszerű termékeket**

vezessünk be, amelyek folyamatosan javítják a **biztonságot az utakon**, és növelik a **műhelyek termelékenységét**. Termékeinket úgy készítjük, hogy **jó hatásfokkal** és **hosszan** működjenek, folyamatosan szinten tartva a **vásárlók elégedettségét**. Nagy **fényerejük** és **erős felépítésük** miatt számos szerelőműhelyben népszerűek már új Professzionális LED-es munkalámpák. A **jobb minőségű világítás** jelentős **különbséget** jelent. Ez az a **biztonság**, amely jól **látható**.



A Philips magas gyártási követelményei



Az eredetivel egyező termékminőség

Elköteleztük magunkat az iránt, hogy **kategóriájukban a legjobb termékeket és szolgáltatásokat** nyújtsuk az eredeti gyártói (OEM) piacra és a másodlagos piacra egyaránt. Termékeink **kiváló minőségű anyagokból** készülnek, és tesztelésük a legszigorúbb előírások szerint történik, hogy a lehető legnagyobb **biztonságot** és vezetési kényelmet tudjuk kínálni ügyfeleinknek. Termékeinket aprólékos gondossággal **teszteljük, ellenőrizzük** és minősítjük a legszigorúbb ECE-követelményeknek és ISO-szabványoknak megfelelően.

- Minket **választ** minden jelentősebb autógyártó
- Fényforrásaikkal van felszerelve **minden második** gépkocsi Európában és minden harmadik a világon
- Olyan gyártási technológiák, amelyek **túlteljesítik** a jelenlegi iparági **előírásokat**.




Philips UV-szűrős kvarcüvegek az optimális világítási teljesítményért

Minden kvarcüveg Philips izzó UV-szűrős kivitelű, így megvédi a korszerű műanyag optikákat a káros UV-sugaraktól.

- **Erősebb fény**
Az ellenálló kvarcüveg lehetővé teszi, hogy nagyobb nyomás legyen az izzó belsejében, és így erősebb fényű legyen az izzó.
- **Nagyobb ellenállóság**
A Philips kvarcüvegizzói (izzószáll: 2650 °C és üveg: 800 °C) komoly hőterhelés elviselésére képesek.
- **Optimális védelem az ibolyántúli (UV) sugarak ellen.**
Minden kvarcüveg Philips izzó UV-szűrős kivitelű, így megvédi a korszerű műanyag optikákat a káros UV-sugaraktól.






1 új izzó
korlátozott látási viszonyok, aszimmetrikus fény



2 új izzó
optimális látási viszonyok rövidebb reakcióidővel

A fényszóróizzókat párban cserélje.

Hatékonyság Önnek, biztonság a vásárlóknak



A kutatások kimutatták, hogy a világításnak hihetetlenül fontos szerepe van a közlekedésbiztonságban. Ez egyben olyan aktív biztonsági funkciói is a járműveken, amely segít a balesetek megelőzésében. A fényszóróizzókat párban cserélje: kis munkával jár, gyors és egyszerű művelet, amely nagy hatással lehet a vásárlókra.

innovation you



Biztonság, amely jól látható!
www.philips.com/changeinpairs

PHILIPS

Tartalom

Bevezetés

Biztonság, amely jól látható!	2
Magas gyártási követelmények	4



Halogén

12 V-os autóvilágítás	7
Vision	10
VisionPlus	10
X-tremeVision	11
LongLife EcoVision	11
ColorVision	12
WhiteVision	12
RacingVision	14
Az egyes izzók rendeltetése	16

Kétkerekű járművek világítása	35
VisionMoto	37
CityVision Moto	37
X-tremeVision Moto	38
BlueVision Moto	38
Az egyes izzók rendeltetése	39



24 V-os busz- és teherautó-világítás	43
MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Az egyes izzók rendeltetése	47



Készletek

gépkecsikhez és teherautókhöz	55
12V-os tartalék izzókészletek	56
24V-os tartalék izzókészletek	58
Fényszóró-helyreállító készlet	59



Xenonos

megoldások személy- és teherautókhöz	61
Xenon Vision	63
Xenon X-tremeVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon WhiteVision gen2	66
Megoldásunk a xenonizzókkal kapcsolatos jogsértések megelőzésére	67



LED

LED világítás személy- és teherautókhöz	71
Az egyes LED-es izzók rendeltetése	72
X-tremeUltinon LED	74
Ultinon LED	75
CANbus adapter 5 W	76




83

Professzionális LED-es munkalámpák	83
HDL10	86
Penlight Professional	86
PEN20	87
Penlight Premium	87
RCH6	88
RCH10	88
RCH19	89
RCH21S	90
RCH31UV	90
CBL10	91
CBH51	91
Philips MatchLine	92
PJH20	93
MDLS CRI	93



Mellékletek 96

Világítástechnikai fogalmak	96
Mintadarab-csomagolás	98
A Philips rendelési kódjainak magyarázata	99
Fontos tudnivalók Vision izzók rendeléséről	99
Méretezési rajzok Izzók	100
Méretezési rajzok Foglalatok	102
Termékmutató	103



Halogen



A 12 voltos halogén járművilágítási rendszerünket az összes nagy autógyár használja.

12V-os autóvilágítás

Mi vagyunk a világ vezető gépjármű-világítástechnikai gyára. Híresek vagyunk műszaki **újításainkról, jó minőségű** anyagokat használunk, és **kategóriájukban a legjobb** termékeket kínáljuk. 12 V-os autóvilágítási termékcsaládunk olyan világítástechnikai termékeket tartalmaz, amelyek valamennyi **vásárló igényeinek** és **életstílusának** megfelelnek.

www.philips.com/automotive

Melyik autóizzóra van szüksége?





Tapasztalja meg a több fényt

Akár **30%-kal** nagyobb látótér*



Vision
★★★★★





Rendelhető változatok
H1, H3, H4, H7, HB3, HB4, H11

Akár **60%-kal** nagyobb látótér*



VisionPlus
★★★★★





Rendelhető változatok
H1, H4, H7

Akár **130%-kal** erősebb fény*



X-tremeVision
★★★★★





Rendelhető változatok
H1, H4, H7

Fény, amely tovább tart

Akár **1500 órá**s***
élettartam



LongLife EcoVision
★★★★★






Rendelhető változatok
H1, H3, H4, H7, H11

Élvezze a szenvedélyt

Színérzetet **teremt**



ColorVision
★★★★★




Rendelhető változatok
H4, H7

Erőteljes fehér
xenonhatás



WhiteVision
★★★★★




Rendelhető változatok
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

Akár **150%-kal** erősebb fény*



RacingVision
★★★★★



Rendelhető változatok
H4, H7

A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.

* A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest

** Akár

*** Az élettartam típusonként változó, a feltüntetett érték csak a H7 típusra érvényes.

Több fény

Vision

Akár **30%-kal** jobb látási viszonyok*

- Versenyképes ár-teljesítmény arány
- Kiváló minőségű és rendkívül ellenálló autóizzók

A normál izzókhöz képest **30%-kal több fény** kibocsátásával a Vision fényszóróizzók kiváló fényteljesítményt adnak nagyon **versenyképes áron**.

*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest



Standard

C1 és B1 csomagolásban kapható



Vision



Rendelhető változatok



Több fény

X-tremeVision

Akár **130%-kal** erősebb fény*

- Nagy fény mennyiség, nagy teljesítmény
- Nagyobb fényerő
- Kategóriájában a legjobb élettartam

A Philips X-tremeVision autólámpaizzók a ma kaphatók közül a **legerősebbek**. Akár **130%-kal felülmúlják** a többi autóizzót fényerőben és a kiváló minőségű fénycsóva hosszában. Emiatt **távolabbra láthat, gyorsabban reagálhat, és biztonságosabban vezethet**.

*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest



Standard

C1 és B1 csomagolásban kapható



X-tremeVision



Rendelhető változatok



Több fény

VisionPlus

Akár **60%-kal** jobb látási viszonyok*

- Nagyobb vezetési kényelem és biztonság
- Kiváló minőségű és rendkívül ellenálló autóizzók

A Philips VisionPlus fényszóróizzók **60%-kal jobb láthatóságot** biztosítanak, ami lehetővé teszi a vezetőknek, hogy a nagyobb **biztonság** és **kényelem** érdekében hosszabb útszakaszt lássanak be.

*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest



Standard

S2 és B1 csomagolásban kapható



VisionPlus



Rendelhető változatok



Vezetés gondoskodással

LongLife EcoVision

Hosszabb élettartam, kevesebb csere

- Jelentősen tovább tart*
- Kiváló minőségű és rendkívül ellenálló autóizzók

Belefáradt már a folytonos **izzócserékbe**? A normál izzókhöz képest **hosszabb élettartammal rendelkező** Philips LongLife EcoVision a megfelelő választás azoknak a vezetőknek, akik **csökkenteni szeretnék** autójuk karbantartásának költségeit.

*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest

S2, C1 és B1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok




Szenvedély

ColorVision

Színérzetet teremt

- A színek az autóhoz igazítása
- A szemnek tervezve

A ColorVision színérzetet kölcsönöz kocsijának **kék, zöld, sárga** vagy **bíborlila** színben. Ezek az újszerűen színezett autólámpaizzók **megfelelnek a közúti szabályoknak.**



Fedezze fel az összes színt; csak S2 csomagolásban



Más stílus fénnel

Rendelhető változatok



Szenvedély

WhiteVision

Erőteljes fehér xenonhatás

- Tökéletes láthatóság, elsőrendű megjelenés
- Tökéletes fehér fény a nagyobb kontraszt érdekében
- 100%-ban megfelel a közúti szabályoknak

A Philips WhiteVision izzói erőteljes xenonfehér megjelenést kölcsönöznek gépkocsija fényszóróinak, és ezzel **elsőrendű vezetési élményt** biztosítanak éjszaka. A nagyobb fényerő és a jelentősen fehérebb fény miatt a WhiteVision az **elegancia** és a **biztonság** tökéletes kombinációja.



Standard



WhiteVision

S2 és B1 csomagolásban kapható



A biztonság soha nem volt ennyire vonzó

Rendelhető változatok



12 V-os autóvilágítás

Halogen



A Philips **RacingVision** autóizzók jelentik a tökéletes választást a szenvedélyes vezetők számára. Az akár **150%-kal nagyobb fényerő** jelentette figyelemre méltó teljesítménynek köszönhetően a vezető gyorsabban reagálhat, ami biztonságosabbá és izgalmasabbá teszi a vezetést.

www.philips.com/racingvision

Élvezze a szenvedélyét

Szenvedély RacingVision

A sportos vezetés érdekében

Közúton is használható rallye-izzók

- Akár **150%-kal erősebb fény**
Nagyobb teljesítmény, jobb élmény*
- **Távolabbra láthat és gyorsabban reagálhat**
- **Téli fényviszonyokra optimalizálva**

Rosszul megvilágított vidéki utakon való gyorsabb vezetés esetén megbízhat fényszórói teljesítményében. Ha váratlan veszély lép fel, a reakcióidő létfontosságú. A másodperc törtrésze is kritikus különbség lehet a biztonságára nézve. A Philips RacingVision fényszóróizzó kiváló fényteljesítménye segít abban, hogy gyorsabban azonosítsa a veszélyes helyzeteket, és tökéletesen uralma alatt tartsa a gépkocsit, bármilyenek is az útviszonyok.

*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest



S2 és B1 csomagolásban kapható

Rendelhető változatok



H4

H7




Standard



RacingVision

A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.

Az egyes izzók rendeltetése



Első irányjelzők



Belső világítás



Oldalsó irányjelzők



Első parkoló lámpák

Standard változatban kapható




Első ködlámpák



Műszerfal- világítás



www.philips.com/mylamps



3. féklámpa



Csomagtartó- világítás



Hátsó irányjelzők



Tolatólámpa



Keszyűtartó- világítás



Hátsó parkoló lámpák



Rendszám-tábla- világítás



Hátsó ködlámpák



Féklámpák

*Ötvözi a féklámpa és a hátsó helyzetjelző lámpa funkciót.

W5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	200

WY5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

C5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	200

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax

Bax tool box 12V



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55502GKKM	12	-	-	69717928	8 727900 697179	-	8727900697230	-	5

Bax 8,3s/1,35 black



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

HiPerVision

P13W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10

PCY16W HiPerClick



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10

PW16W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10

PS19W LongLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10

PS19W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10

PSY19W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10

HiPerVision LCP



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10

PS24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10

PSX24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10

PSY24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

PSY24W SilverVision+



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Halogen



A 12 voltos halogén motorkerékpár-
világítási rendszerünket az összes
nagy autógyár használja

Kétkerékű járművek világítása

Motorkerékpár-világítási megoldásainkat úgy terveztük, hogy nagy teljesítményű, erős fényt biztosítsanak a **legmagasabb fokú biztonság** érdekében. Motorkerékpárosok esetében a láthatóság is ugyanolyan fontos. A világítási megoldások teljes skáláját fejlesztettük ki a vásárlók **biztonságra** és **eleganciára** vonatkozó igényeinek kielégítése érdekében.

www.philips.com/automotive

A kétkerékű jármű melyik izzójára van **szüksége?**



A Philips motorvilágítási rendszerei **extrém vibrálásnak** is ellenállnak, akár **10 G** erőig.

Tapasztalja meg a több fényt

Akár **30%-kal** nagyobb látótér*



Vision Moto
★★★★★



Teljesítmény (fényeloszlás)
Standard Akár **+30%**

Színhőmérséklet
2800 K 3400 K 4000 K
Standard


Élettartam***
0 óra 400 óra 800+ óra

Rendelhető változatok
H4, H7, HS1

Látni és **látszani**



CityVision Moto
★★★★★



Teljesítmény (fényeloszlás)
Standard Akár **+40%**

Színhőmérséklet
2800 K 3400 K 4000 K
Standard

Élettartam***
0 óra 400 óra 800+ óra

Rendelhető változatok
H4, H7, HS1

Akár **100%-kal** nagyobb látótér*



X-tremeVision Moto
★★★★★



Teljesítmény (fényeloszlás)
Standard Akár **+100%**

Színhőmérséklet
2800 K 3400 K 4000 K
Standard

Élettartam***
0 óra 400 óra 800+ óra


Rendelhető változatok
H4, H7

Élvezze a szenvedélyt

Intenzív xenon hatás



BlueVision Moto
★★★★★



Teljesítmény (fényeloszlás)
Standard Akár **+30%**

Színhőmérséklet
2800 K 3400 K 4000 K
Standard

Élettartam***
0 óra 400 óra 800+ óra

Rendelhető változatok
H4, H7

A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.

* A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest

** Akár

*** Az élettartam típusonként változó, a feltüntetett érték csak a H7 típusra érvényes.

Több fény Vision Moto

Akár **30%-kal** több fény*

- **Nagyobb teljesítmény***
- **Kiváló minőségű és rendkívül ellenálló motorkerékpár-izzók**

A normál izzókhoz képest **30%-kal több fény** kibocsátásával a Vision Moto lehetővé teszi a motorosoknak, hogy hosszabb útszakaszt lássanak be az erősebb fénysugárnak köszönhetően, rendkívül **versenyképes áron**.

A nagyobb biztonság érdekében válasszon Vision Moto izzót!

*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest



Standard



Vision Moto

Rendelhető változatok



H4

H7

HS1



Több fény CityVision Moto

Látni és látszani


- **Jellegzetes narancssárga színhatás**
- **Maximális biztonság**
- **Kifejezetten városi használatra készült**
- **40%-kal több erős fény***

A tökéletes biztonság és a jó látási viszonyok eléréséhez a CityVision Moto egy jellegzetes, figyelemfelkeltő **narancssárga fényhatást** állít elő a fényszóróban. A motorosok, különösen az erős városi forgalomban közlekedők, mindenhol törekednek a nagyobb biztonságra. A CityVision Moto izzókat kifejezetten a **tökéletes látási** viszonyok elérése és egyúttal a **maximális biztonság** megteremtése érdekében fejlesztette ki.

*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest




Standard



CityVision Moto

Rendelhető változatok



H4

H7

HS1



Több fény

X-tremeVision Moto

Akár 100%-kal több fény*

- Maximális fényerő
- Egyedi töltőgáz az optimális élettartam és a tartósság érdekében
- Jelentősen hosszabb fénycsóva*
- Tökéletes kényelem és biztonság

A Philips X-tremeVision Moto akár 100%-kal jobb látási viszonyokat* teremt a motorosoknak, akik hosszabb útszakaszt szeretnének belátni a **legjobb teljesítmény** és a **biztonság** érdekében.

*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest



Standard



X-tremeVision Moto



Rendelhető változatok



Szenvedély

BlueVision Moto

A xenon felülmúlhatatlan hatása

- Elegáns kék xenonhatás a fényszóróban
- Akár 3700 K színhőmérsékletű erős fehér fény az utakon
- Egyedülálló Gradient Coating™ bevonat
- Felülmúlhatatlan elegancia

A tökéletes eleganciára vágyó motorosoknak a Philips BlueVision Moto izzók erős **kék xenonhatást** kínálnak. **Ez az az elegáns izzó, amelyre vásárlói vártak!**



Standard




BlueVision Moto



Rendelhető változatok



Az egyes izzók rendeltetése



Tompított fény - országúti fény



Első irányjelzők



Hátsó parkolólámpa



Rendszámtábla-világítás



Első parkolólámpa



Féklámpa



Hátsó irányjelzők



Kétkerekű járművek világítása

Halogén

A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.

H4 Vision Moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision Moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 X-tremeVision Moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342XVBW	12	60/55	P43t-38	36229930	8 727900 362299	-	8727900362305	ECE	10

H4 BlueVision Moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12342BVUBW	12	60/55	P43t-38	36231230	8 727900 362312	-	8727900362329	ECE	10

H7 Vision Moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision Moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 X-tremeVision Moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972XVBW	12	55	PX26d	35151430	8 727900 351514	-	8727900351521	ECE	10

H7 BlueVision Moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12972BVUBW	12	55	PX26d	35153830	8 727900 351538	-	8727900351545	ECE	10

HS1 Vision Moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision Moto

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

S2

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Jelzőlámpaizzók

W3W

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200

P21/5W ExtraDuty

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10

Halogen



24V-os halogén busz- és teherautó-
világítási megoldásainkat az összes nagy
autógyár használja.



24V-os busz- és teherautó- világítás

A maximális **biztonság, kényelem**
és **megtakarítás** érdekében
ismerje meg 24V-os MasterDuty
és MasterLife termékcsaládunkat,
amelyek most **rendkívüli**
élettartamot és még jobb
rázkódásállóságot kínálnak. Ezek
az eredeti termékminőséget kínáló
világítási megoldások **maximális**
teljesítményt nyújtanak minimális
állásidő mellett.

www.philips.com/automotive

Melyik **24V-os** busz- vagy teherautóizzóra van **szüksége?**




Kiemelkedő
rázkódásállóság

Biztonság és tartósság

Tartósságra tervezve



MasterDuty




Rendelhető változatok
H1, H3, H4, H7, H11

A legjobb élettartam a kategóriában



MasterLife




Rendelhető változatok
H1, H3, H4, H7, H11

Biztonság és stílus

Tökéletes xenon-hatás



MasterDuty BlueVision



Rendelhető változatok
H3, H4, H7


A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.
*Az élettartam típusonként változó, a feltüntetett érték csak a H7 típusra érvényes.

www.philips.com/automotive
Annak kiderítéséhez, hogy mennyit takaríthat meg Philips MasterLife izzók
használatával, látogassa meg **24V-os költségkalkulátorunk** weblapját.

Biztonság és tartósság

A Philips 24 V-os fényszóró-világítás előnyei

A **rezgésállóság** és a **kiváló minőség** kombinációja
A Philips teherautó-fényszóróizzók tovább tartanak az átlagos izzóknál.



Tartósság MasterDuty Tartósságra tervezve

- Akár **500 óras** élettartam
- **2-szer jobb** rázkódásállóság
- Megerősített tartó- és foglalatvédelem
rázkódás ellen
- Rendkívül tartós, kettős tekerces izzószál

A Philips MasterDuty fényszóróizzók **maximális rázkódásállóságra** és rendkívüli **élettartamra** készültek.

A MasterDuty a megfelelő választás azoknak a vezetőknek, akik olyan szilárdságot keresnek, amely hosszan tart.

C1 és B1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok



Tartósság

MasterLife

Felülmúl mindent az utakon

- Akár 1200 órás élettartam*
- Maximális rázkódásállóság*
- Rendkívül tartós, kettős tekerces izzószál

A Philips MasterLife élettartama akár 1200 óra is lehet, emellett elviseli a szélsőséges mechanikai hatásokat és rázkódást is. A minimális meghibásodási aránynak köszönhetően az időigényes leállítások lehető legkisebbre csökkentésével izzóink hatékonyan az utakon tartják a járműflottát. **A MasterLife a legkézenfekvőbb választás a nagy flották tulajdonosai számára!**

*A piacon kapható H4 vagy H7 24 V-os izzók átlagával összehasonlítva.



Rendelhető változatok



C1 csomagolásban kapható



Stílus

MasterDuty BlueVision

Tökéletes xenonhatás

- Maximális rázkódásállóság*
- Kiváló minőségű kvarcüveg xenonhatású bevonattal
- Jellegzetes kék sapka, amely kikapcsolt állapotban is jól mutat

A **tökéletes eleganciára** és teljesítményre vágyó vezetőknek a MasterDuty BlueVision izzók **kék xenonhatást** kínálnak. A Philips MasterDuty BlueVision a MasterDuty **tartósságát** és **rázkódásállóságát** ötvözi kiegészítő kék xenonhatással az utánozhatatlan elegancia érdekében.



Standard



MasterDuty BlueVision

*A piacon kapható H4 vagy H7 24 V-os izzók átlagával összehasonlítva.

Rendelhető változatok



S2 és B1 csomagolásban kapható



Az egyes izzók rendeltetése



MasterDuty



MasterLife



MasterDuty BlueVision



H1 H3 H4 H7 H11 R2 D1S/R D2S D2R

Tompított fény - országúti fény



W5W C5W R5W T4W

Belső világítás



P21W PY21W H21W

Első irányjelzők



R5W R10W P21/4W P21/5W

Hátsó parkoló lámpák



R5W R10W C5W W5W

Rendszámtábla világítás




W3W W5W C5W R5W R10W T4W

Nappali világítás




H1 H2 H3 H4 H7 H11

Első ködlámpák




W3W W5W WB7S BAX

Műszerfal világítás




W3W W5W R5W T4W

Első parkoló lámpák




W5W R5W R10W H21W

Oldalsó irányjelzők



P21W PY21W H21W

Hátsó irányjelzők



P21W H21W

Hátsó ködlámpák

Tolató lámpa

24V -os busz- és teherautó-világítás

Halogén

P21/5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	200

PY21W MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	200
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	200

BA7



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	200

Miniatur halogén irányjelzőizzó, USA



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

Wedge base

W2,5W - W3W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	200

WBT5



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	200
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

C5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	200

Festoon T10,5x43 5W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

Bax 8,5d/2 yellow



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Készletek

Izzókészlet és fényszóró-felújító **készletek** személy- és teherautókhoz

A nagyobb **biztonság** érdekében a legtöbb európai országban **javasolt**, hogy valamennyi gépjármű **jóváhagyott tartalék izzókészlettel** legyen felszerelve. Segítségével a vezetők nemcsak a törvényi előírásnak felelnek meg, hanem ez nagyobb **biztonságot** is jelent számukra, mivel így mindig fel lesznek készülve egy kiégett izzó kicserélésére.

Fényszóró-helyreállító készletünkkel újszerű állapotba újíthatja fel személy- vagy teherautója vagy motorkerékpárja lencséit. Ez a mi kiváló minőségű és költségtakarékos megoldásunk a teljes fényszóróegység cseréje helyett.

www.philips.com/automotive

24 V-os tartalék izzókészletek

MiniKit H4 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	-	10

Tartalom

Az izzó típusa	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Mennyiség	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	-	10

Tartalom

Az izzó típusa	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Mennyiség	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	-	4

Tartalom

Az izzó típusa	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Mennyiség	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	-	4

Tartalom

Az izzó típusa	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Mennyiség	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	-	4

Tartalom

Az izzó típusa	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Mennyiség	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

Fényszóró- helyreállító készlet

Biztonság

Az újhoz közeli állapotba hozza a fényszórók lencséit!

- Kisebb káprázás, akár 100%-kal nagyobb fényerejű lencse
- Biztonságosabb éjszakai vezetést biztosít
- Eltávolítja az ártalmas UV-sugarakból és szennyeződésből származó homályosságot és sárgulást
- Kiváló eredmény gépi szerszámok nélkül, 30 perc alatt
- Kiváló minőségű és gazdaságos
- 2 éves UV-védelem garántálva

Eltávolítja a fakulást és sárgulást a fényszórók lencséről, és a **nagyobb biztonság** érdekében visszaállítja az eredeti **fényáteresztő képességet**. A fényszórók lencséje az elemeknek való folyamatos kitettség miatt bemattul és oxidálódik, valamint a felcsapódó tárgyak miatt karcossá válik.



Előtte



Utána



A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.

Fényszóró-helyreállító készlet



Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6

Xenon



Xenonizzókhoz való személyautó-világítástechnikai rendszerünket az összes nagy autógyár használja.



Xenonos

megoldások
személy- és
teherautókhoz

Fedezze fel teljes körű xenonizzós megoldásainkat, az első számú választást, ha xenonizzókról van szó – most a xenonizzó-**hamisítás elleni megelőző intézkedésünkkel!**

www.philips.com/automotive

Melyik xenonizzóra van szüksége?



Tapasztalja meg a több fényt

Tökéletes megoldás cseréhez





Akár **150%**-kal erősebb fény*



Xenon Vision



Színhőmérséklet





Rendelhető változatok D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S

Xenon X-tremeVision gen2



Színhőmérséklet



Rendelhető változatok D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

Fény, amely tovább tart



Nyugodtság **4 + 3** év garancia



Xenon LongerLife***



Színhőmérséklet



Rendelhető változatok D1S, D2S, D2R

Élvezze a szenvedélyt

Egységes **fehér** LED-hatás



Xenon WhiteVision gen2



Színhőmérséklet



Rendelhető változatok D1S, D2S, D2R, D3S

Kapjon még több fényt



Xenon Vision

Tökéletes megoldás cseréhez

- Egy izzó cseréjéhez alkalmas technológia: az új izzó színhőmérséklete illeszkedik a ki nem cseréltéhez
- Gazdaságos választás
- Típusjávahagyással rendelkező, 4 300 K

A Philips Xenon Vision lehetővé teszi egyetlen kiegészítő izzó kicserélését úgy, hogy az **illeszkedik** a ki nem cserélt izzó színhőmérsékletéhez.

A Xenon Vision újszerű cseretechnológiája gazdaságos megoldás csak az **egyik izzó cseréjéhez**.



C1 és S1 csomagolásban kapható



Standard



Xenon Vision

A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.

Rendelhető változatok



A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.

* A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest

** Akár

*** Nem minden országban érhető el. Keresse fel értékesítési képviselőjét!

Kapjon még több fényt

Xenon X-tremeVision gen2


Legerősebb fényű xenonizzónk

- Optimális világítási teljesítmény
- Akár 150%-kal több fény*
- Tökéletes biztonság és látási viszonyok
- Igényes vezetőknek készült

Az X-tremeVision gen2 a **xenonos technika** legújabb fejlesztése. Ez adja a **legerősebb** fényt a határokig kitolt fénykibocsátással. Ez kiváló fénytelsítményt jelent az **optimális vezetési kényelem** megvalósítására szolgáló egyedi fénybeállításokkal.

www.philips.com/xenongen2

*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest (kivéve a D2R-t, amely 20%-kal jobb látási viszonyokat biztosít).



Standard



Xenon X-tremeVision gen2

C1 és S1 csomagolásban kapható



Rendelhető változatok



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.

Hosszan tartó fény

4 years warranty
4 +3

Xenon LongerLife

Teljes gondtalanság a leghosszabb jótállással

Szereljen gépkocsijába Xenon LongerLife izzókat, és akár 7 évig sem kell aggódnia az izzókiégések miatt. A Philips Xenon LongerLife izzókhoz automatikusan **4 éves jótállás** tartozik. Regisztrálja vásárlását az interneten, és ezt a jótállást **további 3 évvel** meghosszabbíthatja.



C1 és S1 csomagolásban kapható

Rendelhető változatok



D1S

D2S

D2R

3 éves kiegészítő jótállás ingyenesen 3 egyszerű lépésben

Regisztráljon az interneten a www.philips.com/xenonwarranty címen a vásárlástól számított 30 napon belül



1 Keresse fel a www.philips.com/xenonwarranty webhelyet annak megerősítéséhez, hogy eredeti Philips terméket vásárolt: itt ellenőrizheti az eredetiségitanúsítvány-matricán lévő biztonsági kódot.



2 Adja meg személyes adatait, tüntesse fel a vásárlás helyét, és nyújtsa be a vásárlási bizonylatot.



3 Nyomtassa ki és tegye el biztos helyre a 7 éves jótállási tanúsítványt a vásárlási bizonylattal együtt.



Immár 7 évig biztonságban és gond nélkül vezethet.

Élvezze a szenvedélyét



Xenon WhiteVision gen2

Extra fehér LED-es hatás

- Erős, egységes, ragyogó fehér fény
- Tökéletesen illeszkedik az autó LED-es világításához
- Akár 5000 K színhőmérsékletű fehér fény az utakon
- Akár 120%-kal jobb látási viszonyok*
- 100%-ban megfelel a közúti szabályoknak

A Philips Xenon WhiteVision gen2 izzók erőteljes fehér megjelenést kölcsönöznek gépkocsijának, és erősebb, egységes fehér fényt bocsátanak ki. A Xenon WhiteVision gen2 **tökéletes megoldás**, ha úgy szeretné elegyíteni a xenon- és LED-es világítást az autóján, hogy azok illeszkedjenek egymáshoz.

www.philips.com/xenongen2

*A jogszabályok által előírt minimálkövetelményekhez képest (kivéve a D2R-t, amely 20%-kal jobb látási viszonyokat biztosít)

C1 és S1 csomagolásban kapható



A tiszta és erős fehér fény legyőzi a sötétséget



Standard



Xenon WhiteVision gen2

Rendelhető változatok



D1S

D2S

D2R

D3S

A képek kizárólag szemléltetési célra szolgálnak.

Megoldásunk a xenonizzókkal kapcsolatos jogsértések megelőzésére

Eredetiségi tanúsítvány (COA)

A hamis Philips xenonizzók egyre inkább elérhetővé válnak az internetes és hagyományos értékesítési csatornákon keresztül.

Ezek a hamisított izzók **gyenge minőségben** készültek **silány utánszatok**. A hamisított termékek vásárlása, eladása és birtoklása törvénybe ütköző cselekedet.



Annak érdekében, hogy ügyfeleinket és az összes fogyasztót **megvédjük** a hamisított Philips világítástechnikai termékektől, kidolgoztunk egy egyedi, **csúcstechnikát** alkalmazó **megelőző megoldást**.

A Philips **eredetiségi tanúsítványa (COA)** megtalálható **minden megrendelt új xenonizzó csomagolásán**.

A **biztonsági kód** használatával a szakemberek ellenőrizhetik a Philips termék **eredetiségét** egy erre a célra szolgáló, teljesen

biztonságos internetes platformon. A szakemberek beolvashatják a QR-kódot, vagy felkereshetik a **www.philips.com/original** webhelyet.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy segítsünk megvédeni ügyfeleinket a gyenge minőségű, silány utánszatoktól, amelyek kárt okozhatnak a gépkocsiban, vagy személyi sérüléshez vezethetnek.

Mindig ügyeljen arra, hogy eredeti Philips termékeket vásároljon.

Szemrevételezéses ellenőrzés



Ellenőrzés az interneten

- 1 Keresse fel a www.philips.com/original webhelyet, és kövesse az egyszerű útmutatást:
- 2 Írja be az egyedi biztonsági kódot
- 3 Írja be a címke azonosítószámát

Írja be újra a kódot, ügyelve, hogy helyesen írja be. A kód újabb elutasítása azt jelezheti, hogy a termék hamis.



D1S Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85415V1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415V1C1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia, Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság									
85415SY1C1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia									
85415SY1C1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Rendelési kódok: Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság									
85415SY1C1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Rendelési kódok: Közép-Európa (Lengyelország, Románia, Cseh Köztársaság) és egy más közép-európai országok									

D1S WhiteVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

D2S LongerLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia, Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság									
85122SY1C1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia									
85122SY1C1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Rendelési kódok: Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság									
85122SY1C1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Rendelési kódok: Közép-Európa (Lengyelország, Románia, Cseh Köztársaság) és egy más közép-európai országok									

D2S WhiteVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia, Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság									
85126SY1C1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Rendelési kódok: Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia									
85126SY1C1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Rendelési kódok: Skandinávia (Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia), Egyesült Királyság									
85126SY1C1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Rendelési kódok: Közép-Európa (Lengyelország, Románia, Cseh Köztársaság) és egy más közép-európai országok									

D2R WhiteVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

A Philips Xenon LongerLife izzók nem minden országban kaphatók. További információért vegye fel a kapcsolatot a Philips helyi képvisletével.

A Philips Xenon LongerLife izzók nem minden országban kaphatók. További információért vegye fel a kapcsolatot a Philips helyi képvisletével.

D3S Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42403VS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision



Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

LED



LED retrofit-es belső világítás gépkocsikhoz és teherautókhöz

LED-es világítástechnikai termékeink erős és pontos fényt adnak a gépkocsi belsejében és külső részén is. Válasszon a 4000K és a 8000K közötti színhőmérséklet-tartományból, illetve a **hatékony, meleg fehér** és a **felülmúlhatatlan kék** fény közötti számos lehetőség közül érzékelésének és stílusának megfelelőt.

www.philips.com/automotive

Az egyes LED-es izzók rendeltetése



X-tremeUltinon LED – Fényesebb. Fehéresebb. Erősebb.

<td> <td> </td></td>	<td> </td>	
<td> </td>		

Ultinon LED – Nagy fényerejű jelzések. Stílusos vezetés.


<td> <td> </td></td>	<td> </td>	
<td> </td>		

CANbus adapter az optimális kontrollért

CANbus 5W	Smart CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W

Fontos: Ez a meglévő foglalatokkal kompatibilis LED-fényforrás kizárólag terepen (például rally- vagy versenypályán) való használatra készült, ezért üzembe helyezés előtti műszaki vizsgálaton esik át. Ez a meglévő foglalatokkal kompatibilis LED-fényforrás nem használható közúti közlekedésre használt járművek esetén. A Lumileds ezzel kapcsolatban nem vállal semmilyen felelősséget. Az Ön felelőssége az, hogy a meglévő foglalatokkal kompatibilis LED-fényforrások használata megfeleljen a helyi előírásoknak.

Az utólag beépíthető LED-es fényszóró- és jelzőizzók Németországban, Spanyolországban, Szlovákiában, Cipruson, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon, Lettországon, Luxemburgban, Máltán és Szlovéniában nem árusíthatók.



X-tremeUltinon LED – Fényesebb. Fehéresebb. Erősebb.

<td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <td> <p>Ultinon LED – Nagy fényerejű jelzések. Stílusos vezetés.</p> <table border="1"> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></tr></table></td></td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <td> <p>Ultinon LED – Nagy fényerejű jelzések. Stílusos vezetés.</p> <table border="1"> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></tr></table></td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <td> <p>Ultinon LED – Nagy fényerejű jelzések. Stílusos vezetés.</p> <table border="1"> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></tr></table></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td></td> <td> <td> <td> <p>Ultinon LED – Nagy fényerejű jelzések. Stílusos vezetés.</p> <table border="1"> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></tr></table></td></td></td></td></td>	<td> <td></td> <td> <td> <td> <p>Ultinon LED – Nagy fényerejű jelzések. Stílusos vezetés.</p> <table border="1"> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></tr></table></td></td></td></td>	<td></td> <td> <td> <td> <p>Ultinon LED – Nagy fényerejű jelzések. Stílusos vezetés.</p> <table border="1"> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></tr></table></td></td></td>		<td> <td> <p>Ultinon LED – Nagy fényerejű jelzések. Stílusos vezetés.</p> <table border="1"> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></tr></table></td></td>	<td> <p>Ultinon LED – Nagy fényerejű jelzések. Stílusos vezetés.</p> <table border="1"> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></tr></table></td>	<p>Ultinon LED – Nagy fényerejű jelzések. Stílusos vezetés.</p> <table border="1"> <tr> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></tr></table>	<td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td>	<td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td>	<td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td>	<td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td>		<td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td>	<p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table>						CANbus 5W	CANbus 5W	Smart CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W
<td> <td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td></td>	<td> <td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td></td>	<td> <td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td></td>	<td></td> <td> <td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td></td>		<td> <p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table> </td>	<p>CANbus adapter az optimális kontrollért</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>Smart CANbus 21W</td> <td>CANbus 5W</td> <td>CANbus 5W</td> </tr> </table>						CANbus 5W	CANbus 5W	Smart CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W										
CANbus 5W	CANbus 5W	Smart CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W																									

*21 W-os LED CANbus adapter a csomagban

LED retrofit-es belső világítás gépkocsikhoz és teherautókhoz

LED

LED-RED [≈P21/5W] Ultinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11499ULRX2	12	2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	20

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12898RX2	12	1.9	BA15s	39724630	8 727900 397246	-	8727900397253	-	20

LED-RED [≈P21W] Ultinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	20

LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12898X1	12	1.9	BA15s	39726030	8 727900 397260	-	8727900397277	-	10

LED-WHITE [≈P21W] Ultinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	20

LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12795X1	12	3	W3x16d	39575430	8 727900 395754	-	8727900395761	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] Ultinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	20

LED-T20-RED [≈W21W] Ultinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	20

LED-T20-RED [≈W21/5W] Ultinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	20

LED-T20-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12763X2	12	2.7	W3x16d	38704930	8 727900 387049	-	8727900387056	-	20

LED-T20-AMBER [≈WY21W] Ultinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05045830	8 719018 050458	-	8719018050465	-	20

LED-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12764X2	12	4.3	BAU15s	38706330	8 727900 387063	-	8727900387070	-	20

LED-AMBER [≈PY21W] Ultinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05043430	8 719018 050434	-	8719018050441	-	20

12V-os LED-es figyelmeztetéstörles

CANbus LED adapter 5 W

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	20

Utólag beépíthető 24 V-os LED-es beltéri világítás és fényjelző rendszer

LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 384185	-	8727900384192	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12898RX2	12/24	1.9	BAY15d	39724630	8 727900 397246	-	8727900397253	-	20

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon

Rendelési szám	V	W	Foglalat	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
12899RX2	12/24	1.9/0.3	BAY15d	39602730	8 727900 396027	-	8727900396034	-	20



Fontos: Ez a meglévő foglalatokkal kompatibilis LED-fényforrás kizárólag terepen (például rally- vagy versenypályán) való használatra készült, ezért üzembe helyezés előtti műszaki vizsgálaton esik át. Ez a meglévő foglalatokkal kompatibilis LED-fényforrás nem használható közúti közlekedésre használt járművek esetén. A Lumileds ezzel kapcsolatban nem vállal semmilyen felelősséget. Az Ön felelőssége az, hogy a meglévő foglalatokkal kompatibilis LED-fényforrások használata megfeleljen a helyi előírásoknak. Az utólag beépíthető LED-es fényzőrő- és jelzőzók Németországban, Spanyolországban, Szlovákiában, Cipruson, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon, Lettországon, Luxemburgban, Máltán és Szlovéniában nem árusíthatók.

LED



Professzionális LED-es munkalámpák egységesen magas minőségi követelmények szerint tervezzük és gyártjuk

Legyőzi a sötétséget

Professzionális **LED**-es munkalámpák

A LED-es szerelőlámpáink célja **minden részlet tökéletes pontossággal történő megvilágítása**, így kizárólag arra összpontosíthat, hogy **munkáját a legjobban végezze**. Függetlenül a helyzet nehézségétől, amely próbára teszi szakértelmét, biztos lehet abban, hogy a **feladathoz a legjobb eszközzel rendelkezik**.

www.philips.com/led-work-lights

Milyen professzionális LED-es munkalámpára van szüksége?



A LED-es munkalámpákkal kapcsolatos további tudnivalóért keresse fel a következő webhelyet: www.philips.com/led-work-lights

Kiváló minőségű LED-es szerelőlámpák

MatchLine LED LED Daylight reflektorok

	100/50*	130	200/100*	145	130/70*	150	250/120*	300/120*	350/150*	330	1200/500*	2300/1200*	1500/750*
Fénykibocsátás (lumen)	100/50*	130	200/100*	145	130/70*	150	250/120*	300/120*	350/150*	330	1200/500*	2300/1200*	1500/750*
Fénysugár	50°-os	40°-os	80°-os	80°-os	90°-os	120°-os	90°-os	90°-os	90°-os	120°-os	75°-os	90°-os	360°-os teljes megvilágítás
Név	HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH20	MDLS CRI
Pontfény		20 lm		120 lm					UV-szivárgásjelző				
Tapegység	AAA	AAA											
Foglalat													
FindMe LED Piros helyzetjelző fényrel													
Robosztusság	IP X4	IP 54	IP 54 IK 07	IP 54 IK 07	IP 54 IK 07	IP 54 IK 07	IP 20 IK 07	IP 65 IK 08	IP 54 IK 07	IP 54 IK 07	IP 54 IK 07	IP 67 IK 09	IP 54 IK 07
Zsírállóság													
Rendelési szám	LPL29B1	LPL19B1	LPL42X1	LPL28RECHX1	LPL38X1	LPL20X1	LPL46X1	LPL47X1	LPL34UVX1	LPL35X1	LPL45X1	LPL39X1	LPL403MODX1
GOC	39360631	38819031	39631731	39220394	39607231	39060531	39823631	39841031	39419131	39421431	39732131	39609631	39627066

*150/50 = Emelt/takarékos üzemmód

Professzionális LED-es munkalámpák

LED

LPL29B1

100/50 lm
Megnövelt fényerejű /
eco üzemmódok

HDL10

50°-os sugárzási szög

Jó minőségű felületi kiképzés

- 90°-kal elfordítható lámpafej
- Állítható fejpánt
- Vízhatlan
- 3 db Philips AAA elemmel működik

Széles sugárzási szög

- 50°-os sugárzási szög
- Hosszú élettartamú LED

Két üzemmód

- 100 lm fényáramú LED-fény nagy pontosságú feladatokhoz
- 50 lm fényáramú LED-fény gyors ellenőrzéshez

A Philips nagy teljesítményű LED-es fejlámpája tökéletes eszköz olyan javításokhoz, ahol mindkét kézre szükség van. A 90°-ban beállítható lámpafej segítségével könnyen a kívánt helyre irányíthatja a fényt. A két üzemmód és a széles sugárzási szög a munkaterület kiváló minőségű megvilágítását biztosítja.



LPL42X1

200/100 lm
Megnövelt fényerejű / eco
üzemmódok

PEN20

Hatékony, újratölthető LED-es világítás, amely a zsebében is elfér

Kiváló minőségű fehér LED-fény

- Legyőzi a sötétséget a ragyogó, lágy és természetes fényével
- Kiváló minőségű LUXEON® LED-fény akár 200 lm teljesítménnyel
- 80°-os sugárzási szögének hála nagy munkaterületet képes bevilágítani

Rendkívül tartós akkumulátor

- Az új akkumulátor 5x tovább tart, mint a legtöbb újratölthető akkumulátor
- Fokozott üzemidő és ultragyors feltöltés USB-csatlakozón
- Akkumulátor üzemideje: 2 ó/4,5 ó
- Akkumulátor töltési ideje: <2 ó

Nagy ellenállóság

- Erős ütközésállóság: IK07
- Víz-, por- és oldószerállóság: IP54

Szabad kezes világítás

- A 80°-ban elforgatható kampóval és a mágneses rögzítéssel szabadon dolgozhat



LPL19B1

130 lm

Penlight Professional

A hordozható ellenőrző eszköz

Nagyon élénk fehér fény az optimális látáshoz

- Kiváló minőségű LED-ek 130 lm fénykibocsátással
- Természetes fehér fény, 6 000 K

Nagyon szűk üregeket is megvilágít

- LED-es pontfény felül, 20 lm
- Kicsi és praktikus

Szinte minden ellenőrzési feladathoz

- Víz-, por- és oldószerállóság: IP54
- 11 órás működés elemről

A Philips Penlight Professional tartós és megbízható ellenőrző eszköz 6 tartós és nagy teljesítményű LEDdel, amelyek 130 lumen fényáramú erős természetes fehér fényt bocsátanak ki tetszőleges terület pontos vizsgálatához.



LPL28RECHX1

145 lm

Penlight Premium

Kisméretű, USB-kábelen keresztül tölthető

Kellemes fény kényelmes munkához

- Legyőzi a sötétséget
- Nagy teljesítményű LUXEON® LED-ek 145 lm fénykibocsátással
- Irányított fény: 120 lm fénykibocsátás
- 80°-os széles sugárzási szög

Nagy ellenállóságú szabad kezes világítás

- Erős ütközésállóság: IK07
- Víz- és porállóság: IP54
- Vegyszerálló változat

Rendkívül tartós akkumulátor

- Az új akkumulátor 5x tovább tart, mint a legtöbb újratölthető akkumulátor
- Gyorstöltés USB-kapcsolaton keresztül, fejlett technológiájú akkumulátor



LPL38X1

130/70 lm
Megnövelt fényerejű /
eco üzemmódok

RCH6

Kompakt méretű LED-es világítás

Zseb- és fejlámpa – kettős funkciójú világítás

- Többcélú világítás, vékony kialakítás
- 90°-kal elfordítható lámpafej
- Erős mágnes és fejpánt
- FindMe szolgáltatás

Kiváló erős fény

- Legyőzi a sötétséget
- Kitűnő minőségű 130 lm-es LUXEON® LED
- 90°-os széles sugárzási szög

Ultratartós és gyorsan feltölthető akkumulátor

- 5x hosszabb élettartam az új, fejlett technológiájú akkumulátorral
- Hosszú üzemidő, ultragyors feltöltés

Nagy ellenállóság

- Erős ütközésállóság: IK07
- Víz-, por- és oldószerállóság: IP54



LPL20X1

150 lm

RCH10

Új, könnyen nyitható sapka mágnessel

Nagyobb fénykibocsátás

- Fehér LED-fény

Nagy ellenállóság

- Erős ütközésállóság: IK07
- Víz-, por- és oldószerállóság: IP54

Szabad kezes világítás

- Vezeték nélküli használat forgatható kampóval és mágnessel az alján

A kisméretű, akkumulátoros LED-es munkalámpa tökéletes választás gyors ellenőrzésekhez és hosszabb javítási műveletekhez. Erős 120°-os fénysugarával kiküszöböl minden árnyékot, és a 360°-kal elforgatható horognak köszönhetően szabad kezes munkakörnyezetet teremt.



LPL46X1

250/120 lm
Megnövelt fényerejű /
eco üzemmódok

RCH19

Ultravékony, tölthető lámpa

Ultravékony és sokoldalú lámpa


- 180°-ban elforgatható világítómodullal
- Szabadon hagyja a kezeit: 360°-ban elforgó, visszahúzható kampó és erős mágnes
- Akár 7 órás önálló működés az Eco üzemmódban
- Gyors feltöltődés – 3 óra

Első osztályú fényerő

- A megnövelt fényerejű üzemmód fénykibocsátása – akár 250 lumen
- 90°-os szögben szétterülő fénycsóva
- Élénk, természetes fény – 6000 K

Masszív kialakítás üzemi használatra

- Erős ütésállóság – IK07
- Vegyszerekkel és üzemi oldószerekkel szembeni ellenállás



Új

LPL47X1

300/120 lm
Megnövelt fényerejű /
eco üzemmódok

RCH21S

Masszív, tölhető lámpa
dokkolóállomással**Fokozottan masszív, törhetetlen kialakítással**

- Masszív borítás és gumis fogantyú az erős ütésállóság érdekében – IK08
- Kiváló védelem víz, por & oldószerek ellen – IP65
- Vegyszerekkel és üzemi oldószerekkel szembeni ellenállás

Minőségi fehér LED-fény

- Minőségi LUXEON LED-fény: 300 lm megnövelt fényerejű üzemmódban és 120 lm Eco üzemmódban
- 90°-os szögben szétterülő fénycsóva
- Élénk, természetes fény – 6 000 K

Extra tartós lítium akkumulátor

- 5x hosszabb élettartam a normál lítium akkumulátorokhoz képest – akár 1500 töltésig (A szabványos töltési ciklusszám a piacon: 300)
- Akár 6 órás önálló működés az Eco üzemmódban
- Gyors feltöltődés kevesebb mint 2 óra alatt

Praktikus és sokoldalú

- 90°-ban forgatható világítómodullal
- Gumis fogantyú a biztos fogás érdekében
- Szabadon hagyja a kezeit: 360°-ban elforgó, visszahúzható kampó és erős mágnes
- Piros helyjelölő fény készenléti üzemmódban



Új



LPL34UVX1

350/150 lm
Megnövelt fényerejű /
eco üzemmódok

RCH31UV

Akkumulátoros kisméretű
LED-es szerelőlámpa UV fényvel**Kiváló minőségű fehér LUXEON® LED-fény és UV-szivárgásjelző**

- Nagy erősségű LED-fény: 350 lm emelt, 150 lm takarékos
- Széles sugárzási szög – 90°
- UV-szivárgásjelző

Nagy ellenállóság

- Erős ütközésállóság: IK07
- Víz-, por- és oldószerezállóság: IP54

Rendkívül tartós akkumulátor

- Új akkumulátor 5-ször hosszabb élettartammal
- Hosszú üzemidő, ultragyors feltöltés

Praktikus és sokoldalú

- 90°-os rugalmas világítás
- Szabad kezes használat: 360°-ban elforgatható és behúzható akasztóhorog, valamint erős mágnes a rögzítéshez
- Vörös FindMe jelzőfény készenléti módban



LPL35X1

330 lm

CBL10

Kábeles kisméretű
LED-es szerelőlámpa**Nagy erősségű fehér LED-fény**

- Legyőzi a sötétséget
- Nagy erősségű LED-fény, 330 lm
- Széles sugárzási szög – 120°

Nagy ellenállóság

- Ellenáll a vegyszereknek és az oldószereknek
- Erős ütközésállóság: IK07
- Víz- és porállóság: IP54

Kis méret és szabad kezes világítás

- Erős fény, kis méret
- 360°-ban állítható és behúzható akasztóhorog

A Philips LED CBL10 szerelőlámpa nagy teljesítményű LED-eket tartalmaz, és élénk fehér fényt és széles fénysugarat biztosít a sötétség legyőzéséhez.

A világosság és a jó látási viszonyok optimalizálására tervezték, és a 6 000 K színhőmérsékletű fehér fény elősegíti a kényelmes munkához szükséges környezet kialakítását.



LPL45X1

1200/500 lm
Megnövelt fényerejű /
eco üzemmódok

CBH51

Hibrid LED-es motortérlámpa

Sokoldalúság


- Vezetékes és vezeték nélküli használat
- Beépített teleszkópos rögzítés, 1,1 és 1,8 méter közötti hosszúságra kihúzható
- 60°-os kampók habszivacs betétekkel
- 5,5 óra / 3 óra független üzemidő

Kiváló minőségű fehér LED lámpa

- Növelt fényerejű üzemmód, akár 1200 lumen
- 120°-os sugárzási szög
- 6 000 K erősségű, ragyogó, természetes fény

Még robusztusabb kialakítás

- Rendkívül ütésálló – IK07
- Vízrel és porral szemben védett – IP54
- Vegyszerekkel és műhelyekben használt oldószerekkel szembeni ellenállóság
- 5 méteres, erős kábel a szervizekben uralkodó mostoha munkakörülményekhez



Új



Valós színvisszaadású világítási megoldás



Valódi nappali fehér fény

Philips MatchLine

Valós színvisszaadás profiknak

A legújabb Lumileds, LUXEON® SMD LED technológiával felszerelt Philips MatchLine valós nappali fehér fényt (6000 K) nyújt a munkájához. Úgy dolgozhat a fényezésen, úgy polírozhat, úgy tisztíthat és úgy készítheti elő a felületeket, mintha csak kint dolgozna a napsütésben.

www.philips.com/matchline

A MatchLine valós színvisszaadású lápmáival kordában tarthatja a fényt és elüldözheti az árnyékokat



Szűrő nélkül



Színmegjelenítés hagyományos lámpával



Elfogadható színvisszaadási index



Szűrővel



Színmegjelenítés MatchLine lámpával



Jó színvisszaadási index



Kiváló színvisszaadási index



LPL39X1

PJH20

Újratölthető LED-es fényvető
fényezőműhelyekbe

2300/1200 lm
Kiváló színvisszaadási
index



Kiváló és kényelmesen használható erős fény

- A színeket olyanak láthatja, mintha csak a napfényben dolgozna
- Kiváló színvisszaadási index (CRI 92) az élethű színek érdekében
- Többcélú, kétlépéses fénykibocsátás (2300/1200 lm)
- 90°-os sugárzási szög a teljes munkaterület bevilágításához
- A matt szűrő a kényelmesebb munka érdekében csökkenti a csillogást

Sokoldalú megoldás

- Akkumulátorról és tápellátásról is üzemeltethető: könnyedén válthat az akkumulátor és a tápellátás használata között
- 5 méteres kábel a rugalmasság érdekében
- A praktikus állványcsatlakozónak (külön rendelendő) köszönhetően egyszerűen a legmegfelelőbb helyzetbe állítható

Nagy ellenállóság

- Ultraerős ütközésállóság: IK09
- Kimagasló víz-, por- és oldószerállóság: IP67



1500/750 lm
Kiváló színvisszaadási
index

LPL403MODX1

MDLS CRI

3 modulos többirányú LED-es
világítás fényezőműhelyekbe

Hatékony világítás az árnyékok megszüntetésére

- A színeket olyanak láthatja, mintha csak a napfényben dolgozna
- Kiváló színvisszaadási index (CRI 92) az élethű színek érdekében
- A 360°-os lefedettségnek hála nincsenek árnyékok
- Kiváló minőségű, kétlépéses fénykibocsátás (1500/750 lm)
- A matt szűrő a kényelmesebb munka érdekében csökkenti a csillogást

Sokoldalú megoldás

- Dolgozzon szabad kezekkel a fény irányának egyszerű beállítása mellett
- Az új, fejlett technológiájú akkumulátorok 5x hosszabb üzemidőt biztosítanak

Nagy ellenállóság

- Erős ütközésállóság: IK07
- Víz-, por- és oldószerállóság: IP54

Megjegyzés: a tartalékmodul külön rendelhető



HDL10



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL29B1	4.5	1.6	-	39360631	8 727900 393606	-	8727900393699	-	6

Penlight Professional



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL19B1	4.5	1.6	-	38819031	8 727900 388190	-	8727900388206	-	6

PEN20



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL42X1	100-240	1.8	-	39631731	8 727900 396317	-	8727900396324	-	6

Penlight Premium



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL28RECHX1	100-240	2	EU	39220394	8 727900 392203	-	8727900392210	-	4

RCH6



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL38X1	100-240	2	EU	39607231	8 727900 396072	-	8727900396089	-	6

RCH10



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL20X1	100-240	2.5	EU	39060531	8 727900 390605	-	8727900390612	-	6

RCH19



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL46X1	100-240	2	EU	39823631	8 727900 398236	-	8727900398243	-	6

RCH21S



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL47X1	100-240	3	EU	39841031	8 727900 398410	-	8727900398427	-	6

RCH31UV



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL34UVX1	100-240	3	EU	39419131	8 727900 394191	-	8727900394207	-	6

CBL10



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL35X1	100-240	3.5	EU	39421431	8 727900 394214	-	8727900394221	-	6

CBH51



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL45X1	100-240	10	EU	39732131	8 727900 397321	-	8727900397338	-	6

PJH20



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL39X1	100-240	20	EU	39609631	8 727900 396096	-	8727900396102	-	6

PJH20 Tripod



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL43X1	-	-	-	39634833	8 727900 396348	-	8727900396355	-	2

MDLS CRI Többirányú világítórendszer



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL403MODX1	100-240	15	EU & UK	39627066	8 727900 396270	-	8727900396287	-	1

MDLS CRI Többirányú világítórendszer - artalékmodul



Rendelési szám	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	A csomag tartalma
LPL41SPAREX1	100-240	5	-	39629433	8 727900 396294	-	8727900396300	-	2

Univerzális autós USB-töltő



Ordering number	V	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Packing quantity
DLP2357/10	10.5-18	-	61448985	4 895185 614489	-	-	-	36

Mintadarab-csomagolás

Fedezze fel a tökéletes lopásgátló megoldást üzletéhez.




Rendelési adatok

Leírás	Rendelési szám	GOC	EAN1	EAN3
12V halogen				
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H1 XV+ SF	56400SF	26957230	8718696269572	8718696269589
H4 XV+ SF	56399SF	26955830	8718696269558	8718696269565
H7 XV+ SF	56364SF	26953430	8718696269534	8718696269541
H1 XV+ BF	56406BF	26969530	8718696269695	8718696269701
H4 XV+ BF	56405BF	26967130	8718696269671	8718696269688
H7 XV+ BF	56404BF	26965730	8718696269657	8718696269664
H1 WHV SF	56403SF	26963328	8718696269633	8718696269640
H4 WHV SF	56402SF	26962628	8718696269626	8718696269619
H7 WHV SF	56401SF	26959628	8718696269596	8718696269602
H1 WHV BF	56409BF	26975630	8718696269756	8718696269763
H4 WHV BF	56408BF	26973230	8718696269732	8718696269749
H7 WHV BF	56407BF	26971830	8718696269718	8718696269725
H4 ColorVision Green SF	56262SF	26911428	8718696269114	8718696269121

Az eszközképek nem képezik a szerződés részét, ezeket a Philips módosíthatja.

A Philips rendelési kódjainak magyarázata

Gépjárműipari világítási termékeink mindegyike megrendelhető a **Philips megrendelőlap segítségével**. A Philips megrendelőlappal azonosíthatja az izzó típusát, a termékcsaládot és a csomagolás típusát.



1/Az izzó típusa

A Philips minden izzótípusát egyedi számmal jelöl. Ezeket egy **színkód** jelöli. A színkódot a megrendelési kódok oldalán és az adott részek Az egyes izzók rendeltetése pontjában használjuk. Ez jelzi, hogy egy fényforrás elérhető-e az adott termékcsaládban.

2/A termékcsalád típusa

A legtöbb fényforrástípus különböző **termékcsaládokban** érhető el. Ezeket egy **színkód** jelöli. A színkódot a megrendelési kódok oldalán és az adott részek Az egyes izzók rendeltetése pontjában használjuk. Ez jelzi, hogy egy fényforrás elérhető-e az adott termékcsaládban.

Színkód

	Vision 30%-kal több fény	A termékcsalád típusa PR
	VisionPlus 60%-kal több fény	A termékcsalád típusa VP
	X-tremeVision 130%-kal erősebb fény	A termékcsalád típusa XV+
	LongLife EcoVision Akár 1500 órás élettartam	A termékcsalád típusa LLECO
	ColorVision Színérzetet teremt	A termékcsalád típusa CVP

3/A csomagolás típusa

	Kereskedelmi csomag Anyag karton Tartalom 1 izzó Csomagolás típusa C1/CP		Egyes, buborékcsoomagolás Anyag karton/műanyag Tartalom 1 izzó Csomagolás típusa B1		Dupla, buborékcsoomagolás Anyag karton/műanyag Tartalom 2 izzó Csomagolás típusa B2
--	---	--	--	--	--

	Különleges csomag Anyag műanyag Tartalom S2 2 izzó Csomagolás típusa S2/SM		Xenon, egyes, buborékcsoomagolás Anyag karton/műanyag Tartalom 1 izzó Csomagolás típusa S1		LED X1/X2 buborékcsoomagolás Anyag karton/műanyag Tartalom: X1 1 izzó X2 2 izzó Csomagolás típusa: X1/X2
--	---	--	---	--	--


Fontos tudnivaló X-tremeVision izzók rendeléséről

A Philips X-tremeVision halogénizzókhöz a tartózkodási országtól függően két rendeléskód-készlet tartozik.

A kék ■ jellel jelölt kódok a következő országokban szolgálnak X-tremeVision lámpák rendelésére:					
Ausztria	Cseh Köztársaság	Kazahsztán	Örményország	Finnszország, Norvégia,	Szlovénia
Azerbajdzsán	Egyesült Királyság	Moldova	Oroszország	Svédország)	Ukrajna
Belorusszia	Grúzia	Németország	Skandinávia (Dánia,	Svájc	Üzbegisztán

A fekete ■ jellel jelölt kódok a következő országokban szolgálnak X-tremeVision lámpák rendelésére:					
Albánia	Ciprus	Ghána	Kongói Demokratikus	Málta	Portugália
Algéria	Costa Rica	Görögország	Kóztársaság	Marokkó	Réunion
Amerikai Egyesült Államok	Dél-Afrika	Guadeloupe	Közel-Kelet	Martinique	Románia
Andorra	Ecuador	Guatemala	Kuvait	Mauritánia	Spanyolország
Argentína	Egyesült Arab	Horvátország	Lengyelország	Mauritius	Szaúd-Arábia
Ausztrália	Emírségek	India	Lettország	Mexikó	Szenegál
Benelux-államok	Egyiptom	Izland	Libanon	Montenegró	Szerbia
Bolívia	El Salvador	Izrael	Olaszország	Szlovákia	Szlovákia
Bosznia-Hercegovina	Észtország	Jemen	Litvánia	Palesztina	Törökország
Brazília	Francia Guyana	Kamerun	Macedónia	Panama	Tunézia
Bulgária	Franciaország	Kanada	Madagaszkár	Paraguay	Uruguay
Chile	Gabon	Kolumbia	Magyarország	Peru	Zimbabwe

Méretezési rajzok Izzók



Professzionális LED-es munkalámpák

Rendelési szám	Típus	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Oldal
P357/10	Universal USB car charger	10.5 -18	-	-	61448985	4895185614489	-	-	95
LPL19B1	Penlight Professional	4.5	1.6	-	38819031	8727900388190	-	8727900388206	94
LPL20X1	RCH10	100-240	2.5	EU	39060531	8727900390605	-	8727900390612	94
LPL28RECHX1	Penlight Premium	100-240	2	EU	39220394	8727900392203	-	8727900392210	94
LPL29B1	HDL10	4.5	1.6	-	39360631	8727900393606	-	8727900393699	94
LPL34UVX1	RCH31UV	100-240	3	EU	39419131	8727900394191	-	8727900394207	94
LPL35X1	CBL10	100-240	3.5	EU	39421431	8727900394214	-	8727900394221	95
LPL38X1	RCH6	100-240	2	EU	39607231	8727900396072	-	8727900396089	94
LPL39X1	PJH20	100-240	20	EU	39609631	8727900396096	-	8727900396102	95
LPL403MODX1	MDLS CRI	100-240	15	EU/UK	39627066	8727900396270	-	8727900396287	95
LPL41SPAREX1	MDLS CRI spare module	100-240	5	-	39629433	8727900396294	-	8727900396300	95
LPL42X1	PEN20	100-240	1.8	-	39631731	8727900396317	-	8727900396324	94
LPL43X1	PJH20 Tripod	-	-	-	39634833	8727900396348	-	8727900396355	95
LPL45X1	CBH51	100-240	10	EU	39732131	8727900397321	-	8727900397338	95
LPL46X1	RCH19	100-240	2	EU	39823631	8727900398236	-	8727900398243	94
LPL47X1	RCH21s	100-240	3	EU	39841031	8727900398410	-	8727900398427	94

