

PHILIPS

Automotive lighting



**Bezpečnost,
kterou můžete
vidět**

Katalog
2018-2019

Bezpečnost, kterou můžete vidět!

Naše pokročilé technologie osvětlovacích systémů již přes 100 let stojí **v čele** automobilové světelné techniky. Jako **největší dodavatel** světelných zdrojů a výrobků v oblasti osvětlení pro automobilový průmysl a trh příslušenství spojujeme technické **inovace** s důrazem na bezpečnost a **pohodlí** řidičů.

Pro naše automobilové osvětlení **se dnes rozhoduje** mnoho spotřebitelů a významní výrobci automobilů. Naším **cílem** je vytvářet

inovativní výrobky, které neustále zvyšují **bezpečnost na silnicích** a produktivitu v servisech. Protože nám jde o **spokojenost zákazníků**, navrhujeme naše výrobky tak, aby **efektivně a dlouho** sloužily. Mnoho autoservisů a dílen již využívá vynikajícího **světelného výkonu a robustnosti** naší nové řady profesionálních pracovních svítidel LED.

Na **vysoce kvalitním osvětlení** skutečně **záleží**. Je to bezpečnost, kterou můžete **vidět!**



Kvalita originálního vybavení

Snažíme se dodávat **nejlepší výrobky a služby ve své třídě**, a to jak pro výrobce vozů (OEM), tak pro trh auto-příslušenství.

Naše výrobky vyrábíme z **kvalitních materiálů** a testujeme podle

nejvyšších nároků – maximalizujeme tak pro své zákazníky **bezpečnost a pohodlí** jízdy.

- Jsme **volbou** všech významných výrobců automobilů.

- Naším osvětlením **každý druhý vůz** v Evropě a světě.

- Výrobní postupy, které **překonávají** současné průmyslové **specifikace**.

Křemičité sklo Philips pohlcující UV záření pro optimální osvětlovací výkon

Všechny žárovky Philips z křemičitého skla jsou odolné proti UV záření, a chrání tak moderní plastové reflektory před škodlivými paprsky

- **Silnější světlo**

Vysoce odolné křemičité sklo umožňuje zvýšení tlaku v žárovce a tím i vyšší výkon osvětlení.

- **Vyšší odolnost**

Žárovky Philips z křemičitého skla (vlákno s teplotou 2 650 °C a sklo s teplotou 800 °C) jsou schopny snést velké teplotní změny.

- **Optimální ochrana proti ultrafialovému záření**

Všechny žárovky Philips Všechny žárovky Philips z křemičitého skla jsou odolné proti UV záření, a chrání tak moderní plastové reflektory před škodlivými paprsky.

Co je uvnitř

Předmluva

2

Bezpečnost, kterou můžete vidět

Halogenová

6

12V Světla pro osobní vozy

Vision	10
VisionPlus	10
X-tremeVision G-force	11
LongLife EcoVision	11
ColorVision	12
WhiteVision ultra	12
RacingVision	13
Vyberte si vhodný typ žárovky	14



40

Světla pro autobusy a nákladní vozy 24V

MasterDuty	43
MasterLife	44
MasterDuty BlueVision	44
Vyberte si vhodný typ žárovky	45



32

Světla pro motocykly

Vision moto	35
CityVision moto	35
X-tremeVision moto	36
CrystalVision ultra moto	36
Vyberte si vhodný typ žárovky	37



Sady

52

pro osobní a nákladní vozy

12V náhradní sady	54
24V náhradní sady	56
Kit pro renovaci světlometů	57



Xenonová

58

řešení pro osobní
a nákladní vozy

Xenon Vision	61
Xenon X-tremeVision gen2	62
Xenon LongerLife	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Naše inovativní řešení proti padělání xenonových lamp	65



LED retrofit

70

osvětlení pro osobní a nákladní vozy

Jaké LED osvětlení pro jakou funkci	74
Ultinon LED	76
X-tremeUltinon LED	76
X-tremeUltinon LED gen2	77
Adaptér CANbus	77



Professional LED

86

Profesionální
pracovní svítidla LED


Najděte tu pravou pracovní svítidlu LED pro daný úkol HDL10	92
Penlight Professional	92
PEN20	93
Penlight Premium	93
RCH5S	94
RCH6	94
RCH10	95
RCH19	95
RCH21S	96
RCH25	96
RCH31UV	97
CBL10	98
CBH51	98
PJH10	99
Philips MatchLine	100
PJH20	101
MDLS CRI	101



Přílohy

104

Vysvětlení technologie osvětlení	104
Balení vzorků	106
Pochopení objednacích kódů společnosti Philips	107
Technické nákresy Patice	108
Rejstřík výrobků podle objednacích kódů	109



Halogenová



12V Světla pro osobní vozy



Jakou žárovku potřebujete pro svuj **vuz** ?



Zažijte
více světla



Nové

Až o **30 %**
více
viditelnosti*



Vision



Výkon osvětlení




Barva světla

Maximálně **3200 K**



Standard: 3100 K

Životnost**



Dostupné v H1, H3, H4,
H7, HB3, HB4, H11

Až o **60 %**
více
viditelnosti*



VisionPlus



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně **3250 K**



Standard: 3100 K

Životnost**



Dostupné v
H1, H4, H7

Až o **130 %**
jasnější světlo*



X-tremeVision



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně **3500 K**



Standard: 3100 K

Životnost**



Dostupné v
H1, H4, H7

Až o **130 %**
jasnější světlo*



X-tremeVision
G-force



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně **3500 K**



Standard: 3100 K

Životnost**



Dostupné v
H1, H4, H7***

Obrázky jsou pouze ilustrací.

* Ve srovnání se zákonným minimem

** Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7

*** 10 G platí pro model H4 a H7

**** Omezená životnost

www.philips.com/automotive

Světlo které vydrží

Životnost až do **1500** hodin**



LongLife EcoVision

★★★★★

Standard




LongLife EcoVision

Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně 3100 K



Standard: 3100 K

Životnost**



Dostupné v H1, H3, H4, H7, H11


Užijte si svou vášeň

Intenzivní bílý xenonový efekt



WhiteVision

★★★★★



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně 3700 K



Standard: 3100 K

Životnost**



Dostupné v H1, H4, H7, H3, H8, H11, HB3, HB4

Nové

Výrazný bílý vzhled



Range up to 4200 K

WhiteVision ultra

★★★★★

Standard



WhiteVision ultra

Výkon osvětlení




Barva světla

Maximálně 4200 K



Standard: 3100 K

Životnost**



Dostupné v H4, H7

Auto EXPRESS PRODUCT AWARDS 2017

auto motor sport Highly Recommended

Až o **150 %** jasnější světlo*



RacingVision

★★★★★



Výkon osvětlení




Barva světla

Maximálně 3500 K



Standard: 3100 K

Životnost**



Dostupné v H4, H7

Vision

Až o 30%
více viditelnosti*

- Příznivý poměr ceny k výkonu
- Vysoce kvalitní a výjimečně odolná autožárovka

Žárovky Philips Vision zajišťují skvělý světelný výkon za příznivou cenu.

*Ve srovnání se zákonným minimem



Standardní

Vision

Dostupné v balení C1 a B1



Dostupné v



H1



H3



H4



H7



HB3



HB4



H11

VisionPlus

Až o 60%
více viditelnosti*

- Větší pohodlí při jízdě a lepší viditelnost
- Vysoce kvalitní a výjimečně odolná autožárovka

Žárovky Philips VisionPlus umožňují řidiči vidět dále a zlepšit jeho bezpečnost a komfort.

*Ve srovnání se zákonným minimem



Standardní

VisionPlus

Dostupné v balení S2 a B1



Dostupné v



H1



H4



H7

X-tremeVision G-force

Až o **130%**
jasnější světlo*

- Trvanlivé čelní osvětlení s odolností vůči vibracím až 10G**
- Bílé světlo pro větší kontrast a lepší viditelnost
- Nejlepší životnost ve své kategorii

Žárovky Philips X-tremeVision G-force patří mezi nejjasnější na trhu s odolností až 10G proti vibracím.

Uvidíte dále, budete rychleji reagovat a řídit bezpečněji.



Standardní

X-tremeVision G-force

* Ve srovnání se zákonným minimem

** 10 G platí pro model H4 a H7

Dostupné v balení S2 a B1



Dostupné v



H1



H4



H7

LongLife EcoVision

Delší životnost,
méně časté výměny

- Vydrží výrazně déle*
- Vysoce kvalitní a výjimečně odolná autožárovka


Už vás nebaví pořád **vyměňovat** žárovky? Žárovky Philips LongLife EcoVision mají **delší životnost** než standardní autožárovky a jsou proto ideální volbou pro řidiče požadující **minimální údržbu** vozidel.

*Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7



Dostupné v

Dostupné v balení S2, C1 a B1.



H1



H3



H4



H7



H11

ColorVision

Přidejte barevný nádech

- Barevná úprava vašeho vozidla
- Abyste viděli a byli viděni

Žárovky ColorVision přidají **barevný nádech** optice vašeho vozu v **modrém, zeleném, žlutém** nebo **fialovém** odstínu. Tyto inovativní zabarvené autožárovky jsou **homologované**.



Nový styl díky světlu



Objevte všechny barvy - exklusivně v balení S2



Dostupné v



WhiteVision ultra

Výrazný bílý vzhled

- Výjimečný bílý stylový vzhled až 4200 Kelvinů
- Schválený pro použití v silničním provozu
- Jízdní komfort s až o 60% vyšší viditelností*

Philips WhiteVision Ultra s nejnovější technologií povrstvení poskytují výjimečně bílé světlo až 4200 Kelvinů. Jsou to nejbělejší žárovky na trhu se schválením pro použití v běžném provozu, a je to skvělá volba pokud usilujete o stylový, efektní vzhled.

*Ve srovnání se zákonným minimem



Dostupné v balení S2 a B1



Dostupné v





RacingVision

Až o 150%* jasnější světlo

- **Až o 150% jasnější světlo Vyšší výkon pro více zábavy***
- **Uvidíte dále a budete reagovat rychleji**
- **Optimalizováno pro zimní světelné podmínky**

Při jízdě vyšší rychlostí na špatně osvětlených venkovských cestách se spoléháte na výkon svých světlometů. Při náhle nebezpečné situaci je doba reakce zcela zásadní.

O vašem bezpečí rozhodují i zlomky vteřiny. Skvělý výkon žárovek Philips RacingVision vám pomůže identifikovat nebezpečné situace rychleji a zachovat si totální kontrolu nad vozidlem bez ohledu na podmínky na silnici.

*Ve srovnání se zákonným minimem



Standardní



RacingVision

Dostupné v balení S2 a B1



Dostupné v



H4



H7

Vyberte si vhodný typ žárovky



X-tremeVision G-force

WhiteVision ultra

Nové

Nové



12620 12475 12258 12336 12342 12972 12361 9145 12362 9008 12580 9005 9006 9007 9012 12277 12177 12085 12278 12197

R2 R2 Visio H1 H3 H4 H7 H9 H10 H11 H13 H15 HB3 HB4 HB5 HIR2 P13W PW16W PS19W PSX26W HiPerLCP



Potkávací – dálková – denní světa



12356 12146 12498 12496 12496sv 12065 12071 12188 12180 12174 12190 12274

H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY24W PSY24Wsv PWY24W PY24W PY24Wsv



12256 12961 12521

W3W W5W WBT5 Bax



Osvětlení přístrojové desky

Přední ukazatel směru / výstražná světa



12929 12023 12961 12040 12844 12866 12799 12946

T4W H5W W5W WBT10 C5W FEST10W LED-T10 (=W5W) LED-FEST 43mm

Osvětlení interiéru



12256 12929 12821 12023 12961 12036 12066

W3W T4W R5W H5W W5W H6W W21/5W

Přední parkovací světa



12256 12929 12821 12961 12396 12271

W3W T4W R5W W5W WY5W PCY16W



12258 12336 12342 12972 12360 12362 12366 9005 9006 12059 12060 12276 12086

H1 H3 H4 H7 H8 H11 H16 HB3 HB4 H27W/1 H27W/2 PSX24W PS24W



Přední mlhová světa

— Dostupné ve standardu



Vision

VisionPlus

X-tremeVision

LongLife
EcoVision

ColorVision

WhiteVision

RacingVision

— Dostupné ve standardu

philips.com/mylamps



12844 12821 12866

12814 12093 12067 12356 12146 12498 12496 12496sv 12065 12071 12275 12174 12180 12190 12274

C5W R5W FEST10W

RIOW RY10W W16W H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY19W PWY24W PSY24Wsv PY24W PY24Wsv



Osvětlení zavazadlového prostoru



12256 12961 12067 12065 12814

W3W W5W W16W W21W RIOW



Třetí brzdové světlo



Zadní ukazatelé směru / výstražné světlo



12067 12356 12498 12065 12085 12276

W16W H21W P21W W21W PSY19W PSX24W



Zadní světlo



12844 12821 12961

C5W R5W W5W



Osvětlení odkládací schránky



12929 12821 12961 12036 12814 12594 12499 12814

T4W R5W W5W H6W RIOW P21/4W P21/5W PR21/5W



Zadní parkovací světla



12067 12498 12088 12594 12499 12814 12065 12066

W16W P21W PR21W P21/4W P21/5W PR21/5W W21W W21/5W



Osvětlení RZ



Zadní mlhové světlo



Brzdová světla

*Kombinuje funkci brzdového a zadního parkovacího světla

H1 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258XV+S2	12	55	P14,5s	37166628	8 727900 371666	-	8727900371673	ECE	5
12258XV+B1	12	55	P14,5s	37164230	8 727900 371642	-	8727900371659	ECE	10

H1 X-tremeVision G-force



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258XVGS2	12	55	P14,5s	35520828	8 727900 355208	-	8727900355215	ECE	5
12258XVGB1	12	55	P14,5s	35522230	8 727900 355222	-	8727900355239	ECE	10

H1 LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258WHVB1	12	55	P14,5s	37156730	8 727900 371567	-	8727900371574	ECE	10
12258WHVSM	12	55	P14,5s	78884928	8 711500 788849	-	8711500788856	ECE	5

H1 Spot



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

H2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

H3 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12336WHVB1	12	55	PK22s	77951930	8 711500 779519	-	8711500779526	ECE	10

H4 Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	100

H4 VisionPlus



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	100

H4 X-tremeVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342XV+S2	12	60/55	P43t-38	22109428	8 711500 221094	-	8711500221100	ECE	5
12342XV+B1	12	60/55	P43t-38	22107030	8 711500 221070	-	8711500221087	ECE	10

H4 X-tremeVision G-force



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342XVGS2	12	60/55	P43t-38	35525328	8 727900 355253	-	8727900355284	ECE	5
12342XVGB1	12	60/55	P43t-38	35529130	8 727900 355291	-	8727900355390	ECE	10

H4 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 ColorVision Green



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342CVPGS2	12	60/55	P43t-38	36787428	8 727900 367874	-	8727900367881	ECE	5

H4 ColorVision Yellow



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342CVPS2	12	60/55	P43t-38	36789828	8 727900 367898	-	8727900367904	ECE	5

H4 ColorVision Purple



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342CVPPS2	12	60/55	P43t-38	36791128	8 727900 367911	-	8727900367928	ECE	5

H4 ColorVision Blue



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342CVPBS2	12	60/55	P43t-38	36793528	8 727900 367935	-	8727900367942	ECE	5

H4 WhiteVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342WHVB1	12	60/55	P43t-38	22103230	8 711500 221032	-	8711500221049	ECE	10
12342WHVSM	12	60/55	P43t-38	78886328	8 711500 788863	-	8711500788870	ECE	5

H4 WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5

H4 RacingVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342RVS2	12	60/55	P43t-38	00020028	8 719018 000200	-	8719018000217	ECE	5
12342RVB1	12	60/55	P43t-38	00022430	8 719018 000224	-	8719018000231	ECE	10

H7 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	100

H7 VisionPlus



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	100

H7 X-tremeVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972XV+S2	12	55	PX26d	37170328	8 727900 371703	-	8727900371710	ECE	5
12972XV+B1	12	55	PX26d	37168030	8 727900 371680	-	8727900371697	ECE	10

H7 X-tremeVision G-force



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972XVGS2	12	55	PX26d	35541328	8 727900 355413	-	8727900355789	ECE	5
12972XVGB1	12	55	PX26d	35579630	8 727900 355796	-	8727900355802	ECE	10

H7 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 ColorVision Green



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972CVPGS2	12	55	PX26d	36798028	8 727900 367980	-	8727900368017	ECE	5

H7 ColorVision Yellow



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972CVPYS2	12	55	PX26d	36802428	8 727900 368024	-	8727900368031	ECE	5

H7 ColorVision Purple



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972CVPPS2	12	55	PX26d	36804828	8 727900 368048	-	8727900368055	ECE	5

H7 ColorVision Blue



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972CVPBS2	12	55	PX26d	36810928	8 727900 368109	-	8727900368130	ECE	5

H7 WhiteVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972WHVB1	12	55	PX26d	37160430	8 727900 371604	-	8727900371611	ECE	10
12972WHVSM	12	55	PX26d	78888728	8 711500 788887	-	8711500788894	ECE	5

H7 WhiteVision ultra



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972WUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10
12972WUUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900 54942	ECE	5

H7 RacingVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972RVS2	12	55	PX26d	00024828	8 719018 000248	-	8719018000255	ECE	5
12972RVB1	12	55	PX26d	00026230	8 719018 000262	-	8719018000279	ECE	10

H8 WhiteVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12360WHVB1	12	35	PGJ19-1	37471130	8 727900 374711	-	8727900374728	ECE	10

H8



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

H9



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362WHVB1	12	55	PGJ19-2	37469830	8 727900 374698	-	8727900374704	ECE	10

H13



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10

H16



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

HB1 9004



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9005WHVB1	12	60	P20d	37475930	8 727900 374759	-	8727900374766	ECE	10

HB4 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9006WHVB1	12	51	P22d	37473530	8 727900 374735	-	8727900374742	ECE	10

HB5 9007



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

H27W/1



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	871155925327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Visio



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

12V signální a vnitřní osvětlení (pro informace o osvětlení LED retrofi t 12V, viz stranu 71)

P21W VisionPlus



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498B2	12	21	BA15s	5549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200

P21/4W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife Ecovision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499B2	12	21/5	BAY15d	5545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	200

PR21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

PY21W SilverVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

PY21W LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

PY21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	200

Stop P22



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	200

R5W BA15d



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

R10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	200

RY10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

BA7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

T2W-T3W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	200

Miniaturní halogenová signální světla USA

H5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12036WHVB2	12	6	BAX9s	37467430	8 711500 245670	-	8727900374681	ECE	10
12036BVCP	12	6	BAX9s	87609628	8 711500 876096	8711500876102	8727900370720	ECE	5x10

H10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Patice

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W - W3W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W WhiteVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961BVB2	12	5	W2,1x9,5d	31029330	8 711500 310293	-	8711559523774	ECE	10
12961NBVB2	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8 727900 392043	-	8727900392050	ECE	10

W5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	200

WY5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

C5W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	200

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

12V Světla p ro osobní vozy

Halogenová

Bax

Bax tool box 12V



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55502GKKM	12	-	-	69717928	8 727900 697179	-	8727900697230	-	5

Bax 8,3s/1,35 black



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

HiPerVision

P13W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10



PCY16W HiPerClick



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10



PW16W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10



PS19W LongLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10



PS19W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10



PSY19W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10



HiPerVision LCP



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10



PS24W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10



PSX24W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10



PSY24W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10



PSY24W SilverVision+



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Halogenová



Světla pro **motocykly**





Jak vybrat vhodnou žárovku?

Zažijte více světla

Až o **30 %** více viditelnosti*




Vision moto
★★★★★



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost**



Dostupné v H4, H7, HS1

Vidět a být viděn



CityVision moto
★★★★★



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost**



Dostupné v H4, H7, HS1

Až o **130 %** jasnější světlo*




X-tremeVision moto
★★★★★



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost**



Dostupné v H4, H7

Užijte si svou vášeň

Jasně bílé světlo




CrystalVision ultra
★★★★★



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost**



Dostupné v H4, H7, HS1



Žárovky Philips navržené pro motocykly a skútry jsou vysoce odolné vůči vibracím o síle 10 G.

Obrázky jsou pouze ilustrační.

* ve srovnání se zákonným minimem

** Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7.

www.philips.cz/c-m-li/svetla-na-motocykl

Vision moto

Až o 30% Více světla*

- **Vyšší výkon***
- **Vysoce kvalitní a odolná žárovka pro motocykly**

Žárovky Philips Vision moto poskytují **o 30% větší viditelnost** než standardní žárovky a umožňují tak motocyklistům dohlédnout dále, a to za velmi **výhodnou cenu**.

*Ve srovnání se zákonným minimem



Standardní

Vision moto

Dostupné v



H4



H7



HS1

CityVision moto


Vidět a být viděn

- **Výrazný oranžový efekt**
- **Maximální bezpečnost**
- **Navrženo speciálně pro provoz ve městech**
- **Až o 40% větší viditelnost***

Pro zajištění maximální bezpečnosti a viditelnosti vytváří řada Philips CityVision moto výrazný **oranžový efekt**, který přitahuje pozornost. Všichni motocyklisté požadují větší bezpečnost, především v silném městském provozu.

Řadu Philips CityVision moto jsme vyvinuli s ohledem na **maximální viditelnost** a **maximální bezpečnost**.

*Ve srovnání se zákonným minimem



Standardní

CityVision moto

Dostupné v



H4



H7



HS1

X-tremeVision moto

Až o 130% větší viditelnost*

- **Maximální jasnost**
- **Jedinečná plynová náplň pro optimální životnost**
- **Maximální pohodlí a bezpečnost**

Řada Philips X-tremeVision moto nabízí až o **130% větší viditelnost*** pro motocyklisty, kteří potřebují vidět dále a chtějí **maximální výkon a bezpečnost**.

*Ve srovnání se zákonným minimem



Standardní



X-tremeVision moto

Dostupné v



H4



H7

CrystalVision ultra moto

Jasně bílé světlo

- **Bílý moderní xenonový vzhled**
- **Stylovost na silnici**
- **Vysoce kvalitní a mimořádně odolná žárovka**

Pro řidiče vyhledávající exkluzivní styl nabízejí Philips Crystal Vision jasné bílé světlo. Individualizujte si svůj styl bez kompromisů na komfort a viditelnost.



Standardní



CrystalVision ultra moto

Dostupné v



H4



H7

Vyberte si vhodný typ žárovky



Vision moto


CityVision moto



X-tremeVision moto

CrystalVision ultra moto

— Dostupné ve standardu



Potkávací - dálkové světlo



Přední ukazatel směru



Zadní parkovací světlo



Osvětlení poznávací značky

— Dostupné ve standardu



Přední parkovací světlo



Brzdové světlo



Zadní ukazatel směru

Světla pro motocykly

Halogenová

H4 Vision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 X-tremeVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

H4 CrystalVision ultra moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

H7 Vision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 X-tremeVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

H7 CrystalVision ultra moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

HS1 Vision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 1398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 CristalVision ultra moto



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

S2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Signální žárovky

W3W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200

P21/5W ExtraDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10

Halogenová



24V Světla pro autobusy a nákladní vozy





Jak vybrat vhodnou žárovku?

Odolnost a úspornost

Vyrobena pro **výdrž**



Nejlepší životnost ve své kategorii



MasterDuty



Barva světla

Maximálně **3200 K**



Standards: 3100 K

Životnost*

Maximálně **550 h**



Dostupné v H1, H3, H4, H7, H11

MasterLife



Barva světla

Maximálně **3200 K**



Standards: 3100 K

Životnost*

Maximálně **1200 h**



Dostupné v H1, H3, H4, H7, H11

Úspornost a styl

Maximální **xenonový efekt**



MasterDuty BlueVision



Barva světla

Maximálně **3500 K**



Standards: 3100 K

Životnost*

Maximálně **500 h**



Dostupné v H3, H4, H7



Odolné proti silným vibracím

Obrázky jsou pouze ilustrační


* Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7

www.philips.com/automotive

Odolnost a úspornost

Výhody 24V osvětlení Philips

Díky kombinaci odolnosti **vůči vibracím** a **vysoké kvality**, žárovky Philips pro nákladní vozy vydrží déle než běžné žárovky.



MasterDuty

Vyrobena pro výdrž

- Výdrž až 500 hodin
- Maximální odolnost vůči vibracím
- Zpevněné uchycení a patice chrání proti nárazům
- Zvláště robustní vlákno s dvojitým vinutím

Žárovky Philips MasterDuty jsou konstruovány s ohledem na **maximální odolnost vůči vibracím** a **vynikající životnost**. Řada MasterDuty je **správnou volbou** pro řidiče požadující **tuhost a výdrž**.



Dostupné v balení C1 a B1



Dostupné v



H1

H3

H4

H7

H11

Obrázky jsou pouze ilustrační **43**

MasterLife

Nejlepší životnost ve své třídě

- Výdrž až 1 200 hodin*
- Maximální odolnost vůči vibracím*
- Zvláště robustní vlákno s dvojitým vinutím

Žárovky Philips MasterLife vydrží až **1 200 hodin*** a jsou odolné proti extrémnímu **namáhání** a **vibracím**. Díky **minimálnímu počtu závad** udrží naše žárovky váš vozový park stále produktivní a v provozu. Časově náročné výpadky jsou minimalizovány. **Řada Philips MasterLife je nejchytřejší volbou pro majitele rozsáhlých vozových parků!!**

*Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7

Dostupné v balení C1



Dostupné v



H1



H3




H4



H7



H11



MasterDuty BlueVision

Maximální xenonový efekt

- Maximální odolnost vůči vibracím*
- Vysoce kvalitní křemičité sklo s vrstvou pro xenonový efekt
- Výrazně modré zabarvení a atraktivní vzhled i při vypnutých světlech

Žárovky Philips MasterDuty BlueVision s **modrým efektem xenonových světel** jsou určeny pro řidiče požadující **maximální styl** a **výkon**. Žárovky Philips MasterDuty BlueVision kombinují **trvanlivost** a **odolnost** vůči vibracím řady MasterDuty a **přídavný modrý xenonový efekt** podporující maximální styl. **Styl**.

*Ve srovnání s běžně dostupnými 24V žárovkami H4



Standardní



MasterDuty BlueVision

Dostupné v balení S2 a B1



Dostupné v



H3



H4



H7



Vyberte si vhodný **typ žárovky**



MasterDuty



MasterLife



MasterDuty BlueVision



13258 13336 13342 13972 24362 13620

H1 H3 H4 H7 H11 R2 D1S/R D2S D2R

Potkávací světla - Dálková světla



13961 13844 13821 13929

W5W C5W R5W T4W

Osvětlení interiéru



13498 13496 24356

P21W PY21W H21W

Přední ukazatelé směru



13821 13814 13594 13499

R5W R10W P21/4W P21/5W

Zadní parkovací světla



13821 13814 13844 13961

R5W R10W C5W W5W

Osvětlení RZ



13256 13961 13844 13821 13814 13929

W3W W5W C5W R5W R10W T4W

Obrysová světla



13258 13311 13336 13342 13972 24362

H1 H2 H3 H4 H7 H11

Mlhová světla



13256 13961 13516-13521-13974

W3W W5W WBT5 BAX

Osvětlení přístrojové desky



13256 13961 13821 13929

W3W W5W R5W T4W

Přední parkovací světla



13961 13821 13814 24356

W5W R5W R10W H21W

Postranní ukazatelé směru



13498 13496 24356

P21W PY21W H21W

Zadní ukazatelé směru



13256 13961 13844 13821 13814 13929

W3W W5W C5W R5W R10W T4W

Brzdová světla



13498 13499 24356 13445 13401

P21W P21/5W H21W P25 P22

Zadní mlhové světlo



13498 24356

P21W H21W

Zadní světlo



13498 24356

P21W H21W

24V Světla pro autobusy a nákladní vozy

Halogenová

H1 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

24V signální světla a osvětlení interiéru (pro informace o osvětlení LED retrofi t 24V, viz stranu 71)

P21W MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	200

P21W MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	200

P21/5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	200

PY21W MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	200
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	200

BA7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	200

Miniaturní halogenová signální světla USA

H21W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

Wedge base

W2,5W - W3W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	200

WBT5



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	200
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

C5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	200

Festoon T10,5x43 5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10


Bax 8,5d/2 yellow



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Sady



A nighttime photograph of a multi-lane highway with light trails from cars and a truck. The scene is illuminated by streetlights and vehicle headlights, creating a sense of motion and depth.

Náhradní **sady** a sady pro renovaci světlometů pro osobní a nákladní vozy

Ve většině evropských zemí je pro **větší bezpečnost doporučeno**, aby ve vozidlech byly **homologované náhradní sady**. Nejde jen o **dodržování** zákona, ale také o větší **bezpečnost** řidičů, jelikož jsou kdykoli připraveni **vyměnit** spálenou žárovku.

Naše **sada pro renovaci světlometů** renovuje optiku osobních a nákladních vozů a motocyklů do prakticky původního stavu. Jedná se o **cenově dostupnou alternativu** k celkové výměně světlometů.

www.philips.com/automotive

12V základní náhradní sady

Easy Kit H1



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	-	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	-	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	-	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	-	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	1	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit R2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55476EKKM	12	-	-	69566328	8 727900 695663	-	8727900695687	-	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Single Kit H1



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55008SKKM	12	-	-	52731430	8 711559 527314	-	8711559527222	-	10

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

Single Kit H4



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55005SKKM	12	-	-	52730730	8 711559 527307	-	8711559527246	-	10

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

Single Kit H7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
55007SKKM	12	-	-	52732130	8 711559 527321	-	8711559527215	-	10

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

Single Kit H1/H7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
55010SKKM	12	-	-	30999030	8 711500 309990	-	8711500310163	-	10

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-

Essential Box H1



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	-	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Množství	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	-	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Množství	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	-	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Množství	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	-	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Množství	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box R2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
55721EBKM	12	-	-	70040428	8 727900 700404	-	8727900700411	-	5

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Množství	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1

24V základní náhradní sady

MiniKit H4 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	-	10

Obsah

Typ světelného zdroje	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	-	10

Obsah

Typ světelného zdroje	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	-	4

Obsah

Typ světelného zdroje	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	-	4

Obsah

Typ světelného zdroje	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	-	4

Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

Kit pro renovaci světlometů

Bezpečnost

Obnoví skla světlometů do prakticky původního stavu!

- Méně odlesků a až o 100% více jasnosti
- Bezpečnější jízda v noci
- Odstraní zmatnění a zažloutnutí od škodlivých UV paprsků a nečistot
- Profesionální výsledky do 30 minut bez elektrických nástrojů
- Velmi kvalitní a ekonomická
- Dvouletá záruka ochrany proti UV záření

Odstraní zmatnění a zažloutnutí skel světlometů, vrátí jim původní průhlednost a zajistí tak **větší bezpečnost**. Skla světlometů vlivem přírodních sil matní a oxidují a jsou poškrábána od narážejících předmětů.



Před



Potom



Kit pro renovaci světlometů



Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6

Xenon



Xenonová

řešení pro osobní a nákladní vozy





Jak vybrat vhodnou žárovku?

Zažijte více světla

Ideální pro výměnu



Xenon Vision

Standard



Xenon Vision



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně 4300 K



Standard: 4150 K


Dostupné v D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S

Až o **150 %** více viditelnosti*



Xenon X-tremeVision gen2

Standard



Xenon X-tremeVision gen2



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně 4800 K



Standard: 4150 K


Dostupné v D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

Světlo které vydrží

Klid myslí díky **4 + 3** letem záruky



Xenon LongerLife**



Výkon osvětlení



Životnost

Maximálně 7 let



Dostupné v D1S, D2S, D2R

Užijte si svou vášeň

Homogenní bílý LED efekt



Xenon WhiteVision gen2

Standard



Xenon WhiteVision gen2



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně 5000 K



Standard: 4150 K

Dostupné v D1S, D2S, D2R, D3S

Obrázky jsou pouze ilustrační.

* ve srovnání se zákonným minimem (S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20 % vyšší viditelnost.)

** Není dostupné ve všech zemích. Další informace vám sdělí obchodní zástupce.

www.philips.com/automotive



Zažijte více světla

Xenon Vision

Ideální pro výměnu

- **Technologie výměny jediné lampy:**
nová lampa přizpůsobí svou barevnou teplotu původní lampě
- **Ekonomické řešení**
- **Homologovaná teplota 4 300 K**

S technologií Philips Xenon Vision můžete vyměnit jednu spálenou výbojku a **přizpůsobit** její **teplotu chromatičnosti** teplotě druhé výbojky.

Philips Xenon Vision je inovativní technologie výměny, která představuje ideální ekonomické řešení pro **výměnu jedné výbojky**.



Standardní



Xenon Vision

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S



D1R



D2S



D2R



D3S



D3R



D4S



D4R



D5S

Obrázky jsou pouze ilustrační **61**

Zažijte více světla



Xenon X-tremeVision gen2

Naše nejjasnější xenonová žárovka

- **Optimální světelný výkon**
- **Až o 150% více světla***
- **Maximální bezpečnost a viditelnost**
- **Navrženo pro nejnáročnější řidiče**

Philips Xenon X-tremeVision gen2 využívá nejnovější **xenonovou technologii**. Nabízí **nejvýkonnější** paprsek s maximálním možným vyzařováním světla. To znamená vynikající světelný výkon a jedinečné světelné nastavení pro **optimální pohodlí při jízdě**.

www.philips.com/xenongen2

*ve srovnání se zákonným minimem
(S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20% vyšší viditelnost.)



Standardní



Xenon X-tremeVision gen2

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

Světlo, které trvá

4 roky navíc
+3

Xenon LongerLife

Dvojnásobná životnost, méně časté výměny

Vybavte svůj vůz žárovkami Philips Xenon LongerLife a užívejte si až 7 let jízdy bez starostí o poruchy žárovek. Světelné zdroje Philips Xenon LongerLife automaticky zahrnují 4letou záruku. Pokud svůj produkt zaregistrujete online, můžete tuto záruku prodloužit o **další 3 roky**.

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S

D2S

D2R



3 roky záruky zdarma pomocí 3 snadných kroků

Zaregistrujte si produkt na stránkách www.philips.com/xenonwarranty do 30 dnů od zakoupení.

1 Přejděte na stránky www.philips.com/xenonwarranty a ujistěte se, že jste zakoupili pravý produkt Philips, ověřením bezpečnostního kódu umístěného na certifikátu štítku pravosti.



2 Vyplňte své osobní informace, uveďte, kde jste produkt zakoupili a zašlete doklad o nákupu.



3 Vytiskněte a uschovejte si svůj certifikát o 7leté záruce spolu se svým dokladem o nákupu.



Vytiskněte a uschovejte si svůj certifikát o 7leté záruce spolu se svým dokladem o nákupu.



Užijte si svou vášně

Xenon WhiteVision gen2

Extra bílý LED efekt

- **Intenzivní homogenní jasné bílé světlo**
- **Dokonale ladí s LED osvětlením vašeho vozu**
- **Bílé světlo s teplotou až 5 000 K**
- **Až o 120% větší viditelnost***
- **100% homologace**

Žárovky Philips Xenon WhiteVision gen2 dávají vašemu vozidlu **intenzivní bílý vzhled** a osvětlují vozovku jasnějším, homogenním bílým světlem. Xenon WhiteVision gen2 je **perfektní volba**, pokud chcete na svém vozidle kombinovat xenonové a LED osvětlení.

www.philips.com/xenongen2

*ve srovnání se zákonným minimem
(S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20% vyšší viditelnost.)



Standardní



Xenon WhiteVision gen2

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S

D2S

D2R

D3S

Naše **inovativní řešení** proti **padělán**í xenonových výbojek

Certifikát pravosti **COA**

V distribučních kanálech online i offline se stále častěji objevují **padělané xenonové výbojky** Philips.

Tyto padělané lampy mají **nízkou kvalitu**. Kupování, prodávání a vlastnictví padělků je ilegální.



Jako první na světě přicházíme s **aktivní ochranou** založenou na **nejmodernějších technologiích**, která **chrání** zákazníky a všechny spotřebitele před padělký světelných zdrojů Philips.

Každé nové balení xenonové výbojky, které si objednáte, je nyní vybaveno **certifikátem pravosti (COA)** společnosti Philips.

Pomocí **bezpečnostního kódu** si mohou profesionálové ověřit **pravost** výrobku

Philips na vyhrazené, plně zabezpečené internetové platformě. Lze buď naskenovat QR kód nebo přejít na stránky **www.philips.com/original**.

Jsmo odhodláni **pomáhat** našim zákazníkům, aby se vyhnuli imitacím pochybné kvality, které mohou poškodit jejich vozidlo nebo způsobit zranění.

Vždy se ujistěte, že kupujete pravý výrobek Philips.

Vizuální ověření



Online ověření

- 1 Jděte na stránku www.philips.com/original a postupujte podle pokynů:
- 2 Zadejte jedinečný bezpečnostní kód
- 3 Zadejte číslo ID štítku

Znovu zadejte kód pro ověření jeho správnosti. Další odmítnutí zadání kódu může signalizovat, že výrobek je padělaný.



D1S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415VS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Objednací kódy pro Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Objednací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy									

D1S WhiteVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85409VC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122VS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Žárovky Philips Xenon LongerLife nejsou k dispozici ve všech zemích. Další informace vám sdělí místní zástupce společnosti Philips.

D2S LongerLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Objednáací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Objednáací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Objednáací kódy pro Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Objednáací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy									

D2S WhiteVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Objednáací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Objednáací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Objednáací kódy pro Skandinávie (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Objednáací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy									

D2R WhiteVision gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Žárovky Philips Xenon LongerLife nejsou k dispozici ve všech zemích. Další informace vám sdělí místní zástupce společnosti Philips.

D3S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42403VS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2



LED



LED retrofit

osvětlení pro osobní a nákladní vozy



Jak vybrat vhodná světla LED?



Další stupeň bílého světla




Ultinon LED




Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost



Dostupné v

LED-HL [≈H4], [≈H7]
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Jasnější. Bělejší. Silnější.




X-tremeUltinon LED



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost



Dostupné v

LED-HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [H1]**, [H11]**, [HIR2]**
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Nové

Originální automobilový výkon světla LED



LUXEON
Altilon
OEM LED


X-tremeUltinon LED gen2



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost



Dostupné v

LED-HL [≈H4], [≈H7]
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Obrazky jsou pouze ilustrační. * V porovnání s minimálními zákonnými normami pro halogenové žárovky. ** Připravujeme



Důležité: Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED nelze zákonně instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zřikává veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Hlavní světlomety LED typu Retrofit a vnější signální a směrová světla nemohou být prodávána v Německu, Španělsku, Kypru, Holandsku, Řecku, Lucembursku a ve Maltě.

philips.com/automotiveLED



Profesionální pracovní svítidla LED

LED

Jaké LED osvětlení pro jakou funkci?



Světlomety



Přední parkovací světla



Přední mlhová světla



Přední ukazatele směru




Osvětlení přístrojové desky




Osvětlení interiéru




X-tremeUltinon LED – Originální automobilový výkon světla LED



Ultinon LED – Další stupeň bílého světla



CANbusadaptér pro optimální kontrolu



Důležité: Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED nelze zákonně instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zříkáva veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Hlavní světlomety LED typu Retrofit a vnější signální a směrová světla nemohou být prodávána v Němcku, Španělsku, Kypru, Holandsku, Řecku, Lucembursku a ve Maltě.



Osvětlení odkládací schránky



Zadní parkovací světla



Zadní ukazatel směru



Zadní mlhové světlo



Osvětlení kufru



Osvětlení RZ



Třetí brzdové světlo



Brzdová světla



Zadní světlo

X-tremeUltinon LED – Originální automobilový výkon světla LED

 LED-T10 [≈W5W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-AMBER [≈PY21W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 LED-WHITE [≈P21W]
 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-T20-RED [≈P21/5W], [≈W21/5W]	 LED-AMBER [≈WY21W]	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 LED-T16-, T20-WHITE [≈W16W], [≈W21W]

Ultinon LED – Další stupeň bílého světla

 LED-T10 [≈W5W]	 LED-RED [≈P21/5W]	 LED-AMBER [≈PY21W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 LED-WHITE [≈P21W]
 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-T20-RED [≈W21/5W]	 LED-AMBER [≈WY21W]	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 LED-T20-WHITE [≈W21W]

CANbusadaptér pro optimální kontrolu

 CANbus 5W	 CANbus 5W	 Smart CANbus 21W	 CANbus 21W	 CANbus 5W	 CANbus 5W	 CANbus 21W	 CANbus 21W	 CANbus 21W
---------------	---------------	----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

*Adaptér na 21W pro LED CANbus je součástí balení.

Profesionální pracovní svítidla LED


LED

Ultinon LED


Nová úroveň bílého světla

- Získejte až o **+160 %** jasnější světlo* pro skvělou viditelnost
- Barevná teplota až **6 200 K** pro **čistě bílé světlo**
- Technologie **Philips SafeBeam** pro jízdu bez oslňování
- Životnost až **8 let**

*Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky



Standardní halogenové



Ultinon LED

Dostupné v balení X2



Dostupné v



LED-HL [=H4]



LED-HL [=H7]



LED-FOG
[=H8/H11/H16]

X-tremeUltinon LED


Jasnější. Bělejší. Silnější.

- Až o **+200 %** jasnější světlo* pro skvělou viditelnost
- Barevná teplota až **6 500 K** pro **arktický bílé světlo**
- Technologie řízení tepla společnosti Philips: **AirCool, AirFlux, CeraLight****
- Technologie Philips SafeBeam pro jízdu bez oslňování
- Životnost až **12 let**


*Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky.

****AirFlux:** Pouze pro LED-HL [H4] a LED-HL [H8/H11/H16].

AirCool: Pouze pro LED-HL [H7]. **CeraLight:** systém chlazení pro LED-T10 využívající keramický materiál pro lepší odolnost vůči teple a vibracím



Standardní halogenové



X-tremeUltinon LED

Dostupné v balení X2



Dostupné v



LED-HL [=H4]



LED-HL [=H7]



LED-HL
[=HB3/HB4]




LED-FOG
[=H8/H11/H16]

X-tremeUltinon LED gen2


Originální automobilový výkon světla LED

- **Exkluzivní** technologie automobilových světel LED
- Až o **250 %** jasnější homogenní světlo*
- Barevná teplota až **5 800 K** pro **studené bílé světlo**
- **Optimální spektrum** pro nejlepší viditelnost dopravních značek
- **IP65**: odolné proti prachu a vodě
- Technologie **Philips SafeBeam** pro jízdu bez oslňování
- Životnost až **12 let**

*Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky



Standardní halogenové



X-tremeUltinon LED gen2

Dostupné v balení X2



Dostupné v



LED-HL [H4]



LED-HL [H7]



LED-FOG
[H8/H11/H16]

Adaptér CANbus LED


Lepší uzpůsobení pro žárovky LED pro dodatečnou instalaci

- **Předejdte nepřesným varováním na palubní desce**
- **Snadná instalace**
- Bez efektu blikání
- Plně funkční indikátor dálkových světel*

Při montáži a provozu žárovek LED pro dodatečnou instalaci mohou uživatelé narazit na různé problémy.

Adaptéry CANbus LED od společnosti Philips zaručují lepší uzpůsobení pro klid v duši.

*Pouze pro H4



Dostupné v balení X2



Dostupné v



LED-CANBUS for
LED-HL [H4]
LED-HL [H7]
LED-HL [H8/H11/H18]



LED-CANBUS [5W]



Smart CANBUS [21W]

12V LED retrofit osvětlení pro světlometry a mlhovky

LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11342XUWX2	12	22	P43t-38	06012931	8 719018 060129	-	8719018060136	-	6

LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12901HPX2	12	23	P43t-38	39737631	8 727900 397376	-	8727900397383	-	6

LED-HL [≈H4] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11342ULWX2	12	15	P43t-38	39859531	8 727900 398595	-	8727900398601	-	6

LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11972XUWX2	12	25	PX26d	06014331	8 719018 060143	-	8 719 018 060 150	-	6

LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12985BWX2	12	25	PX26d	39817531	8 727900 398175	-	8727900398182	-	6

LED-HL [≈H7] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11972ULWX2	12	14	PX26d	39861831	8 727900 398618	-	8727900398625	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11366XUWX2	12	15.5	PGJ19-1/2/3	06016731	8 719018 060167	-	8 719 018 060 174	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12794UNIX2	12	19	PGJ19-1/2/3	39739031	8 727900 397390	-	8727900397406	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11366ULWX2	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8 727900 398632	-	8727900398649	-	6

LED-HL [≈HB3/HB4] X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11005XUWX2	12	25	P20d/P22d	39875531	8 727900 398755	-	8727900398762	-	6

12V LED retrofit signalizační a vnitřní osvětlení

LED-FEST 30 mm 4000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10

LED-FEST 30 mm 6000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 387223	-	8727900387230	-	10

LED-FEST 30 mm 6000 K Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

LED-FEST 38 mm 4000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 703412	-	8727900703405	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 703399	-	8727900703382	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

LED-FEST 43 mm 4000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 383416	-	8727900383423	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10



Důležité: Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED nelze zákonně instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zřikává veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Hlavní světlotometry LED typu Retrot a vnější signální a smerová světla nemohou být prodávána v Němcu, Španělsku, Kypru, Holandsku, Recku, Lucembursku a ve Malte.

LED-T10 [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10

LED-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10

LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10

12V LED retrofit vnitřní osvětlení

Tyto objednáací kódy pro vnitřní osvětlení jsou platné v těchto zemích:

Německo, Španělsko, Slovensko, Kypru, Británii, Holandsku, České republice, Řecku, Maďarsku, Litvě, Lucembursku, Maltě a ve Slovinsku.

LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12799160X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39792530	8 727900 397925	-	8727900397932	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961ULWIX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05060130	8 719018 050601	-	8719018050618	-	10

LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12799180X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39794930	8 727900 397949	-	8727900397956	-	10

LED-FEST 30mm 6000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12941160X1	12	1	SV8,5-8	39804530	8 727900 398045	-	8727900398052	-	10

LED-FEST 38 mm 6000K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12859160X1	12	1	SV8,5-8	39800730	8 727900 398007	-	8727900398014	-	10

LED-FEST 38 mm 6000K Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11854ULWIX1	12	0.6	SV8,5-8	05058830	8 719018 050588	-	8719018050595	-	10

LED-FEST 43 mm 6000K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12946160X1	12	1	SV8,5-8	39802130	8 727900 398021	-	8727900398038	-	10

12V LED retrofit signalizační osvětlení

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

LED-RED [≈P21/5W] Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499ULRX2	12	2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

LED-RED [≈P21W] Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10

LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10



Důležité: Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED netže zákonem instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zřikává veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Hlavní světlotmety LED typu Retrot a vnější signální a smerová světla nemohou být prodávána v Němcu, Španělsku, Kypru, Holandsku, Recku, Lucembursku a ve Malte.

LED-WHITE [≈P21W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10

LED-T16-WHITE [≈W16W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11067XUWX2	12	TBC	W2,1x9,5d	05184430	8 719018 051462	-	8719018051851	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 050830	-	8719018051479	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10

LED-T20-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10

LED-T20-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10

LED-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10

LED-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10

Adaptér CANbus LED

LED-CANBUS [≈5W]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10

LED-CANBUS [≈21W]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10

LED-CANBUS pro LED-HL [≈H4]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10

LED-CANBUS pro LED-HL [≈H7]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10

LED-CANBUS pro LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10

LED spojovací kroužek pro LED-HL

Typ B



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11172BX2	-	-	-	05121930	8 719018 051219	-	8719018051226	-	10

Typ C



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11172CX2	-	-	-	05123330	8 719018 051233	-	8719018051240	-	10



Důležité: Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED nelze zákonně instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zříkáva veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Hlavní světlotmety LED typu Retrot a vnější signální a smerová světla nemohou být prodávána v Němcku, Španělsku, Kypru, Holandsku, Řecku, Lucembursku a ve Malte.

24V LED retrofit signalizační a vnitřní osvětlení

LED-FEST 38 mm 6000K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 1384 185	-	8727900384192	-	10

LED-FEST 43 mm 6000K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 1397 208	-	8727900397215	-	10

LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 0514 55	-	8719018051486	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 0514 62	-	8719018051479	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 0514 93	-	8719018051509	-	10

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 0515 78	-	8719018051585	-	10

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 0515 16	-	8719018051523	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 0515 30	-	8719018051547	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 0515 54	-	8719018051561	-	10



Důležité: Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED nelze zákonně instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zříkáva veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Hlavní světlomety LED typu Retrot a vnější signální a smerová světla nemohou být prodávána v Němcku, Španělsku, Kypru, Holandsku, Recku, Lucembursku a ve Malte.



LED retrofit t osvětlení pro osobní a nákladní vozy

LED

LED



Profesionální

pracovní svítidla LED





Najděte
tu pravou
**pracovní
svítilnu LED**
pro daný úkol

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium
			
			
Světlo Boost  100 lm  <10 h	Světlo Boost  130 lm  <11 h	Světlo Boost  200 lm  <2 h	Světlo Boost  145 lm  <6 h
Světlo Eco  50 lm  <10 h		Světlo Eco  100 lm  <4,5 h	Světlo Eco
Úhel/flexibilita světla  50°  90°	Úhel/flexibilita světla  40°	Úhel/flexibilita světla  80°	Úhel/flexibilita světla  80°
Upevnění  Pásek na hlavu	Upevnění  Spona	Upevnění  Spona  Magnet	Upevnění  80° klip  Magnet
Odolnost  IPX4	Odolnost  IP54	Odolnost  IP54  IK07	Odolnost  IP54  IK07
Odolnost proti mastnotě  Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě  Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě  Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě  Pro práci v garáži
Napájení  3x AAA	Napájení  3x AAA	Napájení   <2 h	Napájení   2 h
		Funkce nabíjení  Micro USB  1500x	Funkce nabíjení  Micro USB
Zadání obj. LPL29B1 GOC 39360631	Zadání obj. LPL19B1 GOC 38819031	Zadání obj. LPL42X1 GOC 39631731	Zadání obj. LPL28RECHX1 GOC 39220394

Novinka

RCH5S



Světlo Boost



Ztlumené světlo



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení




Zadání obj. LPL62X1

GOC 05163931

RCH6



Světlo Boost



Světlo Eco



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL38X1

GOC 39607231

RCH10



Světlo Boost



Úhel/flexibilita světla



Upevnění



Odolnost




Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL20X1

GOC 39060531

RCH19



Světlo Boost



Světlo Eco



Úhel/flexibilita světla



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL46X1

GOC 39823631

RCH21S



Světlo Boost



Světlo Eco



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL47X1

GOC 39841031

Novinka

RCH25



Světlo Boost



Ztlumené světlo



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL63X1

GOC 05165331

Novinka

RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Světlo Boost 350 lm 3,5 h	Světlo Boost 330 lm	Světlo Boost 1200 lm 3 h	Světlo Boost 1000 lm <3 h	Světlo Boost 2300 lm 2 h	Světlo Boost 1500 lm 1 h
Světlo Eco 150 lm <8 h		Světlo Eco 500 lm 5,5 h	Ztlumené světlo 100 lm <12 h	Světlo Eco 1200 lm 4 h	Světlo Eco 750 lm 2,5 h
Úhel/flexibilita světla 90° 90°	Úhel/flexibilita světla 120°	Úhel/flexibilita světla 120° 360°	Úhel/flexibilita světla 90° 180°	Úhel/flexibilita světla 90° 180°	Úhel/flexibilita světla 360° 90°
Funkce UV světlo FindMe			Funkce Tlumicí	Funkce CRI 92 Matný filtr	Funkce CRI 92 Matný filtr
Upevnění 360° háček Magnet	Upevnění 360° háček	Upevnění Držák 1,1 – 1,8 m	Upevnění Magnet		Upevnění Svorka Magnet
Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP68 IK09	Odolnost IP67 IK09	Odolnost IP54 IK07
Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži
Napájení 2,5 h	Napájení 100-240 V 5 m	Napájení 100-240 V 5 m	Napájení <4,5 h	Napájení 100-240 V 5 m	Napájení 1:1 h 3:2 h
Funkce nabíjení Dokovací stanice		Funkce nabíjení 2 h	Funkce nabíjení Micro USB	Funkce nabíjení 3,5 h Powerbanka	Funkce nabíjení Dokovací stanice
Zadání obj. LPL34UVX1 GOC 39419131	Zadání obj. LPL35X1 GOC 39421431	Zadání obj. LPL45X1 GOC 39732131	Zadání obj. LPL64X1 GOC 05167731	Zadání obj. LPL39X1 GOC 39609631	Zadání obj. LPL403MODX1 GOC 39627066

LPL29B1

100/50 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

HDL10

Vyzařovací úhel 50°

Kvalitní povrchová úprava

- Hlavice sklopná v úhlu 90°
- Nastavitelná páska na hlavu
- Odolnost vůči vodě
- Napájeno 3 bateriemi AAA

Široký vyzařovací úhel

- Vyzařovací úhel 50°
- Diody LED s dlouhou životností

Dva režimy osvětlení

- Intenzivní světlo 100 lm pro práci vyžadující přesnost
- Úsporné osvětlení 50 lm pro rychlé kontroly

Vysoce výkonná svítidla LED na čelo společnosti Philips představuje dokonalý nástroj pro provádění oprav s volnými rukama. Díky sklopné hlavici můžete osvětlení jednoduše v úhlu 90° nasměřovat tam, kde jej potřebujete. Režimy úsporného a intenzivního osvětlení spolu se širokým vyzařovacím úhlem umožňují dokonalé osvětlení pracovního prostoru.



LPL19B1

130 lm

Penlight Professional

Přenosný nástroj pro kontroly

Velmi intenzivní bílé světlo pro optimální viditelnost

- Vysoce kvalitní LED se světelným tokem 130 lumenů
- Přirozené bílé světlo s teplotou 6 000 K

Vhodné i pro velmi úzké prostory

- Bodová svítidla: 20 lm
- Malý kompaktní tvar

Pro všechny kontrolní práce

- Odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54
- Výdrž na baterii 11 hodin

Philips Penlight Professional je odolná a spolehlivá pracovní lampa se 6 trvanlivými a výkonnými zdroji LED vyzařujícími 130 lumenů jasného, přirozeně bílého světla pro důkladnou kontrolu libovolných prostorů.



LPL42X1

200/100 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

PEN20

Výkonné nabíjecí svítilno LED, které se vejde do kapsy

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Zažehněte tmu s jasným a měkkým přirozeným světlem
- Vysoce kvalitní světlo LUXEON® LED se světelným tokem až 200 lm
- Osvětlí rozsáhlou pracovní oblast díky širokému paprsku s vyzařovacím úhlem 80°

Baterie s velmi dlouhou výdrží

- Nová baterie vydrží 5× déle než většina dobíjecích baterií
- Delší výdrž a velmi rychlé dobíjení přes USB
- Doba provozu na baterii: 2 h / 4,5 h
- Doba nabíjení baterie: <2 h

Vysoká odolnost

- Vysoká nárazuvzdornost: IK07
- Odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54

Volné ruce na práci

- S vestavěným 80° otočným háčkem a magnetem funguje i bez potřeby držet světlo v ruce



LPL28RECHX1

145 lm

Penlight Premium

Kompaktní, možnost nabíjení přes USB

Pro všechny kontrolní práce

- Prosvítíte tmu
- High-quality LUXEON® LED: 145 lm light output
- Bodová svítlna: světelný tok 120 lm
- 80° vyzařovací úhel

Vysoce odolné osvětlení pro práci s volnými rukama

- Vysoká nárazuvzdornost: IK07
- Odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54
- Odolné vůči chemikáliím

Baterie s velmi dlouhou výdrží

- Nová baterie vydrží 5× déle než většina dobíjecích baterií
- Delší výdrž a velmi rychlé dobíjení přes USB



LPL62X1

300/30 lm

RCH5S

Kapesní inspekční svítilna

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Jedinečná funkce tlumení osvětlení pro vaše pohodlí, včetně paměťové funkce
- Režim Boost, až 300 lumenů
- Bodové světlo, až 120 lumenů
- 120° široký úhel paprsku
- Jasně přirozené světlo 6 000 K

Vylepšená odolnost

- Velká odolnost proti nárazu – třída IK09
- Vysoká odolnost proti vodě a prachu – IP68
- Odolné proti chemickým a dílenským rozpouštědlům

Baterie s dlouhou životností

- Dokovací stanice sdílená s modelem Philips RCH25
- Dlouhá výdrž – až 12 hodin (při tlumeném světle)
- Mimořádně rychlé dobíjení – méně než 2,5 hodiny

Univerzálnost

- 180° otočný světelný modul
- Bez nutnosti držení v rukou: 360° zásuvné háčky a silný magnet



New



LPL38X1

130/70 lm
Zesílený výkon/Eco režim

RCH6

Kompaktní kapesní a čelní svítidlo LED

Kapesní a čelní svítidlo – dva způsoby svícení

- Víceúčelové osvětlení, štíhlý design
- Čelní svítidlo otočné o 90°
- Silný magnet a páska na hlavu
- Funkce FindMe

Větší světelný tok

- Zažehněte tmou
- Vysoce kvalitní svítidlo LUXEON® LED se světelným tokem 130 lm
- 90° vyzařovací úhel

Baterie s velmi dlouhou výdrží a rychlým nabíjením

- Pětinásobná životnost díky nové, pokročilé technologii
- Velmi rychlé dobíjení a dlouhá výdrž

Vysoká odolnost

- Vysoká nárazuvzdornost – IK07
- Ochrana proti vodě a prachu – IP54



LPL20X1

150 lm

RCH10

Snadno otevíratelný uzávěr s magnetem

Větší světelný tok

- Bílé světlo LED 150 lm

Vysoká odolnost

- Vysoká nárazuvzdornost – IK07
- Odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54

Volné ruce na práci

- Bez kabelu, s otočným háčkem a magnetem na spodní straně

Kompaktní nabíjecí montážní lampa je ideální pro rychlé kontroly i delší opravy. Silný paprsek s úhlem 120° eliminuje všechny stíny a háček plně otočný umožňuje mít při práci volné ruce.



LPL46X1

250/120 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

RCH19

Ultratenká dobíjecí svítidla

Ultratenká a všestranná svítidla

- Světelný modul otočný o 180°
- Volné ruce: háček otočný o 360° a silný magnet
- Až 7 hodin práce bez kabelu v režimu Eco
- Rychlé dobíjení – 3 hodiny

Mimořádně jasné světlo

- zesílený světelný výkon – až 250 lumenů
- šířka paprsku 90°
- jasné přirozené světlo – 6,000 K

Robustní konstrukce pro dílenské prostředí

- vysoká odolnost proti nárazu – IK07
- odolné vůči chemikáliím a rozpouštědlům



LPL47X1

300/120 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

RCH21S

Robustní dobíjecí svítlna s dokovací stanicí

Zesílená nerozbitná konstrukce

- Robustní kryt a gumová rukojeť pro silnou odolnost vůči nárazu – IK08
- Vysoký stupeň ochrany proti vodě, prachu a rozpouštědlům
- Odolnost proti chemikáliím a dílenským rozpouštědlům

Vysoce kvalitní bílé LED světlo

- Vysoce kvalitní LED LUXEON® světlo s výkonem 300 lm v zesíleném režimu a 120 lm v Eco režimu
- Šířka paprsku 90°
- Jasně přirozené světlo – 6 000 K

Mimořádně trvanlivá lithiová baterie

- 5-krát delší životnost proti běžné lithiové baterii – až 1500 dobíjecích cyklů (Standardní počet cyklů nabíjení na trhu: 300)
- Možnost práce bez kabelu až 6 hodin v Eco režimu
- Super rychlé dobíjení za méně než 2 hodiny

Praktický a všestranný

- Světelný modul otočný o 90°
- Gumová rukojeť pro snadný úchop
- Volné ruce: háček otočný o 360° a silný magnet
- Červená kontrolka FindMe v pohotovostním režimu



LPL63X1

500/50 lm

RCH25

Ruční inspekční svítlna

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Jedinečná funkce tlumení osvětlení pro vaše pohodlí, včetně paměťové funkce
- Režim Boost, až 500 lumenů
- Bodové světlo, až 300 lumenů
- 120° široký úhel paprsku
- Jasně přirozené světlo 6 000 K

Vylepšená odolnost

- Velká odolnost proti nárazu – třída IK09
- Vysoká odolnost proti vodě a prachu – IP68
- Odolné proti chemickým a dílenským rozpouštědlům

Baterie s dlouhou životností

- Dokovací stanice sdílená s modelem Philips RCH5S
- Dlouhá výdrž – až 10 hodin (při tlumeném světle)
- Rychlé dobíjení – méně než 3,5 hodiny

Univerzálnost

- 180° otočný světelný modul
- Bez nutnosti držení v ruce: 360° zásuvné háčky a silný magnet

New





LPL34UVX1

350/150 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

RCH31UV

Dobíjecí kompaktní montážní
lampa LED s UV zdrojem

**Vysoce kvalitní bílé světlo LED LUXEON®
a UV zdroj pro detekci úniků**

- Vysoce výkonné osvětlení LED: 350 lm v intenzivním režimu a 150 lm v úsporném režimu
- Široký vyzařovací úhel – 90°
- UV zdroj pro zjišťování úniků

Vysoká odolnost

- Vysoká nárazuvzdornost IK07
- Ochrana proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54

Baterie s velmi dlouhou výdrží

- Nová baterie s pětinasobnou životností
- Dlouhá výdrž a velmi rychlé dobíjení

Praktické a všestranné

- Flexibilní modul osvětlení otočný o 90°
- Volné ruce při práci: Vysouvací plně otočný háček a silný magnet
- Červená kontrolka FindMe v pohotovostním režimu



LPL35X1

330 lm

CBL10

Kompaktní montážní lampa LED s kabelem

Vysoce výkonné bílé osvětlení LED

- Drtič tmy
- Vysoce výkonné osvětlení LED o světelném toku 330 lm
- Široký vyzařovací úhel 120°

Vysoká odolnost

- Odolnost proti chemickým rozpouštědlům a rozpouštědlům používaných v dílnách a servisech
- Vysoká nárazuvzdornost IK07
- Ochrana proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54

Kompaktní osvětlení pro práci s volnými rukama

- Výkonné osvětlení s kompaktním designem
- Vysouvací plně otočný háček

Montážní lampy Philips LED CBL10 jsou vybaveny výkonnými diodami LED s intenzivním bílým světlem a širokým, jasným paprskem pro spolehlivé osvětlení. Bílé světlo s teplotou chromatičnosti 6 000 K optimalizuje jas a viditelnost, zvyšuje vizuální pohodu a snižuje únavu zraku při práci.



LPL45X1

1200/500 lm
Zesílený výkon/
Eco režim

CBH51

Hybridní servisní svítlna LED

Univerzálnost


- Použití s kabelem nebo bezdrátově
- Integrované teleskopické upevnění, prodloužení z 1,1 m na 1,8 m
- 360° háčky s pěnovým polstrováním
- 5,5 hodiny / 3 hodinová výdrž

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Režim Boost, až 1 200 lumenů
- 120° široký úhel paprsku
- Jasně přirozené světlo 6 000 K

Vylepšená odolnost

- Vysoká nárazuvzdornost IK07
- Ochrana proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP54
- Odolné proti chemickým a dílenským rozpouštědlům
- 5 metrů dlouhý robustní kabel pro náročná pracovní prostředí



LPL64X1

1000/100lm

PJH10

Malý ruční projektor

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Jedinečná funkce tlumení osvětlení pro vaše pohodlí, včetně paměťové funkce
- Režim Boost, až 1 000 lumenů
- 90° úhel paprsku
- Jasně přirozené světlo 6 000 K

Vylepšená odolnost

- Velká odolnost proti nárazu – třída IK09
- Vysoká odolnost proti vodě a prachu – IP68
- Odolné proti chemickým a dílenským rozpouštědlům

Baterie s dlouhou životností

- Dlouhá výdrž – až 12 hodin (při tlumeném světle)
- Nabíječka micro USB
- Dobití – méně než 4,5 hodiny

Univerzálnost

- 180° otočný světelný modul
- Bez nutnosti držení v ruce: silný magnet a třetí nožka včetně klipu

New



Řešení osvětlení pro reálné barvy

Skutečně bílé denní světlo


Philips MatchLine

Reálné barvy, navrženo
pro profesionály

Díky využití nejnovější technologie Lumileds LUXEON® SMD LED nabízí Philips MatchLine skutečně bílé denní světlo (6 000 K). Provádějte lakování, povrchové úpravy, čištění nebo přípravu povrchů za stejných podmínek, jako byste pracovali venku za jasného slunečního dne.

www.philips.com/matchline


Vezměte osvětlení do svých rukou a zažehněte stíny s naší novou svítilnou MatchLine s reálným podáním barev




Bez filtru



Barevné podání při použití
klasické žárovky



Přiměřené CRI



S filtrem



Barevné podání při
použití MatchLine



Dobré CRI



Vynikající CRI



LPL39X1

PJH20

Dobíjecí svítlna LED pro lakovny

2300/1200 lm
Světelný tok ve dvou nastaveních

Vynikající a praktické jasné světlo

- Možnost snadného přizpůsobení barev nabízející stejné podmínky jako denní světlo
- Vysoký index barevného podání (CRI 92) ukazující reálné barvy
- Víceúčelové, světelný tok ve dvou nastaveních (2 300 / 1 200 lm)
- Široký paprsek s vyzařovacím úhlem 90° pro osvětlení celé pracovní oblasti
- Matný filtr pro potlačení oslnění při práci

Všestranné

- Sada dvou baterií a napájení přes kabel: jednoduchá změna mezi napájením z nabíjecího zdroje a přes kabel
- Flexibilita díky pěti-metrovému kabelu
- S praktickým stativem (je třeba objednat samostatně), díky kterému lze jednoduše nastavit co nejefektivnější osvětlení

Vysoká odolnost

- Velmi vysoká nárazuvzdornost: IK09
- Vysoká odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP67



1500/750 lm
Světelný tok ve dvou nastaveních

LPL403MODX1

MDLS CRI

Vícesměrový osvětlovací systém se 3 moduly pro lakovny

Výkonné osvětlení, které eliminuje stíny

- Možnost snadného přizpůsobení barev nabízející stejné podmínky jako denní světlo
- Vysoký index barevného podání (CRI 92) ukazující realistické barvy
- Eliminuje stíny díky úplnému pokrytí v rozsahu 360°
- Vysoce kvalitní, světelný tok ve dvou nastaveních (1 500 / 750 lm)
- Matný filtr pro potlačení oslnění při práci

Všestranné

- Pracujte s volnými rukama a jednoduše nastavujte směr světla
- Nová baterie s pokročilou technologií umožňuje až pětkrát delší dobu práce

Vysoká odolnost

- Velmi vysoká nárazuvzdornost: IK09
- Vysoká odolnost proti vodě, prachu a rozpouštědlům: IP67

Poznámka: lze objednat jeden samostatný náhradní modul



HDL10



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL29B1	4.5	1.6	-	39360631	8 727900 393606	-	8727900393699	-	6

Penlight Professional



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL19B1	4.5	1.6	-	38819031	8 727900 388190	-	8727900388206	-	6

PEN20



Objednací číslo	V	W	plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL42X1	100-240	1.8	-	39631731	8 727900 396317	-	8727900396324	-	6

Penlight Premium



Objednací číslo	V	W	plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL28RECHX1	100-240	2	EU	39220394	8 727900 392203	-	8727900392210	-	4

RCH5S



Objednací číslo	V	W	plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL62X1	100-240	3	EU	05163931	8 719018 051639	-	8719018051646	-	6

RCH6



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL38X1	100-240	2	EU	39607231	8 727900 396072	-	8727900396089	-	6

RCH10



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL20X1	100-240	2.5	EU	39060531	8 727900 390605	-	8727900390612	-	6

RCH19



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL46X1	100-240	2	EU	39823631	8 727900 398236	-	8727900398243	-	6

RCH21S



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL47X1	100-240	3	EU	39841031	8 727900 398410	-	8727900398427	-	6

RCH25



Objednací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL63X1	100-240	5	EU	05165331	8 719018 051653	-	8719018051660	-	6

RCH31UV



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL34UVX1	100-240	3	EU	39419131	8 727900 394191	-	8727900394207	-	6

CBL10



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL35X1	100-240	3.5	EU	39421431	8 727900 394214	-	8727900394221	-	6

CBH51



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL45X1	100-240	10	EU	39732131	8 727900 397321	-	8727900397338	-	6

PJH10



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL64X1	100-240	10	EU	05167731	8 719018 051677	-	8719018051684	-	6

PJH20



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL39X1	100-240	20	EU	39609631	8 727900 396096	-	8727900396102	-	6

PJH20 Tripod



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL43X1	-	-	-	39634833	8 727900 396348	-	8727900396355	-	2

MDLS CRI Vícesměrový osvětlovací systém



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL403MODX1	100-240	15	EU&UK	39627066	8 727900 396270	-	8727900396287	-	1

MDLS CRI Vícesměrový osvětlovací systém - náhradní modul



Objednáací číslo	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
LPL41SPAREX1	100-240	5	-	39629433	8 727900 396294	-	8727900396300	-	2

Univerzální autonabíječka USB



Objednáací číslo	V	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balen
DLP2357/10	10.5 -18	-	61448985	4 895185 614489	-	-	-	36

www.philips.com/automotive

■ Automobilová průmyslová kvalita

Produkty automobilové průmyslové kvality Philips jsou navrženy a vyvinuty na základě přísných postupů kontroly kvality (včetně příslušných standardů ISO), což zaručuje konzistentně vysokou kvalitu výroby.

■ Asymetrický světelný kužel

Produkty automobilové průmyslové kvality Philips jsou navrženy a vyvinuty na základě přísných postupů kontroly kvality (včetně příslušných standardů ISO), což zaručuje konzistentně vysokou kvalitu výroby.

■ Baňka

Baňka je skleněná část halogenové žárovky nebo xenonové výbojky, ve které dochází k vyzařování světla. Sestává z tvrzeného nebo křemičitého skla a obsahuje vlákno a dvě elektrody.

■ Blokování UV záření

Sklo blokující ultrafialové (UV) záření pohlcuje UV světlo vytvářené vláknem nebo elektrickým obloukem. Blokování UV záření je povinným požadavkem všech automobilových žárovek splňujících normy EHK, protože UV záření může poškozovat plastový kryt světlotetů.

Viz také křemičité sklo

■ CeraLight

Chladicí systém využívající keramický materiál pro lepší odolnost vůči teple a vibracím

■ Certifikace IP65

Ochrana proti pronikání prachu a stříkající vodě prodlužující životnost

■ D(...)

Označení xenonových výbojek (HID), kde **D** znamená „discharge“ (výboj). Existující technické typy: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** a **D5S**.

D1 a **D2** – první žárovky uvedené v roce 1991.

D3 a **D4** – bezrtuťové žárovky, které nahrazují žárovky D1 a D2. U žárovek D1 a D3 je elektronický vysokonapěťový startér již integrován v patci žárovky. Typ **S** se používá s projekčními systémy (systémy čoček). Verze **R** se používá u otevřených reflektorů a zahrnuje dodatečný nátěr na vnější baňce (proužek), který zastiňuje určité oblasti a umožňuje předcházet oslnění.

D5S je 25W žárovka s integrovaným startérem a integrovaným předřadníkem

■ DRL

Světla pro denní svícení

■ ECE R

Regulace Evropské hospodářské komise.

Příklady u osvětlení vozidel:

R37 – zdroje s vláknem

R99 – plynové výbojkové světelné zdroje

R48 – instalace světelných a signalizačních zařízení

■ EHK (ECE)

Evropská hospodářská komise. Jedna z pěti regionálních komisí Organizace spojených národů (OSN) sídlící v Ženevě. Tato komise se podílí na zvyšování efektivity OSN prostřednictvím implementace výsledků globálních konferencí a summitů OSN na regionální úrovni. EHK zodpovídá za harmonizaci technických specifikací vozidel, jejichž předpisy jsou také povinné v mnoha zemích mimo Evropu.

■ Elektrický oblouk

Světelný výboj mezi dvěma elektrodami xenonové výbojky. Princip je podobný výboji blesku. Elektrický oblouk je vytvářen vysokonapěťovým startérem a je stabilizován a řízen předřadníkem.

■ Elektrody

Elektrické vodiče, které jsou umístěny navzájem naproti sobě v těle xenonové plynové výbojkové žárovky. Elektrický oblouk, který vyzařuje světlo, vzniká mezi těmito elektrodami.

■ Festoon

Žárovka válcového tvaru s kontakty na obou koncích, například C5W. Obvykle se používá k osvětlení interiéru a poznávacích značek

■ H(...)

Označení halogenových žárovek. H = halogen

Žárovky jsou očíslovány vzestupně.

Některé nejběžnější typy:

H1 – první halogenová žárovka (jedno vlákno)

H4 – dvouvláknové řešení pro použití s potkávacími a dálkovými světly v jedné jednotce světlotetů

H7 – nejčastější halogenová žárovka v Evropě používaná u potkávacích, dálkových a mlhových světel

■ Halogen

Plyn, který se používá k vytváření halogenového cyklu v žárovkách. Během provozu se z wolframu vypařují molekuly kovu. Během halogenového cyklu se spojují s molekulou halogenu a klesají zpět k drátu. To prodlužuje životnost žárovek a umožňuje provoz s vyšší svítivostí. Halogenové žárovky obsahují vysokotlakou halogenovou náplň. Nehalogenové žárovky často používají vakuum.

■ HB(...)

Názvy EHK původních severoamerických typů žárovek, které byly schváleny pro používání v Evropě. Příklad: HB3 představuje 9005 a HB4 představuje 9006.

■ Hg

Chemická značka rtuti (latinsky hydrargyrum).

Typy D1 a D2 xenonových výbojek obsahují přibližně třetinu rtuti oproti obvyklým domácím úsporným zářivkám.

Typy D3, D4 a D5 jsou zcela bezrtuťové

■ HID

Výbojka s vysokou intenzitou. Správný technický termín pro xenonovou žárovku.

Viz také plynová výbojka, xenonové světlo, xenonový systém

■ HiPerVision

Řada velmi kompaktních signálních žárovek s vysoce přesnými vlákny a dlouhou životností. Určeno pro signální světla, mlhová světla a zadní a přední světla pro denní svícení za jízdy.

■ Kandela (cd)

Jednotka svítivosti, která měří množství světelného výkonu vydávaného světelným zdrojem v určitém směru

■ Kelvin (K)

Jednotka měření teploty založená na absolutní stupnici, kde nula (–273 °C) představuje bod, ve kterém ustává veškerý tepelný pohyb. Pokud hovoříme o osvětlení, jde o jednotku měřící teplotu chromatičnosti.

Čím vyšší je teplota chromatičnosti, tím bělejší a chladnější se světlo jeví.

■ **Křemičité sklo**

Sklo s odolností vůči změnám teploty a tlaku pro halogenové žárovky a xenonové výbojky s vysokou intenzitou. Sklo je také vybaveno speciálním potahem chránícím proti škodlivému ultrafialovému (UV) záření.

■ **LED**

Dioda vyzařující světlo (Light Emitting Diode)

■ **Lumen (lm)**

Jednotka světelného toku

■ **Lux (lx)**

Jednotka osvětlenosti. 1 lx = 1 lm/m²

Viz také osvětlenost

■ **Luxmetr**

Zařízení určené k měření osvětlenosti

■ **LUXEON**

Technologie čipů Lumileds

■ **Ministerstvo dopravy Spojených států**

Ministerstvo dopravy Spojených států dohlíží na funkce správy související s federální dálniční, leteckou, železniční, námořní a ostatní dopravou. Jeho funkce je srovnatelná s Evropskou hospodářskou komisí (EHK)

■ **Osvětlenost (lx)**

Na rozdíl od světelného toku (lm), který měří celkové množství světla vydávané světelným zdrojem, popisuje osvětlenost množství světelného toku na jednotku plochy, např. na silnici. Osvětlenost se měří luxmetrem.

■ **Palubní napětí**

Elektrické napětí palubní sítě vozidla. Provozní napětí u konektorů žárovek se u vozidel obvykle pohybuje mezi 13 a 14V. Oficiální zkušební napětí halogenových žárovek světlometů je podle ECE R37 13,2V.

U nákladních vozidel s palubním napětím 24V je zkušební napětí 28V.

Palubní napětí má významný vliv na životnost žárovek s vlákem. Obecně platí, že 5% zvýšení napětí snižuje životnost o 50%.

■ **Patice**

Spodní část žárovky, která zajišťuje správné mechanické a elektronické propojení se světlometem vozidla. Její přesnost je důležitá pro dosažení správného světelného kuželu.

■ **Pb**

Chemická značka olova (latinsky plumbum).

Všechny automobilové žárovky produkty společnosti Philips **neobsahují olovo**.

■ **Předřadník**

Elektronický předřadník, který řídí xenonovou výbojku (HID)

■ **Splňuje EMI**

Automobilové normy týkající se elektromagnetického rušení

■ **Světelný tok (lumen)**

Celkové množství světla vyzařovaného světelným zdrojem ve všech směrech

■ **Svitivost**

Intenzita světla vyzařovaného povrchem na jednotku plochy v daném směru, například z vlákna nebo elektrického oblouku xenonové výbojky. Jde o významný indikátor množství světla vydávaného světlomety na silnici. Počítá se v jednotkách cd/m².

■ **Technologie AirCool**

Inteligentní chladicí systém který odvádí teplo z citlivých elektrických součástek (aktivní chlazení větrákem)

■ **Technologie AirFlux**

Optimální řízení teploty znamená delší životnost (pasivní chlazení využívající pokles teploty)

■ **Technologie SafeBeam**

Technologie, která míří světlo přesně tam, kde ho na vozovce potřebujete

■ **Teplota chromatičnosti**

Tepelné vyjádření barvy světla. Je odvozeno od barvy tepelného záření vydávaného černým tělesem zahřátým na určitou teplotu (viz také Kelvin)

■ **Vlákno**

Stočený wolframový drátek, který vyzařuje světlo

■ **Výbojka**

Správný technický **termín pro xenonovou žárovku** je výbojka s vysokou intenzitou. Světlo je vyzařováno elektrickým obloukem, který vzniká mezi dvěma elektrodami.

Viz také HID a xenonové světlo

■ **Vysokonapěťový startér**

vytváří vysokonapěťové pulzy s napětím přibližně 20 000 voltů, které zapalují elektrické oblouky v xenonových výbojkách s vysokou intenzitou

■ **Wedge base**

Žárovka se skleněnou patičí, například W5W. Používá se především u parkovacích světel, směrových světel a světel v interiéru.

■ **Wolfram**

Materiál, ze kterého jsou vyráběna vlákna a elektrody

■ **Xenon (Xe)**

Jeden ze vzácných plynů. Běžně se používá k označení výbojek s vysokou intenzitou.

■ **Xenonové světlo**

Světlometry s výbojkami s vysokou intenzitou.

Viz také D(...), výbojka, HID

■ **Xenonový systém**

Úplný xenonový systém tvoří výbojka s vysokou intenzitou, vysokonapěťový startér a elektronický předřadník, který řídí elektrický oblouk.

■ **Značka E**

Značka schválení EHK. Číslice za písmenem E označuje zemi, ve které bylo schválení uděleno.

Příklad: E1 označuje Německo, E2 označuje Francii. Schválení udělené jedním členem EHK platí ve všech členských státech a obvykle je přejímáno národními předpisy. Ojedinelé výjimky jsou možné.

■ **Zóna oříznutí**

Hranice mezi světlou a tmavou zónou potkávacích světel. Intenzita světla nad zónou oříznutí je omezena, aby nedocházelo k oslňování protijedoucích řidičů.

■ **Životnost**

Statistická data, která určují poruchovost procenta žárovek provozovaných s určitým napětím a za určité časové období. Běžné označení životnosti:

B3 – časové období, za které statisticky selhalo 3% testovaných vzorků

TC – časové období, za které selhalo 63% testovaných vzorků

Balení vzorků

Objevte dokonalé řešení proti krádežím v obchodě



VP VisionPlus



LLECO LongLife
EcoVision



XV X-tremeVision



WHV WhiteVision



CVP ColorVision



RV RacingVision



VI Xenon Vision



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2



SY Xenon LongerLife

Informace pro objednávání

Popis	Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3
12V halogen				
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H1 XV+ SF	56400SF	26957230	8718696269572	8718696269589
H4 XV+ SF	56399SF	26955830	8718696269558	8718696269565
H7 XV+ SF	56364SF	26953430	8718696269534	8718696269541
H1 XV+ BF	56406BF	26969530	8718696269695	8718696269701
H4 XV+ BF	56405BF	26967130	8718696269671	8718696269688
H7 XV+ BF	56404BF	26965730	8718696269657	8718696269664
H1 WHV SF	56403SF	26963328	8718696269633	8718696269640
H4 WHV SF	56402SF	26962628	8718696269626	8718696269619
H7 WHV SF	56401SF	26959628	8718696269596	8718696269602
H1 WHV BF	56409BF	26975630	8718696269756	8718696269763
H4 WHV BF	56408BF	26973230	8718696269732	8718696269749
H7 WHV BF	56407BF	26971830	8718696269718	8718696269725
H4 ColorVision Green SF	56262SF	26911428	8718696269114	8718696269121

Popis	Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3
H4 ColorVision Yellow SF	56255SF	39997428	8727900399974	8727900399981
H4 ColorVision Purple SF	56257SF	26900828	8718696269008	8718696269015
H4 ColorVision Blue SF	56258SF	26902228	8718696269022	8718696269039
H7 ColorVision Green SF	56259SF	26904628	8718696269046	8718696269053
H7 ColorVision Yellow SF	56248SF	39983728	8727900399837	8727900399844
H7 ColorVision Purple SF	56249SF	39985128	8727900399851	8727900399868
H7 ColorVision Blue SF	56250SF	39987528	8727900399875	8727900399882
H4 RV SF	56648SF	27010330	8718696270103	8718696270110
H4 RV BF	56649BF	27012730	8718696270127	8718696270134
H7 RV SF	56650SF	27014130	8718696270141	8718696270158
H7 RV BF	56651BF	27016530	8718696270165	8718696270172

Xenon


D1S Vision S1	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2S Vision S1	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D2R Vision S1	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D3S Vision S1	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546

Obrázky nástrojů nejsou smluvně závazné. Podléhá změnám společnosti Philips.

Pochopení **objednacích kódů** společnosti Philips

Všechny naše výrobky automobilového osvětlení lze objednat prostřednictvím **údaje objednávky Philips**.
Prostřednictvím údaje objednávky Philips můžete určit **typ světelného zdroje, řadu výrobků a typ balení**.

Příklad: **12972XVB1**, H7 X-tremeVision, jednodusové blistrové balení



1 Typ světelného zdroje

Každý typ **světelného zdroje** je označen jedinečným číslem.

- Všechny 12V žárovky začínají číslem 12 (12972 například označuje žárovku H7 12V)
- Všechny 24V žárovky začínají číslem 13 (13972 například označuje žárovku H7 24V)

2 Typ řady

Většina typů světelných zdrojů je k dispozici v různých produktových **řadách**. Tyto typy světelných zdrojů jsou označeny **barevným kódem**. Tento barevný kód se používá na stránkách s objednávacími kódy a v části Výběr vhodného zdroje v každé sekci a slouží k informování o dostupnosti daného světelného zdroje v konkrétní řadě výrobků.

Kód barvy

	Vision Až o 30% více viditelnosti	Typ řady PR
	VisionPlus Až o 60% více viditelnosti	Typ řady VP
	X-tremeVision Až o 130% jasnější světlo	Typ řady XV+
	X-tremeVision G-force Až o 130% jasnější světlo	Typ řady XVG
	LongLife EcoVision Životnost až 1 500 hodin	Typ řady LLECO
	ColorVision Přidejte barevný nádech	Typ řady CVP

3 Typ balení



Komerční balení
Materiál - papír
Obsah - 1 žárovka
Obsah - 10 žárovek
Typ balení **C1/CP**



Jednodusové blistrové balení
Materiál - papír/plast
Obsah - 1 žárovka
Typ balení **B1**



Blistrové dvojbalení
Materiál - papír/plast
Obsah - 2 žárovky
Typ balení **B2**



Speciální balení
Materiál - plast
Obsah - **S2** 2 žárovky
Obsah - **SM** 4 žárovky:
2 světlotomy,
2 obrysová světla
Typ balení **S2/SM**































































Xenon, jednodusové blistrové balení
Materiál - papír/plast
Obsah - 1 žárovka
Typ balení **S1**



LED X1/X2 blister
Materiál - papír/plast
Obsah X1 1 žárovka
Obsah X2 2 žárovky
Typ balení **X1/X2**

	WhiteVision Intenzivní bílý xenonový efekt	Typ řady WHV nebo BVU
	WhiteVision ultra Výrazný bílý vzhled	Typ řady WVU
	RacingVision Až o 150% jasnější světlo	Typ řady RV
	Standard	Typ řady ST
	Ultinon LED Nová úroveň bílého světla.	Typ řady UL
	X-tremeUltinon LED Jasnější. Bělejší. Silnější.	Typ řady XU
	X-tremeUltinon LED gen2 Originální automobilový výkon světla LED	Typ řady XU2

Technické nákresy Patice

						
SV6 IEC 7004-5	SV8,5-8 IEC 7004-81	W2x4,6d IEC 7004-94	W2,1x9,5d IEC 7004-91	W3x16d IEC 7004-105	W3x16q IEC 7004-106	WX3x16d IEC 7004-105
						
BAX 9s IEC 7004-8	BAY 9s IEC 7004-9	BA 7s	BA 9s IEC 7004-14	BA 15s IEC 7004-11A	BA 15d IEC 7004-11A	BAU 15s IEC 7004-11A
						
BAY 15d IEC 7004-11B	BAW 9s IEC 7004-149-1	BAW 15d IEC 7004-11E-1	BAW 15s IEC 7004-11E11	BAZ 15d IEC 7004-11C	BA20d IEC 7004-12	P43t-38 IEC 7004-39
						
P45t-41 IEC 7004-95	P20d-PY20d IEC 7004-31	P22d IEC 7004-32	PX22d	PG13 IEC 7004-107	PGJ13 IEC 7004-107	HPSL HTR
						
PG18,5d IEC 7004-147	PG20 IEC 7004-127	PGU20	PU20d	PGJ19-1/2 IEC 7004-110	PGJ19-3 IEC 7004-110	PGJ19-5 IEC 7004-110
						
PGJ23t-1	P14,5s IEC 7004-46	X511 IEC 7004-99	P26s	PX26d,4t IEC 7004-128-2	PX26d IEC 7004-5	P29t-PX29t IEC 7004-66
						
P32d IEC 7004-111	P32d-2 IEC 7004-111	P32d-3 IEC 7004-111	P32d-5 IEC 7004-111	P32d-6 IEC 7004-111	PK32d-2 IEC 7004-111	PK32d-3/5/6 IEC 7004-111
						
PK32d-7 IEC 7004-111	PK22s IEC 7004-47	W3x16d IEC 7004-105-1	W3x16q IEC 7004-106-1	W2,1x9,5d	WP3,3x14,5/3	Bax 8,3s
						
Bax 8,4d	Bax 8,5d/1	Bax 8,5d/2	Bax 10d			

Rejstřík výrobků podle objednacích kódů

Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	24
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	25
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	25
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	24
12036BVCP	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	87609628	8711500876096	8711500876102	8727900370720	24
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	24
12036WHVB2	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	37467430	8711500245670	-	8727900374681	24
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	26
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	21
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	21
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	25
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	26
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	26
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	26
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	26
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	26
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	26
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	26
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	26
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	30
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	30
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	30
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	23
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	24
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	25
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	31
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	31
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	30
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	31
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	31
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	30
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	31
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	30
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	39
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	39
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	16
12258LLECO1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	16
12258LLECO2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	16
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	16
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	16
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	16
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	16
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	16
12258WHVB1	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	37156730	8727900371567	-	8727900371574	16
12258WHVSM	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	78884928	8711500788849	-	8711500788856	16
12258XV+B1	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37164230	8727900371642	-	8727900371659	16
12258XV+S2	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37166628	8727900371666	-	8727900371673	16
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	30
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	31
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	30
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	30
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	30
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	31
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	16
12336LLECO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	17
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	16
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	16
12336WHVB1	H3	WhiteVision	12	55	PK22s	77951930	8711500779519	-	8711500779526	17
12342CVPBS2	H4	ColorVision Blue	12	60/55	P43t-38	36793528	8727900367935	-	8727900367942	18
12342CVPGS2	H4	ColorVision Green	12	60/55	P43t-38	36787428	8727900367874	-	8727900367881	17
12342CVPPS2	H4	ColorVision Purple	12	60/55	P43t-38	36791128	8727900367911	-	8727900367928	18
12342CVPYS2	H4	ColorVision Yellow	12	60/55	P43t-38	36789828	8727900367898	-	8727900367904	18

Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	17
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	17
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	17
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	17
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	17
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	17
12342RVB1	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00022430	8719018000224	-	8719018000231	18
12342RVS2	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00020028	8719018000200	-	8719018000217	18
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	17
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	17
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	17
12342WHVB1	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	22103230	8711500221032	-	8711500221049	18
12342WHVSM	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	78886328	8711500788863	-	8711500788870	18
12342XV+B1	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22107030	8711500221070	-	8711500221087	17
12342XV+S2	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22109428	8711500221094	-	8711500221100	17
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	25
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	20
12360WHVB1	H8	WhiteVision	12	35	PGJ19-1	37471130	8727900374711	-	8727900374728	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	20
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	20
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	20
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	20
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	20
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	20
12362WHVB1	H11	WhiteVision	12	55	PGJ19-2	37469830	8727900374698	-	8727900374704	20
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	20
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	26
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	26
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	23
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	23
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	22
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	22
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	23
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	23
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	23
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	23
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	23
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	22
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	22
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	22
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	22
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	22
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	22
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	22
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	22
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	22
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	22
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	25
12516B2	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	25
12516CP	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	25
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	25
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	20
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	20
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	22
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	22
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	28
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	28
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1,2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	28
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1,2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	28
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	28
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	28
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1,2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	28
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	28
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1,3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	29

Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	28
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	28
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	21
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	21
12620B1	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	21
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	29
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	29
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	29
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	29
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	29
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	28
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	29
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	24
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	24
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	27
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	23
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	23
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	23
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	23
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	23
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	24
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	27
12848CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	27
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	27
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	27
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	27
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	27
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	27
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	27
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	24
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	24
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	24
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	24
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	25
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	26
12961BVB2	W5W	WhiteVision	12	5	W2,1x9,5d	31029330	8711500310293	-	8711559523774	26
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	26
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	25
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	25
12961NBVB2	W5W	WhiteVision	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8727900392043	-	8727900392050	26
12972CVPBS2	H7	ColorVision Blue	12	55	PX26d	36810928	8727900368109	-	8727900368130	19
12972CVPGS2	H7	ColorVision Green	12	55	PX26d	36798028	8727900367980	-	8727900368017	19
12972CVPPS2	H7	ColorVision Purple	12	55	PX26d	36804828	8727900368048	-	8727900368055	19
12972CVPPS2	H7	ColorVision Yellow	12	55	PX26d	36802428	8727900368024	-	8727900368031	19
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	19
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	19
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	19
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	18
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	18
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	18
12972RVB1	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00026230	8719018000262	-	8719018000279	19
12972RVS2	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00024828	8719018000248	-	8719018000255	19
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	18
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	18
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	18
12972WHVB1	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	37160430	8727900371604	-	8727900371611	19
12972WHVSM	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	78888728	8711500788887	-	8711500788894	19
12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37168030	8727900371680	-	8727900371697	18
12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	35040130	8727900350401	-	8727900350418	18
12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37170328	8727900371703	-	8727900371710	18
12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	35026528	8727900350265	-	8727900350272	18
55502GKKM	Bax Tool Box 12V	Standard	12	-	-	69717928	8727900697179	-	8727900697230	28
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	21
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	21

Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	21
9005WHVB1	HB3	WhiteVision	12	60	P20d	37475930	8727900374759	-	8727900374766	21
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	21
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	21
9006WHVB1	HB4	WhiteVision	12	51	P22d	37473530	8727900374735	-	8727900374742	21
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	21
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	20
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	21
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	20
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	18
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354911	-	8727900354911	18
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	19
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	19
12258XVGS2	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35520828	8727900355208	-	8727900355215	16
12258XVGB1	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35522230	8727900355222	-	8727900355239	16
12342XVGS2	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35525328	8727900355253	-	8727900355284	17
12342XVGB1	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35529130	8727900355291	-	8727900355390	17
12972XVGS2	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35541328	8727900355413	-	8727900355789	19
12972XVGB1	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35579630	8727900355796	-	8727900355802	19

Halogen Světla pro motocykly

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	39
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	39
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	39
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	39
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	38
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	38
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	39
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	39
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	39
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	38
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	38
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	39
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	39
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	39
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	38
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	38
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	38
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	38
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	38
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	38
12636VBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	39

Halogen Světla pro autobusy a nákladní vozy

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	50
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	46
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	46
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	46
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	46
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	46
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	46
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	46
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	46
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	46
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	46
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	46
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	46
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	46
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	46
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	48
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	48
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	48
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	48

Halogen 24V Světla pro autobusy a nákladní vozy

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	47
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	47
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	47
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	47
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	48
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	48
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	50
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	50
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	51
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	51
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	47
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	51
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	49
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	49
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	48
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	48
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	50
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	48
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	48
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	48
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	48
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	48
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	49
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	50
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	50
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	50
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	51
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	50
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	50
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	51
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	49
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	49
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	49
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	49
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	49
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	49
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	50
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	50
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	50
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	47
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	47
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	47
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	47
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	47
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	50
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	51
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	51
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	49
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	47
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	47

Náhradní sady

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
Náhradní sady 12V										
55005SKKM	H4	Single Kit	12	-	-	52730730	8711559527307	-	8711559527246	54
55007SKKM	H7	Single Kit	12	-	-	52732130	8711559527321	-	8711559527215	55
55008SKKM	H1	Single Kit	12	-	-	52731430	8711559527314	-	8711559527222	54
55010SKKM	H1/H7	Single Kit	12	-	-	30999030	8711500309990	-	8711500310163	55
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	54
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695577	-	8727900695571	54
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	54
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	54
55476EKKM	R2	Easy Kit	12	-	-	69566328	8727900695663	-	8727900695687	54
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	55
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	55

Náhradní sady

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	55
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	55
55721EBKM	R2	Essential Box	12	-	-	70040428	8727900700404	-	8727900700411	55

Náhradní sady 24V

55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	56
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	56
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	56
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	56
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	56

Headlight restoration kit

HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	57
---------	---	---	---	---	---	----------	---------------	---	---------------	----

Xenonová řešení pro osobní a nákladní vozy

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	68
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	68
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	68
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	68
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	68
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	68
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	68
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	68
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	68
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	68
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	68
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	68
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	67
objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	67
objednací kódy pro Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	67
Ordering codes for Central Europe (Poland, Romania, Czech Republic) and other East European countries										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	67
objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	66
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	66
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	67
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	67
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	66
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	66
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	67
objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	67
objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	67
objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	67
objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	67
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	67
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	67
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	67
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	67
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	67
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	66
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	66
objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	66
objednací kódy pro Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	66
Ordering codes for Central Europe (Poland, Romania, Czech Republic) and other East European countries										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	66
objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	66
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	66
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	66
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	66
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	66
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	66

LED retrofit osvětlení pro osobní a nákladní vozy

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
11005XUWX2	LED-HL [≈HB3/HB4]	XU	12	25	P20d/P22d	39875531	8727900398755	-	8727900398762	78
11065ULAX2	LED-AMBER [≈WY21W]	UL	12	0.75	W3Xx16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	78
11065ULRX2	LED-T20-RED [≈W21W]	UL	12	2.7	W3x16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	82
11065ULWX2	LED-T20-WHITE [≈W21W]	UL	12	1.95	W3x16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	82
11065XUAXM	LED-AMBER [≈WY21W]	XU2	12	1.8	W3x16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	83
11065XURX2	LED-RED [≈W21W]	XU2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	82
11065XUWX2	LED-WHITE [≈W21W]	XU2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	82
11066XURX2	LED-T20-RED [≈W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	82
11066XUWX2	LED-T20-RED [≈W21/5W]	XU2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	82
11066XUWX2	LED-T20-WHITE [≈W21/5W]	XU2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	82
11067XUWX2	LED-T16 [≈W16W]	XU2	12	TBC	W2,1x9,5d	05184430	8719018051844	-	8719018051851	82
11342ULWX2	LED-HL [≈H4]	UL	12	15	P43t-38	39859531	8727900398595	-	8727900398601	78
11342XUWX2	LED-HL [≈H4]	XU2	12	22	P43t-38	06012931	8719018060129	-	8719018060136	78
11366ULWX2	LED-FOG [≈H8/H11/H16]	UL	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8727900398632	-	8727900398649	78
11366XUWX2	LED-HL [≈H8/H11/H16]	XU2	12	15.5	PGJ19-1/2/3	06016731	8719018060167	-	8719018060174	78
11498ULAX2	LED-AMBER [≈PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	83
11498ULRX2	LED-RED [≈P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	81
11498ULWX2	LED-WHITE [≈P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	82
11498XUAXM	LED-AMBER [≈PY21W]	XU2	12	1.8	BAU15S	05159230	8719018051592	-	8719018051608	83
11498XURX2	LED-RED [≈P21W]	XU2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	81
11498XUWX2	LED-WHITE [≈P21W]	XU2	12/24	2.7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	81
11499ULRX2	LED-RED [≈P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	81
11499XURX2	LED-RED [≈P21/5W]	XU2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	81
11854ULWIX1*	LED-FEST 38mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05058830	8719018050588	-	8719018050595	81
11854ULWX1	LED-FEST 38mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	79
11860ULWX1	LED-FEST 30mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	79
11864ULWX1	LED-FEST 43mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	79
11961ULW4X2	LED-T10 [≈W5W] 4 000 K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	80
11961ULWIX2*	LED-T10 [≈W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05060130	8719018050601	-	8719018050618	80
11961ULWX2	LED-T10 [≈W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	80
11972ULWX2	LED-HL [≈H7]	UL	12	14	PX26d	39861831	8727900398618	-	8727900398625	78
11972XUWX2	LED-HL [≈H7]	XU2	12	25	PX26d	06014331	8719018060143	-	8719018060150	78
12794UNIX2	LED-FOG [≈H8/H11/H16]	XU	12	19	PGJ19-1/2/3	39739031	8727900397390	-	8727900397406	78
127994000KX2	LED-T10 [≈W5W] 4000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	80
127996000KX2	LED-T10 [≈W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	80
127998000KX2	LED-T10 [≈W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	80
12799160X2*	LED-T10 [≈W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39792530	8727900397925	-	8727900397932	80
12799180X2 *	LED-T10 [≈W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39794930	8727900397949	-	8727900397956	80
128584000KX1	LED-FEST 38mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	79
128596000KX1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	79
12859160X1*	LED-FEST 38mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39800730	8727900398007	-	8727900398014	81
12901HPX2	LED-HL [≈H4]	XU	12	23	P43t-38	39737631	8727900397376	-	8727900397383	78
129404000KX1	LED-FEST 30mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	79
129416000KX1	LED-FEST 30mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	79
12941160X1*	LED-FEST 30mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39804530	8727900398045	-	8727900398052	80
129454000KX1	LED-FEST 43mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	79
129466000KX1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	79
12946160X1*	LED-FEST 43mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39802130	8727900398021	-	8727900398038	81
12956X2	LED-CANBUS [≈5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	83
12985BWX2	LED-HL [≈H7]	XU	12	25	PX26d	39817531	8727900398175	-	8727900398182	78
249446000KX1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	84
249466000KX1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	84

*Tyto objednací kódy pro vnitřní osvětlení jsou platné v těchto zemích: Německu, Španělsku, Slovensku, Kypru, Británii, Holandsku, České republice, Řecku, Maďarsku, Litvě, Lucembursku, Maltě a ve Slovinsku.

Adaptér CANbus LED

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12956X2	LED-CANBUS [≈5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	83
18952C2	LED-CANBUS pro LED-HL [≈H7]	-	12	10	-	05064930	8719018050649	-	8719018050656	83
18954C2	LED-CANBUS pro LED-FOG [≈H8/H11/H16]	-	12	10	-	05066330	8719018050663	-	8719018050670	83
18957X2	LED-CANBUS [≈21W]	-	12	21	-	39587730	8727900395877	-	8727900395884	83
18960C2	LED-CANBUS pro LED-HL [≈H4]	-	12	10	-	39809030	8727900398090	-	8727900398106	83

LED spojovací kroužek pro LED-HL

Objednací číslo	Type	Range	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
11172BX2	Typ B - LED spojovací kroužek pro LED-HL [H7]	-	-	-	-	05121930	8719018051219	-	8719018051226	83
11172CX2	Typ C - LED spojovací kroužek pro LED-HL [H7]	-	-	-	-	05123330	8719018051233	-	8719018051240	83

LED Profesionální pracovní svítidla

Objednáací číslo	Type	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
LPL19B1	Penlight Professional	4.5	1.6	-	38819031	8727900388190	-	8727900388206	92
LPL20X1	RCH10	100-240	2.5	EU	39060531	8727900390605	-	8727900390612	95
LPL28RECHX1	Penlight Premium	100-240	2	EU	39220394	8727900392203	-	8727900392210	93
LPL29B1	HDL10	4.5	1.6	-	39360631	8727900393606	-	8727900393699	92
LPL34UVX1	RCH31UV	100-240	3	EU	39419131	8727900394191	-	8727900394207	97
LPL35X1	CBL10	100-240	3.5	EU	39421431	8727900394214	-	8727900394221	98
LPL38X1	RCH6	100-240	2	EU	39607231	8727900396072	-	8727900396089	94
LPL39X1	PJH20	100-240	20	EU	39609631	8727900396096	-	8727900396102	101
LPL403MODX1	MDLS CRI	100-240	15	EU/UK	39627066	8727900396270	-	8727900396287	101
LPL41SPAREX1	MDLS CRI spare module	100-240	5	-	39629433	8727900396294	-	8727900396300	101
LPL42X1	PEN20	100-240	1.8	-	39631731	8727900396317	-	8727900396324	93
LPL43X1	PJH20 Tripod	-	-	-	39634833	8727900396348	-	8727900396355	101
LPL45X1	CBH51	100-240	10	EU	39732131	8727900397321	-	8727900397338	98
LPL46X1	RCH19	100 -240	2	EU	39823631	8727900398236	-	8727900398243	95
LPL47X1	RCH21S	100 -240	3	EU	39841031	8727900398410	-	8727900398427	96
LPL62X1	RCH5S	100-240	3	EU	05163931	8719018051639	-	8719018051646	94
LPL63X1	RCH25	100-240	5	EU	05165331	8719018051653	-	8719018051660	96
LPL64X1	PJH10	100-240	10	EU	05167731	8719018051677	-	8719018051684	99
P357/10	Universal USB car charger	10.5 -18	-	-	61448985	4895185614489	-	-	103





2018 © Lumileds Holding B.V. Všechna práva vyhrazena.

Ochranná známka Philips a symbol štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V.
Specifi kace mohou být změněny bez oznámení.

www.philips.com/automotive