

**PHILIPS**

Automotive lighting



# Seguridad que puede **ver**

Catálogo  
2018-2019

# Seguridad que puede ver

Nuestras innovaciones tecnológicas han estado a la **vanguardia** de la iluminación para la automoción desde hace más de 100 años. Como **proveedor líder** de lámparas y productos de iluminación para el sector de la automoción y el mercado de posventa, combinamos **innovaciones** técnicas enfocados en la **seguridad** y la **comodidad** al volante. Muchos consumidores y los principales fabricantes de vehículos eligen actualmente nuestra iluminación para automoción.

Nuestra **misión** consiste en introducir **productos innovadores** que mejoren constantemente la seguridad vial y la productividad en el taller. Nuestros productos se han diseñado para ofrecer un rendimiento **eficiente** y **duradero**, así como para que el **cliente** esté siempre **satisfecho**. Muchos talleres y garajes ya disfrutan de nuestra nueva gama de lámparas de trabajo LED profesionales por su sobresaliente **flujo luminoso** y **robustez**. La **iluminación** de alta **calidad** marca realmente una diferencia. Es en definitiva, **seguridad** que se puede **ver**.



## Calidad de equipo original

Nos dedicamos a la producción de **productos y servicios inigualables** en el mercado de fabricantes de equipos originales (OEM), así como en el de posventa. Nuestros productos están fabricados con **materiales de alta calidad** y probados de acuerdo con las más

estrictas especificaciones para maximizar la seguridad y comodidad al volante de nuestros clientes.

- Somos la **elección** de los principales fabricantes de vehículos

- **Uno de cada dos coches** en Europa y uno de cada tres en todo el mundo está equipado con nuestra iluminación.

- Nuestros procesos de fabricación **superan** las **especificaciones** actuales de la industria.

## Cristal de cuarzo anti-UV de Philips para unos resultados de iluminación óptimos

**Todas nuestras lámparas están fabricadas con cristal de cuarzo anti-UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los nocivos rayos UV.**

- **Luz más potente**

La alta resistencia del cristal de cuarzo permite una mayor presión dentro de la lámpara y, por lo tanto, genera una luz más potente.

- **Mejor resistencia**

Las lámparas de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) pueden soportar choques térmicos severos.

- **Protección óptima contra rayos ultravioleta**

Todas nuestras lámparas están fabricadas con cristal de cuarzo anti-UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los nocivos rayos UV.

# Contenido

## Introducción

2

Seguridad que puede ver

## Halógenas

6

### Iluminación de 12 V para el automóvil

Vision	10
VisionPlus	10
X-tremeVision G-force	11
LongLife EcoVision	11
ColorVision	12
WhiteVision ultra	12
RacingVision	13
Una lámpara para cada uso	14



### Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

MasterDuty	43
MasterLife	44
MasterDuty BlueVision	44
Una lámpara para cada uso	45



32

### Iluminación para vehículos de dos ruedas

Vision moto	35
CityVision moto	35
X-tremeVision moto	36
CrystalVision ultra moto	36
Una lámpara para cada uso	37



## Kits

52

### para automóviles y camiones

12 V Kits de repuestos	54
24V Kits de repuestos	56
Kit de restauración de faros	57



## Xenón

# 58

### para automóviles y camiones

Xenon Vision	61
Xenon X-tremeVision gen2	62
Xenon LongerLife	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Nuestra solución proactiva contra la piratería en lámparas de xenón	65



## LED retrofit

# 70

### Iluminación LED para automóviles y camiones

Un LED para cada uso	74
Ultinon LED	76
X-tremeUltinon LED	76
X-tremeUltinon LED gen2	77
Adaptador CANbus 5W	77



## Lámparas de trabajo LED profesionales

# 86


Encuentra la luz de trabajo LED para cada ocasión	89
HDL10	92
Penlight Professional	92
PEN20	93
Penlight Premium	93
RCH5S	94
RCH6	94
RCH10	95
RCH19	95
RCH21S	96
RCH25	96
RCH31UV	97
CBL10	98
CBH51	98
PJH10	99
Philips MatchLine	100
PJH20	101
MDLS CRI	101



## Anexos

# 104

Explicación de la tecnología de iluminación	104
Embalaje de muestra	106
Códigos de pedido Philips	107
Ilustraciones técnicas Casquillos	108
Tarifa e índice de productos	109



# Halógenas



# 12V iluminación para coches



# ¿Qué lámpara necesita?



Disfrute de más luz



<p>Hasta un <b>30%</b> más de visión*</p> 	<p>Hasta un <b>60%</b> más de visión*</p> 	<p>Hasta un <b>130%</b> más luminosa*</p> 	<p><b>Nuevo</b></p> <p>Hasta un <b>130%</b> más luminosa*</p>  <p>10 G Vibration resistant</p>
<p><b>Vision</b> ★★★★★</p>	<p><b>VisionPlus</b> ★★★★★</p>	<p><b>X-tremeVision</b> ★★★★★</p>	<p><b>X-tremeVision G-force</b> ★★★★★</p>
			
<p>Rendimiento del haz de luz</p> 	<p>Rendimiento del haz de luz</p> 	<p>Rendimiento del haz de luz</p> 	<p>Rendimiento del haz de luz</p> 
<p>Color de luz</p> <p>Hasta <b>3200 K</b></p>  <p>Standard: 3100 K</p>	<p>Color de luz</p> <p>Hasta <b>3250 K</b></p>  <p>Standard: 3100 K</p>	<p>Color de luz</p> <p>Hasta <b>3500 K</b></p>  <p>Standard: 3100 K</p>	<p>Color de luz</p> <p>Hasta <b>3500 K</b></p>  <p>Standard: 3100 K</p>
<p>Vida útil**</p> <p>Hasta <b>600 h</b></p> 	<p>Vida útil**</p> <p>Hasta <b>500 h</b></p> 	<p>Vida útil**</p> <p>Hasta <b>450 h</b></p> 	<p>Vida útil**</p> <p>Hasta <b>450 h</b></p> 
<p>Disponible en H1, H3, H4, H7, HB3, HB4, H11</p>	<p>Disponible en H1, H4, H7</p>	<p>Disponible en H1, H4, H7</p>	<p>Disponible en H1, H4, H7***</p>

Imágenes solo para fines ilustrativos.

\* En comparación con el requisito legal mínimo

\*\* La vida útil depende según el tipo. Indicación solo para H7

\*\*\* 10 G se aplica a H4 y H7

\*\*\*\* Vida útil limitada

[www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)



## Luz que dura


Vida útil de hasta **1500 h\*\***



**LongLife EcoVision**


★★★★★

Standard



LongLife EcoVision

Rendimiento del haz de luz



Color de luz

Hasta **3100 K**



Vida útil\*\*



Disponible en H1, H3, H4, H7, H11

## Disfrute de su pasión

**Intenso efecto**  
de xenón blanco



**WhiteVision**

★★★★★



Rendimiento del haz de luz



Color de luz

Hasta **3700 K**



Vida útil\*\*



Disponible en H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

Nuevo


**Estilo blanco**  
intenso



Range up to **4200 K**

**WhiteVision ultra**

★★★★★



Rendimiento del haz de luz




Color de luz

Hasta **4200 K**



Vida útil\*\*



Disponible en H4, H7

Hasta un **150% más luminosa\***



**RacingVision**

★★★★★



Rendimiento del haz de luz



Color de luz

Hasta **3500 K**



Vida útil\*\*



Disponible en H4, H7



# Vision

Hasta un **30%**  
más de visión\*

- **Ratio precio-rendimiento competitivo**
- **Lámpara de alta calidad ultra-resistente**

Las lámparas Philips Vision aseguran un rendimiento de haz excelente a un precio  **muy competitivo**.

\*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



Vision

Disponible en embalaje C1 y B1



Disponible en



H1



H3



H4



H7



HB3



HB4



H11

# VisionPlus

Hasta un **60%**  
más de visión\*

- **Mayor comodidad y seguridad de conducción**
- **Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad**

Las lámparas Philips VisionPlus permiten al conductor ver más lejos para una mayor **seguridad y confort**.

\*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



VisionPlus

Disponible en embalaje S2 y B1



Disponible en



H1



H4



H7


# X-tremeVision G-force

Hasta un **130%** más luminosa\*

- Lámparas duraderas con una resistencia a las vibraciones de hasta 10G\*\*
- Luz blanca para un mayor contraste y más visibilidad
- La mejor vida útil de su tipo

Las lámparas Philips X-tremeVision G-force está entre las más brillantes con una resistencia a las vibraciones de hasta 10G. Vea más lejos, reacciones más rápido, conduzca más seguro.

\*En comparación con el estándar mínimo legal  
 \*\*La vida útil diere según el tipo. Indicación solo para H7



Estándar X-tremeVision G-force

Disponible en embalaje S2 y B1



Disponible en



# LongLife EcoVision

Vida útil más prolongada, para menos sustituciones

- Mayor duración\*
- Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad

¿Cansado de cambiar las lámparas de su vehículo cada poco tiempo? Con una mayor vida útil, las lámparas para automóvil Philips LongLife EcoVision constituyen la opción adecuada para los conductores que desean minimizar el mantenimiento en sus vehículos.

\*En comparación con el estándar mínimo legal

Disponible en embalaje S2, C1 y B1



Disponible en



Iluminación de 12 V para el automóvil

Halógenas

# ColorVision

## Añada un toque de color

- Personaliza los faros de su vehículo
- Diseñadas para ver y para ser vistas

ColorVision añade un **toque de color** a sus faros delanteros en **azul, verde, amarillo o morado**. Estas innovadoras lámparas para automóviles están **homologadas para su uso en carretera**, por lo que puede personalizar su conducción sin renunciar a la seguridad, estas lámparas proyectan en carretera una luz blanca segura.



Descubra todos los colores solo en el embalaje S2



## Dale estilo a tus faros

Disponible en



# WhiteVision ultra

## Estilo blanco intenso

- Aspecto elegante blanco superior de hasta 4 200 Kelvin
- Rendimiento 100% legal para carretera
- Confort de conducción con hasta 60% más visión\*

Philips WhiteVision ultra, con la última fórmula de recubrimiento, ofrece una sorprendente blancura de hasta 4 200 Kelvin. Estas son las luces halógenas legales para carretera más blancas de nuestra cartera y la elección perfecta si buscas un estilo moderno y elegante.

\*En comparación con el estándar mínimo legal



Disponible en embalaje S2 y B1



Disponible en





# RacingVision

## Hasta un 150%\* más luminosa

- Luz hasta un 150 % más luminosa Mayor rendimiento para una mayor diversión\*
- Ver más lejos, reaccionar más rápido
- Optimizada para condiciones de luz invernal

Cuando conduce por carreteras comarcales mal iluminadas, depende del rendimiento de sus lámparas. Ante un peligro imprevisto, el tiempo de reacción es esencial. Incluso una fracción de segundo puede suponer una diferencia crucial para la seguridad. El rendimiento superior del haz de las lámparas Philips RacingVision le ayuda a identificar situaciones peligrosas antes y a mantener un control perfecto del vehículo con independencia de las condiciones lumínicas de la vía.

\*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



RacingVision

Disponible en embalaje S2 y B1



Disponible en



H4



H7

Imágenes solo para fines ilustrativos

# Una lámpara para **cada uso**




**X-tremeVision  
G-force**

**Nuevo**

**WhiteVision  
ultra**

**Nuevo**



**Luz de carretera – luz de cruce – luz diurna**



**Luces intermitentes delanteras**



**Iluminación interior**



**Luces delanteras de posición**



**Luces intermitentes laterales**



**Luces delanteras de niebla**

— Disponible como estándar



— Disponible como estándar

philips.com/mylamps



**Luz del maletero**



**Tercera luz de frenado**

**Luces intermitentes traseras**



**Luces de marcha atrás**



**Luz de guantera**



**Luces traseras de posición**



**Lámpara de placa de matriculación**



**Luces traseras de niebla**



**Luces de frenado**

Iluminación de 12 V para el automóvil

Halógenas

\*Combina la función de luz de freno y aparcamiento trasero

## H1 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10	5,41
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100	4,98

## H1 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5	23,66
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10	12,16

## H1 X-tremeVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258XV+S2	12	55	P14,5s	37166628	8 727900 371666	-	8727900371673	ECE	5	37,92
12258XV+B1	12	55	P14,5s	37164230	8 727900 371642	-	8727900371659	ECE	10	19,20

## H1 X-tremeVision G-force



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258XVGS2	12	55	P14,5s	35520828	8 727900 355208	-	8727900355215	ECE	5	37,92
12258XVGB1	12	55	P14,5s	35522230	8 727900 355222	-	8727900355239	ECE	10	19,20

## H1 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5	17,60
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10	9,11
12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10	8,18

## H1 WhiteVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258WHVSM	12	55	P14,5s	78884928	8 711500 788849	-	8711500788856	ECE	5	35,60
12258WHVB1	12	55	P14,5s	37156730	8 727900 371567	-	8727900371574	ECE	10	18,00

## H1 Spot



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10	8,33

## H2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10	9,05

## H3 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10	5,98
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100	5,75



### H3 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10	8,85

### H3 WhiteVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336WHVB1	12	55	PK22s	77951930	8 711500 779519	-	8711500779526	ECE	10	19,40

### H4 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10	7,56
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100	5,68
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	100	-

### H4 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5	24,49
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10	12,39
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	100	-

### H4 X-tremeVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342XV+S2	12	60/55	P43t-38	22109428	8 711500 221094	-	8711500221100	ECE	5	38,86
12342XV+B1	12	60/55	P43t-38	22107030	8 711500 221070	-	8711500221087	ECE	10	19,59

### H4 X-tremeVision G-force



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342XVGS2	12	60/55	P43t-38	35525328	8 727900 355253	-	8727900355284	ECE	5	38,86
12342XVGB1	12	60/55	P43t-38	35529130	8 727900 355291	-	8727900355390	ECE	10	19,59

### H4 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5	21,73
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10	11,18
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10	10,15

### H4 ColorVision Green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CVPGS2	12	60/55	P43t-38	36787428	8 727900 367874	-	8727900367881	ECE	5	39,99

## H4 ColorVision Yellow



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CVPYS2	12	60/55	P43t-38	36789828	8 727900 367898	-	8727900367904	ECE	5	39,99

## H4 ColorVision Purple



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CVPPS2	12	60/55	P43t-38	36791128	8 727900 367911	-	8727900367928	ECE	5	39,99

## H4 ColorVision Blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CVPBS2	12	60/55	P43t-38	36793528	8 727900 367935	-	8727900367942	ECE	5	39,99

## H4 WhiteVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342WHVSM	12	60/55	P43t-38	78886328	8 711500 788863	-	8711500788870	ECE	5	37,23
12342WHVB1	12	60/55	P43t-38	22103230	8 711500 221032	-	8711500221049	ECE	10	18,56

## H4 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342WWUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5	37,23
12342WWUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10	18,56

## H4 RacingVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342RVS2	12	60/55	P43t-38	00020028	8 719018 000200	-	8719018000217	ECE	5	38,86
12342RVB1	12	60/55	P43t-38	00022430	8 719018 000224	-	8719018000231	ECE	10	19,59

## H7 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10	11,14
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100	9,93
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	100	-

## H7 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5	36,00
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10	17,97
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	100	-

## H7 X-tremeVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972XV+S2	12	55	PX26d	37170328	8 727900 371703	-	8727900371710	ECE	5	49,98
12972XV+B1	12	55	PX26d	37168030	8 727900 371680	-	8727900371697	ECE	10	24,90

## H7 X-tremeVision G-force



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972XVGS2	12	55	PX26d	35541328	8 727900 355413	-	8727900355789	ECE	5	49,98
12972XVGB1	12	55	PX26d	35579630	8 727900 355796	-	8727900355802	ECE	10	24,90

## H7 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5	32,40
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10	16,20
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10	14,60

## H7 ColorVision Green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CVPGS2	12	55	PX26d	36798028	8 727900 367980	-	8727900368017	ECE	5	49,99

## H7 ColorVision Yellow



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CVPYS2	12	55	PX26d	36802428	8 727900 368024	-	8727900368031	ECE	5	49,99

## H7 ColorVision Purple



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CVPPS2	12	55	PX26d	36804828	8 727900 368048	-	8727900368055	ECE	5	49,99

## H7 ColorVision Blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CVPBS2	12	55	PX26d	36810928	8 727900 368109	-	8727900368130	ECE	5	49,99

## H7 WhiteVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972WHVSM	12	55	PX26d	78888728	8 711500 788887	-	8711500788894	ECE	5	47,94
12972WHVB1	12	55	PX26d	37160430	8 727900 371604	-	8727900371611	ECE	10	24,49

## H7 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972WWUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900 54942	ECE	5	47,94
12972WWUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10	24,49

## H7 RacingVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972RVS2	12	55	PX26d	00024828	8 719018 000248	-	8719018000255	ECE	5	49,98
12972RVB1	12	55	PX26d	00026230	8 719018 000262	-	8719018000279	ECE	10	24,90

## H8 WhiteVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12360WHVB1	12	35	PGJ19-1	37471130	8 727900 374711	-	8727900374728	ECE	10	45,85

## H8



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10	22,74
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10	22,34

## H9



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10	37,03
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10	36,41

## H10



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10	21,19

## H11 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10	18,80
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10	18,16

## H11 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10	22,34
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10	21,22

## H11 WhiteVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362WHVB1	12	55	PGJ19-2	37469830	8 727900 374698	-	8727900374704	ECE	10	29,60

## H13



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10	37,53

## H15



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10	55,82
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10	53,82

## H16



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10	32,75

## HB1 9004



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10	26,76

## HB3 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10	13,72
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10	13,06

## HB3 WhiteVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005WHVB1	12	60	P20d	37475930	8 727900 374759	-	8727900374766	ECE	10	25,94

## HB4 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10	13,46
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10	12,82

## HB4 WhiteVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006WHVB1	12	51	P22d	37473530	8 727900 374735	-	8727900374742	ECE	10	25,06

## HB5 9007



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10	25,47

## HIR2 LongLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10	48,73

## H27W/1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10	21,28

## H27W/2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10	21,28

## R2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10	5,53
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10	5,14

## R2 Visio



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10	8,00
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10	7,79

## Señalización e iluminación de interior de 12V (Para iluminación LED retrofit, consulte, consulte la página 71)

### P21W VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10	2,88

### P21W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10	3,80
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10	1,69

### P21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498B2	12	21	BA15s	5549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	2,67
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200	0,94

### P21/4W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10	6,08
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10	2,78

### P21/5W VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10	5,15

### P21/5W LongLife Ecovision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10	6,35
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10	2,88

### P21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499B2	12	21/5	BAY15d	5545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	3,63
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	200	1,41

## PR21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10	4,71

## PR21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10	5,68

## PY21W SilverVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10	29,99

## PY21W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10	5,61

## PY21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10	5,84
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	200	2,35

## Stop P22



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10	2,40

## Stop P25



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10	3,90

## R5W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10	4,51
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10	2,19

## R5W BA15s



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10	2,72
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	200	1,06

## R5W BA15d



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10	2,23

## R10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10	3,25
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	200	1,35

## RY10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10	3,09

## BA7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10	3,13

## T2W-T3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10	1,29
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10	1,29

## T4W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10	2,52
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	200	0,92

## Señalización halógena en miniatura

### H5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10	7,23

### H6W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10	12,67
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10	5,74

### H6W WhiteVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12036WHVB2	12	6	BAX9s	37467430	8 711500 245670	-	8727900374681	ECE	10	26,70
12036BVCP	12	6	BAX9s	87609628	8 711500 876096	8711500876102	8727900370720	ECE	5x10	12,69



## H10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10	6,39

## H20W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10	6,71

## H21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10	12,44

## HY21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10	19,44

Base en cuña

## W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10	1,30
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10	2,60
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200	0,89
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10	1,25
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10	1,16

## W2,2W - W3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10	1,32
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	3,35
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,27

## W5W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10	3,69
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10	1,58

## W5W WhiteVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961NBVB2	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8 727900 392043	-	8727900392050	ECE	10	6,21

## W5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10	2,68
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	200	0,92

## WY5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10	6,28
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10	2,42

## WBT10 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10	5,88

## W16W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10	7,79
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10	3,65

## W21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10	9,83
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10	4,67

## W21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10	10,33
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10	4,92

## WY21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10	14,78
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10	7,06

Luz de cortesía

### Festoon T6,2x27



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10	2,64

### Festoon T6,2x35



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10	2,48

### C5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10	2,57
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	200	0,91

### Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10	1,86

### Festoon T10,5x38



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10	1,58

### Festoon T10,5x43



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10	1,37
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10	4,10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10	1,78

### Festoon T15x43



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10	2,71

Iluminación de 12 V para el automóvil

Halógenas

Bax

### Bax tool box 12V



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55502GKKM	12	-	-	69717928	8 727900 697179	-	8727900697230	-	5	466,84

### Bax 8,3s/1,35 black



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10	4,74
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10	1,88

### Bax 8,3s/1,5 blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10	1,88

### Bax 8,5d/2 black



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10	4,64
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10	1,91

### Bax 8,5d/1,5 blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10	1,88

### Bax 8,5d/2 green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10	1,88

### Bax 8,5d green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10	3,33

### Bax 8,5d beige



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10	3,35

### Bax 10d black halogen



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10	8,18

### Bax 10d brown halogen



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10	8,18

### Bax 8,4d light blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10	3,35

### Bax 8,4d beige



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10	3,35
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10	3,35

### Bax 8,4d black



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10	3,35

### Bax 8,4d light green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10	3,35

### Bax 8,4d olive green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10	3,35

### Bax 8,4d orange



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10	3,35

### Bax 8,5d white



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10	3,35

## HiPerVision

### P13W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10	25,97



### PCY16W HiPerClick



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10	28,25



### PW16W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10	32,12



### PS19W LongLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10	18,64



### PS19W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10	17,85



### PSY19W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10	24,33



### HiPerVision LCP



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10	25,70



### PS24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10	19,30



### PSX24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10	22,35



### PSY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10	44,07



### PSY24W SilverVision+



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10	28,25

### PW24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10	30,39

### PWY24W SilverVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10	30,39

### PWY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10	30,39

### PY24W SilverVision+



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10	44,07

### PY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10	28,25

### PSX26W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10	33,23

# Halógenas





Iluminación para vehículos de  
**dos ruedas**



# ¿Qué lámpara necesita?



## Disfrute de más luz

Hasta un **30%** más de visión\*



**Vision moto**  
★★★★★



Rendimiento del haz de luz



Color de luz  
Hasta **3200 K**



Vida útil\*\*




Disponible en  
H4, H7, HS1

Vea y sea visto




**CityVision moto**  
★★★★★



Rendimiento del haz de luz



Color de luz  
Hasta **3200 K**



Vida útil\*\*



Disponible en  
H4, H7, HS1

Hasta un **130%** más luminosa\*




**X-tremeVision moto**  
★★★★★



Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Vida útil\*\*




Disponible en  
H4, H7

## Disfrute de su pasión

Luz **blanca brillante**




**CrystalVision ultra**  
★★★★★



Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Vida útil\*\*



Disponible en  
H4, H7, HS1



La iluminación Philips para vehículos de dos ruedas se ha diseñado para resistir vibraciones extremas de hasta 10 G.

Imágenes solo para fines ilustrativos

\* En comparación con el requisito legal mínimo

\*\* La vida útil diere según el tipo. Indicación solo para H7

[www.philips.es/c-m-li/faros-para-motos](http://www.philips.es/c-m-li/faros-para-motos)

# Vision moto

## Hasta un 30% más de visión\*

- **Mejor rendimiento\***
- **Lámpara para motocicletas ultrarresistente y de alta calidad**

La gama Philips Vision moto, genera una visibilidad hasta un 30 % superior a la de una lámpara estándar del mercado, permitiendo a los motoristas ver a mayor distancia. Mejor rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo.

\*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar

Vision moto

Disponible en



H4

H7

HS1

# CityVision moto

## Ver y ser visto

- **Distinguido efecto naranja**
- **Máxima seguridad**
- **Diseñada específicamente para su uso en ciudad**
- **Hasta un 40 % más de visibilidad\***

Para conseguir la máxima seguridad y visibilidad, Philips CityVision moto genera un efecto naranja característico que llama la atención. Hemos diseñado específicamente Philips CityVision moto para conseguir la máxima visibilidad y la máxima seguridad.

\*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar

CityVision moto

Disponible en



H4

H7

HS1

Iluminación para vehículos de dos ruedas

Halógenas

# X-tremeVision moto

Hasta un **130%**  
más luminosa\*

- **Máxima luminosidad**
- **Relleno único de gas para una óptima durabilidad y vida útil**
- **Máxima comodidad y seguridad**

Para los motoristas que necesiten ver a mayor distancia y conseguir el máximo rendimiento y seguridad, Philips X-tremeVision moto ofrece hasta un 130% más de visibilidad\*.

\*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



X-tremeVision moto

Disponible en



H4



H7

# CrystalVision ultra moto

Luz blanca  
brillante

- **Moderno estilo blanco xenon**
- **Customización y estilo en la carretera**
- **Lámpara ultra-resistente de alta calidad**

Para los conductores que buscan el estilo definitivo, las lámparas Philips CrystalVision ultra moto ofrecen luz blanca brillante. Personaliza tu estilo sin comprometer la visibilidad y el confort.



Estándar



CrystalVision ultra moto

Disponible en




H4



H7

# Una lámpara para **cada uso**



## Luz de carretera - luz de cruce



## Luces intermitentes delanteras



## Luces traseras de posición



## Lámpara de placa de matriculación



Vision moto

CityVision moto



X-tremeVision moto

CrystalVision ultra moto

— Disponible como estándar



## Luces delanteras de posición



## Luces de frenado



## Luces intermitentes traseras

Iluminación para vehículos de dos ruedas

Halógenas

### H4 Vision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10	7,31

### H4 CityVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10	15,10

### H4 X-tremeVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10	19,59

### H4 CrystalVision ultra moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10	18,56

### H7 Vision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10	11,14

### H7 CityVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10	23,40

### H7 X-tremeVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10	24,90

### H7 CrystalVision ultra moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10	24,49

### HS1 Vision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10	10,20
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10	10,20

## HS1 CityVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10	19,40

## HS1 CristalVision ultra moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10	21,90

## S2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10	5,60
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10	5,20

## S3



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10	4,20
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10	3,98

## Señalización

### W3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	3,35
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,27

### P21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	2,67
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200	0,94

### P21/5W ExtraDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10	2,41

# Halógenas





Iluminación de **24V**  
para autobuses y camiones





# ¿Qué lámpara necesita?

## Duración y ahorro

Fabricadas para **durar**



Vida útil **inigualable**



## Ahorro y estilo

Efecto **máximo** de **xenón**



Resistente a vibraciones extremas

**MasterDuty**



Color de luz  
Hasta **3200 K**



Standard: 3100 K

Vida útil\*

Hasta **550 h**



Disponible en  
**H1, H3, H4, H7, H11**

**MasterLife**



Color de luz  
Hasta **3200 K**



Standard: 3100 K

Vida útil\*

Hasta **1200 h**



Disponible en  
**H1, H3, H4, H7, H11**

**MasterDuty BlueVision**



Standard

MasterDuty BlueVision

Color de luz

Hasta **3500 K**



Standard: 3100 K

Vida útil\*

Hasta **500 h**



Disponible en  
**H3, H4, H7**

Imágenes solo para fines ilustrativos

\* La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7


[www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)

# Seguridad y durabilidad

## Ventaja de las lámparas de 24 V de Philips

Combinan alta resistencia vibraciones y alta calidad.

Las lámparas para camiones de Philips duran más que las lámparas estándar.



## MasterDuty

### Fabricadas para durar

- Duran hasta 500 horas\*
- Máxima resistencia a la vibración
- Su sólido montaje y base sirven de protección frente a los golpes
- Filamento doble ultrarresistente

Las lámparas MasterDuty están diseñadas para ofrecer la **máxima resistencia a la vibración y excelente duración.**

\*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7



Disponible en embalaje B1 y C1



Disponible en



# MasterLife

## Supera a todo en la carretera


- Dura hasta 1200 horas\*
- Resistente a la vibración\*
- Filamento doble ultrarresistente

Philips MasterLife dura hasta **1200 horas\***, además, soporta situaciones extremas de tensión y **vibración**. Con una **tasa de fallos mínima**, mantienen la productividad y la actividad de la flota gracias a la minimización de las largas interrupciones.

**¡MasterLife es la elección más inteligente para los propietarios de flotas!**

\*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7

Disponible en embalaje C1



Disponible en



# MasterDuty BlueVision

## Efecto máximo de xenón

- Resistente a las vibraciones\*
- Cristal de cuarzo de alto rendimiento con un revestimiento de efecto xenón
- Característico casquillo azul, apariencia marcada incluso cuando están apagadas

Para los conductores que desean un **estilo** y un **rendimiento** definitivo, Philips MasterDuty BlueVision produce un efecto de xenón azul en el faro. Esta gama combina la **durabilidad** y la **resistencia a las vibraciones** que se presentan en la calzada.

\*En comparación con la media de las lámparas H4 o H7 de 24 V del mercado



Estándar

MasterDuty BlueVision

Disponible en embalaje S2 y B1



Disponible en



# Una **lámpara** para cada **uso**



MasterDuty



MasterLife



MasterDuty  
BlueVision



H1 H3 H4 H7 H11 R2 DIS/R D2S D2R



**Luz de carretera - luz de cruce**



H1 H2 H3 H4 H7 H11



**Luces delanteras de niebla**



W5W C5W R5W T4W



**Iluminación interior**



13256 13961 13516-13521-13974 BAX



**Luces de salpicadero**



P21W PY21W H21W



**Luces intermitentes delanteras**



13256 13961 13821 13929



**Luces delanteras de posición**



13821 13814 13594 13499



**Luces traseras de posición**



13961 13821 13814 24356



**Luces intermitentes laterales**



13821 13814 13844 13961



**Lámpara de placa de matriculación**



13498 13496 24356



**Luces intermitentes traseras**



13256 13961 13844 13821 13814 13929



**Luces de situación anchura y altura**



13498 13499 24356 13445 13401



**Luces de frenado**



13498 24356



**Luces traseras de niebla**



13498 24356



**Luces de marcha atrás**



— Disponible como estándar

Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Halógenas

## H1 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10	11,87
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100	10,67

## H1 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10	16,01

## H2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10	19,18

## H3 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10	9,80
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100	8,90

## H3 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10	13,04

## H3 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5	36,00
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10	18,00

## H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10	13,65
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100	11,65

## H4 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10	16,21

## H4 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5	42,00
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10	21,00

IVA no incluido

## H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10	20,00
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100	18,00

## H7 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10	32,62

## H7 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5	66,00
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10	33,00

## H11 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10	35,44

## H11 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10	56,25

## R2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10	7,39

## Señalización e iluminación de interior de 24V (para iluminación LED retrofit de 24V, consulte la página 71)

### P21W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	200	1,56

### P21W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10	3,18

### P21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10	3,63
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	200	1,50

IVA no incluido

## P21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10	5,37
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	200	2,34

## PY21W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10	3,62

## Stop P22



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10	2,26
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10	3,12

## Stop P25



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10	2,90

## R5W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10	1,06

## R5W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10	2,07

## R5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10	2,82
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	200	1,01
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10	1,25

## R10W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10	1,36

## R10W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10	2,70

IVA no incluido



## R10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10	3,23
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	200	1,25

## BA7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10	1,93

## T4W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10	1,12

## T4W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10	1,61

## T2W - T3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10	1,15
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10	1,15

## T4W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10	3,02
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	200	1,02

## Señalización halógena en miniatura USA

### H21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10	13,95

IVA no incluido

## Wedge base

### W2,5W - W3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10	1,31
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10	1,23

### W5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10	3,22
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	200	1,24

### WBT5



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10	1,13
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	200	1,13
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10	1,47

## Festoon

### Festoon T6,2x27



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10	2,49

### Festoon T6,2x35



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10	2,66

### Festoon T10,5x38 10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10	2,83

### C5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10	3,40
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	200	1,25

### Festoon T10,5x43 5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10	1,69

IVA no incluido

### Festoon T10,5x43 10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10	1,60

### Festoon T15x43



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10	2,68

### Festoon T15x43



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10	2,69

### Bax

#### Bax 8,3s/1,35 grey



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10	1,96

#### Bax 8,5d/2 grey



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10	2,08

#### Bax 8,5d brown



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10	3,79

#### Bax 8,5d/2 yellow



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10	3,43

IVA no incluido

# Kits





# Kits

## de repuestos y de restauración de faros para coches y camiones

Para aumentar la **seguridad**, la mayoría de los países europeos **recomiendan** que todos los vehículos estén equipados con un **kit de repuestos homologado**. No solo permite que los conductores **cumplan** la ley, sino que además mantiene la **seguridad** puesto que siempre estarán preparados para **cambiar** una lámpara fundida.

Nuestro **kit de restauración de faros** permite renovar las lentes de automóviles, camiones y vehículos de dos ruedas y dejarlas como nuevas. Es nuestra **alternativa económica** a una sustitución completa de la óptica.

[www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)

## 12 V Kits de repuestos

### Easy Kit H1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	-	5	13,30

#### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	1	-	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H4



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	-	5	15,88

#### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-	1	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	-	5	18,08

#### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-	-	1	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H1/H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	-	5	20,33

#### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	1	-	1	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit R2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55476EKKM	12	-	-	69566328	8 727900 695663	-	8727900695687	-	5	14,25

#### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-	-	-	1	1	1	1	1	1

### Single Kit H1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55008SKKM	12	-	-	52731430	8 711559 527314	-	8711559527222	-	10	13,30

#### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

### Single Kit H4



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55005SKKM	12	-	-	52730730	8 711559 527307	-	8711559527246	-	10	14,45

#### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

IVA no incluido

## Single Kit H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55007SKKM	12	-	-	52732130	8 711559 527321	-	8711559527215	-	10	17,72

### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

## Single Kit H1/H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55010SKKM	12	-	-	30999030	8 711500 309990	-	8711500310163	-	10	20,11

### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-

## Essential Box H1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	-	5	14,31

### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

## Essential Box H4



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	-	5	15,60

### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

## Essential Box H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	-	5	19,45

### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

## Essential Box H1/H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	-	5	22,03

### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

## Essential Box R2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55721EBKM	12	-	-	70040428	8 727900 700404	-	8727900700411	-	5	13,50

### Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1

IVA no incluido

## 24 V Kits de repuestos

### MiniKit H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	-	10	17,72

#### Contenido

Tipo	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

### MiniKit H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	-	10	27,70

#### Contenido

Tipo	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### MaxiKit H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	-	4	38,80

#### Contenido

Tipo	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	-	4	61,70

#### Contenido

Tipo	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	-	4	49,80

#### Contenido

Tipo	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

IVA no incluido





# Kit de restauración de faros

## Seguridad

¡Restaure usted mismo sus faros y déjelos como si fueran nuevos!

- Hasta un 100% más de luminosidad y con menos deslumbramiento
- Proporciona una conducción nocturna más segura
- Elimine los antiestéticos y poco seguros faros opacos y amarillentos producidos por los nocivos rayos UV y la suciedad
- Resultados profesionales en 30 minutos y sin herramientas eléctricas
- Económico y de alta calidad
- Protección UV garantizada durante 2 años

Elimina la decoloración y el amarilleamiento de los faros y restaúralos para devolverles a su estado original de **transparencia** y brillo que aumenta su seguridad. Los faros se decoloran y oxidan por la exposición constante a los elementos ambientales y sufren arañazos a consecuencia de los impactos.



Antes



Después



### Kit de restauración de faros



Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6	33,00

IVA no incluido

Kit de restauración de faros

Kits

# Xenón



Soluciones de **xenón**  
para automóviles y camiones



# ¿Qué lámpara xenón necesita?



## Disfrute de más luz


Ideal como **repuesto**




### Xenon Vision



Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Disponibles en D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S

Hasta un **150%** más de visión\*




### Xenon X-tremeVision gen2



Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Disponibles en D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

## Luz que dura


Conciencia tranquila **4 + 3** años garantía



### Xenon LongerLife\*\*



Rendimiento del haz de luz



Vida útil



Disponibles en D1S, D2S, D2R

## Disfrute de su pasión


Efecto LED **blanco homogéneo**




### Xenon WhiteVision gen2



Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Disponibles en D1S, D2S, D2R, D3S

Imágenes solo para fines ilustrativos

\* En comparación con el requisito legal mínimo (excepto para D2R que ofrece hasta un 20 % más de visibilidad).

\*\* No disponible en todos los países, póngase en contacto con su representante de ventas



# Disfrute de más luz

## Xenon Vision

### Ideal como repuesto

- Tecnología de sustitución de una sola lámpara. La lámpara nueva coincide en temperatura de color con la que no se ha cambiado
- Elección económica
- Homologada de 4 300 K

Philips Xenon Vision permite sustituir una **única lámpara fundida manteniendo la coincidencia** con el color de la que no se ha cambiado.



Estándar



Xenon Vision

Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



Imágenes solo para fines ilustrativos

# Disfrute de más luz



## Xenon X-tremeVision gen2

### Nuestra lámpara de xenón más brillante

- Rendimiento óptimo de la luz
- Luz un 150% más luminosa\*
- Máxima seguridad y visibilidad
- Diseñada para conductores exigentes

Philips Xenon X-tremeVision gen2 es el último avance en **tecnología de xenón**. Ofrece el haz **más potente** con la emisión de luz aumentada hasta el límite. Esto significa un rendimiento sobresaliente de la luz con un ajuste de iluminación único para una **máxima comodidad al volante**.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión).



Estándar



Xenon X-tremeVision gen2

Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

# Luz que dura

**4** años garantía **+3**

## Xenon LongerLife

### Tranquilidad con la garantía de mayor duración

Equipe su coche con lámparas Xenon LongerLife y podrá conducir hasta siete años sin preocuparse porque falle una lámpara. Las lámparas Philips Xenon LongerLife incluyen automáticamente una **garantía de 4 años**. Registre su compra en línea para ampliar esta garantía **3 años más**.

Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



### 3 años más de garantía gratis en 3 sencillos pasos

Registre la compra en línea en [www.philips.com/xenonwarranty](http://www.philips.com/xenonwarranty) en un plazo de 30 días



**1** Conéctese a [www.philips.com/xenonwarranty](http://www.philips.com/xenonwarranty) para confirmar que ha comprado un producto original de Philips mediante la verificación del código de seguridad que se encuentra en el adhesivo del certificado de autenticidad.



**2** Complete su información personal, indique el punto de compra y proporcione la prueba de compra.



**3** Imprima y guarde el certificado de garantía de 7 años junto con la prueba de compra.



Ya puede conducir de manera segura y sin preocupaciones durante 7 años.

Soluciones de Xenón para automóviles y camiones

Xenón



## Efecto LED extrablanco

- Luz blanca con brillo intenso homogéneo
- Complemento perfecto a la iluminación mediante LED en su vehículo
- Hasta 5000 K de luz blanca en la carretera
- Hasta un 120 % más de visibilidad\*
- 100% homologada y legal en carretera

Las lámparas Philips Xenon WhiteVision gen2 crean un **aspecto blanco intenso** en el automóvil y una luz blanca homogénea más brillante en la carretera. Xenon WhiteVision gen2 es la **opción ideal** si desea combinar y adaptar iluminación mediante LED y de xenón en su vehículo.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión).



Estándar

Xenon WhiteVision gen2

Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



D1S

D2S

D2R

D3S



# Nuestra **solución proactiva** contra la **piratería** en lámparas de xenón

## Certificado de autenticidad (**COA**)

Cada vez hay más lámparas de xenón de Philips **falsificadas** que se pueden adquirir mediante canales de distribución de Internet y fuera de Internet.

Estas lámparas falsificadas son **imitaciones baratas** de **calidad inferior**. La compra, venta o posesión de productos falsificados es ilegal.



Soluciones de Xenón para automóviles y camiones

Xenón



Para **proteger** a nuestros clientes y a todos los consumidores frente a productos de iluminación Philips falsificados, hemos creado una solución proactiva con una tecnología exclusiva y avanzada.

Ya se incluye el certificado de autenticidad de Philips (**COA**) en **todos los nuevos embalajes de lámparas de xenón que solicite**.

Con el código de seguridad, los profesionales pueden comprobar la autenticidad del producto Philips en una

plataforma de Internet exclusiva y absolutamente segura. Los profesionales pueden escanear el código QR o visitar [www.philips.com/original](http://www.philips.com/original).

Estamos decididos a contribuir a proteger a nuestros clientes frente a pobres imitaciones de mala calidad que pueden dañar su vehículo o producir lesiones personales.

**Asegúrese siempre de que está adquiriendo productos Philips originales.**

### Verificación visual



### Verificación en Internet

- 1 Conéctese a [www.philips.com/original](http://www.philips.com/original) y siga estas sencillas instrucciones:
- 2 Escriba el código de seguridad exclusivo
- 3 Escriba el número de ID de la etiqueta

Vuelva a escribirlo para asegurarse de que lo ha introducido correctamente. El rechazo adicional del código introducido puede indicar que este producto es una falsificación.



## D1S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2	153,69
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2	151,69

## D1S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2	164,00
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2	162,00

## D1S LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

## D1S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2	164,00
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2	162,00

## D1R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2	151,69

## D2S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2	101,00
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2	99,00

## D2S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2	115,00
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2	113,00

IVA no incluido

La iluminación Philips Xenon LongerLife no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Philips.

## D2S LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

## D2S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2	115,00
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2	113,00

## D2R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2	101,00
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2	99,00

## D2R X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2	115,00
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2	113,00

## D2R LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

## D2R WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2	115,00
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2	113,00

IVA no incluido

La iluminación Philips Xenon LongerLife no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Philips.

### D3S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2	176,23
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2	174,23

### D3S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2	187,00
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2	185,00

### D3S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2	187,00
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2	185,00

### D3R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2	174,23

### D4S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2	163,51

### D4S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2	175,00
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2	173,00

### D4R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2	163,51

### D5S Vision




Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2	219,77

IVA no incluido



# LED retrofit




Iluminación **LED retrofit**  
para coches y camiones




# ¿Qué iluminación LED necesita?




## El siguiente nivel de luz blanca




### Ultinon LED




Rendimiento del haz de luz



Color de luz




Vida útil




Disponible en  
LED-HL [≈H4], [≈H7]  
LED-FOG [≈H8/H11/H16]


## Más brillante. Más blanca. Más potente.




### X-tremeUltinon LED




Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Vida útil



Disponible en  
LED-HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [H1]\*\*, [H11]\*\*, [HIR2]\*\*  
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

## Nuevo

## Rendimiento original del LED en automoción



LUXEON  
Altilon  
OEM LED

### X-tremeUltinon LED gen2



Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Vida útil



Disponible en  
LED-HL [≈H4], [≈H7]  
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Imágenes solo para fines ilustrativos. \* Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas. \*\* Próximamente



**Importante:** Esta iluminación LED retrofit se ha diseñado específicamente para usos fuera de carretera convencional (como carreras y rallies); por lo tanto, su instalación deberá comprobarla un técnico. No es legal instalar la iluminación LED retrofit en vehículos que circulen por carretera. Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad al respecto. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Las lámparas LED retrofit y la iluminación de señalización exterior no pueden ser vendidas en Alemania, España, Chipre, Holanda, Grecia, Luxemburgo y Malta.





Illuminación LED retrofit para coches y camiones

LED

# Opciones de **iluminación** mediante **LED** para cada uso?



Lámparas delanteras



Luces delanteras de posición



Luces delanteras de niebla



Luces intermitentes delanteras



Luces de salpicadero




Iluminación interior



## X-tremeUltinon LED – Rendimiento original del LED en automoción



## Ultinon LED – El siguiente nivel de luz blanca



## Adaptador CANbus para control óptimo



**Importante:** Esta iluminación LED retrofit se ha diseñado específicamente para usos fuera de carretera convencional (como carreras y rallies); por lo tanto, su instalación deberá comprobarla un técnico. No es legal instalar la iluminación LED retrofit en vehículos que circulen por carretera. Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad al respecto. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables. Las lámparas LED retrofit y la iluminación de señalización exterior no pueden ser vendidas en Alemania, España, Chipre, Holanda, Grecia, Luxemburgo y Malta.



Luz de guantera	Luces traseras de posición	Luces intermitentes traseras	Luces traseras de niebla	Luz del maletero	Lámpara de placa de matriculación	Tercera luz de frenado	Luces de frenado	Luces de marcha atrás

### X-tremeUltinon LED – Rendimiento original del LED en automoción

LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-AMBER [≈PY21W]	LED-RED [≈P21W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21W]	LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	LED-WHITE [≈P21W]
LED-Fest 30/38/43 mm	LED-(T20-)RED [≈P21/5W], [≈W21/5W]	LED-AMBER [≈WY21W]	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-Fest 30/38/43 mm	LED-Fest 30/38/43 mm	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	LED-T16-, T20-WHITE [≈W16W], [≈W21W]

### Ultinon LED – El siguiente nivel de luz blanca

LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21/5W]	LED-AMBER [≈PY21W]	LED-RED [≈P21W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21W]	LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	LED-WHITE [≈P21W]
LED-Fest 30/38/43 mm	LED-T20-RED [≈W21/5W]	LED-AMBER [≈WY21W]	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-Fest 30/38/43 mm	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	LED-T20-WHITE [≈W21W]

### Adaptador CANbus para control óptimo

CANbus 5W	CANbus 5W	Smart CANbus 21W	CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W	CANbus 21W	CANbus 21W	CANbus 21W


\*Adaptador LED CANbus de 21W incluido en el pack

# Ultinon LED

## El siguiente nivel de luz blanca

- Luz hasta un **160 %** más brillante\* para disfrutar de una visibilidad superior
- Temperatura del color de hasta **6200 K** para obtener **una luz blanca pura**
- Tecnología **Philips SafeBeam** para conducir sin deslumbramientos
- Hasta **8 años de vida útil**

\*En comparación con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas



Lámpara halógena estándar



Ultinon LED

Disponible en paquetes X2



Disponible en



# X-tremeUltinon LED

## Más brillante, más blanca y más resistente

- Luz hasta un **200 %** más brillante\* para disfrutar de una visibilidad superior
- Temperatura del color de hasta **6500 K** para obtener una **luz de color blanco ártico**
- Tecnologías de gestión del calor de Philips: **AirCool, AirFlux, Ceralight\*\***
- Tecnología Philips SafeBeam para conducir sin deslumbramientos

\*En comparación con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas

\*\* **AirFlux:** solamente para LED-HL [H4] y LED-HL [H8/H11/H16]. **AirCool:** solamente para LED-HL [H7]. **CeraLight:** sistema de refrigeración para LED-T10 que emplea un material cerámico para mejorar la resistencia al calor y a las vibraciones



Lámpara halógena estándar



X-tremeUltinon LED

Disponible en paquetes X2



Disponible en



# X-tremeUltinon LED gen2

## Rendimiento original del LED en automoción

- **Exclusiva** tecnología LED para automoción
- Luz homogénea hasta un **250 %** más brillante\*
- Temperatura del color de hasta **5800 K** para obtener una **luz blanca fría**
- El **espectro óptimo** para ver perfectamente las señales de tráfico
- **IP65**: resistencia al agua y al polvo
- Tecnología **Philips SafeBeam** para conducir sin deslumbramientos
- Hasta **12 años de vida útil**

\*En comparación con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas



Lámpara halógena estándar



X-tremeUltinon LED gen2

Disponible en paquetes X2



Disponible en



LED-HL [H4]



LED-HL [H7]



LED-FOG [H8/H11/H16]


# Adaptador CANbus de LED

## Adaptador CANbus de LED

- **Evita las advertencias inexactas del salpicadero**
- **Instalación sencilla**
- No hay efecto de parpadeo
- Indicador\* de luces largas completamente funcional

Al instalar y utilizar bombillas LED Retrofit, los usuarios pueden experimentar ciertos problemas. Los adaptadores CANbus de LED de la marca Philips garantizan un mejor ajuste para que los usuarios conduzcan con tranquilidad.

\*Solo para H4.



Disponible en paquetes X2



Disponible en



LED-CANBUS for LED-HL [H4]  
LED-HL [H7]  
LED-HL [H8/H11/H18]



LED-CANBUS [5W]



Smart CANBUS [21W]

## Iluminación principal LED retrofit de 12V

### LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342XUWX2	12	22	P43t-38	06012931	8 719018 060129	-	8719018060136	-	6	119,20

### LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12901HPX2	12	23	P43t-38	39737631	8 727900 397376	-	8727900397383	-	6	119,20

### LED-HL [≈H4] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342ULWX2	12	15	P43t-38	39859531	8 727900 398595	-	8727900398601	-	6	99,98

### LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972XUWX2	12	25	PX26d	06014331	8 719018 060143	-	8 719 018 060 150	-	6	119,20

### LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12985BWX2	12	25	PX26d	39817531	8 727900 398175	-	8727900398182	-	6	119,20

### LED-HL [≈H7] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972ULWX2	12	14	PX26d	39861831	8 727900 398618	-	8727900398625	-	6	99,98

### LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366XUWX2	12	15.5	PGJ19-1/2/3	06016731	8 719018 060167	-	8 719 018 060 174	-	6	103,00

### LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12794UNIX2	12	19	PGJ19-1/2/3	39739031	8 727900 397390	-	8727900397406	-	6	103,00

### LED-FOG [≈H8/H11/H16] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366ULWX2	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8 727900 398632	-	8727900398649	-	6	70,00

### LED-HL [≈HB3/HB4] X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005XUWX2	12	25	P20d/P22d	39875531	8 727900 398755	-	8727900398762	-	6	119,20

## Señalización e iluminación interior LED retrofit de 12V

### LED-FEST 30 mm 4000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10	12,10

### LED-FEST 30 mm 6000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 387223	-	8727900387230	-	10	12,10

### LED-FEST 30 mm 6000K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10	9,01

### LED-FEST 38 mm 4000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 703412	-	8727900703405	-	10	12,10

### LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 703399	-	8727900703382	-	10	12,10

### LED-FEST 38 mm 6000 K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	0	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10	9,01

### LED-FEST 43 mm 4000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10	12,10

### LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 383416	-	8727900383423	-	10	12,10

### LED-FEST 43 mm 6000K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10	9,01



**Importante:** Esta iluminación LED retrofit se ha diseñado específicamente para usos fuera de carretera convencional (como carreras y rallies); por lo tanto, su instalación deberá comprobarla un técnico. No es legal instalar la iluminación LED retrofit en vehículos que circulen por carretera. Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad al respecto. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Las lámparas LED retrofit y la iluminación de señalización exterior no pueden ser vendidas en Alemania, España, Chipre, Holanda, Grecia, Luxemburgo y Malta.

### LED-T10 [≈W5W] 4000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10	19,90

### LED-T10 [≈W5W] 4000K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10	11,90

### LED-T10 [≈W5W] 6000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10	19,90

### LED-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10	11,90

### LED-T10 [≈W5W] 8000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10	19,90

## Iluminación interior LED retrofit de 12V

Los siguientes códigos para aplicaciones de interior son válidos en los siguientes países: Alemania, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Holanda, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, y República Checa.

### LED-T10 [≈W5W] 6000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12799160X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39792530	8 727900 397925	-	8727900397932	-	10	19,90

### LED-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961ULWIX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05060130	8 719018 050601	-	8719018050618	-	10	11,90

### LED-T10 [≈W5W] 8000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12799180X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39794930	8 727900 397949	-	8727900397956	-	10	19,90

### LED-FEST 30 mm 6000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12941160X1	12	1	SV8,5-8	39804530	8 727900 398045	-	8727900398052	-	10	12,10



## LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12859I60X1	12	1	SV8,5-8	39800730	8 727900 398007	-	8727900398014	-	10	12,10

## LED-FEST 38 mm 6000 K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11854ULWIX1	12	0.6	SV8,5-8	05058830	8 719018 050588	-	8719018050595	-	10	9,01

## LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12946I60X1	12	1	SV8,5-8	39802130	8 727900 398021	-	8727900398038	-	10	12,10

## Señalización LED retrofit de 12V

### LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10	31,20

### LED-RED [≈P21/5W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499ULRX2	12	2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10	23,97

### LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10	31,20

### LED-RED [≈P21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10	23,97

### LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10	31,20



**Importante:** Esta iluminación LED retrofit se ha diseñado específicamente para usos fuera de carretera convencional (como carreras y rallies); por lo tanto, su instalación deberá comprobarla un técnico. No es legal instalar la iluminación LED retrofit en vehículos que circulen por carretera. Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad al respecto. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Las lámparas LED retrofit y la iluminación de señalización exterior no pueden ser vendidas en Alemania, España, Chipre, Holanda, Grecia, Luxemburgo y Malta.

### LED-WHITE [≈P21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10	23,97

### LED-T16-WHITE [≈W16W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11067XUWX2	12	TBC	W2,1x9,5d	05184430	8 719018 051844	-	8719018051851	-	10	31,20

### LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10	31,20

### LED-T20-WHITE [≈W21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10	23,97

### LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10	31,20

### LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10	31,20

### LED-T20-RED [≈W21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10	23,97

### LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10	31,20

### LED-T20-RED [≈W21/5W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10	23,97

### LED-T20-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10	42,19

## LED-T20-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10	28,36

## LED-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10	42,19


## LED-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10	28,36

## Unidad de control para lámparas LED de 12 V

### LED-CANBUS [≈5W]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10	16,67

### LED-CANBUS [≈21W]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10	16,67

### LED-CANBUS para LED-HL [≈H4]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10	50,08

### LED-CANBUS para LED-HL [≈H7]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10	50,08

### LED-CANBUS para LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10	50,08

## Anillos conectores LED

### Tipo B



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11172BX2	-	-	-	05121930	8 719018 051219	-	8719018051226	-	10	14,58

### Tipo C



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11172CX2	-	-	-	05123330	8 719018 051233	-	8719018051240	-	10	14,58



**Importante:** Esta iluminación LED retro se ha diseñado específicamente para usos fuera de carretera convencional (como carreras y rallies); por lo tanto, su instalación deberá comprobarla un técnico. No es legal instalar la iluminación LED retro en vehículos que circulen por carretera. Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad al respecto. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retro conforme con los requisitos legales aplicables.

Las lámparas LED retro y la iluminación de señalización exterior no pueden ser vendidas en Alemania, España, Chipre, Holanda, Grecia, Luxemburgo y Malta.

## Señalización e iluminación interior LED retrofit de 24V

### LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 384185	-	8727900384192	-	10	14,30

### LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10	14,30

### LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10	31,20

### LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10	31,20

### LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10	31,20

### LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10	31,20

### LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10	31,20

### LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10	31,20

### LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10	31,20



**Importante:** Esta iluminación LED retrofit se ha diseñado específicamente para usos fuera de carretera convencional (como carreras y rallies), por lo tanto, su instalación deberá comprobarla un técnico. No es legal instalar la iluminación LED retrofit en vehículos que circulen por carretera. Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad al respecto. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Las lámparas LED retrofit y la iluminación de señalización exterior no pueden ser vendidas en Alemania, España, Chipre, Holanda, Grecia, Luxemburgo y Malta.



Iluminación LED retrofit para coches y camiones

LED

# LED



Lámparas de trabajo LED

# Profesional







# Encuentra la **luz de trabajo LED** para cada ocasión

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium
<p>Modo de máxima potencia</p> <p> <b>100 lm</b> <b>&lt;10 h</b></p> <p>Modo de bajo consumo</p> <p> <b>50 lm</b> <b>&lt;10 h</b></p> <p>Ángulo/flexibilidad</p> <p> <b>50°</b> <b>90°</b></p>	<p>Modo de máxima potencia</p> <p> <b>130 lm</b> <b>&lt;11 h</b></p> <p>Ángulo/flexibilidad</p> <p> <b>40°</b></p> <p>Características</p> <p> <b>Foco de 20 lm</b></p>	<p>Modo de máxima potencia</p> <p> <b>200 lm</b> <b>&lt;2 h</b></p> <p>Modo de bajo consumo</p> <p> <b>100 lm</b> <b>&lt;4,5 h</b></p> <p>Ángulo/flexibilidad</p> <p> <b>80°</b></p> <p>Características</p> <p> <b>FindMe</b></p>	<p>Modo de máxima potencia</p> <p> <b>145 lm</b> <b>&lt;6 h</b></p> <p>Modo de bajo consumo</p> <p> <b>120 lm</b> <b>FindMe</b></p> <p>Ángulo/flexibilidad</p> <p> <b>80°</b></p> <p>Características</p> <p> <b>120 lm</b> <b>FindMe</b></p>
<p>Soporte</p> <p> <b>Banda suj.</b></p>	<p>Soporte</p> <p> <b>Clip</b></p>	<p>Soporte</p> <p> <b>Clip</b> <b>Imán</b></p>	<p>Soporte</p> <p> <b>Clip de 80°</b> <b>Imán</b></p>
<p>Solidez</p> <p> <b>IPX4</b></p>	<p>Solidez</p> <p> <b>IP54</b></p>	<p>Solidez</p> <p> <b>IP54</b> <b>IK07</b></p>	<p>Solidez</p> <p> <b>IP54</b> <b>IK07</b></p>
<p>Resistencia a la grasa</p> <p> <b>Apto para talleres</b></p>	<p>Resistencia a la grasa</p> <p> <b>Apto para talleres</b></p>	<p>Resistencia a la grasa</p> <p> <b>Apto para talleres</b></p>	<p>Resistencia a la grasa</p> <p> <b>Apto para talleres</b></p>
<p>Alimentación</p> <p> <b>3x AAA</b></p>	<p>Alimentación</p> <p> <b>3x AAA</b></p>	<p>Alimentación</p> <p> <b>&lt;2 h</b></p>	<p>Alimentación</p> <p> <b>2 h</b></p>
		<p>Características de carga</p> <p> <b>microUSB</b> <b>1500x</b></p>	<p>Características de carga</p> <p> <b>microUSB</b></p>
<p>Entrada de solicitud LPL29B1 GOC 39360631</p>	<p>Entrada de solicitud LPL19B1 GOC 38819031</p>	<p>Entrada de solicitud LPL42X1 GOC 39631731</p>	<p>Entrada de solicitud LPL28RECHX1 GOC 39220394</p>

philips.com/led-work-lights

Lámparas de trabajo LED profesional

LED

# Nuevo

## RCH5S



**Modo de máxima potencia**  
**300 lm** <math><1,5\text{ h}</math>

**Luz atenuada**  
**30 lm** <math><12\text{ h}</math>

**Ángulo/flexibilidad**  
**120°** **180°**

**Características**  
**Atenuación** **120 lm**

**Soporte**  
**Gancho 360°** **Imán**

**Solidez**  
**IP68** **IK09**

**Resistencia a la grasa**  
**Apto para talleres**

**Alimentación**  
 <math><2,5\text{ h}</math>

**Características de carga**  
**Estación base**

**Entrada de solicitud**  
 LPL62X1  
 GOC 05163931

## RCH6



**Modo de máxima potencia**  
**130 lm** **2 h**

**Modo de bajo consumo**  
**70 lm** **4 h**

**Ángulo/flexibilidad**  
**90°** **90°**

**Características**  
**Banda suj.** **FindMe**

**Soporte**  
**Clip** **Imán**

**Solidez**  
**IP54** **IK07**

**Resistencia a la grasa**  
**Apto para talleres**

**Alimentación**  
**1 h**

**Características de carga**  
**microUSB** **1500x**

**Entrada de solicitud**  
 LPL38X1  
 GOC 39607231

## RCH10



**Modo de máxima potencia**  
**150 lm** <math><5\text{ h}</math>

**Ángulo/flexibilidad**  
**120°**

**Soporte**  
**Gancho 360°** **Imán**

**Solidez**  
**IP54** **IK07**

**Resistencia a la grasa**  
**Apto para talleres**

**Alimentación**  
**4 h**

**Entrada de solicitud**  
 LPL20X1  
 GOC 39060531

## RCH19



**Modo de máxima potencia**  
**250 lm** **4 h**

**Modo de bajo consumo**  
**120 lm** **7 h**

**Ángulo/flexibilidad**  
**90°** **180°**

**Soporte**  
**Gancho 360°** **Imán**

**Solidez**  
**IP20** **IK07**

**Resistencia a la grasa**  
**Apto para talleres**

**Alimentación**  
 <math><3\text{ h}</math>

**Características de carga**  
**microUSB**

**Entrada de solicitud**  
 LPL46X1  
 GOC 39823631

## RCH21S



**Modo de máxima potencia**  
**300 lm** **3,5 h**

**Modo de bajo consumo**  
**120 lm** **6 h**

**Ángulo/flexibilidad**  
**90°** **90°**

**Características**  
**FindMe**

**Soporte**  
**Gancho 360°** **Imán**

**Solidez**  
**IP65** **IK08**

**Resistencia a la grasa**  
**Apto para talleres**

**Alimentación**  
 <math><2\text{ h}</math>

**Características de carga**  
**1500x**

**Entrada de solicitud**  
 LPL47X1  
 GOC 39841031

# Nuevo

## RCH25



**Modo de máxima potencia**  
**500 lm** <math><3,5\text{ h}</math>

**Luz atenuada**  
**50 lm** <math><10\text{ h}</math>

**Ángulo/flexibilidad**  
**120°** **180°**

**Características**  
**Atenuación** **300 lm**

**Soporte**  
**Gancho 360°** **Imán**

**Solidez**  
**IP68** **IK09**

**Resistencia a la grasa**  
**Apto para talleres**

**Alimentación**  
 <math><3,5\text{ h}</math>

**Características de carga**  
**Estación base**

**Entrada de solicitud**  
 LPL63X1  
 GOC 05165331

RCH31UV	CBL10	CBH51	Nuevo PJH10	PJH20	MDLS CRI
<b>Modo de máxima potencia</b> <b>350 lm</b> <b>3,5 h</b>	<b>Modo de máxima potencia</b> <b>330 lm</b>	<b>Modo de máxima potencia</b> <b>1200 lm</b> <b>3 h</b>	<b>Modo de máxima potencia</b> <b>1000 lm</b> <b>&lt;3 h</b>	<b>Modo de máxima potencia</b> <b>2300 lm</b> <b>2 h</b>	<b>Modo de máxima potencia</b> <b>1500 lm</b> <b>1 h</b>
<b>Modo de bajo consumo</b> <b>150 lm</b> <b>&lt;8 h</b>		<b>Modo de bajo consumo</b> <b>500 lm</b> <b>5,5 h</b>	<b>Luz atenuada</b> <b>100 lm</b> <b>&lt;12 h</b>	<b>Modo de bajo consumo</b> <b>1200 lm</b> <b>4 h</b>	<b>Modo de bajo consumo</b> <b>750 lm</b> <b>2,5 h</b>
<b>Ángulo/flexibilidad</b> <b>90°</b> <b>90°</b>	<b>Ángulo/flexibilidad</b> <b>120°</b>	<b>Ángulo/flexibilidad</b> <b>120°</b> <b>360°</b>	<b>Ángulo/flexibilidad</b> <b>90°</b> <b>180°</b>	<b>Ángulo/flexibilidad</b> <b>90°</b> <b>180°</b>	<b>Ángulo/flexibilidad</b> <b>360°</b> <b>90°</b>
<b>Características</b> Luz UV  FindMe			<b>Características</b> Atenuación	<b>Características</b> CRI 92  Filtro mate	<b>Características</b> CRI 92  Filtro mate
<b>Soporte</b> Gancho 360°  Imán	<b>Soporte</b> Gancho 360°	<b>Soporte</b> Soporte 1,1 – 1,8 m	<b>Soporte</b> Imán		<b>Soporte</b> Pinza  Imán
<b>Solidez</b> IP54  IK07	<b>Solidez</b> IP54  IK07	<b>Solidez</b> IP54  IK07	<b>Solidez</b> IP68  IK09	<b>Solidez</b> IP67  IK09	<b>Solidez</b> IP54  IK07
<b>Resistencia a la grasa</b> Apto para talleres	<b>Resistencia a la grasa</b> Apto para talleres	<b>Resistencia a la grasa</b> Apto para talleres	<b>Resistencia a la grasa</b> Apto para talleres	<b>Resistencia a la grasa</b> Apto para talleres	<b>Resistencia a la grasa</b> Apto para talleres
<b>Alimentación</b> <b>2,5 h</b>	<b>Alimentación</b> <b>100-240 V</b> <b>5 m</b>	<b>Alimentación</b> <b>100-240 V</b> <b>5 m</b>	<b>Alimentación</b> <b>&lt;4,5 h</b>	<b>Alimentación</b> <b>100-240 V</b> <b>5 m</b>	<b>Alimentación</b> <b>1:1 h</b> <b>3:2 h</b>
<b>Características de carga</b> Estación base		<b>Características de carga</b> <b>2 h</b>	<b>Características de carga</b> microUSB	<b>Características de carga</b> <b>3,5 h</b> Bat. ext.	<b>Características de carga</b> Estación base
<b>Entrada de solicitud</b> LPL34UVX1 GOC 39419131	<b>Entrada de solicitud</b> LPL35X1 GOC 39421431	<b>Entrada de solicitud</b> LPL45X1 GOC 39732131	<b>Entrada de solicitud</b> LPL64X1 GOC 05167731	<b>Entrada de solicitud</b> LPL39X1 GOC 39609631	<b>Entrada de solicitud</b> PL403MODX1 GOC 39627066

LPL29B1

100/50 lm  
Modalidades  
intensa/bajo

## HDL10

Ángulo de haz de 50°

### Acabado de calidad

- Cabezal de lámpara que gira 90°
- Banda ajustable para la cabeza
- Resistente al agua
- Alimentado con 3 pilas AAA Philips

### Ángulo de haz ancho

- Ángulo de haz de 50°
- LED de larga duración

### Dos modalidades de luz

- Luz LED intensa de 100 lm para tareas de alta precisión
- Luz LED de bajo consumo de 50 lm para inspecciones rápidas

El frontal LED de alta potencia Philips es una herramienta perfecta para realizar reparaciones con las manos libres. Con el cabezal orientable 90° podrá dirigir fácilmente la luz donde necesite ver. Las modalidades de luz intensa y de bajo consumo, junto con su ángulo de haz ancho, ofrecen una iluminación superior para el espacio de trabajo.



LPL19B1

130 lm

## Penlight Professional

Herramienta de inspección portátil

### Luz blanca muy intensa para una visión óptima

- LED de alta calidad con una potencia lumínica de 130 lm
- Luz blanca natural de 6 000 K

### Acceso a cavidades muy estrechas

- Puntero LED en la parte superior: 20 lm
- Pequeña y compacta

### Apta para cualquier tarea de inspección

- Protección frente a agua, polvo y humedad: IP54
- 11 horas de autonomía, con pilas

Philips Penlight Professional es una herramienta de inspección duradera y fiable con 6 potentes y duraderos LED que producen 120 lúmenes de luz blanca brillante y natural para una inspección exacta de cualquier zona.

LPL42X1

200/100 lm  
Modalidades intensa/  
bajo

## PEN20

Lámpara LED recargable potente que cabe en el bolsillo

### Luz LED blanca de alta calidad

- Venza a la oscuridad con una luz natural brillante y suave
- Luces LED LUXEON® de alta calidad hasta 200 lm
- Ilumine un área de trabajo grande con un ángulo de apertura ancho de 80°

### Batería ultraduradera

- La nueva batería dura cinco veces más que la mayoría de baterías recargables
- Mayor autonomía y recarga USB ultrarrápida
- Tiempo de funcionamiento de la batería: 2 h/4,5 h
- Tiempo de carga de la batería: < 2 h

### Alta resistencia

- Resistente a impactos fuertes: IK07
- Protección frente a agua, polvo y humedad: IP54

### Iluminación manos libres

- Función de manos libres con gancho giratorio de 80° integrado e imán



LPL28RECHX1

145 lm

## Penlight Premium

Compacto, recargable USB

### Lámpara cómoda para un trabajo sin fatiga

- Venza a la oscuridad
- LED LUXEON® de alta calidad: flujo luminoso de 145 lm
- Luz enfocada: 120 lm de flujo luminoso
- Ángulo de apertura ancho de 80°

### Alta resistencia

- Resistente a impactos fuertes: - IK07
- Protección frente a agua y polvo - IP54
- Resistente, cómoda y manos libres

### Batería ultraduradera

- La nueva batería dura cinco veces más que la mayoría de baterías recargables
- Mayor autonomía y recarga USB ultrarrápida

LPL62X1

300/30lm

## RCH5S

### Lámpara de inspección de bolsillo

#### Luz LED blanca de alta calidad

- Exclusiva función de atenuación que ofrece total comodidad. Incluye función de memoria
- Modo de máxima potencia hasta 300 lúmenes
- Foco de hasta 120 lúmenes
- Amplitud del ángulo de apertura de 120°
- Luz natural brillante de 6000 K

#### Mayor solidez

- Sólida resistencia a los impactos: IK09
- Nivel alto de protección contra agua y polvo: IP68
- Resistencia a los productos químicos y a los disolventes de talleres

#### Batería duradera

- Estación base compartida con Philips RCH25
- Larga autonomía de hasta 12 horas (luz atenuada)
- Recarga superrápida en menos de 2,5 horas

#### Versatilidad

- Módulo de iluminación giratorio de 180°
- Sin manos: ganchos retráctiles de 360° y potente imán



Nuevo



LPL38X1

130/70lm  
Modalidades  
intensa/bajo

## RCH6

### Lámpara LED compacta de bolsillo y para cabeza

#### Iluminación con doble función: de bolsillo y para cabeza

- Iluminación multiuso, diseño fino
- Cabezal de lámpara que gira 90°
- Imán potente y cinta para la cabeza
- Función FindMe

#### Luz de brillo superior

- Vence a la oscuridad
- LED LUXEON® de alta calidad de 130 lm
- Ángulo de apertura ancho de 90°

#### Batería ultraduradera y de carga rápida

- Vida útil cinco veces superior gracias a la nueva batería de tecnología avanzada
- Larga autonomía y recarga ultrarrápida

#### Alta resistencia

- Resistente a impactos fuertes: IK07
- Protección frente a agua, polvo y humedad: IP54



LPL20X1

150 lm

## RCH10

Nueva tapa fácil de abrir con imán

### Más potencia lumínica

- Luz LED blanca

### Alta resistencia

- Resistente a impactos fuertes: IK07
- Protección frente a agua, polvo y humedad: IP54

### Iluminación manos libres

- Sin cable, con gancho giratorio e imán en la base

La lámpara de inspección LED recargable compacta es ideal para inspecciones rápidas y operaciones de reparación de mayor duración. Elimina todas las sombras con su potente haz de luz de 120°, mientras que su gancho giratorio 360° permite trabajar con las manos libres.



LPL46X1

250/120 lm  
Modalidades  
intensa/bajo

## RCH19

Lámpara de trabajo LED recargable ultra delgada

### Lámpara ultra delgada y versátil

- Módulo de luz con rotación de 180°
- Manos libres: Fuerte imán retráctil 360°
- Hasta 7 horas de autonomía en modo Eco
- Carga rápida 3 horas

### Luz brillante superior

- Flujo luminoso en modo intenso – hasta 250 lúmenes
- Ángulo de apertura ancho de 90°
- Luz natural brillante – 6 000 K

### Diseño robusto para entornos de taller

- Fuerte resistencia a impactos – IK07
- Resistencia a químicos y disolventes

LPL47X1

300/120 lm  
Modalidades intensa/  
bajo

## RCH21S

Lámpara de trabajo LED  
recargable robusta con  
estación de carga

### Robustez mejorada con un diseño irrompible

- Carcasa robusta y agarre de goma para una resistencia a golpes – IK08
- Protección frente a agua, polvo y disolventes – IP65
- Resistente a químicos y disolventes de taller

### Luz blanca LED de alta calidad

- Luz LED LUXEON de alta calidad: 300 lm en modo intenso y 120 lm en modo Eco
- Ángulo de haz ancho: 90°
- Luz blanca natural – 6 000 K

### Batería ultra duradera de litio

- Vida útil 5 veces superior que una batería de litio estándar – hasta 1 500 ciclos de carga (Media de ciclos de carga estándar en el mercado: 300)
- Gran autonomía – hasta 6 horas en modo Eco
- Carga súper rápida en menos de 2 horas

### Versátil y práctica

- Módulo de luz con rotación de 90°
- Revestimiento de goma para un mejor agarre
- Manos libres: gancho retráctil 360° y potente imán
- Indicador FindMe rojo en modo de espera



LPL63X1

500/50 lm

## RCH25

Lámpara de inspección de mano

### Luz LED blanca de alta calidad

- Exclusiva función de atenuación que ofrece total comodidad. Incluye función de memoria
- Modo de máxima potencia hasta 500 lúmenes
- Foco de hasta 300 lúmenes
- Amplitud del ángulo de apertura de 120°
- Luz natural brillante de 6000 K

### Mayor solidez

- Sólida resistencia a los impactos: IK09
- Nivel alto de protección contra agua y polvo: IP68
- Resistencia a los productos químicos y a los disolventes de talleres

### Batería duradera

- Estación base compartida con Philips RCH5S
- Larga autonomía de hasta 10 horas (luz atenuada)
- Recarga rápida en menos de 3,5 horas


### Versatilidad

- Módulo de iluminación giratorio de 180°
- Sin manos: ganchos retráctiles de 360° y potente imán

Nuevo







LPL34UVX1

350/150lm  
Modalidades  
intensa/bajo

## RCH31UV

Lámpara de trabajo LED compacta recargable con UV

**Luz LED LUXEON® blanca de alta calidad y detector de fugas UV**

- Luz LED de alta potencia: 350 lm de alta intensidad y 150 lm de bajo consumo
- Ángulo de haz ancho: 90°
- Detector de fugas de luz UV

**Alta resistencia**

- Resistente a impactos fuertes: IK07
- Protección frente a agua, polvo y humedad: IP54

**Batería ultraduradera**

- Nueva batería de duración 5 veces superior
- Larga autonomía y recarga ultrarrápida

**Práctica y versátil**

- Módulo de iluminación flexible 90°
- Manos libres: gancho retráctil 360° y potente imán
- Indicador FindMe rojo en modo de espera



Lámparas de trabajo LED profesional

LED

LPL35X1

330 lm

## CBL10

### Lámpara de trabajo LED compacta con cable

#### Luz LED blanca de alta potencia

- Venza a la oscuridad
- Luz LED de 330 lúmenes de alta potencia
- Ángulo de 120° de haz ancho

#### Alta resistencia

- Resistente a los disolventes químicos y de taller
- Resistente a impactos fuertes: IK07
- Protección frente a agua y polvo: IP54

#### Iluminación compacta y manos libres

- Luz potente en un diseño compacto
- Ajustable 360° y con gancho retráctil

La lámpara de inspección Philips LED CBL10 incorpora potentes LED para producir una luz blanca intensa y un haz ancho y brillante que vence a la oscuridad. La luz blanca de 6 000 K, diseñada para optimizar la claridad y la calidad de la visión, mejora también la comodidad visual para trabajar sin fatiga.



LPL45X1

1200/500 lm  
Boost/eco modes

## CBH51

### Lámpara LED híbrida para capó

#### Versatilidad

- Uso con o sin cable
- Soporte telescópico integrado, extensible de 1,1 a 1,8 metros
- Ganchos de 360° con almohadillas de espuma
- Autonomía: 5,5 h / 3h

#### Luz LED blanca de alta calidad

- Modo de máxima potencia hasta 1200 lúmenes
- Amplitud del ángulo de apertura de 120°
- Luz natural brillante de 6000 K

#### Mayor solidez

- Sólida resistencia a los impactos: IK07
- Protección contra el agua y el polvo: IP54
- Resistencia a los productos químicos y a los disolventes de talleres
- Cable resistente de 5 metros para entornos de taller exigentes

LPL64X1

1000/100lm

# PJH10

## Proyector de mano pequeño

### Luz LED blanca de alta calidad

- Exclusiva función de atenuación que ofrece total comodidad. Incluye función de memoria
- Modo de máxima potencia de hasta 1000 lúmenes
- Ángulo de apertura de 90°
- Luz natural brillante de 6000 K

### Mayor solidez

- Sólida resistencia a los impactos: IK09
- Nivel alto de protección contra agua y polvo: IP68
- Resistencia a los productos químicos y a los disolventes de talleres

### Batería duradera

- Larga autonomía de hasta 12 horas (luz atenuada)
- Cargador micro-USB
- Recarga en menos de 4,5 horas

### Versatilidad

- Módulo de iluminación giratorio de 180°
- Manos libres: potente imán y un tercer pie que incluye un enganche

Nuevo



Lámparas de trabajo LED profesional

LED

# Solución de iluminación con reproducción cromática fiel


## Philips MatchLine

Reproducción cromática fiel, diseñada para profesionales

Con la tecnología LED LUXEON® SMD Lumileds más reciente Philips MatchLine le ofrece una experiencia de trabajo con luz diurna blanca fiel (6000 K) Puede llevar a cabo su trabajo de pintura, pulido, limpieza o preparación de zonas con la visibilidad como si trabajara al aire libre en un día soleado.

[www.philips.com/matchline](http://www.philips.com/matchline)


Controle la luz y disipe las sombras con nuestra nueva lámpara de reproducción cromática MatchLine



Sin filtro



Reproducción del color con lámpara convencional



IRC moderado



Con filtro



Reproducción del color con MatchLine



Buen IRC



IRC excelente



LPL39X1

## PJH20

### Proyector LED recargable para talleres de pintura

2300/1200 lm  
Two-step light output

#### Luz de brillo superior y cómodo

- Consiga fácilmente los mismos colores que si trabaja con luz diurna
- El elevado índice de reproducción cromática (IRC 92) revela un color verdadero
- Flujo lumínico de dos niveles, multiuso (2300/1200 lm)
- Ángulo de apertura ancho 90° para iluminar toda el área de trabajo
- El filtro mate reduce el deslumbramiento para un mayor confort laboral

#### Versátil

- Alimentación doble mediante batería y cable: cambie fácilmente entre fuente de alimentación mediante cable y recargable
- Flexibilidad con cable de 5 m
- Con una práctica montura de trípode (de venta por separado), colóquela de forma sencilla para conseguir la iluminación más eficiente

#### Alta resistencia

- Muy resistente a impactos fuertes: IK09
- Gran protección frente a agua, polvo y humedad: IP67



1500/750 lm  
Two-step light output

LPL403MODX1

## MDLS CRI

### Lámparas LED multidireccionales de tres módulos para talleres de pintura

#### Luz potente que elimina las sombras

- Consiga fácilmente los mismos colores que si trabaja con luz diurna
- El elevado índice de reproducción cromática (IRC 92) revela un color verdadero
- Elimine las sombras con una completa cobertura luminosa de 360°
- Flujo luminoso en dos niveles de alta calidad (1500/750 lm)
- El filtro mate reduce el deslumbramiento para un mayor confort laboral

#### Versátil

- Funcionamiento de manos libres con control sencillo de la dirección de iluminación
- La nueva batería de tecnología avanzada permite un tiempo de funcionamiento cinco veces superior

#### Alta resistencia

- Resistente a impactos fuertes: IK07
- Protección frente a agua, polvo y humedad: IP54

**Nota:** el módulo auxiliar individual se debe pedir por separado



## HDL10



Referencia de pedido	V	W	Enchufe	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL29B1	4.5	1.6	-	39360631	8 727900 393606	-	8727900393699	-	6	19,00

## Penlight Professional



Referencia de pedido	V	W	Enchufe	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL19B1	4.5	1.6	-	38819031	8 727900 388190	-	8727900388206	-	6	15,00

## PEN20



Referencia de pedido	V	W	Enchufe	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL42X1	100-240	1.8	-	39631731	8 727900 396317	-	8727900396324	-	6	41,90

## Penlight Premium



Referencia de pedido	V	W	Enchufe	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL28RECHX1	100-240	2	EU	39220394	8 727900 392203	-	8727900392210	-	4	59,00

## RCH5S



Referencia de pedido	V	W	Enchufe	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL62X1	100-240	3	EU	05163931	8 719018 051639	-	8719018051646	-	6	41,99

## RCH6



Referencia de pedido	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL38X1	100-240	2	EU	39607231	8 727900 396072	-	8727900396089	-	6	41,99

## RCH10



Referencia de pedido	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL20X1	100-240	2.5	EU	39060531	8 727900 390605	-	8727900390612	-	6	35,00

## RCH19



Referencia de pedido	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL46X1	100-240	2	EU	39823631	8 727900 398236	-	8727900398243	-	6	49,00

## RCH21S



Referencia de pedido	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL47X1	100-240	3	EU	39841031	8 727900 398410	-	8727900398427	-	6	69,20

## RCH25



Referencia de pedido	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL63X1	100-240	5	EU	05165331	8 719018 051653	-	8719018051660	-	6	79,00

IVA no incluido

## RCH31UV



Referencia de pedido	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL34UVX1	100-240	3	EU	39419131	8 727900 394191	-	8727900394207	-	6	93,20

## CBL10



Referencia de pedido	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL35X1	100-240	3.5	EU	39421431	8 727900 394214	-	8727900394221	-	6	44,40

## CBH51



Referencia de pedido	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL45X1	100-240	10	EU	39732131	8 727900 397321	-	8727900397338	-	6	159,00

## PJH10



Referencia de pedido	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL64X1	100-240	10	EU	05167731	8 719018 051677	-	8719018051684	-	6	79,00

## PJH20



Referencia de pedido	V	W	Enchufe	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL39X1	100-240	20	EU	39609631	8 727900 396096	-	8727900396102	-	6	229,00

## PJH20 Tripod



Referencia de pedido	V	W	Enchufe	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL43X1	-	-	-	39634833	8 727900 396348	-	8727900396355	-	2	69,00

## MDLS CRI Sistema de iluminación multidireccional



Referencia de pedido	V	W	Enchufe	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL403MODX1	100-240	15	EU & UK	39627066	8 727900 396270	-	8727900396287	-	1	239,00

## MDLS CRI Sistema de iluminación multidireccional - Módulo auxiliar



Referencia de pedido	V	W	Enchufe	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
LPL41SPAREX1	100-240	5	-	39629433	8 727900 396294	-	8727900396300	-	2	89,00

## Cargador de coche USB universal



Referencia de pedido	V	Enchufe	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
DLP2357/10	10.5 - 18	-	61448985	4 895185 614489	-	-	-	36	33,00

IVA no incluido

# Explicación de la **tecnología de iluminación**

[www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)

## ■ Arco eléctrico

La descarga luminosa que conecta los dos electrodos de una bombilla HID de xenón. Su principio de funcionamiento es similar al de un rayo. El cebador de alta tensión crea el arco eléctrico y el balasto lo estabiliza y lo controla.

## ■ Balasto

El driver electrónico que controla una bombilla HID de xenón.

## ■ Base

Parte inferior de la bombilla que garantiza la conexión mecánica y eléctrica correcta con la unidad de lámpara del coche. Es importante que sea precisa para que el patrón del haz sea correcto.

## ■ Base en cuña

Bombilla con base de cristal, tal como W5W. Se utiliza principalmente para luces de aparcamiento, indicadores laterales e iluminación interior.

## ■ Bloqueo de rayos UV

El cristal con bloqueo de rayos ultravioleta (UV) absorbe la luz UV creada por el filamento o el arco eléctrico.

El bloqueo UV es obligatorio para todas las bombillas para coches según las normas de la CEE, porque la luz UV puede dañar la cubierta de plástico del faro.

**Consulte también** Cristal de cuarzo.

## ■ Bombilla de descarga

El término técnico correcto para la llamada bombilla de xenón es bombilla de descarga de alta intensidad. La luz se emite mediante un arco eléctrico que se produce entre dos electrodos.

**Consulte también** HID y luz de xenón.

## ■ Calidad de nivel de automoción

Los productos de calidad de nivel de automoción de Philips se han diseñado y desarrollado de acuerdo con estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO correspondientes) para ofrecer estándares de producción siempre elevados.

## ■ Candela (cd)

Unidad de intensidad lumínica que mide la cantidad de potencia luminosa emitida por una fuente de luz en una dirección determinada.

## ■ Cebador de alta tensión

Crea pulsos de alta tensión de aproximadamente 20 000 voltios para encender el arco eléctrico en una bombilla HID de xenón.

## ■ CeraLight

Sistema de refrigeración que utiliza material cerámico para mejorar la resistencia al calor y a la vibración.

## ■ Certificación IP65

Protección frente a la entrada de polvo y salpicaduras de agua, que mejora la durabilidad

## ■ Conforme con EMI

Estándares de interferencias electromagnéticas para automoción.

## ■ Cristal de cuarzo

Cristal resistente a la temperatura y la presión para bombillas HID de xenón y halógenas. El cristal tiene, además, un revestimiento especial para bloquear la luz ultravioleta (UV) nociva.

## ■ D(...)

Nomenclatura para bombillas HID de xenón, donde **D** significa "descarga". Tipos técnicos disponibles: **D1S, D1R, D2S, D2R,**

## **D3S, D3R, D4S, D4R y D5S.**

**D1 y D2** Primeras bombillas presentadas en 1991

**D3 y D4** Bombillas sin mercurio que sustituyen a D1 y D2

Para D1 y D3, el cebador electrónico de alta tensión está ya integrado en la base de la bombilla. El tipo **S** se utiliza con sistemas de proyector (lente). La versión **R** se utiliza en reflectores abiertos e incorpora un revestimiento adicional en el tubo exterior (a rayas) que bloquea algunas áreas para evitar el deslumbramiento.

La **D5S** es una bombilla de 25 vatios con cebador y balasto integrados.

## ■ DOT

El Departamento de transportes de EE. UU., que supervisa las funciones de administración de las autopistas federales, el transporte aéreo, por ferrocarril y naval, entre otras. Desempeña una función similar a la de la Comisión Económica para Europa (CEE).

## ■ DRL

Luces de marcha diurnas, por sus siglas en inglés

## ■ ECE

Comisión Económica para Europa. Una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que contribuye a mejorar la eficacia de la ONU mediante la implementación de los resultados de las conferencias y cumbres de la ONU. La CEE (ECE) tiene la responsabilidad de armonizar especificaciones técnicas para vehículos cuyas normativas son también obligatorias en muchos países fuera de Europa.

## ■ ECE R

Normativa CEE. Ejemplos de iluminación para vehículos:

**R37** Lámparas de filamento

**R99** Fuentes de luz de descarga de gas

**R48** Instalación de dispositivos de iluminación y de señalización mediante luz

## ■ Electrodo

Conductores eléctricos que se colocan en posiciones opuestas entre sí en el vaso de una bombilla de descarga de gas xenón. El arco eléctrico, que emite luz, se produce entre los electrodos.

## ■ Festoon

Bombilla en forma de tubo con contactos en cada extremo tal como C5W, que se utiliza habitualmente para la iluminación de interiores y de placas de matrícula.

## ■ Filamento

Hilo de tungsteno bobinado que emite luz.

## ■ Flujo luminoso (lumen)

Cantidad total de luz emitida por una fuente de luz en todas las direcciones.

## ■ H(...)

Nomenclatura para bombillas halógenas. H = halógena.

Las bombillas se numeran consecutivamente.

Los tipos más comunes son:

**H1** Primera bombilla halógena (filamento único).

**H4** Doble filamento para aplicación de haz bajo y haz alto en una unidad de faro.

**H7** La bombilla halógena más común en Europa para haz bajo, haz alto e iluminación antiniebla.

## ■ Halógeno

Gas que se utiliza para crear el proceso de ciclo halógeno en una bombilla. Durante la operación, se evaporan moléculas



de tungsteno. En el proceso del ciclo, se combinan con las moléculas de halógeno y vuelven a depositarse sobre el hilo. Esto amplía la vida útil de la bombilla y le permite funcionar con mayor intensidad. Las bombillas halógenas están rellenas de gas halógeno a alta presión. En las bombillas incandescentes no halógenas se suelen utilizar gases no halógenos como argón.

#### ■ HB(...)

Nombre CEE de los tipos de bombillas originales de EE. UU. aprobados también para su uso en Europa. Por ejemplo: HB3 hace referencia a 9005 y HB4 hace referencia a 9006.

#### ■ Hg

Símbolo del mercurio (En latín: hydrargyrum). Las bombillas de xenón de tipo D1 y D2 aún contienen aproximadamente un tercio de la cantidad de mercurio que contiene una bombilla doméstica normal de bajo consumo. D3, D4 y D5 están completamente libres de mercurio.

#### ■ HID

Descarga de alta intensidad. Nombre técnico correcto para las llamadas bombillas de xenón.

**Consulte también** bombilla de descarga de gas, luz de xenón, sistema de xenón.

#### ■ HiPerVision

Gama de bombillas de señalización muy compactas con filamentos de alta precisión y larga vida útil. Se utilizan en luces de señalización, lámparas antiniebla y luces de marcha traseras y diurnas.

#### ■ Iluminancia (lux)

Al contrario que el flujo luminoso (lumen), que es una medida de la cantidad total de luz emitida por una fuente de luz, la iluminancia describe la cantidad de flujo luminoso por unidad de área, por ejemplo en la carretera. Se mide con un medidor de lux.

#### ■ Kelvin (K)

Unidad de medida de temperatura basada en una escala absoluta en la que cero (menos 273° C) representa el punto donde cesa todo movimiento térmico. En iluminación, sin embargo, es una medida de temperatura de color. Cuanto mayor es la temperatura de color, más blanca y más fría parece la luz.

#### ■ LED

Diodo emisor de luz.

#### ■ Lumen (lm)

Unidad de flujo luminoso.

#### ■ Luminancia

Intensidad de la luz emitida desde una superficie por unidad de área en una dirección dada desde, por ejemplo, el filamento o el arco eléctrico de una bombilla HID de xenón. Es un indicador importante de la cantidad de luz que proporciona una unidad de faro en la carretera.

La unidad es la candela/m<sup>2</sup> (cd/m<sup>2</sup>).

#### ■ Lux (lx)

Unidad de iluminancia. 1 Lux = 1 lm/m<sup>2</sup>.

**Consulte también** Iluminancia.

#### ■ Luz de xenón

Faros con bombillas HID.

**Consulte también** D(...), Bombilla de descarga, HID.

#### ■ LUXEON®

Tecnología de chips Lumileds

#### ■ Marca E

La marca de aprobación de la CEE El dígito que sigue a la "E" indica en qué país se ha concedido la aprobación. Por ejemplo: E1 indica Alemania y E2 indica Francia.

Una aprobación concedida por un miembro de la CEE es válida para todos los estados miembro y habitualmente

se adopta en las legislaciones nacionales. Es posible que haya pequeñas variaciones.

#### ■ Medidor de lux

Dispositivo de medición de la iluminancia.

#### ■ Patrón de haz asimétrico

Patrón de haz desplazado para aplicaciones de haz bajo. Proporciona un haz más largo en el carril de desplazamiento que en el carril contrario, lo que evita deslumbrar a los conductores que circulan en sentido opuesto.

#### ■ Pb

Símbolo del plomo (En latín: plumbum). Todas las bombillas para automoción de Philips están **libres de plomo**.

#### ■ Quemador

El quemador es la parte de cristal de una bombilla HID halógena o de xenón en la que se genera la emisión de luz. Está hecho de cristal duro o de cuarzo y contiene el filamento y los dos electrodos.

#### ■ Sistema de xenón

Un sistema de xenón completo consta de una bombilla HID, el cebador de alta tensión y el balasto electrónico que controla el arco eléctrico.

#### ■ Tecnología AirCool

Sistema de refrigeración inteligente que desvía el calor de los componentes críticos de la luz (enfriamiento activo con un ventilador).

#### ■ Tecnología AirFlux

Gestión térmica óptima que da como resultado más vida útil (enfriamiento pasivo con disipador de calor).

#### ■ Tecnología SafeBeam

Tecnología que proyecta la luz exactamente donde se necesita en la carretera.

#### ■ Temperatura de color

Medida térmica del color de luz. Se deriva del color emitido por una "cuerpo negro" que se calienta hasta una cierta temperatura (consulte también Kelvin).

#### ■ Tensión de tarjeta

Tensión eléctrica en la red de tarjetas del vehículo. En los coches, la tensión de funcionamiento en el conector de la bombilla suele variar entre 13 y 14 voltios (V). La tensión de prueba oficial para las bombillas de los faros halógenos es de 13,2V de acuerdo con CEE R37. Para camiones con red de tarjetas de 24V, la tensión de prueba es de 28V. La tensión de tarjeta tiene un impacto significativo sobre la duración de las bombillas de filamento. En general, un aumento de la tensión de un 5 % reduce la duración un 50%.

#### ■ Tungsteno

Material del filamento y los electrodos.

#### ■ Vida útil

Datos estadísticos que indican la tasa de fallos de un porcentaje de las bombillas utilizadas a una tensión específica a lo largo de un determinado período de tiempo. Indicación común de datos de vida útil:

**B3** Tiempo en el que, estadísticamente, el 3% de las muestras de prueba han fallado

**TC** Tiempo en el que han fallado el 63% de las muestras de prueba.

#### ■ Xenon (Xe)

Uno de los gases nobles. Se utiliza habitualmente para hacer referencia a las bombillas HID.

#### ■ Zona de corte

La línea entre las zonas brillante y oscura de la luz de haz bajo. Por encima de la zona de corte, la cantidad de luz se limita para evitar deslumbrar al tráfico en sentido contrario.

# Embalaje de muestra

Descubra la perfecta solución antirrobo para su establecimiento.



VP VisionPlus



LLECO LongLife  
EcoVision



XV X-tremeVision



WHV WhiteVision



CVP ColorVision



RV RacingVision



VI Xenon Vision



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2



SY Xenon LongerLife

## Información de pedidos

Descripción	Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN3
<b>12V halogen</b>				
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H1 XV+ SF	56400SF	26957230	8718696269572	8718696269589
H4 XV+ SF	56399SF	26955830	8718696269558	8718696269565
H7 XV+ SF	56364SF	26953430	8718696269534	8718696269541
H1 XV+ BF	56406BF	26969530	8718696269695	8718696269701
H4 XV+ BF	56405BF	26967130	8718696269671	8718696269688
H7 XV+ BF	56404BF	26965730	8718696269657	8718696269664
H1 WHV SF	56403SF	26963328	8718696269633	8718696269640
H4 WHV SF	56402SF	26962628	8718696269626	8718696269619
H7 WHV SF	56401SF	26959628	8718696269596	8718696269602
H1 WHV BF	56409BF	26975630	8718696269756	8718696269763
H4 WHV BF	56408BF	26973230	8718696269732	8718696269749
H7 WHV BF	56407BF	26971830	8718696269718	8718696269725
H4 ColorVision Green SF	56262SF	26911428	8718696269114	8718696269121

Descripción	Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN3
H4 ColorVision Yellow SF	56255SF	39997428	8727900399974	8727900399981
H4 ColorVision Purple SF	56257SF	26900828	8718696269008	8718696269015
H4 ColorVision Blue SF	56258SF	26902228	8718696269022	8718696269039
H7 ColorVision Green SF	56259SF	26904628	8718696269046	8718696269053
H7 ColorVision Yellow SF	56248SF	39983728	8727900399837	8727900399844
H7 ColorVision Purple SF	56249SF	39985128	8727900399851	8727900399868
H7 ColorVision Blue SF	56250SF	39987528	8727900399875	8727900399882
H4 RV SF	56648SF	27010330	8718696270103	8718696270110
H4 RV BF	56649BF	27012730	8718696270127	8718696270134
H7 RV SF	56650SF	27014130	8718696270141	8718696270158
H7 RV BF	56651BF	27016530	8718696270165	8718696270172
<b>Xenon</b>				
D1S Vision S1	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2S Vision S1	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D2R Vision S1	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D3S Vision S1	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546

Las imágenes de las herramientas no tienen efectos contractuales. Podrían ser modificadas por Philips.

# Códigos de pedido Philips

Todos nuestros productos de iluminación para automoción se pueden pedir utilizando la entrada de pedidos de Philips. Con la entrada de pedidos de Philips puede identificar el tipo de lámpara, la gama de productos y el tipo de embalaje.

Ejemplo: **12972XVB1**, H7 X-tremeVision, blíster único

<b>12972</b>	<b>XV+</b>	<b>B1</b>
1/Tipo de lámpara	2/Tipo de gama	3/Tipo de embalaje

## 1/Tipo de lámpara

Philips ha designado cada tipo de lámpara con un número único.

- Todas las lámparas de 12 V empiezan por 12 (por ejemplo, 12972 para H7 12V)
- Todas las lámparas de 24 V empiezan por 13 (por ejemplo, 13972 para H7 24V)

## 2/Tipo de gama

La mayoría de los tipos de lámpara están disponibles en distintas gamas de producto. Se indican mediante un **código de color**. El código de color se utiliza en las páginas de códigos de pedido y en las páginas Una lámpara para cada uso de cada sección, a fin de indicar la disponibilidad de una lámpara en una gama específica de productos.

### Códigos de pedido

	Vision Hasta un 30% más de visión	Tipo de gama <b>PR</b>
	VisionPlus Hasta un 60% más de visión	Tipo de gama <b>VP</b>
	X-tremeVision Hasta un 130% más luminosa	Tipo de gama <b>XV+</b>
	X-tremeVision G-force Hasta un 130% más luminosa	Tipo de gama <b>XVG</b>
	LongLife EcoVision Vida útil de hasta 1500 horas	Tipo de gama <b>LLECO</b>
	ColorVision Añada un toque de color	Tipo de gama <b>CVP</b>

## 3/Tipo de embalaje



**Embalaje comercial**  
Material cartón  
Contenido 1 lámpara  
Contenido 10 lámparas  
Tipo de embalaje **C1/CP**



**Blíster único**  
Material cartón/plástico  
Contenido 1 lámpara  
Tipo de embalaje **B1**



**Blíster doble**  
Material cartón/plástico  
Contenido 2 lámparas  
Tipo de embalaje **B2**



**Embalaje especial**  
Material plástico  
Contenido **S2** 2 lámparas  
Contenido **SM** 4 lámparas  
(2 lámparas de faro,  
2 lámparas de posición)  
Tipo de embalaje **S2/SM**



**Blíster único de xenón**  
Material cartón/plástico  
Contenido 1 lámpara  
Tipo de embalaje **S1**



**Blíster LED X1/X2**  
Material cartón/plástico  
Contenido **X1** 1 lámparas  
Contenido **X2** 2 lámparas  
Tipos de embalaje **X1/X2**

	WhiteVision Intenso efecto de xenón blanco	Tipo de gama <b>WHV</b> o <b>BVU</b>
	WhiteVision ultra Estilo blanco intenso	Tipo de gama <b>WVU</b>
	RacingVision Hasta un 150% más luminosa	Tipo de gama <b>RV</b>
	Standard	Tipo de gama <b>STD</b>
	Ultinon LED El siguiente nivel de luz blanca	Tipo de gama <b>UL</b>
	X-tremeUltinon LED Más luminosa. Más blanca. Más potente.	Tipo de gama <b>XU</b>
	X-tremeUltinon LED gen2 Rendimiento original del LED en automoción	Tipo de gama <b>WHV</b> o <b>BVU</b>

# Ilustraciones técnicas Casquillos



**SV6**  
IEC 7004-5



**SV8,5-8**  
IEC 7004-81



**W2x4,6d**  
IEC 7004-94



**W2,1x9,5d**  
IEC 7004-91



**W3x16d**  
IEC 7004-105



**W3x16q**  
IEC 7004-106



**WX3x16d**  
IEC 7004-105




**BAX 9s**  
IEC 7004-8



**BAY 9s**  
IEC 7004-9



**BA 7s**




**BA 9s**  
IEC 7004-14



**BA 15s**  
IEC 7004-11A




**BA 15d**  
IEC 7004-11A



**BAU 15s**  
IEC 7004-11A



**BAY 15d**  
IEC 7004-11B



**BAW 9s**  
IEC 7004-149-1



**BAW 15d**  
IEC 7004-11E-1




**BAW 15s**  
IEC 7004-11E11




**BAZ 15d**  
IEC 7004-11C




**BA20d**  
IEC 7004-12




**P43t-38**  
IEC 7004-39



**P45t-41**  
IEC 7004-95




**P20d-PY20d**  
IEC 7004-31




**P22d**  
IEC 7004-32




**PX22d**



**PG13**  
IEC 7004-107




**PGJ13**  
IEC 7004-107




**HPSL HTR**



**PG18,5d**  
IEC 7004-147



**PG20**  
IEC 7004-127




**PGU20**



**PU20d**




**PGJ19-1/2**  
IEC 7004-110




**PGJ19-3**  
IEC 7004-110




**PGJ19-5**  
IEC 7004-110




**PGJ23t-1**



**P14,5s**  
IEC 7004-46




**X511**  
IEC 7004-99



**P26s**




**PX26d,4t**  
IEC 7004-128-2




**PX26d**  
IEC 7004-5




**P29t-PX29t**  
IEC 7004-66




**P32d**  
IEC 7004-111




**P32d-2**  
IEC 7004-111




**P32d-3**  
IEC 7004-111




**P32d-5**  
IEC 7004-111



**P32d-6**  
IEC 7004-111




**PK32d-2**  
IEC 7004-111




**PK32d-3/5/6**  
IEC 7004-111




**PK32d-7**  
IEC 7004-111




**PK22s**  
IEC 7004-47




**W3x16d**  
IEC 7004-105-1




**W3x16q**  
IEC 7004-106-1




**W2,1x9,5d**



**WP3,3x14,5/3**



**Bax 8,3s**




**Bax 8,4d**



**Bax 8,5d/1**



**Bax 8,5d/2**



**Bax 10d**

# Tarifa e índice de productos

## Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	5x10	7,23	24
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	5x10	6,39	25
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	5x10	6,71	25
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	10	12,67	24
12036BVCP	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	87609628	8711500876096	8711500876102	8727900370720	5x10	12,69	24
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	5x10	5,74	24
12036WHVB2	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	37467430	8711500245670	-	8727900374681	10	26,70	24
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	10	5,88	26
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	10	21,28	21
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	10	21,28	21
12061CP	W2,3W	Standard	12	2,3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	5x10	1,16	25
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	10	9,83	26
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	5x10	4,67	26
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	10	10,33	26
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	5x10	4,92	26
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	10	7,79	26
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	5x10	3,65	26
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	10	14,78	26
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	5x10	7,06	26
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	10	17,85	30
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	10	18,64	30
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	10	19,30	30
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	5x10	4,71	23
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	5x10	3,09	24
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	5x10	19,44	25
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	15	30,39	31
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	15	30,39	31
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	10	32,12	30
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	10	28,25	31
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	15	30,39	31
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	10	44,07	30
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	10	28,25	31
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13,5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	10	25,70	30
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	10	3,35	39
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	5x10	1,27	39
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	10	9,11	16
12258LLECO1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	10	8,18	16
12258LLECO2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	5	17,60	16
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	10	5,41	16
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	100	4,98	16
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	10	8,33	16
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	10	12,16	16
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	5	23,66	16
12258WHVB1	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	37156730	8727900371567	-	8727900371574	10	18,00	16
12258WHVSM	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	78884928	8711500788849	-	8711500788856	5	35,60	16
12258XV+B1	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37164230	8727900371642	-	8727900371659	10	19,20	16
12258XV+S2	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37166628	8727900371666	-	8727900371673	5	36,64	16
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	10	28,25	30
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	10	44,07	31
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	10	24,33	30
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	10	22,35	30
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	10	25,97	30
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	10	33,23	31
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	10	9,05	16
12336LLECO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	10	8,85	17
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	10	5,98	16
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	100	5,75	16
12336WHVB1	H3	WhiteVision	12	55	PK22s	77951930	8711500779519	-	8711500779526	10	19,40	17
12342CVPBS2	H4	ColorVision Blue	12	60/55	P43t-38	36793528	8727900367935	-	8727900367942	5	39,99	18
12342CVPGS2	H4	ColorVision Green	12	60/55	P43t-38	36787428	8727900367874	-	8727900367881	5	39,99	17
12342CVPPS2	H4	ColorVision Purple	12	60/55	P43t-38	36791128	8727900367911	-	8727900367928	5	39,99	18
12342CVPYS2	H4	ColorVision Yellow	12	60/55	P43t-38	36789828	8727900367898	-	8727900367904	5	39,99	18

## Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	10	11,18	17
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	10	10,15	17
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	5	21,73	17
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	10	7,56	17
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	100	5,68	17
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300			17
12342RVB1	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00022430	8719018000224	-	8719018000231	10	19,59	18
12342RVS2	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00020028	8719018000200	-	8719018000217	10	38,86	18
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	10	12,39	17
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377			17
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	5	24,49	17
12342WHVB1	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	22103230	8711500221032	-	8711500221049	10	18,56	18
12342WHVSM	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	78886328	8711500788863	-	8711500788870	5	37,23	18
12342XV+B1	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22107030	8711500221070	-	8711500221087	10	19,59	17
12342XV+S2	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22109428	8711500221094	-	8711500221100	5	38,86	17
12356CP	H21W	Standard	12	21	BA9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	5x10	12,44	25
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	10	22,74	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	10	22,34	20
12360WHVB1	H8	WhiteVision	12	35	PGJ19-1	37471130	8727900374711	-	8727900374728	10	45,85	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	10	37,03	20
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	10	36,41	20
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	10	22,34	20
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	10	21,22	20
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	10	18,80	20
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	10	18,16	20
12362WHVB1	H11	WhiteVision	12	55	PGJ19-2	37469830	8727900374698	-	8727900374704	10	29,60	20
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	10	32,75	20
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	10	6,28	26
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	5x10	2,42	26
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	5x10	2,40	23
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	5x10	3,90	23
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	10	8,00	22
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	10	7,79	22
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	5x10	5,68	23
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	5x10	5,61	23
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	10	5,84	23
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	200	2,35	23
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	10	29,99	23
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	55491330	8711500554913	-	8711559520131	10	2,67	22
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	200	0,94	22
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	10	3,80	22
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	5x10	1,69	22
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	10	2,88	22
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	10	3,63	22
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	200	1,41	22
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife EcoVision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	10	6,35	22
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife EcoVision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	5x10	2,88	22
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	10	5,15	22
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	5x10	1,25	25
12516B2	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	10	2,60	25
12516CP	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	200	0,89	25
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	5x10	1,30	25
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	22	53,82	20
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	-	55,82	20
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	10	6,08	22
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	5x10	2,78	22
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	10	4,74	28
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	5x10	1,88	28
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1,2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	10	4,64	28
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1,2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	5x10	1,91	28
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	5x10	1,88	28
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	5x10	1,88	28
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1,2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	5x10	1,88	28
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500405089	8727900391022	5x10	3,33	28
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1,3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	5x10	3,35	29

## Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	5x10	8,18	28
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	5x10	8,18	28
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	10	5,53	21
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	10	5,14	21
12620B1	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	5x10	3,35	21
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	5x10	3,35	29
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	5x10	3,35	29
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	5x10	3,35	29
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	5x10	3,35	29
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	5x10	3,35	29
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	5x10	3,35	28
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	5x10	3,35	29
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	10	3,25	24
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	200	1,35	24
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	5x10	2,64	27
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	10	2,72	23
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	200	1,06	23
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	10	4,51	23
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	5x10	2,19	23
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	5x10	2,23	23
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	5x10	3,13	24
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	10	2,57	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	200	0,91	27
12848CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	5x10	2,48	27
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	5x10	2,71	27
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	5x10	1,58	27
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	5x10	1,86	27
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	5x10	1,37	27
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	10	4,10	27
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	5x10	1,78	27
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	5x10	1,29	24
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	5x10	1,29	24
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	10	2,52	24
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	200	0,92	24
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	5x10	1,32	25
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	10	2,68	26
12961BVB2	W5W	WhiteVision	12	5	W2,1x9,5d	31029330	8711500310293	-	8711559523774	10	6,21	26
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	200	0,92	26
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	10	3,69	25
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	5x10	1,58	25
12961NBVB2	W5W	WhiteVision	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8727900392043	-	8727900392050	10	6,21	26
12972CVPBS2	H7	ColorVision Blue	12	55	PX26d	36810928	8727900368109	-	8727900368130	5	49,99	19
12972CVPGS2	H7	ColorVision Green	12	55	PX26d	36798028	8727900367980	-	8727900368017	5	49,99	19
12972CVPPS2	H7	ColorVision Purple	12	55	PX26d	36804828	8727900368048	-	8727900368055	5	49,99	19
12972CVPYS2	H7	ColorVision Yellow	12	55	PX26d	36802428	8727900368024	-	8727900368031	5	49,99	19
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	10	16,20	19
12972LLECOCP	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	10	14,60	19
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	5	32,40	19
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	10	11,14	18
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	100	9,93	18
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	-	-	18
12972RVB1	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00026230	8719018000262	-	8719018000279	10	24,90	19
12972RVS2	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00024828	8719018000248	-	8719018000255	10	49,98	19
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	10	17,97	18
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	5	-	18
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	-	36,00	18
12972WHVB1	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	37160430	8727900371604	-	8727900371611	10	24,49	19
12972WHVSM	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	78888728	8711500788887	-	8711500788894	5	47,94	19
12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37168030	8727900371680	-	8727900371697	10	24,90	18
12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37170328	8727900371703	-	8727900371710	5	49,98	18
55502GKMM	Bax Tool Box 12V	Standard	12	-	-	69717928	8727900697179	-	8727900697230	5	466,84	28
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	10	26,76	21
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	10	13,72	21
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	10	13,06	21
9005WHVB1	HB3	WhiteVision	12	60	P20d	37475930	8727900374759	-	8727900374766	10	25,94	21

## Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	10	13,46	21
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	10	12,82	21
9006WHVB1	HB4	WhiteVision	12	51	P22d	37473530	8727900374735	-	8727900374742	10	25,06	21
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	10	25,47	21
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	10	37,53	20
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	10	48,73	21
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	10	21,19	20
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	10	18,56	18
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	5	37,23	18
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	10	24,49	19
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	5	47,94	19
12258XVGS2	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35520828	8727900355208	-	8727900355215	5	37,92	16
12258XVGB1	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35522230	8727900355222	-	8727900355239	10	19,20	16
12342XVGS2	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35525328	8727900355253	-	8727900355284	5	38,86	17
12342XVGB1	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35529130	8727900355291	-	8727900355390	10	19,59	17
12972XVGS2	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35541328	8727900355413	-	8727900355789	5	49,98	19
12972XVGB1	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35579630	8727900355796	-	8727900355802	10	24,90	19

## Halógenas Iluminación para vehículos de dos ruedas

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	10	4,20	39
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	10	3,98	39
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	10	3,35	39
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	5x10	1,27	39
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	10	15,10	38
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	10	7,31	38
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	10	2,67	39
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	200	0,94	39
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAV15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	20	2,41	39
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	10	10,20	38
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	10	10,20	38
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	10	19,40	39
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	10	5,60	39
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	10	5,20	39
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	10	23,40	38
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	10	11,14	38
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	10	19,59	38
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	10	24,90	38
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	10	18,56	38
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	10	24,49	38
12636VBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	10	21,90	39

## Halógenas Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Referencia de pedido	Type	Range	V	W	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	5x10	1,23	50
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	10	11,87	46
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	100	10,67	46
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	10	16,01	46
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	10	19,18	46
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	10	9,80	46
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	10	18,00	46
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	5	36,00	46
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	100	8,90	46
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	10	13,04	46
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	10	13,65	46
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	10	21,00	46
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	5	42,00	46
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	100	11,65	46
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	10	16,21	46
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	5x10	2,26	48
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	5x10	3,12	48
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	5x10	2,90	48
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	5x10	3,62	48
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	10	3,63	47
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	200	1,50	47



## Halogen 24V lighting

Referencia de pedido	Type	Range	V	W	Base	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	200	1,56	47
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	5x10	3,18	47
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	10	5,37	48
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	200	2,34	48
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	200	1,13	50
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	5x10	1,13	50
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	5x10	1,96	51
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	5x10	2,08	51
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	10	7,39	47
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	5x10	2,69	51
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	10	3,23	49
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	200	1,25	49
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	5x10	1,36	48
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	5x10	2,70	48
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	5x10	2,49	50
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	10	2,82	48
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	200	1,01	48
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	5x10	1,06	48
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	5x10	2,07	48
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	5x10	1,25	48
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	5x10	1,93	49
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	10	3,40	50
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	200	1,25	50
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	5x10	2,66	50
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	5x10	2,68	51
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	5x10	2,83	50
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	5x10	1,69	50
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	5x10	1,60	51
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	5x10	1,15	49
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	5x10	1,15	49
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	10	3,02	49
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	200	1,02	49
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	5x10	1,12	49
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	5x10	1,61	49
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	5x10	1,31	50
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	10	3,22	50
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	200	1,24	50
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	10	20,00	47
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	10	33,00	47
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	5	66,00	47
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500825814	8711500825827	100	18,00	47
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	10	32,62	47
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	5x10	1,47	50
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	5x10	3,43	51
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	5x10	3,79	51
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	5x10	13,95	49
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	10	35,44	47
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	1	56,25	47

## Kits

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
<b>Kit de repuestos de 12 V</b>												
55005SKKM	H4	Single Kit	12	-	-	52730730	8711559527307	-	8711559527246	10	14,45	54
55007SKKM	H7	Single Kit	12	-	-	52732130	8711559527321	-	8711559527215	10	17,72	55
55008SKKM	H1	Single Kit	12	-	-	52731430	8711559527314	-	8711559527222	10	13,30	54
55010SKKM	H1/H7	Single Kit	12	-	-	30999030	8711500309990	-	8711500310163	10	20,11	55
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	5	13,30	54
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695572	-	8727900695571	5	15,88	54
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	5	18,08	54
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	5	20,33	54
55476EKKM	R2	Easy Kit	12	-	-	69566328	8727900695663	-	8727900695687	5	14,25	54
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	5	14,31	55
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	5	15,60	55
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	5	19,45	55
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	5	22,03	55

## Kits

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
55721EBKM	R2	Essential Box	12	-	-	70040428	8727900700404	-	8727900700411	5	13,50	55
<b>Kit de repuestos de 24 V</b>												
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	10	17,72	56
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	10	27,70	56
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	4	38,80	56
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	4	61,70	56
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	4	49,80	56
<b>Kit de restauración de faros</b>												
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	6	33,00	57

## Xenon lighting

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	2	219,77	68
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	2	174,23	68
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	2	163,51	68
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	2	173,00	68
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	2	175,00	68
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	2	174,23	68
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	2	176,23	68
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	2	185,00	68
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	2	187,00	68
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	2	185,00	68
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	2	187,00	68
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	2	163,51	68
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	-	-	67
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	-	-	67
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	-	-	67
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este												
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	-	-	67
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	2	99,00	66
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	2	101,00	66
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	2	113,00	67
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	2	115,00	67
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	2	113,00	66
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	2	115,00	66
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	-	-	67
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	-	-	67
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	-	-	67
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este												
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	-	-	67
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	2	99,00	67
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	2	101,00	67
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	2	113,00	67
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	2	115,00	67
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	2	113,00	67
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	2	115,00	67
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	2	151,69	66
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	-	-	66
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	-	-	66
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	-	-	66
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este												
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	-	-	66
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	2	151,69	66
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	2	153,69	66
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	2	162,00	66
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	2	164,00	66
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	2	162,00	66
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	2	164,00	66

## Iluminación LED retrofit

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
11005XUWX2	LED-HL [=HB3/HB4]	XU	12	25	P20d/P22d	39875531	8727900398755	-	8727900398762	6	119,20	78
11065ULAX2	LED-AMBER [=WY21W]	UL	12	0,75	W3x16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	10	28,36	78
11065ULRX2	LED-T20-RED [=W21W]	UL	12	2,7	W3x16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	10	23,97	82
11065ULWX2	LED-T20-WHITE [=W21W]	UL	12	1,95	W3x16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	10	23,97	82
11065XUAXM	LED-AMBER [=WY21W]	XU2	12	1,8	W3x16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	10	42,19	83
11065XURX2	LED-RED [=W21W]	XU2	12/24	2,1	W3x16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	10	31,20	82
11065XUWX2	LED-WHITE [=W21W]	XU2	12/24	1,7	W3x16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	10	31,20	82
11066ULRX2	LED-T20-RED [=W21/5W]	UL	12	2,7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	10	23,97	82
11066XURX2	LED-T20-RED [=W21/5W]	XU2	12/24	0,3/2,2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	10	31,20	82
11066XUWX2	LED-T20-WHITE [=W21/5W]	XU2	12/24	0,3/1,8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	10	31,20	82
11067XUWX2	LED-T16 [=W16W]	XU2	12	TBC	W2,1x9,5d	05184430	8719018051844	-	8719018051851	10	31,20	82
11342ULWX2	LED-HL [=H4]	UL	12	15	P43t-38	39859531	8727900398595	-	8727900398601	6	99,98	78
11342XUWX2	LED-HL [=H4]	XU2	12	22	P43t-38	06012931	8719018060129	-	8719018060136	6	119,20	78
11366ULWX2	LED-FOG [=H8/H11/H16]	UL	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8727900398632	-	8727900398649	6	70,00	78
11366XUWX2	LED-HL [=H8/H11/H16]	XU2	12	15,5	PGJ19-1/2/3	06016731	8719018060167	-	8719018060174	6	103,00	78
11498ULAX2	LED-AMBER [=PY21W]	UL	12	0,75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	10	28,36	83
11498ULRX2	LED-RED [=P21W]	UL	12	2,7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	10	23,97	81
11498ULWX2	LED-WHITE [=P21W]	UL	12	1,95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	10	23,97	82
11498XUAXM	LED-AMBER [=PY21W]	XU2	12	1,8	BAU15S	05159230	8719018051592	-	8719018051608	10	42,19	83
11498XURX2	LED-RED [=P21W]	XU2	12/24	2,3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	10	31,20	81
11498XUWX2	LED-WHITE [=P21W]	XU2	12/24	2,7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051462	10	31,20	81
11499ULRX2	LED-RED [=P21/5W]	UL	12	2,7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	10	23,97	81
11499XURX2	LED-RED [=P21/5W]	XU2	12/24	0,3/2,2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	10	31,20	81
11854ULWIX1	LED-FEST 38mm 6000K	UL	12	0,6	SV8,5-8	05058830	8719018050588	-	8719018050595	10	9,01	81
11854ULWX1	LED-FEST 38mm 6000K	UL	12	0,6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	10	9,01	79
11860ULWX1	LED-FEST 30mm 6000K	UL	12	0,6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	10	9,01	79
11864ULWX1	LED-FEST 43mm 6000K	UL	12	0,6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	10	9,01	79
11961ULW4X2	LED-T10 [=W5W] 4 000 K	UL	12	0,6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	10	11,90	80
11961ULWX2*	LED-T10 [=W5W] 6000K	UL	12	0,6	W2,1x9,5d	05060130	8719018050601	-	8719018050618	10	11,90	80
11961ULWX2	LED-T10 [=W5W] 6000K	UL	12	0,6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	10	11,90	80
11972ULWX2	LED-HL [=H7]	UL	12	14	PX26d	39861831	8727900398618	-	8727900398625	6	99,98	78
11972XUWX2	LED-HL [=H7]	XU2	12	25	PX26d	06014331	8719018060143	-	8719018060150	6	119,20	78
12794UNIX2	LED-FOG [=H8/H11/H16]	XU	12	19	PGJ19-1/2/3	39739031	8727900397390	-	8727900397406	6	103,00	78
127994000KX2	LED-T10 [=W5W] 4000K	XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	10	19,90	80
127996000KX2	LED-T10 [=W5W] 6000K	XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	10	19,90	80
127998000KX2	LED-T10 [=W5W] 8000K	XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	10	19,90	80
12799160X2*	LED-T10 [=W5W] 6000K	XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39792530	8727900397925	-	8727900397932	20	19,90	80
12799180X2*	LED-T10 [=W5W] 8000K	XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39794930	8727900397949	-	8727900397956	20	19,90	80
128584000KX1	LED-FEST 38mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	10	12,10	79
128596000KX1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	10	12,10	79
12859160X1*	LED-FEST 38mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39800730	8727900398007	-	8727900398014	10	12,10	81
12901HPX2	LED-HL [=H4]	XU	12	23	P43t-38	39737631	8727900397376	-	8727900397383	6	119,20	78
129404000KX1	LED-FEST 30mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	10	12,10	79
129416000KX1	LED-FEST 30mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	10	12,10	79
12941160X1*	LED-FEST 30mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39804530	8727900398045	-	8727900398052	10	12,10	80
129454000KX1	LED-FEST 43mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	10	12,10	79
129466000KX1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	10	12,10	79
12946160X1*	LED-FEST 43mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39802130	8727900398021	-	8727900398038	10	12,10	81
12956X2	LED-CANBUS [=5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	10	16,67	83
12985BW2	LED-HL [=H7]	XU	12	25	PX26d	39817531	8727900398175	-	8727900398182	6	119,20	78
249446000KX1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	10	14,30	84
249466000KX1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	10	14,30	84

Los siguientes códigos para aplicaciones de interior son válidos en los siguientes países: Alemania, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Holanda, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, y República Checa.

## LED retrofit Adaptador CANbus

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12956X2	LED-CANBUS [=5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	10	16,67	83
18952C2	LED-CANBUS para LED-HL [=H7]	-	12	10	-	05064930	8719018050649	-	8719018050656	10	50,08	83
18954C2	LED-CANBUS para LED-FOG [=H8/H11/H16]	-	12	10	-	05066330	8719018050663	-	8719018050670	10	50,08	83
18957X2	LED-CANBUS [=21W]	-	12	21	-	39587730	8727900395877	-	8727900395884	10	16,67	83
18960C2	LED-CANBUS para LED-HL [=H4]	-	12	10	-	39809030	8727900398090	-	8727900398106	10	50,08	83

## LED retrofit Anillos conectores LED

Referencia de pedido	Tipo	Alcance	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
11172BX2	Tipo B - anillo conector LED para LED-HL [=H7]	-	-	-	-	05121930	8719018051219	-	8719018051226	10	14,58	83
11172CX2	Tipo C - anillo conector LED para LED-HL [=H7]	-	-	-	-	05123330	8719018051233	-	8719018051240	10	14,58	83

## Lámparas de trabajo LED professional

Referencia de pedido	Tipo	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
LPL19B1	Penlight Professional	4.5	1.6	-	38819031	8727900388190	-	8727900388206	6	15,00	92
LPL20X1	RCH10	100-240	2.5	EU	39060531	8727900390605	-	8727900390612	6	35,00	95
LPL28RECHX1	Penlight Premium	100-240	2	EU	39220394	8727900392203	-	8727900392210	4	59,00	93
LPL29B1	HDL10	4.5	1.6	-	39360631	8727900393606	-	8727900393699	6	19,00	92
LPL34UVX1	RCH31UV	100-240	3	EU	39419131	8727900394191	-	8727900394207	6	93,20	97
LPL35X1	CBL10	100-240	3.5	EU	39421431	8727900394214	-	8727900394221	6	44,50	98
LPL38X1	RCH6	100-240	2	EU	39607231	8727900396072	-	8727900396089	6	41,99	94
LPL39X1	PJH20	100-240	20	EU	39609631	8727900396096	-	8727900396102	6	229,00	101
LPL403MODX1	MDLS CRI	100-240	15	EU/UK	39627066	8727900396270	-	8727900396287	1	239,00	101
LPL41SPAREX1	MDLS CRI spare module	100-240	5	-	39629433	8727900396294	-	8727900396300	2	89,00	101
LPL42X1	PEN20	100-240	1.8	-	39631731	8727900396317	-	8727900396324	6	41,90	93
LPL43X1	PJH20 Tripod	-	-	-	39634833	8727900396348	-	8727900396355	2	69,00	101
LPL45X1	CBH51	100-240	10	EU	39732131	8727900397321	-	8727900397338	6	159,00	98
LPL46X1	RCH19	100-240	2	EU	39823631	8727900398236	-	8727900398243	6	49,00	95
LPL47X1	RCH21s	100-240	3	EU	39841031	8727900398410	-	8727900398427	6	69,20	96
LPL62X1	RCH5S	100-240	3	EU	05163931	8719018051639	-	8719018051646	6	41,99	94
LPL63X1	RCH25	100-240	5	EU	05165331	8719018051653	-	8719018051660	6	79,00	96
LPL64X1	PJH10	100-240	10	EU	05167731	8719018051677	-	8719018051684	6	79,00	99
P357/10	Universal USB car charger	10.5 -18	-	-	61448985	4895185614489	-	-	6	33,00	103





