

PHILIPS

Automotive lighting



Siguranță vizibilă

Catalog
2018-2019

Siguranță vizibilă!

Tehnologia noastră avansată de motoare de lumină s-a aflat în **avangarda** iluminatului pentru industria auto pentru mai mult de 100 de ani. Ca **furnizor principal** de lămpi și produse de iluminat pentru industria auto și pentru post-vânzări, combinăm **inovațiile** tehnice cu atenția reală acordată **siguranței și confortului** la volan.

Iluminatul creat de noi pentru industria auto este, în prezent, **alegerea** multor consumatori și a producătorilor majori de automobile.

Misiunea noastră este de a introduce **produse**

inovatoare care îmbunătățesc în mod constant **siguranța rutieră** și sporesc **productivitatea atelierelor**. Produsele noastre sunt proiectate să funcționeze **eficient și durabil** pentru **satisfacția** continuă a **clientului**. Numeroase garaje și ateliere apreciază deja noua noastră gamă de lămpi de lucru profesionale cu LED pentru **robustețea și fluxul luminos** remarcabile.

Iluminatul de calitate superioară chiar face o **diferență**. Aceasta este **siguranța** care se poate **vedea!**



Calitate de echipament original

Suntem dedicați **fabricării celor mai bune produse** și servicii din clasa lor, atât pe piața producătorilor de echipamente originale (OEM), cât și pe piața de post-vânzări. Produsele noastre sunt create din **materiale de înaltă calitate** și sunt

testate conform celor mai ridicate specificații, pentru a maximiza **siguranța și confortul** șoferilor.

- Suntem **alegerea** tuturor producătorilor de automobile majori

- Soluțiile noastre de iluminat echipează **unul din două automobile** din Europa și unul din trei automobile din lume
- Procese de producție care **depășesc specificațiile** curente din domeniu.

Sticlă Philips anti-UV cu cuarț pentru performanțe de iluminat optime

Toate becurile Philips cu sticlă cu cuarț sunt concepute cu protecție împotriva ultravioletelor, pentru a vă proteja sistemele optice moderne de razele periculoase.

- **O lumină mai puternică**

Rezistența superioară a sticlei cu cuarț permite o presiune sporită în interiorul lămpii și generează, astfel, o lumină mai puternică.

- **Rezistență sporită**

Lămpile cu sticlă cu cuarț Philips (filament la 2.650°C și sticlă la 800°C) pot suporta șocuri termice puternice.

- **Protecție optimă împotriva razelor ultraviolete.**

Toate becurile Philips cu sticlă cu cuarț sunt concepute cu protecție împotriva ultravioletelor, pentru a vă proteja sistemele optice moderne de razele periculoase.

Ce se află în interior

Prezentare

2

Siguranță vizibilă

Halogen

6

Iluminat auto 12V

Vision	10
VisionPlus	10
X-tremeVision G-force	11
LongLife EcoVision	11
ColorVision	12
WhiteVision ultra	12
RacingVision	13
Funcțiile lămpilor	14



40

Soluții de iluminat pentru autobuze și autocamioane 24V

MasterDuty	43
MasterLife	44
MasterDuty BlueVision	44
Funcțiile lămpilor	45



32

Iluminat pentru vehicule pe două roți

Vision moto	35
CityVision moto	35
X-tremeVision moto	36
CrystalVision ultra moto	36
Funcțiile lămpilor	37



Seturi

52

pentru automobile și autocamioane

Seturi de rezervă de 12V	54
Seturi de rezervă de 24V	56
Set de recondiționare a farului	57



Xenon

58

Soluții pentru automobile și autocamioane

Xenon Vision	61
Xenon X-tremeVision gen2	62
Xenon LongerLife	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Soluția noastră proactivă împotriva piratării lămpilor cu xenon	65



LED

70

Iluminat cu LED pentru automobile și autocamioane

Funcțiile iluminatului cu LED	74
Ultinon LED	76
X-tremeUltinon LED	76
X-tremeUltinon LED gen2	77
Adaptor LED CANbus	77



Lămpi de lucru

86

profesionale cu LED


Găsește lampa de lucru cu LED potrivită pentru lucrare	89
HDL10	92
Penlight Professional	92
PEN20	93
Penlight Premium	93
RCH5S	94
RCH6	94
RCH10	95
RCH19	95
RCH21S	96
RCH25	96
RCH31UV	97
CBL10	98
CBH51	98
PJH10	99
Philips MatchLine	100
PJH20	101
MDLS CRI	101



Anexe

104

Tehnologia iluminatului explicată	104
Ambalaj pentru mostre	106
Înțelegerea codurilor de comandă Philips	107
Ilustrații tehnice Baze	108
Index produse după număr de comandă	109



Halogen



12V Iluminat auto



De care lampă ai nevoie?



Experimentează
mai multă lumină



Până la **30%**
mai multă vizibilitate*



Vision



Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii

Până la **3200 K**



Durata de viață**

Până la **600 h**



Variante disponibile
H1, H3, H4, H7, HB3,
HB4, H11

Până la **60%**
mai multă vizibilitate*



VisionPlus




Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii

Până la **3250 K**



Durata de viață**

Până la **500 h**



Variante disponibile
H1, H4, H7

Lumină mai
strălucitoare
cu **130%***



X-tremeVision



Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii

Până la **3500 K**



Durata de viață**

Până la **450 h**



Variante disponibile
H1, H4, H7

Nou

Lumină mai
strălucitoare
cu **130%***



X-tremeVision

G-force ★★★★★



Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii

Până la **3500 K**



Durata de viață**

Până la **450 h**



Variante disponibile
H1, H4, H7***

Imagini doar în scop informativ.

* În comparație cu cerințele minime prevăzute de lege

** Durata de viață diferă în funcție de tip, indicație pentru H7 exclusiv

*** 10 G se aplică pentru H4 și H7

**** Durata de viață limitată

www.philips.com/automotive

Lumina care durează


Durată de viață de până la **1500 ore****



LongLife EcoVision



Standard



LongLife EcoVision

Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii

Până la **3100 K**



Standard: 3100 K

Durata de viață**

Până la **1500 h**



Variante disponibile

H1, H3, H4, H7, H11

Bucură-te de pasiunea ta

Nou

Efect intens de xenon **alb**



WhiteVision



Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii

Până la **3700 K**



Standard: 3100 K

Durata de viață**

Până la **450 h**



Variante disponibile

H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

Aspect **alb** intens



Range up to **4200 K**

WhiteVision ultra




Standard



WhiteVision ultra

Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii

Până la **4200 K**



Standard: 3100 K

Durata de viață**

Până la **200 h** Până la **540 h**




Variante disponibile

H4, H7

Lumină mai strălucitoare cu **150%***



RacingVision



Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii

Până la **3500 K**



Standard: 3100 K

Durata de viață**

Până la **200 h**



Variante disponibile

H4, H7



Vision

Până la **30%**
mai multă lumină*

- **Raport competitiv preț performanță**
- **Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă**

Lămpile auto Philips Vision asigură o performanță excelentă a fasciculului de lumină la un preț foarte competitiv.

*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege



Standard

Vision

Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau B1



Disponibil în



H1



H3



H4



H7



HB3



HB4



H11

VisionPlus

Până la **60%**
mai multă lumină*

- **Confort sporit la volan cu vizibilitate crescută**
- **Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă**

Lămpile auto Philips VisionPlus permit șoferilor să vadă mai departe pentru o mai mare siguranță și confort.

*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege



Standard

VisionPlus

Disponibil în variantă cu ambalaj S2 sau B1



Disponibil în



H1



H4



H7

X-tremeVision G-force

Lumină mai strălucitoare cu 130%*

- Lămpi auto durabile cu până la 10G rezistență la vibrații**
- Lumină albă pentru un contrast mai mare și mai multă vizibilitate
- Cele mai bune din clasa lor pe viață.

Becurile auto Philips X-treme Vision G-force sunt printre cele mai strălucitoare pe care le poți cumpăra cu până la 10 G rezistență la vibrații. Vezi mai departe, reacționezi mai repede și conduci mai sigur.



Standard

X-tremeVision G-force

*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege
**Rezistența la vibrații de 10 G se aplică la H4 și H7.

Disponibil în variantă cu ambalaj S2 sau B1



Disponibil în



H1



H4



H7

LongLife EcoVision

Durată de viață mai mare, intervale de înlocuire mai mari

- Durează semnificativ mai mult*
- Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă

Te-ai plictisit să schimbi becurile tot timpul? Cu o durată de viață mai mare pentru o lampă auto, Philips LongLife EcoVision este alegerea șoferilor care caută să reducă întreținerea vehiculelor la minimum.

*Durata de viață diferă în funcție de tip, indicație pentru H7 exclusiv.

Disponibil în variantă cu ambalaj S2, C1 sau B1



Disponibil în



H1



H3



H4



H7



H11

ColorVision

Adaugă un strop de culoare

- Personalizarea culorii pentru automobilul tău
- Conceput pentru a vedea și pentru a fi văzut

Philips ColorVision adaugă un **strop de culoare** sistemului optic al automobilului tău, în nuanțele **albastru, verde, galben** sau **mov**. Aceste lămpi auto colorate, inovatoare, sunt **certificate drept legale pentru șosea**.



Remodelează cu lumină



Descoperiți toate culorile numai în varianta cu ambalaj S2



Disponibil în



WhiteVision ultra

Aspect alb intens

- Aspect alb, elegant, superior cu până la 4.200 kelvini
- 100% performanță legală pe drum
- Confort la condus cu până la 60% mai multă vizibilitate*

Philips Whitevision ultra, cu cea mai nouă formulă de acoperire, oferă o lumină albă uimitoare de până la 4.200 kelvini. Acestea sunt cele mai albe becuri cu halogen legale din portofoliul nostru și alegerea perfectă dacă te afli în căutarea unui aspect elegant.


*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege



Disponibil în variantă cu ambalaj S2 sau B1



Disponibil în





RacingVision

Lumină mai strălucitoare cu 150%*

- Lumină mai strălucitoare cu până la 150% pentru performanță îmbunătățită*
- Vezi mai departe, reacționezi mai repede
- Optimizată pentru condiții de lumină de iarnă

Atunci când conduci la viteze mai mari pe drumuri de țară iluminate necorespunzător, te bazezi pe performanța farurilor tale. În fața unui pericol neașteptat, timpul de reacție este totul. Chiar și fracțiunile de secundă pot face o diferență crucială pentru siguranța ta. Performanța superioară a fasciculului luminos al lămpilor auto Philips RacingVision te ajută să identifici mai repede situațiile periculoase și să menții controlul perfect al vehiculului tău. – indiferent de condițiile de drum pe care le întâmpini.



Standard



RacingVision

*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege

Disponibil în variantă cu ambalaj S2 sau B1



Disponibil în



H4





H7

Imagini doar în scop informativ

13


Funcțiile lămpilor



Fază scurtă – Fază lungă – Daytime Running Light



Semnalizatoare direcție față



Iluminat interior



Semnalizatoare poziție



Semnalizatoare direcție laterale



Proiector de ceață

Lumini panou de bord



— Disponibil pentru Standard



Vision

VisionPlus

X-tremeVision

LongLife
EcoVision


ColorVision

WhiteVision


RacingVision

— Disponibil pentru Standard

philips.com/mylamps



Lumină portbagaj



Semnalizator frânare suplimentar

Semnalizatoare direcție spate




Semnalizator marșarier



Lumină compartiment de depozitare



Semnalizatoare poziție



Semnalizatoare frânare



Plăcuță înmatriculare

Proiector de ceață

*Combină funcția de lumină de stop și de parcare cu spatele

Iluminat auto 12 V

Halogen

H1 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258XV+S2	12	55	P14,5s	37166628	8 727900 371666	-	8727900371673	ECE	5
12258XV+B1	12	55	P14,5s	37164230	8 727900 371642	-	8727900371659	ECE	10

H1 X-tremeVision G-force



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258XVGS2	12	55	P14,5s	35520828	8 727900 355208	-	8727900355215	ECE	5
12258XVGB1	12	55	P14,5s	35522230	8 727900 355222	-	8727900355239	ECE	10

H1 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258WHVB1	12	55	P14,5s	37156730	8 727900 371567	-	8727900371574	ECE	10
12258WHVSM	12	55	P14,5s	78884928	8 711500 788849	-	8711500788856	ECE	5

H1 Spot



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

H2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

H3 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12336WHVB1	12	55	PK22s	77951930	8 711500 779519	-	8711500779526	ECE	10

H4 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	100

H4 VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	100

H4 X-tremeVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342XV+S2	12	60/55	P43t-38	22109428	8 711500 221094	-	8711500221100	ECE	5
12342XV+B1	12	60/55	P43t-38	22107030	8 711500 221070	-	8711500221087	ECE	10

H4 X-tremeVision G-force



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342XVGS2	12	60/55	P43t-38	35525328	8 727900 355253	-	8727900355284	ECE	5
12342XVGB1	12	60/55	P43t-38	35529130	8 727900 355291	-	8727900355390	ECE	10

H4 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 ColorVision Green



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342CVPGS2	12	60/55	P43t-38	36787428	8 727900 367874	-	8727900367881	ECE	5

H4 ColorVision Yellow



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342CVPS2	12	60/55	P43t-38	36789828	8 727900 367898	-	8727900367904	ECE	5

H4 ColorVision Purple



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342CVPPS2	12	60/55	P43t-38	36791128	8 727900 367911	-	8727900367928	ECE	5

H4 ColorVision Blue



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342CVPBS2	12	60/55	P43t-38	36793528	8 727900 367935	-	8727900367942	ECE	5

H4 WhiteVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342WHVB1	12	60/55	P43t-38	22103230	8 711500 221032	-	8711500221049	ECE	10
12342WHVSM	12	60/55	P43t-38	78886328	8 711500 788863	-	8711500788870	ECE	5

H4 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5

H4 RacingVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342RVS2	12	60/55	P43t-38	00020028	8 719018 000200	-	8719018000217	ECE	5
12342RVB1	12	60/55	P43t-38	00022430	8 719018 000224	-	8719018000231	ECE	10

H7 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	100

H7 VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	100

H7 X-tremeVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972XV+S2	12	55	PX26d	37170328	8 727900 371703	-	8727900371710	ECE	5
12972XV+B1	12	55	PX26d	37168030	8 727900 371680	-	8727900371697	ECE	10

H7 X-tremeVision G-force



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972XVGS2	12	55	PX26d	35541328	8 727900 355413	-	8727900355789	ECE	5
12972XVGB1	12	55	PX26d	35579630	8 727900 355796	-	8727900355802	ECE	10

H7 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 ColorVision Green



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972CVPGS2	12	55	PX26d	36798028	8 727900 367980	-	8727900368017	ECE	5

H7 ColorVision Yellow



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972CVPYS2	12	55	PX26d	36802428	8 727900 368024	-	8727900368031	ECE	5

H7 ColorVision Purple



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972CVPPS2	12	55	PX26d	36804828	8 727900 368048	-	8727900368055	ECE	5

H7 ColorVision Blue



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972CVPBS2	12	55	PX26d	36810928	8 727900 368109	-	8727900368130	ECE	5

H7 WhiteVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972WHVB1	12	55	PX26d	37160430	8 727900 371604	-	8727900371611	ECE	10
12972WHVSM	12	55	PX26d	78888728	8 711500 788887	-	8711500788894	ECE	5

H7 WhiteVision ultra



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900 54942	ECE	5

H7 RacingVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972RVS2	12	55	PX26d	00024828	8 719018 000248	-	8719018000255	ECE	5
12972RVB1	12	55	PX26d	00026230	8 719018 000262	-	8719018000279	ECE	10

H8 WhiteVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12360WHVB1	12	35	PGJ19-1	37471130	8 727900 374711	-	8727900374728	ECE	10

H8



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

H9



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12362WHVB1	12	55	PGJ19-2	37469830	8 727900 374698	-	8727900374704	ECE	10

H13



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10

H16



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

HB1 9004



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9005WHVB1	12	60	P20d	37475930	8 727900 374759	-	8727900374766	ECE	10

HB4 Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9006WHVB1	12	51	P22d	37473530	8 727900 374735	-	8727900374742	ECE	10

HB5 9007



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

H27W/1



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Visio



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

Semnalizare și iluminat interior 12V (pentru iluminat cu LED cu montare pe vechile instalații, consultă pagina 71)

P21W VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12498B2	12	21	BA15s	5549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200

P21/4W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife Ecovision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12499B2	12	21/5	BAY15d	5545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	200

PR21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

PY21W SilverVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

PY21W LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

PY21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	200

Stop P22



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	200

R5W BA15d



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

R10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	200

RY10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

BA7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

T2W-T3W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	200

Lămpi de semnalizare miniaturale cu halogen S.U.A.

H5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12036WHVB2	12	6	BAX9s	37467430	8 711500 245670	-	8727900374681	ECE	10
12036BVCP	12	6	BAX9s	87609628	8 711500 876096	8711500876102	8727900370720	ECE	5x10

H10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 1529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 1876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 1879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 1352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Wedge base

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 1483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 1055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 1481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 1483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 1483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W - W3W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 1481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 1524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 1481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 1382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 1381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W WhiteVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12961BVB2	12	5	W2,1x9,5d	31029330	8 711500 310293	-	8711559523774	ECE	10
12961NBVB2	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8 727900 392043	-	8727900392050	ECE	10

W5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	200

WY5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

C5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	200

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax

Bax tool box 12V



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55502GKKM	12	-	-	69717928	8 727900 4697179	-	8727900697230	-	5

Bax 8,3s/1,35 black



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 4530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

HiPerVision

P13W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10



PCY16W HiPerClick



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10



PW16W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10



PS19W LongLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10



PS19W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10



PSY19W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10



HiPerVision LCP



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10



PS24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10



PSX24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10



PSY24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10



PSY24W SilverVision+



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Halogen



Iluminat pentru vehicule pe
două roți



De care lampă ai nevoie?



Experimentează mai multă lumină

Până la **30%** mai multă vedere*




Vision moto
★★★★★



Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii



Durata de viață**



Variante disponibile
H4, H7, HS1

Observă și fii observat



CityVision moto
★★★★★



Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii



Durata de viață**



Variante disponibile
H4, H7, HS1

Lumină mai strălucitoare cu **130%***




X-tremeVision moto
★★★★★



Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii



Durata de viață**



Variante disponibile
H4, H7

Bucură-te de pasiunea ta

Lumină **albă** strălucitoare




CrystalVision ultra
★★★★★



Performanță distribuția luminoasă



Culoarea luminii



Durata de viață**



Variante disponibile
H4, H7, HS1



Iluminatul Philips pentru vehicule pe două roți este conceput să reziste la vibrații extreme - de până la 10 G.

Imagini doar în scop informativ

* În comparație cu cerințele minime prevăzute de lege

** Durata de viață diferă în funcție de tip, indicație pentru H7 exclusiv

www.philips.ro/c-m-li/lampi-de-motocicleta

Vision moto

Până la 30% mai multă vedere*

- Performanță mai bună*
- Lampă pentru motociclete de înaltă calitate și ultra rezistentă

Producând cu **până la 30% mai multă vizibilitate** decât o lampă standard, Philips Vision moto permite motocicliștilor să vadă mai departe cu performanță îmbunătățită a fasciculului luminos, la un **preț foarte competitiv**.

*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege



Standard

Vision moto

Disponibil în



H4



H7



H51

CityVision moto

Observă și fii observat

- Efect portocaliu elegant
- Siguranță maximă
- Special concepută pentru utilizarea în oraș
- Vizibilitate cu până la 40% mai mare*

Pentru siguranță și vizibilitate maxime, Philips CityVision moto produce un efect portocaliu distinctiv, care captează atenția. Motocicliștii din întreaga lume caută mai multă siguranță, în special cei implicați în traficul citadin intens. Am creat Philips CityVision moto special pentru vizibilitate și **siguranță maxime**.

*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege



Standard

CityVision moto

Disponibil în



H4



H7



H51

X-tremeVision moto

Până la **130%**
mai multa vedere*

- **Luminozitate maximă**
- **Gaz unic pentru durată de viață și durabilitate optime**
- **Confort și siguranță maxime**

Philips X-tremeVision moto oferă cu până **130%** mai multă vizibilitate* pentru cei care au nevoie să vadă mai departe, **pentru performanță și siguranță maxime.**

*În comparație cu standardul minim prevăzut de lege



Standard



X-tremeVision moto

Disponibil în



H4



H7

CrystalVision ultra moto

Lumină albă
strălucitoare

- **Aspect alb, modern de xenon**
- **Personalizare și stil pe drum**
- **Calitate înaltă și lămpi ultra-rezistente**

Pentru motocicliștii care caută cel mai nou stil, lămpile ultra moto Philips CrystalVision le oferă o lumină albă strălucitoare.

Personalizează-ți stilul fără compromis în ceea ce privește vizibilitatea și confortul.



Standard



CrystalVision ultra moto

Disponibil în



H4



H7

Funcțiile lămpilor



Vision
moto

CityVision
moto



X-tremeVision
moto

CrystalVision
ultra moto

— Disponibil pentru Standard



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008

H1 H3 H4 H7 H9 H11 HS1 HB3 HB4 R2 S2 S3



Fază scurtă - Fază lungă



12961 12067 12065 12071 12396 12356

W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499

R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W



Semnalizatoare direcție față



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499

W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W



Semnalizatoare poziție



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844

W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W



Plăcuță înmatriculare

— Disponibil pentru Standard



12929 12821 12814 12036

T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910

W3W W5W W16W T2W T3W



Semnalizatoare
poziție



12067 12066 12498 12088 12499 12495

W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W



Semnalizatoare
frânare



12356 12961 12067 12065 12071

W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496

R5W R10W RY10W P21W PY21W



Semnalizatoare
direcție spate

Iluminat pentru vehicule pe două roți

Halogen

H4 Vision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 X-tremeVision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

H4 CrystalVision ultra moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

H7 Vision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 X-tremeVision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

H7 CrystalVision ultra moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

HS1 Vision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 1398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 CristalVision ultra moto



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

S2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Lămpi de semnalizare

W3W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	200

P21/5W ExtraDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10

Halogen



24V

Soluții de iluminat
pentru autobuze și autocamioane





Care sunt **lămpile de 24 V** **pentru autobuze și autocamioane** de care ai nevoie?

Durabilitate și economie

Creat
să **dureze**



MasterDuty



Culoarea luminii

Până la **3200 K**



Durata de viață*

Până la **550 h**



Variante disponibile
H1, H3, H4, H7, H11

Cea mai bună
durată de viață



MasterLife



Culoarea luminii

Până la **3200 K**



Durata de viață*

Până la **1200 h**



Variante disponibile
H1, H3, H4, H7, H11

Economie și stil

Efect **maxim**
de **xenon**



**MasterDuty
BlueVision**



Culoarea luminii

Până la **3500 K**



Durata de viață*

Până la **500 h**



Variante disponibile
H3, H4, H7



Rezistență
maximă
la vibrații


Imagini doar în scop informativ

* Durata de viață diferă în funcție de tip, indicație pentru H7 exclusiv

Siguranță și durabilitate

Avantajul iluminatului pentru faruri cu alimentare de 24V de la Philips

Combinând **rezistența la vibrații** cu **calitatea înaltă**, lămpile pentru faruri de la Philips pentru autocamioane durează mai mult decât lămpile standard.



MasterDuty

Creat să dureze

- Durată de viață de până la 500 de ore
- Durată de viață maximă imbatabilă pe piață
- Suport rigid și protecții ale bazei ranforsate împotriva șocurilor
- Filament cu două bucle pentru robustețe suplimentară

Lămpile Philips MasterDuty sunt concepute pentru a **suporta vibrații maxime**, cu o **durată de viață excelentă**. Philips MasterDuty este **alegerea corectă** pentru șoferii care caută **rezistență care durează**.



Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau B1



Disponibil în




MasterLife

Cea mai bună durată de viață

- 1.200 ore*
- Rezistență maximă la vibrații*
- Filament cu două bucle pentru robustețe suplimentară

Philips MasterLife asigură o durată de viață de până la **1.200 de ore*** suportând **presiuni și vibrații** extreme. Datorită unui nivel **minim al defectării**, lămpile noastre asigură productivitatea și mobilitatea parcului tău. auto, reducând la minim timpii morți cauzăți de întreruperi.

Lămpile Philips MasterLife depășesc cu mult concurența!



*Durata de viață diferă în funcție de tip, indicație pentru H7 exclusiv

Disponibil în ambalaj C1



Disponibil în



MasterDuty BlueVision

Efect maxim de xenon

- Rezistență maximă la vibrații*
- Sticlă cu cuarț cu performanțe ridicate, cu un strat cu efect de xenon
- Capacul albastru distinctiv arată excelent chiar și stins

Pentru șoferii care **caută stil și performanțe maxime**, Philips MasterDuty BlueVision produce un **efect de xenon albastru**. Philips MasterDuty BlueVision combină **durabilitatea și rezistența la vibrații marca** Philips MasterDuty cu un efect de xenon albastru suplimentar, pentru stil maxim.



Standard

MasterDuty BlueVision

*În comparație cu lămpile obișnuite H4 sau H7 24V de pe piață

Disponibil în variantă cu ambalaj S2 sau B1



Disponibil în



Funcțiile **lămpilor**



MasterDuty



MasterLife



MasterDuty
BlueVision




13258 H1 13336 H3 13342 H4 13972 H7 24362 H11 13620 R2 D1S/R D2S D2R

Fază scurtă - Fază lungă Fază



13961 W5W 13844 C5W 13821 R5W 13929 T4W

Iluminat interior



13498 P21W 13496 PY21W 24356 H21W

Semnalizatoare direcție față



13821 R5W 13814 R10W 13594 P21/4W 13499 P21/5W

Semnalizatoare poziție



13821 R5W 13814 R10W 13844 C5W 13961 W5W

Plăcuță înmatriculare



13256 W3W 13961 W5W 13844 C5W 13821 R5W 13814 R10W 13929 T4W

Lumini de funcționare



13258 H1 13311 H2 13336 H3 13342 H4 13972 H7 24362 H11

Proiector ceată



13256 W3W 13961 W5W 13516 WBT5 13521 BAX 13974

Iluminare tablou de bord




13256 W3W 13961 W5W 13821 R5W 13929 T4W

Semnalizatoare poziție




13961 W5W 13821 R5W 13814 R10W 24356 H21W

Semnalizatoare direcție laterale



13498 P21W 13496 PY21W 24356 H21W

Semnalizatoare direcție spate



13498 P21W 24356 H21W

Semnalizatoare frânare

Proiector ceată

Semnalizator marșarier

— Disponibil pentru Standard

Soluții de iluminat pentru autobuze și autocamioane 24V

Halogen

H1 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

Semnalizare și iluminat interior 24V (pentru iluminat cu LED, consultă pagina 71)

P21W MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	200

P21W MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	200

P21/5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	200

PY21W MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	200
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	200

BA7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	200

Lămpi de semnalizare miniaturale cu halogen S.U.A.

H21W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

Wedge Base

W2,5W - W3W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	200

WBT5



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	200
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

C5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	200

Festoon T10,5x43 5W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

Bax 8,5d/2 yellow



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Seturi





Set de rezervă și de recondiționare a **farului** pentru automobile și autocamioane

Pentru **siguranță** sporită, cele mai multe țări europene **recomandă** ca toate vehiculele să fie echipate cu un **set de rezervă omologat**. Acesta nu numai că va ajuta **șoferii** să respecte legea, dar le va asigura și o siguranță **sporită**, deoarece aceștia vor fi pregătiți **întotdeauna** să înlocuiască o lampă arsă.

Setul **nostru de recondiționare a farului** restaurează lentilele automobilelor, vehiculelor pe două roți și autocamioanelor la o stare similară celei noi. Aceasta este **alternativa noastră economică** pentru înlocuirea completă a farului.

www.philips.com/automotive

Seturi de rezervă de 12V

Easy Kit H1



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	-	5

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantitate	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	-	5

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantitate	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	-	5

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantitate	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	-	5

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantitate	1	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit R2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55476EKKM	12	-	-	69566328	8 727900 695663	-	8727900695687	-	5

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantitate	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Single Kit H1



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55008SKKM	12	-	-	52731430	8 711559 527314	-	8711559527222	-	10

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

Single Kit H4



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55005SKKM	12	-	-	52730730	8 711559 527307	-	8711559527246	-	10

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

Single Kit H7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55007SKKM	12	-	-	52732130	8 711559 527321	-	8711559527215	-	10

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1

Single Kit H1/H7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55010SKKM	12	-	-	30999030	8 711500 309990	-	8711500310163	-	10

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-

Essential Box H1



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	-	5

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantitate	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	-	5

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantitate	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	-	5

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantitate	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	-	5

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantitate	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box R2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55721EBKM	12	-	-	70040428	8 727900 700404	-	8727900700411	-	5

Conținut

Tip de lampă	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantitate	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1

Seturi de rezervă de 24V

MiniKit H4 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	-	10

Conținut

Tip de lampă	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	-	10

Conținut

Tip de lampă	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	-	4

Conținut

Tip de lampă	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	-	4

Conținut

Tip de lampă	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	-	4

Conținut

Tip de lampă	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantitate	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



Set de recondiționare a farului

Siguranță

Readuce lentilele farului la o stare similară celei noi!

- Mai puțină orbire și luminozitate cu până la 100% mai mare
- Asigură o deplasare mai sigură noaptea
- Elimină aburul și îngălbenirea cauzate de razele UV și murdăria dăunătoare
- Rezultate profesionale fără instrumente electrice în 30 de minute
- Calitate și economie la nivel ridicat
- Protecție garantată împotriva razelor ultraviolete pentru 2 ani

Elimină degradarea și îngălbenirea lentilelor și le readuce la starea originală de transparență pentru mai multă siguranță. Lentilele farurilor se decolorează și se oxidează din cauza expunerii permanente la elementele naturii și se zgârie din cauza impacturilor.



Înainte



După

Set de recondiționare a farului



Număr de comandă	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6

Xenon



Soluții cu **Xenon**
pentru automobile și autocamioane



De care **lampă xenon** ai nevoie?



Experimentează **mai multă lumină**

Ideale pentru **înlocuire**



Până la **150%** mai multă vedere*




Xenon Vision



Performanța distribuției luminoase




Culoarea luminii



Variante disponibile
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S,
D3R, D4S, D4R, D5S

Xenon X-tremeVision gen2



Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii



Variante disponibile
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

Lumina care durează

Garanție **4 + 3** ani



Xenon LongerLife**



Performanța distribuției luminoase



Durata de viață



Variante disponibile
D1S, D2S, D2R

Bucură-te de pasiunea ta

Efect de **LED omogen**




Xenon WhiteVision gen2



Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii



Variante disponibile
D1S, D2S, D2R, D3S

Imagini doar în scop informativ.

* În comparație cu lămpile standard (cu excepția D2R care furnizează o vizibilitate cu până la 20% mai mare)

** Nu este disponibil în toate țările, contactează reprezentantul de vânzări

www.philips.com/automotive



Te simți sigur, conduci sigur

Xenon Vision

Ideale pentru înlocuire

- Tehnologie de înlocuire a unei singure lămpi: noua lampă are o temperatură a culorii identică cu lampa care nu a fost înlocuită
- Alegerea economică
- Omologată 4 300 K

Philips Xenon Vision îți permite să înlocuiești o singură lampă arsă și în același timp să **păstrezi** nuanța de **culoare** a celei care nu a fost înlocuită.

Tehnologia inovatoare de înlocuire Philips Xenon Vision este soluția economică ideală pentru **înlocuirea unei singure lămpi**.



Standard



Xenon Vision

Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau S1



Disponibil în



D1S



D1R



D2S



D2R



D3S



D3R



D4S



D4R



D5S

Imagini doar în scop informativ

Soluții cu xenon pentru automobile și autocamioane

Xenon

Te simți sigur, conduci sigur



Xenon X-tremeVision gen2

Cea mai strălucitoare lampă a noastră cu xenon

- Performanță optimă a luminii cu xenon
- Până la 150% mai multă vedere*
- Vizibilitate și siguranță maxime
- Concepută pentru șoferi pretențioși

Philips Xenon X-tremeVision gen2, este cea mai recentă dezvoltare a **tehnologiei cu Xenon**. Aceasta oferă **cel mai puternic** fascicul luminos cu emisia de lumină împinsă la limită. Acest lucru înseamnă o performanță remarcabilă a luminii cu un scenariu unic de lumină pentru **confortul optim la volan**.

www.philips.com/xenongen2

*În comparație cu lămpile standard (cu excepția D2R care furnizează o vizibilitate cu până la 20% mai mare).



Standard



Xenon X-tremeVision gen2

variantă cu ambalaj C1 sau S1



Disponibil în



D1S



D2S



D2R



D3S



D4S

Ne interesează siguranța ta

4 ani
garanție
+3

Xenon LongerLife

Liniște sufletească prin cea mai îndelungată garanție

Echipează-ți automobilul cu lămpi Philips Xenon LongerLife și poți conduce până la 7 ani fără a te îngrijora de defectarea lămpilor. Lămpile Philips Xenon LongerLife de la Philips sunt însoțite automat de o **garanție de 4 ani**.

Înregistrează-ți achiziția online și poți extinde această **garanție cu încă 3 ani**.

Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau S1

Disponibil în



D1S

D2S

D2R



3 ani garanție suplimentară gratuit, în 3 pași simpli

Înregistrează-te online la www.philips.com/xenonwarranty, în termen de 30 de zile de la achiziție.



1 Conectați-vă la www.philips.com/xenonwarranty pentru a confirma că ai achiziționat un produs original Philips prin verificarea codului de securitate de pe eticheta cu certificatul de autenticitate.



2 Completează informațiile tale personale, indică punctul de achiziție și furnizează dovada achiziției.



3 Imprimă și salvează certificatul tău de garanție de 7 ani, împreună cu dovada achiziției.



Acum poți conduce în siguranță și fără griji timp de 7 ani!



Siguranță și stil

Xenon WhiteVision gen2

Efect de LED extra alb

- Lumină albă strălucitoare omogenă intensă
- Potrivire perfectă cu iluminatul cu LED de pe vehiculul dvs
- Lumină albă de până la 5.000 K pe șosea
- Vizibilitate cu până la 120% mai mare*
- Omologat pentru șosea 100%

Lămpile Philips Xenon WhiteVision gen2 creează un **aspect alb intens** pentru automobilul tău și produc o lumină albă mai strălucitoare și omogenă pe șosea. Xenon WhiteVision gen2 este alegerea **perfectă dacă dorești** să combini și să potrivești iluminatul cu xenon și cel cu LED al automobilului tău.

www.philips.com/xenongen2

*In comparație cu lămpile standard (cu excepția D2R care furnizează o vizibilitate cu până la 20% mai mare).



Standard



Xenon WhiteVision gen2

Disponibil în variantă cu ambalaj C1 sau S1



Disponibil în



D1S



D2S



D2R



D3S

Soluția noastră proactivă împotriva piratării lămpilor cu xenon

Certificat de autenticitate COA

Lămpile cu xenon Philips **contrafăcute** sunt din ce în ce mai ușor de găsit prin canale de distribuție online și clasice.

Aceste lămpi contrafăcute sunt **imitații slabe**, de **calitate inferioară**. Cumpărarea, vânzarea sau posesia de produse contrafăcute este ilegală.



Pentru a ne **proteja** toți clienții de produsele de iluminat Philips contrafăcute, am creat o **soluție proactivă** utilizând o tehnologie unică, de vârf.

Certificatul de autenticitate (COA) Philips este disponibil acum pentru **fiecare pachet de lămpi cu xenon nou pe care îl comanzi**.

Cu ajutorul **codului de securitate**, specialiștii pot verifica **autenticitatea** produsului Philips pe o platformă internet

dedicată, complet securizată. Specialiștii pot scana codul QR sau pot accesa **www.philips.com/original**.

Ne-am angajat să ajutăm la **protejarea** clienților noștri împotriva imitațiilor slabe de calitate inferioară care îți pot deteriora vehiculul sau pot provoca vătămări corporale.

Asigură-te întotdeauna că achiziționezi produse originale Philips.

Verificare vizuală



Verificare online

1 Conectează-te la www.philips.com/original și urmează instrucțiunile simple:

2 Introdu codul de securitate unic

3 Introdu numărul ID de pe etichetă

Tastează din nou codul pentru a te asigura că a fost introdus corect. Respingerea suplimentară a introducerii codului poate indica faptul că acest produs este contrafăcut.



D1S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85415VS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda, Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est									

D1S WhiteVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85409VC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85122VS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Iluminatul Philips Xenon LongerLife nu este disponibil în toate țările. Pentru mai multe informații, contactează reprezentantul local Philips.

D2S LongerLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda, Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est									

D2S WhiteVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV 2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda, Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est									

D2R WhiteVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Iluminatul Philips Xenon LongerLife nu este disponibil în toate țările. Pentru mai multe informații, contactează reprezentantul local Philips.

D3S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42403VS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2



LED cu montare pe vechile instalații



Iluminat cu **LED** cu montare pe vechile
instalații pentru automobile și autocamioane



De care dintre soluțiile de iluminat cu LED ai nevoie?



Nivelul următor de lumină albă




Ultinon LED



Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii



Durata de viață



Disponibil în

LED-HL [≈H4], [≈H7]
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Mai strălucitor. Mai alb. Mai puternic.




X-tremeUltinon LED



Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii



Durata de viață



Disponibil în

LED-HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [H1]**, [H11]**, [HIR2]**
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Nou

Performanță auto originală într-un LED




LUXEON
Aptilon
OEM LED


X-tremeUltinon LED gen2



Performanța distribuției luminoase



Culoarea luminii



Durata de viață



Disponibil în

LED-HL [≈H4], [≈H7]
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Imagini doar în scop informativ * În comparație cu cerințele minime prevăzute de lege privind becurile cu halogen. ** În curând



Important: Această lumină cu LED cu montare pe vechile instalații este special proiectată și destinată exclusiv utilizării off-road, de exemplu, pentru raliuri și „racetrack”, așadar trebuie efectuată o verificare tehnică înainte de instalare. Utilizarea luminii cu LED cu montare pe vechile instalații pe vehiculele care circulă pe carosabil nu este permisă de lege. Lumileds nu își asumă responsabilitatea și/sau răspunderea. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile. Concepute pentru piste de raliu și pentru curse. Nu este destinată utilizării pe drumurile publice. Farurile cu LED cu montare pe vechile instalații și luminile de semnalizare exterioră nu pot fi comercializate în Germania, Spania, Cipru, Țările de Jos, Grecia, Luxemburg și Malta.

philips.com/automotiveLED



Illuminat cu LED montare pe vecile instalații pentru automobile și autocamioane

LED

Funcțiile iluminatului cu LED



Faruri



Semnalizatoare poziție



Proiectoare ceață



Semnalizatoare direcție față



Lumini panou de bord




Iluminat interior



X-tremeUltinon LED – Performanță auto originală într-un LED



Ultinon LED – Nivelul următor de lumină albă



Adaptor CANbus pentru un control optim



Important: Această lumină cu LED cu montare pe vechile instalații este special proiectată și destinată exclusiv utilizării off-road, de exemplu, pentru raliuri și „racetrack”, așadar trebuie efectuată o verificare tehnică înainte de instalare. Utilizarea luminii cu LED cu montare pe vechile instalații pe vehiculele care circulă pe carosabil nu este permisă de lege. Lumileds nu își asumă responsabilitatea și/sau răspunderea. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile. Concepute pentru piste de raliu și pentru curse. Nu este destinată utilizării pe drumurile publice.

Farurile cu LED cu montare pe vechile instalații și luminile de semnalizare exterioră nu pot fi comercializate în Germania, Spania, Cipru, Țările de Jos, Grecia, Luxemburg și Malta.



Mănușă compartiment lumini



Semnalizatoare poziție



Semnalizatoare direcție spate



Proiectoare ceață



Lumină portbagaj



Plăcuță înmatriculare



Semnalizator frânare suplimentar



Semnalizatoare frânare



Semnalizator marșarier

X-tremeUltinon LED – Performanță auto originală într-un LED

 LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K	 LED-T10 [≈W5W] 6000K, 8000K	 LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus, AMBER	 LED-RED [≈P21W] RED	 LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K	 LED-T10 [≈W5W] 6000K, 8000K	 LED-RED [≈P21W] RED	 LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W] RED	 LED-WHITE [≈P21W] WHITE
 LED-Fest 30/38/43 mm 4000K, 6000K	 LED-T20-RED [≈P21/5W], [≈W21/5W] RED	 LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus, AMBER	 LED-T20-RED [≈W21W] RED	 LED-Fest 30/38/43 mm 4000K, 6000K	 LED-Fest 30/38/43 mm 4000K, 6000K	 LED-T20-RED [≈W21W] RED	 LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W] RED	 LED-T16-, T20-WHITE [≈W16W], [≈W21W] WHITE

Ultinon LED – Nivelul următor de lumină albă

 LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K	 LED-RED [≈P21/5W] RED	 LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus, AMBER	 LED-RED [≈P21W] RED	 LED-T10 [≈W5W] 4000K, 6000K	 LED-T10 [≈W5W] 6000K	 LED-RED [≈P21W] RED	 LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W] RED	 LED-WHITE [≈P21W] WHITE
 LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	 LED-T20-RED [≈W21/5W] RED	 LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus, AMBER	 LED-T20-RED [≈W21W] RED	 LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	 LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	 LED-T20-RED [≈W21W] RED	 LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W] RED	 LED-T20-WHITE [≈W21W] WHITE

Adaptor CANbus pentru un control optim

 CANbus 5W	 CANbus 5W	 Smart CANbus 21W	 CANbus 21W	 CANbus 5W	 CANbus 5W	 CANbus 21W	 CANbus 21W	 CANbus 21W
---------------	---------------	----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

*Adaptor LED CANbus de 21W inclus în pachet

Iluminat cu LED montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

LED

Ultinon LED

Nivelul următor de lumină albă

- Obține lumină cu până la **+160%** mai puternică* pentru vizibilitate superioară
- Temperatură de culoare de până la **6200 K** pentru **lumină albă pură**
- Tehnologie **Philips SafeBeam** pentru condus fără reflexii
- **Durată de viață de până la 8 ani.**

*În comparație cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen



Becuri standard cu halogen Ultinon LED

Disponibile în ambalaj X2



Disponibil în



LED-HL [≈H4]

LED-HL [≈H7]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

X-tremeUltinon LED

Mai strălucitor. Mai alb. Mai puternic.

- Lumină cu până la **+200%** mai puternică* pentru vizibilitate superioară
- Temperatură de culoare de până la **6500 K** pentru **lumină albă arctică**
- Tehnologii Philips de management termic: **AirCool, AirFlux, CeraLight™**
- Tehnologie Philips SafeBeam pentru condus fără reflexii

*În comparație cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen



Becuri standard cu halogen X-tremeUltinon LED

** **AirFlux:** doar pentru LED-HL [H4] și LED-HL [H8/H11/H16].
AirCool: doar pentru LED-HL [H7].
CeraLight™: sistem de răcire pentru LED-T10 ce utilizează material ceramic pentru rezistență mai mare la căldură și vibrații

Disponibile în ambalaj X2



Disponibil în



LED-HL [≈H4]

LED-HL [≈H7]

LED-HL [≈HB3/HB4]


LED-FOG [≈H8/H11/H16]

X-tremeUltinon LED gen2


Unice cu LED-uri OEM pentru industria auto

- **Unice cu LED-uri OEM pentru industria auto**
- Tehnologie LED **exclusivă** pentru industria auto
- Lumină uniformă cu până la **250%** mai puternică*
- Temperatură de culoare de până la **5800 K** pentru **lumină albă rece**
- **Spectru optim** pentru cea mai bună vizibilitate a semnelor de circulație
- **IP65**: etanșe la praf și rezistente la apă
- Tehnologie **Philips SafeBeam** pentru condus fără reflexii
- **Durată de viață de până la 12 ani.**

*În comparație cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen



Becuri standard cu halogen



X-tremeUltinon LED gen2

Disponibile în ambalaj X2



Disponibil în



LED-HL [≈H4]



LED-HL [≈H7]



LED-FOG [≈H8/H11/H16]


Adaptor LED CANbus

Potrivire mai bună pentru becurile cu LED cu montare pe vechile instalații

- **Previne apariția unor avertismente incorecte pe panoul de bord**
- **Instalare simplă**
- Fără efect de pâlpâire
- Indicator de fază lungă complet funcțional*

La instalarea și utilizarea becurilor cu LED cu montare pe vechile instalații, utilizatorii se pot confrunta cu anumite dificultăți. Adaptorii LED CANbus de la Philips asigură o potrivire mai bună pentru lipsă de griji.

*Doar pentru H4.



Disponibile în ambalaj X2



Disponibil în



LED-CANBUS for LED-HL [≈H4]
LED-HL [≈H7]
LED-HL [≈H8/H11/H18]



LED-CANBUS [≈5W]



Smart CANBUS [≈21W]

Lămpi de ceață și fază scurtă / lungă cu LED cu alimentare de 12V

LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11342XUWX2	12	22	P43t-38	06012931	8 719018 060129	-	8719018060136	-	6

LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12901HPX2	12	23	P43t-38	39737631	8 727900 397376	-	8727900397383	-	6

LED-HL [≈H4] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11342ULWX2	12	15	P43t-38	39859531	8 727900 398595	-	8727900398601	-	6

LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11972XUWX2	12	25	PX26d	06014331	8 719018 060143	-	8 719 018 060 150	-	6

LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12985BWX2	12	25	PX26d	39817531	8 727900 398175	-	8727900398182	-	6

LED-HL [≈H7] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11972ULWX2	12	14	PX26d	39861831	8 727900 398618	-	8727900398625	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11366XUWX2	12	15.5	PGJ19-1/2/3	06016731	8 719018 060167	-	8 719 018 060 174	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12794UNIX2	12	19	PGJ19-1/2/3	39739031	8 727900 397390	-	8727900397406	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11366ULWX2	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8 727900 398632	-	8727900398649	-	6

LED-HL [≈HB3/HB4] X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11005XUWX2	12	25	P20d/P22d	39875531	8 727900 398755	-	8727900398762	-	6

LED 12V cu montare pe vechile instalații pentru iluminat interior și exterior

LED-FEST 30 mm 4000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10

LED-FEST 30 mm 6000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 387223	-	8727900387230	-	10

LED-FEST 30 mm 6000 K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

LED-FEST 38 mm 4000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 703412	-	8727900703405	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 703399	-	8727900703382	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

LED-FEST 43 mm 4000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 383416	-	8727900383423	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10

Important: Această lumină cu LED cu montare pe vechile instalații este special proiectată și destinată exclusiv utilizării off-road, de exemplu, pentru raliuri și "racetrack", așadar trebuie efectuată o verificare tehnică înainte de instalare. Utilizarea luminii cu LED cu montare pe vechile instalații care circulă pe carosabil nu este permisă de lege. Lumileds nu își asumă responsabilitatea și/sau răspunderea. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile. Concepute pentru piste de raliu și pentru curse. Nu este destinată utilizării pe drumurile publice.

Farurile cu LED cu montare pe vechile instalații și luminile de semnalizare exterioră nu pot fi comercializate în Germania, Spania, Cipru, Țările de Jos, Grecia, Luxemburg, și Malta.

LED-T10 [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10

LED-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10

LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10

LED 12V cu montare pe vechile instalații pentru iluminat interior

Următoarele coduri de comandă pentru soluții de iluminat interior sunt valabile în următoarele țări:

Cipru, Germania, Grecia, Letonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Țările de Jos și Ungaria..

LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12799160X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39792530	8 727900 397925	-	8727900397932	-	10

LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11961ULWIX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05060130	8 719018 050601	-	8719018050618	-	10

LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12799180X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39794930	8 727900 397949	-	8727900397956	-	10

LED-FEST 30 mm 6000 K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12941160X1	12	1	SV8,5-8	39804530	8 727900 398045	-	8727900398052	-	10

LED-FEST 38 mm 6000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12859160X1	12	1	SV8,5-8	39800730	8 727900 398007	-	8727900398014	-	10

LED-FEST 38 mm 6000K Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11854ULWIX1	12	0.6	SV8,5-8	05058830	8 719018 050588	-	8719018050595	-	10

LED-FEST 43 mm 6000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12946160X1	12	1	SV8,5-8	39802130	8 727900 398021	-	8727900398038	-	10

LED 12V cu montare pe vechile instalații pentru semnalizare

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

LED-RED [≈P21/5W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11499ULRX2	12	2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

LED-RED [≈P21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10

LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10



Important: Această lumină cu LED cu montare pe vechile instalații este special proiectată și destinată exclusiv utilizării off-road, de exemplu, pentru raliuri și "racetrack", așadar trebuie efectuată o verificare tehnică înainte de instalare. Utilizarea luminii cu LED cu montare pe vechile instalații care circulă pe carosabil nu este permisă de lege. Lumileds nu își asumă responsabilitatea și/sau răspunderea. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile. Concepute pentru piste de raliu și pentru curse. Nu este destinată utilizării pe drumurile publice.

Farurile cu LED cu montare pe vechile instalații și luminile de semnalizare exterioră nu pot fi comercializate în Germania, Spania, Cipru, Țările de Jos, Grecia, Luxemburg, și Malta.

LED-WHITE [≈P21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10

LED-T16-WHITE [≈W16W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11067XUWX2	12	TBC	W2,1x9,5d	05184430	8 719018 051462	-	8719018051851	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 050830	-	8719018051479	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10

LED-T20-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10

LED-T20-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10

LED-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10


LED-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10

Adaptor LED CANbus

LED-CANBUS [≈5W]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10

LED-CANBUS [≈21W]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10

LED-CANBUS pentru LED-HL [≈H4]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10

LED-CANBUS pentru LED-HL [≈H7]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10

LED-CANBUS pentru LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10

Conector inel LED pentru LED-HL

Tip B



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11172BX2	-	-	-	05121930	8 719018 051219	-	8719018051226	-	10

Tip C



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11172CX2	-	-	-	05123330	8 719018 051233	-	8719018051240	-	10



Important: Această lumină cu LED cu montare pe vechile instalații este special proiectată și destinată exclusiv utilizării off-road, de exemplu, pentru raliuri și "racetrack", așadar trebuie efectuată o verificare tehnică înainte de instalare. Utilizarea luminii cu LED cu montare pe vechile instalații care circulă nu este permisă de lege. Lumileds nu își asumă responsabilitatea și/sau răspunderea. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile. Concepute pentru piste de raliu și pentru curse. Nu este destinată utilizării pe drumurile publice.

Farurile cu LED cu montare pe vechile instalații și luminile de semnalizare exterioră nu pot fi comercializate în Germania, Spania, Cipru, Țările de Jos, Grecia, Luxemburg, și Malta.

LED 24V cu montare pe vechile instalații pentru iluminat interior și semnalizare

LED-FEST 38 mm 6000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 384185	-	8727900384192	-	10

LED-FEST 43 mm 6000K X-tremeUltinon



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Număr de comandă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10



Important: Această lumină cu LED cu montare pe vechile instalații este special proiectată și destinată exclusiv utilizării off-road, de exemplu, pentru raliuri și "racetrack", asadar trebuie efectuată o verificare tehnică înainte de instalare. Utilizarea luminii cu LED cu montare pe vechile instalații care circulă pe carosabil nu este permisă de lege. Lumileds nu își asumă responsabilitatea și/sau răspunderea. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile. Concepute pentru piste de raliu și pentru curse. Nu este destinată utilizării pe drumurile publice.

Farurile cu LED cu montare pe vechile instalații și luminile de semnalizare exterioară nu pot fi comercializate în Germania, Spania, Cipru, Țările de Jos, Grecia, Luxemburg, și Malta.



Iluminat cu LED montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

LED

LED



Lămpi de lucru

Profesionale

cu LED





Găsește
**lampa de
 lucru cu
 LED** potrivită
 pentru lucrare

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium
Mod Amplificare 100 lm <10 h	Mod Amplificare 130 lm <11 h	Mod Amplificare 200 lm <2 h	Mod Amplificare 145 lm <6 h
Mod Eco 50 lm <10 h		Mod Eco 100 lm <4,5 h	Mod Eco
Unghi lumină/flexibilitate 50° 90°	Unghi lumină/flexibilitate 40°	Unghi lumină/flexibilitate 80°	Unghi lumină/flexibilitate 80°
	Caracteristici Indicator luminos 20 lm	Caracteristici FindMe	Caracteristici 120 lm FindMe
Fixare Bandă cap	Fixare Clemă	Fixare Clemă Magnet	Fixare Clemă 80° Magnet
Robustețe IPX4	Robustețe IP54	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP54 IK07
Rezistență la vaselină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaselină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaselină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vaselină Potrivită pentru garaj
Sursă de alimentare 3x AAA	Sursă de alimentare 3x AAA	Sursă de alimentare <2 h	Sursă de alimentare 2 h
		Opțiuni de încărcare Micro USB 1500x	Opțiuni de încărcare Micro USB
Număr de comandă LPL29B1 GOC 39360631	Număr de comandă LPL19B1 GOC 38819031	Număr de comandă LPL42X1 GOC 39631731	Număr de comandă LPL28RECHX1 GOC 39220394

Nou

RCH5S



Mod Amplificare



Lumină cu intensitate redusă



Unghi lumină/flexibilitate



Caracteristici



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaserină



Sursă de alimentare




Opțiuni de încărcare



Număr de comandă
LPL62X1

GOC 05163931

RCH6



Mod Amplificare



Mod Eco



Unghi lumină/flexibilitate



Caracteristici



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaserină



Sursă de alimentare



Opțiuni de încărcare



Număr de comandă
LPL38X1

GOC 39607231

RCH10



Mod Amplificare



Unghi lumină/flexibilitate



Caracteristici

Fixare



Robustețe




Rezistență la vaserină



Sursă de alimentare



Opțiuni de încărcare




Număr de comandă
LPL20X1

GOC 39060531

RCH19



Mod Amplificare




Mod Eco



Unghi lumină/flexibilitate



Caracteristici



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaserină



Sursă de alimentare



Opțiuni de încărcare



Număr de comandă
LPL46X1

GOC 39823631

RCH21S



Mod Amplificare



Mod Eco



Unghi lumină/flexibilitate



Caracteristici



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaserină



Sursă de alimentare



Opțiuni de încărcare



Număr de comandă
LPL47X1

GOC 39841031

Nou

RCH25



Mod Amplificare



Lumină cu intensitate redusă



Unghi lumină/flexibilitate



Caracteristici



Fixare



Robustețe



Rezistență la vaserină



Sursă de alimentare



Opțiuni de încărcare



Număr de comandă
LPL63X1

GOC 05165331

RCH31UV	CBL10	CBH51	Nou PJH10	PJH20	MDLS CRI
Mod Amplificare 350 lm 3,5 h	Mod Amplificare 330 lm	Mod Amplificare 1200 lm 3 h	Mod Amplificare 1000 lm <3 h	Mod Amplificare 2300 lm 2 h	Mod Amplificare 1500 lm 1 h
Mod Eco 150 lm <8 h		Mod Eco 500 lm 5,5 h	Lumină cu intensitate redusă 100 lm <12 h	Mod Eco 1200 lm 4 h	Mod Eco 750 lm 2,5 h
Unghi lumină/flexibilitate 90° 90°	Unghi lumină/flexibilitate 120°	Unghi lumină/flexibilitate 120° 360°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 180°	Unghi lumină/flexibilitate 90° 180°	Unghi lumină/flexibilitate 360° 90°
Caracteristici Lumină UV FindMe			Caracteristici Variator	Caracteristici CRI 92 Filtru mat	Caracteristici CRI 92 Filtru mat
Fixare Cârlig 360° Magnet	Fixare Cârlig 360°	Fixare Suport 1,1 – 1,8 m	Fixare Magnet		Fixare Clemă Magnet
Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP54 IK07	Robustețe IP68 IK09	Robustețe IP67 IK09	Robustețe IP54 IK07
Rezistență la vasilină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vasilină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vasilină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vasilină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vasilină Potrivită pentru garaj	Rezistență la vasilină Potrivită pentru garaj
Sursă de alimentare 2,5 h	Sursă de alimentare 100-240 V 5 m	Sursă de alimentare 100-240 V 5 m	Sursă de alimentare <4,5 h	Sursă de alimentare 100-240 V 5 m	Sursă de alimentare 1:1 h 3:2 h
Opțiuni de încărcare Stație de andocare		Opțiuni de încărcare 2 h	Opțiuni de încărcare Micro USB	Opțiuni de încărcare 3,5 h Acum. ext.	Opțiuni de încărcare Stație de andocare
Număr de comandă LPL34UVX1 GOC 39419131	Număr de comandă LPL35X1 GOC 39421431	Număr de comandă LPL45X1 GOC 39732131	Număr de comandă LPL64X1 GOC 05167731	Număr de comandă LPL39X1 GOC 39609631	Număr de comandă LPL403MODX1 GOC 39627066

LPL29B1

100/50 lm
Mod boost / eco

HDL10

Unghi de distribuție luminoasă 50°

Finisaj de calitate

- Cap de lampă pivotant la 90°
- Bandă pentru cap reglabilă
- Rezistență la apă
- Alimentată de 3 baterii Philips AAA

Fascicul luminos larg

- Unghi de distribuție luminoasă 50°
- LED durabil

Mod de lumină dublu

- Lampă cu LED Boost 100 lm pentru operații de mare precizie
- Lampă cu LED Eco 50 lm pentru inspecții rapide

Lanternă frontală LED de mare putere de la Philips este instrumentul perfect care îți lasă mâinile complet libere pentru reparații. Datorită capului reglabil la 90°, poți direcționa cu ușurință lumina acolo unde ai nevoie de ea. Modurile de lumină eco și boost, precum și unghiul larg de distribuție luminoasă asigură iluminarea superioară a spațiului tău de lucru.



LPL19B1

130 lm

Penlight Professional

Instrumentul de inspecție portabil

Lumină albă foarte intensă pentru vizibilitate optimă

- LED-uri de înaltă calitate cu flux luminos de 130 lm
- Lumină albă naturală de 6 000 K

Acces la spații foarte înguste

- Indicator luminos cu LED în vârf: 20 lm
- Mic și compact

Potrivită pentru orice lucrare de inspecție

- Protecție împotriva apei, prafului și dizolvanților: IP54
- Autonomie a bateriei de 11 ore

Lampa Philips cu Penlight Professional este un instrument de inspecție durabil și fiabil, prevăzut cu 6 LED-uri cu durată lungă de viață și puternice, generând 130 de lumeni de lumină albă strălucitoare, naturală, pentru inspectarea cu acuratețe, indiferent de zonă.



LPL42X1

200/100 lm
Mod boost / eco

PEN20

Lampă cu LED puternică reîncărcabilă, se potrivește în buzunar

Lumină LED albă de înaltă calitate

- Îvinge întunericul cu o lumină naturală delicată strălucitoare
- Lumină LED LUXEON® de înaltă calitate de până la 200 lm
- Luminează o zonă de lucru extinsă cu un fascicul luminos larg de 80°

Baterie foarte durabilă

- Noua baterie durează de 5 ori mai mult decât majoritatea bateriilor reîncărcabile
- Autonomie crescută și reîncărcare prin USB foarte rapidă
- Durată de funcționare baterie: 2 h/4,5 h
- Timp de încărcare baterie: < 2 h

Rezistență superioară

- Rezistență mare la impact: IK07
- Protecție împotriva apei, prafului și dizolvanților: IP54

Iluminare fără folosirea mâinilor

- Utilizează fără folosirea mâinilor cu ajutorul unui magnet și al unui cârlig rotativ 80° încorporați



LPL28RECHX1

145 lm

Penlight Premium

Compactă, reîncărcabilă prin USB

Lumină confortabilă pentru lucrări neobositoare

- Îvinge întunericul
- LED-uri LUXEON® de mare putere cu flux luminos de 145 lm
- Lumină de focalizare: Flux luminos de 120 lm
- Unghi de distribuție luminoasă larg de 80°

Iluminat de rezistență superioară, fără folosirea mâinilor

- Rezistență mare la impact – IK07
- Protecție împotriva apei și prafului – IP54
- Rezistență la substanțe chimice

Baterie foarte durabilă

- Noua baterie durează de 5 ori mai mult decât majoritatea bateriilor reîncărcabile
- Autonomie crescută și reîncărcare prin USB foarte rapidă



LPL62X1

300/30 lm

RCH5S

Lampă de inspecție de buzunar

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

- Funcție unică de reducere a intensității luminii pentru confort, inclusiv funcție de memorie
- Mod de amplificare până la 300 de lumeni
- Reflector de până la 120 de lumeni
- Unghi larg al fasciculului, de 120°
- Lumină naturală puternică de 6.000 K

Robustețe crescută

- Rezistență foarte mare la impact – IK09
- Protecție crescută împotriva apei și a prafului – IP68
- Rezistență la substanțe chimice și solvenți de atelier

Baterie durabilă

- Stație de andocare comună cu Philips RCH25
- Autonomie mare – până la 12 ore (la o intensitate luminoasă redusă)
- Încărcare extrem de rapidă – în mai puțin de 2,5 ore

Multifuncțională

- Modul de iluminare ce poate fi rotit la 180°
- Mâini libere: cârlige retractabile la 360° și magnet puternic



Nou



LPL38X1

130/70 lm
Mod boost / eco

RCH6

Lumină LED compactă pentru buzunar și cap

Buzunar și cap – iluminat cu funcție dublă

- Iluminat multifuncțional, design subțire
- Lampă pivotantă la 90° pentru cap
- Magnet puternic și bandă pentru cap
- Caracteristica FindMe

Lumină strălucitoare superioară

- Învinge întunericul
- LED LUXEON® de înaltă calitate de 130 lm
- Unghi de distribuție luminoasă larg de 90°

Baterie foarte durabilă cu încărcare rapidă

- Durată de viață de 5 ori mai mare cu noua baterie de tehnologie avansată
- Autonomie mare și reîncărcare foarte rapidă

Rezistență superioară

- Rezistență mare la impact: IK07
- Protecție împotriva apei, prafului și dizolvanților: IP54



LPL20X1

150 lm

RCH10

Capac nou cu deschidere facilă, cu magnet

Flux luminos mai puternic

- Lumină albă LED 150 lm

Rezistență ridicată

- Rezistența la impact: IK07
- Protecție împotriva apei, prafului și dizolvanților: IP54

Iluminare fără folosirea mâinilor

- Fără fir, cu cârlig rotativ și magnet în partea inferioară

Lampa de atelier compactă și reîncărcabilă este ideală pentru inspecții rapide și reparații de durată mai mare. Aceasta elimină toate umbrele cu ajutorul fasciculului luminos 120°, în timp ce cârligul rotativ la 360° asigură un mediu de lucru ce necesită mai puține mișcări manuale.



LPL46X1

250/120 lm
Mod boost / eco

RCH19

Lampă reîncărcabilă ultra subțire

Lampă ultra subțire și versatilă

- Modul de iluminare rotativ cu 180°
- Mâini libere: cârlig retractabil 360° și magnet puternic
- Autonomie de până la 7 ore în modul Eco
- Reîncărcare rapidă – 3 ore

Lumină de o intensitate superioară

- Randamentul luminii în modul Boost – până la 250 lumeni
- Fascicul cu unghi larg de 90°
- Lumină cu intensitate naturală – 6000 K

Design robust pentru un mediu de lucru industrial

- Rezistență mare la impact - IK07
- Rezistență la substanțe chimice și solvenți de atelier



LPL47X1

300/120 lm
Mod boost / eco

RCH21S

Lampă reîncărcabilă robustă
cu stație de reîncărcare

Robustețe îmbunătățită cu design incasabil

- Carcasă robustă și mâner din cauciuc pentru rezistență sporită la impact – IK08
- Protecție ridicată la apă, praf și solvenți – IP65
- Rezistență la solvenți chimici și industriali

Lumină cu LED alb de înaltă calitate

- LED LUXEON® de înaltă calitate: 300 lm în modul Boost și 120 lm în modul Eco
- Fascicul cu unghi larg de 90°
- Lumină albă naturală – 6000 K

Baterie de litiu de înaltă durabilitate

- 5x durata de viață față de o baterie cu litiu standard – până la 1.500 cicluri de reîncărcare (Număr standard de încărcare pe piață: 300)
- Autonomie mare – până la 6 ore în modul Eco
- Reîncărcare super rapidă în mai puțin de 2 ore

Practică și versatilă

- Modul de iluminat rotativ la 90°
- Mânere din cauciuc cu aderență ridicată
- Mâini libere: Cârlig retractabil 360° și magnet puternic
- Lumină roșie Find-Me (Găsește-mă) în modul de așteptare



Nou



LPL63X1

500/50 lm

RCH25

Lanternă de inspecție

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

- Funcție unică de reducere a intensității luminii pentru confort, inclusiv funcție de memorie
- Mod de amplificare până la 500 de lumeni
- Reflector de până la 300 de lumeni
- Unghi larg al fasciculului, de 120°
- Lumină naturală puternică de 6.000 K

Robustețe crescută

- Rezistență foarte mare la impact – IK09
- Protecție crescută împotriva apei și a prafului – IP68
- Rezistență la substanțe chimice și solvenți de atelier

Baterie durabilă

- Stație de andocare comună cu Philips RCH5S
- Autonomie mare – până la 10 ore (la o intensitate luminoasă redusă)
- Reîncărcare rapidă – în mai puțin de 3,5 ore

Multifuncțională

- Modul de iluminare ce poate fi rotit la 180°
- Mâini libere: cârlige retractabile la 360° și magnet puternic



LPL34UVX1

350/150 lm
Mod boost / eco

RCH31UV

Lampă de inspecție cu LED,
compactă și reîncărcabilă,
cu detector UV

Lumină LED de mare putere și detector de scurgeri UV

- Lumină LED de mare putere: 350 lm boost și 150 lm eco
- Fascicul luminos larg - 90°
- Detector de scurgeri cu lumină UV

Rezistență superioară

- Rezistență mare la impact: IK07
- Protecție împotriva apei, prafului și dizolvanților: IP54

Baterie foarte durabilă

- Baterie nouă cu durată de viață de 5 ori mai mare
- Autonomie mare și reîncărcare foarte rapidă

Ușor de mânuit și versatilă

- Modul de iluminat flexibil de 90°
- Utilizare fără folosirea mâinilor: Magnet puternic și cârlig retractabil 360°
- Indicator FindMe roșu în modul de așteptare



LPL35X1

330 lm

CBL10

Lampă de inspecție cu LED, compactă, cablată

Lumină LED albă de mare putere

- Învingeți întunericul
- Lumină LED de mare putere, 330 lumeni
- Unghi larg de distribuție luminoasă 120°

Rezistență superioară

- Rezistență la substanțe chimice și dizolvanți de atelier
- Rezistență mare la impact: IK07
- Protecție împotriva apei și prafului: IP54

Iluminat compact, fără folosirea mâinilor

- Lumină puternică într-o construcție compactă
- Cârlig reglabil și retractabil 360°

Lampa noastră de inspecție cu LED CBL10 este dotată cu LED-uri puternice, pentru lumină albă intensă și un fascicul luminos larg, strălucitor, care învinge întunericul. Concepută pentru optimizarea clarității și calității vederii, lumina albă de 6000 K sporește, de asemenea, confortul vizual, pentru a-ți permite să lucrezi fără să obosești.



LPL45X1

1200/500 lm
Mod boost / eco

CBH51

Lampă hibridă cu LED pentru capotă

Multifuncțională


- Utilizare cu și fără fir
- Suport telescopic integrat, care poate fi extins de la 1,1 la 1,8 metri
- Cârlige 360° cu tampoane de spumă
- Autonomie de 5,5 ore / 3 ore

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

- Mod amplificare, de până la 1.200 lumeni
- Unghi larg al fasciculului, de 120°
- Lumină naturală puternică de 6000 K

Robustețe crescută

- Rezistență la impact puternic - IK07
- Protecție împotriva apei și a prafului - IP54
- Rezistență la substanțe chimice și solvenți de atelier
- Cablu robust de 5 metri pentru mediile dificile de lucru din atelier



LPL64X1

1000/100lm

PJH10

Proiector portabil mic

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

- Funcție unică de reducere a intensității luminii pentru confort, inclusiv funcție de memorie
- Mod de amplificare până la 1.000 de lumini
- Unghi de 90° al fasciculului
- Lumină naturală puternică de 6.000 K

Robustețe crescută

- Rezistență foarte mare la impact – IK09
- Protecție crescută împotriva apei și a prafului – IP68
- Rezistență la substanțe chimice și solvenți de atelier

Baterie durabilă

- Autonomie mare – până la 12 ore (la o intensitate luminoasă redusă)
- Încărcător Micro USB
- Reîncărcare – în mai puțin de 4,5 ore

Multifuncțional

- Modul de iluminare ce poate fi rotit la 180°
- Mâini libere: magnet puternic și un al treilea picior cu clemă

Nou



Soluție de iluminat care reproduce culorile reale

Lumină naturală albă autentică


Philips MatchLine

Reproducere a culorilor reale,
proiectate pentru profesioniști


Disponând de cea mai recentă tehnologie SMD LED LUXEON® de la Lumileds, Philips MatchLine îți oferă o experiență de lucru cu lumină naturală albă autentică (6.000 K). Poți vopsi, finisa, curăța sau pregăti zona de lucru ca și cum ai lucra în aer liber într-o zi însorită.

www.philips.com/matchline


Controlează lumina și îndepărtează umbrele cu ajutorul noii noastre lămpi de reproducere a culorilor MatchLine




Fără filtru



Redarea culorii cu
lampă convențională



CRI rezonabil



Cu filtru



Redarea culorii
cu MatchLine



CRI bun



CRI excelent



LPL39X1

PJH20

Proiector cu LED reîncărcabil pentru ateliere de vopsitorie

2300/1200lm
Flux luminos în doi pași

Lumină strălucitoare superioară și avantajoasă

- Redare ușoară a culorilor ca și cum ai lucra la lumina zilei
- Indicele mare de redare a culorii (CRI 92) dezvăluie culorile reale
- Flux luminos multifuncțional, în doi pași (2.300/1.200 lm)
- Unghi de distribuție luminosă larg de 90° pentru iluminarea întregii suprafețe de lucru
- Filtrul mat reduce orbirea pentru confortul tău la lucru

Flexibil

- Alimentare dublă de la baterie și prin cablu: Comutare facilă între sursa de alimentare reîncărcabilă și prin cablu
- Flexibilitate cu cablu de 5 metri
- Cu un suport cu trepied ușor de manevrat (se comandă separat), poziționează pur și simplu pentru iluminatul cel mai eficient

Rezistență superioară

- Rezistență foarte mare la impact: IK09
- Protecție ridicată împotriva apei, prafului și dizolvanților: IP67



1500/750lm
Flux luminos în doi pași

LPL403MODX1

MDLS CRI

Lămpi cu LED multidireționale cu 3 module pentru atelierele de vopsitorie

Lumină puternică ce elimină toate umbrele

- Redare ușoară a culorilor ca și cum ai lucra la lumina zilei
- Indicele mare de redare a culorii (CRI 92) dezvăluie culorile reale
- Elimină umbrele cu o acoperire completă a luminii de 360°
- Flux luminos de înaltă calitate, în doi pași (1.500/750 lm)
- Filtrul mat reduce orbirea pentru confortul tău la lucru

Flexibilă

- Utilizează fără folosirea mâinilor în timp ce controlezi cu ușurință direcția luminii
- Bateria nouă de tehnologie avansată asigură o durată de lucru de 5 ori mai mare

Rezistență superioară

- Rezistență mare la impact: IK07
- Protecție împotriva apei, prafului și dizolvanților: IP54

Notă: modulul unic de rezervă se poate comanda separat



HDL10



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL29B1	4.5	1.6	-	39360631	8 727900 393606	-	8727900393699	-	6

Penlight Professional



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL19B1	4.5	1.6	-	38819031	8 727900 388190	-	8727900388206	-	6

PEN20



Număr de comandă	V	W	plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL42X1	100-240	1.8	-	39631731	8 727900 396317	-	8727900396324	-	6

Penlight Premium



Număr de comandă	V	W	plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL28RECHX1	100-240	2	EU	39220394	8 727900 392203	-	8727900392210	-	4

RCH5S



Număr de comandă	V	W	plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL62X1	100-240	3	EU	05163931	8 719018 051639	-	8719018051646	-	6

RCH6



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL38X1	100-240	2	EU	39607231	8 727900 396072	-	8727900396089	-	6

RCH10



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL20X1	100-240	2.5	EU	39060531	8 727900 390605	-	8727900390612	-	6

RCH19



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL46X1	100-240	2	EU	39823631	8 727900 398236	-	8727900398243	-	6

RCH21S



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL47X1	100-240	3	EU	39841031	8 727900 398410	-	8727900398427	-	6

RCH25



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL63X1	100-240	5	EU	05165331	8 719018 051653	-	8719018051660	-	6

RCH31UV



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL34UVX1	100-240	3	EU	39419131	8 727900 394191	-	8727900394207	-	6

CBL10



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL35X1	100-240	3.5	EU	39421431	8 727900 394214	-	8727900394221	-	6

CBH51



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL45X1	100-240	10	EU	39732131	8 727900 397321	-	8727900397338	-	6

PJH10



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL64X1	100-240	10	EU	05167731	8 719018 051677	-	8719018051684	-	6

PJH20



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL39X1	100-240	20	EU	39609631	8 727900 396096	-	8727900396102	-	6

PJH20 Tripod



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL43X1	-	-	-	39634833	8 727900 396348	-	8727900396355	-	2

MDLS CRI Sistem de iluminat multidirecțional



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL403MODX1	100-240	15	EU & UK	39627066	8 727900 396270	-	8727900396287	-	1

MDLS CRI Sistem de iluminat multidirecțional - modul de rezervă



Număr de comandă	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
LPL41SPAREX1	100-240	5	-	39629433	8 727900 396294	-	8727900396300	-	2

Încărcător USB universal puternic pentru automobil



Număr de comandă	V	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Cantitate ambalaj
DLP2357/10	10.5 - 18	-	61448985	4 895185 614489	-	-	-	36

Tehnologia iluminatului explicată

www.philips.com/automotive

■ Arc electric

Descărcarea luminoasă de legături dintre cei doi electrozi ai unui bec HID cu xenon. Ca principiu, se aseamănă unui fulger. Arcul electric este creat de starterul de înaltă tensiune și este stabilizat și controlat de către balast.

■ Arzător

Arzătorul este partea din sticlă a becului HID cu halogen sau xenon, în care se generează emisia de lumină. Este realizat din sticlă dură sau cu cuarț și conține filamentul și cei doi electrozi.

■ Balast

Balastul electronic care controlează un bec HID cu xenon.

■ Bază

Partea de jos a becului, care asigură o conexiune mecanică și electrică adecvată la unitatea cu lămpi a automobilului. Precizia sa este importantă pentru un model corect al fasciculului luminos.

■ Bec cu descărcare

Termenul tehnic corect pentru așa-numitul bec cu xenon este bec cu **descărcare de mare intensitate**. Lumina este emisă de un arc electric produs între doi electrozi.

A se vedea, de asemenea HID și lumină xenon.

■ Blocare UV

Sticla care blochează razele (UV) absoarbe lumina UV creată de filament sau de arcul electric. Blocarea razelor UV este obligatorie pentru toate becurile auto conforme cu CEE, deoarece lumina UV poate deteriora capacul din plastic al farului.

A se vedea și Sticla cu cuarț.

■ Calitate la nivel de industrie auto

Produsele Philips cu Calitate la nivel de industrie auto sunt proiectate și dezvoltate pe baza unor procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), ceea ce duce la standarde de producție constant ridicate.

■ Candelă (cd)

Unitate de intensitate luminoasă care măsoară cantitatea de putere luminoasă emisă de o sursă de lumină într-o anumită direcție.

■ CeraLight

Sistem de răcire care utilizează material ceramic pentru rezistență îmbunătățită la căldură și vibrații.

■ Certificare IP65

Protecție împotriva pătrunderii prafului și a împrăscării cu apă, care îmbunătățește rezistența

■ D(...)

Nomenclatură pentru becuri HID cu xenon, unde **D** vine de la „descărcare”. Tipuri tehnice disponibile: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R și D5S**.

D1 și D2 Primele becuri lansate în 1991

D3 și D4 Becuri fără mercur ce înlocuiesc D1 și D2

Pentru D1 și D3, starterul electronic de înaltă tensiune este deja integrat în baza becului. Tipul **S** este folosit cu sisteme de tip proiector (lentilă). Versiunea **R** este folosită în reflectoare deschise și are un strat de acoperire suplimentar pe tubul exterior (cu dungi), care blochează anumite zone pentru a evita orbirea.

D5S este un bec de 25 wați cu starter integrat și balast integrat.

■ DOT

Departamentul de Transport al Statelor Unite, care controlează funcțiile federale administrative pentru transporturile rutiere, aeriene, feroviare, maritime și alte funcții administrative. Acesta îndeplinește un rol similar Comisiei Economice pentru Europa (CEE).

■ DRL

Lumini de întâlnire pe timp de zi.

■ Durată de viață

Date statistice care indică rata de defectare a unui procentaj din becurile utilizate la o tensiune specifică, pe o perioadă de timp determinată. Indicație comună a datelor privind durata de viață:

B3 Timpul în care, statistic, 3% din probele de test au eșuat **TC** Timpul în care 63% din probele de test au eșuat.

■ ECE

Comisia Economică pentru Europa. Una dintre cele cinci comisii regionale ale Națiunilor Unite (ONU), având baza la Geneva, ce contribuie la îmbunătățirea eficacității ONU prin implementarea regională a rezultatelor conferințelor și summit-urilor ONU globale. CEE este responsabilă de armonizarea specificațiilor tehnice pentru vehiculele ale căror reglementări sunt obligatorii și în multe alte țări din afara Europei.

■ ECE R

Înseamnă Reglementare CEE.

Exemple de iluminat pentru vehicule:

R37 Lămpi cu filament

R99 Surse de lumină cu descărcare în gaz

R48 Instalație de iluminat și dispozitive de semnalizare luminoasă

■ Electrozi

Conductori electrici poziționați la capete opuse în vasul unui bec cu descărcare în gaz xenon.

Arcul electric, ce emite lumină, este produs între electrozi.

■ Festoon

Un bec în formă de tub cu contacte la ambele capete, cum ar fi C5W, folosit în mod obișnuit pentru iluminatul interioarelor și al plăcuțelor de înmatriculare.

■ Filament

Un fir în formă de spirală de tungsten, care emite lumină.

■ Flux luminos (lumeni)

Cantitatea totală de lumină emisă de o sursă de lumină în toate direcțiile.

■ H(...)

Nomenclatură pentru becuri cu halogen. H = halogen.

Becurile sunt numerotate consecutiv.

Tipurile cel mai des întâlnite sunt:

H1 Primul bec cu halogen (un singur filament).

H4 Filament dublu pentru utilizări de tip fază scurtă și fază lungă, într-o singură unitate far.

H7 Cel mai des întâlnit bec cu halogen din Europa, pentru fază scurtă, fază lungă și iluminat de ceață.

■ Halogen

Un gaz folosit pentru a crea procesul ciclului de halogen într-un bec. În timpul funcționării, moleculele de tungsten se evaporă din tungsten. În procesul ciclului, acestea se combină cu moleculele de halogen și se întorc pentru a se depozita pe fir. Acest lucru extinde durata de viață a becului și permite

funcționarea la o intensitate mai mare. Becurile cu halogen sunt umplute cu halogen la presiune ridicată. Becurile incandescente fără halogen sunt adesea vidate.

■ HB(...)

Denumirea CEE a tipurilor de becuri originale din America de Nord care au fost aprobate pentru utilizare și în Europa. De exemplu: HB3 se referă la 9005 și HB4 se referă la 9006.

■ Hg

Simbolul mercurului (latină: hydrargyrum). Becurile cu xenon tipurile D1 și D2 încă mai conțin aproximativ o treime din cantitatea de mercur a unui bec normal de uz domestic cu consum redus. D3, D4 și D5 **nu conțin mercur**.

■ HID

Descărcare de mare intensitate. Denumirea corectă din punct de vedere tehnic a așa-numitului bec cu xenon.

A se vedea și bec cu descărcare în gaz xenon, lumină xenon, sistem xenon.

■ HiPerVision

Gamă de becuri de semnalizare foarte compacte, cu filamente de mare precizie și durată mare de viață. Pentru utilizare în lămpi de semnalizare, lumini de ceață, faruri spate și lumini de întâlnire pe timp de zi.

■ Iluminare (lucși)

Spre deosebire de fluxul luminos (lumeni), care măsoară cantitatea totală de lumină emisă de o sursă de lumină, iluminarea descrie cantitatea de flux luminos per zonă, de exemplu, pe șosea. Se măsoară cu un luxmetru.

■ În conformitate cu EMI

Standardele industriei auto pentru interferențe electromagnetice.

■ Kelvin (K)

O unitate de măsurare a temperaturii pe baza unei scări absolute pe care zero (minus 273 °C) reprezintă punctul în care orice mișcare termică încetează. În domeniul iluminatului, însă, aceasta este o unitate de măsură pentru temperatura de culoare. Cu cât este mai mare temperatura de culoare, cu atât lumina apare mai albă și mai rece.

■ LED

Diodă electroluminiscentă.

■ Luminanță

Intensitatea luminii emise de pe o suprafață per unitate de suprafață într-o direcție dată, de exemplu, de la filamentul sau arcul electric al unui bec HID cu xenon. Un indicator important al cantității de lumină emise de o unitate far la drum.

Unitatea este candelă/m² (cd/m²).

■ Lumen (lm)

Unitatea de măsură a fluxului luminos.

■ Lumină xenon

Faruri cu becuri HID.

A se vedea și D(...), Bec cu descărcare, HID.

■ Lux (lx)

Unitatea de măsură pentru iluminare. 1 Lux = 1 lm/m².

A se vedea și Iluminare.

■ LUXEON®

Tehnologia cipurilor Lumileds.

■ Luxmetru

Instrument pentru măsurarea iluminării.

■ Marca E

Marca de omologare CEE. Cifra care urmează după „E” indică țara în care a fost acordată omologarea.

De exemplu: E1 indică Germania, iar E2 indică Franța.

O omologare acordată de către un membru CEE este valabilă pentru toate statele membre și este de obicei adoptată de către reglementările naționale. Sunt posibile abateri minore unice.

■ Model fascicul luminos asimetric

Un model de fascicul luminos decalat pentru utilizări de tip fază scurtă. Oferă un fascicul luminos mai lung pe banda de deplasare, care evită orbirea șoferilor care vin din față.

■ Pb

Simbolul plumbului (latină: plumbum).

Toate becurile auto marca Philips sunt **fără plumb**.

■ Sistem xenon

Un sistem xenon complet este compus din becul HID, starterul de înaltă tensiune și balastul electronic ce controlează arcul electric.

■ Starter de înaltă tensiune

Creează impulsuri de înaltă tensiune de aproximativ 20000 de volți, pentru a aprinde arcul electric dintr-un bec HID cu xenon.

■ Sticlă de cuarț

Sticlă termorezistentă și rezistentă la presiune pentru becuri HID cu halogen și xenon. Sticla are, se asemenea, un strat special pentru blocarea luminii ultraviolete (UV) nocive.

■ Tehnologia AirCool

Sistem de răcire inteligentă care îndepărtează căldura de componentele importante ale corpului de iluminat (răcire activă cu ventilator).

■ Tehnologia AirFlux

Management termic optim care rezultă într-o durată de viață prelungită (răcire pasivă folosind un radiator).

■ Tehnologia SafeBeam

Tehnologia care proiectează lumina exact acolo unde este necesară pe șosea.

■ Temperatură de culoare

Măsură termică pentru culoarea luminii. Derivată din culoarea emisă de un „corp negru” încălzit până la o anumită temperatură (a se vedea și Kelvin).

■ Tensiune la bord

Tensiune electrică în rețeaua de bord a vehiculului. La automobile, tensiunea de funcționare la conectorul becului variază în mod tipic între 13 și 14 volți (V). Tensiunea oficială de test pentru becuri cu halogen pentru faruri este de 13,2 V, conform ECE R37.

Pentru autocamioane cu rețea de bord de 24V, tensiunea de test este de 28 V.

Tensiunea la bord are un impact semnificativ asupra duratei de viață a becului cu filament. În general, o creștere de 5% a tensiunii reduce cu 50% durata de viață.

■ Tungsten

Materialul filamentului și electrozilor.

■ Wedge base

Bec cu bază din sticlă, cum ar fi W5W. Folosit în special pentru lumini de staționare, indicatoare laterale și iluminat de interior.

■ Xenon (Xe)

Un tip de gaz nobil. Se folosește în mod obișnuit pentru a indica becurile HID.

■ Zonă de prag

Linia dintre zonele luminoase și zonele întunecate ale fazei scurte. Deasupra zonei de prag, cantitatea de lumină este limitată pentru a se evita orbirea șoferilor care vin din față.

Ambalaj pentru mostre

Descoperiți soluția anti-furt perfectă pentru magazinul dumneavoastră.



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



XV X-tremeVision



WHV WhiteVision



CVP ColorVision



RV RacingVision



VI Xenon Vision



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2



SY Xenon LongerLife

Informații comenzi

Descriere	Număr de comandă GOC	EAN1	EAN3
12V halogen			
H1 VP SF	56252SF 39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF 39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF 39012428	8727900390124	8727900390131
H1 VP BF	56279BF 26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF 26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF 26945930	8718696269459	8718696269466
H1 LLECO SF	56261SF 26909128	8718696269091	8718696269107
H4 LLECO SF	56292SF 39002528	8727900390025	8727900390032
H7 LLECO SF	56294SF 39004928	8727900390049	8727900390056
H1 LLECO BF	56273BF 26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF 26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF 26927530	8718696269275	8718696269282
H1 XV+ SF	56400SF 26957230	8718696269572	8718696269589
H4 XV+ SF	56399SF 26955830	8718696269558	8718696269565
H7 XV+ SF	56364SF 26953430	8718696269534	8718696269541
H1 XV+ BF	56406BF 26969530	8718696269695	8718696269701
H4 XV+ BF	56405BF 26967130	8718696269671	8718696269688
H7 XV+ BF	56404BF 26965730	8718696269657	8718696269664
H1 WHV SF	56403SF 26963328	8718696269633	8718696269640
H4 WHV SF	56402SF 26962628	8718696269626	8718696269619
H7 WHV SF	56401SF 26959628	8718696269596	8718696269602
H1 WHV BF	56409BF 26975630	8718696269756	8718696269763
H4 WHV BF	56408BF 26973230	8718696269732	8718696269749
H7 WHV BF	56407BF 26971830	8718696269718	8718696269725
H4 ColorVision Green SF	56262SF 26911428	8718696269114	8718696269121

Descriere	Număr de comandă GOC	EAN1	EAN3
H4 ColorVision Yellow SF	56255SF 39997428	8727900399974	8727900399981
H4 ColorVision Purple SF	56257SF 26900828	8718696269008	8718696269015
H4 ColorVision Blue SF	56258SF 26902228	8718696269022	8718696269039
H7 ColorVision Green SF	56259SF 26904628	8718696269046	8718696269053
H7 ColorVision Yellow SF	56248SF 39983728	8727900399837	8727900399844
H7 ColorVision Purple SF	56249SF 39985128	8727900399851	8727900399868
H7 ColorVision Blue SF	56250SF 39987528	8727900399875	8727900399882
H4 RV SF	56648SF 27010330	8718696270103	8718696270110
H4 RV BF	56649BF 27012730	8718696270127	8718696270134
H7 RV SF	56650SF 27014130	8718696270141	8718696270158
H7 RV BF	56651BF 27016530	8718696270165	8718696270172

Xenon


D1S Vision S1	85415VISF 36504733	8727900365047	8727900365054
D2S Vision S1	85122VISF 36507833	8727900365078	8727900365085
D2R Vision S1	85126VISF 36511533	8727900365115	8727900365122
D3S Vision S1	42403VISF 36515333	8727900365153	8727900365160
D1S XV2 SF	56643SF 39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF 39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF 39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF 39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF 39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF 39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF 39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF 39653933	8727900396539	8727900396546

Imaginile cu produse sunt cu titlu de prezentare. Pot fi modificate de Philips.

Înțelegerea **codurilor de comandă** Philips

Toate produsele noastre de iluminat pentru industria auto pot fi comandate folosind numărul de **înregistrare a comenzii Philips**. Cu numărul de înregistrare a comenzii Philips, **poți identifica tipul de lampă**, gama de **produse** și **tipul de ambalaj**.

Exemplu: **12972XVB1**, H7 X-tremeVision, blister simplu



3 Tip ambalaj



Ambalaj comercial
Material carton
Conține 1 lampă
Conține 10 lămpi
Tip ambalaj **C1/CP**



Blister simplu
Material carton/plastic
Conține 1 lampă
Tip ambalaj **B1**



Blister dublu
Material carton/plastic
Conține 2 lămpi
Tip ambalaj **B2**



Pachet special
Material plastic
Conține 2 lămpi **S2**
Conține 4 lămpi **SM**
(2 faruri,
2 lămpi de poziție)
Tip ambalaj **S2/SM**



Blister simplu xenon
Material carton/plastic
Conține 1 lampă
Tip ambalaj **S1**



LED X1/X2 blister
Material carton/plastic
Conține 1 lampă **X1**
Conține 2 lămpi **X2**
Tip ambalaj **X1/X2**

1 Tip lampă

Fiecare **tip de lampă** este marcat de Philips cu un număr unic denumit tipul lămpii.

- Toate lămpile de 12V încep cu 12 (de exemplu, 12972 pentru H7 12V)
- Toate lămpile de 24V încep cu 13 (de exemplu, 13972 pentru H7 24V)

2 Tip gamă





























































Cele mai multe tipuri de lămpi sunt disponibile în diferite **game** de produse. Acestea sunt indicate printr-un **cod de culoare**. Codul de culoare este folosit pe paginile cu coduri de comandă și pe paginile cu Funcțiile lămpilor din fiecare capitol, pentru a indica disponibilitatea unei lămpi dintr-o gamă specifică de produse.

Cod de culoare

	Vision Până la 30% mai multă lumină	Tip gamă PR
	VisionPlus Până la 60% mai multă lumină	Tip gamă VP
	X-tremeVision Lumină mai strălucitoare cu până la 130%	Tip gamă XV+
	X-tremeVision G-force Lumină mai strălucitoare cu 130%*	Tip gamă XVG
	LongLife EcoVision Durată de viață de până la 1.500 de ore	Tip gamă LLECO
	ColorVision Adaugă un strop de culoare	Tip gamă CVP

	WhiteVision Efect intens de xenon alb	Tip gamă WHV o BVU
	WhiteVision ultra Aspect alb intens	Tip gamă WVU
	RacingVision Lumină mai strălucitoare	Tip gamă RV
	Standard	Tip gamă STD
	Ultinon LED Nivelul următor de lumină albă	Tip gamă UL
	X-tremeUltinon LED Mai strălucitor. Mai alb. Mai puternic.	Tip gamă XU
	X-tremeUltinon LED gen2 Performanța auto originală într-un LED	Tip gamă XU2

Ilustrații tehnice **Baze**

						
SV6 IEC 7004-5	SV8,5-8 IEC 7004-81	W2x4,6d IEC 7004-94	W2,1x9,5d IEC 7004-91	W3x16d IEC 7004-105	W3x16q IEC 7004-106	WX3x16d IEC 7004-105
						
BAX 9s IEC 7004-8	BAY 9s IEC 7004-9	BA 7s	BA 9s IEC 7004-14	BA 15s IEC 7004-11A	BA 15d IEC 7004-11A	BAU 15s IEC 7004-11A
						
BAY 15d IEC 7004-11B	BAW 9s IEC 7004-149-1	BAW 15d IEC 7004-11E-1	BAW 15s IEC 7004-11E11	BAZ 15d IEC 7004-11C	BA20d IEC 7004-12	P43t-38 IEC 7004-39
						
P45t-41 IEC 7004-95	P20d-PY20d IEC 7004-31	P22d IEC 7004-32	PX22d	PG13 IEC 7004-107	PGJ13 IEC 7004-107	HPSL HTR
						
PG18,5d IEC 7004-147	PG20 IEC 7004-127	PGU20	PU20d	PGJ19-1/2 IEC 7004-110	PGJ19-3 IEC 7004-110	PGJ19-5 IEC 7004-110
						
PGJ23t-1	P14,5s IEC 7004-46	X511 IEC 7004-99	P26s	PX26d,4t IEC 7004-128-2	PX26d IEC 7004-5	P29t-PX29t IEC 7004-66
						
P32d IEC 7004-111	P32d-2 IEC 7004-111	P32d-3 IEC 7004-111	P32d-5 IEC 7004-111	P32d-6 IEC 7004-111	PK32d-2 IEC 7004-111	PK32d-3/5/6 IEC 7004-111
						
PK32d-7 IEC 7004-111	PK22s IEC 7004-47	W3x16d IEC 7004-105-1	W3x16q IEC 7004-106-1	W2,1x9,5d	WP3,3x14,5/3	Bax 8,3s
						
Bax 8,4d	Bax 8,5d/1	Bax 8,5d/2	Bax 10d			

Index produse după număr de comandă

Halogen Iluminat auto 12V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	24
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	25
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	25
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	24
12036BVCP	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	87609628	8711500876096	8711500876102	8727900370720	24
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	24
12036WHVB2	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	37467430	8711500245670	-	8727900374681	24
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	26
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	21
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	21
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	25
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	26
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	26
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	26
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	26
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	26
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	26
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	26
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	26
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	30
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	30
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	30
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	23
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	24
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	25
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	31
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	31
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	30
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	31
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	31
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	30
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	31
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	30
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	39
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	39
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	16
12258LLECO1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	16
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	16
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	16
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	16
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	16
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	16
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	16
12258WHVB1	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	37156730	8727900371567	-	8727900371574	16
12258WHVSM	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	78884928	8711500788849	-	8711500788856	16
12258XV+B1	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37164230	8727900371642	-	8727900371659	16
12258XV+S2	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37166628	8727900371666	-	8727900371673	16
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	30
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	31
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	30
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	30
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	30
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	31
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	16
12336LLECO1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	17
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	16
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	16
12336WHVB1	H3	WhiteVision	12	55	PK22s	77951930	8711500779519	-	8711500779526	17
12342CVPBS2	H4	ColorVision Blue	12	60/55	P43t-38	36793528	8727900367935	-	8727900367942	18
12342CVPGS2	H4	ColorVision Green	12	60/55	P43t-38	36787428	8727900367874	-	8727900367881	17
12342CVPSP2	H4	ColorVision Purple	12	60/55	P43t-38	36791128	8727900367911	-	8727900367928	18
12342CVPYS2	H4	ColorVision Yellow	12	60/55	P43t-38	36789828	8727900367898	-	8727900367904	18

Halogen Iluminat auto 12V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	17
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	17
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	17
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	17
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	17
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	17
12342RVB1	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00022430	8719018000224	-	8719018000231	18
12342RVS2	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00020028	8719018000200	-	8719018000217	18
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	17
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	17
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	17
12342WHVB1	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	22103230	8711500221032	-	8711500221049	18
12342WHVSM	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	78886328	8711500788863	-	8711500788870	18
12342XV+B1	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22107030	8711500221070	-	8711500221087	17
12342XV+S2	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22109428	8711500221094	-	8711500221100	17
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	25
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	20
12360WHVB1	H8	WhiteVision	12	35	PGJ19-1	37471130	8727900374711	-	8727900374728	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	20
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	20
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	20
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	20
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	20
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	20
12362WHVB1	H11	WhiteVision	12	55	PGJ19-2	37469830	8727900374698	-	8727900374704	20
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	20
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	26
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	26
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	23
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	23
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	22
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	22
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	23
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	23
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	23
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	23
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	23
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	22
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	22
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	22
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	22
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	22
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	22
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	22
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	22
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	22
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	22
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	25
12516B2	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	25
12516CP	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	25
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	25
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	20
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	20
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	22
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	22
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	28
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	28
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1,2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	28
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1,2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	28
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	28
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	28
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1,2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	28
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500405089	8727900391022	28
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1,3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	29

Halogen Iluminat auto 12V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	28
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	28
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	21
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	21
12620B1	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	21
12624CP	BX8,4d oGamă	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	29
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	29
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	29
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	29
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	29
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	28
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	29
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	24
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	24
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	27
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	23
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	23
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	23
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	23
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	23
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	24
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	27
12848CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	27
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	27
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	27
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	27
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	27
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	27
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	27
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	24
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	24
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	24
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	24
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	25
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	26
12961BVB2	W5W	WhiteVision	12	5	W2,1x9,5d	31029330	8711500310293	-	8711559523774	26
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	26
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	25
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	25
12961NBVB2	W5W	WhiteVision	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8727900392043	-	8727900392050	26
12972CVPBS2	H7	ColorVision Blue	12	55	PX26d	36810928	8727900368109	-	8727900368130	19
12972CVPGS2	H7	ColorVision Green	12	55	PX26d	36798028	8727900367980	-	8727900368017	19
12972CVPPS2	H7	ColorVision Purple	12	55	PX26d	36804828	8727900368048	-	8727900368055	19
12972CVPYS2	H7	ColorVision Yellow	12	55	PX26d	36802428	8727900368024	-	8727900368031	19
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	19
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	19
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	19
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	18
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	18
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	18
12972RVB1	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00026230	8719018000262	-	8719018000279	19
12972RVS2	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00024828	8719018000248	-	8719018000255	19
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	18
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	18
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	18
12972WHVB1	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	37160430	8727900371604	-	8727900371611	19
12972WHVSM	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	78888728	8711500788887	-	8711500788894	19
12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37168030	8727900371680	-	8727900371697	18
12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	35040130	8727900350401	-	8727900350418	18
12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37170328	8727900371703	-	8727900371710	18
12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	35026528	8727900350265	-	8727900350272	18
55502GKKM	Bax Tool Box 12V	Standard	12	-	-	69717928	8727900697179	-	8727900697230	28
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	21
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	21

Halogen Iluminat auto 12V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	21
9005WHVB1	HB3	WhiteVision	12	60	P20d	37475930	8727900374759	-	8727900374766	21
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	21
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	21
9006WHVB1	HB4	WhiteVision	12	51	P22d	37473530	8727900374735	-	8727900374742	21
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	21
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	20
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	21
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	20
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	18
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354911	-	8727900354911	18
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	19
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	19
12258XVGS2	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35520828	8727900355208	-	8727900355215	16
12258XVGB1	H1	X-tremeVision G-force	12	55	P14,5s	35522230	8727900355222	-	8727900355239	16
12342XVGS2	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35525328	8727900355253	-	8727900355284	17
12342XVGB1	H4	X-tremeVision G-force	12	60/55	P43t-38	35529130	8727900355291	-	8727900355390	17
12972XVGS2	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35541328	8727900355413	-	8727900355789	19
12972XVGB1	H7	X-tremeVision G-force	12	55	PX26d	35579630	8727900355796	-	8727900355802	19

Halogen Iluminat pentru vehicule pe două roți

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	39
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	39
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	39
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	39
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	38
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	38
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	39
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	39
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	39
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	38
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	38
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	39
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	39
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	39
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	38
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	38
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	38
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	38
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	38
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	38
12636BVBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	39

Halogen Soluții de iluminat pentru autobuze și autocamioane 24V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	50
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	46
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	46
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	46
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	46
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	46
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	46
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	46
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	46
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	46
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	46
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	46
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	46
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	46
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	46
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	48
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	48
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	48
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	48

Halogen Soluții de iluminat pentru autobuze și autocamioane 24V

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	47
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	47
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	47
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	47
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	48
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	48
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	50
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	50
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	51
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	51
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	47
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	51
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	49
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	49
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	48
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	48
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	50
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	48
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	48
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	48
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	48
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	48
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	49
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	50
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	50
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	50
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	51
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	50
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	50
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	51
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	49
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	49
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	49
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	49
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	49
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	49
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	50
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	50
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	50
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	47
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	47
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	47
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	47
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	47
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	50
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	51
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	51
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	49
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	47
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	47

Seturi pentru automobile și autocamioane

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
Seturi de rezervă de 12V										
55005SKKM	H4	Single Kit	12	-	-	52730730	8711559527307	-	8711559527246	54
55007SKKM	H7	Single Kit	12	-	-	52732130	8711559527321	-	8711559527215	55
55008SKKM	H1	Single Kit	12	-	-	52731430	8711559527314	-	8711559527222	54
55010SKKM	H1/H7	Single Kit	12	-	-	30999030	8711500309990	-	8711500310163	55
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	54
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	54
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	54
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	54
55476EKKM	R2	Easy Kit	12	-	-	69566328	8727900695663	-	8727900695687	54
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	55
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	55

Seturi pentru automobile și autocamioane

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
55719EBKM	H7	Essential Box	12	–	–	70036728	8727900700367	–	8727900700374	55
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	–	–	70038128	8727900700381	–	8727900700398	55
55721EBKM	R2	Essential Box	12	–	–	70040428	8727900700404	–	8727900700411	55

Seturi de rezervă de 24V

55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	–	–	69586130	8727900695861	–	8727900695885	56
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	–	–	69590830	8727900695908	–	8727900695939	56
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	–	–	69684494	8727900696844	–	8727900696851	56
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	–	–	69686894	8727900696868	–	8727900696875	56
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	–	–	69688294	8727900696882	–	8727900696899	56

Set de refacere a farului

HRK00XM	–	–	–	–	–	39976931	8727900399769	–	8727900399776	57
---------	---	---	---	---	---	----------	---------------	---	---------------	----

Soluții cu Xenon pentru automobile și autocamioane

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	–	8727900369823	68
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	–	8727900364842	68
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	–	8727900364866	68
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	–	8727900377224	68
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	–	8727900377200	68
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	–	8727900364828	68
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	–	8727900364965	68
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	–	8727900377385	68
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	–	8727900377361	68
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	–	8727900377187	68
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	–	8727900377149	68
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	–	8727900364880	68
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	–	8727900375190	67
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	–	8727900372458	67
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	–	8727900375251	67
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	–	8727900372557	67
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda, Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	–	8727900364781	66
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	–	8727900364927	66
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	–	8727900377309	67
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	–	8727900377286	67
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	–	8727900377088	66
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	–	8727900377040	66
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	–	8727900375213	67
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	–	8727900372533	67
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	–	8727900375275	67
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	–	8727900372496	67
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	–	8727900364804	67
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	–	8727900364941	67
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	–	8727900377347	67
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	–	8727900377323	67
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	–	8727900377125	67
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	–	8727900377101	67
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	–	8727900364767	66
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	–	8727900375176	66
Coduri de comandă pentru Germania, Austria, Elveția, Olanda										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	–	8727900372519	66
Coduri de comandă pentru Scandinavia (Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca), Marea Britanie										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	–	8727900375237	66
Ordering codes for Central Europe (Poland, Romania, Czech Republic) and other East European countries										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	–	8727900372472	66
Coduri de comandă pentru Europa Centrală (Polonia, România, Republica Cehă) și alte țări din Europa de Est										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	–	8727900364743	66
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	–	8727900364903	66
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	–	8727900377262	66
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	–	8727900377248	66
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	–	8727900377026	66
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	–	8727900376982	66

Iluminat cu LED cu montare pe vechile instalații pentru automobile și autocamioane

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
11005XUWX2	LED-HL [≈HB3/HB4]	XU	12	25	P20d/P22d	39875531	8727900398755	-	8727900398762	78
11065ULAX2	LED-AMBER [≈WY21W]	UL	12	0.75	W3Xx16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	78
11065ULRX2	LED-T20-RED [≈W21W]	UL	12	2.7	W3x16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	82
11065ULWX2	LED-T20-WHITE [≈W21W]	UL	12	1.95	W3x16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	82
11065XUAXM	LED-AMBER [≈WY21W]	XU2	12	1.8	W3x16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	83
11065XURX2	LED-RED [≈W21W]	XU2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	82
11065XUWX2	LED-WHITE [≈W21W]	XU2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	82
11066ULRX2	LED-T20-RED [≈W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	82
11066XURX2	LED-T20-RED [≈W21/5W]	XU2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	82
11066XUWX2	LED-T20-WHITE [≈W21/5W]	XU2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	82
11067XUWX2	LED-T16 [≈W16W]	XU2	12	TBC	W2,1x9,5d	05184430	8719018051844	-	8719018051851	82
11342ULWX2	LED-HL [≈H4]	UL	12	15	P43t-38	39859531	8727900398595	-	8727900398601	78
11342XUWX2	LED-HL [≈H4]	XU2	12	22	P43t-38	06012931	8719018060129	-	8719018060136	78
11366ULWX2	LED-FOG [≈H8/H11/H16]	UL	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8727900398632	-	8727900398649	78
11366XUWX2	LED-HL [≈H8/H11/H16]	XU2	12	15.5	PGJ19-1/2/3	06016731	8719018060167	-	8719018060174	78
11498ULAX2	LED-AMBER [≈PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	83
11498ULRX2	LED-RED [≈P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	81
11498ULWX2	LED-WHITE [≈P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	82
11498XUAXM	LED-AMBER [≈PY21W]	XU2	12	1.8	BAU15S	05159230	8719018051592	-	8719018051608	83
11498XURX2	LED-RED [≈P21W]	XU2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	81
11498XUWX2	LED-WHITE [≈P21W]	XU2	12/24	2.7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	81
11499ULRX2	LED-RED [≈P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	81
11499XURX2	LED-RED [≈P21/5W]	XU2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	81
11854ULWIX1*	LED-FEST 38mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05058830	8719018050588	-	8719018050595	81
11854ULWX1	LED-FEST 38mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	79
11860ULWX1	LED-FEST 30mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	79
11864ULWX1	LED-FEST 43mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	79
11961ULW4X2	LED-T10 [≈W5W] 4 000 K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	80
11961ULWIX2*	LED-T10 [≈W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05060130	8719018050601	-	8719018050618	80
11961ULWX2	LED-T10 [≈W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	80
11972ULWX2	LED-HL [≈H7]	UL	12	14	PX26d	39861831	8727900398618	-	8727900398625	78
11972XUWX2	LED-HL [≈H7]	XU2	12	25	PX26d	06014331	8719018060143	-	8719018060150	78
12794UNIX2	LED-FOG [≈H8/H11/H16]	XU	12	19	PGJ19-1/2/3	39739031	8727900397390	-	8727900397406	78
127994000KX2	LED-T10 [≈W5W] 4000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	80
127996000KX2	LED-T10 [≈W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	80
127998000KX2	LED-T10 [≈W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	80
12799160X2*	LED-T10 [≈W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39792530	8727900397925	-	8727900397932	80
12799180X2*	LED-T10 [≈W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39794930	8727900397949	-	8727900397956	80
128584000KX1	LED-FEST 38mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	79
128596000KX1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	79
12859160X1*	LED-FEST 38mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39800730	8727900398007	-	8727900398014	81
12901HPX2	LED-HL [≈H4]	XU	12	23	P43t-38	39737631	8727900397376	-	8727900397383	78
129404000KX1	LED-FEST 30mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	79
129416000KX1	LED-FEST 30mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	79
12941160X1*	LED-FEST 30mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39804530	8727900398045	-	8727900398052	80
129454000KX1	LED-FEST 43mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	79
129466000KX1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	79
12946160X1*	LED-FEST 43mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39802130	8727900398021	-	8727900398038	81
12956X2	LED-CANBUS [≈5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	83
12985BWX2	LED-HL [≈H7]	XU	12	25	PX26d	39817531	8727900398175	-	8727900398182	78
249446000KX1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	84
249466000KX1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	84

*Următoarele coduri de comandă pentru soluții de iluminat interior sunt valabile în următoarele țări: Cipru, Germania, Grecia, Letonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Țările de Jos și Ungaria.

Adaptor LED CANbus cu montare pe vechile instalații

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
12956X2	LED-CANBUS [≈5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	83
18952C2	LED-CANBUS pentru LED-HL [≈H7]	-	12	10	-	05064930	8719018050649	-	8719018050656	83
18954C2	LED-CANBUS pentru LED-FOG [≈H8/H11/H16]	-	12	10	-	05066330	8719018050663	-	8719018050670	83
18957X2	LED-CANBUS [≈21W]	-	12	21	-	39587730	8727900395877	-	8727900395884	83
18960C2	LED-CANBUS pentru LED-HL [≈H4]	-	12	10	-	39809030	8727900398090	-	8727900398106	83

Conector inel LED cu montare pe vechile instalații

Număr de comandă	Tip	Gamă	V	W	Bază	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
11172BX2	Tip B - conector inel LED pentru LED-HL [H7]	-	-	-	-	05121930	8719018051219	-	8719018051226	83
11172CX2	Tip C - conector inel LED pentru LED-HL [H7]	-	-	-	-	05123330	8719018051233	-	8719018051240	83

Lămpi de lucru profesionale cu LED

Număr de comandă	Tip	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagină
LPL19B1	Penlight Professional	4.5	1.6	-	38819031	8727900388190	-	8727900388206	92
LPL20X1	RCH10	100-240	2.5	EU	39060531	8727900390605	-	8727900390612	95
LPL28RECHX1	Penlight Premium	100-240	2	EU	39220394	8727900392203	-	8727900392210	93
LPL29B1	HDL10	4.5	1.6	-	39360631	8727900393606	-	8727900393699	92
LPL34UVX1	RCH31UV	100-240	3	EU	39419131	8727900394191	-	8727900394207	97
LPL35X1	CBL10	100-240	3.5	EU	39421431	8727900394214	-	8727900394221	98
LPL38X1	RCH6	100-240	2	EU	39607231	8727900396072	-	8727900396089	94
LPL39X1	PJH20	100-240	20	EU	39609631	8727900396096	-	8727900396102	101
LPL403MODX1	MDLS CRI	100-240	15	EU/UK	39627066	8727900396270	-	8727900396287	101
LPL41SPAREX1	MDLS CRI spare module	100-240	5	-	39629433	8727900396294	-	8727900396300	101
LPL42X1	PEN20	100-240	1.8	-	39631731	8727900396317	-	8727900396324	93
LPL43X1	PJH20 Tripod	-	-	-	39634833	8727900396348	-	8727900396355	101
LPL45X1	CBH51	100-240	10	EU	39732131	8727900397321	-	8727900397338	98
LPL46X1	RCH19	100 -240	2	EU	39823631	8727900398236	-	8727900398243	95
LPL47X1	RCH21S	100 -240	3	EU	39841031	8727900398410	-	8727900398427	96
LPL62X1	RCH5S	100-240	3	EU	05163931	8719018051639	-	8719018051646	94
LPL63X1	RCH25	100-240	5	EU	05165331	8719018051653	-	8719018051660	96
LPL64X1	PJH10	100-240	10	EU	05167731	8719018051677	-	8719018051684	99
P357/10	Universal USB car charger	10.5 -18	-	-	61448985	4895185614489	-	-	103





2018 © Lumileds Holding B.V. Toate drepturile rezervate.

Marca comercială Philips și emblema scutului Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

Specificațiile sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.

www.philips.com/automotive