

Table with columns for car model, year, type, and various lighting specifications (ロービーム, ハイビーム, フォグランプ, etc.).

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

Table with columns for room lamp specifications (フロント, センター, リア) and other lighting details (テール&ストップ, テール, etc.).

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
ist	H17.5~H19.6 (マイナー)	NCP6#系	タイプ ハロゲン仕様	形状	H4	-	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H19.7~	NCP/ ZSP11#	タイプ HID セレクトション	形状	HID(D2R)	H1	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
イプサム	H8.5~H10.4 (マイナー)	SXM10系		形状	H7	HB3	H3	T10	T20	-	T20
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H10.5~H13.4 (マイナー)			形状	HB4	HB3	H3※	T10	T20	-	T20
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H13.5~H15.9 (マイナー)	ACM2#系	丸型フォグランプ	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
			角型フォグランプ	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
H15.10~H21.12 (マイナー)			形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
ウインダム	H3.10~H6.7 (マイナー)	VCV1#系		形状	9006J	HB3	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H6.8~H8.7 (マイナー)			形状	9006J	HB3	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H8.8~H11.7 (マイナー)	MCV2系		形状	H7	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H11.8~H13.7 (マイナー)			形状	HID(D2R)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
H13.8~H16.6 (マイナー)	MCV3系		形状	HID(D2R)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
H16.7~H18.4 (マイナー)			形状	HID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
ヴァンガード	H19.8~	GSA/ ACA3#系		形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			リアスベア タイヤ装着者	形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
WISH	H15.1~H17.8 (マイナー)	ANE/ ZNE1#系		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H17.9~H21.3 (マイナー)			形状	H11orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H21.4~H24.3 (マイナー)	ZGE2#系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H24.4~			形状	H11orHID(D4S)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
Will Cypha	H14.9~H17.8	NCP7#系		形状	H7	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
Will VI	H12.1~H13.12	NCP19		形状	H4	-	-	T10	T20	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
Will VS	H13.4~H16.4	NZE/ ZZE12#系		形状	HB4	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
ヴィッツ	H11.1~H13.11 (マイナー)	NCP1#系/ SCP10		形状	H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.12~H14.11 (マイナー1回)			形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考	
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T10×37	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T20orLED	T16	T10	※欄外参照
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	T20シングル	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	T20シングル	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	T20シングル	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	T10	S25ダブル	T10	-	T16	S25	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10×31	T10	S25ダブル	T10	-	T16	S25	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10×31	ヒューズ球	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V3W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
G14	T10×31	ヒューズ球	T20ダブル	T10	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	ヒューズ球	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3W	12V21/5W	-	12V21W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	ヒューズ球	T20ダブル	T10	T20(リアフォグ)	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T8×28	LED	-	S25(リアフォグ)	-	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T8×28	LED	-	S25(リアフォグ)	-	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	T8×28	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	T8×28	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T8×28	-	LED	LED	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	-	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	-	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T10	T20	T10	
12V5W	-	-	12V21/5W	-	12V21W	12V5W	12V21W	12V5W	
G14	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10×31	-	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T20	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
-	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T20	T10	
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ウインカー							
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア	
ヴィッツ	H13.12~H14.11 (マイナー1回)	NCP1#系/SCP10	RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H14.12~H17.1 (マイナー2回)	NCP1#系	1.3・1.5L (除4WD)	RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H17.2~H19.7 (マイナー前)	KSP/NCP/SCP9#系	RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H17.2~H20.8 (マイナー前)	KSP/NCP/SCP9#系	RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
	H19.8~H22.11 (マイナー後)	KSP/NCP/SCP9#系	RSタイプ	形状	H4orHID(D4R)	H11	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H20.9~H22.11 (マイナー後)	KSP/NCP/SCP9#系	RSタイプ	形状	HID(D4R)	H11	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20	
				定格	42V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
	H22.12~H26.3 (マイナー前)	KSP/NCP/SCP9#系	RSタイプ	形状	H4orHID(D4R)	H11	H11	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー	
				形状	HID(D4R)	H11	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	42V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H26.4~H28.12 (マイナー1回)	KSP/NCP/SCP9#系	RSタイプ	形状	H4orLED	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55WorLED	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
形状				LED	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
定格				-	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
H29.1~ (マイナー2回)	NHP130	ハイブリッド	形状	HID(D4R)orLED	H11orHB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	42V35WorLED	12V55Wor60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			形状	H4orLED	-	H16	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	12V60/55WorLED	-	12V19W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ヴェルファイア	H20.5~H23.10	GGH2#系	含むハイブリッド	形状	HID(D4S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H23.11~H26.12	ATH/ANH/GGH2#系	含むハイブリッド	形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
H27.1~	AYH/GGH/AGH3#系	含むハイブリッド	形状	LED	LED	H16orLED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)		
			定格	-	-	12V19WorLED	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ヴェロッサ	H13.6~H16.4	GXE/JZX11#系	含むハイブリッド	形状	HID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W	
VOXY	H13.11~H16.7 (マイナー前)	AZR6#系	Zタイプエアロ仕様	形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
				形状	H4orHID(D2R)	HB3	H3d	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H16.8~H19.5 (マイナー後)	AZR6#系	Zタイプエアロ仕様	形状	H11orHID(D4R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
	H19.6~H25.12	ZRR7#系	大型ルームランプ(ミドル)	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11orHB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55Wor51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H26.1~	ZWR/ZRR8#系	大型ルームランプ(ミドル)	形状	H11orLED	HB3	H16	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H28.4~	ZWR/ZRR8#系	G'z	形状	LED	HB3	H16	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	-	12V60W(65W)	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考	
フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考		
-	T10x31	T8x28	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T20	T10		
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W		
T10	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	T20(リアフォグ)	T16	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W		
T10	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	T20(リアフォグ)	T16	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W		
T10	T10x31	T10x37	LED	T10	-	LED	S25	T10		
12V8W	12V8W	12V5W	-	12V5W	-	-	12V21W	12V5W		
T10	T10x31	T10x37	LED	T10	T20(リアフォグ)	LED	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V5W	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W		
T10	T10x31	T10x37	LED	T10	-	LED	S25	T10		
12V8W	12V8W	12V5W	-	12V5W	-	-	12V21W	12V5W		
T10	T10x31	T10x37	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V21W	12V5W		
T10	-	T8x28	-	T10	LED	LED	T16	T10		
12V5W	-	12V5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	-	T8x28	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V5W	-	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10x31	T10x37	-	T10	LED	LED	T16	T10		
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10x31	T10x37	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10x31	T10	-	-	LED	LED	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10x31	T10	-	LED	LED	LED	T16	T10		
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10(サイド)	T8x28	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10(サイド)	T8x28	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10	T10	-	LED	LED	LED	T16	LED		
12V8W	12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	-		
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orT20	T20	T10		
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or21W	12V21W	12V5W		
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10x31	T10x31	LED	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10x31	T10x31	LED	T10	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10x31andT10	T10x31	LED	T10	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10x31	T10x31andT8x28	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V5W	12V8W	12V8Wand5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10x31	T10x31andT8x28	LED	-	-	LED	T16	T10		
12V5W	12V8W	12V8Wand5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
ヴォルツ	H14.5~H16.4	ZZE13#系		形状	H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
エスクァイア	H26.10~	ZWR/ZRR8#系	ハイブリッド含む	形状	LED	HB3	H16orLED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)
				定格	-	12V60W(65W)	12V19WorLED	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
エスティマ	H2.5~H9.12(マイナー前)	TCR1・2系		形状	H4	-	H3C※	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H10.1~H11.11(マイナー後)			形状	H4	-	HB4	T10	T20	-	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー
	H11.12~H15.4(マイナー前)	MCR/ACR30・40系	タイプT	形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H15.5~H17.12(マイナー後)		AERAS	形状	HID(D2R)orHIR	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35Wor12V55W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H18.1~H24.4(マイナー前)		AERAS	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H24.5~H28.5(マイナー1回目)	ACR/GSR5#系	AERAS	形状	HID(D4S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H28.6~(マイナー2回目)		AERAS	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H13.5~H15.7(マイナー前)	AHR10系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20	
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
H15.8~H18.5(マイナー後)			形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
H18.6~H24.4(マイナー前)	AHR20系		形状	HID(D4S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H24.5~H28.5(マイナー1回目)		AHR20系	形状	HID(D4S)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	42V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H28.6~(マイナー2回目)			形状	LED	-	-	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	-	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
エスティマ エミーナ	H4.1~H6.12(マイナー前)	TCR/CXR1・2系		形状	HB4	HB3	H3a	T10	S25	T10	S25
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H7.1~H8.7(マイナー1回目)			形状	H4	-	H3d	T10	S25	-	S25
定格				12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
H8.8~H11.12(マイナー2回目)			形状	H4	-	H3d	T10	T20	T10	T20	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
エスティマ ルシーダ	H4.1~H6.12(マイナー前)	TCR/CXR1・2系		形状	H4	-	H3a	コーナリングと一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	-	12V21W	12V5W	12V21W
	H7.1~H8.7(マイナー1回目)			形状	H4	-	H3d	T10	S25	-	S25
定格				12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
H8.8~H11.12(マイナー2回目)			形状	H4	-	H3d	T10	T20	T10	T20	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
FJクルーザー	H22.10~	GSJ15W		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21/5W	12V5W	12V16W(18W)

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
-	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T20	T10	
-	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10x31andT8x28	-	T10	LED	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V8Wand5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31andG14	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	S25orT16	S25	T10	※欄外参照
12V10Wand8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21Wor16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	T10x31	T8x28	T20ダブル	-	-	S25orT16	T16	T10	
12V10Wand8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21Wor16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10(サイド)	T8x28	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10(サイド)	T8x28	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10(サイド)	T8x28	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10(サイド)	T8x28	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10(サイド)	T8x28	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T8x28	LED	LED	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T8x28	LED	LED	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T10(トランク)	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10(サイド)	T8x28	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10(サイド)	T8x28	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10(サイド)	T8x28	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T8x28	LED	LED	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T10(トランク)	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V8Wor10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V8Wor10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V8Wor10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V8Wor10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V8Wor10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ウインカー									
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア			
MR-S	H11.10~H14.7 (マイナー前)	ZZ30		形状	H4	-	-	T10	T20	T10	S25(PY21W)			
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー			
	H14.8~H19.4 (マイナー後)			形状	H7	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)			
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー			
MR2	S59.4~H1.9	AW11		形状	H4orシールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25			
				定格	12V60/55Wor角型2灯式	-	-	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W			
	H1.10~H8.5 (マイナー前)	SW20		GTタイプ (除GT-S)	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
					形状	H4	-	H3C	T10	S25	T10	S25		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H8.6~H11.10 (マイナー後)	SW20		GTタイプ (除GT-S)	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
					形状	H4	-	H3C	T10	S25(PY21W)	T10	S25		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
	オーパ	H12.4~H14.5 (マイナー前)	ACT/ ZCT10系		形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
H14.6~H17.8 (マイナー後)					形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
オーリス	H18.10~H21.9 (マイナー前)	NZE/ ZRE15#系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
	H21.10~H24.5 (マイナー後)				形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
					定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H24.6~H27.3 (マイナー前)	NZE/ ZRE18#系			形状	HID(D4S)orHIR2	-	H16	T10orLED	S25(PY21W)	T10	T16		
					定格	42V35Wor12V55W	-	12V19W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)		
	H27.4~ (マイナー後)	NRE/ NZE/ ZRE18#系			形状	HIR2orLED	HIR2orLED	H16	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
					定格	12V55WorLED	12V55WorLED	12V19W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
H28.4~	ZWE186H	ハイブリッド		形状	LED	LED	H16	LED	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)			
				定格	-	-	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
オリジン	H12.11~H13.4	JCG17		形状	H4	-	H1	T10	T20	T10	T20			
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
ガイア	H10.5~H13.3 (マイナー前)			形状	HB4	HB3	H3	T10	T20	T10	T20			
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H13.4~H16.8 (マイナー後)	CXM/ SXM1#系			形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20		
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
				オーバーヘッド コンソール仕様	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20		
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
カムリ/ビスタ	H2.7~H6.5	CV/SV3系		形状	H4	-	H3C※	コーナーリング と一体	T20	T10	T20			
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W			
	H2.7~H4.5 (マイナー前)	VZV3系			形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	T20		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W		
	H4.6~H6.5 (マイナー後)				形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	T20	T10	T20		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W		
	H6.6~H8.5 (マイナー前)	SV/CV4系	セダン		形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	T20	T10	T20		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W		
			ハードトップ				形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20
							定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H8.6~H10.6 (マイナー後)	SV/CV4系	セダン		形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25(PY21W)	T10	T20		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
ハードトップ						形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20	
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

フロント	ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
	センター	リア	リア							
T10x31	-	-	-	T20ダブル	T10	-	T10	T20	T10	
12V8W	-	-	-	12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10x31	-	-	-	T20ダブル	T10	-	T10	T20	T10	
12V8W	-	-	-	12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	G18	
-	12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V23W	12V7.5W	
G14	-	T10	-	S25ダブル	-	S25シングル	LED	S25	T10	
12V8W	-	12V4W	-	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
G14	-	T10	-	S25ダブル	-	S25シングル	LED	S25	T10	
12V8W	-	12V4W	-	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
G14	-	T10	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	-	12V4W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	-	T10	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	-	12V4W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	-	-	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V8W	-	-	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	-	-	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V8W	-	-	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T8x28	-	-	T10	T16	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	-	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T8x28	-	-	T10	T16	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31orT10	T8x28	-	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V5Wor8W	12V5W	-	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10orT10x31	T8x28orT10	-	-	LED	S25シングル	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5Wor12V3.8W	-	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10orT10x31	T8x28orT10	-	-	LED	S25シングル	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5Wor12V3.8W	-	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	G14	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V10W	12V4W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	※欄外参照
G14	T10x31	T10	-	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V10W	12V4W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V10W	12V4W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	-	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V10W	12V4W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	-	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V10W	12V4W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	-	T20ダブル	T10	-	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V10W	12V4W	-	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド仕様)	12V10W	12V4W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
カムリ	H8.12~H11.7 (マイナー前)	SXV/MCV2系	セダン	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H11.8~H13.12 (マイナー後)	SXV/MCV2W系	ワゴン	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	カムリ	H11.8~H13.12	SXV/MCV2系	セダン	形状	HB4	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
H13.10~H16.6 (マイナー前)		ACV30系		形状	HIR	HB3	HB4	T10	T20	T10	T16	
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
H16.7~H17.12 (マイナー後)		ACV30系		形状	H7	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
H18.1~H23.8	ACV4#系	ルーフ仕様	形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
H23.9~H26.7 (マイナー後)	AVV50		形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
			定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
			形状	HID(D4S)	HB3	H11	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
カリーナ	H4.8~H6.7 (マイナー前)	AT/CT/ST19系	大型 ルームランプ (ミドル)	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	-	12V21W		
	H6.8~H8.7 (マイナー後)	AT/CT/ST19系	大型 ルームランプ (ミドル)	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	-	12V21W		
	H8.8~H10.7 (マイナー前)	AT/CT/ST21系		形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
H10.8~H13.11 (マイナー後)	AT/CT/ST21系		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
カリーナED	H1.9~H5.9	ST18系		形状	H4	-	H3C※	コーナーリング と一体	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H5.10~H7.8 (マイナー前)	ST20系		形状	H4	-	H3C※	コーナーリング と一体	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H7.9~H10.12 (マイナー後)	ST20系		形状	H4	-	H3C※	コーナーリング と一体	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W		
カリブ	H2.9~H7.7	AE95系		形状	H4	-	H3改	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H7.8~H9.3 (マイナー前)	AE11系		形状	H4	-	H3a	T10	T20	-	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
	H9.4~H14.8 (マイナー後)	AE11系		形状	H4	-	H3a	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
カルディナ	H4.11~H7.12 (マイナー前)	AT/CT/ET/ST19系	大型 ルームランプ (ミドル)	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H8.1~H14.6 (マイナー後)	パン		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター							
G14	T10×31	T10	T20ダブル	T10	-	T20	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	T10	-	T20	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10×31	ヒューズ球	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V3W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10×31	ヒューズ球	T20ダブル	T10	T20シングル	T16orLED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V3W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10×31	T10	T20ダブル	T10	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V5W	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10	T10	T20ダブル	T10	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V5W	12V8W	12V3.8W	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10	T10	LED	LED	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V5W	12V8W	12V3.8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10
12V8W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31andG14	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10
12V8W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31andG14	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
G14	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	S25	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31andG14	T8×28	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	S25	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	S25	T10
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8Wor10W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
カルディナ	H8.1~H14.6 (マイナー後)	AT/CT/ ET/ST19系	バン大型 ルームランプ (ミドル)	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H8.1~H9.7 (マイナー後)	AT/CT/ ST19#系	ワゴン	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.8~H11.12 (マイナー前)	AT/CT/ ST21#系		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H12.1~H14.8 (マイナー後)	ST21#系	アクティブ スポーツ ツイスター	形状	HID(D2R)	HB3	HB4	T10	S25	T10	T20
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H14.9~H15.6 (マイナー前)	AZT/ST/ ZZT24系		形状	H7orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H15.7~H16.12 (マイナー1回)	AZT/ST/ ZZT24系		形状	H7orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
H17.1~H19.5 (マイナー2回)	AZT/ST/ ZZT24系		形状	H7orHID(D4S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
H6.1~H7.9 (マイナー前)	ST20#系		形状	H4	-	H3C※	T10	S25	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
H7.10~H11.8 (マイナー後)	ST20#系		形状	H4	-	H3C※	T10	T20	T10	T20	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
カローラ	H3.6~H7.4	AE/CE/ EE10#系		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H7.5~H9.3 (マイナー前)	AE/CE/ EE11#系		形状	H4	-	-	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H9.4~H12.7 (マイナー後)	AE/CE/ EE11#系		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T20
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H9.5~H12.7	AE/ CE10#系	ワゴン・バン	形状	H4	-	H3a	T10	T20	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H12.8~H16.3 (マイナー前)	CE/NZE/ ZZE12#系	セダン	形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H16.4~H18.9 (マイナー後)	NZE12#系	セダン	形状	H7orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
H18.10~H20.9 (マイナー前)	NZE/ ZRE14#系		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20	
			定格	12V60/55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WアンバーorASSY	12V21W	
H20.10~H24.4 (マイナー後)	NZE/ ZRE14#系		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WアンバーorASSY	12V21Wアンバー	
H24.5~H27.2	NZE/ NRE16#系		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H27.3~	NKE/ NRE/ NZE16#系	ハイブリッド 含む	形状	H11orLED	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
カローラ フィールダー	H12.8~H16.3 (マイナー前)	CE/NZE/ ZZE12#系		形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H16.4~H18.9 (マイナー後)	ZZE12#系		形状	H7orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H18.10~H20.9 (マイナー前)	NZE/ ZRE14#系		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H20.10~H24.4 (マイナー後)	NZE/ ZRE14#系		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ		テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター							
G14	T10×31andG14	T8×28	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	S25	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	T20(リアフォグ)	T16orLED	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8Wor10W	12V5W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31andG14	T8×28	T20ダブル	T10	T20(リアフォグ)	T16orLED	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V13W	12V5W
G14	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V13W	12V5W
G14	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V13W	12V5W
G14	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	-	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	-	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	-	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	-	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10orT8×28(3ドア)	S25ダブル	-	-	S25orT16	S25	T10
12V10W	12V8W	12V4Wor5W	12V21/5W	-	-	12V21Wor16W(18W)	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	S25	T16	T10
12V10W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	T10	T16(リアフォグ)	T16orLED	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	12V16W(18W)	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	T10	T20(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10×31	T10	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10×31	T10	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10×31	T10	T20ダブル	-	T10	LED	LED	T16
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)
T10	T10×31	T10	T20ダブル	-	T10orLED	LED	LED	T16
12V8W	12V8W	12V3.8W	12V21/5W	-	12V5WorLED	-	-	12V16W(18W)
G14	T10×31	T10×37	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10×37	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10×31	T8×28	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー								
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア		
カローラ フィールダー	H24.5~ H27.2 (マイナー前)	NZE/ ZRE16#系		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H27.3~	NKE/NRE/ NZE/ ZRE16#系	ハイブリッド 含む	形状	H11orLED	HB3	H16	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
カローラ ランクス・ アレックス	H13.1~ H14.8 (マイナー前)			形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W		
	H14.9~ H16.3 (マイナー1回目)	NZE/ ZRE12#系	ハロゲン仕様	形状	H7	H7	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20		
				定格	12V55W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W		
			HID仕様	形状	HID(D2R)	H7	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20		
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W		
	H16.4~ H18.9 (マイナー2回目)		ハロゲン仕様	形状	H7	H7	H11	T10	S25(PY21W)	T10	S25		
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W		
			HID仕様	形状	HID(D2R)	H7	H11	T10	T20(WY21W)	T10	S25		
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W		
	カローラ ルミオン	H19.10~	NZE/ ZRE15#系		形状	HB4orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
					定格	12V51W(55W)or42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
カローラII	H2.9~ H6.8	EL4#系		形状	H4	-	-	T10	S25	-	S25		
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W		
	H6.9~ H9.11 (マイナー前)	EL/NL5# 系	ハロゲン仕様	形状	H4	-	-	T10	S25	-	T20		
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W		
			H9.12~ H11.7 (マイナー後)		HID仕様	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
						定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
キャバリエ	H7.10~ H12.12	TJG00		形状	HB4	HB3	-	T10	T20	T10	T20		
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
キャミ	H11.5~ H12.4 (マイナー前)	J100系		形状	H4	-	H3d	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H12.5~ H18.1 (マイナー後)			形状	HB4	HB3	H3d	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
クラウン	S62.9~ H3.9	GS/LS/MS/ YS/UZS/ JZS13系	セダン	形状	H4	-	H3C	コーナリング と一体	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W			
	S62.9~ H3.9	GS/LS/ MS/UZS/ JZS13系	ワゴン	形状	H4	-	H3C	コーナリング と一体	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H3.10~ H7.7	YS/GS/ MS/LS13 系	セダン	形状	H4	-	H3	コーナリング と一体	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W			
		GS/JZS/ LS14系	ハードトップ	形状	H4	-	H3C*	コーナリング と一体	T20	T10	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H3.10~ H11.11	GS/LS13 系	ワゴン	形状	H4	-	H3C*	コーナリング と一体	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H7.8~ H11.8	JZS15系	セダン	形状	H4	-	H3C	コーナリング と一体	T20	T10	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W			
H7.8~ H9.6 (マイナー前)	S151/ JZS15系	ハードトップ・ ロイヤルサルーン・ ロイヤルツリーング	形状	H4	-	H3C	コーナリング と一体	T20	T10	T20			
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W				
H9.7~ H11.8 (マイナー後)			形状	HB4orHID(D2R)	HB3*	HB4*	コーナリング と一体	T20	T10	T20			
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V21W	12V5W	12V21W				
クラウン アスリート	H11.9~ H15.11	JZS17系		形状	HID(D2R)	H7	HB4*	コーナリング と一体	T20(WY21W)	-	T20		
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V21Wアンバー	-	12V21W			
H15.12~ H17.9 (マイナー前)	GRS18系			形状	HID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		

* 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29	
1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
ルームランプ			テール& ストップ			テール			ストップ			ハイマウント ストップ			バック			ライセンス			備考																														
フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウント	バック	ライセンス	備考																																											
T10	T10x31	T8x28	-	T10	LED	LED	T16	T10																																											
12V8W	12V8W	12V5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																																											
T10	T10x31	T10	T20ダブルorLED	orLED	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10																																											
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5WorLED	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																																											
G14	T10x31	T8x28	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																																											
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																																											
G14	T10x31	T8x28	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																																											
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																																											
G14	T10x31	T8x28	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																																											
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																																											
G14	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10																																											
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																																											
G14	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10																																											
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																																											
T10	T10x31orT10(角型)	T8x28	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10																																											
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																																											
G14	T10x31	T10x37	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10																																											
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																																											
G14	T10x31	T10x37	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																																											
12V10W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																																											
G14	T10x31	T10x37	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																																											
12V10W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																																											
T13	T13	T8x28	T20ダブル	-	-	-	T20	-																																											
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	-																																											
T8x28	T8x28	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	G18																																											
12V5W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W																																											
T8x28	T8x28	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	G18																																											
12V5W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W																																											
G14	T10x31	G14(サイド)	S25ダブル	-	-	-	S25	G18																																											
12V8W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V7.5W																																											
G14	T10x31	G14(サイド)	S25ダブル	-	-	-	T16	T10																																											
12V8W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																																											
G14	T10x31	G14(サイド)	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10																																											
12V8W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																																											
G14	-	G14(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10																																											
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																																											
T10x31andG14	-	G14(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10																																											
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																																											
G14	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10																																											
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																																											
T10x31andG14	-	G14(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10																																											
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																																											
T10x31andG14	-	T10(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10																																											
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																																											
T10x31andG14	-	T10(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10																																											
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																																											
T10x31andG14	-	T10(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10																																											
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																																											
T10x31andG14	-	T10	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16	T10																																											
12V8W	-	12V8W	-	-	12V16W(18W)	-	12V16W(18W)	12V5W																																											

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー				
									フロント	サイド	リア		
クラウン アスリート	H15.12~ H17.9 (マイナー前)	GRS18系	ナイトビュー 装着車	形状	HID(D2R)	H11	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H17.10~ H20.1 (マイナー後)		ナイトビュー 装着車	形状	HID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H20.2~ H24.11	GRS20#		形状	HID(D4S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H24.12~ H27.5 (マイナー前)	AWS/ ARS/ GRS21#系		形状	HID(D4S)	-	LED	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	42V35W	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H27.6~ (マイナー後)			形状	LED	LED	LED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)		
				定格	-	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
クラウン エステート	H11.12~ H19.5	GS/ JZS17#系	ワゴン アスリート	形状	HID(D2R)	H7	HB4*	コーナリング と一体	T20(WY21W)	-	T20		
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	-	12V21Wアンバー	-	12V21W		
	JZS171W	ワゴン ロイヤル	形状	H4	-	HB4*	T10	T20(WY21W)	-	T20			
			定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W			
クラウン コンフォート	H7.12~	GXS/ YXS10		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
クラウン セダン	H24.7~	TSS10系		形状	H4	-	H3orHB4	T10	S25	T10	T20(WY21W)		
				定格	12V60/55W	-	12V55Wor51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
クラウン ハイブリッド	H20.2~	GWS204	プリクラッシュ セーフティ システム装着車	形状	HID(D4S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
				形状	HID(D4S)	H11	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	42V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
クラウン マジェスタ	H3.10~ H7.8	JZS/ UZS14#系	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3C*	コーナリング と一体	T20	T10	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W		
				形状	H4	-	H3C*	コーナリング と一体	T20	T10	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W		
	H7.9~ H9.6 (マイナー前)	JZS/ UZS15#系		形状	H4	-	H3C*	コーナリング と一体	T20	T10	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W		
	H9.7~ H11.8 (マイナー後)			形状	HB4orHID(D2R)	H1	HB4*	T10	S25(PY21W)	T10	T20		
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
	H11.9~ H13.7 (マイナー前)	UZS/ JZS17#系		形状	HID(D2R)	H7	HB4*	T10	T20	-	T20		
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	-	12V21W		
	H13.8~ H16.6 (マイナー後)			形状	HID(D2R)	H7	HB4*	T10	T20	-	T20(WY21W)		
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー		
	H16.7~ H21.2	UZS18#系		形状	HID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			ナイトビュー 装着車	形状	HID(D2S)	H11	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
H21.3~ H25.8	URS/ UZS20#系		形状	HID(D4S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
			定格	42V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
		ナイトビュー 装着車	形状	HID(D4S)	H11	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
			定格	42V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
H25.9~ H27.5 (マイナー前)	GWS/ AWS21#系		形状	LED	LED	LED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)			
			定格	-	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
			H27.6~ (マイナー後)			形状	LED	LED	LED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)
						定格	-	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
クラウン ロイヤル	H11.9~ H13.7 (マイナー前)	JZS/ GS17#系		形状	H4	-	HB4*	T10	T20(WY21W)	-	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W		

* 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

4 1992	5 1993	6 1994	7 1995	8 1996	9 1997	10 1998	11 1999	12 2000	13 2001	14 2002	15 2003	16 2004	17 2005	18 2006	19 2007	20 2008	21 2009	22 2010	23 2011	24 2012	25 2013	26 2014	27 2015	28 2016	29 2017
フロント	センター	リア	テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考																
T10x31andG14	-	T10	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8W	-	12V8W	-	-	12V16W(18W)	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10x31andT10	-	T10	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8Wand5W	-	12V8W	-	-	12V16W(18W)	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10x31andT10	-	T10	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8Wand5W	-	12V8W	-	-	12V16W(18W)	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8W	-	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	T10	T10	LED	LED	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
LED	LED	T10(トランク)	LED	LED	T20(リアフォグ)	LED	T16	LED																	
-	-	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	-																	
G14andT10x31	T10(サイド)	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	※欄外参照																
12V8W	12V5W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
G14andT10x31	T10(サイド)	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	※欄外参照																
12V8W	12V5W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	G14(サイド)	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10																	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V3.8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8W	-	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8W	-	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	-	G14(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	※欄外参照																
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10x31andG14	-	G14(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	※欄外参照																
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10x31andG14	-	T10(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	※欄外参照																
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
T10x31andG14	-	T10(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	※欄外参照																
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
T10x31andG14	-	G14(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	※欄外参照																
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
T10x31andT10	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8Wand5W	-	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10x31andT10	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8Wand5W	-	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8W	-	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8W	-	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	T10	T10	LED	LED	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
LED	LED	T10(トランク)	LED	LED	T20(リアフォグ)	LED	T16	LED																	
-	-	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	-																	
T10x31andG14	-	G14(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	※欄外参照																
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
クラウン ロイヤル	H13.8~ H15.11 (マイナー後)	JZS17#系		形状	H4orHID(D2R)	H7	HB4※	T10	T20(WY21W)	-	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H15.12~ H17.9 (マイナー前)	GRS18#系	ナイトビュー 装着車	形状	HID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			ナイトビュー 装着車	形状	HID(D2R)	H11	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H17.10~ H20.1 (マイナー後)	GRS20#系		形状	HID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H20.2~ H24.11	GRS20#系		形状	HID(D4S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H24.12~ H27.5 (マイナー前)	AWS/ GRS21#系		形状	HID(D4S)	-	LED	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35W	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H27.6~ (マイナー後)	AWS/ GRS21#系		形状	LED	LED	LED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)	
			定格	-	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
グランド ハイエース	H11.8~ H14.5	VCH10W		形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
グランビア	H7.8~ H7.11 (マイナー前)	RCH1#系		形状	H4	-	H3	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H7.12~ H9.7 (マイナー前)	RCH1#系		形状	H4	-	H3C	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H9.8~ H11.7 (マイナー1回目)	VCH10W/ RCH16W		形状	H4	-	H3C	T10	S25	-	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー
H11.8~ H14.4 (マイナー2回目)	VCH10W		形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
H11.10~ H14.4 (マイナー2回目)	VCH10W	エアロスポート エディション	形状	H4	-	H3	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
クルーガー	H12.11~ H15.7 (マイナー前)	ACU/ MCU2#系		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3d	T10	T20	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
H15.8~ H19.3 (マイナー後)	ACU/ MCU2#系		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
クルーガー ハイブリッド	H17.3~ H19.3	MHU28		形状	HID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
クレスト	S63.8~ H2.7 (マイナー前)	GS/LX/ SX8系		形状	H4	H3C	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H2.8~ H4.9 (マイナー後)	GX/LX/ MX/SX/ YX/JZX8系		形状	H4	-	H3C	コーナーリング と一体	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H4.10~ H8.9	GX/LX/ JZX9系		形状	H4	-	H3C	コーナーリング と一体	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W	
H8.9~ H13.6	GX/LX/ JZX10#系	ハロゲン仕様	形状	H4	-	HB4	T10	T20	T10	T20	
			定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
HID仕様	GX/LX/ JZX10#系		形状	HID(D2R)	HB3	H3C※	T10	T20	T10	T20	
			定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
コルサ/ターセル	H2.9~ H4.7 (マイナー前)	EL41	3ドア 1.3L仕様	形状	D4	-	-	T10	S25	-	S25
				定格	12V65/60W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W
	EL43・45	3ドア 1.5L仕様	形状	H4	-	-	T10	S25	-	S25	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	
	EL41	セダン 1.3L仕様	形状	D4	-	-	T10	T20	-	S25	
			定格	12V65/60W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
T10x31andG14	-	G14(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	※欄外参照
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	-	T10	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	-	12V16W(18W)	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31andG14	-	T10	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	-	12V16W(18W)	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31andT10	-	T10	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8Wand5W	-	12V8W	-	-	12V16W(18W)	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31andT10	-	T10	LED	-	T16(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8Wand5W	-	12V8W	-	-	12V16W(18W)	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T10	LED	LED	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
LED	LED	T10(トランク)	LED	LED	T20(リアフォグ)	LED	T16	LED	
-	-	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	-	
G14	T10(スポット)	特殊	T20ダブル	-	-	T10orLED	T16	T10	
12V8W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10(スポット)	特殊	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10(スポット)	特殊	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10(スポット)	特殊	T20ダブル	-	-	T10orLED	T16	T10	
12V8W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10(スポット)	特殊	T20ダブル	-	-	T10orLED	T16	T10	
12V8W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10(スポット)	特殊	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
ヒューズ球	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V1.5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
-	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10x31	LED	-	T20(リアフォグ)	T16	T16	T10	
-	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10(サイド)	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V5W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10(サイド)	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	※欄外参照
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V5W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10x37	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x37	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
コルサ/ターセル	H2.9~H4.7 (マイナー前)	EL43・45	セダン 1.5L仕様	形状	H4	-	-	T10	T20	-	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H4.8~H6.8 (マイナー後)	EL4#系	3ドア	形状	H4	-	-	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H6.9~H9.11 (マイナー前)	EL/NL5#系	3ドア	形状	H4	-	-	T10	S25	-	T20
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H9.12~H10.12 (マイナー後)	EL/NL5#系	セダン	形状	H4	-	-	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H9.12~H10.12 (マイナー後)	EL/NL5#系	3ドア	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H9.12~H10.12 (マイナー後)	EL/NL5#系	セダン	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
コロナ	H4.2~H6.1 (マイナー前)	AT/ST19系	セダン 大型ルームランプ (ミドル)	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
			セダン ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
	H6.2~H7.12 (マイナー後)	AT/ST19系	セダン 大型ルームランプ (ミドル)	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
			セダン ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
コロナSF	H4.2~H6.1 (マイナー前)	AT/ST19系	5ドアハッチバック 大型ルームランプ (ミドル)	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
			5ドアハッチバック ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
	H6.2~H7.12 (マイナー後)	AT/ST19系	5ドアハッチバック 大型ルームランプ (ミドル)	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
			5ドアハッチバック ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
コロナエクシブ	H1.9~H5.9	ST18#系		形状	H4	-	H3C	コーナーリング と一体	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
	H5.10~H7.7 (マイナー前)	ST20#系		形状	H4	-	H3C	コーナーリング と一体	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
	H7.8~H10.12 (マイナー後)	ST20#系		形状	H4	-	H3C	コーナーリング と一体	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
H8.1~H9.11 (マイナー前)	AT/CT/ST21系		形状	H4	-	H3	T10	T20	-	T20	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
H9.12~H13.11 (マイナー後)	AT/CT/ST21系		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
SAI	H21.12~H25.7 (マイナー前)	AZK10		形状	HID(D4S)orLED	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35WorLED	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H25.8~ (マイナー後)	AZK10		形状	LED	LED	LED	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	-	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
サイノス	H3.1~H7.8	EL44		形状	H4	-	H3d※	T8.5	T20	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W
	H7.9~H11.12	EL52・54		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
サイノス コンバーチブル	H8.9~H11.12	EL52C・54C		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

フロント	ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
	センター	リア							
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10x37	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10x37	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V10W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V10W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10x37	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V10W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V10W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10x31andG14	T10	S25ダブル	T10	S25(リアフォグ)	T16	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V4W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	T10	S25(リアフォグ)	T16	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10x31andG14	T10	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10x31andG14	T8x28	S25ダブル	T10	S25(リアフォグ)	S25	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T8x28	S25ダブル	T10	S25(リアフォグ)	S25	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
G14	T10x31andG14	T8x28	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	S25	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	S25	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	-	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	-	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	-	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	※欄外参照
G14	-	T10	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V8W	-	12V4W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10x37	-	ASSY	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V5W	-	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
サクシード	H14.7~ H17.7 (マイナー前)	NCP/ NLP5#系		形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H17.8~ H26.7 (マイナー1回目)			形状	H4	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H26.8~ (マイナー2回目)	NSP160V		形状	H4	-	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
C-HR	H28.12~	ZYX10. NGX50	ハロゲン仕様	形状	HIR2	-	LED	LED	S25(PY21W)	LED	T20(WY21W)	
				定格	12V55W	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
			LED仕様	形状	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
				定格	-	-	-	-	-	-	-	
シエンタ	H15.9~ H18.4 (マイナー前)			形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H18.5~ H22.10 (マイナー後)	NCP8#系		形状	H4orHID(D2R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H23.6~ H27.6			HID(D4S)	形状	HIR2orHID(D4S)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
					定格	12V55Wor42V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H27.7~	NHP/ NSP/ NCP17#		ダイス	形状	HID(D4S)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
					定格	42V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	スターレット	H1.12~ H3.12 (マイナー前)	EP/NP8# 系		形状	H4	-	H3a	T10	S25	-	S25
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W
H4.1~ H6.4 (マイナー1回目)		EP82	GI・GTタイプ	形状	H4	-	H3a	T10	S25	-	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
H6.5~ H7.12 (マイナー2回目)		EP/NP8# 系	GI・GTタイプ 以外	形状	H4	-	H3a	T10	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
H8.1~ H9.11 (マイナー前)		EP82	GI・GTタイプ	形状	9006J	9005J	H3a	T10	S25	-	T20	
				定格	12V55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
H9.12~ H10.12 (マイナー後)		EP/NP8# 系	GI・GTタイプ 以外	形状	H4	-	H3a	T10	S25	-	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
H8.1~ H9.11 (マイナー前)		EP/NP9# 系			形状	H4	-	H3d	T10	S25	-	S25
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W
H9.4~ H11.7		EP9#系	カラット		形状	H4	-	H3d	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H10.10~ H11.7			リミックス	形状	H4	-	H3d	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
スパシオ	H9.1~ H11.3 (マイナー前)	AE11#系		形状	H4	-	H3d	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H10.4~ H11.3 (マイナー前)		リミックス	形状	H4	-	H3d	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H11.4~ H13.4 (マイナー後)			アメリカン ビレットVer	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.5~ H15.3 (マイナー前)	NZE/ ZZE12#系			形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H15.4~ H19.6 (マイナー後)				形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T16
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)

		ルームランプ		テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考		
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10		
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W		
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10		
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W		
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T20	T16	T10		
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10×31	T10	LED	-	-	LED	T16	T10		
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10×31	T10	-	LED	LED	LED	LED	T10		
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	-	12V5W		
T10	T10×31	T10×31	LED	T10	S25(リアフォグ)	LED	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W		
T10	T10×31	T10×31	LED	T10	S25(リアフォグ)	LED	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W		
T10	T10	T10	-	T10	LED	LED	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	-	-	12V21W	12V5W		
T10	T10	T10	-	T10	LED	LED	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	-	-	12V21W	12V5W		
T10	T10×31	T10	LED	LED	LED	LED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	-	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10		
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	-	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10		
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	-	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10		
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	-	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10		
12V10W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10		
12V10W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	-	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10		
12V10W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	-	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10		
12V10W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	-	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10		
12V10W	12V8Wor10W(ルーフ仕様)	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10		
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10		
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10		
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	T10×31	LED	-	S25(リアフォグ)	T10	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W		

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
スパークー	H12.9~H15.3	S221E/S231E	ビレット	形状	H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
スプリンター	H3.6~H5.4(マイナー)	AE10#系		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H5.5~H7.4(マイナー)	AE10#系		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H7.5~H9.3(マイナー)	AE11#系		形状	H4	-	-	T10	T20	-	T20	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	
H9.4~H12.7(マイナー)	AE11#系		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T20	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
スプリンターバン・ワゴン	H3.9~H14.6	EE/CE10#系		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
スープラ	S61.2~S63.7(マイナー)	GA/MA70系		形状	H4	-	H3*	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W
	S63.8~H5.4(マイナー)	GA/MA/JZA70系		形状	H4	-	H3*	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H5.5~H8.3(マイナー)	JZA80		形状	9006J	9005J	H3	T10	S25	T10	S25	
			定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
H8.4~H14.8(マイナー)	JZA80		形状	9006J	HB3	H3	T10	T20	T10	T20	
			定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
スペイド	H24.6~	NCP14#系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
セブター	H4.9~H6.9(マイナー)	VCV/SXV1#系	セダン・ワゴン・クロー	形状	H4	-	H3C	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H6.10~H8.12(マイナー)	VCV/SXV1#系	セダン・クロー	形状	H4	-	H3C	コーナーリングと一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
ワゴン	VCV/SXV1#系	ワゴン	形状	H4	-	H3C	コーナーリングと一体	S25	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
セラ	H2.3~H6.12	EXY10		形状	H3C	H1	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
セリカ	H1.9~H5.8	ST18#系		形状	H4	-	H3*	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60W/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H5.9~H7.7(マイナー)	ST20#系		形状	HB4	HB3	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H7.8~H9.11(マイナー1回目)	ST20#系		形状	HB4	HB3	H3	T10	S25	T10	T20
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.12~H11.8(マイナー2回目)	ST20#系		形状	H1	HB3	H3	T10	S25	T10	T20
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H11.9~H14.7(マイナー)	ZTZ23#系		形状	H7	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
			定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
H14.8~H15.11(マイナー1回目)	ZTZ23#系		形状	HID(D2S)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
H15.12~H18.4(マイナー2回目)	ZTZ23#系		形状	HID(D2S)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
セリカコンバーチブル	H2.8~H6.8	ST183		形状	H4	-	H3*	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H6.9~H9.11(マイナー)	ST202		形状	HB4	HB3	H3	T10	S25	T10	S25	
			定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	

* 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	S25	T10	
-	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
-	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	-	T8x28	S25ダブル	-	-	LED	S25	G18	※欄外参照
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V23W	12V7.5W	
G14	-	T8x28	S25ダブル	-	-	LED	S25	G18	※欄外参照
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V7.5W	
G14	-	T8x28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	-	T8x28	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	-	LED	T10	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	-	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	ヒューズ球	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V3W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	ヒューズ球	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V3W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	T16	T10	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	※欄外参照
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x37(Fサイド)	T8x28	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10x37(Fサイド)	T8x28	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
G14	T10x37(Fサイド)	T8x28	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10x31orG14(ルーフレッド)	-	T8x28	T20ダブル	-	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8Wor10W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
T10x31orG14(ルーフレッド)	-	T8x28	T20ダブル	-	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8Wor10W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
T10x31orG14(ルーフレッド)	-	T8x28	T20ダブル	-	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8Wor10W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
-	-	T8x28	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	※欄外参照
-	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	T8x28	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
セリカ コンバーチブル	H9.12~ H11.8 (マイナー後)	ST202		形状	H1	HB3	H3	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
セルシオ	H1.10~ H4.7 (マイナー前)	UCF 10・11		形状	H4	-	H3C※	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
				形状	H4	-	H3C※	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H6.10~ H9.6 (マイナー前)	UCF 20・21		寒冷地仕様	形状	H4	HB3	HB4	コーナリング と一体	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V21W	12V5W	12V21W	
					形状	H4	HB3	HB4	コーナリング と一体	T20	T10	S25
					定格	12V60/55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V21W	12V5W	12V21W	
	H9.7~ H12.7 (マイナー後)	UCF 30・31			形状	HID(D2R)	HB3	HB4※	T10	T20(WY21W)	T10	T20
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
					形状	HID(D2S)	HB3	HB4※	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
H4.5~ H6.4 (マイナー前)	AE10#系			形状	H3C	H1	H3a	コーナリング と一体	T20	-	T20	
				定格	12V55W	12V55W	12V35W	12V21W	-	12V21W		
				形状	H3C	H1	H3a	コーナリング と一体	T20	-	T20	
				定格	12V55W	12V55W	12V35W	12V21W	-	12V21W		
セレス・マリノ	H6.5~ H11.12 (マイナー後)	AE10#系		形状	H4	-	H3※	コーナリング と一体	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W		
				形状	H4	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H9.4~ H16.12	VG45			形状	H4	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
					形状	H4	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H17.1~ H19.12	GZG50			形状	HID(D4R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
				形状	H4	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
ソアラ	S61.1~ H3.4	Z20系		形状	H4	H3改	H3※	コーナリング と一体	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H3.5~ H5.12 (マイナー前)	JZZ/ UZZ3#系			形状	9006J	9005J	-	T10	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
					形状	9006J	9005J	H3※	T10	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H8.8~ H13.3 (マイナー2期)	UZZ40			形状	9006J	9005J	H3※	T10	S25	T10	T20
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H13.4~ H17.7	UZZ40			形状	HID(D2S)	HIR	H3※	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
				定格	85V35W	12V65W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
				形状	H4	-	S25	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
タウンエース	S63.8~ H3.12 (マイナー前)	CR/YR2# 系		形状	H4	-	S25	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	形状			H4	-	H3d	コーナリング と一体	S25	T10	S25		
	定格			12V60/55W	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W			
	形状			H4	-	H3d	コーナリング と一体	S25	T10	S25		
	定格			12V60/55W	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W			
タウンエース/ ライトエース/ ノア	H8.10~ H10.11 (マイナー前)	CR/ SR4・5#系		形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	形状			H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20		
	定格			12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
H10.12~ H13.10 (マイナー後)				形状	シーールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	角型2灯式	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考	
-	-	T8x28	T20ダブル	-	-	-	T20	T10	
-	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	T10andG14(サイド)	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	※欄外参照
12V10W	12V4Wand8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	T10andG14(サイド)	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	※欄外参照
12V10W	12V4Wand8W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	T10(サイド)	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V10W	12V5W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	T10(サイド)	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V10W	12V5W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	T10(サイド)	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	※欄外参照
12V10W	12V5W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	G14(サイド)	T10	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10	※欄外参照
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	G14(サイド)	T10	LED	-	T20シングル	T20	T16	T10	※欄外参照
12V8W	12V8W	12V4W	-	-	12V21W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	G14(サイド)	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	G14(サイド)	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	-	G14(サイド)	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	※欄外参照
12V10W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31andT8.5	ヒューズ球	T10x31andT8.5(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V8Wand10W	12V3W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31andT8.5	ヒューズ球	T10x31andT8.5(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8Wand10W	12V3W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31andT8.5	ヒューズ球	T10x31andT8.5(サイド)	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T20	T10	
12V8Wand10W	12V3W	12V10W	-	-	12V21/5W	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	G18	※欄外参照
12V8W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V7.5W	
T10x31andG14	-	T10	S25ダブル	-	S25シングル	T16orLED	S25	T10	
12V8W	-	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	-	T10	-	T10	S25シングル	T16orLED	S25	T10	※欄外参照
12V8W	-	12V4W	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	-	T10	-	T10	T20シングル	T16orLED	T20	T10	※欄外参照
12V8W	-	12V4W	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	-	T10	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	※欄外参照
12V8W	-	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10Wand8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	T10x31or蛍光灯	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10Wand8W	12V10Wor蛍光灯	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31andG14	T10x31or蛍光灯	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10Wand8W	12V10Wor蛍光灯	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31or蛍光灯	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orT10orLED	T20	T10	
12V8W	12V8Wor蛍光灯	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or5WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31or蛍光灯	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orT10orLED	T20	T10	
12V8W	12V8Wor蛍光灯	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or5WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31or蛍光灯	T10x31	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V8W	12V10Wor蛍光灯	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
タウンエース/ ライトエースバン	S63.8~ H8.9	KR/CR2#系 CM/KM3#系	異型ヘッド	形状	H4	-	-	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	-	12V21W	12V5W	12V21W
	H8.10~ H17.6 (マイナー前)	KR/CR4# 系	形状	シールドビーム	-	-	T10	T20	T10	T20	
			定格	角型2灯式	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
H17.7~ H20.1 (マイナー後)	S402	形状	H4	-	-	T10	T20	T10	T20		
		定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
H20.2~	S402	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T20(WY21W)		
		定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
タウンエース/ ライトエース トラック	H11.6~ H16.7	KM/ CM7/8#系	形状	H4	-	-	T10	T20	-	S25	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	
	H16.8~ H20.1	S402	形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	S25	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
H20.2~	S402	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	S25		
		定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W		
タンク	H28.11~	M900A・ M910A		形状	H4orLED	LED	LED	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55WorLED	-	-	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
チェイサー	S63.8~ H2.7 (マイナー前)	GX/LX/ MX/SX/ JZX8#系	コーナーリング ランプ仕様	形状	H4	-	H3C※	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
				形状	H4	-	H3C※	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H2.8~ H4.9 (マイナー後)	GX/LX/ SX/ JZX9#系	コーナーリング ランプ仕様	形状	H4	-	H3C※	T10	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
				形状	H4	-	H3C※	コーナーリング と一体	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H4.10~ H6.8 (マイナー前)	GX/LX/ SX/ JZX9#系	コーナーリング と一体	形状	H4	-	H3C※	コーナーリング と一体	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H6.9~ H8.8 (マイナー後)	GX/LX/ SX/ JZX10#系	コーナーリング と一体	形状	H4	-	H3C※	コーナーリング と一体	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W	
H8.9~ H10.7 (マイナー前)	GX/LX/ SX/ JZX10#系	コーナーリング と一体	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3C※	T10	T20	T10	T20	
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
H10.8~ H13.6 (マイナー後)	GX/LX/ SX/ JZX10#系	コーナーリング と一体	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20	
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
ツーリング ハイエース	H11.8~ H14.5	RCH/ KCH4#系		形状	H4	-	H3d	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
デュエット	H10.9~ H12.4 (マイナー前)	M100系	コーナーリング と一体	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H12.5~ H13.11 (マイナー1回目)	M100系	コーナーリング と一体	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.12~ H16.5 (マイナー2回目)	M100系	コーナーリング と一体	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
トレノ	S57.5~ S59.4 (マイナー前)	AE8#系	コーナーリング と一体	形状	H4orシールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wor角型2灯式	-	-	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W
	S59.5~ S62.4 (マイナー後)	AE8#系	コーナーリング と一体	形状	H4orシールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wor角型2灯式	-	-	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W
	S62.5~ H1.4 (マイナー前)	AE9#系	コーナーリング と一体	形状	H4	-	-	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロー	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H1.5~ H3.5 (マイナー後)	AE9#系	コーナーリング と一体	形状	H4	-	-	コーナーリング と一体	S25	-	S25
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロー	-	-	12V21W	-	12V21W	
H3.6~ H5.4 (マイナー前)	AE10#系	コーナーリング と一体	形状	H3	H1	H3a	コーナーリング と一体	S25	T10	S25	
			定格	12V55W	12V55W	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W		

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

		ルームランプ			テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考		
G14	T10×31or蛍光灯	T10×31	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10			
12V8W	12V10Wor蛍光灯	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10			
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10			
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W			
T10×31	-	-	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	T10			
12V8W	-	-	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W			
T10×31	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10			
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W			
T10×31	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10			
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W			
T10×31	-	-	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	-	S25	T10			
12V8W	-	-	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W			
T10	T10	T10	-	LED	LED	LED	T16	T10			
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	※欄外参照		
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	※欄外参照		
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	LED	T20	T10	※欄外参照		
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	LED	T20	T10	※欄外参照		
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	※欄外参照		
12V8Wor10W(ルーフレック仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	※欄外参照		
12V8Wor10W(ルーフレック仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	※欄外参照		
12V8Wor10W(ルーフレック仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16orLED	T20	T10			
12V8Wor10W(ルーフレック仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W			
G14	T10(サイド)	蛍光灯	T20ダブル	-	-	T10orLED	T16	T10			
12V8W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W			
T8×28	-	-	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10			
12V5W	-	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W			
T8×28	-	-	T20ダブル	-	-	S25orLED	T20	T10			
12V5W	-	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W			
T8×28	-	-	T20ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10			
12V5W	-	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W			
G14	T10×31	T10orT8×28(3ドア)	S25ダブル	-	-	-	S25	G18			
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V23W	12V7.5W			
G14	T10×31	T10orT8×28(3ドア)	S25ダブル	-	-	-	S25	G18			
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V23W	12V7.5W			
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	T10			
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10			
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W			
G14	T10×31	G14(サイド)	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10			
12V10W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W			

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー						
									フロント	サイド	リア				
トレン	H5.5~H7.4 (マイナー後)	AE10#系		形状	H3	H1	H3a	コーナーリング と一体	T20	T10	T20				
				定格	12V55W	12V55W	12V35W		12V21W	12V5W	12V21W				
	H7.5~H9.4 (マイナー前)	AE11#系		形状	H4	-	H3a	T10	T20	T10	T20				
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W				
	H9.5~H12.7 (マイナー後)			形状	H7	HB3	H3d	T10	T20	T10	T20				
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W				
ナディア	H10.8~H13.3 (マイナー前)	CAN/ SXN1系		形状	H4	-	HB4	T10	T20	-	T20				
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	-	12V21W				
			SUタイプ	形状	H4	-	H3d	T10	T20	-	T20				
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W					
	H13.4~H15.8 (マイナー後)			形状	H4orHID(D2R)	-	H3	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)				
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー				
			SUタイプ	形状	H4orHID(D2R)	-	H3d	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)				
			定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー					
NOAH	H13.11~H16.7 (マイナー前)			形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20				
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21W				
	H13.11~H16.7 (マイナー前)	AZR6#系		Fウインカー クリアレンズ 仕様	形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20			
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W				
				Sタイプ エアロ仕様	形状	H4orHID(D2R)	HB3	H3d	T10	T20	T10	T20			
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W				
	H16.8~H19.5 (マイナー後)				形状	HB4orHID(D4R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)			
					定格	12V51W(55W)or42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー			
					Fウインカー クリアレンズ 仕様	形状	HB4orHID(D4R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
					定格	12V51W(55W)or42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
	H19.6~H22.3 (マイナー前)	ZRR7#系			形状	H11orHID(D4S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
					定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
							S・SI・V	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
							定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
							大型 ルームランプ (ミドル)	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
							定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H22.4~H25.12 (マイナー後)				形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
					定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
H26.1~	ZWR/ ZRR8#系			形状	H11orLED	HB3	H16	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)				
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー				
H28.4~				G'z	形状	LED	HB3	H16	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
				定格	-	12V60W(65W)	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー				
ハイエース	H1.8~H5.7 (マイナー前)	RZH100系		形状	H4orシールドビーム	-	H3C	コーナーリング と一体	S25	T10	S25				
				定格	12V60/55Wor角型2灯式	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W				
	H5.8~H8.7 (マイナー1回目)				形状	H4	-	H3d	T10	S25	T10	S25			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H8.8~H11.6 (マイナー2回目)	RZH/ KZH100系			形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	S25			
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H11.7~H16.7 (マイナー3回目)				形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	-	T20			
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W			
	H16.8~H19.7 (マイナー前)	TRH200系			形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)			
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
デラックス タイプ						形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)		
						定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		

		ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール	ストップ	バック	ライセンス	備考				
G14	T10x31	G14(サイド)	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10			
12V10W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W			
G14	-	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10			
12V8Wor10W(ルーフレッド)	-	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W			
G14	-	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10			
12V8Wor10W(ルーフレッド)	-	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W			
G14	T10x31	T8x28(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10			
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W			
G14	T10x31	T8x28(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10			
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
G14	T10x31	T8x28(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10			
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10			
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W			
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10			
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W			
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W			
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W			
T10	T10x31	T10x31	LED	-	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10	T10x31	T10x31	LED	-	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10	T10x31	T10x31	LED	-	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10	T10x31	T10x31	LED	-	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10	T10x31	T10x31andT8x28	LED	T10	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10			
12V5W	12V8W	12V8Wand5W	-	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10	T10x31	T10x31andT8x28	LED	-	-	LED	T16	T10			
12V5W	12V8W	12V8Wand5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
G14	G14(サイド)	蛍光灯	S25ダブル	-	-	-	S25	T10			
12V8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W			
G14	G14(サイド)	蛍光灯	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10			
12V8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W			
G14	G14(サイド)	蛍光灯	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10			
12V8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W			
G14	G14(サイド)	蛍光灯	T20ダブル	-	-	T16orT10	T16	T10			
12V8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or5W	12V16W(18W)	12V5W			
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10			
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10			
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W			

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスタ
ズク
輸入車

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスタ
ズク
輸入車

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー					
									フロント	サイド	リア			
ハイエース	H19.8~ H24.4 (マイナー後)	TRH200系	デラックス タイプ	形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)			
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
			HID仕様	形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)			
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
	H22.7~ H24.4 (マイナー後)	KDH/ TRH2#系	デラックス タイプ	形状	H4orHID(D4R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)			
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
			H4orHID(D4R)	形状	H4orHID(D4R)	HB3	特殊(PSX)	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)			
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
	H25.12~ (マイナー後)	KDH/ TRH2#系	デラックス タイプ	形状	H4orLED	HB3	特殊(PSX)	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)			
				定格	12V60/55WorLED	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
			H4orLED	形状	H4orLED	HB3	特殊(PSX)	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)			
				定格	12V60/55WorLED	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
ハイラックス	H3.8~ H9.8	LN10#系		形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25			
				定格	角型2灯式	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H9.9~ H13.7 (マイナー前)	LN/ RZN1#系	ガソリン車 Rウインカー アンバーレンズ仕様	形状	H4	-	-	T10	T20	T10	S25			
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
			ディーゼル車 Rウインカー アンバーレンズ仕様	形状	H4	-	-	T10	T20	T10	S25(PY21W)			
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー			
			ディーゼル車 Rウインカー アンバーレンズ仕様	形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25			
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
			ディーゼル車 Rウインカー クリアレンズ仕様	形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25(PY21W)			
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー			
			ハイラックス サーフ	H1.5~ H7.11	LN/YN/ VZN130系	バックランプ 一体灯具	形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
							定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H7.12~ H10.7 (マイナー前)	KZN/ RZN/ VZN18系			バックランプ 別灯具 (ナナバー横)	形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25		
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
H10.8~ H12.6 (マイナー1回目)	KDN/ KZN/RZN/ VZN18系				形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
H12.7~ H14.10 (マイナー2回目)	KDN/ KZN/RZN/ VZN18系				形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20(WY21W)		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
H14.11~ H17.6 (マイナー前)	KDN/ GRN/ RZN/ TRN/ VZN21系				形状	HB4	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
H17.7~ H21.7 (マイナー後)	KDN/ GRN/ RZN/ TRN/ VZN21系				形状	H11	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
					定格	12V55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
86	H24.4~ H28.6 (マイナー前)	ZLN6	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	特殊(PSX)	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)			
				定格	12V55W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー			
			HID仕様	形状	HID(D4S)	-	特殊(PSX)	LED	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)			
				定格	42V35W	-	-	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー			
	H28.7~ (マイナー後)	ZLN6			形状	LED	LED	LED	LED	LED	T10	LED		
					定格	-	-	-	-	-	12V5Wアンバー	-		
ハリヤー	H9.12~ H12.10 (マイナー前)	MCU/ SXU15系		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20			
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H12.11~ H15.1 (マイナー後)	ACU/ MCU/ SXU15系			形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)		
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
	H15.2~ H17.12 (マイナー前)	ACU/ GSU/ MCU3#系			形状	H11orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		

ルームランプ		テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター							
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14orT10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8Wand10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T8x28	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10
12V5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
T8x28	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10
12V5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W
T8x28	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10
12V5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W
T8x28	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10
12V5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W
T8x28	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10
12V5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W
T8x28	T10x31	T10x37	S25ダブル	-	-	-	S25	T10
12V5W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
T8x28	T10x31	T10x37	S25ダブル	-	-	-	T16	T10
12V5W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
-	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10
-	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10x31	T10x31	LED	-	T20(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10
12V7W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V10W	-	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10
12V10W	-	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
ASSY	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10
-	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W
ASSY	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T16(リアフォグ)	T16	T20	T10
-	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V21W	12V5W
T10x31andG14	T10x31	T8x28	LED	T10	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
ハリアー	H18.1~H25.7 (マイナー後)	ACU/GSU/MCU3#系		形状	HID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
ハリアーハイブリッド	H25.12~	AVU65/ZSU6#系		形状	LED	HB3	LED	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	-	12V60W(65W)	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ハリアーハイブリッド	H17.3~	MHU38		形状	HID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
パッソ	H16.5~H18.11 (マイナー前)	KGC/QNC1#系	レーシー	形状	H4orHID(D2R)	H7	H8	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
				形状	H4orHID(D2R)	H7	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H18.12~H22.1 (マイナー後)				形状	H4orHID(D2R)	H7	H8	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H22.2~H26.3 (マイナー前)	GC30		2灯式	形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー
				4灯式	形状	H7orHID(D4S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)
					定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー
	H26.4~H28.3 (マイナー後)				形状	H4orHID(D4R)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
H26.4~H28.3	hana仕様			形状	H7orHID(D4S)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
				形状	H4	-	LED	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H28.4~	M700A・M710A		ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
			LED仕様	形状	LED	HB3	LED	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	-	12V60W(65W)	-	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
パッソセッテ	H20.12~	M502・512		形状	H4orHID(D4R)	H7	H8	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー	
ピクシススペース	H23.11~	L575A	カスタム	形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
				形状	HID(D4R)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ピクシスエポック	H24.5~	LA300・310		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ピクシストラック	H24.8~H25.8	S2#1		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T16	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)	
	H26.9~	S500U		形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	-	T16	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)	
ピクシスパン	H24.8~	S3#1		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ピクシスメガ	H27.7~ (マイナー前)			形状	LED	HB3	H16	LED	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	-	12V60W(65W)	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H28.5~ (マイナー後)	LA700A・710A	ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
			LED仕様	形状	LED	HB3	LED	LED	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	-	12V60W(65W)	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ピスタ	H2.7~H4.5 (マイナー前)	SV3#系	セダン	形状	H4	-	H3C	コーナーリング と一体	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
	H4.6~H6.6 (マイナー後)			ハードトップ	形状	H4	-	H3C	コーナーリング と一体	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W
				形状	H4	-	H3C	コーナーリング と一体	T20	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W	

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017																												
ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考																			
フロント	センター	リア																										
T10x31andG14	T10x31	T8x28	LED	T10	-	LED	T16	T10																				
12V8W	12V8W	12V5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	T10x31	T8x28orT10	LED	-	LED(リアフォグ)	LED	T16	LED																				
12V8W	12V8W	12V5Wor12V3.8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	-																				
T10x31andG14	T10x31	T8x28	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T16	T10																				
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T16	T10																				
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T16	T10																				
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	T10x31	-	LED	T10	T20(リアフォグ)	T16	T16	T10																				
12V8W	12V8W	-	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	T10x31	-	LED	T10	T20(リアフォグ)	T16	T16	T10																				
12V8W	12V8W	-	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																				
T10andT10x31	-	-	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V5Wand8W	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10andT10x31	-	-	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V5Wand8W	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	-	-	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10																				
12V5W	-	-	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	-	-	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10																				
12V5W	-	-	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T10orLED	T16	T10																				
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W																				
T10x31	T10	T10x31	S25ダブル	-	-	S25	T16	T10																				
12V8W	12V5W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																				
T10x31	T10	T10x31	S25ダブル	-	-	S25	T16	T10																				
12V8W	12V5W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																				
T10x31	-	-	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	G18																				
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W																				
T10	-	S25(作業灯)	T20ダブル	-	-	-	S25	G18																				
12V8W	-	12V21W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W																				
T10	T10x31orLED	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																				
12V8W	12V8WorLED	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																				
T10andT10x31	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V5Wand8W	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10orLED	T10orLED	T10orLED	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V5WorLED	12V5WorLED	12V5WorLED	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10orLED	T10orLED	T10orLED	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V5WorLED	12V5WorLED	12V5WorLED	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																				
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																				
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10																				
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																				

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー							
									フロント	サイド	リア					
ビスタ	H6.7~H8.4 (マイナー前)	SV4#系	セダン	形状	H4	-	H3	コーナーリングヒーター	T20	T10	T20					
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W					
	ハードトップ		形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20						
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W						
	H8.5~H10.6 (マイナー後)	SV/AZV/ZZV5#系	セダン	形状	H4	-	H3	コーナーリングヒーター	S25(PY21W)	T10	T20					
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21Wアンバー	12V5W	12V21W					
	ハードトップ		形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20						
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W						
	H10.7~H12.3 (マイナー前)	SV/AZV/ZZV5#系		形状	HIR	HB3	H3C	T10	T20	T10	T16					
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)					
H12.4~H15.7 (マイナー後)			形状	HIR	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T16						
			定格	12V55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)						
ビスタアルデオ	H10.7~H12.3 (マイナー前)	SV/AZV5#系		形状	HIR	HB3	H3C	T10	T20	T10	T20					
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W					
	H12.4~H15.7 (マイナー後)			形状	HIR	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20					
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W					
bB	H12.1~H15.3 (マイナー前)	NCP3#系	ルーフ仕様	形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)					
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー					
				ルーフ仕様	形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)				
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
	H15.4~H17.11 (マイナー後)			ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)				
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
	H17.12~H19.7 (マイナー前)		QNC2#系		ルーフ仕様	形状	H4orHID(D4R)	H9	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)			
						定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
		H19.8~H20.9 (マイナー1回目)					ルーフ仕様	形状	H4orHID(D4R)	H9	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
								定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
		H20.10~H26.7 (マイナー2回目)					ルーフ仕様	形状	H4orHID(D4R)	H9	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
								定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H26.8~(マイナー3回目)		ルーフ仕様	形状	HID(D4R)	H9	H11	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)					
				定格	42V35W	12V65W	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー					
bBオープンデッキ	H13.6~H15.3	NCP34		形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	S25(PY21W)					
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー					
ファンカーゴ	H11.8~H14.7 (マイナー前)	NCP2#系		形状	H4	-	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)					
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー					
	H14.8~H17.9 (マイナー後)			ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)				
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
プラッツ	H11.8~H14.7 (マイナー前)	NCP/SCPT1#系		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)					
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー					
	H14.8~H17.11 (マイナー後)			ルーフ仕様	形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20				
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W				
プリウス	H9.12~H12.4 (マイナー前)	NHW10		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20					
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W					
	H12.5~H15.8 (マイナー後)	NHW11		寒冷地仕様	形状	H4	-	H3	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)				
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
					H15.9~H17.10 (マイナー前)	NHW20		ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
									定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー

4 1992	5 1993	6 1994	7 1995	8 1996	9 1997	10 1998	11 1999	12 2000	13 2001	14 2002	15 2003	16 2004	17 2005	18 2006	19 2007	20 2008	21 2009	22 2010	23 2011	24 2012	25 2013	26 2014	27 2015	28 2016	29 2017
フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考																
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10																	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10																	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10																	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T10orLED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	12V5W	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	T10orLED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	T10orLED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W																	
-	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10																	
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10																	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
-	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10																	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10																	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
T10	-	T10	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	T10																	
12V5W	-	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	T10																	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	T10																	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	S25	T10																	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T20	T10																	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T20	T10																	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
-	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10																	
-	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10																	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T10	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	T10x31	T8x28	LED	T10	T20(リアフォグ)	LED	T20	T10																	
12V5W	12V8W	12V5W	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W																	

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスズ
輸入車

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスズ
輸入車

Table with columns for car name, year, type, and various lighting specifications (ロービーム, ハイビーム, フォグランプ, ポジション, ウインカー).

Table with columns for room lamp (ルームランプ), tail light (テール), stop lamp (ストップ), and license plate (ライセンス).

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
プレビス	H17.12~H19.5 (マイナー後)	JCG1#系	ルーフ仕様	形状	HID(D4R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
				形状	HID(D4R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
プロナード	H12.4~H14.8 (マイナー前)	MCX20	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H14.9~H15.5 (マイナー後)	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)		
		定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
プロボックス	H14.7~H17.7 (マイナー前)	NCP/NLP5#系	形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H17.8~H26.7 (マイナー1回目)	形状	H4	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
		定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
H26.8~ (マイナー2回目)	NSP160V	形状	H4	-	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
		定格	12V60/55W	-	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ベルタ	H17.11~H20.7 (マイナー前)	KSP/NCP/SCP9#系	形状	H4orHID(D4R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55Wor42V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H20.8~ (マイナー後)	形状	H4orHID(D4R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
		定格	12V60/55Wor42V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ポルテ	H16.4~H19.5 (マイナー前)	NNP1#系	形状	H4orHID(D4R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55Wor42V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
	H19.6~H24.5 (マイナー後)	形状	H4orHID(D4R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
		定格	12V60/55Wor42V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
H24.6~	NSP14#系	形状	H4orHID(D4R)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
		定格	12V60/55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
マークII	S63.8~H2.7 (マイナー前)	GX/LX/MX/SX/JZX8#系	セダン	形状	H4	-	H3C※	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
		ハードトップ	形状	H4	-	H3C※	T10	S25	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H2.8~H4.9 (マイナー後)	GX/LX/MX/SX/JZX8#系	セダン	形状	H4	-	H3C	T10	S25	T10	T20
				セダン コーナーリング ランプ仕様	形状	H4	-	H3C	コーナーリング ヒーター	S25	T10
		ハードトップ	形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	S25	
			ハードトップ コーナーリング ランプ仕様	形状	H4	-	H3	コーナーリング ヒーター	T20	T10	S25
	H4.10~H6.8 (マイナー前)	LX/GX/SX/JZX9#系	形状	H4	-	9006J	T10	S25	T10	T20	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H6.9~H8.9 (マイナー後)	形状	H4	-	9006J	T10	S25	T10	T20		
		定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H8.9~H12.9	GX/LX/JZX10#系	ハロゲン仕様	形状	H4	-	HB4※	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			HID仕様	形状	HID(D2R)	HB3	H3C※	T10	T20	T10	T20
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H12.10~H14.9 (マイナー前)	GX/JZX11#系	形状	HB4orHID(D2R)	H4	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20	T10	T20		
			12V51W(55W)or85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
		グラデーション グラデーション G・GT	形状	HB4orHID(D2R)	H4	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
			12V51W(55W)or85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
H14.10~H16.10 (マイナー後)	形状	HB4orHID(D2R)	H4	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20	T10	T20(WY21W)			
	12V51W(55W)or85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー				

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10x31andG14	T10x31	T10	-	T10	T20シングル	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	-	T10	T20シングル	T20	T16	T10	
12V10W	12V8W	12V4W	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	G14(サイド)	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	G14(サイド)	T20ダブル	T10	-	T16	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T20	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16	T16	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	-	LED	T10	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	-	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	※欄外参照
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	※欄外参照
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	※欄外参照
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	※欄外参照
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
									形状	規格	備考	
マークII	H14.10~ H16.10 (マイナー後)	GX/ JZX11#系	グランデS-V	形状	HB4orHID(D2R)	H4	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
マークII バン	S63.10~ H2.7 (マイナー前)	LX/YX7# 系	デラックス タイプ	形状	D4	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V65/60W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
				形状	D4	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V65/60W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H2.8~ H9.3 (マイナー後)	LX/YX7# 系	デラックス タイプ	形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
				形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
マークII ワゴン	S63.10~ H9.3	GX70系		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
マークII クオリス	H9.4~ H11.7 (マイナー前)	MCV/ SXV2#系	ルーフ仕様	形状	HB4	HB3	HB4	T10	T20	-	T20	
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	-	12V21W	
				形状	HB4	HB3	HB4	T10	T20	-	T20	
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	-	12V21W	
	H11.8~ H13.12 (マイナー後)	MCV/ SXV2#系	ルーフ仕様	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20	-	T20	
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
				形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20	-	T20	
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
マークII ブリット	H14.1~ H16.11 (マイナー前)	JZX/ GX11#系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21W	
	H16.12~ H19.5 (マイナー後)		JZX/ GX11#系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
マークX	H16.11~ H18.9 (マイナー前)	GRX12#系		形状	H7orHID(D4S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
				形状	H7orHID(D4S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H21.10~ H24.7 (マイナー前)	GRX13#系			形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
					定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
					形状	HID(D4S)	HB3	H16	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
					定格	42V35W	12V60W(65W)	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H28.11~ (マイナー2回目)	GRX13#系			形状	HID(D4S)orLED	-	LED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)
					定格	42V35WorLED	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
					形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
					定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
マークX ジオ	H19.9~	ANA/ GGA1#系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
MIRAI	H26.11~	JPD10		形状	LED	LED	-	LED	LED	LED	LED	
				定格	-	-	-	-	-	-	-	
メガクルーザー	H8.1~ H13.8	BXD20系		形状	H4	-	H3	G18	S25	T10	S25	
				定格	24V75/70W	-	24V55W	24V5W	24V21W	24V5W	24V25W	
ライトエース	S63.8~ H3.12 (マイナー前)	CM/YM40 系		形状	D4	-	H3改	コーナーリング と一体	S25	-	S25	
				定格	12V65/60W	-	12V35W	-	12V21W	-	12V21W	
	H4.1~ H6.7 (マイナー前)	CR/YR2# 系		形状	H4	-	H3d	コーナーリング と一体	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	-	12V21W	-	12V21W	
	H6.8~ H8.9 (マイナー後)	CR/YR2# 系		形状	H4	-	H3d	コーナーリング と一体	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	-	12V21W	-	12V21W	
ラウム	H9.5~ H11.7 (マイナー前)	EXZ1#系		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H9.5~ H11.7 (マイナー前)		ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	

4 1992	5 1993	6 1994	7 1995	8 1996	9 1997	10 1998	11 1999	12 2000	13 2001	14 2002	15 2003	16 2004	17 2005	18 2006	19 2007	20 2008	21 2009	22 2010	23 2011	24 2012	25 2013	26 2014	27 2015	28 2016	29 2017	ルームランプ			テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考		
																										フロント	センター	リア									
																										形状	規格	備考									
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																													
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																													
G14	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	-	S25	T10																													
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																													
G14	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	-	S25	G18																													
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V7.5W																													
G14	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10																													
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V5W																													
G14	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	S25	S25	G18																													
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V7.5W																													
G14	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10																													
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V5W																													
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																													
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																													
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																													
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																													
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																													
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																													
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																													
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																													
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																													
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																													
T10	T10x31	T10	LED	-	-	T20(リアフォグ)	LED	T10																													
12V5Wor8W	12V8W	12V4W	-	-	12V21W	-	-	12V5W																													
T10	T10x31	T10	LED	-	-	T20(リアフォグ)	LED	T10																													

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
ラウム	H11.8~H15.3 (マイナー後)	EXZ1#系	ルーフ仕様	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H11.8~H15.3 (マイナー後)	NCA/ NCZ2#系	ルーフ仕様	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
ラクティス	H17.9~H19.11 (マイナー前)	NCP/ SCP10#系	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	H7	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H19.12~H22.10 (マイナー後)	NCP/ NSP12#系	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	H7	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ラッシュ	H18.1~	J200E・ 210E	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D4R)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
				形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76K	バン	形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H26.8~	GRJ79K	ピックアップ	形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
ランドクルーザー 80	H1.10~H6.12 (マイナー前)	FJ/FZJ/ HDJ/ HZJ8#系	ルーフ仕様	形状	H4	H3C	-	コーナリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
	H7.1~H9.12 (マイナー後)	FJ/FZJ/ HDJ/ HZJ8#系	ルーフ仕様	形状	H4	H3C	H3C※	コーナリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W	
ランドクルーザー 100	H10.1~H14.7 (マイナー前)	UZJ/ HDJ100系	ルーフ仕様	形状	HB4	HB3	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
				形状	HB4	HB3	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H14.8~H17.3 (マイナー1回)	UZJ/ HDJ100系	ルーフ仕様	形状	HB4	HB3	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
				形状	HB4	HB3	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H17.4~H19.6 (マイナー2回)	UZJ/ HDJ100系	ルーフ仕様	形状	HB4	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
				形状	HB4	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
ランドクルーザー 200	H19.9~	UZJ200	ルーフ仕様	形状	H11	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H24.1~H27.7 (マイナー前)	URJ202	GX除く	形状	H11	HB3	H16	LED	T20	ASSY	T16
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V19W	-	12V21W	-	12V16W(18W)
	H25.1~H27.7 (マイナー前)	URJ202	GX除く	形状	HID(D4S)	HB3	H16	LED	T20	ASSY	T16
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V19W	-	12V21W	-	12V16W(18W)
	H27.8~	URJ202	GX除く	形状	LED	HB3orLED	LED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)
				定格	-	12V60W(65W)orLED	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ランドクルーザー シグナス	H10.12~H14.7 (マイナー前)	UZJ100系	ルーフ仕様	形状	H1	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
				形状	H1	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
T10×31	T10×31	-	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10×31	-	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10×31	T10×31	T20ダブルorLED	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5WorLED	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10×31	T10×31	LED	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T10×37	T20ダブルorLED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5WorLED	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T10×37	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10×37	-	T10×37	S25ダブル	-	-	LED	S25	G18	
12V10W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10×37	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W	
G14	T10×37	T10×37	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10×31	T10×31	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	※欄外参照
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10	T10×31andT10	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V5W	12V8Wand5W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V5W	12V8Wand5W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10×31andT10	T10×31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V8Wand5W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T10×31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T10×31	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10andLED	T10andLED	T10andLED	LED	-	LED	LED	T16	T10	
12V8Wand	12V8Wand	12V8Wand	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31andT10	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V5W	12V8Wand5W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
ランドクルーザー シグナス	H14.8~ H17.3 (マイナー1回)	UZJ100系		形状	H1	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
				形状	H1	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H17.4~ H19.6 (マイナー2回)		形状	H1	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
ランドクルーザー プラド	H8.5~ H11.5 (マイナー前)	KZJ/ VZJ90系		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H11.6~ H14.9 (マイナー後)	KZJ/ VZJ/ RZJ90系		形状	H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H14.10~ H21.8	KDJ/GRJ/ RZJ/TRJ/ VZJ120		形状	H4	-	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H21.9~ H25.8 (マイナー前)	GRJ/ TRJ15#系	TX	形状	H11	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			TX以外	形状	H11	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H25.9~ (マイナー後)		TX	形状	H11orLED	HB3	H16	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
			定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
TX以外	形状	H11orLED	HB3	H16	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
	定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
RAV4	H6.5~ H9.8 (マイナー前)	SXA1#系		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.9~ H12.4 (マイナー後)		リアスベア タイヤ付	形状	HB4	HB3	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20
			定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H12.5~ H15.6 (マイナー前)	ACA/ ZCA20系		形状	H4	-	HB4	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H15.7~ H17.10 (マイナー後)		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
			定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H17.11~ H20.8 (マイナー前)	ACA3#系		形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			リアスベア タイヤ付	形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H20.9~ (マイナー後)		形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
		定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
リアスベア タイヤ付	形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
	定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
ルーミー	H28.11~	M900A・ M910A		形状	H4orLED	LED	LED	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55WorLED	-	-	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
レジアス	H11.8~ H14.5	KCH/ RCH4#系	角型 フォグラブ	形状	H4	-	H3	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
			丸型 フォグラブ	形状	H4	-	H3d	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
レジアスエース	H11.7~ H16.7	LH16#/ RZH10#系		形状	H4	-	H3	コーナーリング ヒーター	T20	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W

4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29	
1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
ルームランプ			テール& ストップ			テール			ストップ			ハイマウント ストップ			バック			ライセンス			備考																														
フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウント	バック	ライセンス	備考	フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウント	バック	ライセンス	備考	フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウント	バック	ライセンス	備考	フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウント	バック	ライセンス	備考	フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウント	バック	ライセンス	備考							
T10	T10x31andT10	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10				
12V5W	12V8Wand5W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8Wand5W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8Wand5W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W					
T10	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10				
12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8Wand5W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8Wand5W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W					
T10	T10x31andT10	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31andT10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10				
12V5W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8Wand5W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8Wand5W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W					
G14	T10x31	T10x37	S25ダブル	-	-	G18	S25	T10	T10	T10x31	T10x37	T20ダブル	-	-	G18	T20	T10	T10	T10x31	T10x37	T10x37	T20ダブル	-	-	G18	T20	T10	T10x31	T10x37	T10x37	T20ダブル	-	-	G18	T20	T10	T10	T10x31	T10x37	T10x37	T20ダブル	-	-	G18	T20	T10					
12V10W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V10W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V10W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V10W	12V21W	12V5W	12V10W	12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V10W	12V21W	12V5W	12V5W	12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V10W	12V21W	12V5W				
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10				
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	-	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	-	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	-	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V5W	12V5W					
T10	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10				
12V5W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	12V5W					
T10	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10			
12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	-	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	-	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	-	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V5W	12V5W	12V8W	12V8W	1											

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
レジアスエース	H16.8~H22.6 (マイナー前)	KDH/TRH2#系	GL・スーパーGL	形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
			デラックス他	形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
			ハロゲン仕様	形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	HID仕様	形状	HID(D4R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)			
		定格	42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
	H22.7~ (マイナー後)	KDH/TRH2#系	GL・スーパーGL	形状	H4orHID(D4R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	レビン	S58.5~S60.4 (マイナー前)	AE8#系		形状	H4orD4	-	H3改	T10	S25	T10	S25
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W
S60.5~S62.4 (マイナー後)		AE85	1.5L		形状	H4	-	H3改	T10	S25	T10	S25
					定格	12V60/55Wor60/55WorI-Eor-	-	12V35W	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W
S62.5~H1.5 (マイナー前)		AE86	1.6L		形状	H4	-	H3改	コーナリングと一体	S25	T10	S25
					定格	12V60/55Wor60/55WorI-Eor-	-	12V35W	12V23W	12V5W	12V23W	
S62.5~H1.5 (マイナー後)		AE9#系			形状	H4	-	H3改	コーナリングと一体	S25	T10	S25
					定格	12V60/55Wor60/55WorI-Eor-	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W	
H1.5~H3.5 (マイナー後)		AE9#系			形状	H4	-	H3改	コーナリングと一体	S25	T10	S25
					定格	12V60/55Wor60/55WorI-Eor-	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W	
H3.6~H5.4 (マイナー前)		AE10#系			形状	H4	-	H3a	コーナリングと一体	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W	
H5.5~H7.4 (マイナー後)		AE10#系			形状	H4	-	H3a	コーナリングと一体	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W	
H7.5~H9.4 (マイナー前)		AE11#系			形状	H4	-	H3a	T10	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H9.5~H12.7 (マイナー後)		AE11#系			形状	H7	HB3	H3d	T10	T20	T10	T20
					定格	12V55W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29																												
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017																												
フロント	ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考																		
	センター	リア	リア																									
G14	T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																			
12V8W	12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																			
T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																			
12V8W	12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																			
T10x31	T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																			
12V8W	12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																			
G14	T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																			
12V8W	12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																			
G14	T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																			
12V8W	12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																			
G14	T10x31	T10orT8x28(3ドア)	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	G18																			
12V10W	12V10W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V7.5W																			
G14	T10x31	T10orT8x28(3ドア)	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	G18																			
12V10W	12V10W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V7.5W																			
G14	T10x31	T10	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	G18																			
12V10W	12V10W	12V4W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V7.5W																			
G14	T10x31	T10	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10																			
12V10W	12V10W	12V4W	12V4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																			
G14	T10x31	T10	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10																			
12V10W	12V10W	12V4W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																			
G14	T10x31	T10	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																			
12V10W	12V8W	12V4W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																			
G14	-	T10	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10																			
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	-	12V4W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W																			
G14	-	T10	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10																			
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	-	12V4W	12V4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																			