

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
日産  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イース  
ズ  
輸入車

ニッサン

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
アベニール	H2.5~H10.7 (マイナー前)	W10	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			サリユー	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H7.8~H10.7 (マイナー後)	W10	サリユー ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			ルーフ仕様	形状	H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H10.8~H17.11	W11	ルーフ仕様	形状	H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
		バン	形状	H4	-	H11	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
e-NV200	H26.6~	W11	ワゴン	形状	H4	-	H11	LED	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
			定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
インフィニティ Q45	H1.10~H5.5 (マイナー前)	HG50, G50	ルーフ仕様	形状	H4	H3C	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H5.6~H9.7 (マイナー後)	G50	ルーフ仕様	形状	H4	H3C	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
ウイングロード	H8.6~H11.4	Y10	AD	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H11.5~H13.9 (マイナー前)	CY10	カリフォルニア	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H13.10~H17.10 (マイナー後)	Y11		形状	IH01	-	H3	T10	S25	-	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー
	H17.11~H18.11 (マイナー前)	Y12	RSタイプ	形状	HB4orHID(D2S)	H1	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
			RSタイプ	形状	HB4orHID(D2S)	H1	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H18.12~ (マイナー後)	Y12	RSタイプ	形状	HB4orHID(D2S)	H1	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
T30				形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	T10	T20(WY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
X-TRAIL	H12.10~H15.5 (マイナー前)	T30		形状	H4orHID(D2R)	H1	H11	T10	T20(WY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H15.6~H19.7 (マイナー後)	T31		形状	H4orHID(D2S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
	H19.8~H22.6 (マイナー前)	T31		形状	H11orHID(D2S)	H1	H8	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
H22.7~H25.11 (マイナー後)	T/NT32		形状	H11orLED	H9orLED	H11	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55WorLED	12V65WorLED	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考																
フロント	センター	リア																							
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10																	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10																	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10																	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10																	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	T10	-	LED	T16	T10																	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	G14	T10	S25ダブル	T10	-	LED	T16	T10																	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	-	T10	LED	-	-	T16	S25	T10																	
12V5W	-	12V5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
T10	T10x31	-	LED	-	-	T16	S25	T10																	
12V5W	12V10W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	ASSY	S25ダブル	-	S25シングル	T16	S25	T10																	
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10(トランク)	S25ダブル	-	S25シングル	T16	S25	T10																	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	ASSY	S25ダブル	-	S25シングル	T16	S25	T10																	
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10(トランク)	S25ダブル	-	S25シングル	T16	S25	T10																	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10																	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T10orLED	T16	T10																	
12V10Wor8W(ルーフ仕様)	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	G14	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																	
12V8W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	G14	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																	
12V8W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	G14	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																	
12V8W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	-	T20	T10																	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10																	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																	
T10x31	T10x31(サイド)	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10																	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																	
T10x31	T10x31(サイド)	T10x31	LED	-	-	LED	T20	T10																	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V21W	12V5W																	
ASSY	T10x31	T8x28	-	T10	T20シングル	LED	T16	T10																	
-	12V8W	12V5W	-	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	

# トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ 三菱 ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

## ニッサン

平成	1	2	3
西暦	1989	1990	1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
X-TRAIL	H27.4~	HT/HNT32	ハイブリッド	形状	LED	-	H11	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)	
				定格	-	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
エスカルゴ	H1.1~ H2.11	G20		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W-イエロー	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
AD/ ADエキスパート	H18.12~ H28.11	Y12		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W	
NT100 クリッパー	H25.12~	DR16T		形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	-	T16	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)	
NV100 クリッパー	H25.12~	DR64V		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
NV100 クリッパーリオ	H25.12~	DR64W	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
			HD仕様	形状	HID(D2R)	H1	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
NV150 AD	H28.12~	Y12		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
NV200 バネット	H21.5~	M20		形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
NV350 キャラバン	H18.12~	E26系	ローグレード	形状	H4orHID(D2R)	-	H11	T10orLED	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
			アッパー グレード	形状	H4orHID(D2R)	-	H11	T10orLED	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
エルグランド	H9.5~ H12.7 (マイナー前)	E50	ミドル大型 ルームランプ	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	-	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
			ミドル小型 ルームランプ	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	-	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
	H12.8~ H14.4 (マイナー後)				形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H1	コーナーリング と一体	T20(WY21W)	-	T20
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H14.5~ H16.7 (マイナー前)			タイプV-VG	形状	H7orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
				ライダー	形状	H7orHID(D2R)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H16.8~ H22.7 (マイナー後)			AF5仕様	形状	HID(D2R)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H22.8~ H25.12 (マイナー前)				形状	HID(D2S)	H9	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
					定格	85V35W	12V65W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
				LED仕様	形状	LED	-	H11	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
					定格	-	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H26.1~ (マイナー後)			HID仕様	形状	HID(D2S)	H9	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	85V35W	12V65W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
オッティ	H17.6~ H18.9	H91W	2灯式	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
			4灯式	形状	H1orHID(D2S)	HB3	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
H18.10~ H19.7 (マイナー前)	H92W		2灯式	形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ルームランプ			テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考																
フロント	センター	リア																							
LED	T10x31	T8x28	-	T10	T20シングル	LED	T16	T10																	
-	12V8Wand12V5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
-	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	-	S25	T10																	
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	-	-	S25ダブル	-	-	-	T16	T10																	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10																	
12V8W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10																	
12V8W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																	
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10																	
-	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																	
T10x31	T10x30	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	T10x30	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	G14	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10																	
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																	
G14	T10x31	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10																	
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																	
G14	G14	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10																	
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																	
G14	G14	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
G14	G14	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																	
G14	G14	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																	
T10	T10x31(サイド)	T10x31	LED	T10	-	LED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	T10x31(サイド)	T10x31	LED	T10	-	LED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T10	T10x31(サイド)	T10x31	LED	T10	-	LED	T16	T10																	
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																	
-	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10																	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																	
-	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10																	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																	
-	T10x31	-	LED	-	-	T16orLED	T16	T10																	
-	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																	

# トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ 三菱 ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

# トヨタ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア				
					形状	定格	形状	定格	形状	定格	形状	定格	形状	定格	
オッティ	H19.8~ (マイナー後)	H92W	4灯式	形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)				
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
	H18.10~			形状	HID(D2S)	HB3	-	T10	T20	T10	T20(WY21W)				
				定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー				
キックス	H20.10~	H59A		形状	H4	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10	S25(PY21W)				
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
キャラバン/ ホームミー	S61.9~ H2.7 (マイナー前)	E24		形状	H4orシールドビーム	-	H3※	T10	S25	-	S25				
				定格	12V60/55Wor角型2灯式	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W				
	H2.8~ H13.3 (マイナー後)			形状	H4orシールドビーム	-	H3C※	T10	S25	-	S25				
				定格	12V60/55Wor角型2灯式	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W				
キャラバン	H13.4~ H17.11 (マイナー前)	E25	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3a※	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)				
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー				
				ミドル大型 ルームランプ	形状	H4	-	H3a※	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)			
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
				H17.12~ H25.5 (マイナー後)	E25	ルーフ仕様	形状	H4	-	H11※	T10	T20	-	S25(PY21W)	
							定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー	
	ミドル大型 ルームランプ	形状	H4				-	H11※	T10	T20	-	S25(PY21W)			
		定格	12V60/55W				-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー			
	キューブ	H10.2~ H12.8 (マイナー前)	Z10				ハロゲン仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
								定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
		H12.9~ H14.9 (マイナー後)		HID仕様	形状	H4		-	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)		
					定格	12V60/55W		-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
H14.10~ H17.4 (マイナー前)		Z11		ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)		-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20		
					定格	12V60/55Wor85V35W		-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W		
H17.5~ H18.12 (マイナー1回目)			ルーフ仕様		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)			
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー			
H19.1~ H20.10 (マイナー2回目)			ルーフ仕様		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)			
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー			
H20.11~		Z12	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	H8	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)				
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー				
キューブ キュービック	H15.9~ H17.4 (マイナー前)	GZ11	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20				
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W				
				H17.5~ H18.12 (マイナー1回目)	形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)			
	定格				12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー				
	H19.1~ H20.11 (マイナー2回目)				形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)			
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー				
クリッパー	H15.9~ H25.11	U71・72		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T16				
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)				
クリッパー トラック	H15.9~ H25.11	U71・72		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T16				
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)				
クルー	H5.7~ H17.10 (マイナー前)	K30		形状	H4	-	H3	コーナリング と一体	S25	T10	S25				
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W				
	H17.11~ H19.7 (マイナー1回目)			形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)				
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー				

※二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

フロント	センター	リア	テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
			テール	ストップ						
			フロント	センター						
-	T10x31	-	LED	-	-	-	T20orLED	T16	T10	
-	12V8W	-	-	-	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	LED	-	-	-	LED	T16	T10	
-	12V8W	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	T16	S25	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	-	-	S25	G18	※欄外参照
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V10W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	-	S25orLED	S25	G18	※欄外参照
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V10W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	-	-	T20	T10	※欄外参照
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	-	-	T20	T10	※欄外参照
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31orG14	G14	T10	T20ダブル	-	-	-	-	T20	T10	※欄外参照
12V10Wor8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	-	T10	T20	T10	※欄外参照
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	-	T10	T20	T10	※欄外参照
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10x31orG14	G14	T10	T20ダブル	-	-	-	T10	T20	T10	※欄外参照
12V10Wor8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	-	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	-	-	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	-	-	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31orG14	G14	T10	T20ダブル	-	-	-	T10	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	-	T20	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x31	LED	-	-	-	T20	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W	-	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	-	T16	T16	T10	
12V5W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	-	T20	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	-	T20	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x31	LED	-	-	-	T20	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V8W	-	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	-	-	T10	T20シングル	T16orT10	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)or5W	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T16	T20ダブル	-	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	-	12V16W(18W)	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31orG14	T10x31	T10x31(サイド)	S25ダブル	-	-	-	T16	S25	G18	
12V10W	12V8Wor10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V13W	12V21W	1210W	
T10x31orG14	T10x31	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	G18	
12V10W	12V8Wor10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V10W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリス  
ズ  
輸入車

## ニッサン

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー				
									フロント	サイド	リア		
									形状	定格	備考		
クルー	H19.8~ (マイナー2回目)	K30		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W		
サニー	H2.1~ H5.12	B13		形状	H4	-	H3	T10	S25	-	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W		
	H6.1~ H7.8 (マイナー前)	B14		形状	H4	-	H3a	T10	S25	-	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W		
	H7.9~ H10.9 (マイナー後)	B14		形状	H4	-	H3a	T10	S25	-	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W		
H10.10~ H16.5	B15		形状	IH01	-	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)			
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
サニー カリフォルニア	H2.10~ H7.5 (マイナー前)	Y10		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H7.6~ H8.4 (マイナー後)		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	T20			
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
サファリ	S62.10~ H6.9 (マイナー前)	Y60		形状	H4	-	-	T10	S25	G14	S25		
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V6W	12V21W		
	H6.10~ H9.9 (マイナー後)		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25			
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H9.10~ H14.10 (マイナー前)	12V仕様		形状	H4	-	-	-	S25	-	S25		
				定格	12V60/55W	-	-	コーナリング と一体	12V21W	-	12V21W		
				H14.11~ H16.7 (マイナー1回目)	Y61	形状	H4	-	H3	T10	T20(WY21W)	-	S25(PY21W)
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H16.8~ H19.6 (マイナー2回目)		形状	H4	-	H11	T10	T20(WY21W)	-	T20				
		定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W				
S62.10~ H9.8	Y60	24V仕様	形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25			
			定格	24V75/70W	-	-	24V5W	24V25W	24V5W	24V25W			
GT-R	H19.12~ H25.11 (マイナー前)	R35		形状	HID(D2S)	H9	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
				定格	85V35W	12V65W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
	H25.12~ H28.7 (マイナー1回目)		形状	LED	-	-	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
			定格	-	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
	H28.8~ (マイナー2回目)		形状	LED	LED	-	LED	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)			
			定格	-	-	-	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー			
シーマ	S63.1~ H3.7	Y31		形状	H4	-	H3C	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H3.8~ H5.8 (マイナー前)	Y32		形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H5.9~ H8.7 (マイナー後)		形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20			
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H8.6~ H9.8	Y33		形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	コーナリング と一体	T20	T10	T20		
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W			
	H13.1~ H15.10 (マイナー前)	F50	ハロゲン仕様	形状	H4	H1	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)		
				定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
				HID仕様	形状	HID(D2S)	H1	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
					定格	85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
H15.11~ H18.1 (マイナー1回目)				形状	HID(D2S)	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
				定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
				H18.2~ H22.7 (マイナー2回目)		形状	HID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)
						定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー
H24.5~	HGY51		形状	HID(D2S)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
			定格	85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10x31orG14	T10x31	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	G18	
12V10W	12V8Wor10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V10W	
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
-	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16	T16	T10	
12V8W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16	T16	T10	
12V8W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	-	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10	
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10	
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10	
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	-	S25	-	-	S25orLED	S25	T10	
24V6W	24V10W	-	24V25/10W	-	-	24V25WorLED	24V25W	24V5W	
T10	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	-	12V3.4W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	LED	-	LED(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V3.4W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	-	LED	LED	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V3.4W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	T16	S25	G18	
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V10W	
G14andT7	T10x31andT8x28	T10(トランク)	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13W	12V13W	12V5W	
G14andT7	T10x31andT8x28	T10(トランク)	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13W	12V13W	12V5W	
G14andT7	T10x31(サイド)	T10(トランク)	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T20	T10	
12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10(トランク)	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10(トランク)	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10(トランク)	LED	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3.4W	-	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10andT10x31	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V10Wand12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	

# ニッサン

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
ジューク	H22.6~	F15		形状	H4orHID(D2R)	H1	H8	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
シルビア	S63.5~ H5.9	S13	プロジェクター ヘッド	形状	H4	H3C	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	S63.5~ H2.12 (マイナー前)	S13	プロジェクター ヘッド	形状	H3C	H3	H3C*	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H3.1~ H5.9 (マイナー後)	S14	プロジェクター ヘッド	形状	H1	H3	H3C*	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H5.10~ H8.5 (マイナー前)	S14	プロジェクター ヘッド	形状	H4	H3C	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H8.6~ H10.12 (マイナー後)	S15	プロジェクター ヘッド	形状	H1	H1	H3	T10	T16	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
	H11.1~ H14.8	S15	プロジェクター ヘッド	形状	H1orHID(D2S)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
シルヴィア ヴァリエッタ	H12.7~ H13.12	S15	プロジェクター ヘッド	形状	H1orHID(D2S)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
シルフィ	H24.12~	B17	プロジェクター ヘッド	形状	H11orHID(D2S)	H9	H11	LED	S25(PY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	-	12V21Wアンバー	12V5WアンバーorASSY	12V21Wアンバー
スカイライン	S60.8~ H1.4	R31	プロジェクター ヘッド	形状	H4	H1	-	コーナリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	-	-	12V21W	12V5W	12V21W
	S62.8~ H1.4	R31	プロジェクター ヘッド	形状	H3C	H3	-	コーナリング と一体	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V85W	-	-	12V21W	12V5W	12V21W
	H1.5~ H6.11	R32	プロジェクター ヘッド	形状	H4	-	H3C	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロー	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H1.5~ H3.7 (マイナー前)	R32	プロジェクター ヘッド	形状	H3C	H3	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V85W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H3.8~ H5.7 (マイナー後)	R32	プロジェクター ヘッド	形状	H1	H3	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V85W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H5.8~ H7.12 (マイナー前)	R33	2ドア	形状	H1	H1	H3a	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H5.8~ H7.12 (マイナー前)	R33	4ドア	形状	H1	H1	H3a	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H8.1~ H10.4 (マイナー後)	R33	2ドア	形状	H1	H1	H3	T10	T16	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
	H8.1~ H10.4 (マイナー後)	R33	4ドア2灯式	形状	H4	-	H3	コーナリング と一体	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H8.1~ H10.4 (マイナー後)	R33	4ドア4灯式	形状	H1	H1	H3	T10	T20	T10	T20
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H7.1~ H10.12	R33	GTR	形状	H1orHID(D2S)*	H1*	H3	T10	T16	T10	S25	
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W	
H10.5~ H12.7 (マイナー前)	R34	2ドア ハロゲン仕様	形状	H1	HB3	-	T10	T20	T10	T20	
			定格	12V55W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
		2ドア HID仕様	形状	HID(D2R)	HIR特殊	-	T10	T20	T10	T20	
			定格	85V35W	12V65W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
		4ドア ハロゲン仕様	形状	H1	HB3	-	T10	T20	T20	S25(PY21W)	
			定格	12V55W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
		4ドア HID仕様	形状	HID(D2R)	HIR特殊	-	T10	T20	T10	S25(PY21W)	
			定格	85V35W	12V65W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
H12.8~ H13.6 (マイナー後)	R34	2ドア ハロゲン仕様	形状	H1	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
			定格	12V55W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	

\* 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考	
T10	-	T8x28	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	G18	
12V8W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	G18	※欄外参照
12V8W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	G18	※欄外参照
12V8W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	S25シングル	T10orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	12V21W	12V5WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	S25シングル	T10orLED	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	12V21W	12V5WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレック)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	-	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V3.8W	-	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
ASSY	T10x31	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
-	12V5W	12V3.4W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14andT10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	
12V10Wand5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W	
G14andT10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	
12V10Wand5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	※欄外参照
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレック)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V13W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレック)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V13W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフレック)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
12V8Wor10W(ルーフレック)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8Wor10W(ルーフレック)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V13W	12V5W	

# ニッサン

平成	1	2	3
西暦	1989	1990	1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
スカイライン	H12.8~H13.6 (マイナー後)	R34	2ドア HID仕様	形状	HID(D2R)	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20
				定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
			4ドア ハロゲン仕様	形状	H1	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
			4ドア HID仕様	形状	HID(D2R)	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.6~H16.10 (マイナー前)	V35	形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20	T10	T20	
				定格	85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20	T10	T20	
				定格	85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			形状	HID(D2S)	-	HB4※	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20	
				定格	85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
形状	HID(D2S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20				
	定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W			
H25.11~	HV/ HNV37	形状	LED	-	LED	LED	LED	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	-	-	-	-	-	12V21Wアンバー		
スカイライン クロープ	H15.1~H17.10 (マイナー前)	V35	形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20	T10	T20	
				定格	85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			形状	HID(D2S)	H1	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
				定格	85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H19.10~H21.12 (マイナー前)	V36	形状	HID(D2S)	-	H1	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20	
				定格	85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
			形状	HID(D2S)	-	H1	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20	
				定格	85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
H22.1~	(マイナー後)	形状	HID(D2S)	-	H1	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20		
			定格	85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J50	形状	HID(D2S)	H9	H8	T10	T20	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	85V35W	12V65W	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー
ステージア	H8.9~H10.7 (マイナー前)	C34	形状	H4	-	H3C※	T10	S25	T10	T20	
				定格	12V60W/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3※	T10	T20	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.10~H16.7 (マイナー前)	M35	形状	H1orHID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
			形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
				定格	85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
H15.6~H16.8	AM35	形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20(WY21W)	T10	T16		
			定格	85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)	
セドリック/ グロリア	S62.6~H3.5	Y31	形状	H4orシールドビーム	H3Corシールドビーム	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55Wor丸型4灯式	12V55Wor丸型4灯式	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H3.6~H5.5 (マイナー前)	Y32	角型2灯式	形状	H4	-	H3※	T10	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			丸型4灯式	形状	H4	H3C	H3※	T10	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H5.6~H7.5 (マイナー後)	Y32	角型2灯式	形状	H4	-	H3※	T10	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			丸型4灯式	形状	H4	H3C	H3※	T10	S25	T10	T20
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H7.6~H9.5 (マイナー前)	Y33	角型2灯式	形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
丸型4灯式			形状	H4	H1	H3	T10	T20	T10	T20	
			定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ		テール&ストップ		テール		ストップ		ハイマウントストップ		バック		ライセンス		備考	
フロント	センター	リア	テール	ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス						
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	-	T16orLED	T16	T10						
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)orLED	12V13W	12V5W						
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	-	T16orLED	T20	T10						
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W						
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	-	T16orLED	T20	T10						
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W						
T10×31	T10×31(サイド)	T10	LED	-	-	-	LED	T16	T10						
12V8W	12V8W	12V3.4W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
T10×31	T10×31(サイド)	T10	LED	-	-	-	LED	T16	T10						
12V8W	12V8W	12V3.4W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
T10	T10(サイド)	T10	LED	-	-	-	LED	T16	T10					※欄外参照	
12V8W	12V8W	12V3.4W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
T10	T10(サイド)	T10	LED	-	-	-	LED	T16	T10						
12V8W	12V8W	12V3.4W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
ASSY	T10	T10	LED	-	-	-	LED	LED	T10						
-	12V8W	12V3.4W	-	-	-	-	-	-	12V5W						
T10×31	-	T10	LED	-	-	-	LED	T16	T10						
12V8W	-	12V3.4W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
T10×31	-	T10	LED	-	-	-	LED	T16	T10						
12V8W	-	12V3.4W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
T10	-	T10	LED	-	-	-	LED	T16	T10						
12V8W	-	12V3.4W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
T10	T10(サイド)	T10×31	LED	-	-	-	LED	T16	T10						
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	-	T10orLED	T16	T10					※欄外参照	
12V8W	12V10Wor8W(ルーフレッド)	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W						
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	-	T10orLED	T16	T10					※欄外参照	
12V8W	12V10Wor8W(ルーフレッド)	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W						
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10						
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10						
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10						
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W						
G14	T10×31	T10×31	S25ダブル	-	-	-	-	S25	G18						
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V10W						
G14andT7	T10×31andT8×28	T10(トランク)	T20ダブル	-	-	-	T16	T20	T10					※欄外参照	
12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V13W	12V21W	12V5W					※欄外参照	
G14andT7	T10×31andT8×28	T10(トランク)	T20ダブル	-	-	-	T16	T20	T10					※欄外参照	
12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V13W	12V21W	12V5W					※欄外参照	
G14andT7	T10×31andT8×28	T10(トランク)	T20ダブル	-	-	-	T16	T16	T10					※欄外参照	
12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V13W	12V13W	12V5W					※欄外参照	
G14andT7	T10×31andT8×28	T10(トランク)	T20ダブル	-	-	-	T16	T16	T10					※欄外参照	
12V8Wand3W	12V10Wand3W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V13W	12V13W	12V5W					※欄外参照	
G14andT7	T10×31(サイド)	T10(トランク)	T20(セドリック)	T10(グロリア)	T20(グロリア)	T16	T16	T10	T10						
12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V13W	T12V5W	T10						
G14andT7	T10×31(サイド)	T10(トランク)	T20(セドリック)	T10(グロリア)	T20(グロリア)	T16	T16	T10	T10						
12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V13W	T12V5W	T10						

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イクスズ  
輸入車

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリス  
ズキ  
輸入車

# ニッサン

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジショニング	ウインカー							
									フロント	サイド	リア					
セドリック／グロリア	H9.6～H11.5 (マイナー後)	Y33	角型2灯式	形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20					
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W					
			丸型4灯式	形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	T10	T20	T10	T20					
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W					
	H11.6～H13.11 (マイナー前)	Y34	セドリック	形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)					
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wor	12V21Wアンバー					
			グロリア	形状	H1orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)					
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー					
	H13.12～H16.9 (マイナー後)	Y34	セドリック	形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)					
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー					
	H13.12～H16.9 (マイナー後)	Y34	グロリア	形状	H1orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)					
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー					
セドリック／グロリアワゴン	S58.8～H7.5	WY30		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25					
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W					
セフィーロ	S63.9～H2.7 (マイナー前)	A31	プロジェクターヘッド	形状	H3C	H3C	H3※	T10	T16	T10	S25					
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W					
			角型ヘッド	形状	H4	H3C	H3※	T10	T16	T10	S25					
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W					
	H2.8～H6.7 (マイナー後)	A31	プロジェクターヘッド	形状	H1	H3C	H3※	T10	T16	T10	S25					
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W					
	H6.8～H8.12 (マイナー前)	A32			形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25				
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W				
				H9.1～H10.11 (マイナー後)	A32		形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	S25(PY21W)		
							定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
	H10.12～H11.12 (マイナー前)	A33	HID仕様	形状	HID(D2R)	HIR特殊	H3	T10	T20	T10	S25(PY21W)					
				定格	85V35W	12V65W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー					
H13.1～H15.2 (マイナー後)			A33		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20	T10	S25(PY21W)				
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー				
H13.1～H15.2 (マイナー後)	A33		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20	T10	S25(PY21W)						
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー						
セフィーロワゴン	H9.6～H11.7 (マイナー前)	A32		形状	H4	-	H3	T10	S25	-	S25(PY21W)					
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー					
				H11.8～H12.8 (マイナー後)	A32		形状	H4	H1	H3	T10	S25	-	S25(PY21W)		
							定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー		
セレナ	H3.6～H8.12 (マイナー前)	C23		ハイウェイスター	形状	H4	-	H3C※	コーナリングと一体	S25	T10	S25				
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W					
				H9.1～H9.12 (マイナー後)	C23			形状	H4	-	H3C※	コーナリングと一体	S25	T10	T20	
								定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H10.1～H11.5 (マイナー後)	C23			ハイウェイスター	形状	H4	-	H3a※	コーナリングと一体	S25	T10	T20			
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W				
					H11.6～H13.11 (マイナー前)	C24			形状	H4	-	H3a※	コーナリングと一体	S25	T10	T20
									定格	12V60/55W	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H12.6～H13.11 (マイナー前)	C24			ハイウェイスター	形状	H4	-	H3a※	コーナリングと一体	S25	T10	T20			
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W				
					H13.12～H17.4 (マイナー後)	C24			形状	H4	-	H3a※	コーナリングと一体	S25	T10	T20
									定格	12V60/55W	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V21W	
H17.5～H19.11 (マイナー前)	C25			ハイウェイスター	形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20				
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W				
				H17.5～H19.11 (マイナー前)	C25			形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
								定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
H17.5～H19.11 (マイナー前)	C25			ハイウェイスター	形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20				
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W				
				H17.5～H19.11 (マイナー前)	C25			形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
								定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

		ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
		フロント	センター	リア						
G14andT7	T10×31(サイド)	T10(トランク)	T20(セドリック)	T10(グロリア)	T20(グロリア)	T16	T16	T10		
12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V13W	T12V5W		
G14andT7	T10×31(サイド)	T10(トランク)	T20(セドリック)	T10(グロリア)	T20(グロリア)	T16	T16	T10		
12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V13W	T12V5W		
G14	T10×31	T10(トランク)	T20orLED(グロリア)	-	-	T16	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V3.4W	12V21/5WorLED	-	-	12V16W(18W)	12V13W	T12V5W		
G14	T10×31	T10(トランク)	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13W	12V13W	12V5W		
G14	T10×31	T10(トランク)	LED	-	-	T16	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V3.4W	-	-	-	12V13W	12V13W	12V5W		
-	T10×31	T10×31	S25ダブル	-	-	S25	S25	G18		
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V7.5W		
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10		※欄外参照
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10		※欄外参照
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10		※欄外参照
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10		
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10		
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T20orT10(大型)	T16	T10		
12V8Wor10W(ルーフレール仕様)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21Wor5W	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T20orT10(大型)	T16	T10		
12V8Wor10W(ルーフレール仕様)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21Wor5W	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T20orT10(大型)	T16	T10		
12V8Wor10W(ルーフレール仕様)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21Wor5W	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10		
12V8Wor10W(ルーフレール仕様)	12V10W	12V10W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10		
12V8Wor10W(ルーフレール仕様)	12V10W	12V10W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
G14andT10×31(ルーフレール仕様のみ)	T10×31	T10×31(ルーフレール無しのみ)	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10		※欄外参照
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
G14andT10×31(ルーフレール仕様のみ)	T10×31	T10×31(ルーフレール無しのみ)	T20ダブル	-	-	T10orLED	T20	T10		※欄外参照
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V21W	12V5W		
G14andT10×31(ルーフレール仕様のみ)	T10×31	T10×31(ルーフレール無しのみ)	T20ダブル	-	-	T10orLED	T20	T10		※欄外参照
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V21W	12V5W		
G14andT10×31(ルーフレール仕様のみ)	T10×31	T10×31(ルーフレール無しのみ)	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10		※欄外参照
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	T10	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W		
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	T10	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W		
T10×31	T10×31(サイド)	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10		
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリス  
ズキ  
輸入車

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イソズ  
輸入車

# ニッサン

平成	1	2	3
西暦	1989	1990	1991

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ウインカー								
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア		
セレナ	H19.12~H22.10 (マイナー後)	C25	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)		
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
		HID仕様	形状	HID(D2S)	H11	H8	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)			
			定格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
	H22.11~H24.7 (マイナー前)	C26		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)		
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー-orASSY	12V21Wアンバー		
		H24.8~H25.11 (マイナー1回目)	C26		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー-orASSY	12V21Wアンバー	
	H25.12~H28.7 (マイナー2回目)	C26		形状	H11orLED	HB3	H11	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V55W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
		H28.8~	C27		形状	H11orLED	H9	H11	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
					定格	12V55WorLED	12V65W	12V55W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ハイウェイスター	C27		形状	H11orLED	H9	H8	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
			定格	12V55WorLED	12V65W	12V35W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
	ダットサン	H1.9~H8.12	D21		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
H9.1~H14.7		D22		形状	H4	-	-	T10	S25	-	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー		
ティアナ	H15.2~H17.11 (マイナー前)	J31		形状	H1orHID(D2R)	H7	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
		H17.12~H20.5 (マイナー後)	J31		形状	H11orHID(D2S)	H7	H8	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H20.6~H26.1	J32	2灯式	形状	HID(D2R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
				定格	85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			4灯式	形状	H11orHID(D2S)	H9	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			アクシス	形状	HID(D2S)	H9	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
				定格	85V35W	12V65W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H26.2~	L33		形状	H11orHID(D2S)	H9	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ティーダ	H16.9~H19.12 (マイナー前)	C11	2灯式	形状	H4orHID(D2R)	-	H8	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
			HID仕様4灯式 (AFS車)	形状	HID(D2S)	H11	H8	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
				定格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
			H20.1~ (マイナー後)	C11		形状	H4orHID(D2S)	H11	H8	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
ティーダラティオ	H16.9~H19.12 (マイナー前)	C11	2灯式	形状	H4orHID(D2R)	-	H8	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
			HID仕様4灯式 (AFS車)	形状	HID(D2S)	H11	H8	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
				定格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
			H20.1~ (マイナー後)	C11		形状	H4orHID(D2S)	H11	H8	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
ティーノ	H10.12~H15.3	V10		形状	H1	HB3	H3	T10	T20	T10	T16		
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)		
デイズ	H25.6~	B21W		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			ハイウェイスター	形状	HID(D4S)	-	H16	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	42V35W	-	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
デイズルークス	H26.2~H28.11 (マイナー前)	B21A		形状	H4	-	H16	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
				定格	12V60/55W	-	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10×31	T10×31(サイド)	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10×31(サイド)	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31(サイド)	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31(サイド)	T10×31	T20ダブルorLED	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5WorLED	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31(サイド)	T10×31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T13	T13	T10×31	-	LED	T20シングル	LED	T16	ASSY	
12V10W	12V10W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	-	
T13	T13	T10×31	-	LED	T20シングル	LED	T16	ASSY	
12V10W	12V10W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	-	
G14	T10×31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10×31	-	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V13W	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31(サイド)	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10×31(サイド)	T10	LED	T10	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V3.4W	-	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31(サイド)	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3.4W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10(サイド)	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3.4W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10(サイド)	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3.4W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
ASSY	T10	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
-	12V8W	12V3.4W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
LED	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
LED	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T8×28	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
LED	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
-	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
LED	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
-	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T8×28	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V5W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
G14orT10(ルーフレール仕様)	T10×31	T10	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10	
12V8Wor5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イソズ  
輸入車

# ニッサン

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー							
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア	
デイズルークス	H26.2~ H28.11 (マイナー前)	B21A	ハイウェイスター	形状	HDI(D4S)	-	H16	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)	
				定格	42V35W	-	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	形状			H4	-	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
	定格			12V60/55W	-	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	形状			LED	-	H16orLED	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
	定格			-	-	12V19WorLED	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
デュアリス	H19.5~ H21.8 (マイナー前)	J10		形状	H7orHID(D2R)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
	形状			H7orHID(D2R)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
	定格			12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
テラノ	S61.8~ H6.10 (マイナー前)	D21		形状	H4	-	-	T10	S25	ASSY	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	
	形状			H4	-	-	T10	S25	ASSY	S25		
	定格			12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W		
	H7.9~ H11.1 (マイナー前)	R50	タイヤキャリア付き	形状	H4orHID(D2S)	HB3	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			タイヤキャリア無し	形状	H4orHID(D2S)	HB3	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
H11.2~ H14.8 (マイナー前)	R50			形状	H4orHID(D2S)	HB3	H3	T10	T20	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V21W	12V5W	12B21W	12V5W	12V21Wアンバー	
				形状	H4orHID(D2S)	HB3	-	T10	S25	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
テラノレグラス	H8.8~ H11.1 (マイナー前)	R50		形状	H4orHID(D2S)	HB3	-	T10	S25	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
	H11.2~ H14.8 (マイナー前)			形状	H4orHID(D2S)	HB3	H3	T10	T20	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
ノート	H17.1~ H19.12 (マイナー前)	E11		形状	H4orHID(D2R)	-	H8	T10	T20	T10	T16	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V16W(18W)	
	形状			H4orHID(D2R)	-	H8	T10	T20(WY21W)	T10	T16		
	定格			12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V16W(18W)		
	H24.9~	NE/E12			形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H26.10~ (マイナー前)	HE12	e-POWER		形状	H4orLED	HB3	H11	T10orLED	S25(PY21W)	LED	T20(WY21W)
					定格	12V60/55WorLED	12V60W(65W)	12V55W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H28.11~				形状	H11orLED	HB3	H8	T10orLED	S25(PY21W)	LED	T20(WY21W)	
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V35W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ハイパーミニ	H11.9~ H13.12	EAO		形状	H4	-	-	T10	T20	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
パオ	H1.1~ H1.12	PK10		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
パスアラ	H11.11~ H15.6	U30	ルーフ仕様	形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	形状			H1orHID(D2R)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20		
	定格			12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
	H13.8~ H15.6 (マイナー前)			形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
パルサー	S61.5~ H2.7	N13	ハッチ・バックセダン	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロ-	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H2.8~ H6.6	N14	ハッチバック	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロ-	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H2.8~ H4.7 (マイナー前)		セダン	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロ-	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017																												
ルームランプ						テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考																
フロント	センター	リア																										
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	T10x31(サイド)	T10(センター)	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10																				
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																				
T10	T10x31(サイド)	T10(センター)	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10																				
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																				
G14	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10																				
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																				
G14	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10																				
12V10W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																				
-	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10																				
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																				
-	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	T10	S25	G18																				
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V10W																				
-	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10																				
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W																				
-	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10																				
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																				
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																				
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10																				
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																				
T10	-	-	-	-	-	T10	LED	T20	T10																			
12V5W	-	-	-	-	-	12V5W	-	-	12V21W	12V5W																		
T10	T10	-	-	-	-	T10	LED	LED	T20	T10																		
12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V5W	-	-	12V21W	12V5W																		
T10	T10	T10	-	-	-	T10	LED	LED	T16	T10																		
12V5W	12V5W	12V5W	-	-	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																		
-	T10x31	-	T20ダブル	-	-	-	-	-	T20	T10																		
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W																		
-	T10(サイド)	-	S25ダブル	-	-	-	-	-	S25	G18																		
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	-	-	12V21W	12V10W																		
G14	T10x31	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	G18																				
-	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V7.5W																				
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10																				
-	12V10W	12V3.4Wor5W(5ドア)	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																				
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10																				
-	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13WorLED	12V21W	12V5W																				

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
輸入車

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリスズ  
輸入車

# ニッサン

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
					形状	規格	形状	規格	形状	規格	形状
パルサー	H4.8~H6.6 (マイナー後)	N14		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	T16
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロー	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)
	H7.1~H9.8 (マイナー前)	N15	ハッチバック	形状	H4	-	H3a	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			セダン	形状	H4	-	H3a	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H9.9~H12.9 (マイナー後)		ハッチバック	形状	H4	-	H3a	T10	S25	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			セダン	形状	H4	-	H3a	T10	S25	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
Be-1	S62.1~S62.12	BK10		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
ピノ	H19.1~	HC24S		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
フーガ	H16.10~H19.11 (マイナー前)	Y50		形状	H1orHID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H19.12~H21.10 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H21.11~	Y51		形状	HID(D2S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
フーガハイブリッド	H22.10~	HY51		形状	HID(D2S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
フィガロ	H3.2~H3.12	FK10		形状	H4	-	-	T10	T16	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
フェアレディZ	S58.9~H1.6	Z31		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H1.7~H10.9 (マイナー前)	Z32		形状	H3C	H1	H3a	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H10.10~H12.8 (マイナー後)			形状	H3CorHID(D2S)	H1	H3a	T10	S25	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H14.7~H17.7 (マイナー前)	Z33		形状	HID(D2R)	H7	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
H17.8~H20.11 (マイナー後)			形状	HID(D2S)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
H20.12~	Z34		形状	HID(D2S)	-	-	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
フェアレディZロードスター	H21.10~	HZ34		形状	HID(D2S)	-	-	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ブルーバード	S62.10~H3.8	U12		形状	H4	-	H1	T10	T16	T10	S25
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロー	-	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
	H3.9~H7.12	U13		形状	H4	-	H3	コーナーリング ヒーター	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H8.1~H9.8 (マイナー前)	U14	2灯式	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			2灯式ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
4灯式	形状	H1	HB3	H3	T10	S25	T10	S25			
	定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
4灯式ルーフ仕様	形状	H1	HB3	H3	T10	S25	T10	S25			
	定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考	
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
-	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	G18	-	S25orT10orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V21Wor5WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25orT10orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21Wor5WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	T10	-	S25orT10orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V21Wor5WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	G18	-	S25orT10orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V21Wor5WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	-	-	S25ダブル	-	-	S25	T16	T10	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x31(サイド)	T20ダブルorLED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5WorLED	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10x31(サイド)	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10(サイド)	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10(サイド)	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	-	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V5W	-	-	12V21/5W	-	-	12V13W	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
12V3.4W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V3.4W	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
12V3.4W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V3.4W	12V21W	12V5W	
T10x31	-	T10	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	-	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	-	T10	LED	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	-	12V3.4W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V3.4W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10Wor7.5W(セダン)	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13WorLED	12V21W	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリスズ  
輸入車

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリスズ  
輸入車

ニッサン

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
ブルーバード	H9.9~H13.8 (マイナー後)	U14	2灯式	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	ハロゲン4灯式		形状	H1	HB3	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)	
			定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
	H10.9~H13.8 (マイナー2回目)		HID4灯式	形状	H1	H1	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
H12.8~H15.1 (マイナー前)	2灯式	G10	4灯式	形状	IH01	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
H15.2~H17.11 (マイナー後)	ハロゲン4灯式		形状	H1orH7	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
			定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
H17.12~H21.4 (マイナー前)	HID4灯式		形状	H1	H1	H11	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
ブルーバード シルフィー	H21.5~ (マイナー後)	ハロゲン仕様	HID仕様	形状	H4	H3	H11	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H21.5~ (マイナー後)	HID仕様	形状	H4	H3	H11	T10	S25	T10	T20	
			定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
プリメーラ	H2.2~H7.8	P10	4ドアセダン	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H7.9~H9.8 (マイナー前)		5ドアハッチバック	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.9~H10.8 (マイナー1回目)		プリメーラ カミノ含む	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V13W
	H10.9~H12.12 (マイナー2回目)	P11	形状	H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25	T10	T16	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V13W	
	H13.1~H15.6 (マイナー前)	P12	形状	H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25	T10	T20	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H15.7~H17.12 (マイナー後)	P12	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
H13.1~H15.6 (マイナー前)	P12	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H11	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
H15.7~H17.12 (マイナー後)	P12	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20		
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
H7.8~H9.4 (マイナー前)	M11	2.4L	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロー	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H9.5~H10.10 (マイナー後)	M11	2.4L	形状	H4	-	H3	T10	T16	T10	S25	
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロー	-	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
H7.8~H9.4 (マイナー前)	M11	形状	H4	-	-	T10	S25	-	S25		
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	
H9.5~H10.10 (マイナー後)	M11	形状	H4	-	-	T10	S25	-	S25		
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	

ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア						
G14orT10(ルーフレッド)	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10
12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
G14orT10(ルーフレッド)	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10
12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
G14orT10(ルーフレッド)	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10
12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
G14orT10(ルーフレッド)	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10
12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
G14orT10(サングラス検知付)	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10
12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
G14orT10(サングラス検知付)	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10
12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
G14orT10(サングラス検知付)	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10
12V8Wor5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13WorLED	12V21W	12V5W
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W
G14orT10(ルーフレッド)	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10
12V10Wor8W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V13W	12V5W
G14orT10(ルーフレッド)	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10
12V10Wor5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V13W	12V5W
G14orT10(ルーフレッド)	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10
12V10Wor5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V13W	12V5W
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	T10	-	T10	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V10W	12V10W	12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V13W	12V5W
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	T10	-	T10	T16	T10
12V8Wor10W(ルーフレッド)	12V10W	12V10W	12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V13W	12V5W
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリスズ  
輸入車

## ニッサン

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
プレーリー リパティ	H10.11~ H13.4	M12		形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
プレサージュ	H10.6~ H13.7 (マイナー前)	U30		形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.8~ H15.5 (マイナー後)			形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H15.6~ H18.4 (マイナー前)	U31		形状	H4orHID(D2R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
H18.5~ H21.7 (マイナー後)			形状	H11orHID(D2S)	H7	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
プレジデント	H2.10~ H6.4 (マイナー前)	HG50		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H6.5~ H10.11 (マイナー1回目)			形状	H4	-	H3a*	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H10.12~ H14.8 (マイナー2回目)			形状	HID(D2R)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H15.10~ H22.8	PF50		形状	HID(D2S)	HB3	H3	T10	T20	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
プレセア	H2.6~ H4.5 (マイナー前)	R10		形状	H4	-	H3a	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H4.6~ H6.12 (マイナー後)			形状	H4	H3C	H3a	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H7.1~ H9.7 (マイナー前)	R11		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.8~ H11.8 (マイナー後)			形状	H4	-	H3	コーナリング と一体	T20	-	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー
マーチ	S57.10~ S63.12 (マイナー前)	K10		形状	H4orシールドビーム	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wor角型2灯式	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H1.1~ H3.12 (マイナー後)			形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロー	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H4.1~ H9.4 (マイナー前)			形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H4.1~ H7.11 (マイナー前)	3ドア Gシャープ		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wイエロー	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.5~ H11.10 (マイナー1回目)	K11		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H11.11~ H14.2 (マイナー2回目)			形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H13.4~ H14.2 (マイナー2回目)	3ドアコレット		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H14.2~ H17.7 (マイナー前)	K12		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H17.8~ H19.5 (マイナー1回目)			形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H19.6~ H22.6 (マイナー2回目)			形状	H11orHID(D2R)	H1	-	T10	T20	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H22.7~ H25.5 (マイナー前)	K13		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H25.6 (マイナー後)			形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー

\* 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

ルームランプ		テール& ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター							
G14	T10×31	T10×31	S25ダブル	T10	-	LED	T16	T10
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10×31(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10×31(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10×31	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10
12V10W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10×31	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10
12V10W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10×31	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13WorLED	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13WorLED	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W
T10	-	T10×31	S25ダブル	-	-	-	S25	G18
12V5W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W
T10	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	-	S25	G18
12V5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W
-	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	G18orLED	S25	G18
-	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V10WorLED	12V21W	12V10W
-	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	G18orLED	S25	G18
-	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V10WorLED	12V21W	12V10W
-	T10×31	-	S25ダブル	-	-	G18orLED	S25	G18
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V10WorLED	12V21W	12V10W
-	T10×31	-	T20ダブル	-	-	G18orLED	T16	G18
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V10WorLED	12V16W(18W)	12V10W
-	T10×31	-	S25ダブル	-	-	G18orLED	S25	G18
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V10WorLED	12V21W	12V10W
-	T10×31	-	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W
-	T10×31	-	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W
T10	-	T8×28	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10
12V5W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W
T10	-	T8×28	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V5W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W

# ニッサン

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー							
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア	
マイクラC+C	H19.6~	K12		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
マキシマ	S63.10~ H5.12	J30		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
ミストラル	H6.6~ H11.2	R20		形状	H4	-	HB4	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
ムラーノ	H16.9~ H20.8	Z50		形状	HID(D2S)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
				定格	85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H20.9~ H23.1 (マイナー前)	Z51		形状	HID(D2S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20	
				定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
	H23.2~ (マイナー後)	Z51		形状	HID(D2S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
モコ	H14.4~ H18.1	MG21S		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H18.2~ H21.5 (マイナー前)	MG22S		形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H21.6~ (マイナー後)	MG22S		形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H23.2~	MG33S		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ラシーン	H6.12~ H8.12 (マイナー前)	B14		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H9.1~ H12.8 (マイナー後)	B14		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
ラシーン フォルザ	H10.4~ H12.8	B14		形状	HB4	HB3	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
ラティオ	H24.10~ H26.9	N17		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
	H26.10~ (マイナー後)	N17		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
ラフェスタ	H16.12~ H19.4 (マイナー前)	B30		形状	H4orHID(D2R)	H1	H8	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W	
	H19.5~ (マイナー後)	B30		形状	H1orHID(D2R)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	T10	T20	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W	
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.6~	CWEFWN, CWEAWN		形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ラルゴ	H5.5~ H8.9 (マイナー前)			形状	H4	-	H3C	コーナーリング と一体	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W	
		丸型外付 フォグランプ			形状	H4	-	H2	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
		2灯式			形状	H4	-	H3C	コーナーリング と一体	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
		2灯式丸型外付 フォグランプ			形状	H4	-	H2	コーナーリング と一体	S25	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
		4灯式			形状	H1	HB3	H3	T10	T16	T10	T20
					定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
		4灯式丸型外付 フォグランプ			形状	H1	HB3	H2	T10	T16	T10	T20
					定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
リパティ	H13.5~ H16.12	M12		形状	HB4orHID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	T10	T20(WY21W)	-	S25	
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	

ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア						
T10	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10
12V5W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	G18
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W
T10	T10×44	T10×44	-	G18	S25シングル	S25	S25	T10
12V5W	12V10W	12V10W	-	12V10W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W
T10×31	T10×31	T10×31(サイド)	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10(サイド)	T10×31	LED	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10(サイド)	T10×31	LED	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	-	-	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W
-	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W
-	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V10W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T10	S25	T10
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T10	S25	T10
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10
12V5W	-	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W
T10	T10	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W
T10×31	T10×31(サイド)	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10×31	T10×31(サイド)	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10
12V5W	12V10W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
G14andT10×31	T10×31or蛍光灯	T10×31	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10
12V10W	12V10Wor蛍光灯	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
G14andT10×31	T10×31or蛍光灯	T10×31	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10
12V10W	12V10Wor蛍光灯	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
G14andT10×31	T10×31or蛍光灯	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V10W	12V10Wor蛍光灯	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14andT10×31	T10×31or蛍光灯	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V10W	12V10Wor蛍光灯	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14andT10×31	T10×31or蛍光灯	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V10W	12V10Wor蛍光灯	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
G14	T10×31	T10×31	S25ダブル	T10	-	LED	T16	T10
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリス  
ズ輸入車トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリス  
ズ輸入車

# ニッサン

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
リーフ	H22.12~	ZE0		形状	H4orLED	H9	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55WorLED	12V65W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
ルークス	H21.12~	ML215		形状	H4orHID(D2S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ルキノS-RV	H8.5~H12.8	N15		形状	H4	-	H3a*	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W
ルキノクーベ	H6.1~H11.4	B14		形状	H4	-	H3a	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W
ルネッサ	H9.10~H13.12	N30		形状	H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25	-	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W
レパード	S61.2~S63.7(マイナー前)	F31		形状	H4	H1	H3C*	コーナーリングと一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	S63.8~H3.12(マイナー後)		形状	H4	-	H3改*	コーナーリングと一体	S25	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H8.3~H12.12	Y33	形状	H4	-	H3*	T10	T20	T10	T16	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
レパードJフェリー	H4.6~H8.2	Y32		形状	H4	-	H3a	コーナーリングと一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
ローレル	S63.12~H4.12	C33		形状	H4	-	H3C*	コーナーリングと一体	T16	T10	S25
				定格	12V60/55Wor60/55WorLED	-	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
	1.8Lエクストラ		形状	H4	-	H3C*	T10	T16	T10	S25	
			定格	12V60/55Wor60/55WorLED	-	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W	
	H5.1~H5.12(マイナー前)		形状	H4	-	H3a	コーナーリングと一体	T20	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H6.1~H6.8(マイナー前)	C34	形状	H4	-	H3a	コーナーリングと一体	T16	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W	
	H6.9~H9.5(マイナー後)		形状	H4	-	H3a	コーナーリングと一体	T16	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W	
	H9.6~H11.7(マイナー前)	ハロゲン2灯式	形状	H4	-	H3C	コーナーリングと一体	T20	T10	T20	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
HID4灯式		形状	HID(D2R)	H1	H3	コーナーリングと一体	S25(PY21W)	T10	T20		
		定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
C35		ハロゲン4灯式	形状	H1	H1	H3	コーナーリングと一体	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
			定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
H11.8~H14.8(マイナー後)	メダリスト	形状	H1orHID(D2R)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
		定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
クラブS	形状	H1orHID(D2R)	H1	H3	コーナーリングと一体	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)			
	定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
180SX	H1.4~H8.7(マイナー前)	S13		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H8.8~H10.12(マイナー後)		形状	H4	-	-	T10	T16	T10	T20	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017																												
ルームランプ			テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考																			
フロント	センター	リア																										
T10	T10x31	T8x28	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
-	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	S25	T16	T10																				
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	※欄外参照																			
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W																				
G14	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10																				
12V8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V13WorLED	12V21W	12V5W																				
G14	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
G14andT10x31(ルーフ以外)	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	※欄外参照																			
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W																				
G14andT10x31(ルーフ以外)	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	※欄外参照																			
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W																				
G14andT7	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	※欄外参照																			
12V8Wand3W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																				
G14andT7	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10																				
12V8Wand3W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13W	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	※欄外参照																			
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																				
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	※欄外参照																			
12V10W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																				
G14	G14	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10																				
12V8W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13WorLED	12V21W	12V5W																				
G14	G14	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10																				
12V8W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V13WorLED	12V21W	12V5W																				
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10																				
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10																				
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10																				
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10																				
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10																				
12V8Wor10W(ルーフ仕様)	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W																				
G14	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	G18																				
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W																				
G14	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	G18																				
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V7.5W																				

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG