

ホンダ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
アヴァンシア	H11.9~H15.6	TA 1・2・3・4		形状	HID(D2R)	H1	H1	T10	T20	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
アクティータラック	H2.3~H11.4	HA3・4		形状	H4	-	-	T10	T16	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V16W(18W)
	H11.5~H21.11	HA6・7		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)
	H21.12~	HA8・9		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)
アクティバン	H2.3~H11.5	HH3・4		形状	H4	-	-	T10	T16	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V16W(18W)
H11.6~	HH5・6		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T16	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)	
アコード	H1.9~H5.4	CB 1・2・3・4		形状	H4	H1	H3C	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V27W	12V5W	12V21W
	H5.5~H9.8	CD 3・4・5・6		形状	H4	H1	H3	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.9~H12.5(マイナー前)	CF3・4・5		形状	H1orHID(D2R)	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H12.6~H14.9(マイナー後)	CF4, CL3		形状	H1orHID(D2R)	H1	H1	T10	T20(WY21W)	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H14.10~H17.10(マイナー前)	CL7・8・9		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	T10	T20	ASSY	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H17.11~H20.11(マイナー後)	CL7・8・9		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
H20.12~	CU1・2		形状	H1orHID(D2S)	HB3	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
アコードインスパイア	H1.9~H7.1	CB5		形状	H4	H1	H3	T10	T20	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W
アコードクーペ	H2.4~H6.2	CB6		形状	H4	H1	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V27W	12V5W	12V27W
H6.3~H9.8	CD7・8		形状	H4	H1	-	T10	T20	T10	S25	
			定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
アコードツアラー	H20.12~	CW1・2		形状	H1orHID(D2S)	HB3	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
アコードハイブリッド	H25.6~H28.4(マイナー前)	CR6		形状	LED	HB3	H8	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	-	12V60W(65W)	12V35W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H28.5~(マイナー後)	CR7		形状	LED	-	LED	LED	LED	LED	T20(WY21W)	
			定格	-	-	-	-	-	-	12V21Wアンバー	
アコードワゴン	H3.4~H6.2	CB9		形状	H4	H1	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V27W	12V5W	12V27W
	H6.3~H9.9	CE1		形状	H4	H1	-	T10	T20	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W
	H9.10~H12.5(マイナー前)	CF6・7		形状	HID(D2R)	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H12.6~H14.10(マイナー後)	CF6・7, CH9, CL2		形状	HID(D2R)	H1	H1	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H14.11~H20.12	CM 1・2・3		形状	HID(D2S)	H1	H11	T10	T20	ASSY	T20
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
アスコット	H1.9~H5.9	CB1・2	1.8L	形状	H4	H1	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10x31andT10	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8Wand5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T8x28	T16	S25	-	-	-	T16	T10	
-	12V5W	12V16W(18W)	12V27/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10	T16	S25	-	-	-	T16	T10	
-	12V5W	12V16W(18W)	12V27/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10	T16	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	
-	12V5W	12V16W(18W)	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T8x28	T8x28	-	S25	-	-	-	T16	T13	
12V5W	12V5W	-	12V27/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V8W	
T10	-	T10	S25	-	-	T20	T16	T10	
12V5W	-	12V5W	12V27/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T8x28	T10x31	T8x28	S25	-	-	S25	S25	T13	
12V5W	12V8W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V8W	
T8x28	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T8x28	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T8x28	T8x28	T8x28	S25	-	-	S25	S25	T13	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V8W	
T8x28	T10x31	T8x28	S25	-	-	S25	S25	T13	
12V5W	12V8W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V27W	12V27W	12V8W	
T8x28	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T20	S25	T13	
12V5W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V8W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10	T10andT10(トランク)	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8Wand12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
LED	LED	LED	LED	-	-	LED	T16	LED	
-	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	-	
T8x28	T10x31	T8x28	S25	-	-	S25	S25	T13	
12V5W	12V8W	12V5W	12V27/5W	-	-	12V27W	12V27W	12V8W	
T8x28	T10x31	T8x28	S25	T10	-	T16	S25	T13	
12V5W	12V8W	12V5W	12V27/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V27W	12V8W	
T8x28	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T8x28	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	-	T8x28	S25	-	-	-	T16	T13	
12V8W	-	12V3.4W	12V27/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V8W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
輸入車

ホンダ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
アスコット	H1.9~H5.9	CB3・4	2.0L	形状	H4	H1	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W
アスコットイノーバ	H5.10~H9.8	CE4・5		形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
インサイト	H11.9~H18.6	ZE1		形状	H4	-	-	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
インスパイア	H4.2~H7.1	CC2・3		形状	H4	H1	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W
インスパイア	H7.2~H10.9	UA1・2・3		形状	H4	-	H3C※	コーナーリングヒーター	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
インスパイア	H10.10~H13.3(マイナー前)	UA4・5		形状	HID(D2R)	HB3	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
インスパイア	H13.4~H15.5(マイナー後)	UA4・5		形状	HID(D2R)	HB3	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
インスパイア	H15.6~H17.10(マイナー前)	UC1		形状	HID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
インスパイア	H17.11~H19.11(マイナー後)	UC1		形状	HID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
インスパイア	H19.12~	CP3		形状	HID(D2R)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
インテグラ	H1.4~H5.4	DA5・6		形状	702K	-	H3※	T10	T20	T10	S25
				定格	12V65/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
インテグラ	H5.5~H13.6	DC1・2	異型ヘッド	形状	HB4orHID(D2S)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
インテグラ	H13.7~H16.8(マイナー前)	DC5	丸型ヘッド	形状	HB4	HB3	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
インテグラ	H16.9~H18.6(マイナー後)	DC5		形状	H1orHID(D2R)	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
インテグラセダン	H1.5~H5.6	DA7・8、DB1		形状	702K	-	H3	T10	T20	T10	S25
				定格	12V65/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
インテグラセダン	H5.7~H13.6	DB6・7・8・9	異型ヘッド	形状	HB4	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V51W(55W)	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
インテグラセダン	H5.7~H13.6	DB6・7・8・9	丸型ヘッド	形状	HB4	HB3	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
インテグラSJ	H8.3~H10.12	EK3		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
インテグラSJ	H11.1~H13.12	EK3		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
インテグラタイプR	H7.10~H13.6	DC2		形状	HB4	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V51W(55W)	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
インテグラタイプR	H13.7~H16.8(マイナー前)	DC5		形状	H1orHID(D2R)	H1	-	T10	T20	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
インテグラタイプR	H16.9~H18.6(マイナー後)	DC5		形状	HID(D2R)	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10	T10x31	T8x28	S25	-	-	S25	T16	T13	
12V5W	12V8W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V27W	12V16W(18W)	12V8W	
T8x28	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T8x28	T8x28	T8x28	S25	-	-	S25	S25	T13	※欄外参照
12V5W	12V3.4W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V8W	
T10	-	T8x28	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	-	12V3.4W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	-	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T8x28	T8x28	T8x28	S25	-	-	S25	S25	T13	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V8W	
T8x28	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T13	※欄外参照
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V8W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	LED	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T8x28	T8x28	-	S25	-	-	T16	S25	T13	※欄外参照
12V5W	12V5W	-	12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	
T8x28	T8x28	T8x28	S25	-	-	T16	S25	T13	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	
T8x28	T8x28	T8x28	S25	-	-	T16	S25	T13	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T8x28	T8x28	T8x28	S25	-	-	T16	S25	T13	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	
T8x28	T8x28	T8x28	S25	-	-	T20	S25	T13	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V8W	
T8x28	T10orT10x31(ルーフレール)	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V5Wor8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T8x28	T10orT10x31(ルーフレール)	T10	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V5Wor8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T8x28	-	S25	-	-	T16orT20(セダン)	S25	T13	
-	12V5W	-	12V27/5W	-	-	12V16W(18W)or21W	12V21W	12V8W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イズスズ  
輸入車

ホンダ

平成	1	2	3
西暦	1989	1990	1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
ヴェゼル	H25.12~	RU 1・2・3・4	ハイブリッド 含む	形状	H4orLED	HB3	H8	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55WorLED	12V60W(65W)	12V35W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
エアウエイブ	H17.4~	GJ1・2	ルーフ仕様	形状	H11orHID(D2R)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
				形状	H11orHID(D2R)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
HR-V	H10.9~ H13.6 (マイナー前)	GH1・2		形状	H1	H1	-	T10	T20	-	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー
S2000	H11.4~ H15.9 (マイナー前)	AP1・2		形状	HID(D2S)	H1	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
S660	H27.3~	JW5		形状	LED	HB3	LED	LED	T20(WY21W)	T10orT10アンバー	T20(WY21W)
				定格	-	12V60W(65W)	-	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
S-MX	H8.11~ H11.8 (マイナー前)	RH1・2		形状	H4	-	-	T10	T20	-	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー
エディックス	H16.7~ H18.10 (マイナー前)	BE 1・2・3・4	1.7L	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			2.0L	形状	H4orHID(D2S)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
NSX/NSX-R	H2.9~ H15.9	NA1・2	ハロゲン仕様	形状	H1	H1	H3	T10	T20	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W
N-BOX	H23.12~ H25.11 (マイナー前)	JF1・2	カスタム	形状	HID(D2S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
N-BOX+	H24.7~ H25.11 (マイナー前)	JF1・2	カスタム	形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WアンバーorASSY	12V21Wアンバー
N-BOX SLASH	H26.12~	JF1・2	カスタム	形状	HID(D2S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
LED	LED	T10	LED	-	-	LED	T16	LED	
-	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	-	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	T10	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10(サイド)	T10x31	S25ダブル	T10	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T8x28	-	T10	T20ダブル	-	-	-	T20	T10	
12V5W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T8x28	-	T10	LED	-	-	-	T20	T10	
12V5W	-	12V5W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	-	-	-	LED	LED	LED	T20	T10	
12V8W	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T8x28	T8x28	T8x28	T20ダブル	T10	-	-	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V21/5W	12V3.4W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T8x28	T8x28	T8x28	T20ダブル	T10	-	-	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V21/5W	12V3.4W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	-	T10	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	-	T10	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	-	T10	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T8x28	T10x31	T8x28	S25	T10	-	LED	S25	T13	
12V5W	12V10W	12V3.4W	12V27/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V8W	
T8x28	T10x31	T8x28	S25	T10	-	LED	S25	T13	
12V5W	12V10W	12V3.4W	12V27/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V8W	
T8x28	T10x31	T8x28	S25ダブル	T10	-	LED	S25	T10	
12V5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10(ラゲッジ)	T10(テールゲート)	LED	-	-	T20orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
LED	LED	LED	LED	-	-	T20orLED	T16	T10	
-	-	-	-	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10(カーゴランプ)	T10(テールゲート)	LED	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
LED	LED	LED	LED	-	-	T20	T16	T10	
-	-	-	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
輸入車

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
輸入車

# ホンダ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー			ウインカー			
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
N-ONE	H24.11~H26.4 (マイナー)	JG1・2		形状	HID(D4S)orHIR2	-	H8	LED	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35Wor12V55W	-	12V35W	-	12V21Wアンバー	12V5WアンバーorASSY	12V21Wアンバー
	プレミアム/プレミアムツアラー		形状	HID(D4S)	-	H8	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20	
			定格	42V35W	-	12V35W	-	12V21Wアンバー	-	12V21W	
	H26.5~H27.6 (マイナー1回)		形状	HID(D4S)orHIR2	-	H8	LED	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
			定格	42V35Wor12V55W	-	12V35W	-	12V21Wアンバー	12V5WアンバーorASSY	12V21Wアンバー	
H27.7~ (マイナー2回)	形状	HID(D4S)	-	H8	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20			
	定格	42V35W	-	12V35W	-	12V21Wアンバー	-	12V21W			
N-WGN	H25.11~H28.5 (マイナー)	JH1・2		形状	H4orHID(D4R)	H7	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	カスタム		形状	HID(D4S)	-	H16	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	42V35W	-	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H28.6~ (マイナー)		形状	H4orHID(D4R)	H7	H16orLED	T10orLED	T20(WY21W)	T10orLED	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V19WorLED	12V5WorLED	12V21Wアンバー	12V5WアンバーorLED	12V21Wアンバー	
カスタム	形状	HID(D4S)	-	LED	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
	定格	42V35W	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
MDX	H15.3~H16.1 (マイナー)	YD1		形状	HB4	HB3	HB4	T10	S25	T10	S25(PY21W)
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
H16.2~H18.3 (マイナー)	形状		HB4	HB3	HB4	T10	S25	T10	S25(PY21W)		
	定格		12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
エリシオン	H16.5~ (RR 1・2・3・4)		プレステージ	形状	HID(D2S)	H1	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H18.12~ (RR 1・2・5・6)	形状	HID(D2S)	HB3	H11	T10	T20	ASSY	T20(WY21W)			
	定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー			
エレメント	H15.4~H17.7	YH2	形状	HID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
オデッセイ	H6.10~H9.7 (マイナー)	RA1・2		形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.8~H11.11 (マイナー)	RA3・4・5	プレステージ	形状	H4	-	H3C	T10	T20	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H9.10~H11.11	RA5	プレステージ	形状	H4	-	H3C	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H11.12~H13.10 (マイナー)	RA6・7	アブソルート	形状	H1orHID(D2R)	H1	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H13.11~H15.9 (マイナー)	RA6・7	アブソルート	形状	H1orHID(D2R)	H1	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H15.10~H18.3 (マイナー)	RB1・2	AFS装着車	形状	HID(D2S)	H1	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
H18.4~H20.9 (マイナー)	RB1・2	AFS無し	形状	HID(D2S)	H1	H11	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
H20.10~H23.10 (マイナー)	RB3・4		形状	HID(D2S)	H1	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	

		ルームランプ																		テール&ストップ		テール		ストップ		ハイマウントストップ		バック		ライセンス		備考	
		フロント			センター			リア			テール&ストップ		テール		ストップ		ハイマウントストップ		バック		ライセンス		備考										
		フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考																			
1992	1993	T10	-	-	-	-	-	LED	-	-	LED	T16	T10																				
		12V8W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
		T10	-	-	-	-	LED	-	-	-	LED	T20	T10																				
		12V8W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W																				
		T10	-	T10	-	-	LED	-	-	-	LED	T16	T10																				
		12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
		LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	LED	T20	T10																				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W																				
		T10	-	T10	-	-	LED	-	-	-	LED	T20	T10																				
		12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W																				
		LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	LED	T20	T10																				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W																				
		T10	-	T10	-	-	LED	-	-	-	LED	T16	T10																				
		12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
		T10	-	T10	-	-	LED	-	-	-	LED	T16	T10																				
		12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
		T10	-	T10	-	-	LED	-	-	-	LED	T16	T10																				
		12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
		LED	-	LED	-	-	LED	-	-	-	LED	T16	T10																				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
		T10	T10	T10x31	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10																							
		12V6.2W	12V6.2W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																							
		T10	T10	T10x31	-	T10	T20シングル	LED	T16	T10																							
		12V6.2W	12V6.2W	12V8W	-	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																							
		T10x31	T10(サイド)	T10	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10																							
		12V5W	12V5W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W																							
		T10x31	T10(サイド)	T10	LED	-	-	LED	T20	T10																							
		12V5W	12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V21W	12V5W																							
		T10x31	T10x37	T10x37	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10																							
		12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																							
		T8x28	T8x28	T8x28	T20ダブル	-	-	-	T20	T10																							
		12V5W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																							
		T8x28	T8x28	T8x28	T20ダブル	-	-	-	T20	T10																							
		12V5W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																							
		T8x28	T8x28	T8x28	T20ダブル	-	-	-	T20	T10																							
		12V5W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																							
		T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10																							
		12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																							
		T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10																							
		12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																							
		T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10																							
		12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																							
		T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10																							
		12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																							
		T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T20	T10																							
		12V5W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V21W	12V5W																							
		T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10																							
		12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W																							

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

# ホンダ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
オデッセイ	H23.10~H25.10 (マイナー後)	RB3・4		形状	HID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H25.11~	RC1・2	アブソルート	形状	H11orLED	HB3	-	LED	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
				形状	LED	HB3	H8	LED	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	-	12V60W(65W)	12V35W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H28.2~	RC4	ハイブリッド	形状	LED	HB3	H8	LED	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
			定格	-	12V60W(65W)	12V35W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
オルティア	H8.3~H11.5 (マイナー前)	EL1・2・3	プリモ店	形状	H4	-	H3※	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
		バルノ店	形状	H4	-	H3※	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H11.6~H14.1 (マイナー後)	EL2・3		形状	H4	-	H3※	T10	T20(WY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
キャバ	H10.4~H14.1	GA4・6		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T20
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
クラリティ (CLARITY)	H28.3~	ZC4		形状	LED	-	-	LED	LED	LED	LED
				定格	-	-	-	-	-	-	-
グレイス	H26.12~	GM6・9		形状	H11orLED	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
		GM4・5	ハイブリッド	形状	H11orLED	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
クロスロード	H19.2~	RT 1・2・3・4		形状	H11orHID(D2R)	HB3	H11	T10	T20	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
コンチェルト	S63.6~H4.9	MA 1・2・3		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
That's	H14.2~H18.2 (マイナー前)	JD1・2		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H18.3~H19.6 (マイナー後)		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
CR-X	S62.9~H4.6	EF6・7・8		形状	702K	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V65/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
CR-Xデルソル	H4.3~H10.12	EG1・2、EJ4		形状	702K	-	S25	T10	S25	T10	S25
				定格	12V65/55W	-	12V27W	12V5W	12V27W	12V5W	12V21W
CR-V	H7.10~H13.8	RD1・2		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H13.9~H16.8 (マイナー前)	RD4・5		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H16.9~H18.9 (マイナー後)	RD6・7		形状	HID(D2R)	H1	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H18.10~H21.8 (マイナー前)	RE3・4		形状	HID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			H21.9~H23.11 (マイナー後)	形状	HID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H23.12~	RM1・2		形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
CR-Z	H22.2~H24.8	ZF系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H24.9~H27.7 (マイナー1回)		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H8	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V35W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	

※二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017																												
ルームランプ			テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考																			
フロント	センター	リア																										
T10×31	T10×31	T10×31	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10orLED	T10orLED	T10	LED	-	-	LED	T16	LED																				
12V8WorLED	12V5WorLED	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	-																				
T10orLED	T10orLED	T10	LED	-	-	LED	T16	LED																				
12V8WorLED	12V5WorLED	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	-																				
LED	LED	T10	LED	LED	-	LED	T16	LED																				
-	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	-																				
T8×28	T10orT10×31(ルーフレール)	T10	T20ダブル	T10	-	T16	T20	T10	※欄外参照																			
12V5W	12V5Wor8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																				
T8×28	T10orT10×31(ルーフレール)	T10	T20ダブル	T10	-	T16	T20	T10	※欄外参照																			
12V5W	12V5Wor8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W																				
T8×28	T10orT10×31(ルーフレール)	T10	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	※欄外参照																			
12V5W	12V5Wor8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W																				
-	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	T20	T16	T10																				
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																				
LED	LED	-	-	LED	LED	LED	LED	LED																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
T10	T10	T10	S25ダブル	T10	-	LED	T16	LED																				
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	-																				
T10	T10	T10	LED	LED	-	LED	T16	T10orLED																				
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5WorLED																				
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10																				
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																				
-	T8×28	T8×28	S25ダブル	-	S25(中央)	-	S25	T13																				
-	12V5W	12V3.4W	12V21/5W	-	12V27/5W	-	12V21W	12V8W																				
-	T10×31	-	T20ダブル	-	-	-	T20	T10																				
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																				
-	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10																				
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W																				
-	T8×28	T8×28	S25	T10	-	T16	S25	T13																				
-	12V5W	12V3.4W	12V27/5W	12V5W	-	12V16W(18W)	12V21W	12V8W																				
-	T8×28	-	S25	-	-	-	S25	T13																				
-	12V5W	-	12V27/5W	-	-	-	12V21W	12V8W																				
T8×28	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	-	T16	T10																				
12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	-	T20	T10																				
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W																				
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10																				
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W																				
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10																				
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W																				
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10																				
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W																				
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10																				
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W																				
T10×31	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V8W	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				
T10×31orLED	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10																				
12V8WorLED	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																				

# トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 ダイハツ スバル スズキ イスタ 輸入車



車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
シビック TYPE R	H10.9~ H13.11 (マイナー後)	EK9		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H13.12~ H15.12 (マイナー前)	EP3		形状	H1orHID(D2R)	HB3	-	T10	T20(WY21W)	-	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H16.1~ H19.2 (マイナー後)			形状	H1orHID(D2S)	HB3	-	T10	T20(WY21W)	-	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H19.3~ H22.8	FD2		形状	HID(D2R)	HB3	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
	H27.10~	FK2		形状	LED	H7	H11	LED	S25(PY21W)	LED	T16	
				定格	-	12V55W	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V16Wアンバー	
シビック TYPE R ユーロ	H21.11~	FN2		形状	HID(D2R)	H1	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
シャトル	H27.5~	GK8・9		形状	H11orLED	HB3	H8	T10orLED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)	
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V35W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	GP7・8	ハイブリッド	形状	H11orLED	HB3	H8	T10orLED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)		
			定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V35W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ジャズ	H5.10~ H7.11	UC569		形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	角型2灯式	-	-	12V5W	12V23W	12V5W	12V21W	
	H7.12~ H8.12			形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V23W	12V5W	12V21W	
ステップワゴン	H8.5~ H11.4 (マイナー前)	RF1・2		形状	H4	-	-	T10	T20	T10	T16	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
	H11.5~ H13.3 (マイナー後)	RF1・2		形状	H1	H1	H1	T10	T20	T10	T16	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
	H13.4~ H15.5 (マイナー前)	RF3・4		形状	H1	H1	H1	T10	T20(WY21W)	T10	T16	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)	
	H15.6~ H17.4 (マイナー後)	RF 3・4・7・8		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T16	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)	
	H17.5~ H19.10 (マイナー前)	RG 1・2・3・4		ルーフ仕様	形状	H11orHID(D2S)	H1	H11	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー
			H19.11~ H21.9 (マイナー後)マイナー後	ルーフ仕様	形状	H11orHID(D2S)	H1	H11	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー
	H21.10~ H24.3 (マイナー前)	RK系		SPADA	形状	H11orHID(D2R)	HB3	-	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			H24.4~ H27.3 (マイナー後)	SPADA含む	形状	HID(D2R)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H27.4~	RP1・2			形状	H11orLED	HB3	H8	T10orLED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)	
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V35W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	RP3・4	SPADA	形状	LED	HB3	H8	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)		
			定格	-	12V60W(65W)	12V35W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ストリート	H2.3~ H10.9	HH3・4		形状	H4	-	-	T10	T16	T10	T16	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V16W(18W)	

ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター							
-	T10	-	T20ダブル	T10	-	-	T20	T10
-	12V5W	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	T16	T10
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	T16	T10
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10	T10	LED	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10	T10	LED	-	-	LED	T16	LED
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	-
T10	T10x31	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10
12V5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
T10	T10x31	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10
12V5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W
T8x28orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	-	T16	T10
12V5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T8x28orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	-	T16	T10
12V5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T8x28orT10(ルーフ仕様)	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	-	T16	T10
12V5W	12V10W	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	T10	-	-	T20	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	-	T20	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W
T10x31	T10x31	T10(サイド)	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	T10	-	T20	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	T10	-	T20	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	T10x31	T10x31	LED	T10	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W
T10	T10	T10	-	LED	LED	LED	T20	T10
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V21W	12V5W
T10orLED	T10orLED	T10orLED	-	LED	LED	LED	T20	T10
12V8WorLED	12V8WorLED	12V8WorLED	-	-	-	-	12V21W	12V5W
T8x28	T8x28	T16	S25	-	-	-	T16	T13
12V5W	12V5W	12V16W(18W)	12V27/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V8W

# ホンダ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
ストリーム	H12.9~H15.8 (マイナー前)	RN 1・2・3・4		形状	H4orHID(D2R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W
	H15.9~H18.6 (マイナー後)	RN1・3・5		形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21W
H18.7~H24.3 (マイナー前)	RN 6・7・8・9		形状	H4orHID(D2R)	HB3	H11	T10	T20	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
H24.4~ (マイナー後)			形状	H4orHID(D2R)	HB3	H8	T10	T20	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー	
セイバー	H7.2~H10.9	UA1・2・3		形状	H4	-	H3C	コーナーリング ヒーター	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H10.10~H13.3 (マイナー前)	UA4・5		形状	HID(D2R)	HB3	H1	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
H13.4~H15.6 (マイナー後)			形状	HID(D2R)	HB3	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	T20	
			定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
ゼスト	H18.2~ H20.12~	JE1・2	スポーツ含む スパーク	形状	H4orHID(D2R)	-	H8	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
				形状	H11orHID(D2S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
Z	H10.10~H14.1	PA1		形状	H4	-	H3a	T10	T20	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
トゥディ	H2.2~H4.12	JA1・2・3	ルーフ仕様	形状	702K	-	-	T10	T16	T10	T16
				定格	12V65/55W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V16W(18W)
				形状	702K	-	-	T10	T16	T10	T16
				定格	12V65/55W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V16W(18W)
	H5.1~H10.9	JA4・5	2ドア アンソエ ルーフ仕様	形状	H4	-	-	T10	T20	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)
				形状	H4	-	-	T10	T20	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)
			ハミング	形状	702K	-	-	T10	T16	T10	T16
				定格	12V65/55W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V16W(18W)
	H8.2~H10.9		3ドア	形状	H4	-	-	T10	T20	-	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー
ドマーニ	H4.11~H8.12	MA 4・5・6・7		形状	702K	-	-	T10	T20	T10	S25
				定格	12V65/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.1~H12.9	MB3・4・5	ルーフ仕様	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
				形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
トルネオ	H9.9~H12.5 (マイナー前)	CF3・4・5		形状	H1orHID(D2R)	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H12.6~H14.10 (マイナー後)	CF4・5、 CL3		形状	H1orHID(D2R)	H1	H1	T10	T20	T10	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
パートナー	H8.3~H18.2	EY 6・7・8・9		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H18.3~	GJ3・4		形状	H11	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
バモス	H11.6~H13.8	HM1・2		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)
	H13.9~H15.3 (マイナー10期)			形状	H4	-	-	T10	T20	-	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	T10	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	T10	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T8×28	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T13	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V8W	
T10	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V6.2W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V6.2W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10	T10	-	T20ダブル	-	-	-	T20	T10	
12V5W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T8×28	-	S25	-	-	T16	T16	T13	
-	12V5W	-	12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V8W	
-	T10×31	-	S25	-	-	T16	T16	T13	
-	12V8W	-	12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V8W	
-	T8×28	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T13	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V8W	
-	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T13	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V8W	
-	T8×28	-	S25	-	-	T16	T16	T13	
-	12V5W	-	12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V8W	
-	T10	-	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T8×28	T8×28	T10	S25	T10	-	S25	S25	T13	
12V5W	12V5W	12V5W	12V27/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V8W	
T8×28	T10	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T8×28	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T8×28	T10×31	-	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V8W	-	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T8×28	T10×31	-	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V8W	-	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10	T10	T20ダブル	-	-	-	T20	T10	
-	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T8×28	T10	T10	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T8×28	T10	T10	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イスズ  
輸入車

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イスズ  
輸入車



# ホンダ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー							
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア	
バモス	H15.4~H19.1 (マイナー1回目)	HM1・2		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T16	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)	
	H19.2~ (マイナー2回目)		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)		
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
バモス ホビオ	H15.4~H19.1 (マイナー前)	HM3・4、 HJ1・2	パン含む	形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T16	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)	
	H19.2~ (マイナー後)		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T16		
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)		
ビガー	H1.10~H3.12	CB5		形状	H4	H1	H3	T10	T20	T10	S25	
				定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H4.1~H7.1	CC2・3	形状	H4	H1	H3	T10	S25	T10	S25		
			定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
ビート	H3.3~H8.12	PP1		形状	702K	-	-	T10	T20	T10	S25	
				定格	12V65/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
フィット	H13.6~H16.5 (マイナー前)	GD 1・2・3・4	ルーフ仕様	形状	H4	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
				形状	H4	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
	H16.6~H19.9 (マイナー後)	GD 1・2・3・4	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
				形状	H4orHID(D2R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
	H19.10~H24.4	GE6・7		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー	
		GE8・9	RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	ASSYorLED	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H24.5~H25.8	GE系	RSタイプ含む	形状	H4orHID(D2R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー	
	H25.9~	GK3・4・ 5・6、GP5	ハイブリッド 含む	形状	H4orLED	HB3	H8	T10orLED	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55WorLED	12V60W(65W)	12V35W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー	
フィット アリア	H14.12~H21.1	GD 6・7・8・9		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
フィット シャトル	H23.6~	GG7・8、 GP2	ハイブリッド 含む	形状	H4orHID(D2R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー	
フィット ハイブリッド	H22.10~H24.4	GP1		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H24.5~		RS含む	形状	H4orHID(D2R)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
フリード	H20.5~H26.3 (マイナー前)	GB3・4	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー	
				形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー	
	H26.4~ (マイナー後)			ハイブリッド	形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー
					形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー
	H23.10~H26.3 (マイナー前)	GP3	ハイブリッド ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー	
				形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WorASSY	12V21Wアンバー	
H26.4~H28.8 (マイナー後)		ハイブリッド	形状	HID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T8×28	T10	T10	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T8×28	T10	T10	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	
12V5W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10	T10	S25	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	12V27/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10	T10	S25ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T8×28	T8×28	T8×28	S25	-	-	S25	S25	T13	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V27W	12V27W	12V8W	
T8×28	T8×28	T8×28	S25	-	-	S25	S25	T13	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V27W	12V27W	12V8W	
-	T8×28	-	S25	-	-	-	S25	T13	
-	12V5W	-	12V27/5W	-	-	-	12V21W	12V8W	
T10×31	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	-	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	-	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10	LED	-	-	T20orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10	T10×31	T10	LED	-	-	T20orLED	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10	LED	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T10	LED	-	-	LED	T16	LED	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	-	
T10×31	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10×31	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10(サイド)	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T10×31(バックドア)	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	LED	-	-	T20orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10(サイド)	T10×31	LED	-	-	T20orLED	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V8W	-	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	

# ホンダ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー													
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー									
					形状	規格	形状	規格	形状	規格	フロント	サイド	リア					
フリード	H28.9~	GB 5・6・7・8			形状	H11orLED	HB3	H8orLED	T10orLED	T20(WY21W)	LED	S25(PY21W)						
					定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V35WorLED	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー						
フリード スパイク	H22.7~ H26.4 (マイナー前)	GB3・4	ルーフ仕様		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)						
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー						
					形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)						
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー						
	H26.4~ H28.8 (マイナー後)	GP3	ハイブリッド		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)						
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WアンバーorASSY	12V21Wアンバー						
					形状	HID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)						
					定格	85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー						
フリード+	H28.9~	GB 5・6・7・8			形状	H11orLED	HB3	H8orLED	T10orLED	T20(WY21W)	LED	S25(PY21W)						
					定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V35WorLED	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー						
プレリュード	S62.4~ H3.8	BA4・5・7			形状	シールドビーム	-	H3	T10	T20	T10	S25						
					定格	角型2灯式	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W						
	H3.9~ H8.10	BA8・9、 BB1・4				形状	H4	H1	H3	T10	T20	T10	S25					
						定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W					
	H8.11~ H12.8	BB 5・6・7・8				形状	H1	H1	H3C	T10	T20	T10	T20					
						定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W					
プレリュード インクス	H1.11~ H10.8	BA4・5			形状	H4	-	H3*	T10	S25	T10	S25						
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W						
ホライゾン	H6.4~ H11.7	UB系			形状	H4	-	-	コーナーリング と一体	S25	T10	S25						
					定格	12V60/55W	-	-	12V21W	12V5W	12V21W							
モビリオ	H13.12~ H15.12 (マイナー前)	GB1・2			形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20	-	T20(WY21W)						
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー						
	H16.1~ H20.4 (マイナー後)	GB1・2				形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)					
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー					
モビリオ スパイク	H14.9~ H17.11 (マイナー前)	GK1・2			形状	H1orHID(D2R)	H1	-	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)						
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー						
	H17.12~ H20.4 (マイナー後)	GK1・2				形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20					
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21W					
ライフ	H9.4~ H10.9	JA4		Bタイプ (除くスーパー セレクト)	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T20						
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W						
					形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T20						
	H10.10~ H13.4 (マイナー前)	JB1・2				形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)					
						定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー					
						形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T20					
						定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W					
						形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)					
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー					
						形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)					
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー					
						形状	H4	-	-	T10	T20	T10	T20					
						定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W					
						H13.5~ H16.9 (マイナー後)	JB1・2				形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T20
											定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
											形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー					
						H16.10~ H18.9 (マイナー前)	JB 5・6・7・8				形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)
定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー						-	12V21Wアンバー						
形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)						T10	T20(WY21W)						
定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー											
H18.10~ H20.10 (マイナー後)	5・6・7・8				形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)						
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー						
					形状	H4	-	-	T10	T20	T10	T20						
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W						
					形状	H4orHID(D2S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)						
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー						
H20.11~ H22.10 (マイナー前)	JC1・2			バステル・ ディーバ	形状	H11	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)						
					定格	12V55W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー						
					形状	HID(D2S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)						
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー						
					形状	HID(D2S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)						
					定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー						

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正パルプ以外装着NG

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10	T10	-	LED	LED	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10(サイド)	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10(カーグランブ)	(スポットライト)	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V10Wミニハロゲン	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10(カーグランブ)	(スポットライト)	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V10Wミニハロゲン	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T10	LED	LED	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10×31	T8×28	S25	-	-	-	S25	G18	
-	12V8W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	-	12V27W	12V8W	
T10	T10×31	T8×28	S25	-	-	T16	S25	G18	
12V5W	12V8W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V8W	
T10	-	T8×28	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10	
12V5W	-	12V3.4W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10×31	T8×28	S25	-	-	-	S25	T13	※欄外参照
-	12V8W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	-	12V27W	12V8W	
T10	T10×31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	T8×28	-	T20ダブル	T10	-	-	T16	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10	-	T20ダブル	T10	-	-	T16	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10	-	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10×31	-	T20ダブル	-	-	-	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	-	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	T20	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

# ホンダ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
ライフダンク	H12.12~H15.8	JB3・4		形状	H1	H1	-	T10	T20	-	T20(WY21W)
				定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー
ラグレイト	H11.6~H16.2	RL1		形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
ラファーガ	H5.10~H9.8	CE4・5		形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
レジェンド	H2.10~H8.1	KA7		形状	702K	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V65/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H3.1~H8.1	KA8	クーペ	形状	702K	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V65/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W
	H8.2~H10.8 (マイナー前)	KA9		形状	H4	-	H1※	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H10.9~H16.9 (マイナー後)	KA9		形状	HID(D2R)	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H16.10~H20.8 (マイナー前)	KB1		形状	HID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H20.9~H26.10 (マイナー後)	KB1		形状	HID(D2S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
レジェンドハイブリッド	H26.11~	KC2		形状	LED	LED	LED	T10andLED	LED	LED	T20
				定格	-	-	-	12V5Wand	-	-	12V21W
ロゴ	H8.10~H12.3	GA3		形状	H4	-	-	T10	T20	-	T20
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H12.4~H13.5	GA3・5		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
-	T10	-	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10×41(サイド)	T10×31	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V6.2W	12V10W	12V8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T8×28	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10	T8×28	T8×28	S25	-	-	S25	S25	T13	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V8W	
T8×28	T8×28	T8×28	S25	-	-	S25	S25	T13	
12V5W	12V3.4W	12V3.4W	12V27/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V8W	
T10	T8×28	T8×28	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10	※欄外参照
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V5W	
T10	T8×28	T8×28	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V21/5W	-	-	12V27W	12V21W	12V5W	
T10	T10×31	T10	LED	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10×31	T10	LED	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
LED	-	LED	LED	LED	-	LED	T16	LED	
-	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	-	
-	T10	-	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10orT8×28(ルーフ仕様)	-	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イズスズ  
輸入車

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イズスズ  
輸入車