

トヨタ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー							
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア	
アイ	H18.1~	HA1W		形状	H11orHID(D2S)	HB3	-	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
アイミーブ	H21.7~	HA3W		形状	HID(D2S)	HB3	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
アウトランダー	H17.10~ H21.12 (マイナー)	CW#W		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H22.1~ H24.9 (マイナー)			形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	H24.10~	GF#W		形状	HID(D4S)	HB3	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H24.12~	GG2W		形状	H7orHID(D4S)	HB3	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
			定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
アスパイア	H10.8~ H14.12	EA/ EC1・7系		形状	H7	H1	H3	T8.5	S25	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
				ルーフ仕様	形状	H7	H1	H3	T8.5	S25	T10	S25(PY21W)
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
RVR	H3.1~ H9.10	N1・2系		形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W	
				ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	コーナーリング と一体	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W		12V21W	12V5W	12V21W
	H9.11~ H14.8	N6・7系		マップランプ プッシュ スイッチ型	形状	H4	-	HB4	T8.5	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W
					形状	H4	-	HB4	T8.5	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W
	H22.2~ H24.9 (マイナー)	GA3W			形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H24.10~ H29.1 (マイナー1回目)	GA4W			形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
H29.2~ (マイナー2回目)				形状	H11orHID(D2S)	HB3	H16orLED	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V19WorLED	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
RVR スポーツギア	H9.11~ H14.8	N7系		形状	H7orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20	T10	T20	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
				マップランプ プッシュ スイッチ型	形状	H7orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H11.10~ H14.8	N74W		2.4LIAアロ	形状	H7orHID(D2R)	HB3	H3	T10	S25	T10	T20
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			2.4LIAアロマップ ランププッシュ スイッチ型	形状	H7orHID(D2R)	HB3	H3	T10	S25	T10	T20	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
eKアクティブ	H16.5~ H18.8	H81W		形状	H4orHID(D2R)	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wor5Wアンバー	12V21Wアンバー	
eKカスタム	H25.6~	B11W		形状	HID(D4S)	-	H16	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	42V35W	-	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
eKクラッシィ	H15.5~ H17.11	H81W		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5Wor5Wアンバー	12V21Wアンバー	
eKスポーツ	H14.9~ H18.8	H81W		形状	H1orHID(D2S)	HB3	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wor5Wアンバー	12V21Wアンバー	
	H18.9~	H82W		形状	HID(D2S)	HB3	-	T10	S25	T10	T20(WY21W)	
				定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
eKスペース	H26.2~ H28.11 (マイナー)	B11A		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	LED	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	T20ダブル	-	T20シングル	S25orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31andT13	T10x31	T8x28	T20ダブル	-	T20シングル	S25orLED	T20	T10	
12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	T10orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T10orLED	S25	T10	
12V8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V21W	12V5W	
T13	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31andT13	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T13	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31andT13	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10	
12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T13	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31andT13	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	LED	T16	T10	
12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	LED	-	-	LED	T16	T10	
-	12V8W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イスタ  
ズキ  
輸入車

トヨタ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
eKスペース	H26.2~H28.11 (マイナー前)	B11A	カスタム	形状	HID(D4S)	-	H16	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35W	-	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H28.12~ (マイナー後)		カスタム	形状	H4	-	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
eKワゴン	H13.10~H18.8	H81W		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wor5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H18.9~	H82W		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H25.6~	B11W		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
エアトレック	H13.6~H15.12	CU2W・4W		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H16.1~H17.10			形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
エアトレック スポーツギア	H15.1~H15.12	CU4W		形状	H4	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H16.1~H17.10	CU5W	Sリミテッド	形状	H1orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
			形状	H1orHID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)	
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー	
エクリプス	H2.2~H7.5	D2#A		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V27W
	H7.6~H9.5	D32A		形状	HB4	HB3	H3	T8.5	S25	T10	S25
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W
エクリプス スパイダー	H8.5~H9.4 (マイナー前)	D38A		形状	HB4	HB3	H3	T8.5	S25	T10	S25
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.5~H10.8 (マイナー後)			形状	H7	HB3	H3	T8.5	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W
H16.10~H18.3	D53A		形状	H4	-	H1	Fウインカーと一体	S25	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V27/8W	12V5W	12V27W	
エテルナ	S62.10~H2.9 (マイナー前)	E3#A		形状	H4	H1	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H2.10~H4.4 (マイナー後)			形状	H4	H1	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H4.5~H8.8	E5・6#A		形状	H4	-	H3	T8.5	S25	-	T20	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W	
		ルーフ仕様		形状	H4	-	H3	T8.5	S25	-	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W
エメロード	H4.10~H6.9 (マイナー前)	E5・6・7・8#A		形状	H4	H1	H3	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H6.10~H8.8 (マイナー後)			形状	H4	H1	H3	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
FTO	H6.10~H11.12	DE2・3A		形状	HB4orHID(D2S)	HB3	H3	T13	S25	T10	S25
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V8W	12V21W	12V5W	12V21W
カリスマ	H8.10~H9.12	DA2A		形状	H4	-	-	T8.5	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V4W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H10.1~H10.12			形状	H4	-	-	T8.5	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V4W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10×31	-	T10×31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10×31	-	T20ダブル	-	-	-	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10×31	-	LED	-	-	T16	T16	T10	
-	12V8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T13	T10×31	-	T20ダブル	-	T20シングル	LED	T20	T10	
12V7.5W	12V8W	-	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
T13	T10×31	-	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T13	T10×31	-	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V7.5W	12V8W	-	12V21/5W	T10	T20(リアフォグ)	LED	T20	T10	
T13	T10×31	-	T20ダブル	T10	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	-	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	-	-	S25	-	-	S25orT10(4WD)	S25	T10	
12V8W	-	-	12V27/7W	-	-	12V27Wor5W	12V27W	12V5W	
T10×31	-	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
ヒューズ球	-	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
-	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
ヒューズ球	-	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
-	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
ヒューズ球	-	T8×28	S25	-	-	T16	S25	T10	
-	-	12V5W	12V27/7W	-	-	12V16W(18W)	12V27W	12V5W	
T10×31	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T13	-	T8×28	T20ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V7.5W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T13	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
ヒューズ球	-	T8×28	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10×44	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10×37	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10×44	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イスズ  
輸入車

Table listing car models (車種名), years (年式), and types (型式) for Mitsubishi. Columns include vehicle type (タイプ・グレード), item (項目), and lighting specifications (ウインカー: フロント, サイド, リア) and other features (ロービーム, ハイビーム, フォグランプ, ポジション).

Legend for years: 平成 1 (1989), 2 (1990), 3 (1991); 西暦 1989, 1990, 1991.

Legend for years: 平成 4 (1992) to 29 (2017); 西暦 1992 to 2017.

Table listing car models (車種名), years (年式), and types (型式) for Toyota. Columns include lighting specifications (ルームランプ: フロント, センター, リア) and other features (テール&ストップ, テール, ストップ, ハイマウントストップ, バック, ライセンス, 備考).

\* 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG



トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリスズ  
輸入車

Table with columns for car name, year, type, and various lighting specifications (ロービーム, ハイビーム, フォグランプ, etc.).

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正パルプ以外装着NG

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

Table with columns for year (西暦 1992-2017) and lighting specifications (ルームランプ, テール&ストップ, テール, etc.).

Table with columns for model name, year, type, and various lighting specifications including headlights, fog lights, and interior lamps.

Table with columns for interior lamp specifications including front, center, and rear lamps, as well as tail and stop lights.

トヨタ

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
パジェロ	H3.1~H9.4 (マイナー前)	V1・2・3・4#系	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	コーナーリングと一体	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.5~H11.8 (マイナー後)	V2・3・4#W系	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	コーナーリングと一体	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H11.9~H14.8 (マイナー前)	V6・7#W系		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H14.9~H16.11 (マイナー後)	V6・7#W系		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H18.10~H26.7 (マイナー前)	V93・97		形状	H11orHID(D2S)	H9	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H26.7~(マイナー後)	V93・97		形状	H11orHID(D2S)	H9	H11	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
パジェロイオ	H10.6~H12.5 (マイナー前)			形状	H4	-	H3	T10	S25	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H12.6~H14.8 (マイナー後)				形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W
	H14.9~H15.9 (マイナー後)	H6・7#W			形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー
	H15.10~H17.12 (マイナー後)	H6・7#W			形状	H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T10
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー
H18.1~H19.6 (マイナー後)	H6・7#W			形状	H4	-	HB4	T10	S25	T10	
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
パジェロジュニア	H7.11~H10.5	H57A		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
パジェロミニ	H6.12~H10.9			形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H10.10~H14.8 (マイナー1回目)				形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W
	H14.9~H15.8 (マイナー2回目)				形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W
	H15.9~H17.11 (マイナー3回目)				形状	H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T10
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W
H17.12~H20.8 (マイナー4回目)				形状	H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
H20.9~(マイナー5回目)				形状	H4	-	H11	T10	T20(WY21W)	T10	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
パジェロミニリンクス	H12.11~H14.8	H5#A		形状	HB4	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
プラウディア	H11.12~H13.5	S32・33A		形状	H7	H1	H3	T10	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V5W	12V5W	12V21W
H24.7~	BY51、BKY51			形状	HID(D2S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	
				定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ブラボー	H3.1~H5.12 (マイナー前)	U4#V	異型ヘッド除ターボ	形状	H4orD4	-	H3	T10	T16	T10	
				定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V55W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V23W
	H6.1~H11.3 (マイナー後)	U4#V	異型ヘッドターボ仕様	形状	H4orD4	-	H3	T10	S25	T10	
				定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V23W
H6.1~H11.3 (マイナー後)	U4#V			形状	H4	-	H3	T10	S25	T16	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考	
T10x31andT13	-	T10x31	S25ダブル	-	-	T10orLED	S25	G18	
12V8Wand7.5W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V21W	12V10W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31andT13	-	T10x31	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	G18	
12V8Wand7.5W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V10W	
T13	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V7.5W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T13	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V7.5W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T13	-	T10x31	S25ダブル	-	-	T10orT16	S25	T10	
12V7.5W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)	12V21W	12V5W	
T13	-	T10x31	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V7.5W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T13	-	T10x31	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V7.5W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T13	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
G14	T10(サイド)	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	T16	G23	T13	
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V15W	12V8W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	T16	G23	T13	
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V15W	12V8W	
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	T16orLED	T16	T13	
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V8W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イスタ  
輸入車



トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
輸入車

ミツビシ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー				
									フロント	サイド	リア		
ミニカ (トッポ含む)	H1.1~H3.12 (マイナー前)	H2#A		形状	H4orD4(トッポ)	-	H3	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W		
				コーナーリングランプ仕様	形状	H4orD4(トッポ)	-	H3	コーナーリングと一体	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V23W	12V5W	12V23W		
	H4.1~H5.8 (マイナー後)	H2#A			形状	H4orD4(トッポ)	-	H3	T10	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V23W	
					コーナーリングランプ仕様	形状	H4orD4(トッポ)	-	H3	コーナーリングと一体	S25	T10	S25
						定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V21W	12V5W	12V23W	
	H5.9~H7.10 (マイナー前)	H3#A			形状	H4orD4(トッポ)	-	H3	T10	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V23W	
	H7.11~H10.9 (マイナー後)	H3#A			形状	H4orD4(トッポ)	-	H3a	T10	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55Wor65/60W	-	12V35W	12V5W	12V23W	12V5W	12V21W	
ミニカ	H10.10~H11.9 (マイナー前)	H4#A		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
				PCタイプ	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H11.10~H16.3 (マイナー1回目)	H4#A			形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
					PCタイプ	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H16.4~ (マイナー2回目)	H4#A			形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
ミニカ タウンビー	H9.1~H10.9	H3#A		形状	H4	-	H3a	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V23W	12V5W	12V21W		
ミニカ タウンビー	H11.1~H15.8	H4#A		形状	H7	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25		
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
ミニカ タウンビー	H9.1~H12.10	H3#系		形状	D4	-	H3a	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V65/60W	-	12V35W	12V5W	12V23W	12V5W	12V21W		
ミニキャブ トラック	H2.2~H2.12	U1#T系		形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25		
				定格	丸型2灯式	-	-	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W		
	H3.1~H5.12 (マイナー前)	U4#T			形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25	
					定格	丸型2灯式	-	-	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W	
	H6.1~H10.12 (マイナー後)	U4#T			形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25	
					定格	角型2灯式	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V23W	
	H11.1~H14.7 (マイナー前)	U6#T			形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T16	
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)	
	H14.8~H23.11 (マイナー1回目)	U6#T			形状	H4	-	-	T10	S25	T10	T16	
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
	H23.12~ (マイナー2回目)	U6#T			形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T20(WY21W)	
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ミニキャブ バン	H2.2~H2.12	U1#V系		形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25		
				定格	角型2灯式	-	-	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W		
	H3.1~H5.12 (マイナー前)	U4#V			形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25	
					定格	丸型2灯式	-	-	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W	
	H6.1~H10.12 (マイナー後)	U4#V			形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	T16	
					定格	角型2灯式	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
	H11.1~H14.7 (マイナー前)	U6#V			形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T16	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)	
	H14.8~H23.11 (マイナー1回目)	U6#V			形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	T16	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)	
	H23.12 (マイナー2回目)	U6#V	MiEV含む		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T20(WY21W)	
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	T10orT16	T16	T10	
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	T10orT16	T16	T10	
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	-	S25	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V10W	-	-	12V23/8W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	-	S25	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V10W	-	-	12V23/8W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T5	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V2W	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T5	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V2W	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T5orLED	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V2WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	-	G23	G18	
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V15W	12V10W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	T13	G23	T13	
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	12V10W	12V15W	12V8W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	T13	G23	T13	
12V10W	-	-	12V21/5W	-	-	12V10W	12V15W	12V8W	
T10x31	-	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	
12V10W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V23W	12V10W	
T10x31	-	T10x31	S25ダブル	-	-	T16	G23	T13	
12V10W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V15W	12V8W	
T10x31	-	T10x31	S25ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V10W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	-	T10	T20シングル	T16orT10	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)or5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	-	T10	T20シングル	T16orT10	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)or5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
輸入車

トヨタ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
ミニキャブ ブラボー	H1.1~ H2.12	U4#V		形状	シールドビーム	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	角型2灯式	-	12V35W	12V5W	12V23W	12V5W	12V23W	
ミラーージュ	H3.10~ H5.12 (マイナー前)	CA1A	1.3Lタイプ	形状	D4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V65/60W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
		除1.3Lタイプ	CA#A	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			H6.1~ H7.9 (マイナー後)	CA#A	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H7.10~ H9.7 (マイナー前)	CJ#A	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H9.8~ H11.6 (マイナー後)	CJ#A	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
H24.8~	A05A		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25		
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W		
ミラーージュ セダン	H3.10~ H5.12 (マイナー前)	CB#A		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H6.1~ H7.9 (マイナー後)	CB#A		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H7.10~ H9.7 (マイナー前)	CK#A	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H7.10~ H9.7 (マイナー前)	CK#A	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
				形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
H9.8~ H11.6 (マイナー後)	CK#A	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25		
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
ミラーージュ ディンゴ	H10.12~ H13.1 (マイナー前)	CQ#A		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H13.2~ H14.8 (マイナー後)	CQ#A		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
ランサー	H3.10~ H5.12 (マイナー前)	CB#A		形状	H4	-	H3	T8.5	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H6.1~ H7.9 (マイナー後)	CB#A		形状	H4	-	H3	T8.5	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H7.10~ H12.4	CK#A	ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			ルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
H15.2~	CS#A		形状	H4orHID(D2R)	-	H3	T10	T20	T10	T20(WY21W)		
			定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
ランサー エボリューション	H4.10~ H5.12	CD9A	I	形状	H4	-	H3	T8.5	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H6.1~ H8.7	CE9A	II・III	形状	H4	-	H3	T8.5	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H8.8~ H9.12	CN9A	IV	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10x31	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V23W	12V10W	
T10x31	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	G14orLED	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V10WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31andT13	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	G14orLED	S25	T10	
12V10Wand7.5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V10WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	G14orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V10WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31andT13	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	G14orLED	S25	T10	
12V10Wand7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V10WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	T10orLED	S25	T10	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31andT13	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V8Wand7.5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31andT13	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T13	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T13	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10x31andT13	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
12V8Wand7.5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T13	T10x31	T8x28	T20ダブル	T10	-	T20orLED	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	S25シングル	LED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イソズ  
輸入車



トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリスズ  
輸入車

ミツビシ

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー				
									フロント	サイド	リア		
ランサー エボリューション	H8.8~ H9.12	CN9A	Ⅳルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H10.1~ H13.1	CP9A	V・Ⅵ	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
			V・Ⅶルーフ仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
	H11.1~ H13.1	CP9A	Ⅷトミー・マキネン仕様	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H13.2~ H14.12	CT9A	Ⅶ	形状	HB4orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20(WY21W)		
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
			ⅧGT-Aタイプ	形状	HB4orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)		
				定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
H15.1~ H17.2			CT9A	Ⅷ	形状	HB4orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20	
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21W	
H17.3~ H19.9	CT9A	Ⅸ	形状	H1orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20	T10	T20			
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21W			
H19.10~	CZ4A	XHID仕様	形状	HID(D2S)	H11	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20			
			定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W			
XHロゲン仕様	CZ4A	XHロゲン仕様	形状	HB4	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	T10	T20			
			定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W			
ランサー エボリューション ワゴン	H17.9~ H18.12	CT9W		形状	HID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20	T10	S25(PY21W)		
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
ランサー カーゴ	H15.1~ H20.11	CS2V		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)		
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
	H20.12~ (マイナー前)	Y12		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20		
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
			H29.2~ (マイナー後)	Y12		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
						定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
ランサー セディア	H12.5~ H15.1	CS#A	2灯式	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
	CS5A	4灯式	形状	H1	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)			
			定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
ランサー セディア ワゴン	H12.11~ H15.1	CS5W	2灯式	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
	CS5W	4灯式	形状	H1	HB3	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)			
			定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー			
ランサーワゴン	H15.2~ H19.6	CS#W		形状	H4orHID(D2R)	-	H3	T10	T20	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
リベロ	H4.5~ H12.3	CB/CD#W		形状	H4	-	H3※	T8.5	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W		
リベロカーゴ	H4.5~ H12.12	CB/CD#系	ワゴン含む	形状	H4	-	H3※	T8.5	S25	T10	S25		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W		
レグナム	H8.8~ H14.8	EA/EC#W	ルーフ仕様	形状	H7	H1	H3※	T8.5	S25	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
			ルーフ仕様	形状	H7	H1	H3※	T8.5	S25	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10×31andT13	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31andT13	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8Wand7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T8×28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T13	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	S25orLED	T20	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T13	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T13	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	T20orLED	T20	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T13	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	T20orLED	T20	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10×31	T10×31	T8×28	T20ダブル	T10	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T13	-	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V7.5W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
-	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
G14	T10×31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T13	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
T13	T10×31	T8×28	T20ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
T13	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T13	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V7.5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10×31	T10×31	T10×31	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	T16orLED	S25	T10	※欄外参照
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	※欄外参照
-	T10×31	T10×31	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	※欄外参照
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	※欄外参照
T10×31	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T10orT16	T20	T10	※欄外参照
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)	12V21W	12V5W	※欄外参照
T10×31andT13	T10×31	T10×31	T20ダブル	-	-	T10orT16	T20	T10	※欄外参照
12V8Wand7.5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V5Wor16W(18W)	12V21W	12V5W	※欄外参照

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG