

スバル

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
アルシオーネ	H3.9~H8.12	CXD		形状	H1	H3	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
R1	H17.1~H17.10	RJ1・2		形状	H4orHID(D2S)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H17.11~H22.3		形状	H4orHID(D2S)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
R2	H15.12~H17.10(マイナー前)	RC1・2		形状	H4orHID(D2S)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H17.11~H22.3(マイナー後)		形状	H4orHID(D2S)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20	
			定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
インプレッサ	H4.11~H8.8(マイナー前)	GC系		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H8.9~H12.7(マイナー後)	GC系		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H9.1~H12.7	GC8	WRXタイプR・RA・RX	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)
				定格	12V100/80W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H12.8~H14.10(マイナー前)	GC系	ワゴン含むハロゲン2灯式	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.9~H14.10(マイナー前)	GC系	ワゴン含む4灯式	形状	H1orHID(D2S)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H14.11~H17.5(マイナー1回目)	GC系	ワゴン含む	形状	H1orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H15.9~H17.5	GC系	WRXタイプ	形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H17.6~H19.5(マイナー2回目)	GC系	1.5i	形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H17.6~H19.5(マイナー2回目)	GC系	ワゴン	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4orH3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)or55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H17.6~H19.5(マイナー2回目)	GC系	セダン	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4orH3	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)or55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H19.6~	GC系	WRX・STI	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4orH3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)or55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H19.6~	GH系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
インプレッサ アネシス	H20.10~	GE系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
インプレッサ STI	H19.10~	GR系	WRXタイプ5ドア	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H22.7~	GV系	WRXタイプ4ドア	形状	HID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
インプレッサ XV	H22.6~H24.9	GH系		形状	HID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H24.10~H26.10(マイナー前)	GP系		形状	H11orHID(D2R)	HB3	PSX24W	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H26.11~(マイナー後)	GPE	HYBRID	形状	H11orHID(D2R)	HB3	PSX24W	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
インプレッサ スポーツ	H23.12~H26.10(マイナー前)	GP系		形状	H11orHID(D2R)	HB3	PSX24W	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20シングル	T16orLED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-					

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリスズ  
輸入車

スバル

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
インプレッサスポーツ	H26.11~H28.10 (マイナー後)	GP系		形状	H11orHID(D2R)	HB3	PSX24W	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H28.11~	GT系		形状	H11orLED	HB3	H16orLED	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19WorLED	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
インプレッサG4	H26.11~H28.10	GJ系		形状	H11orHID(D2R)	HB3	PSX24W	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H28.11~	GK系		形状	H11orLED	HB3	H16orLED	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19WorLED	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
インプレッサカサブランカ	H10.12~H11.9	GF系		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
インプレッサワゴン	H4.11~H8.8 (マイナー前)	GF系		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H8.9~H12.7 (マイナー後)	GF系		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
H9.1~H12.7	GF8	WRXタイプ R・RA・RX	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)	
			定格	12V100/80W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
ヴィヴィオ3・4ドア	H4.3~H10.9	KK		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
エクシーガ	H20.6~	YA系		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
エクシーガクロスオーバー7	H27.4~	YAM		形状	HID(D2R)	-	LED	T10	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)
				定格	85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
サンバー	H2.2~H11.11	KV3・4	ディアス含む	形状	H4orシールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wor丸型2灯式	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H11.2~H13.4 (マイナー前)	TV/TW系	ディアス含む	形状	H4orシールドビーム	-	H3	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55Wor丸型2灯式	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H13.5~H14.8 (マイナー1回目)	TV/TW系	ディアス含む	形状	H4orシールドビーム	-	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25
				定格	12V60/55Wor丸型2灯式	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
H14.9~H24.3 (マイナー2回目)	TV/TW系	ディアス含む	形状	H4	-	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H24.4~	S3#1		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
サンバートラック	H2.2~H11.11	KS3・4		形状	H4orシールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wor丸型2灯式	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H11.2~H13.4 (マイナー前)	TT系		形状	H4orシールドビーム	-	H3	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55Wor丸型2灯式	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H13.5~H14.8 (マイナー1回目)	TT系		形状	H4orシールドビーム	-	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25
				定格	12V60/55Wor丸型2灯式	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
H14.9~H24.3 (マイナー2回目)	TT系		形状	H4	-	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
H24.4~	S2#1		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T16	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)	
H26.9~	S500J		形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	-	T16	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)	
シフォン	H28.12~	LA600F・610F		形状	H4orLED	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55WorLED	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			カスタム	形状	LED	HB3	LED	LED	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	-	12V60W(65W)	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	T10	LED	-	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	T10	LED	-	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V3.8W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	S25	S25	T10	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10(サイド)	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10x31	-	T10x31	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	G18	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V10W	
T10x31	-	T10x31	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	G18	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V10W	
T10x31	-	T10x31	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	G18	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V10W	
T10	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	S25	S25	G18	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V10W	
T10x31	-	-	S25ダブル	-	-	S25	S25	G18	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V10W	
T10	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W	
T10	-	S25(作業灯)	T20ダブル	-	-	-	S25	G18	
12V8W	-	12V21W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W	
T10x31andT10	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8Wand12V5W	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31andT10	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8Wand12V5W	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イリスズ  
輸入車

スバル

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
ジャスティ	H28.11~	M900A・M910A		形状	H4orLED	LED	LED	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55WorLED	-	-	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ステラ	H18.6~H23.4	RN1・2	2灯式	形状	H4	-	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			4灯式	形状	H7orHID(D2S)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H23.5~H24.12(マイナー前)	LA100・110F	カスタム	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
			形状	HID(D4S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H25.1~H26.11(マイナー後)	LA100・110F	カスタム	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			形状	LED	HB3	H16	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	-	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H26.12~	LA150F・160F	カスタム	形状	H4orLED	HB3	LED	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55WorLED	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
		形状	LED	H9	LED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)		
			定格	-	12V65W	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
WRX S4	H26.9~	DBA-VAG		形状	LED	HB3	H16orLED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)
				定格	-	12V60W(65W)	12V19WorLED	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
WRX STi	H26.9~	CBA-VAB		形状	LED	HB3	H16orLED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)
				定格	-	12V60W(65W)	12V19WorLED	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ディアス ワゴン	H21.9~	S321・331N		形状	H7orHID(D4R)	HB3	H8	T10	T20	T10	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor42V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
デックス	H20.11~	M401・411F		形状	H4orHID(D4R)	H7	H8	T10	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
ドミンゴ	H6.6~H11.2	FA7・8		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
トラヴィック	H13.8~H15.6	XM220		形状	H7	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H15.7~H16.12	XM220・182		形状	H7	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
トレジア	H23.11~H26.5(マイナー前)	NCP/NSP12#系		形状	H4orHID(D4R)	H11	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H26.6~(マイナー後)	NCP/NSP12#系		形状	HID(D4S)orHIR2	-	H11	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)
				定格	42V35Wor12V55W	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
BRZ	H24.3~H28.6(マイナー前)	ZC6		形状	HID(D4S)	-	PSX24W	LED	T20(WY21W)	T10	T20(WY21W)
				定格	42V35W	-	-	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー
	H28.7~(マイナー後)	ZC6		形状	LED	LED	LED	LED	LED	T10	LED
				定格	-	-	-	-	-	12V5Wアンバー	-
フォレスター	H9.2~H11.12(マイナー前)	SF5・9		形状	H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
				形状	H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
					定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W
	H14.2~H16.12(マイナー前)	SG5・9		形状	H4orHID(D2R)	-	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
				形状	H1orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20	ASSY	T20(WY21W)
					定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	-
	H19.12~H24.10	SH5		形状	H7orHID(D2R)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
T10	T10	T10	-	LED	LED	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	S25	T16	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	-	T20ダブル	-	-	S25	T16	T10	
12V8W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31andT10	T10(サイド)	T10	-	T10	LED	LED	T16	T10	
12V8Wand5W	12V5W	12V5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31andT10	T10(サイド)	T10	-	T10	LED	LED	T16	T10	
12V8Wand5W	12V5W	12V5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31andT10	T10(サイド)	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8Wand5W	12V5W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	T10	-	LED	LED	LED	T16	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
LED	LED	T10	-	LED	LED	LED	T16	T10	
-	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	-	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V5W	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x44	-	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x44	-	S25ダブル	-	S25(リアフォグ)	LED	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T8x28	T20ダブルorLED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5WorLED	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10x37	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V10W	-	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V10W	-	12V5W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T16orLED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V16W(18W)orLED	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T16	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V13W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

スバル

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ウインカー							
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア	
フォレスター	H24.11~H27.9 (マイナー)	SJ系	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
			HID仕様	形状	HID(D4R)	HB3	H16	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	42V35W	12V60W(65W)	12V19W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H27.10~ (マイナー)	SJ系	ハロゲン仕様	形状	H11orLED	HB3	H16orLED	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19WorLED	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
		HID仕様	形状	H11orLED	HB3	H16orLED	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19WorLED	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
プレオ	H10.10~H12.9 (マイナー)	RA1・2	LS・RS・RMタイプ	形状	IH01	-	H3	T10	T20	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			H11.6~H15.12	ネスタ	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H12.10~H14.9 (マイナー1回目)	RA1・2	LS・RS・RMタイプ	形状	IH01	-	H3	T10	T20	T10	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
			ニコット	形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H14.10~H22.3 (マイナー2回目)	RA1・2	FSリミテッドLS・RSタイプ	形状	IH01	-	H3	T10	T20	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー	
			H22.4~	L275・285F	形状	H4	-	H3	T10	T20	T10	T20
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	プレオ プラス	H24.12~	LA300・310F	形状	H4	-	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
	ルクラ	H22.4~	L455・465F	カスタム	形状	H4	-	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
オーバーヘッドコンソール(含むカスタム)				形状	H4orHID(D4R)	H7	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
レガシィアウトバック	H15.10~H18.4 (マイナー)	BP系	形状	H7orHID(D2S)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20		
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W		
	H18.5~H21.4 (マイナー)	BP系	形状	H7orHID(D2S)	H9	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H21.5~H24.4 (マイナー)	BR系	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H24.5~H26.9 (マイナー)	BR系	形状	HID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
			定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
H26.10~	BS系	形状	LED	HB3	H16orLED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)			
		定格	-	12V60W(65W)	12V19WorLED	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
レガシィセダン	H1.2~H5.9	BC系	形状	H4	-	H3	G18	S25	T10	S25		
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
	H5.10~H10.11	BD系	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25		
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		
250T・GT・RSタイプ	形状	H1	H3	H3	T10	S25	T10	S25				
	定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W				
レガシィツーリングワゴン	H1.2~H5.9	BF系	形状	H4	-	H3	G18	S25	T10	S25		
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21/5W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21/5W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	-	T10	LED	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
-	12V8W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	LED	-	-	LED	T16	T10	
-	12V8W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T16	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V16W(18W)	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T16	-	T10	T20シングル	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V13W	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T16	-	T10	T20シングル	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V13W	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	-	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V10W	12V13W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イスズ  
輸入車

トヨタ  
レクサス  
日産  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イスズ  
輸入車

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イスタ  
ズ  
輸入車

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
レガシィ ツーリングワゴン	H5.10~ H10.5	BG系	250T・GT-B・GTタイプ	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			2灯式	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H10.6~ H13.4 (マイナー)	BH系	4灯式	形状	H7orHID(D2R)	H1	H3	コーナリング と一体	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
			2灯式	形状	H7orHID(D2R)	H1	H3	コーナリング と一体	T20	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.5~ H15.5 (マイナー)	BP系	2灯式	形状	H7orHID(D2S)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H15.6~ H18.4 (マイナー)	BP系	4灯式	形状	H7orHID(D2S)	H9	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H18.5~ H21.4 (マイナー)	BR系	2灯式	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H21.5~ H24.4 (マイナー)	BR系	4灯式	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H24.5~ (マイナー)	BR系	2灯式	形状	HID(D2S)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
レガシィB4	H10.12~ H13.4 (マイナー)	BE系	2灯式	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
			4灯式	形状	H7orHID(D2R)	H1	H3	コーナリング と一体	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.5~ H15.5 (マイナー)	BL系	2灯式	形状	H7orHID(D2R)	H1	H3	コーナリング と一体	T20	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H15.6~ H18.4 (マイナー)	BL系	4灯式	形状	H7orHID(D2S)	HB3	H3	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H18.5~ H21.4 (マイナー)	BM系	2灯式	形状	H7orHID(D2S)	H9	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H21.5~ H24.4 (マイナー)	BM系	4灯式	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H24.5~ H26.10 (マイナー)	BN系	2灯式	形状	HID(D2S)	HB3	H16	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	12V60W(65W)	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H26.10~	BN系	4灯式	形状	LED	HB3	H16orLED	LED	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)	
			定格	-	12V60W(65W)	12V19WorLED	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
レガシィ ランカスター	H9.8~ H10.5	BG系	2灯式	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H10.6~ H13.4 (マイナー)	BH系	4灯式	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.5~ H15.9 (マイナー)	BH系	2灯式	形状	H7orHID(D2R)	H1	H3	コーナリング と一体	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H18.5~ H21.4 (マイナー)	VM系	2灯式	形状	H7orHID(D2R)	H1	H3	コーナリング と一体	T20	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H26.6~ H28.3 (マイナー)	VM系	4灯式	形状	H11orLED	HB3	H16	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H28.4~ (マイナー)	VM系	2灯式	形状	H11orLED	HB3	H16	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55WorLED	12V60W(65W)	12V19W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー

平成 1 2 3  
西暦 1989 1990 1991

ルームランプ		テール&ストップ		テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T16	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V16W(18W)	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T16	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V16W(18W)	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T16	-	T10	T20シングル	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V13W	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T16	-	T10	T20シングル	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V13W	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	T20	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V8W	12V3.8W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	LED	-	T20(リアフォグ)	LED	T20	T10	
12V8W	12V8W	12V5W	-	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	

トヨタ  
レクサス  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
三菱  
ダイハツ  
スバル  
スズキ  
イスタ  
ズ  
輸入車