

スズキ

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
アルト	H6.11~H9.3 (マイナー前)	HA/HB11系		形状	H4	-	H3a	T10	T16	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V16W(18W)
	H9.4~H10.9 (マイナー後)			形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)
	H10.10~H16.8	HA22・23系		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)
	H16.9~H21.11	HA24系		形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H18.12~H21.11	E・Xタイプ		形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H21.12~H26.11	HA25系		形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H26.12~	HA36S		形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H27.5~	TURBO RS		形状	HID(D4S)	-	H16	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	42V35W	-	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
アルト クラシック	H#22系		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	T16	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V16W(18W)	
アルト ワークス	H2.3~H6.10	C#2#系	丸型ヘッド	形状	H4	-	H3a	T10	S25	T10	S25
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			異型ヘッド	形状	H4	-	H3a	T10	T16	T10	S25
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W	
	H6.11~H10.9	HA/HB1#1・2#系		形状	H4	-	H3a	T10	S25	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)
	H10.10~H12.12	HA11・22系		形状	H4	-	H3a	T10	S25(PY21W)	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)
H27.12~	HA36S		形状	HID(D4S)	-	H16	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	42V35W	-	12V19W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
アルト ラパン	H14.1~H15.12 (マイナー前)			形状	H4	-	H3a	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H15.9~H15.12 (マイナー後)	HE21S	SSタイプ	形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H16.1~H20.10 (マイナー後)		SSタイプ	形状	H4	-	H3a	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H20.11~	HE22S		形状	H4orHID(D2R)	H1	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H25.6~H27.5	ショコラ		形状	HID(D2S)	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	85V35W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H27.6~	HE33S		形状	H4orHID(D4S)	-	H8	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor42V35W	-	12V35W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
イグニス	H28.1~	FF21S		形状	H4orLED	-	H8orLED	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55WorLED	-	12V35WorLED	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
エスクード	S63.5~H9.10	TA/TD01系	異型ヘッド	形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wor60/55WorLED	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			丸型ヘッド	形状	H3	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.11~H12.3 (マイナー前)	TA/TD#2系		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W

4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1992		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ルームランプ			テール&ストップ			テール		ストップ		ハイマウントストップ		バック		ライセンス		備考										
フロント	センター	リア	フロント	センター	リア	ストップ	ストップ	ストップ	ストップ	ストップ	ストップ	バック	バック	バック	バック	バック	バック									
-	T8x28	-	S25ダブル	-	-	-	-	T16	T16	T13																
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V10W																
-	T8x28	-	S25ダブル	-	-	-	-	T16	T16	T10																
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																
T10	-	-	S25ダブル	-	-	-	-	T16	T16	T10																
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W																
T10	-	-	S25ダブル	-	-	-	-	S25	T16	T10																
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																
T10	-	-	S25ダブル	-	-	-	-	S25	T16	T10																
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																
T10	-	-	T20ダブル	-	-	-	-	S25	T16	T10																
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																
T10	-	-	T20ダブル	-	-	-	-	S25	T16	T10																
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																
T10	-	-	T20ダブル	-	-	-	-	S25	T16	T10																
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																
T10	-	-	T20ダブル	-	-	-	-	S25	T16	T10																
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W																
T10	-	-	T20ダブル	-	-	-	-	S25	T16	T10																
12V8W	T10x31	-	T20ダブル	-	-	-	-	LED	T16	T10																
T10x31	-	-	LED	-	-	-	-	LED	T16	T10																
12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																
T10x31	-	-	LED	-	-	-	-	LED	T16	T10																
12V10W	-	-	-	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W																
T10x31	-	T10	LED	-	-	T20(リアフォグ)	LED	T16	T10																	
12V10W	-	12V5W	-	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W																	
T8x28	T8x28	-	S25ダブル	-	-	-	-	T10	S25	T10																
12V5W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																
T8x28	T8x28	-	S25ダブル	-	-	-	-	T10	S25	T10																
12V5W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	-	-	T10	T20	T10																
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	-	12V5W	12V21W	12V5W																

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスタ
輸入車

スズキ

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
エスクード	H12.4~H13.10 (マイナー前)	TA/TD/TL#2系		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H13.11~H17.4 (マイナー後)			形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H17.5~H20.5	TD#4系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H18.6~H19.4	TA74W	3ドア 1.6L XCタイプ	形状	H4	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H20.6~	TDA/TDB4#系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H27.10~	YD/YE21S		形状	LED	HB3	H11	T10	S25(PY21W)	LED	S25
				定格	-	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
X90	H7.10~H10.12	LB11S		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
エブリィ	H1.5~H3.8	DA/DB41・51系	角型ヘッド	形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	角型2灯式	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
			異型ヘッド	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wor60/55Wイエロー	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H3.9~H10.12	DE/DF51系		形状	H4	-	H3a	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H11.1~H17.7	DA/DB52・62系	ワゴン含む	形状	H4	-	H3a	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H17.8~H27.1	DA64系	GA	形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			GA除く	形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ジョイン	形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)			
	定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
H27.2~	DA17V		形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	-	S25(PY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
エブリィ ワゴン	H17.8~H22.4 (マイナー前)	DA64系		形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H22.5~H27.1 (マイナー後)			形状	H4orHID(D2R)	H1	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H27.2~	DA17W		形状	H4	-	H16orH8	T10	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V19Wor12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
HID仕様	形状	HID(D4R)	H1	H16orH8	T10	S25(PY21W)	LED	T20(WY21W)			
	定格	42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
エブリィ プラス	H11.6~H13.5	DA32W		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	T16
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V16W(18W)
エブリィ ランディ	H13.5~H17.7	DA32W		形状	H4	-	H3a	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
MRワゴン	H13.11~H17.12	MF21S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	HID仕様	形状	HID(D2R)	-	H8	T10	S25	ASSY	T20(WY21W)		
		定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー		
	H18.1~H22.12	MF22S		形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H23.1~	MF33S		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	LED	T20	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10	
12V8W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T8x28	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
-	12V5W	12V3.8W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T8x28	T8x28	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V5W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T8x28	T8x28	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
12V5W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T8x28	T8x28	-	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V5W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10x31	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	T20ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10x31	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V8W	-	12V8W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	-	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V10W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	-	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V10W	-	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	-	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10	-	-	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10	
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10x31	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10	
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10x31	-	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

スズキ

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
エリオ	H13.1~H13.10	RB21S		形状	H4	-	H3	T10	T20	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー	
	H13.11~H15.10 (マイナー前)			形状	H4	-	H3	T10	T20	ASSY	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
	H15.11~H16.6 (マイナー1回目)		RB21S、RD51S		形状	H4	-	H11	T10	T20	ASSY	T20
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H16.7~H18.5 (マイナー2回目)			1500cc	形状	H4	-	H11	T10	T20	ASSY	T20
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
			1800cc	形状	H4	-	H8	T10	T20	ASSY	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
エリオ セダン	H13.11~H16.8			形状	H4	-	H3	T10	T20	ASSY	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
	H16.7~H19.3	RA21S、RC51S	1500cc	形状	H4	-	H11	T10	T20	ASSY	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
			1800cc	形状	H4	-	H8	T10	T20	ASSY	T20	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
SX-4	H18.7~	YA/YB11S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
			HID仕様	形状	HID(D2S)	H7	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
SX-4セダン	H19.7~	YC11S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
			HID仕様	形状	HID(D2S)	H7	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
SX-4 S-CROSS	H27.2~	YA/YB22S		形状	HID(D4S)	-	H11	LED	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)	
				定格	42V35W	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
カプチーノ	H3.10~H9.12	EA11・21R		形状	H3	H1	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
カルタス	S63.9~H10.4 (マイナー前)	AA34・44S		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H10.5~H11.8 (マイナー後)	GA11S、GB31S		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
カルタス エスティーム	H1.9~H6.12	AJ/H14S、AB34S		形状	H4	-	H3	コーナリング と一体	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
カルタス クレセント	H7.1~H10.4	GA11・21S、GB21S		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
カルタス クレセント セダン	H7.1~H10.4	GC/GD21S		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
カルタス クレセント ワゴン	H8.2~H14.8	GC21・41W、GD31W		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
キザシ	H21.10~	RE/RF91S		形状	HID(D2S)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
キャラ	H5.1~H7.12	PG65S		形状	H4	-	S25	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V23W	12V5W	12V21W	
キャリイ	H1.5~H3.8	DA/DB41・51系		形状	シールドビーム	-	-	G18	S25	T10	S25	
				定格	角型or丸型2灯式	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H3.9~H10.12	DC/DD51系	丸型ヘッド	形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	丸型2灯式	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			角型ヘッド	形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10	T10x31	T8x28	T20ダブル	-	-	T10orLED	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T8x28	T20ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T8x28	T20ダブル	-	-	T16orLED	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T8x28	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	S25	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
-	T8x28	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T13	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V10W	
-	T8x28andT10	-	S25ダブル	-	-	-	G18	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V7.5W	12V8W	
-	T10	-	-	T10	S25シングル	T16	S25	T10	
-	12V5W	-	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T8x28	T8x28	T10	S25ダブル	-	S25シングル	-	S25	T10	
12V5W	12V5W	12V3.4W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10	-	-	T10	S25シングル	T16	S25	T10	
-	12V5W	-	-	12V5W	12V21W	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	S25シングル	S25	S25	T10	
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
-	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	S25ダブル	T10	-	LED	S25	T10x37	
12V8W	12V10W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
-	T10	-	S25ダブル	-	-	-	T10	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V8W	12V5W	
-	T10	-	S25ダブル	-	-	-	T10	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V8W	12V5W	
-	T10	-	S25ダブル	-	-	-	T10	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V8W	12V5W	

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

スズキ

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ウインカー						
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア
スイフト	H16.11~H19.4 (マイナー前)	ZC/ZD11・21系	スポーツ含む	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H19.5~H22.8 (マイナー後)	ZC11・71系	スポーツ含む	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
	H22.9~H25.6 (マイナー前)	ZC/ZD72系	HID仕様 スポーツ除く	形状	HID(D2S)	-	H11	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			ハロゲン仕様 スポーツ除く	形状	H4	-	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H25.7~ (マイナー後)	ZC/ZD72系	HID仕様 スポーツ除く	形状	H4	-	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H23.11~H28.11	ZC/ZD72S, ZC32S	RS・スポーツ/ハロゲン仕様	形状	H4	-	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H28.12~	ZD83S	RS/ハイブリッド	形状	H4	-	H11orLED	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V55WorLED	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
H20.10~	XB32S		形状	H4	-	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
スペーシア	H25.3~H27.4 (マイナー前)	MK32S		形状	H4orHID(D4R)	H7	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			カスタム	形状	HID(D4S)	-	H8	LED	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35W	-	12V35W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H27.5~ (マイナー後)	MK42S		形状	H4orHID(D4R)	H7	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			カスタム	形状	HID(D4S)	-	H16orLED	LED	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	42V35W	-	12V19WorLED	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H28.12~		カスタムZ	形状	HID(D2S)	-	H16orLED	T10	T20(WY21W)	LED	T20(WY21W)	
			定格	85V35W	-	12V19WorLED	12V5Wホワイト	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
セルボ	H18.11~	HG21S		形状	H4orHID(D2S)	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
セルボモード	H2.7~H7.9 (マイナー前)	CN/CP2#・3#系		形状	H4	-	H3	T8.5	T16	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V4W	12V16W(18W)	12V5W	12V21W
	H7.10~H10.9 (マイナー後)	CN/CP22系		形状	H4	-	H3	T10	T16	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	12V21Wアンバー
ソリオ	H17.8~H22.12	MA34S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H3a	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
			ハロゲン仕様丸型テール	形状	H4	-	H3a	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	HID仕様	形状	HID(D2S)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
		定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H23.1~H25.10 (マイナー前)	MA15S	ハロゲン/HID仕様	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H25.11~H27.8 (マイナー後)	MA15S	ハロゲン/HID仕様	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
パンフィット			形状	HID(D4S)	-	H11	LED	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
			定格	42V35W	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
12V5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
12V5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
12V5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
T10x31	-	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10	LED	-	ASSY(リアフォグ)	LED	T16	T10	
12V10W	-	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	T10	-	T10	S25	T10	
-	12V10W	-	12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	T10x31	T10	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	12V10W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
-	T8x28	-	S25ダブル	-	-	T16orT10	S25	T13	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)or5W	12V21W	12V10W	
-	T8x28	-	S25ダブル	-	-	T16	T16	T13	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V10W	
T10	T10	-	S25ダブル	-	-	S25	T16	T10	
12V8W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10	-	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10	
12V8W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10	T10	-	T20ダブル	-	-	S25	T20	T10	
12V8W	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
T10	-	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V10W	12V10W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	T10x31	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	12V10W	12V10W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

スズキ

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ウインカー								
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア		
ソリオ	H27.9~	MA26S-36S		形状	H4orHID(D4R)	H9	H11	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
		MA36S	パンディット	形状	LED	-	H11	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	-	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ツイン	H15.1~H17.12	EC22S		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ハスラー	H26.1~	MR31S-41S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			HID仕様	形状	HID(D4S)	-	H8	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	42V35W	-	12V35W	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H26.12~		JスタイルII	形状	HID(D4S)	-	LED	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	42V35W	-	-	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
パレット	H20.1~	MK21S		形状	H4orHID(D2S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
パレーノ	H28.3~	WB32S-42S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H11	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
			HID仕様	形状	HID(D8S)	-	H11	LED	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
				定格	-	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	12V5Wアンバー	12V21Wアンバー		
ランディ	H19.1~H19.12(マイナー前)			形状	H4orHID(D2R)	-	H8	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)		
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H20.1~H22.11(マイナー後)	C25	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)		
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H20.1~H22.11(マイナー後)	C25	HID仕様	形状	HID(D2S)	H11	H8	T10	T20(WY21W)	-	T20(WY21W)		
				定格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H22.12~H28.11	C26			形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	T10orASSY	T20(WY21W)	
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5WアンバーorASSY	12V21Wアンバー	
H28.12~	C27			形状	H11orLED	H9	H11	T10orLED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	12V55WorLED	12V65W	12V55W	12V5WorLED	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ワゴンR	H5.9~H10.9	CT21S-51S、CV21V	コラム含む	形状	H4	-	H3a	T10	S25	T10	T16		
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V16W(18W)		
	H10.10~H13.10(マイナー前)				形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
					定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
					RR	形状	H3C	HB3	H3a	T10	T20	T10	S25(PY21W)
						定格	12V55W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
	H13.5~H15.8	MC11・21系			FCタイプ	形状	H4	-	-	T8.5	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
						定格	12V60/55W	-	-	12V4W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
					2灯式	形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)
						定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H13.11~H15.8(マイナー後)				4灯式ハロゲン仕様	形状	H3C	HB3	H3	T10	T20	T10	T20(WY21W)
						定格	12V55W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
					4灯式HID仕様	形状	HID(D2S)	H7	H3	T10	T20	T10	T20(WY21W)
						定格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
H15.9~H17.8(マイナー前)	MH11・21系			ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
				HID仕様	形状	HID(D2S)	-	H8	T10	S25	ASSY	T20	
					定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W	
H17.9~H20.8(マイナー後)				ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)	
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
				HID仕様	形状	HID(D2S)	-	H8	T10	S25	ASSY	S25(PY21W)	
					定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー	

		ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア									
T10	T10x31	T10	-	T10	LED	LED	T16	T10			
12V8W	12V10W	12V5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10	T10x31	T10	-	T10	LED	LED	T16	T10			
12V8W	12V10W	12V5W	-	12V5W	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10	-	-	S25ダブル	-	-	-	T16	T10			
12V8W	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10			
12V10W	-	12V10W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10			
12V10W	-	12V10W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
-	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	S25	T16	T10			
-	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W			
T10	T10x31	T10	LED	-	-	LED	T16	T10			
12V5W	12V10W	12V5W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10x31	T10x31(サイド)	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10			
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10x31	T10x31(サイド)	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10			
12V8W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10	T10x31(サイド)	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10			
12V5W	12V8W	12V8W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
T13	T13	T10x31	-	LED	T20シングル	LED	T16	ASSY			
12V10W	12V10W	12V8W	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	-			
-	T8x28	T10	S25ダブル	-	-	T16orLED	T16	T13			
-	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16(18W)orLED	12V16W(18W)	12V10W			
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10			
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W			
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10			
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	T16	T13	T10			
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V10W	12V5W			
T10	-	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10			
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W			
T10	-	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10			
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W			
T10	-	T10	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10			
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W			
T10	-	T10x31	T20ダブル	-	-	S25	T16	T10			
12V8W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V16W(18W)	12V5W			
T10	-	T10x31	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10			
12V8W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W			
T10	-	T10x31	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10			
12V8W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W			
T10	-	T10x31	S25ダブル	-	-	S25orLED	T16	T10			
12V8W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V16W(18W)	12V5W			

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

スズキ

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー				
									フロント	サイド	リア		
ワゴンR	H17.9~H20.8 (マイナー後)	MH22S	RRハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20		
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W		
			RR HID仕様	形状	HID(D2S)	-	H8	T10	S25	ASSY	T20		
				定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21W	-	12V21W		
			スティングレー	形状	HID(D2S)	HB3	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H20.9~H24.8	MH23S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			HID仕様	形状	HID(D2R)	H7	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
				定格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			スティングレー	形状	HID(D2S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
				定格	85V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
	H24.9~H26.10 (マイナー前)	MH34S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	-	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			スティングレー	形状	HID(D4S)	-	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)		
				定格	42V35W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
			H26.11~H28.1 (マイナー後)	MH34S-44S	ハロゲン仕様	形状	H4orHID(D4R)	H9	H8	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)
						定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
スティングレー	形状	HID(D4S)			-	H16orLED	T10	T20(WY21W)	ASSY	S25(PY21W)			
	定格	42V35W			-	12V19WorLED	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
H29.2~	MH55S-35S	ハロゲン仕様			形状	H4	-	H8orLED	T10	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)	
					定格	12V60/55W	-	12V35WorLED	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
		LED仕様	形状	LED	HB3	H8orLED	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
			定格	-	12V60W(65W)	12V35WorLED	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
		スティングレー	形状	LED	-	H8orLED	LED	T20(WY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
			定格	-	-	12V35WorLED	-	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
ワゴンR ソリオ	H12.12~H14.5 (マイナー前)	MA34-64S	2灯式	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
			4灯式	形状	HB4	HB3	H3	T10	S25	T10	S25(PY21W)		
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
	H14.6~H15.7 (マイナー後)	ハロゲン2灯式	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)			
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
		ハロゲン4灯式	形状	HB4	HB3	H3a	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)			
			定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
		ハロゲン4灯式丸型テール	形状	HB4	HB3	H3a	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
			定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
		HID仕様	形状	HID(D2S)	HB3	H3	T10	S25	ASSY	T20(WY21W)			
			定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー			
	H15.8~H17.7 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	HB4	HB3	H3a	T10	S25(PY21W)	ASSY	S25(PY21W)			
			定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
	H15.8~H17.7 (マイナー後)	ハロゲン仕様丸型テール	形状	HB4	HB3	H3a	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)			
			定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー			
			HID仕様	形状	HID(D2S)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	ASSY	T20(WY21W)		
				定格	85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー		
ワゴンR ワイド	H9.2~H11.4	MA/MB61系	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	T20			
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
ワゴンR プラス	H11.5~H12.10	MA63S	形状	H4	-	H3a	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)			
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
T10	-	T10x31	T20ダブルorS25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10x31	T20ダブルorS25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	
12V8W	-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	-	12V10W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	-	12V10W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	-	12V10W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10x31	-	T10x31	LED	-	-	LED	T16	T10	
12V10W	-	12V10W	-	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10	-	T10	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V16W(18W)	12V5W	
T10	-	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
T10	-	T10	T20ダブル	-	-	T16	T20	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
-	T8x28	T10	T20ダブル	-	-	T16orLED	T20	T10	
-	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V16(18W)orLED	12V21W	12V5W	
T10x31	-	T10	S25ダブル	-	-	T10orLED	T16	T10	
12V8W	-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5WorLED	12V16W(18W)	12V5W	

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスタ
ズ
輸入車

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスタ
ズ
輸入車