

ALFA ROMEO

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
145	H8.9~H13.9	930		形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
147	H13.9~	937		形状	H7	H7	H1	H6W	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V6W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
155	H4.9~H10.12	167		形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
156	H10.5~H15.8	932		形状	H7orHID(D2S)	H1	H1	H6W	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V6W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
159	H18.2~	939	HID仕様車	形状	H7	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
				形状	HID(D1S)	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
164	H2.2~H4	164		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H4~H10.12			形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
166	H11.9~	936		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
GT	H16.9~	937		形状	H7orHID(D2S)	H1	-	H6W	-	-	-
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V6W	-	-	-
GTV	H8.1~H15	916		形状	HB3(9005)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25
				定格	12V60W(65W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21W
	H15~H18.4			形状	HB3(9005)	HB3	H3	G18	S25	-	S25
				定格	12V60W(65W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
スパイダー	H8.1~H18.9	916		形状	HB3(9005)	HB3	-	T10	S25(PY21W)orS25	T10アンバー	S25
				定格	12V60W(65W)	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21W
	H18.10~			形状	HB3(9005)	HB3	-	T10	S25(PY21W)orS25	T10アンバー	S25
				定格	12V60W(65W)	12V60W(65W)	-	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21W

AUDI

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
80/80アバント	H4.3~H7.9	8C.893.89		形状	H4	-	H3	T4W	S25(PY21W)orS25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21W
100/100アバント	H3.11~H6.10	4A.44	2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H4	-	H3	T4W	S25(PY21W)orS25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21W
				形状	H3	H1	H1	T4W	S25(PY21W)orS25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21W
A3	H9.1~H15.6	8LA	HID仕様車	形状	H7	H1	H7	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
	H15.6~H18.7	8PA.8PB		形状	H7orHID(D2S)	H7	H7	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
A3スポーツバック	H16.10~	8PA.8PB		形状	H7orHID(D2S)	H7	H7	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
A4/A4アバント	H7.10~H14.1	8DA		形状	H7orHID(D2S)	H7	H1orH7	T10※	S25(PY21W)	T10orT10アンバー	S25
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W

ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター							
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	S25	T10	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	S25	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	-	G18	S25シングル	-	S25	G18
-	12V5W	-	-	12V10W	12V21W	-	12V21W	12V10W
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	S25	G18	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V10W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25	T10
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W
-	T10x41	-	-	T10	S25シングル	-	S25	G18
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	S25	T10	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	T10	S25シングル	-	S25	G18
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W

ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター							
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	S25	T4W	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V4W	
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	S25	T4W	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V4W	
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	S25	T4W	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V4W	
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W
-	-	-	-	-	S25シングル	-	T16	T10x41
-	-	-	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10x37
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W

※HID仕様車は、H6W 12V6W [2個]

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスズ
輸入車

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスズ
輸入車

AUDI

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー							
									フロント	サイド	リア					
A4/A4アバント	H13.6~H17.1	8EA		形状	H7orHID(D1S)	H7	H11	T10※	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)					
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー					
	H17.2~H20.7	8EA.8EB		形状	H7orHID(D1S)	H7	H11	T10	S25アンバー※	T10アンバー	S25					
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W					
A4 カブリオレ	H14.9~	8HB		形状	H7	H9	H11	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)					
				定格	12V55W	12V65W	12V55W	12V3W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー					
				形状	HID(D2S)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)					
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V3W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー					
A6/A6アバント	H6.11~H10.6	4AA		形状	H1orHID(D2S)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25					
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W					
	H9.9~H17.5	4BA.4BB		HID仕様車	形状	H1orH7	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25				
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W				
					形状	HID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25				
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W				
	H16.7~	4FA.4FB		HID仕様車	形状	H7	H1	H7	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)				
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
					形状	HID(D2S)	H7	H7	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)				
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
					オールロードクワトロ	H16.7~	4FA.4FB	HID仕様車	形状	H7	H1	HB4	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25
									定格	12V55W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
形状									HID(D2S)	H7	HB4	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
定格									85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
A8	H7.5~H11	4DA		形状	H1orHID(D2S)	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25					
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W					
	H11~H16.1	4DA			形状	H1orHID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25				
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W				
H16.2~	4EB			形状	H7orHID(D2S)	H7	H11	T10	-	T10アンバー	-					
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	-	12V5W	-					
TT	H11.10~H18.9	8N		形状	H1orHID(D2S)	H7	H3	H6W	S25	T10アンバー	S25					
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V6W	12V21W	12V5W	12V21W					
	H18.10~	8J			形状	HID(D1S)	-	H11	H6W	S25	T10アンバー	S25				
					定格	12V35W	-	12V55W	12V6W	12V21W	12V5W	12V21W				
オールロードクワトロ	H13.2~H18.12	4BA		形状	H1	H7	H3	T4W	S25(PY21W)	T10アンバー	S25					
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W					
				形状	HID(D2S)	H9	H11	T4W	S25(PY21W)	T10アンバー	S25					
				定格	85V35W	12V65W	12V55W	12V4W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W					
S4	H15.9~H17.1	8EB		形状	HID(D2S)	H7	H11	-	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)					
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー					
V8	H1.10~H6.12	44A		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25					
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W					

BMW

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
1シリーズ [E87]	H16.9~H19.4			形状	H7orHID(D1S)	H7	H11	-	S25(PY21W)	T10orT10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
3シリーズ [E36]	H3.7~H10.6		セダン	形状	H1	H1	H1	T10	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W

ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター							
-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10×37	※HID仕様車は、H6W 12V6W [2個]
-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10×37	※HID仕様車は、S25シングル12V21W [2個]
-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	LED	S25	T10×37	
-	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	LED	S25	T10×37	
-	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10×37	S25ダブル	-	-	-	S25	T4W	
-	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V4W	
-	T10×41	S25ダブル	-	-	-	S25	T10×37	
-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10×41	S25ダブル	-	-	-	S25	T10×37	
-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10×41	S25ダブル	-	S25シングル	-	S25	T10	
-	12V10W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10×41	S25ダブル	-	S25シングル	-	S25	T10	
-	12V10W	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	S25シングル	-	T16	T10×41	
-	-	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	-	-	-	S25シングル	-	T16	T10×41	
-	-	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	T10×37	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10×37	
-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10×37	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10×37	
-	12V5W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10×41	LED	-	-	LED	-	T10×37	
-	12V10W	-	-	-	-	-	12V5W	
-	T10×41	S25ダブル	-	-	-	S25	T10×37	
-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10×41	S25ダブル	-	-	-	S25	T10×37	
-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10×41	S25ダブル	-	-	-	S25	T10×37	
-	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10×41	S25ダブル	G18	-	-	S25	T4W	
-	12V10W	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V4W	

ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター							
-	-	S25ダブル	G18	S25シングル	LED	S25	T10×37	
-	-	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10×41	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T10×37	
-	12V10W	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	

トヨタ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー			ウインカー				
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア	
					形状	規格	形状	規格	形状	規格	形状	規格
3シリーズ [E46]	H10.7~ H17.10		セダン/ ツーリング	形状	H7orHID(D2S)	H7	HB4	T10	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	
	[E90/E91]	H17.4~ H20.10		セダン/ ツーリング	形状	H7orHID(D1S)	H7	H11	-	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	[E92]	H18.9~		クーペ	形状	H7orHID(D1S)	H7	H11	H8	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V35W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
[E36]	H7.2~ H13.10		コンパクト	形状	HB4	HB3	H1	T10	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25	
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	
[E46]	H13.11~ H17.4		コンパクト	形状	H7orHID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	
5シリーズ [E34]	S63.7~ H8.3			形状	H1orHID(D2S)	H1	H1	T10	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	
	[E39]	H8.4~ H12.9		セダン/ ツーリング	形状	HB4orHID(D2S)	HB3	H7	T10orH6W	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25
					定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5Wor6W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W
	[E39]	H12.10~ H16.4		セダン/ ツーリング	形状	H7orHID(D2S)	H7	HB4	-	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V51W(55W)	-	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W
[E60/E61]	H15.8~ H19.5		セダン/ ツーリング	形状	H7	H7	HB4	-	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V55W	12V51W(55W)	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
[E60/E61]			セダン/ ツーリング HID仕様車	形状	HID(D1S)orHID(D2S)	H7	HB4	-	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
6シリーズ [E63/E64]	H15.10~ H19.10		クーペ/ カブリオレ	形状	HID(D2S)	H7	HB4	-	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
8シリーズ [E31]	H2.1~ H13.2			形状	H1orHID(D2S)	H1	H1	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
X3 [E83]	H16.6~ H23.2			形状	H7orHID(D2S)	H7	H11orHB4	T10	S25(PY21W)orS25	T10アンバー	S25(PY21W)orS25	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55Wor51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	
X5 [E53]	H12.10~ H15.9			形状	H7orHID(D2S)	HB3	H3	H6W	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V6W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	
	[E53]	H15.10~ H19.5			形状	H1orHID(D2S)	H7	H11	-	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W
[E70]	H19.6~			形状	HID(D1S)	H7	H11	H8	S25(PY21W)	-	-	
				定格	12V35W	12V55W	12V55W	12V35W	12V21Wアンバー	-	-	
Z3 [E36]	H8.8~ H15.12			形状	HB4	HB3	H7	T10	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25	
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	
Z4 [E85]	H15.1~ H19.1			形状	H7orHID(D2S)	H7	H11	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
Z8 [E52]	H11.11~ H15.6			形状	HID(D2S)	HB3	-	H6W	-	-	-	
				定格	85V35W	12V60W(65W)	-	12V6W	-	-		

CHEVROLET

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ウインカー			ウインカー				
					ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	フロント	サイド	リア	
					形状	規格	形状	規格	形状	規格	形状	規格
アストロ	H5.3~ H17.12	CL.CM14		2灯式 ヘッドランプ 仕様車	形状	H4	-	-	-	-	-	
					定格	12V60/55W	-	-	-	-	-	
					4灯式 ヘッドランプ 仕様車	形状	HB4	HB3	-	-	-	-
						定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	-	-	-	-
カマロ	H10.12~ H14.10	CF43.45			形状	HB4	HB3	-	-	P27	T10	
					定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	-	-	12V27/7W	12V5W	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10x37	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	LED	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	LED	-	-	LED	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	LED	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	T10x41	-	S25ダブル	G18	-	T10	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	G18	S25シングル	LED	T16	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	G18	S25シングル	LED	T16	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V16W(18W)	12V5W	
-	-	-	LED	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	S25シングル	LED	S25	T10x37	
-	-	-	-	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	LED	-	S25シングル	LED	T16	-	
-	-	-	-	-	12V21W	-	12V16W(18W)	-	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	T10	S25	T10	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	12V5W	
T10x37	-	-	-	G18	S25シングル	LED	S25	T10x37	
12V5W	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
T10x37	-	-	LED	-	-	-	S25	T10x37	
12V5W	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	

ルームランプ			テール& ストップ	テール	ストップ	ハイマウント ストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
輸入車

CHEVROLET

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
エスカレード	H16.1~H19.10			形状	HB4	HB3	-	-	-	-	P27
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	-	-	-	-	12V27/7W
コルベット	H9.6~H17.1	CY25		形状	HB4	HB3	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
トレイルブレイザー	H13.9~	T360		形状	HID(D1S)	H9	H10	-	-	-	P27シングル
				定格	12V35W	12V65W	12V42W	-	-	-	12V27W

CHRYSLER

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
クロスファイア	H15.12~	ZH32		形状	H7	H7	HB4	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
ストラトス	H7.12~H9.12	JA25		形状	H4	-	HB4	T10	S25(PY21W)	T4W	S25
				定格	12V60/55W	-	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V4W	12V21W
ネオン	H8.6~H11.8	PL20		形状	H4	-	H3	T4W	S25	T4W	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	12V4W	12V21W
PTクルーザー	H12.7~	PT2		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	12V4W	12V21W
ボイジャー	H9.4~H13.5	GS33S		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T4W	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V4W	12V21W
ボイジャー	H13.6~	RG33S		形状	H7	H7	-	T10	S25(PY21W)	T4W	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V4W	12V21Wアンバー

CADILLAC

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
CTS	H15.3~H19.12	AD32.33		形状	H11orHID(D1S)	HB3	H10	T10	P27	T10	-
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V42W	12V5W	12V27/7W	12V5W	-
XLR	H16.1~	X215		形状	HID(D1R)		-	T10	-	-	-
				定格	12V35W		-	12V5W	-	-	-
エスカレード	H16.1~H19.10			形状	HB4	HB3	-	-	-	-	P27
				定格	12V51W(55W)	12V60W(65W)	-	-	-	-	12V27/7W

CITROEN

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
エクザンティア	H5.10~H10.9	X1		形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
クサラ	H10.3~H15.3	N6		形状	H7	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー

ルームランプ		テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター							
-	-	-	-	-	-	-	T10	
-	-	-	-	-	-	-	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	S25	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	T10	
-	-	-	-	-	-	-	12V5W	

ルームランプ			テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	-	-	-	-	S25	-	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	-	
-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	P27ダブル	-	
-	-	-	-	-	-	-	12V27/7W	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	T10	
-	-	-	-	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	

ルームランプ			テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	-	-	-	-	-	T10	
-	-	-	-	-	-	-	-	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	P27シングル	T10	
-	-	-	-	-	-	-	12V27W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	-	T10	
-	-	-	-	-	-	-	-	12V5W	

ルームランプ			テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10	-	-	-	-	-	S25	T10	
-	12V5W	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	

CITROEN

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
クサラ	H15.4~H17.6	N7		形状	H7	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
AX	H3.9~H8.12	ZAK		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
BX	H1.9~H5.12	XB		形状	H4	-	H3	T4W	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W
C2	H16.4~	A6		形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
C3	H14.10~H22.4	A8		形状	H7	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
C3ブルリエル	H17.4~	A42		形状	H7	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
C4	H17.6~	B5		形状	H7orHID(D1S)	H1	H11	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
C4ピカソ	H19.5~	B58		形状	H7orHID(D1S)	H1	H11	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
C5	H13.7~H16.1	X4	HID仕様車	形状	H7	H4※	H4※	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V60/55W	12V60/55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	形状	HID(D2R)	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)			
	定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
H16.2~H20.10	X3		形状	H7orHID(D1S)	H1	H11	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
C6	H18.10~	X6		形状	HID(D2S)		H11	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	85V35W		12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
XM	H2.2~H14.3	Y3		形状	H1	H1	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
XMブレーク	H4.12~H14.3	Y3		形状	H1	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
ZX	H4.5~H10.2	N2		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
				形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
サクソ	H11.4~H16.1	S8		形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10orT10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー

FIAT

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
バルケッタ	H8.2~	183		形状	H1	H1	H1	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
クーペ	H7.3~H14.3	175		形状	H1	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
グランデプント	H18.6~	199		形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
マルチプラ	H15.4~	186		形状	H7	H1	H1	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
パンダ	H2.2~H11.12	141.153		形状	H4	-	-	T4W	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V4W	12V21W	-	12V21W

ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考	
フロント	センター								リア
-	-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T4W	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V4W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	T16	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	12V16W(18W)	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	T10	-	T10	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	12V5W	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	-	S25	T10	※ハイビーム/フォグランプ兼用
-	-	-	12V21/4W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/4W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	G18	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	G18	-	-	S25	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

FIAT

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
パンダ	H16.7~	16912		形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
プント	H9.3~ H12.5	176	2灯式 ヘッドランプ 仕様車	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
				形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H12.6~ H15.11	188			形状	H7	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
H15.12~ H18.5	188			形状	H1	H1orH7	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
テンプラ	H4.7~ H5.12	159		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V55W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
ウーノ	S58.1~ H5.12	146		形状	H4	-	H3	T10	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W	

FORD

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
エクスプローラー	H2.11~ H7.2	E20.E30		形状	HB1(9004)			-	-	-	-	
				定格	12V65/45W			-	-	-	-	
	H7.3~ H13.7	1FMX		形状	HB5(9007)orH4			-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V65/55Wor60/55W			-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H13.8~ H23.4	1FM			形状	H4	-	-	-	-	-	-	
				定格	12V60/55W	-	-	-	-	-	-	
ギャラクシー	H10.1~ H11.12	WFOGAA		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
KA	H11.11~ H13.1	WFOBJ4		形状	H7	H1	H1	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
トーラス	S63.2~ H8.1	FA5		形状	HB1(9004)			-	-	-	-	
				定格	12V65/45W			-	-	-	-	
	H8.2~ H11.12	1FAS			形状	HB5(9007)			-	-	-	
					定格	12V65/55W			-	-	-	-
フィエスタ	H16.4~ H18.2	WFOFYJ		形状	H4	-	H11	T10	S25(PY21W)	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	H18.3~				形状	H4	-	H11	T10	S25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
フォーカス	H12.3~ H17.7	WFO	2灯式 ヘッドランプ ハロゲン仕様車	形状	H4	-	H1	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			4灯式 ヘッドランプ ハロゲン仕様車	形状	H7	H1	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	HID仕様車	形状	HID(D2S)	H7	-	T10	S25	T10	S25			
		定格	85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W			
H17.8~				形状	H7orHID(D2S)	H1	H11	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
プローブ	H4.9~ H9.3	1ZVT		形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
マスタング	H1.11~ H6.4	M11E		形状	HB1(9004)			-	-	-	-	
				定格	12V65/45W			-	-	-	-	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

FORD

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
マスタング	H6.5~H18.5	1FA		形状	HB5(9007)			-	-	-	-	
				定格	12V65/55W			-	-	-	-	
	H18.6~			形状	H4	-	-	-	-	-		
				定格	12V60/55W	-	-	-	-	-		
モンデオ	H6.4~H8.10	WFO		形状	H1	H1	H1	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H8.11~H13.3			形状	H7	H7	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H13.4~			セダン	形状	H7orHID(D2S)	H1	H11	T10	S25(PY21W)	T10orT10アンバー	S25
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
				ワゴン	形状	H7orHID(D2S)	H1	H11	T10	S25(PY21W)	T10orT10アンバー	S25
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	

HYUNDAI

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー				
									フロント	サイド	リア		
XG	H13.5~H15.2	XG25.30		形状	H7	H1	H3	T10	S25	T10アンバー	S25(PY21W)		
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー		
	H15.3~H17.12			形状	H7	H1	HB4	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)		
				定格	12V55W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
エラントラ	H13.5~H15.10	XD18.20		形状	H7	H1	H3	T10	S25(PY21W)orS25	T10orT10アンバー	S25(PY21W)orS25		
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W		
クーペ	H14.4~H16.12			GK27		形状	H7	H7	HB4	T10	S25	T10	S25
						定格	12V55W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
H17.1~	形状	H7	H7			HB4	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)			
	定格	12V55W	12V55W			12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
グレンジャー	H18.1~	TG27.33		形状	H7	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)		
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
サンタフェ	H13.1~H16.8			SM24.27		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25
						定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	LED	-	-	LED	S25	T10	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

JEEP

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
グランドチェロキー	H5.1~H11.4	ZMX.ZY		形状	H4	-	-	T4W	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V4W	12V21W	-	12V21W	
	H11.5~H17.6			ZG40	形状	HB4A	HB3A	-	T4W	P27	-	P27
					定格	12V55W	12V60W	-	12V4W	12V27/7W	-	12V27/7W
H17.7~H23.2	WH47	形状	H11	HB3	H10	-	P27	-	-			
		定格	12V55W	12V60W(65W)	12V42W	-	12V27/7W	-	-			
チェロキー	H2.1~H13.9	7MX		形状	H4	-	H3	T4W	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W	
H13.10~H20.5	KJ37			形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
ラングラー	H2.1~H8.10	SYM.X.HYMX		形状	H4	-	-	G18	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V10W	12V21W	-	12V21W	

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	P27ダブル	-	-	-	-	T10	
-	-	-	12V27/7W	-	-	-	-	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	-	T10	
-	-	-	-	-	-	-	-	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

JEEP

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
ラングラー	H8.11~H19.2	TJ40		形状	H4	-	-	T4W	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W

MERCEDES BENZ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
190E [W201]	H1.9~H5.9			形状	H4	-	H3	T4W	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W
Aクラス [W168]	H10.11~H17.1		2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)orS25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W
				形状	H7	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)orS25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W
[W169]	H17.2~			形状	H7orHID(D2S)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
Bクラス [W245]	H18.1~			形状	H7orHID(D2S)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
Cクラス [W202]	H5.10~H9.7			形状	H4	-	H1	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
[W202]	H9.8~H12.8			形状	H7orHID(D2R)	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
[W203]	H12.9~H16.5			形状	H7orHID(D2R)	H7	-	H6W	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V6W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
[W203]	H16.6~H19.5			形状	H7orHID(D2S)	H7	-	H6W	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V6W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
CLクーペ [W215]	H11.10~H18.10			形状	H7orHID(D2R)	H7	-	T10	S25(PY21W)	Assy	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
CLK [W208]	H9.7~H14.3			形状	H7orHID(D2R)	H7	H3	T4W	S25(PY21W)	T10アンバー-orLED	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21Wアンバー	12V5WorLED	12V21Wアンバー
[W209]	H14.4~			形状	H7orHID(D2S)	H7	HB4	T10	S25(PY21W)	LED	S25
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
Eクラス [W124]	H5.9~H7.9			形状	H4	-	H3c	T4W	S25(PY21W)	-	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21Wアンバー	-	12V21W
[W210]	H7.10~H14.5			形状	H7orHID(D2R)	H7	H1	H6W	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V6W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
[W211]	H14.6~H21.4			形状	H7orHID(D2S)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	LED	-
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	-
Gクラス [W463]	H2.1~			形状	H4	-	H3	T4W	S25(PY21W)	-	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21Wアンバー	-	12V21W
GLクラス [X164]	H18.10~			形状	HID(D2S)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
Mクラス [W163]	H10.8~H13.9			形状	H7orHID(D2S)	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
				形状	H7orHID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
[W164]	H17.10~			形状	HID(D2S)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
SL [R129]	H2.8~H7.9			形状	H4	-	H3	T4W	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

ルームランプ			テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/4W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/4W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	12V21/4W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	LED	S25	T10x37	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	G18	S25シングル	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル	G18	-	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	-	-	LED	-	-	LED	-	T10x37	
-	-	-	-	-	-	-	-	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル	G18	-	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	-	-	LED	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスズ
輸入車

トヨタ
レクサス
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスズ
輸入車

MERCEDES BENZ

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
SL [R129]	H7.10~H13.9			形状	H1orHID(D2S)	H1	-	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
[R230]	H13.10~			形状	HID(D2S)	H7	HB4	H6W	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V6W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
Vクラス [W638]	H10.6~H15.9			形状	H1	H4*	H4*	T4W	S25(PY21W)	T10アンバー	S25
				定格	12V55W	12V60/55W	12V60/55W	12V4W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
パネオ [W414]	H15.10~			形状	H7	H1	H1	T10	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ピアノ [W639]	H15.10~H18.10			形状	H7	H7	H7	T10	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー

OPEL

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
アストラ	H5.1~H10.6	XD		形状	H4	-	H3	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H10.7~H16.10	XK		形状	H7	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
H16.11~H18.2	AH04		形状	H1orHID(D2S)	H7	H3	T10	H21W	T10orT10アンバー	S25(PY21W)	
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
オメガ	S63.12~H6.9	XB		形状	H4	-	H3	T4W	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W
H6.10~H14.12	XF		形状	H1orHID(D2R)	H1	H1	T4W*1	S25*2	T10	S25シングル*2	
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W	
カリブラ	H5.11~H9.12	XE		形状	H1	H1	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
ザフィーラ	H12.4~H17.12	XM	HID仕様車	形状	H7	HB3	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
				形状	HID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
H18.1~H18.12	AH		形状	H1orHID(D1S)	H7	H3	T10	S25*	T10	S25	
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
シグナム	H15.12~	Z02		形状	H7orHID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
ティグラ	H7.11~H12.2	XJ		形状	H1	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	-
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	-
ベクトラ	H2.6~H8.3	XC		形状	H4	-	H1	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
	H8.4~H14.6	XH		形状	H7orHID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	H14.7~	Z02	ワゴン/GTS	形状	HID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10x37	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	※ハイビーム/フォグランプ兼用
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

ルームランプ			テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	-	S25	G18	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	-	S25	G18	
-	-	-	12V21/4W	-	12V21W	-	12V21W	12V10W	
-	-	-	S25ダブル	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	G18	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V10W	
-	T10x41	-	S25ダブル	G18	-	S25シングル	S25	G18	※1.HID仕様車は、T10 12V5W [2個] ※2.HID仕様車は、S25アンバー 12V21W [2個]
-	12V10W	-	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V10W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	S25シングル	LED	S25	T10	※HID仕様車は、S25アンバー 12V21W [2個]
-	-	-	-	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	S25シングル	LED	S25	G18	
-	-	-	-	-	12V21W	-	12V21W	12V10W	
-	-	-	-	-	-	LED	S25	G18	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V10W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	S25シングル	-	S25	T10	
-	-	-	-	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	

PEUGEOT

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
1007	H18.3~	A8		形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
106	H7.4~ H15.6	E5		形状	H4	-	H1	G18	S25(PY21W)	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
205	S63.5~ H6.12	E20		形状	H4	-	H3	T10	S25	T4W	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V4W	12V21W	
206	H11.5~ H19.3	T1	2灯式 ヘッドランプ 仕様車	形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
				形状	H7	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
207	H19.3~	A7		形状	H7	H1	H11	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
306	H6.12~ H9.7	N3.N5	2灯式 ヘッドランプ 仕様車	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)orS25	T10アンバー	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21W	
				形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)orS25	T10アンバー	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21W	
	H9.8~ H13.10			4灯式 ヘッドランプ 仕様車	形状	H7	H7	H1	T10	S25(PY21W)orS25	T10アンバー	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21W
307	H13.10~ H17.9	T5		形状	H7	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	形状			H1orHID(D2R)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25		
	定格			12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
308	H20.6~	T75		形状	H7	H1	H8*	-	-	-		
				定格	12V55W	12V55W	12V35W	-	-	-		
405	H2.10~ H9.3	15D.D70		形状	H4	-	H1	T4W	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W	
406	H8.11~ H17.9	D8.9		形状	H7orHID(D2S)	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10orT10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
407	H17.6~	D2		形状	H7orHID(D2S)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
605	H2.11~ H6.10	6S.Z6		形状	H1	H1	H3	T4W	S25	-	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W	
	形状			H7	H7	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25		
	定格			12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
607	H13.10~ H17.5	Z8		形状	H7orHID(D2R)	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	

PORSCHÉ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
911	H6.1~ H10.3	993		形状	H1orHID(D2S)	H1	H3	T4W	S25	T10	S25	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H10.4~ H14.8	996			形状	H7orHID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T4W	S25
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V4W	12V21W
					形状	H7orHID(D2S)	H11	H3	H6W	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V6W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H16.8~	997			形状	H7	H9	H8	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
					定格	12V55W	12V65W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	G18	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*コーティングバルブ 適用不可
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25	G18	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10	-	S25ダブル	-	-	S25シングル	S25	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	-	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	-	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	-	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	-	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

PORSCHE

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
911	H16.8~	997	HID仕様車	形状	HID(D2S)	H11	H8	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
928	S60~H7.12	E928		形状	H4	-	H3	T4W	S25	T4W	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	12V4W	12V21W
カイエン	H14.9~H22.2	9PA		形状	H7orHID(D1S)	H7	H7	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
ケイマン	H17.8~	987		形状	H7orHID(D2S)	H11	H11	T10	S25	T10	S25(PY21W)
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー
ボクスター	H8.10~H16.11	986		形状	H7orHID(D2S)	H7	H7	T10	S25	T10	S25
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H16.12~	987		形状	HID(D2S)	H11	H8	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
				定格	85V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー

RENAULT

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー					
									フロント	サイド	リア			
アヴァンタイム	H14.11~H17.10	EL7X		形状	H7orHID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)			
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
サフラン	H6.10~H9.12	54Z	HID仕様車	形状	H1	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)			
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
				形状	HID(D1S)	H7	H1orH7	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)			
				定格	12V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
セニック	H11.5~H15.7	AF4J		形状	H7	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)			
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
トゥインゴ	H7.9~H15.4			形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)orS25	T10	S25(PY21W)orS25			
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W			
メガーヌ	H8.9~H15.12	AF.AK		形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25			
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W			
	H16.1~H23.4	MF.MK	HID仕様車	形状	H7	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25			
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W			
				形状	H7	H1	H11	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)			
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
H10.11~H18.2	BF.BK		形状	H7orHID(D2S)	H1	-	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)				
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				
ラグナ	H6.10~H11.12	56F		形状	H1	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)			
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
	H15.1~	GL7X		形状	H7orHID(D2R)	H1	H11	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)			
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー			
				H6.8~H10.10	57		形状	H4	-	H2	T10	S25(PY21W)	-	S25
							定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
H10.11~H18.2	BF.BK		形状	HB3(9005)	H7	H2	T10	S25(PY21W)	-	S25				
			定格	12V60W(65W)	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W				
			形状	H7orHID(D2S)	H1	-	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)				
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー				

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10	-	-	G18	S25シングル	T10	S25	T10x37	
-	12V5W	-	-	12V5W	12V21W	12V3W	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	-	-	S25ダブル	G18	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	12V21W	-	12V21W	12V5W	

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

ROVER

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
100シリーズ	H4.1~H10.12	XP		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)orS25	T10	S25(PY21W)orS25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W
200シリーズ	H5.1~H8.8	XW.RF		形状	H4	-	-	T10	S25	-	S25(PY21W)orS25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21Wアンバー-or12V21W
400シリーズ	H5.1~H8.6	XW.XWD		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
600シリーズ	H6.11~H11.12	RH		形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
75シリーズ	H11.6~H15.6	RJ25		形状	H7orHID(D2S)	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
800シリーズ	S61~H5.2	XSCK		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)orS25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W

SAAB

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
900	H1.11~H5.9	AB		形状	H4	-	-	T4W	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V4W	12V21W	-	12V21W	
	H5.10~H10.5	DB		形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
9-3	H10.6~H15.1	DB		形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H15.2~	FB		形状	H7orHID(D2S)	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
9000	H2.10~H6.9		2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H4	-	-	T4W	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W	
			4灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H1	H1	-	T4W	S25	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	-	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W	
		H6.10~H11.9		2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H4	-	-	T4W	S25(PY21W)	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	-	12V4W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H1	H1	-	T4W	S25(PY21W)	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	-	12V4W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
9-5	H9.10~H23.2	EB		形状	H7orHID(D1S)	H7	H1orH11	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	

SMART

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
スマート	H12.12~H16.4	450.MC01		2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
				4灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H7	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W
フォーフォー	H16.9~	454		形状	H7	H7	H8	-	S25	-	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V35W	-	12V21W	-	12V21W	

		ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37		
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37		
-	-	-	-	12V10W	12V21W	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37		
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37		
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37		
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37		
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W		

		ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37		
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	S25ダブル	G18	-	-	S25	T10x37		
-	-	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37		
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x41	-	S25ダブル	G18	-	-	S25	T10x37		
-	12V10W	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x41	-	S25ダブル	G18	-	-	S25	T10x37		
-	12V10W	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	S25ダブル	G18	-	-	S25	T10x37		
-	-	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	S25ダブル	G18	-	-	S25	T10x37		
-	-	-	12V21/5W	12V5W	-	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		

		ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア	テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37		
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37		
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	-		
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	-		

VOLKS WAGEN

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・ブレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
ヴェント	H4.6~H10.12	1H#	2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H4	-	H3	T4W	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W	
			4灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H1	H1	H3	T4W	S25	-	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W	
コラード	H2.11~H7.12	50		形状	H4	-	H3	T4W	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W	
ゴルフ	H4.4~H10.7	1H#(ゴルフⅢ)	2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H4	-	-	T4W	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	12V4W	12V21W	12V5W	12V21W	
				4灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H1	H1	H3	T10	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
		H10.8~H16.5	1J#(ゴルフⅣ)	HID仕様車	形状	H7	H1	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
	H16.6~H21.3	1K#(ゴルフⅤ)		形状	H7orHID(D2S)	H7	H3	H6W	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V6W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ゴルフプラス	H17.11~H21.5	1KB		形状	H7orHID(D1S)	H7	HB4	T10	S25	LED	LED	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V51W(55W)	12V5W	12V21W	-	-	
ジェッタ	H18.1~	1K#		形状	H7orHID(D2S)	H7	-	T10	S25(PY21W)	LED	H21WorLED	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21WorLED	
シャラン	H9.5~H10.12	WFOGAA		形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
トゥアレグ	H15.9~H23.1	7LA		形状	HID(D1S)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)	
				定格	12V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
パサート	H2.5~H9.7	31.3A	2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
				4灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H1	H1	-	T10	S25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.8~H18.3	3BA.3BB		2灯式ヘッドランプハロゲン仕様車	形状	H4	-	H4	T10	S25(PY21W)orS25	T10	S25
					定格	12V60/55W	-	12V60/55W	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21W
4灯式ヘッドランプハロゲン仕様車					形状	H7	H1	H4	T10	S25(PY21W)orS25	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V60/55W	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21W
HID仕様車	形状	HID(D2S)	H7	-	T10	S25(PY21W)orS25	T10	S25				
	定格	85V35W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21W				
H18.4~H22.1	3CA.3CB			形状	H7orHID(D2S)	H7	H11	T10	S25(PY21W)	LED	-	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	-	
ビートル	H11.9~H17.8	9CA		形状	H1	H1	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
	HID仕様車	形状	HID(D2S)	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25			
		定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W			
H17.9~				形状	H7orHID(D2S)	H7	H1	T10	S25(PY21W)	LED	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
ポーラ	H11.10~H18.1	1JA.1JB	HID仕様車	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
				形状	HID(D2S)	H7	H3	H6W	S25(PY21W)	-	S25	
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V6W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
ポロ	H8.8~H12.4	6NA.80N		形状	H4	-	H3	T10orT4W	S25(PY21W)orS25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5Wor4W	12V21Wアンバーor12V21W	12V5W	12V21W	
	H12.5~H14.5				形状	H7	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	-	G18	S25シングル	T10	S25	T10	
-	12V5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	-	G18	S25シングル	T10	S25	T10	
-	12V5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	LED	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	LED	-	-	LED	S25	T10x37	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T4W	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V4W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T4W	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V4W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	T10	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	-	-	LED	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x37	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	12V5W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	LED	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

トヨタ レクサス ニッサン ホンダ マツダ ミツビシ ダイハツ スバル スズキ イスズ 輸入車

VOLKS WAGEN

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
ポロ	H12.5~H14.5	6NA.80N	GTI	形状	HID(D2S)	H1	H7	T10	S25	T10	S25	
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H14.6~H17.8	9NB			形状	H7	H1	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
					形状	H7	H1	H3	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー
ルポ	H13.7~H18.5	6X#	HID仕様車	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
				形状	HID(D1S)	H3	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
				定格	12V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	

VOLVO

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
240エステート	H1.10~H5.12			形状	H4	-	-	-	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	-	-	12V21W	-	12V21W	
440/460	S63~H9			形状	H4	-	H3	T4W	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W	
780	H2.10~H3.12			形状	H4	H3	H3	T4W	S25	-	S25	
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V4W	12V21W	-	12V21W	
850	H4.6~H9.1	8B	セダン	形状	H1	H1	-	G18	S25(PY21W)orS25	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21W	
			ワゴン	形状	H1	H1	-	G18	S25(PY21W)orS25	T10	S25	
				定格	12V55W	12V55W	-	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21W	
940	H2.10~H6.8	9B	セダン	形状	H4	-	H3	G18	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			ワゴン	形状	H4	-	H3	G18	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
	H6.9~H9.12		セダン	形状	H4	-	H3	G18	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
ワゴン			形状	H4	-	H3	G18	S25(PY21W)	T10アンバー	S25		
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
960	H2.10~H6.8	9B	セダン	形状	H4	-	H3	G18	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
			ワゴン	形状	H4	-	H3	G18	S25	T10	S25	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
H6.9~H9.7		セダン	形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25		
			定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
			ワゴン	形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W	
C70	H9.5~H13.9	8B		形状	H7	H7	H1	T10	S25(PY21W)orS25	T10アンバー	S25(PY21W)orS25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	
S40	H9.10~H16.4	4B	2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H4	-	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
			4灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H7	H7	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H16.5~	MB52		2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	HID(D2S)	-	H11	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)
					定格	85V35W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	

ルームランプ			テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア							
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	-	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10x37	
-	-	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T4W	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V4W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	T10	S25	T10	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	T10	S25	T10	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	-	G18	S25シングル	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	-	12V5W	12V21W	12V21W	12V21W	12V5W	
-	T10x41	-	S25ダブル(P21/4W)	-	-	S25シングル	S25	T10x37	
-	12V10W	-	12V21/4W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	
-	-	-	-	G18	S25シングル	-	S25	T10x37	
-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	12V21W	12V5W	

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスズ
輸入車

トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスズ
輸入車

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー			
									フロント	サイド	リア	
S40	H16.5~	MB52	4灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11	T10	S25(PY21W)	-	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21Wアンバー	
S60	H13.1~H23.2	RB52	HID仕様車	形状	H7	HB3	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
				形状	HID(D2R)	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
S70	H9.2~H12.12	8B52		形状	H7	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
S80	H10.9~H18.10	TB52		形状	H7orHID(D2R)	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H18.11~	AB63	HID仕様車	形状	H11	H9	H8	T10	H21W	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V65W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
				形状	HID(D1S)	H7	H8	T10	H21W	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V35W	12V55W	12V35W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
S90	H9.8~H10.12	9B63		形状	H1	H1	H3	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
V40	H9.10~H16.4	4B	2灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
			4灯式ヘッドランプ仕様車	形状	H7orHID(D2R)	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
V50	H16.5~	MB52		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11	T10	S25	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
V70	H9.2~H12.3	8B52		形状	H7	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)orS25	
				定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー-or12V21W	
	H12.4~H16.9	SB52	HID仕様車	形状	H7	HB3	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
				形状	HID(D2R)	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H16.10~H19.10		HID仕様車	形状	H7	HB3	H1	T10	S25	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55W	12V60W(65W)	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	
	H19.11~	BB52		形状	HID(D1S)	H7	H8	-	-	-	-	
				定格	12V35W	12V55W	12V35W	-	-	-	-	
	V90	H9.8~H10.12	9B63		形状	H7	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
					定格	12V55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
XC70	H14.11~H19.10	SB52		形状	HID(D2R)	H7	H1	T10	S25(PY21W)	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
	H19.11~	BB63		形状	HID(D1S)	H7	H8	-	-	-	-	
				定格	12V35W	12V55W	12V35W	-	-	-	-	
XC90	H15.5~	CB52		形状	H7orHID(D2R)	H7	H1	T10	S25	T10アンバー	S25(PY21W)	
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21Wアンバー	

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ルームランプ												テール&ストップ	テール	STOP ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考							
フロント	センター	リア																							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G18	S25シングル	-	-	S25	T10x37	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G18	S25シングル	-	-	S25	T10x37	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G18	S25シングル	-	-	S25	T10x37	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G18	S25シングル	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V5W	12V21W	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	-	-	-	-	S25	T10x37	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	-	-	-	-	S25	T10x37	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12V21W	12V5W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S25	T10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-																						