


PHILIPS

LED-arbeidsllys



2018 - 2019

Se bedre,
jobb bedre



Tross mørket

Når du reparerer og vedlikeholder biler, er det ikke rom for feil. Våre profesjonelle verkstedlamper har kraftige LED-er for intenst hvitt lys og en bred lyskjegle for å gjøre alle detaljer synlige. Det naturlige hvite lyset på 6000 K gir høy synskomfort og motvirker tretthet. Så selv når du jobber med de vanskeligste problemene, eller på de trangeste stedene, kan du være sikker på at du har det rette verktøyet for jobben.





RCH19



RCH19

Kraftig LED-lys for komfortabelt og trygt arbeid

Høyeffektiv LED for maksimal lysytelse

Lampene våre har kraftige LED-er av høy kvalitet for et klart, intenst lys med maksimal ytelse for klarhet og sikt.

Høyeste lyseffekt med hvitt LED-lys

Det hvite LED-lyset har en høy lumeneffekt for å gi deg mer synlig lys.

Bred lyskjegle med jevn lysfordeling

Den brede lyskjeglen fordeles jevnt over det belyste området, slik at du får god oversikt og kan se alle detaljer.

Naturlig hvitt lys (6000 K) for synskomfort

De hvite LED-ene har en fargetemperatur på 6000 K. De gir et naturlig hvitt lys for bedre synskomfort og mindre øyebelastning, slik at du kan jobbe uten å bli trett.

Ekstremt holdbare med ekstra robuste hus

Ekstra robust med beskyttelse mot vann, støv og smuss

I ekstreme miljøer trenger du verktøy som passer til jobben. Lampene våre er beskyttet mot vann, smuss og støv iht. IP68- standarden, så de tåler det meste.

Holdbare hus som er slag- og støtsikre

De er konstruert for holdbarhet, med slag- og støtsikre hus som består falltestene IK07 med god margin.

Meget motstandsdyktig mot smøre- og løsemidler

De er også meget motstandsdyktige mot smøremidlene, kjemikaliene og løsemidlene som brukes på verksteder, slik at du kan sette dem fra deg hvor som helst.



RCH21S



RCH21S



CBH51

Håndfri jobbing

Jobb smartere med håndfri belysning

Med håndfri belysning kan du jobbe smartere. Lampene våre leveres med praktiske kroker, klips, avtakbare kabler og magneter, slik at du kan arbeide med begge hender og få mer gjort.

Skyggefri lyskjegle for optimal sikt

Bred lyskjegle og fokuslyskjegle gir optimal sikt og eliminerer skygger, slik at lampen er behagelig for øyet.

Den rette lampen

for jobben

En fleksibel serie som dekker alle behov ved verkstedet

Serien med LED-lyskilder gir det beste lyset for alle verkstedjobber, fra korte inspeksjoner til vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. Fra profesjonelle LED-verkstedlamper og inspeksjonslamper til oppladbare arbeidslamper og belysningssystemer for flere retninger har vi den rette lampen for jobben.

Lang batteritid fra 5 til 12 timer

Batteriene i alle lampene våre er konstruert for å vare fra 5 til 12 timer. Dermed kan du jobbe hele dagen uten avbrudd og lade dem over natten, slik at de er klare til bruk igjen neste dag.



RCH21S



Fin den rette **LED-** arbeidslampen for jobben

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium
Boost-lys 100 lm <10 h	Boost-lys 130 lm <11 h	Boost-lys 200 lm <2 h	Boost-lys 145 lm <6 h
Eco-lys 50 lm <10 h		Eco-lys 100 lm <4,5 h	Eco-lys
Lysvinkel/-fleksibilitet 50° 90°	Lysvinkel/-fleksibilitet 40°	Lysvinkel/-fleksibilitet 80°	Lysvinkel/-fleksibilitet 80°
	Funksjoner Spotlampe på 20 lm	Funksjoner FindMe	Funksjoner 120 lm FindMe
Armatyr Hodebånd	Armatyr Klemme	Armatyr Klemme Magnet	Armatyr 80° klemme Magnet
Robusthet IPX4	Robusthet IP54	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07
Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig	Fettmotstand Verkstedbestandig
Strømforsyning 3x AAA	Strømforsyning 3x AAA	Strømforsyning <2 h	Strømforsyning 2 h
		Ladefunksjoner Mikro-USB 1500x	Ladefunksjoner Mikro-USB
Bestillingsoppføring LPL29B1 GOC 39360631	Bestillingsoppføring LPL19B1 GOC 38819031	Bestillingsoppføring LPL42X1 GOC 39631731	Bestillingsoppføring LPL28RECHX1 GOC 39220394

Ny

RCH5S



Boost-lys



Dimmed light



Lysvinkel/-fleksibilitet



Funksjoner



Armatyr



Robusthet



Fettmotstand



Strømforsyning



Ladefunksjoner



Bestillingsoppføring
LPL62X1

GOC 05163931

RCH6



Boost-lys



Eco-lys



Lysvinkel/-fleksibilitet



Funksjoner



Armatyr



Robusthet



Fettmotstand



Strømforsyning



Ladefunksjoner



Bestillingsoppføring
LPL38X1

GOC 39607231

RCH10



Boost-lys



Lysvinkel/-fleksibilitet



Armatyr



Robusthet




Fettmotstand



Strømforsyning



Ladefunksjoner




Bestillingsoppføring
LPL20X1

GOC 39060531

RCH19



Boost-lys



Eco-lys



Lysvinkel/-fleksibilitet



Armatyr



Robusthet



Fettmotstand



Strømforsyning



Ladefunksjoner



Bestillingsoppføring
LPL46X1

GOC 39823631

RCH21S



Boost-lys



Eco-lys



Lysvinkel/-fleksibilitet



Funksjoner



Armatyr



Robusthet



Fettmotstand



Strømforsyning



Ladefunksjoner



Bestillingsoppføring
LPL47X1

GOC 39841031

Ny

RCH25



Boost-lys



Dimmed light



Lysvinkel/-fleksibilitet



Funksjoner



Armatyr



Robusthet



Fettmotstand



Strømforsyning

























































Ladefunksjoner



Bestillingsoppføring
LPL63X1

GOC 05165331

RCH31UV	CBL10	CBH51	Ny PJH10	PJH20	MDLS CRI
					
					
Boost-lys  350 lm  3,5 h	Boost-lys  330 lm	Boost-lys  1200 lm  3 h	Boost-lys  1000 lm  <3 h	Boost-lys  2300 lm  2 h	Boost-lys  1500 lm  1 h
Eco-lys  150 lm  <8 h		Eco-lys  500 lm  5,5 h	Dimmed light  100 lm  <12 h	Eco-lys  1200 lm  4 h	Eco-lys  750 lm  2,5 h
Lysvinkel/-fleksibilitet  90°  90°	Lysvinkel/-fleksibilitet  120°	Lysvinkel/-fleksibilitet  120°  360°	Lysvinkel/-fleksibilitet  90°  180°	Lysvinkel/-fleksibilitet  90°  180°	Lysvinkel/-fleksibilitet  360°  90°
Funksjoner  UV-lys  FindMe			Funksjoner  Dimming	Funksjoner  CRI 92  Matt filter	Funksjoner  CRI 92  Matt filter
Armatyr  360° krok  Magnet	Armatyr  360° krok	Armatyr  1,1–1,8 m holder	Armatyr  Magnet		Armatyr  Klemme  Magnet
Robusthet  IP54  IK07	Robusthet  IP54  IK07	Robusthet  IP54  IK07	Robusthet  IP68  IK09	Robusthet  IP67  IK09	Robusthet  IP54  IK07
Fettmotstand  Verkstedbestandig	Fettmotstand  Verkstedbestandig	Fettmotstand  Verkstedbestandig	Fettmotstand  Verkstedbestandig	Fettmotstand  Verkstedbestandig	Fettmotstand  Verkstedbestandig
Strømforsyning   2,5 h	Strømforsyning  100–240 V  5 m	Strømforsyning  100–240 V  5 m	Strømforsyning   <4,5 h	Strømforsyning  100–240 V  5 m	Strømforsyning   1:1 h   3:2 h
Ladefunksjoner  Dokkingstasjon		Ladefunksjoner  2 h	Ladefunksjoner  Mikro-USB	Ladefunksjoner  3,5 h  Strømbank	Ladefunksjoner  Dokkingstasjon
Bestillingsoppføring LPL34UVX1 GOC 39419131	Bestillingsoppføring LPL35X1 GOC 39421431	Bestillingsoppføring LPL45X1 GOC 39732131	Bestillingsoppføring LPL64X1 GOC 05167731	Bestillingsoppføring LPL39X1 GOC 39609631	Bestillingsoppføring LPL403MODX1 GOC 39627066



HDL10

Profesjonell LED-hodelykt

LPL29B1



To lysmodi

- LED-lys på 100 lm med Boost for arbeid som krever nøyaktighet
- LED-lys på 50 lm med Eco for raske inspeksjoner

Bred lysvinkel

- Bred lysvinkel: opptil 50°
- LED med lang levetid

Kvalitetsutførelse

- 90° roterende lampehode
- Justerbart hodebånd
- Vannrett
- Drives av 3 x AAA-batterier fra Philips

Penlight Professional

Det bærbare undersøkelsesverktøyet

LPL19B1



Meget intenst hvitt lys for optimal sikt

- LED-lys av høy kvalitet med 120 lm lyseffekt
- Naturlig hvitt lys med 6000 K

Tilgang til svært trange hulrom

- LED-pekelyset øverst: 20 lm
- Liten og kompakt

Benyttes til alle undersøkelsesjobber

- Vann- og støvsikker: IP54
- Støtsikkert hus
- 11 timers batteriselvstyring

PEN20

Oppladbar, kompakt LUXEON LED-lyskilde av høy kvalitet

LPL42X1



Fås også i display

Hvitt LED-lys av høy kvalitet

- Lys opp mørket med klart og mykt naturlig lys
- LUXEON LED-lys av høy kvalitet på opptil 200 lumen
- Lys opp et stort arbeidsområde med bred 80-graders spredningsvinkel

Ultralang batterilevetid

- Nye batterier varer 5 ganger lengre enn de fleste oppladbare batterier
- Opptil 4,5 time uavbrutt lys etter 2 timers lading

Høy motstand

- Robust innkapsling med støtbestandighet iht. IK07-standarden
- Beskyttet mot vann og støv iht. IP54-standarden
- Svært motstandsdyktig mot kjemikalier og løsemidler

Håndfri belysning

- 80-graders svingkrok og magnet gir håndfri bruk



Penlight Premium

Høyeffektiv LUXEON Rebel
LED-lyskilde i et kompakt format

LPL28RECHX1



Behagelig lys gjør arbeidet mindre anstrengende

- Høyeffektive LUXEON-LED-lys med 145 lm lyseffekt
- Naturlig hvitt lys med 6000 K
- Homogen, bred lyskjerne

Se det som er skjult for andre

- Kraftig LED-peker på 120 lm
- Robust, komfortabel og håndfri

Roterbar klips med integrert magnet

- Robust aluminiumshus med mykt grep

Hurtig lading og konsistent lyseffekt

- Den nyeste batteriteknologien gir lang batteritid
- Opptil 6 timers batteriselsvring

Ny

RCH5S

Lommeinspeksjonslampe

LPL62X1



Hvit LED av høy kvalitet

- Unik dimmefunksjon for komfort, inkludert minnefunksjon
- Boost-modus, opptil 300 lumen
- Spot, opptil 120 lumen
- 120° bred lysvinkel
- Klart og naturlig lys på 6000 K

Forbedret holdbarhet

- Svært støtbestandig – IK09
- Kraftig vann- og støvbeskyttelse – IP68
- Tåler kjemikalier og løsemidler fra bilverksteder

Holdbart batteri

- Delt dokkingstasjon med Philips RCH25
- Lang autonomi – opptil 12 timer (dimmet lys)
- Svært rask lading – under 2,5 timer

Allsidighet

- 180° roterende lysmodul
- Håndfri: 360° innskyvbar krok og sterk magnet

RCH6

Kompakt lomme- og hodelykt

LPL38X1



Lomme/hode-dobbelfunksjon

- Banebrytende design med lomme/hode-dobbelfunksjon
- 90-graders dreibar hodelykt
- Kraftig magnet på baksiden og hoderem for håndfri bruk
- Rødt finn-meg-lys i standby-modus

Strålende klart lys

- Lys opp mørket med mykt naturlig lys
- Høyeffektivt Philips LED-lys på opptil 130 lumen (Boost) – 70 lm (Eco)
- Bred spredningsvinkel: 90°

Batteri med ultralang levetid og rask lading

- Nytt avansert batteri – lang levetid og superrask lading
- Fem ganger lengre batterilevetid

Tåler det meste

- Motstand mot støt og løsemidler – IK07 og IP54



RCH10

Trådløst profesjonelt
belysningsverktøy

LPL20X1



Utrolig sterkt lys

- Kraftig LED-lys opptil 150 lumen
- Bred strålevinkel: opptil 120°

Robust og motstandsdyktig

- Robust beskyttende hus: IP54 og IK07

Håndfri belysning

- Kabelfri, med roterende krok
- Sterk magnet på undersiden



RCH19

Svært slank oppladbar lampe

LPL46X1



Svært slank og allsidig lampe

- 180° roterende lysmodul
- Håndfri: 360° innskyvbar krok og sterk magnet
- Opptil 7 timers drift i Eco-modus uten å måtte lade
- Rask lading – 3 timer

Utrolig sterkt lys

- Boost-modus for ekstra lysmengde – opptil 250 lumen
- 90° bred lysvinkel
- Klart og naturlig lys på 6000 K

Robust design for verksteder

- Svært støtbestandig – IK07
- Tåler kjemikalier og løsemidler fra bilverksteder



RCH21S

Robust oppladbar lampe med dokkingstasjon

LPL47X1



Enda mer robust design som hindrer at den går i stykker

- Robust hus og gummigrep gjør den svært støtbestandig – IK08
- Vanntett, støtbestandig og med løsemiddelbeskyttelse – IP65
- Tåler kjemikalier og løsemidler fra bilverksteder

Hvit LED av høy kvalitet

- LUXEON LED-lys av høy kvalitet: 300 lm Boost og 120 lm Eco
- 90° bred lysvinkel
- Naturlig hvitt lys – 6000 K

Litiumbatteri med svært lang levetid

- Fem ganger så lang levetid som standard litiumbatteri – opptil 1500 ladesykluser
- Lang batterilevetid – opptil 6 timer i Eco-modus
- Svært rask lading på under 2 timer

Praktisk og allsidig

- 90° roterende lysmodul
- Gummigrep som gjør den god å gripe tak i
- Håndfri: 360° innskyvbar krok og sterk magnet
- Rødt finn-meg-lys i standby-modus

RCH21S

RCH25

Håndinspeksjonslampe

LPL63X1



Hvit LED av høy kvalitet

- Unik dimmefunksjon for komfort, inkludert minnefunksjon
- Boost-modus, opptil 500 lumen
- Spot, opptil 300 lumen
- 120° bred lysvinkel
- Klart og naturlig lys på 6000 K

Forbedret holdbarhet

- Svært støtbestandig – IK09
- Kraftig vann- og støvbeskyttelse – IP68
- Tåler kjemikalier og løsemidler fra bilverksteder

Holdbart batteri

- Delt dokkingstasjon med Philips RCH5S
- Lang autonomi – opptil 10 timer (dimmet lys)
- Rask opplading – mindre enn 3,5 timer

Allsidighet

- 180° roterende lysmodul
- Håndfri: 360° innskyvbar krok og sterk magnet

RCH31UV

UV-lekkasjedetektor

LPL34UVX1



Kraftig LED-lys og UV-lekkasjedetektor

- Kraftig LED-lys: 350 lm Boost og 150 lm Eco
- Bred lysvinkel: 90°
- UV-lekkasjedetektor

Høy motstand

- Svært støtbestandig – IK07
- Vanntett, støvbestandig og med løsemiddelbeskyttelse – IP54

Batterier med lang levetid

- Fem ganger lengre levetid
- Stor kapasitet – opptil 8 timer
- Superrask lading – 2,5 time

Praktisk og allsidig

- 90° fleksible lysmodul
- Håndfri: 360° innskyvbar krok og sterk magnet
- Finn-meg rødt lys i standby-modus



CBL10

Profesjonelt belysningsverktøy

LPL35X1



Kraftig, hvitt LED-lys

- Kraftig LED-lyskilde på 330 lumen
- Bred lysvinkel: opptil 120°

Høy motstand

- Tåler kjemikalier og verkstedløsemidler
- Svært støtbestandig – IK07
- Vanntett og støvbestandig – IP54

Kompakt og håndfri belysning

- 5 m kabel og 360° innskyvbar krok

CBH51

LED-hybridlampe til bruk under motorpanser

LPL45X1



Allsidighet

- Bruk med eller uten ledning
- Integrert teleskopfeste som strekker seg fra 1,1 til 1,8 m
- 360° kroker med skumputer
- 5,5 t / 3 t bruk

Hvit LED av høy kvalitet

- Boost-modus, opptil 1200 lumen
- 120° bred lysvinkel
- Klart og naturlig lys på 6000 K

Forbedret holdbarhet

- Svært støtbestandig – IK07
- Vanntett og støvbestandig – IP54
- Tåler kjemikalier og løsemidler fra bilverksteder
- Solid kabel på 5 m for tøffe verkstedmiljøer

PJH10

Small hand projector

LPL64X1

Ny



High-quality white LED light

- Unique dimming function for comfort, including memory function
- Boost mode, up to 1000 lumen
- 90° wide beam angle
- Bright natural light of 6000 K

Enhanced robustness

- Very strong impact resistance – IK09
- High water and dust protection – IP68
- Chemical and workshop solvents resistance

Durable battery

- Long autonomy – up to 12 hours (dimmed light)
- Micro USB charger
- Recharge – less than 4.5 hours

Versatility


- 180° rotating lighting module
- Hands-free: strong magnet and flexible use with tripod

Se bedre, arbeid bedre med Philips MatchLine-dagslys

Gjengivelse av ekte farger, utviklet for profesjonelle.

Philips MatchLine gir et kraftig hvitt lys, har høy fargegjengivelsesindeks og en fargetemperatur på 6000K, som tilsvarer ekte dagslys. Under arbeid med lakkering, polering, rengjøring eller klargjøring er det som om du jobber utendørs på en klar og solrik dag.

Lampen er ikke kun utviklet for å sørge for at skal se bedre – det myke, hvite lyset er også mer behagelig for øynene, slik at du føler deg mindre trøtt under arbeidet.



Hva er fargegjengivelsesindeksen?

Effekten lyskilden har på hvordan fargen ser ut, kommer til uttrykk i fargegjengivelsesindeksen (CRI), som er en skala fra 0 til 100. Naturlig utendørslys har en CRI på 100 og brukes som standard for sammenligning av alle andre lyskilder. Jo høyere fargegjengivelsesindeksen (CRI) er, desto enklere er det å identifisere den riktige fargen.

Philips MatchLine PJH20 er montert med Lumileds LUXEON® LED og gir et lys på CRI 92, perfekt for fargegjenkjenning.


Philips MatchLine-serien har to produkter og tilbehør som gir ulike belysningsløsninger for billakkeringsverksteder.



Rimelig god CRI

God CRI

Ypperlig CRI





Kontrolllampe med **tre MDLS-moduler** og flere stråleretninger

LPL403MODX1



1500/750
lumen



Én modul som reservedel

Philips MatchLine MDLS CRI er en komplett LED-arbeidslampe som er perfekt for raske **fargekontroller** og større lakeringsarbeider. Kraftig hvitt lys fra tre separate moduler gir **360-graders kontroll over lyset** for å gjenkjenne ekte farger og oppnå en strålende finish.

Det er også et fantastisk verktøy for verkstedsreparasjoner.

Sammenlignbart med ekte dagslys

- Enkel fargegjenkjenning som om du jobbet i ekte dagslys
- CRI 92: Ypperlig for oppgaver som krever den mest nøyaktige fargegjenkjenningen

Kraftig lyseffekt

- Totrinns lyseffekt: 1500 lm (Boost) / 750 lm
- 360-graders komplett lysdekning
- Mattfilter

Nytt avansert batteri

- Avansert oppladbart batteri som gir 5 ganger flere sykluser*

Høy motstand og allsidighet

- Motstand mot støt iht. IK07
- Motstand mot vann, støv og kjemikalier iht. IP54
- Festekrok og magnet



*1500 ladesykluser i stedet for standarden på 300



LED-lyskaster for fargekontroll PJH20

LPL39X1



2300/1200
Lumen

LED-arbeidslampen **Philips MatchLine PJH20** er perfekt for raske **fargekontroller** og større lakkeringsarbeider. To lysstyrkemoduser hjelper deg å **oppnå en perfekt finish**. Du kan enkelt veksle mellom drift med **batteri og via ledning**.

Den er også et effektivt verktøy for annet reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.

Sammenlignbart med ekte dagslys

- Enkel fargegjenkjenning som om du jobbet i ekte dagslys
- CRI 92: Ypperlig for oppgaver som krever den mest nøyaktige fargegjenkjenningen

Kraftig lyseffekt

- Totrinn lyseffekt: 2300 lm (Boost) / 1200 lm
- Bred 90-graders spredningsvinkel
- Mattfilter for å redusere blanding

Nytt avansert batteri

- Enkel veksling mellom drift med oppladbart batteri og via ledning

Høy motstand og allsidighet

- Motstand mot støt iht. IK09
- Motstand mot vann, støv og kjemikalier iht. IP67
- Kan festes på tripod



Tripod kompatibel med MDLS CRI og PJH20



Sammenlign hele serien med verkstedlamper



	HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH5S	RCH6	RCH10	RCH19
Lyseffekt (lumen)	50/100 lm	130 lm	100/200 lm	145 lm	30/300 lm	70/130 lm	150 lm	120/250 lm
Lyskjeglevinkel	50°	40°	80°	80°	120°	90°	120°	90°
Boost-modus (lumen)	100 lm	-	200 lm	-	300 lm	130 lm	-	250 lm
Peker (lumen)	-	20	-	120	120	-	-	-
Fargetemperatur (kelvin)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Antall LED-lys	5+1	6+1	4	4+1	4+1	3	6	6
UV-lys	-	-	-	-	-	-	-	-
Støtsikkerhetsgrad (støtbestandighet - IK)	-	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK07	IK07
Rangering for beskyttelse mot vann o.l. (ingress protection rating - IP)	IPX4	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP54	IP20
Oppladbar	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ladetid (timer)	-	-	<2 timer	2 timer	<2,5 timer	1 timer	4 timer	< 3 timer
Driftstid (timer)	opptil 10 timer	opptil 11 timer	2 timer / 4,5 timer	opptil 6 timer	opptil 12 timer	2 timer / 4 timer	opptil 5 timer	4 timer / 7 timer in boost / eco mode
USB-plugg	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
Kabel (meter)	-	-	-	-	-	-	-	1 m
Feste	klipsfeste hodestrøpp	klipsfeste	klipsfeste	klipsfeste, 80° rotatable	krok, 360° roterbar	hodestrøpp	krok, 360° roterbar	krok, 360° roterbar
Magnet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strømforbruk (watt)	1,6 W	1,6 W	1,8 W	5 W	3W	2 W	2,5 W	3 W
Driftsnettspenning	4,5 V	4,5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100V-240 V	100-240 V	3,65 V
Driftstemperatur	0-40°C	0-40°C	-20-60°C	-10-50°C	-10-40°	-20-50°C	-10-40°C	0 - 40°C
Produktvekt	115 g	70 g	93 g	90 g	164 g	80 g	180 g	215,5 g




	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Lyseffekt (lumen)	120/300 lm	50/500 lm	150/350 lm	330 lm	500/1200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Lyskjeglevinkel	90 °	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Boost-modus (lumen)	300 lm	500 lm	350 lm	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Peker (lumen)	-	300	-	-	-	-	-	-
Fargetemperatur (kelvin)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Antall LED-lys	6	6+1	8	12	32	1 COB	48	7
UV-lys	-	-	✓	-	-	-	-	-
Støtsikkerhetsgrad (støtbestandighet - IK)	IK08	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Rangering for beskyttelse mot vann o.l. (ingress protection rating - IP)	IP65	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Oppladbar	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Ladetid (timer)	< 2 timer	<3,5 timer	2,5 timer	-	< 2 timer	<4,5 timer	3,5 timer	1 lamp 1 timer/ 3 lamp 2 timer
Driftstid (timer)	3,5 timer / 6 timer in boost / eco mode	opptil 10 timer	opptil 8 timer	-	3 timer / 5,5 timer in boost / eco mode	opptil 12 timer	2 timer / 4 timer	1 timer / 2,5 timer
USB-plugg	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
Kabel (meter)	1 m	-	-	5 m	5 m	-	5 m	-
Feste	krok, 360° roterbar	krok, 360° roterbar	krok, 360° roterbar	krok, 360° roterbar	krok, 360° roterbar	-	-	krok
Magnet	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Strømforbruk (watt)	3 W	5W	3 W	5 W	10 W	10W	20 W	5 W
Driftsnettspenning	3,2 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3,7 V	100-240 V	8,4 V	3,2 V
Driftstemperatur	0 - 40°C	-10-40°	-20-50°C	-10-50°C	10 - 40°C	-10-40°	lamp -20-60°C	lamp -20-60°C
Produktvekt	210,5 g	375 g	270 g	545 g	835 g uten kabel / 1300 g med kabel	399 g	1,3 5 kg	1797 g uten adapter (med 1 lyskilde)




Beskyttelse mot vann o.l. (IP)

Grad av beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander, støv, utilsikket kontakt og vann i elektrisk utstyr.

Første siffer: beskyttelse mot faste partikler





Andre siffer: beskyttelse mot væskeinntrenging



Støtbestandighet (IK)

Grad av beskyttelse via kapslinger for elektrisk utstyr mot eksterne mekaniske støt.





RCH21S



RCH10

Bestillingsinformasjon

Produktnavn	Bestillingsnummer	Plugg	GOC	EAN1	EAN3	Ant. i pakken
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20	LPL42X1	-	39631731	8727900396317	8727900396324	6
PEN20 counter display	LPL42XD	-	39671366	8727900396713	8727900396720	1
Penlight Premium	LPL28RECHX1	EU	39220394	8727900392203	8727900392210	4
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH6	LPL38X1	EU	39607231	8727900396072	8727900396089	6
RCH10	LPL20X1	EU	39060531	8727900390605	8727900390612	6
RCH19	LPL46X1	EU	39823631	8727900398236	8727900398243	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
CBH51	LPL45X1	EU	39732131	8727900397321	8727900397338	6
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

www.philips.com/matchline

Besøk nettstedet vårt på www.philips.com/automotive

