

Find det rigtige LED-arbejdslys

				Nyhed					Nyhed				Nyhed		
HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH55	RCH6	RCH10	RCH19	RCH21S	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Boost-lys 100 lm <10 T	Boost-lys 130 lm <11 T	Boost-lys 200 lm <2 T	Boost-lys 145 lm <6 T	Boost-lys 300 lm <1,5 T	Boost-lys 130 lm 2 T	Boost-lys 150 lm <5 T	Boost-lys 250 lm 4 T	Boost-lys 300 lm 3,5 T	Boost-lys 500 lm <3,5 T	Boost-lys 350 lm 3,5 T	Boost-lys 330 lm	Boost-lys 1200 lm 3 T	Boost-lys 1000 lm <3 T	Boost-lys 2300 lm 2 T	Boost-lys 1500 lm 1 T
Øko-lys 50 lm <10 T		Øko-lys 100 lm <4,5 T	Øko-lys	Dæmpet lys 30 lm <12 T	Øko-lys 70 lm 4 T		Øko-lys 120 lm 7 T	Øko-lys 120 lm 6 T	Dæmpet lys 50 lm <10 T	Øko-lys 150 lm <8 T		Øko-lys 500 lm 5,5 T	Dæmpet lys 100 lm <12 T	Øko-lys 1200 lm 4 T	Øko-lys 750 lm 2,5 T
Lysvinkel/fleksibilitet 50° 90°	Lysvinkel/fleksibilitet 40°	Lysvinkel/fleksibilitet 80°	Lysvinkel/fleksibilitet 80°	Lysvinkel/fleksibilitet 120° 180°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 90°	Lysvinkel/fleksibilitet 120°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 180°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 90°	Lysvinkel/fleksibilitet 120° 180°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 90°	Lysvinkel/fleksibilitet 120°	Lysvinkel/fleksibilitet 120° 360°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 180°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 180°	Lysvinkel/fleksibilitet 360° 90°
Funktioner 20 lm spot	Funktioner 20 lm spot	Funktioner FindMe	Funktioner 120 lm FindMe	Funktioner Dæmpning 120 lm	Funktioner Hovedbøjle FindMe		Funktioner FindMe	Funktioner FindMe	Funktioner Dæmpning 300 lm	Funktioner UV-lys FindMe			Funktioner Dæmpning	Funktioner CRI 92 Mat filter	Funktioner CRI 92 Mat filter
Fastgørelse Hovedbøjle	Fastgørelse Klip	Fastgørelse Klip Magnet	Fastgørelse 80° klip Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse Klip Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog	Fastgørelse 1,1–1,8 m fastgørelse	Fastgørelse Magnet		Fastgørelse Klemme Magnet
Robusthed IPX4	Robusthed IP54	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP68 IK09	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP20 IK07	Robusthed IP65 IK08	Robusthed IP68 IK09	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP68 IK09	Robusthed IP67 IK09	Robusthed IP54 IK07
Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt
Stromforsyning 3x AAA	Stromforsyning 3x AAA	Stromforsyning 2 T	Stromforsyning 2 T	Stromforsyning 2,5 T	Stromforsyning 1 T	Stromforsyning 4 T	Stromforsyning 2 T	Stromforsyning 2 T	Stromforsyning 3,5 T	Stromforsyning 2,5 T	Stromforsyning 100-240 V 5 m	Stromforsyning 100-240 V 5 m	Stromforsyning 2 T	Stromforsyning 100-240 V 5 m	Stromforsyning 11 T 3,2 T
Opladningsfunktioner Micro USB 1500x		Opladningsfunktioner Micro USB 1500x	Opladningsfunktioner Micro USB	Opladningsfunktioner Dockingstation	Opladningsfunktioner Micro USB 1500x		Opladningsfunktioner Micro USB 1500x	Opladningsfunktioner Micro USB 1500x	Opladningsfunktioner Dockingstation	Opladningsfunktioner Dockingstation		Opladningsfunktioner 2 T	Opladningsfunktioner Micro USB	Opladningsfunktioner 3,5 T Strømbank	Opladningsfunktioner Dockingstation
Ordreindtastning LPL29B1 GOC 39360631	Ordreindtastning LPL19B1 GOC 38819031	Ordreindtastning LPL42X1 GOC 39631731	Ordreindtastning LPL28RECHX1 GOC 39220394	Ordreindtastning LPL62X1 GOC 05163931	Ordreindtastning LPL38X1 GOC 39607231	Ordreindtastning LPL20X1 GOC 39060531	Ordreindtastning LPL46X1 GOC 39823631	Ordreindtastning LPL47X1 GOC 39841031	Ordreindtastning LPL63X1 GOC 05165331	Ordreindtastning LPL34UVX1 GOC 39419131	Ordreindtastning LPL35X1 GOC 39421431	Ordreindtastning LPL45X1 GOC 39732131	Ordreindtastning LPL64X1 GOC 05167731	Ordreindtastning LPL39X1 GOC 39609631	Ordreindtastning LPL403MODX1 GOC 39627066