



LED ヘッド・フォグバルブ用 車種別適合表

innovation ✨ you



自動車用LED電球 お取り扱い上のご注意

製品を安全に、正しくお使いいただくため、ご使用前にパッケージに記載、または製品に同梱の「取扱説明書」をお読みください。

●安全上の注意

⚠ 警告

- ・紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。

⚠ 注意

- ★落としたり、物をぶつかけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。破損した場合、部品が飛散しケガの原因となります。
- ・交換時は定格(ボルト・ワット)、口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて、確実に装着してください。電球の脱落、配光の乱れ、過熱の原因となることがあります。
- ・交換時は、本製品や、ヒートシンク部分に灯具やコードが触れないことを確認してください。火災の原因となることがあります。
- ・点灯中消灯直後は本製品や、ヒートシンク部分が熱を持ちますので、手や肌などで触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。
LED電球へ交換の際は必ず消灯し、純正バルブを十分さましてから交換してください。ヤケドの原因となることがあります。
バルブ取り外し時、繰り返しコネクターから外したり、無理な力を加えるとコネクター端子が変形する場合があります。そのまま取り付けると接触不良やコネクター溶解等の原因となりますので、コネクター端子が変形した場合、工具を使用し、正しく修正してください。
- ・取り扱うときは、水や油を避け、汚れた手で扱わないでください。
- ・交換済みの純正バルブは、割らずに廃棄してください。電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となることがあります。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込んだり、割ってケガをする原因となることがあります。
- ・点灯中のLED電球を、間近で長時間見つめないでください。目が痛くなったり、視力障害の原因となることがあります。

●ご使用上の注意

- ・電球の形状は、車種・年式・グレード・仕様等により異なる場合がありますので、必ず現物で形状をご確認ください。
- ・記載がある製品は自動車専用LED電球です。自動車以外には使用しないでください。また、保安基準等の自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
- ・ランプゴムカバーが劣化している場合は、新品に交換してご使用ください。
- ・本製品はハロゲンバルブ装着車両への交換用LED電球となります。純正HID装着車両など、ハロゲンバルブ仕様車以外へのお取り付けは出来ません。
- ・フォグランプ用LED電球は、フォグランプ専用です。ヘッドライトには装着しないで下さい。
- ・一部の車両では球切れ警告灯等のLED特有の現象が発生する場合があります。又、スイッチoff時でも微弱電流が流れる車両では、LEDがかすかに点灯してしまう場合がありますが製品の不良ではございません。
- ・車両CANシステム等の影響により、エンジン始動時にフラッシングしたり、正常に点灯しない場合は、ご使用をお止めください。
- ・本製品は、日本工業規格(JIS規格)D5500に規定されております白色範囲内におさまるよう設計、生産されておりますが、車検場の検査員の目視による判断により車検に通らない場合があります。その場合は元のハロゲンバルブに交換して御対応下さい。
- ・本製品の保証対象となる装着車は、標準の自家用車に限定し、商用車(タクシー・トラック等含む)及び改造された車両でのご使用の場合は、保証の対象外とさせていただきます。
- ・装着される車両の灯具の劣化等により、本来の光量が出ず車検に通らない場合があります。その場合は元のハロゲンバルブに交換して対応下さい。
- ・仕様及び外観は予告なしに変更する場合がございます。

トヨタ

p3~

ニッサン

p17~

ホンダ

p26~

マツダ

p32~

三菱

p36~

ダイハツ

p40~

スバル

p45~

スズキ

p49~

イズ

p54~

X-treme Ultinon LED シリーズ
サイズ一覧

p55~

Ultinon LED シリーズ サイズ一覧
ゴムカバー種類確認

p56~

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考		
アイシス	H16.9~H19.4 (マイナー前)	ANM/ ZNM1#系		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4			
				Philips LED適合	○	○	×			
	H19.5~H25.9 (マイナー1回目)			形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要		
				Philips LED適合	※▲	○	○			
	H25.10~ (マイナー2回目)			形状	H11orHID(D4S)	HB3	H16	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要		
				Philips LED適合	※▲	○	未調査			
アクア	H23.12~H26.11 (マイナー前)	NHP10		形状	H11orLED	HB3	H16			
				Philips LED適合	○	○	○			
	H26.12~ (マイナー後)			形状	H11orLED	HB3	H16orLED			
				Philips LED適合	○	○	○			
	G's			形状	LED	HB3	LED			
				Philips LED適合	×	○	×			
アベンシス	H24.4~H26.3 (マイナー前)	ZRT272W	ワゴン	形状	HID(D4S)	HB3	-			
				Philips LED適合	×	未調査	-			
	H26.4~H27.9 (マイナー1回目)			形状	HID(D4S)	-	H16			
				Philips LED適合	×	-	○			
	H27.10~ (マイナー2回目)			形状	LED	-	H16orH11			
				Philips LED適合	×	-	○			
アリオン	H13.12~H16.11 (マイナー前)	AZT/NZT/ ZZT24系		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4			
				Philips LED適合	○	-	×			
	H16.12~H19.5 (マイナー後)			形状	H4orHID(D4S)	HB3	HB4			
				Philips LED適合	○	○	×			
	H19.6~H22.3 (マイナー前)			NZT/ ZRT26#系	形状	H11orHID(D4R)	HB3	H11		
					Philips LED適合	未調査	○	○		
	H22.4~H24.11 (マイナー1回目)	形状	H11orHID(D4S)		HB3	H11				
		Philips LED適合	未調査		○	○				
	H24.12~H28.5 (マイナー2回目)	形状	H11orHID(D4S)		HB3	H16				
		Philips LED適合	未調査		○	○				
	H28.6~ (マイナー3回目)	形状	HIR2orLED	-	H16orLED					
		Philips LED適合	×	-	未調査					
アリスト	H9.8~H12.6 (マイナー前)	JZS16系		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要		
				Philips LED適合	※▲	○	×			
H12.7~H17.1 (マイナー後)	形状			HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要			
	Philips LED適合			※▲	○	×				
アルテッツァ (ジータ含む)	H13.5~H14.7			GXE/ SXE10系		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	
						Philips LED適合	未調査	未調査	×	
H14.8~H17.7	形状	HB4orHID(D2R)	HB3			H3				
	Philips LED適合	○	○			×				
アルファード	H14.5~H17.3 (マイナー前)	ANH1/ MNH1系	MS・AS タイプ			形状	H4orHID(D2R)	HB3	H3d	
						Philips LED適合	○	○	×	
				MZ・MX・AX タイプ	形状	H4orHID(D2R)	HB3	H3		
					Philips LED適合	○	○	×		
	H17.4~H20.4 (マイナー後)		AFS装備車	形状	HID(D2R)	HB3	HB4			
				Philips LED適合	×	○	×			
		H20.5~H23.10	GGH2#系	形状	HID(D4S)	HB3	HB4			
				Philips LED適合	×	○	×			
	H23.11~H26.12	ATH/ANH/ GGH2#系	含む ハイブリッド	形状	HID(D4S)	HB3	H11			
				Philips LED適合	×	○	○			

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考			
アルファード	H27.1~	AYH/GGH/ AGH3#系		形状	LED	LED	H16orLED				
				Philips LED適合	×	×	○				
アルファード ハイブリッド	H15.7~H17.3 (マイナー前)	ATH10		形状	HID(D2R)	HB3	H3				
				Philips LED適合	×	○	×				
	H17.4~H20.4 (マイナー後)			形状	HID(D2R)	HB3	H3				
				Philips LED適合	×	○	×				
ist	H14.5~H17.4 (マイナー前)	NCP6#系	タイプS	形状	H4orHID(D2R)	H1	HB4				
				Philips LED適合	○	×	×				
				タイプF ハロゲン仕様	形状	H4	-	HB4			
					Philips LED適合	○	-	×			
				タイプF HID セレクション	形状	HID(D2R)	H1	HB4			
					Philips LED適合	×	×	×			
	タイプA・S		形状	H4orHID(D2R)	H1	HB4					
			Philips LED適合	○	×	×					
	AEROF・AEROS		形状	H4orHID(D2R)	H1	H11					
			Philips LED適合	○	×	未調査					
	タイプF ハロゲン仕様		形状	H4	-	HB4					
			Philips LED適合	○	-	×					
タイプF HID セレクション	形状	HID(D2R)	H1	HB4							
	Philips LED適合	×	×	×							
H19.7~	NCP/ ZSP11#	形状	H4orHID(D4R)	H7	H11						
		Philips LED適合	○	×	○						
イプサム	H13.5~H15.9 (マイナー前)	ACM2#系	丸型フォ ランプ	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3				
				Philips LED適合	未調査	○	×				
	H15.10~H21.12 (マイナー後)		角型フォ ランプ	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4				
				Philips LED適合	未調査	○	×				
H13.8~H16.6 (マイナー前)	MCV3系	形状	HID(D2R)	HB3	H3						
			Philips LED適合	×	○	×					
H16.7~H18.4 (マイナー後)		形状	HID(D2S)	HB3	HB4						
		Philips LED適合	×	○	×						
ヴァンガード	H19.8~	GSA/ ACA3#系		形状	HID(D4S)	HB3	H11				
WISH	H15.1~H17.8 (マイナー前)	ANE/ ZNE1#系	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4	※純正HID装着車輛ハイビーム装着不可				
				Philips LED適合	○	※○	×				
	H17.9~H21.3 (マイナー後)		形状	H11orHID(D2S)	HB3	HB4	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要				
			Philips LED適合	※▲	○	×					
	H21.4~H24.3 (マイナー前)	ZGE2#系	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11					
			Philips LED適合	○	○	○					
H24.4~ (マイナー後)	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H16							
	Philips LED適合	○	○	○							
ヴィッツ	H13.12~H14.11 (マイナー1回目)	NCP1#系/ SCP10	RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	-	HB4				
				Philips LED適合	○	-	×				
				H14.12~H17.1 (マイナー2回目)	NCP1#系	1.3・1.5L (除4WD)	形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	
							Philips LED適合	○	-	×	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
ヴェッツ	H17.2~H19.7 (マイナー前)	KSP/NCP/SCP9#系	RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	H7	H11	
				Philips LED適合	○	×	○	
	H17.2~H20.8 (マイナー前)		RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	H7	H11	
				Philips LED適合	○	×	○	
	H19.8~H22.11 (マイナー後)		RSタイプ	形状	H4orHID(D4R)	H11	H11	
				Philips LED適合	○	未調査	○	
	H20.9~H22.11 (マイナー後)	RSタイプ	形状	HID(D4R)	H11	H11		
			Philips LED適合	×	未調査	○		
	H22.12~H26.3 (マイナー前)	RSタイプ	形状	H4orHID(D4R)	H11	H11		
			Philips LED適合	○	未調査	○		
	H26.4~H28.12 (マイナー1回目)	KSP/NCP/NSP13#系	RSタイプ	形状	H4orLED	HB3	H16	
				Philips LED適合	○	未調査	○	
G's			形状	LED	HB3	H16		
			Philips LED適合	×	未調査	○		
H29.1~(マイナー2回目)	NHP130	ハイブリッド	形状	H4orLED	-	H16		
			Philips LED適合	○	-	○		
ヴェルファイア	H20.5~H23.10	GGH2#系		形状	HID(D4S)	HB3	HB4	
	H23.11~H26.12	ATH/ANH/GGH2#系	含むハイブリッド	形状	HID(D4S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	○	○	
H27.1~	AYH/GGH/AGH3#系		形状	LED	LED	H16orLED		
ヴェロツサ	H13.6~H16.4	GXE/JZX11#系		形状	HID(D2R)	HB3	HB4	
			Philips LED適合	×	○	×		
VOXY	H13.11~H16.7 (マイナー前)	AZR6#系	Zタイプエアロ仕様	形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	○	○	×	
	H16.8~H19.5 (マイナー後)		Zタイプエアロ仕様	形状	H4orHID(D2R)	HB3	H3d	
				Philips LED適合	○	○	×	
	H19.6~H25.12	ZRR7#系	Zタイプエアロ仕様	形状	H11orHID(D4R)	HB3	HB4	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要
				Philips LED適合	※▲	○	×	
H26.1~	ZWR/ZRR8#系	Zタイプエアロ仕様	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11orHB4	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要	
			Philips LED適合	※▲	○	○(H11タイプ)		
H28.4~	ZWR/ZRR8#系	Zタイプエアロ仕様	形状	H11orLED	HB3	H16	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要	
			Philips LED適合	※▲	○	○		
ヴォルツ	H14.5~H16.4	ZZE13#系		形状	H4	-	HB4	
			Philips LED適合	○	-	×		
エスクァイア	H26.10~	ZWR/ZRR8#系	ハイブリッド含む	形状	LED	HB3	H16orLED	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
エスティマ	H11.12~H15.4 (マイナー前)	MCR/ACR 30・40系		形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	※別途ハイビームインジケータータン点灯ユニット(18959C1)が必要です。
				Philips LED適合	※○	○	×	
			タイプT	形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	※別途ハイビームインジケータータン点灯ユニット(18959C1)が必要です。
				Philips LED適合	※○	○	×	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考		
エスティマ	H15.5~H17.12 (マイナー後)	MCR/ACR 30・40系		形状	HID(D2R)orHIR	HB3	HB4			
				Philips LED適合	×	○	×			
			AERAS	形状	HID(D2R)orHIR	HB3	H3d			
				Philips LED適合	×	○	×			
	H18.1~H24.4 (マイナー前)	ACR/GSR5#系		AERAS	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要	
					Philips LED適合	※▲	○	○		
			AERAS	形状	HID(D4S)	HB3	HB4			
				Philips LED適合	×	○	×			
	H24.5~H28.5 (マイナー1回目)	ACR/GSR5#系		AERAS	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要	
					Philips LED適合	※▲	○	○		
			AERAS	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H16	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要		
				Philips LED適合	※▲	○	未調査			
H28.6~(マイナー2回目)	ACR/GSR5#系			形状	LED	-	-			
				Philips LED適合	×	-	-			
エスティマ ハイブリッド	H18.6~H24.4 (マイナー前)	AHR20系		形状	HID(D4S)	HB3	HB4			
				Philips LED適合	×	○	×			
	H24.5~H28.5 (マイナー1回目)		AHR20系	形状	HID(D4S)	HB3	H16			
				Philips LED適合	×	○	未調査			
H28.6~(マイナー2回目)	AHR20系	形状	LED	-	-					
		Philips LED適合	×	-	-					
FJクルーザー	H22.10~	GSJ15W		形状	H4	-	-	※別途ハイビームインジケータータン点灯ユニット(18959C1)が必要です。		
				Philips LED適合	※○	-	-			
MR-S	H11.10~H14.7 (マイナー前)	ZZ30		形状	H4	-	-	※別途ハイビームインジケータータン点灯ユニット(18959C1)が必要です。		
				Philips LED適合	※○	-	-			
H14.8~H19.4 (マイナー後)	ZZ30		形状	H7	HB3	HB4				
			Philips LED適合	×	○	×				
オーパ	H12.4~H14.5 (マイナー前)	ACT/ZCT10系		形状	H4	-	HB4			
				Philips LED適合	○	-	×			
H14.6~H17.8 (マイナー後)	ACT/ZCT10系		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4				
			Philips LED適合	○	-	×				
オーリス	H18.10~H21.9 (マイナー前)	NZE/ZRE15#系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11			
				Philips LED適合	○	未調査	○			
	H21.10~H24.5 (マイナー後)		NZE/ZRE15#系	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11			
				Philips LED適合	○	○	○			
	H24.6~H27.3 (マイナー前)	NZE/ZRE18#系		AERAS	形状	HID(D4S)orHIR2	-	H16		
					Philips LED適合	×	-	○		
H27.4~(マイナー後)	NRE/NZE/ZRE18#系		AERAS	形状	HIR2orLED	HIR2orLED	H16			
				Philips LED適合	×	×	○			
H28.4~	ZWE186H	ハイブリッド	形状	LED	LED	H16				
カムリ	H13.10~H16.6 (マイナー前)	ACV30系		形状	HIR	HB3	HB4			
				Philips LED適合	×	○	×			
	H16.7~H17.12 (マイナー後)		ACV30系	形状	H7	HB3	HB4			
				Philips LED適合	×	○	×			
	H18.1~H23.8	ACV4#系		ルーフ仕様	形状	HID(D4S)	HB3	H11		
					Philips LED適合	×	○	○		
H23.9~H26.7 (マイナー前)			AVV50		ルーフ仕様	形状	HID(D4S)	HB3	H11	
						Philips LED適合	×	○	○	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
カムリ	H26.8~ (マイナー後)	AVV50		形状	HID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	×	○	未調査		
カルディア	H12.1~ H14.8 (マイナー後)	AT/CT/ ST21#系		形状	H7	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
		ST21#系	アクティブ スポーツ・ ツイスター	形状	HID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
	H14.9~ H15.6 (マイナー前)	AZT/ST/ ZZT24系		形状	H7orHID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
				H15.7~ H16.12 (マイナー1回目)	形状	H7orHID(D2R)	HB3	HB4	
					Philips LED適合	×	○	×	
H17.1~ H19.5 (マイナー2回目)	形状	H7orHID(D4S)	HB3	HB4					
	Philips LED適合	×	未調査	×					
カローラ	H12.8~ H16.3 (マイナー前)	CE/NZE/ ZZE12#系	セダン	形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。	
				Philips LED適合	※○	-	×		
カローラ	H16.4~ H18.9 (マイナー後)	NZE12#系	セダン	形状	H7orHID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
カローラ アクシオ	H18.10~ H20.9 (マイナー前)	NZE/ ZRE14#系		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	○	○	○		
	H20.10~ H24.4 (マイナー後)		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H11			
			Philips LED適合	○	○	○			
H24.5~ H27.2	NZE/ NRE16#系		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H16			
			Philips LED適合	○	○	○			
H27.3~	NKE/NRE/ NZE16#系	ハイブリッド 含む		形状	H11orLED	HB3	H16		
				Philips LED適合	○	○	○		
カローラ フィールダー	H12.8~ H16.3 (マイナー前)	CE/NZE/ ZZE12#系		形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	○	未調査	×		
	H16.4~ H18.9 (マイナー後)	ZZE12#系		形状	H7orHID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
	H18.10~ H20.9 (マイナー前)	NZE/ ZRE14#系		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	○	○	○		
	H20.10~ H24.4 (マイナー後)		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H11			
			Philips LED適合	○	○	○			
H24.5~ H27.2 (マイナー前)	NZE/ ZRE16#系		形状	H4orHID(D4S)	HB3	H16			
			Philips LED適合	○	○	○			
H27.3~	NKE/NRE/ NZE/ ZRE16#系	ハイブリッド 含む		形状	H11orLED	HB3	H16		
				Philips LED適合	○	○	○		
カローラ ランクス・ アレックス	H13.1~ H14.8 (マイナー前)			形状	H4	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
	H14.9~ H16.3 (マイナー1回目)	NZE/ ZZE12#系	ハロゲン仕様	形状	H7	H7	HB4		
				Philips LED適合	×	×	×		
			HID仕様	形状	HID(D2R)	H7	HB4		
				Philips LED適合	×	×	×		
	H16.4~ H18.9 (マイナー2回目)		ハロゲン仕様	形状	H7	H7	H11		
				Philips LED適合	×	×	○		
HID仕様	形状	HID(D2R)	H7	H11					
	Philips LED適合	×	×	○					
カローラ ルミオン	H19.10~	NZE/ ZRE15#系		形状	HB4orHID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	○	○	○		
キャミ	H11.5~ H12.4 (マイナー前)	J100系		形状	H4	-	H3d		
				Philips LED適合	○	-	×		

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
キャミ	H12.5~ H18.1 (マイナー後)			形状	HB4	HB3	H3d	
				Philips LED適合	未調査	未調査	×	
クラウン アスリート	H15.12~ H17.9 (マイナー前)	GRS18系		形状	HID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	
			ナイトビュー 装着車	形状	HID(D2R)	H11	HB4	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
	H17.10~ H20.1 (マイナー後)	GRS20#		形状	HID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
			ナイトビュー 装着車	形状	HID(D2R)	H11	HB4	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
	H20.2~ H24.11	GRS20#		形状	HID(D4S)	HB3	H8	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要
				Philips LED適合	×	※○	○	
	H24.12~ H27.5 (マイナー前)	AWS/ARS/ GRS21#系		形状	HID(D4S)	-	LED	
				Philips LED適合	×	-	×	
H27.6~ (マイナー後)			形状	LED	LED	LED		
			Philips LED適合	×	×	×		
クラウン セダン	H24.7~	TSS10系		形状	H4	-	H3orHB4	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
クラウン ハイブリッド	H20.2~	GWS204		形状	HID(D4S)	HB3	H8	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要
				Philips LED適合	×	※○	○	
			プリクラッシュセー フティ システム装着車	形状	HID(D4S)	H11	H8	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
クラウン マジェスタ	H16.7~ H21.2	UZS18#系		形状	HID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
	ナイトビュー 装着車	形状	HID(D2S)	H11	HB4			
		Philips LED適合	×	未調査	×			
	H21.3~ H25.8	URS/ UZS20#系		形状	HID(D4S)	HB3	H8	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
	H25.9~ H27.5 (マイナー前)	GWS/ AWS21#系		形状	HID(D4S)	H11	H8	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
H27.6~ (マイナー後)			形状	LED	LED	LED		
			Philips LED適合	×	×	×		
クラウン ロイヤル	H11.9~ H13.7 (マイナー前)	JZS/GS17# 系		形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。
				Philips LED適合	※○	-	×	
	H13.8~ H15.11 (マイナー後)	JZS17#系		形状	H4orHID(D2R)	H7	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。
				Philips LED適合	※○	×	×	
	H15.12~ H17.9 (マイナー前)	GRS18#系		形状	HID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
			ナイトビュー 装着車	形状	HID(D2R)	H11	HB4	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
H17.10~ H20.1 (マイナー後)			形状	HID(D2R)	HB3	HB4		
			Philips LED適合	×	未調査	×		
ナイトビュー 装着車	形状	HID(D2R)	H11	HB4				
	Philips LED適合	×	未調査	×				
H20.2~ H24.11	GRS20#系		形状	HID(D4S)	HB3	H8		
			Philips LED適合	×	未調査	○		
H24.12~ H27.5 (マイナー前)	AWS/ GRS21#系		形状	HID(D4S)	-	LED		
			Philips LED適合	×	-	×		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
クラウン ロイヤル	H27.6~ (マイナー後)	AWS/ GRS21#系		形状	LED	LED	LED	
				Philips LED適合	×	×	×	
グランド ハイエース	H11.8~ H14.5	VCH10W		形状	H4	-	HB4	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
グランビア	H11.8~ H14.4 (マイナー2回目)	VCH10W		形状	H4	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H11.10~ H14.4 (マイナー2回目)	エアロスポート エディション	形状	H4	-	H3		
			Philips LED適合	○	-	×		
クルーガー	H12.11~ H15.7 (マイナー前)	ACU/ MCU2#系		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3d	
				Philips LED適合	未調査	未調査	×	
	H15.8~ H19.3 (マイナー後)		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4		
			Philips LED適合	未調査	未調査	×		
クルーガー ハイブリッド	H17.3~ H19.3	MHU28		形状	HID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
SAI	H21.12~ H25.7 (マイナー前)	AZK10		形状	HID(D4S)orLED	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	○	○	
	H25.8~ (マイナー後)		形状	LED	LED	LED		
			Philips LED適合	×	×	×		
サクシード	H14.7~ H17.7 (マイナー前)	NCP/ NLP5#系		形状	H4	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H17.8~ H26.7 (マイナー1回目)		形状	H4	-	H11		
			Philips LED適合	○	-	未調査		
H26.8~ (マイナー2回目)	NSP160V	形状	H4	-	H16			
		Philips LED適合	○	-	○			
C-HR	H28.12~	ZYX10, NGX50	ハロゲン仕様	形状	HIR2	-	LED	
				Philips LED適合	×	-	×	
			LED仕様	形状	LED	LED	LED	
				Philips LED適合	×	×	×	
シエンタ	H15.9~ H18.4 (マイナー前)	NCP8#系		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H18.5~ H22.10 (マイナー後)		形状	H4orHID(D2R)	-	H11		
			Philips LED適合	○	-	○		
	H23.6~ H27.6	ダイス	形状	HIR2orHID(D4S)	-	H11		
			Philips LED適合	×	-	○		
	H27.7~	NHP/NSP/ NCP17#	形状	H11orLED	HB3	H16		
			Philips LED適合	○	○	○		
スパークー	H12.9~ H15.3	S221E/ S231E		形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。
				Philips LED適合	※○	-	×	
	H13.6~ H15.3	ビレット	形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。	
			Philips LED適合	※○	-	×		
スープラ	H5.5~H8.3 (マイナー前)	JZA80		形状	9006J	9005J	H3	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
	H8.4~ H14.8 (マイナー後)		形状	9006J	HB3	H3		
			Philips LED適合	×	未調査	×		
スペイド	H24.6~	NCP14#系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H16	
				Philips LED適合	○	○	○	
セルシオ	H12.8~ H15.7 (マイナー前)	UCF 30・31		形状	HID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
セルシオ	H15.8~ H18.5 (マイナー後)	UCF 30・31		形状	HID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	
タンク	H28.11~	M900A・ M910A		形状	H4orLED	LED	LED	
				Philips LED適合	○	×	×	
ツーリング ハイエース	H11.8~ H14.5	RCH/ KCH4#系		形状	H4	-	H3d	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
ナディア	H10.8~ H13.3 (マイナー前)	CAN/SXN1 系	SUタイプ	形状	H4	-	HB4	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
				形状	H4	-	H3d	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H13.4~ H15.8 (マイナー後)	SUタイプ	形状	H4orHID(D2R)	-	H3		
			Philips LED適合	○	-	×		
			形状	H4orHID(D2R)	-	H3d		
			Philips LED適合	○	-	×		
NOAH	H13.11~ H16.7 (マイナー前)	AZR6#系	Sタイプ エアロ仕様	形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	○	○	×	
				形状	H4orHID(D2R)	HB3	H3d	
				Philips LED適合	○	○	×	
	H16.8~ H19.5 (マイナー後)		形状	HB4orHID(D4R)	HB3	HB4		
			Philips LED適合	○	○	×		
	H19.6~ H22.3 (マイナー前)	ZRR7#系	S・SI・V	形状	H11orHID(D4S)	HB3	HB4	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要
				Philips LED適合	※▲	○	×	
				形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要
				Philips LED適合	※▲	○	○	
	H22.4~ H25.12 (マイナー後)		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要	
			Philips LED適合	※▲	○	○		
H26.1~	ZWR/ ZRR8#系	G'z	形状	H11orLED	HB3	H16	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要	
			Philips LED適合	※▲	○	○		
H28.4~		形状	LED	HB3	H16			
		Philips LED適合	×	○	未調査			
ハイエース	H5.8~H8.7 (マイナー1回目)	RZH/ KZH100系		形状	H4	-	H3d	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。
				Philips LED適合	※○	-	×	
	H8.8~ H11.6 (マイナー2回目)		形状	H4	-	H3	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。	
			Philips LED適合	※○	-	×		
	H11.7~ H16.7 (マイナー3回目)		形状	H4	-	H3	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。	
			Philips LED適合	※○	-	×		
	H16.8~ H19.7 (マイナー前)	TRH200系	デラックス タイプ	形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。
				Philips LED適合	※○	-	×	
			形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。	
				Philips LED適合	※○	-	×	
	H19.8~ H24.4 (マイナー後)	デラックス タイプ	形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。	
			Philips LED適合	※○	-	×		
H22.7~ H24.4 (マイナー後)	HID仕様	形状	HID(D4R)	HB3	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。		
		Philips LED適合	※○	未調査	×			
H24.5~ H25.11 (マイナー前)	KDH/ TRH2##系	デラックス タイプ	形状	H4orHID(D4R)	HB3	特殊(PSX)	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。	
			Philips LED適合	※○	未調査	×		
		形状	H4orHID(D4R)	HB3	特殊(PSX)	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。		
			Philips LED適合	※○	未調査	×		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
ハイエース	H25.12~ (マイナー後)	KDH/ TRH2#系		形状	H4orLED	HB3	特殊(PSX)	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。	
				Philips LED適合	※○	未調査	×		
ハイラックス	H9.9~ H16.7	LN/ RZN1#系		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
ハイラックス サーフ	H7.12~ H10.7 (マイナー前)	KZN/RZN/ VZN18系		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
	H10.8~ H12.6 (マイナー1回目)			形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	○	-	×		
	H12.7~ H14.10 (マイナー2回目)	KDN/KZN/ RZN/ VZN18系		形状	H4	-	H3		
Philips LED適合				○	-	×			
H14.11~ H17.6 (マイナー前)	KDN/GRN/ RZN/TRN/ VZN21系		形状	HB4	HB3	HB4			
			Philips LED適合	未調査	○	×			
H17.7~ H21.7 (マイナー後)			形状	H11	HB3	HB4			
			Philips LED適合	未調査	○	×			
86	H24.4~ H28.6 (マイナー前)	ZLN6	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	特殊(PSX)		
			Philips LED適合	○	○	×			
	HID仕様	形状	HID(D4S)	-	特殊(PSX)				
		Philips LED適合	×	-	×				
H28.7~ (マイナー後)			形状	LED	LED	LED			
			Philips LED適合	-	-	-			
ハリアー	H9.12~ H12.10 (マイナー前)	MCU/ SXU15系		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
	H12.11~ H15.1 (マイナー後)	ACU/MCU/ SXU15系		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
	H15.2~ H17.12 (マイナー前)	ACU/GSU/ MCU3#系		形状	H11orHID(D2S)	HB3	HB4		
Philips LED適合				○	○	×			
H18.1~ H25.7 (マイナー後)			形状	HID(D2S)	HB3	HB4			
			Philips LED適合	×	○	×			
H25.12~	AVU65/ ZSU6#系		形状	LED	HB3	LED			
			Philips LED適合	×	○	×			
ハリアー ハイブリッド	H17.3~	MHU38		形状	HID(D2S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	×	未調査	未調査		
パッソ	H16.5~ H18.11 (マイナー前)	KGC/ QNC1#系	レーシー	形状	H4orHID(D2R)	H7	H8		
				Philips LED適合	○	×	○		
	H18.12~ H22.1 (マイナー後)			形状	H4orHID(D2R)	H7	H8		
				Philips LED適合	○	×	○		
	H22.2~ H26.3 (マイナー前)	GC30		2灯式	形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	未調査		
	4灯式	形状	H7orHID(D4S)	HB3	H8				
		Philips LED適合	×	未調査	未調査				
	H26.4~ H28.3 (マイナー後)			形状	H4orHID(D4R)	HB3	H16		
				Philips LED適合	○	○	未調査		
H26.4~ H28.3			hana仕様	形状	H7orHID(D4S)	HB3	H16		
			Philips LED適合	×	○	未調査			
H28.4~	M700A・ M710A		ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED		
				Philips LED適合	○	-	×		
			LED仕様	形状	LED	HB3	LED		
				Philips LED適合	×	未調査	×		

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
パッソ セッテ	H20.12~	M502・512		形状	H4orHID(D4R)	H7	H8		
				Philips LED適合	○	×	未調査		
ピクシス スペース	H23.11~	L575A	カスタム	形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
				形状	HID(D4R)	HB3	H8	×：後方スペースが足りない為	
Philips LED適合	×	未調査	×						
ピクシス エポック	H24.5~	LA300・ 310		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
ピクシス トラック	H24.8~ H25.8	S2#1		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	未調査	-	-		
H26.9~	S500U		形状	H4	-	H8			
			Philips LED適合	未調査	-	○			
ピクシスパン	H24.8~	S3#1		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
ピクシス メガ	H27.7~ (マイナー前)	LA700A・ 710A	ハロゲン仕様	形状	LED	HB3	H16	×：ハイビーム裏側にカバーがある 為加工が必要	
				Philips LED適合	×	×	○		
	H28.5~ (マイナー後)			形状	H4	-	LED		
				Philips LED適合	○	-	×		
LED仕様	形状	LED	HB3	LED					
	Philips LED適合	×	○	×					
bB	H12.1~ H15.3 (マイナー前)	NCP3#系		形状	H4	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
	H15.4~ H17.11 (マイナー後)			形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	○	○	×		
	H17.12~ H19.7 (マイナー前)			形状	H4orHID(D4R)	H9	H11		
				Philips LED適合	○	×	○		
H19.8~ H20.9 (マイナー1回目)		QNC2#系		形状	H4orHID(D4R)	H9	H11		
				Philips LED適合	○	×	○		
H20.10~ H26.7 (マイナー2回目)				形状	H4orHID(D4R)	H9	H11		
				Philips LED適合	○	×	○		
H26.8~ (マイナー3回目)				形状	HID(D4R)	H9	H11		
				Philips LED適合	×	×	○		
bB オープンデッキ	H13.6~ H15.3	NCP34		形状	H4	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
ファンカーゴ	H11.8~ H14.7 (マイナー前)	NCP2#系		形状	H4	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
H14.8~ H17.9 (マイナー後)				形状	H4orHID(D2R)	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
プラッツ	H11.8~ H14.7 (マイナー前)	NCP/ SCP1#系		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
H14.8~ H17.11 (マイナー後)				形状	H4	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
プリウス	H15.9~ H17.10 (マイナー前)	NHW20		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	×：灯具内部のシェードに干渉する 為	
				Philips LED適合	×	-	×		
	H17.11~ H21.4 (マイナー後)				形状	H4orHID(D4R)	-	HB4	×：灯具内部のシェードに干渉する 為
					Philips LED適合	×	-	×	
	H21.5~ H23.11 (マイナー前)	ZVW30			形状	H11orLED	HB3	H11	
					Philips LED適合	○	○	○	
H23.12~ H27.11 (マイナー後)				形状	H11orHID(D4S)orLED	HB3	H16		
				Philips LED適合	○	○	○		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
プリウス	H23.12~H27.11 (マイナー後)	ZVW30	G'S仕様	形状	HID(D4S)	HB3	H16		
				Philips LED適合	×	○	○		
プリウスα	H27.12~	ZVW5#	ルーフ仕様含む	形状	LED	-	LED		
				Philips LED適合	×	-	×		
プリウスα	H23.5~H26.11 (マイナー前)	ZVW4#		形状	H11orLED	HB3	H11		
				Philips LED適合	○	○	○		
プリウスα	H26.12~ (マイナー後)			形状	H11orLED	HB3	LED		
				Philips LED適合	○	未調査	×		
プリウスPHV	H24.1~	ZVW35		形状	HID(D4S)orLED	HB3	H16		
				Philips LED適合	×	○	○		
プリウスPHV	H29.2~	ZVW52		形状	LED	-	LED		
				Philips LED適合	×	-	×		
プレミオ	H13.12~H16.11 (マイナー前)	AZT/NZT/ZZT24系		形状	H4orHID(D2R)	-	H3a		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
	H16.12~H19.5 (マイナー後)				形状	H4orHID(D4R)	H7	HB4	
					Philips LED適合	未調査	×	×	
	H19.6~H24.11 (マイナー前)				形状	H11orHID(D4R)	HB3	H11	
					Philips LED適合	○	○	○	
H22.4~H24.11 (マイナー1回目)		NZT/ZRT26#系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	○	○	○		
H24.12~H28.5 (マイナー2回目)				形状	H11orHID(D4R)	HB3	H16		
				Philips LED適合	○	未調査	○		
H28.6~ (マイナー3回目)				形状	HIR2orLED	-	H16orLED		
				Philips LED適合	×	-	未調査		
プログレ	H10.5~H13.3 (マイナー前)		丸型フォグランプ	形状	HB4	HB3	H3		
				Philips LED適合	未調査	○	×		
		角型フォグランプ	形状	HB4	HB3	HB4			
			Philips LED適合	未調査	○	×			
	H13.4~H17.11 (マイナー1回目)	JCG1#系	丸型フォグランプ	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3		
				Philips LED適合	未調査	×	×		
	角型フォグランプ	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4				
		Philips LED適合	未調査	×	×				
H17.12~H19.5 (マイナー2回目)			丸型フォグランプ	形状	HB4orHID(D4R)	HB3	H3		
				Philips LED適合	未調査	未調査	×		
	角型フォグランプ	形状	HB4orHID(D4R)	HB3	HB4				
		Philips LED適合	未調査	未調査	×				
ブレイド	H18.12~H24.4	AZE/GRE15#系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	○	○	○		
ブレイド			Gグレード Gグレード	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	○	○	○		
ブレビス	H13.6~H17.11 (マイナー前)			形状	HID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
		ルーフ仕様	形状	HID(D2R)	HB3	HB4			
			Philips LED適合	×	○	×			
	H17.12~H19.5 (マイナー後)				形状	HID(D4R)	HB3	HB4	
					Philips LED適合	×	未調査	×	
	ルーフ仕様	形状	HID(D4R)	HB3	HB4				
		Philips LED適合	×	未調査	×				
プロナード	H12.4~H14.8 (マイナー前)	MCX20		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	未調査	未調査	×		

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
プロナード	H14.9~H15.5 (マイナー後)	MCX20		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	未調査	未調査	×		
プロボックス	H14.7~H17.7 (マイナー前)	NCP/NLP5#系		形状	H4	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
	H17.8~H26.7 (マイナー1回目)				形状	H4	-	H11	
Philips LED適合					○	-	未調査		
プロボックス	H26.8~ (マイナー2回目)	NSP160V		形状	H4	-	H16		
				Philips LED適合	○	-	○		
ベルタ	H17.11~H20.7 (マイナー前)	KSP/NCP/SCP9#系		形状	H4orHID(D4R)	-	H11		
				Philips LED適合	○	-	○		
ベルタ	H20.8~ (マイナー後)			形状	H4orHID(D4R)	-	H11		
				Philips LED適合	○	-	未調査		
ボルテ	H16.4~H19.5 (マイナー前)	NNP1#系		形状	H4orHID(D4R)	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
	H19.6~H24.5 (マイナー後)				形状	H4orHID(D4R)	-	HB4	
Philips LED適合					○	-	×		
ボルテ	H24.6~	NSP14#系		形状	H4orHID(D4R)	HB3	H16		
				Philips LED適合	○	未調査	○		
マークII	H8.9~H12.9	GX/LX/JZX10#系	ハロゲン仕様	形状	H4	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
		HID仕様	形状	HID(D2R)	HB3	H3C			
			Philips LED適合	×	○	×			
	H12.10~H14.9 (マイナー前)		GX/JZX11#系	グランデ・グランデ G・GT	形状	HB4orHID(D2R)	H4	H4(ハイビームと兼用)	
					Philips LED適合	未調査	×	×	
H14.10~H16.10 (マイナー後)			グランデS・V	形状	HB4orHID(D2R)	H4	H4(ハイビームと兼用)		
				Philips LED適合	未調査	×	×		
マークII プリット	H14.1~H16.11 (マイナー前)	JZX/GX11#系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
マークII プリット	H16.12~H19.5 (マイナー後)			形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
マークX	H16.11~H18.9 (マイナー前)	GRX12#系		形状	H7orHID(D4S)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		
	H18.10~H21.9 (マイナー後)				形状	H7orHID(D4S)	HB3	H8	
					Philips LED適合	×	○	○	
	H21.10~H24.7 (マイナー前)				形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	
					Philips LED適合	○	○	○	
H24.8~H28.10 (マイナー1回目)		GRX13#系		形状	HID(D4S)	HB3	H16		
				Philips LED適合	×	未調査	○		
H28.11~ (マイナー2回目)				形状	HID(D4S)orLED	-	LED		
				Philips LED適合	×	-	×		
マークX ジオ	H19.9~	ANA/GGA1#系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要	
Philips LED適合	※▲	○	○						
MIRAI	H26.11~	JPD10		形状	LED	LED	-		
Philips LED適合	×	×	-						
ラウム	H15.4~H18.11 (マイナー前)	NCA/NCZ2#系		形状	H4orHID(D2R)	H7	HB4		
Philips LED適合	○	×	×						

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考			
ラウム	H18.12~ (マイナー後)	NCA/ NCZ2#系		形状	H4orHID(D2R)	H7	HB4				
				Philips LED適合	○	×	×				
ラクティス	H17.9~ H19.11 (マイナー前)	NCP/ SCP10#系		形状	H4orHID(D4R)	H7	H11				
				Philips LED適合	○	×	○				
	H19.12~ H22.10 (マイナー後)			形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	※ロービーム、ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要			
				Philips LED適合	※▲	※○	○				
H22.11~ H26.4 (マイナー前)	NCP/ NSP12#系			形状	H4orHID(D4R)	H11	H11	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要			
				Philips LED適合	○	※▲	○				
H26.5~ (マイナー後)				形状	HID(D4S)orHIR2	-	H11				
				Philips LED適合	×	-	未調査				
ラッシュ	H18.1~	J200E・ 210E		形状	H11orHID(D2S)	HB3	H8	×：後方スペースが足りない為			
				Philips LED適合	未調査	○	×				
ランドクルーザー70	H26.8~	GRJ76K	バン	形状	H4	-	-				
				Philips LED適合	○	-	-				
		GRJ79K	ピックアップ	形状	H4	-	-				
				Philips LED適合	○	-	-				
ランドクルーザー80	H1.10~ H6.12 (マイナー前)	FJ/FZJ/ HDJ/ HZJ8#系		形状	H4	H3C	-	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。			
				Philips LED適合	※○	×	-				
	H7.1~ H9.12 (マイナー後)				形状	H4	H3C	H3C	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。		
					Philips LED適合	※○	×	×			
ランドクルーザー100	H10.1~ H14.7 (マイナー前)	UZJ/ HDJ100系		形状	HB4	HB3	HB4				
				Philips LED適合	○	○	×				
	H14.8~ H17.3 (マイナー1回目)				形状	HB4	HB3	HB4			
					Philips LED適合	○	○	×			
	H17.4~ H19.6 (マイナー2回目)				形状	HB4	HB3	HB4			
					Philips LED適合	○	○	×			
ランドクルーザー200	H19.9~	UZJ200		形状	H11	HB3	HB4				
				Philips LED適合	○	○	×				
	H24.1~ H27.7 (マイナー前)	URJ202	GX除く		形状	H11	HB3	H16			
					Philips LED適合	○	○	未調査			
H25.1~ H27.7 (マイナー前)				形状	HID(D4S)	HB3	H16				
				Philips LED適合	×	○	未調査				
H27.8~ (マイナー後)				形状	LED	HB3orLED	LED				
				Philips LED適合	×	未調査	×				
ランドクルーザープラド	H8.5~ H11.5 (マイナー前)	KZJ/ VZJ90系		形状	H4	-	-	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。			
				Philips LED適合	※○	-	-				
	H11.6~ H14.9 (マイナー後)	KZJ/VZJ/ RZJ90系			形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。		
					Philips LED適合	※○	-	×			
	H14.10~ H21.8	KDJ/GRJ/ RZJ/TRJ/ VZJ120			形状	H4	-	HB4			
					Philips LED適合	○	-	×			
	H21.9~ H25.8 (マイナー前)	GRJ/ TRJ15#系	TX		形状	H11	HB3	H11			
					Philips LED適合	○	○	○			
			TX以外				形状	H11	HB3	H11	
							Philips LED適合	○	○	○	
H25.9~ (マイナー後)				形状	H11orLED	HB3	H16				
				Philips LED適合	○	○	○				
H25.9~ (マイナー後)				形状	H11orLED	HB3	H16				
				Philips LED適合	○	○	○				
RAV4	H6.5~H9.8 (マイナー前)	SXA1#系		形状	H4	-	H3				
				Philips LED適合	未調査	-	×				

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
RAV4	H9.9~ H12.4 (マイナー後)	SXA1#系		形状	HB4	HB3	-		
				Philips LED適合	未調査	○	-		
	H12.5~ H15.6 (マイナー前)	ACA/ ZCA20系			形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。
					Philips LED適合	※○	-	×	
					形状	H4	-	-	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。
					Philips LED適合	※○	-	-	
	H15.7~ H17.10 (マイナー後)				形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	
					Philips LED適合	未調査	-	×	
	H17.11~ H20.8 (マイナー前)	ACA3#系			形状	HID(D4S)	HB3	H11	
					Philips LED適合	×	○	○	
H20.9~ (マイナー後)				形状	HID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	×	○	○		
ルーミー	H28.11~	M900A・ M910A		形状	H4orLED	LED	LED		
				Philips LED適合	○	×	×		
レジアス	H11.8~ H14.5	KCH/ RCH4#系	角型 フォグランプ	形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
			丸型 フォグランプ	形状	H4	-	H3d		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
レジアスエース	H16.8~ H22.6 (マイナー前)	KDH/ TRH2##系	GL・ スーパーGL	形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。	
				Philips LED適合	※○	-	×		
			デラックス他	形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。	
				Philips LED適合	※○	-	×		
	H22.7~ (マイナー後)			ハロゲン仕様	形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。
					Philips LED適合	※○	-	×	
				HID仕様	形状	HID(D4R)	HB3	HB4	
					Philips LED適合	×	未調査	×	
GL・ スーパーGL	形状	H4orHID(D4R)	HB3	HB4	※別途ハイビームインジケータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。				
	Philips LED適合	※○	未調査	×					

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ニッサン

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
e-NV200	H26.6~	W11	バン	形状	H4	-	H11		
				Philips LED適合	○	-	○		
			ワゴン	形状	H4	-	H11		
				Philips LED適合	○	-	○		
インフィニティQ45	H1.10~H5.5 (マイナー前)	HG50、G50		形状	H4	H3C	-		
	Philips LED適合	未調査	×	-					
	H5.6~H9.7 (マイナー後)	G50		形状	H4	H3C	H3		
	Philips LED適合	未調査	×	×					
ウイングロード	H11.5~H13.9 (マイナー前)	Y11		形状	IH01	-	H3		
				Philips LED適合	×	-	×		
	H13.10~H17.10 (マイナー後)			形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H11		
				Philips LED適合	○	○	○		
	H17.11~H18.11 (マイナー前)	Y12	RSタイプ	形状	HB4orHID(D2S)	H1	HB4		
				Philips LED適合	○	×	×		
	H18.12~ (マイナー後)		RSタイプ	形状	HB4orHID(D2S)	H1	HB4		
				Philips LED適合	○	×	×		
	X-TRAIL	H12.10~H15.5 (マイナー前)	T30		形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	
					Philips LED適合	○	×	×	
H15.6~H19.7 (マイナー後)				形状	H4orHID(D2R)	H1	H11		
				Philips LED適合	○	×	○		
H19.8~H22.6 (マイナー前)		T31		形状	H4orHID(D2S)	HB3	H8	※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
				Philips LED適合	○	未調査	※▲		
H22.7~H25.11 (マイナー後)			形状	H11orHID(D2S)	H1	H8	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要		
			Philips LED適合	※▲	×	○			
H25.12~	T/NT32		形状	H11orLED	H9orLED	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要 ※リングイルミ付フォグランプは取付不可		
			Philips LED適合	※▲	×	※▲			
H27.4~	HT/HNT32	ハイブリッド	形状	LED	-	H11	※リングイルミ付フォグランプは取付不可		
			Philips LED適合	×	-	※▲			
AD/ADエキスパート	H18.12~H28.11	Y12		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
NT100クリッパー	H25.12~	DR16T		形状	H4	-	H8		
		DR64V		Philips LED適合	○	-	○		
NV100クリッパーリオ	H25.12~	DR64W	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8		
			Philips LED適合	○	-	○			
			HD仕様	形状	HID(D2R)	H1	H8		
			Philips LED適合	×	×	○			
NV150AD	H28.12~	Y12		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
NV200バネット	H21.5~	M20		形状	H4	-	H8		
				Philips LED適合	○	-	○		
NV350キャラバン	H18.12~	E26系	ローグレード	形状	H4orHID(D2R)	-	H11		
			Philips LED適合	○	-	○			
			アップグレード	形状	H4orHID(D2R)	-	H11		
				Philips LED適合	○	-	○		

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
エルブランド	H9.5~H12.7 (マイナー前)	E50		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H12.8~H14.4 (マイナー後)			形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H14.5~H16.7 (マイナー前)	E51	タイプV・VG	形状	H7orHID(D2R)	HB3	H3	
				Philips LED適合	×	○	×	
	H16.8~H22.7 (マイナー後)		ライダー	形状	H7orHID(D2R)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	○	○	
	H22.8~H25.12 (マイナー前)	E52	AFS仕様	形状	HID(D2R)	HB3	H11	※リングイルミ付フォグランプは取付不可
				Philips LED適合	×	○	※▲	
H26.1~ (マイナー後)		LED仕様	形状	HID(D2S)	HB3	H11	※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	×	○	※▲		
H17.6~H18.9	H91W	2灯式	形状	HID(D2S)	H9	H8	※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	×	×	×		
H18.10~	H92W	4灯式	形状	LED	-	H11	※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	×	-	※▲		
H17.6~H18.9	H91W	4灯式	形状	HID(D2S)	H9	H8		
			Philips LED適合	×	×	×		
H18.10~	H92W	2灯式	形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
H19.8~ (マイナー後)			形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
H18.10~		4灯式	形状	HID(D2S)	HB3	-		
			Philips LED適合	×	○	-		
キックス	H20.10~	H59A		形状	H4	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	未調査	
キャラバン／ホームー	S61.9~H2.7 (マイナー前)	E24		形状	H4orシールドビーム	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H2.8~H13.3 (マイナー後)			形状	H4orシールドビーム	-	H3C	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
キャラバン	H13.4~H17.11 (マイナー前)	E25		形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H17.12~H25.5 (マイナー後)			形状	H4	-	H11	
				Philips LED適合	未調査	-	○	
キューブ	H14.10~H17.4 (マイナー前)	Z11		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)			形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
H19.1~H20.10 (マイナー2回目)			形状	H4orHID(D2R)	-	HB4		
			Philips LED適合	○	-	×		
H20.11~	Z12			形状	H4orHID(D2R)	-	H8	※リングイルミ付フォグランプは取付不可
				Philips LED適合	○	-	※▲	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

トヨタ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考		
キューブ キュービック	H15.9~ H17.4 (マイナー前)	GZ11		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4			
				Philips LED適合	○	-	×			
	H17.5~ H18.12 (マイナー1回目)			形状	H4orHID(D2R)	-	HB4			
				Philips LED適合	○	-	×			
	H19.1~ H20.11 (マイナー2回目)			形状	H4orHID(D2R)	-	HB4			
				Philips LED適合	○	-	×			
クリッパー	H15.9~ H25.11	U71・72		形状	H4	-	-	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)		
				Philips LED適合	▲	-	-			
クリッパー トラック	H15.9~ H25.11	U71・72		形状	H4	-	-	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)		
				Philips LED適合	▲	-	-			
サファリ	S62.10~ H6.9 (マイナー前)	Y60	12V仕様	形状	H4	-	-			
				Philips LED適合	未調査	-	-			
	H6.10~ H9.9 (マイナー後)	Y60	12V仕様	形状	H4	-	-			
				Philips LED適合	未調査	-	-			
	H9.10~ H14.10 (マイナー前)	Y61			形状	H4	-	-		
					Philips LED適合	○	-	-		
	H14.11~ H16.7 (マイナー1回目)				形状	H4	-	H3		
					Philips LED適合	○	-	×		
	H16.8~ H19.6 (マイナー2回目)				形状	H4	-	H11		
					Philips LED適合	○	-	未調査		
GT-R	H19.12~ H25.11 (マイナー前)	R35		形状	HID(D2S)	H9	-			
				Philips LED適合	×	×	-			
	H25.12~ H28.7 (マイナー1回目)			形状	LED	-	-			
Philips LED適合		×	-	-						
H28.8~ (マイナー2回目)	形状	LED	LED	-						
	Philips LED適合	×	×	-						
シーマ	S63.1~ H3.7	Y31		形状	H4	-	H3C			
				Philips LED適合	未調査	-	×			
	H3.8~H5.8 (マイナー前)	Y32			形状	H4	-	H3		
					Philips LED適合	未調査	-	×		
	H5.9~H8.7 (マイナー後)	Y32			形状	H4	-	H3		
					Philips LED適合	未調査	-	×		
	H8.6~H9.8	Y33			形状	H4orHID(D2R)	H1	H3		
					Philips LED適合	未調査	×	×		
	H13.1~ H15.10 (マイナー前)	F50	ハロゲン仕様		形状	H4	H1	-		
					Philips LED適合	未調査	×	-		
			HID仕様		形状	HID(D2S)	H1	-		
					Philips LED適合	×	×	-		
H15.11~ H18.1 (マイナー1回目)			F50			形状	HID(D2S)	HB3	-	
						Philips LED適合	×	○	-	
H18.2~ H22.7 (マイナー2回目)	F50			形状	HID(D2S)	HB3	HB4			
				Philips LED適合	×	未調査	×			
H24.5~	HGY51			形状	HID(D2S)	-	H11			
				Philips LED適合	×	-	未調査			
ジューク	H22.6~ H22.6	F15		形状	H4orHID(D2R)	H1	H8	※リングイルミ付フォグランプは取付不可		
				Philips LED適合	○	×	※▲			
H26.7~	F15			形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11	※リングイルミ付フォグランプは取付不可		
				Philips LED適合	×	×	※▲			
シルビア (ヴァリエッタ含む)	H11.1~ H14.8	S15		形状	H1orHID(D2S)	HB3	H3			
				Philips LED適合	×	未調査	×			

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考		
シルフィ	H24.12~	B17		形状	H11orHID(D2S)	H9	H11			
				Philips LED適合	未調査	×	未調査			
スカイライン	H1.5~ H6.11	R32	プロジェクターヘッド	形状	H4	-	H3C			
				Philips LED適合	×	-	×			
	H1.5~H3.7 (マイナー前)			R32	プロジェクターヘッド	形状	H3C	H3	-	
						Philips LED適合	×	×	-	
	H3.8~H5.7 (マイナー後)			R32	プロジェクターヘッド	形状	H1	H3	H3	
						Philips LED適合	×	×	×	
	H5.8~ H7.12 (マイナー前)	R33	2ドア	形状	H1	H1	H3a			
				Philips LED適合	×	×	×			
	H5.8~ H7.12 (マイナー前)	R33	4ドア	形状	H1	H1	H3a			
				Philips LED適合	×	×	×			
	H8.1~ H10.4 (マイナー後)	R33	2ドア	形状	H1	H1	H3			
				Philips LED適合	×	×	×			
	4ドア2灯式		形状	H4	-	H3				
			Philips LED適合	×	-	×				
	4ドア4灯式	形状	H1	H1	H3					
		Philips LED適合	×	×	×					
	H7.1~ H10.12	R34	GTR	形状	H1orHID(D2S)*	H1	H3			
				Philips LED適合	×	×	×			
スカイライン	H10.5~ H12.7 (マイナー前)	R34	2ドア ハロゲン仕様	形状	H1	HB3	-			
				Philips LED適合	×	○	-			
				2ドア HID仕様	形状	HID(D2R)	HIR特殊	-		
					Philips LED適合	×	×	-		
				4ドア ハロゲン仕様	形状	H1	HB3	-		
					Philips LED適合	×	○	-		
	4ドア HID仕様	形状	HID(D2R)	HIR特殊	-					
		Philips LED適合	×	×	-					
	H12.8~ H13.6 (マイナー後)	R34	2ドア ハロゲン仕様	形状	H1	HB3	-			
				Philips LED適合	×	○	-			
			2ドア HID仕様	形状	HID(D2R)	HB3	-			
				Philips LED適合	×	○	-			
4ドア ハロゲン仕様			形状	H1	HB3	-				
			Philips LED適合	×	○	-				
4ドア HID仕様	形状	HID(D2R)	HB3	-						
	Philips LED適合	×	○	-						
H13.6~ H16.10 (マイナー前)	V35			形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)			
				Philips LED適合	×	×	×			
H16.11~ H18.10 (マイナー後)	V35			形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)			
				Philips LED適合	×	×	×			
H18.11~ H21.12 (マイナー前)	V36			形状	HID(D2S)	-	HB4			
				Philips LED適合	×	-	×			
H22.1~ H25.10 (マイナー後)	V36			形状	HID(D2S)	-	H8			
				Philips LED適合	×	-	○			
H25.11~	HV/HNV37			形状	LED	-	LED			
				Philips LED適合	×	-	×			
スカイライン クーペ	H15.1~ H17.10 (マイナー前)	V35		形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)			
				Philips LED適合	×	×	×			
H17.11~ H19.9 (マイナー後)	V35			形状	HID(D2S)	H1	-			
				Philips LED適合	×	×	-			

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ニッサン

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
スカイライン クーペ	H19.10~H21.12 (マイナー前)	V36		形状	HID(D2S)	-	H1	
	Philips LED適合			×	-	×		
スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J50		形状	HID(D2S)	H9	H8	
	Philips LED適合	×		×	○			
ステージア	H8.9~H10.7 (マイナー前)	C34		形状	H4	-	H3C	
	Philips LED適合			未調査	-	×		
	H10.8~H13.9 (マイナー後)	M35		形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	
	Philips LED適合			×	未調査	×		
	H13.10~H16.7 (マイナー前)	AM35	アクシス350S	形状	H1orHID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	
	Philips LED適合			×	×	×		
H16.8~H19.6 (マイナー後)	AM35	アクシス350S	形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)		
Philips LED適合			×	×	×			
H15.6~H16.8	AM35	アクシス350S	形状	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)		
Philips LED適合	×	×	×					
セドリック/グロリア	S62.6~H3.5	Y31		形状	H4orシールドビーム	H3Corシールドビーム	H3	
	Philips LED適合	未調査		×	×			
	H3.6~H5.5 (マイナー前)	Y32	角型2灯式	形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H5.6~H7.5 (マイナー後)	Y32	丸型4灯式	形状	H4	H3C	H3	
				Philips LED適合	未調査	×	×	
	H7.6~H9.5 (マイナー前)	Y33	角型2灯式	形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H9.6~H11.5 (マイナー後)	Y33	丸型4灯式	形状	H4	H1	H3	
				Philips LED適合	未調査	×	×	
	H11.6~H13.11 (マイナー前)	Y34	セドリック	形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	
				Philips LED適合	×	○	×	
	H13.12~H16.9 (マイナー後)	Y34	グロリア	形状	H1orHID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	
セドリック/グロリアワゴン	S58.8~H7.5	WY30		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
セフィーロ	H10.12~H11.12 (マイナー前)	A33	HID仕様	形状	HID(D2R)	HIR特殊	H3	
				Philips LED適合	×	×	×	
	H13.1~H15.2 (マイナー後)	A33		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3	
				Philips LED適合	未調査	○	×	
セフィーロ ワゴン	H9.6~H11.7 (マイナー前)	A32		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
セフィーロ ワゴン	H11.8~H12.8 (マイナー後)	A32		形状	H4	H1	H3	
				Philips LED適合	未調査	×	×	
セレナ	H3.6~H8.12 (マイナー前)	C23		形状	H4	-	H3C	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H9.1~H9.12 (マイナー後)	C23		形状	H4	-	H3C	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H10.1~H11.5 (マイナー後)	C24	ハイウェイスター	形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H11.6~H13.11 (マイナー前)	C24		形状	IHO1orHID(D2R)	H1	H3	
				Philips LED適合	×	×	×	
	H13.12~H17.4 (マイナー後)	C25		形状	H4orHID(D2R)	H1	H3	
				Philips LED適合	○	×	×	
H17.5~H19.11 (マイナー前)	C25		形状	H4orHID(D2R)	-	H8		
			Philips LED適合	○	-	○		
H19.12~H22.10 (マイナー後)	C25	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	H8	※ロービーム、ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	
			Philips LED適合	※▲	※▲	○		
H22.11~H24.7 (マイナー前)	C26		形状	HID(D2S)	H11	H8	※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	×	未調査	※▲		
H24.8~H25.11 (マイナー1回目)	C26		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H8	※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	○	×	※▲		
H25.12~H28.7 (マイナー2回目)	C27	ハイウェイスター	形状	H11orLED	HB3	H11	※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	○	×	※▲		
H28.8~	C27		形状	H11orLED	H9	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要 ※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	※▲	×	※▲		
H15.2~H17.11 (マイナー前)	J31		形状	H1orHID(D2R)	H7	H11		
			Philips LED適合	×	×	○		
H17.12~H20.5 (マイナー後)	J32	2灯式	形状	H11orHID(D2S)	H7	H8		
			Philips LED適合	未調査	×	○		
H20.6~H26.1	J32	4灯式	形状	HID(D2R)	-	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要 ※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	×	-	※▲		
H26.2~	L33	アクシス	形状	H11orHID(D2S)	H9	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要 ※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	未調査	×	※▲		
ティアダ	H16.9~H19.12 (マイナー前)	C11	2灯式	形状	H4orHID(D2R)	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
	H20.1~(マイナー後)	C11	HID仕様4灯式 (AFS車)	形状	HID(D2S)	H11	H8	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
ティアダ ラティオ	H16.9~H19.12 (マイナー前)	C11	2灯式	形状	H4orHID(D2S)	H11	H8	
				Philips LED適合	○	未調査	○	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ニッサン

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
モコ	H18.2~ H21.5 (マイナー前)	MG22S		形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
	H21.6~ (マイナー後)		形状	H4	-	H8		
			Philips LED適合	○	-	○		
	H23.2~	MG33S	形状	H4	-	H8		
			Philips LED適合	○	-	○		
ラティオ	H24.10~ H26.9	N17	形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
	H26.10~ (マイナー後)	形状	H4	-	-			
		Philips LED適合	○	-	-			
ラフェスタ	H16.12~ H19.4 (マイナー前)	B30	形状	H4orHID(D2R)	H1	H8		
			Philips LED適合	○	×	○		
	H19.5~ (マイナー後)	形状	H1orHID(D2R)	HB3	H8			
		Philips LED適合	×	未調査	○			
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.6~	CWEFWN, CWEAWN	形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	○	未調査	未調査		
リパティ	H13.5~ H16.12	M12	形状	HB4orHID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)		
			Philips LED適合	○	×	×		
リーフ	H22.12~ H24.10	ZE0	形状	H4orLED	H9	H11	※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	未調査	×	※▲		
	H24.11~	AZE0	形状	H4orLED	H9	H11	※リングイルミ付フォグランプは取付不可	
			Philips LED適合	未調査	×	※▲		
	H29.9~	ZE1	形状	H11orLED	HB3orLED	H8	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要	
			Philips LED適合	※▲	×	未調査		
ルークス	H21.12~	ML21S	形状	H4orHID(D2S)	-	H8		
			Philips LED適合	○	-	○		
180SX	H1.4~H8.7 (マイナー前)	S13	形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	未調査	-	-		
	H8.8~ H10.12 (マイナー後)	形状	H4	-	-			
		Philips LED適合	未調査	-	-			

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

ホンダ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
アクティ トラック	H11.5~ H21.11	HA6・7		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H21.12~	HA8・9	形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
アクティ バン	H2.3~ H11.5	HH3・4		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	未調査	-	-	
	H11.6~	HH5・6	形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
アコード	H14.10~ H17.10 (マイナー前)	CL7・8・9		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	
				Philips LED適合	未調査	×	×	
	H17.11~ H20.11 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11		
			Philips LED適合	未調査	×	×		
	H20.12~	CU1・2	形状	H1orHID(D2S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	×	○	○		
アコード ツアラー	H20.12~	CW1・2	形状	H1orHID(D2S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	×	○	○		
アコード ハイブリッド	H25.6~ H28.4 (マイナー前)	CR6		形状	LED	HB3	H8	
				Philips LED適合	×	未調査	未調査	
	H28.5~ (マイナー後)	CR7	形状	LED	-	LED		
			Philips LED適合	×	-	×		
インサイト	H11.9~ H18.6	ZE1		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	未調査	-	-	
	H21.2~	ZE2	形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	
			Philips LED適合	○	※▲	○		
インテグラ (タイプR含む)	H5.5~ H13.6	DC1・2	異型ヘッド	形状	HB4orHID(D2S)	H1	H3	
				Philips LED適合	未調査	×	×	
			丸型ヘッド	形状	HB4	HB3	H3	
				Philips LED適合	未調査	未調査	×	
	H13.7~ H16.8 (マイナー前)	DC5		形状	H1orHID(D2R)	H1	-	
				Philips LED適合	×	×	-	
H16.9~ H18.6 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2R)	HB3	-			
		Philips LED適合	×	未調査	-			
ヴェゼル	H25.12~ H30.1	RU 1・2・3・4	ハイブリッド 含む	形状	H4orLED	HB3	H8	
				Philips LED適合	○	○	○	
	H30.2~		形状	H11orLED	HB3	H8		
			Philips LED適合	未調査	未調査	○		
エアウェイブ	H17.4~	GJ1・2	形状	H11orHID(D2R)	HB3	H11		
			Philips LED適合	未調査	未調査	○		
S2000	H11.4~ H15.9 (マイナー前)	AP1・2		形状	HID(D2S)	H1	-	
				Philips LED適合	×	×	-	
	H15.10~ H21.6 (マイナー後)		形状	HID(D2S)	H1	-		
			Philips LED適合	×	×	-		
S660	H27.3~	JW5	形状	LED	HB3	LED		
			Philips LED適合	×	○	×		
エディックス	H16.7~ H18.10 (マイナー前)	BE 1・2・3・4	1.7L	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	○	
			2.0L	形状	H4orHID(D2S)	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H18.11~ H21.8 (マイナー後)	BE3・4・8	形状	H4orHID(D2S)	-	HB4		
			Philips LED適合	○	-	×		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ホンダ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
NSX/NSX-R	H2.9~H15.9	NA1・2	ハロゲン仕様	形状	H1	H1	H3		
				Philips LED適合	×	×	×		
			HID仕様	形状	HID(D2S)	HB3	H3		
	Philips LED適合	×		未調査	×				
	H15.10~H17.12				形状	HID(D2S)	HB3	H3	
					Philips LED適合	×	未調査	×	
N-BOX	H23.12~H25.11 (マイナー前)	JF1・2	カスタム	形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
				形状	HID(D2S)	HB3	H8	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	
	H25.12~ (マイナー後)				Philips LED適合	×	※▲	○	
					形状	H4orHID(D2R)	-	-	
					Philips LED適合	○	-	-	
カスタム	形状	HID(D2S)	HB3	H8orLED	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要				
	Philips LED適合	×	※▲	○					
N-BOX+	H24.7~H25.11 (マイナー前)	JF1・2	カスタム	形状	H4orHID(D2R)	-	H8		
				Philips LED適合	○	-	○		
				形状	HID(D2S)	HB3	H8	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	
	H25.12~ (マイナー1回目)				Philips LED適合	×	※▲	○	
					形状	H4orHID(D2R)	-	H8	
					Philips LED適合	○	-	○	
カスタム	形状	HID(D2S)	HB3	H8	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要				
	Philips LED適合	×	※▲	○					
N-BOX SLASH	H26.12~	JF1・2		形状	HID(D2R)	-	H8orLED		
				Philips LED適合	×	-	○		
N-ONE	H24.11~H26.4 (マイナー前)	JG1・2	プレミアム/プレミアムツアラー	形状	HID(D4S)orHIR2	-	H8		
				Philips LED適合	×	-	○		
				形状	HID(D4S)	-	H8		
	H26.5~H27.6 (マイナー1回目)				Philips LED適合	×	-	○	
					形状	HID(D4S)orHIR2	-	H8	
					Philips LED適合	×	-	○	
H27.7~ (マイナー2回目)				形状	HID(D4S)	-	H8		
				Philips LED適合	×	-	○		
				形状	HID(D4S)orHIR2	-	H8orLED		
				Philips LED適合	×	-	○		
N-WGN	H25.11~H28.5 (マイナー前)	JH1・2	カスタム	形状	H4orHID(D4R)	H7	-		
				Philips LED適合	○	×	-		
				形状	HID(D4S)	-	H16		
	H28.6~ (マイナー後)				Philips LED適合	×	-	未調査	
					形状	H4orHID(D4R)	H7	H16orLED	
					Philips LED適合	○	×	未調査	
カスタム	形状	HID(D4S)	-	LED					
	Philips LED適合	×	-	×					
エリシオン	H16.5~	RR 1・2・3・4	プレステージ	形状	HID(D2S)	H1	H11		
	Philips LED適合	×		×	○				
H18.12~	RR 1・2・5・6		形状	HID(D2S)	HB3	H11			
			Philips LED適合	×	○	○			
オデッセイ	H11.12~H13.10 (マイナー前)	RA6・7		形状	H1orHID(D2R)	H1	-		
				Philips LED適合	×	×	-		

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考		
オデッセイ	H13.11~H15.9 (マイナー後)	RA6・7	アブソルート	形状	H1orHID(D2R)	H1	-			
				Philips LED適合	×	×	-			
			AFS装着車	形状	H1orHID(D2R)	H1	H3			
				Philips LED適合	×	×	×			
	H15.10~H18.3 (マイナー前)	RB1・2	AFS無し	形状	HID(D2S)	H1	H11			
				Philips LED適合	×	×	○			
			H18.4~H20.9 (マイナー後)			形状	HID(D2S)	H1	H11	
						Philips LED適合	×	×	○	
	H20.10~H23.10 (マイナー前)	RB3・4	AFS無し	形状	HID(D2S)	HB3	H11			
				Philips LED適合	×	未調査	○			
			H23.10~H25.10 (マイナー後)			形状	HID(D2S)	HB3	H8	
						Philips LED適合	×	未調査	○	
H25.11~	RC1・2	アブソルート	形状	H11orLED	HB3	-				
			Philips LED適合	未調査	未調査	-				
		H28.2~	RC4	ハイブリッド	形状	LED	HB3	H8		
					Philips LED適合	×	○	○		
クラリティ (CLARITY)	H28.3~	ZC4		形状	LED	-	-			
				Philips LED適合	×	-	-			
グレイス	H26.12~	GM6・9	ハイブリッド	形状	H11orLED	HB3	H11			
		GM4・5		Philips LED適合	未調査	○	○			
クロスロード	H19.2~	RT 1・2・3・4		形状	H11orLED	HB3	H11			
				Philips LED適合	未調査	※▲	未調査	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要		
That's	H14.2~H18.2 (マイナー前)	JD1・2		形状	H4	-	-			
				Philips LED適合	未調査	-	-			
CR-V	H13.9~H16.8 (マイナー前)	RD4・5		形状	H4	-	-			
				Philips LED適合	○	-	-			
	H16.9~H18.9 (マイナー後)	RD6・7			形状	H4	-	-		
					Philips LED適合	○	-	-		
	H18.10~H21.8 (マイナー前)	RE3・4			形状	H4orHID(D2R)	-	HB4		
					Philips LED適合	○	-	×		
H21.9~H23.11 (マイナー後)				形状	HID(D2R)	H1	HB4			
				Philips LED適合	×	×	×			
H23.12~	RM1・2			形状	HID(D2S)	HB3	H11			
				Philips LED適合	×	未調査	○			
CR-Z	H22.2~H24.8	ZF系		形状	HID(D4S)	HB3	H11			
				Philips LED適合	×	○	○			
	H24.9~H27.7 (マイナー1回目)				形状	H11orHID(D4S)	HB3	H8	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	
					Philips LED適合	未調査	※▲	○		
H27.8 (マイナー2回目)				形状	LED	LED	H8orLED			
				Philips LED適合	×	×	○			
ジェイド	H27.2~	FR4・5	ハイブリッド	形状	LED	HB3	H8			
				Philips LED適合	×	○	○			

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ホンダ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
シビック	H12.9~H15.8 (マイナー前)	EU 1・2・3・4	5ドア	形状	H4orHID(D2R)	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H15.9~H17.8 (マイナー後)	EU3・4	5ドア	形状	H1orHID(D2S)	HB3	-	
				Philips LED適合	×	未調査	-	
H17.9~	FD1・2	5ドア スペシャル エディション	形状	HB4orHID(D2S)	HB3	-		
			Philips LED適合	未調査	未調査	-		
シビック セダン	H17.9~	FD1・2		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H11	
シビック フェリオ	H12.9~H17.8	ES1・2・3	形状	H4orHID(D2R)	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
シビック ハイブリッド	H13.12~H17.8	ES9	形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H8		
			Philips LED適合	未調査	未調査	○		
シビック TYPE R	H19.3~H22.8	FD2	形状	HID(D2R)	HB3	-		
			Philips LED適合	×	未調査	-		
シビック TYPE R ユーロ	H27.10~	FK2	形状	LED	H7	H11		
			Philips LED適合	×	×	未調査		
シャトル	H27.5~	GK8・9	形状	H11orLED	HB3	H8		
			Philips LED適合	○	○	○		
ステップワゴン	H13.4~H15.5 (マイナー前)	RF3・4	形状	H4orHID(D2R)	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
	H15.6~H17.4 (マイナー後)	RF 3・4・7・8	形状	H1orHID(D2R)	H1	H11		
			Philips LED適合	×	×	○		
	H17.5~H19.10 (マイナー前)	RG 1・2・3・4	形状	H11orHID(D2S)	H1	H11		
			Philips LED適合	未調査	×	○		
	H19.11~H21.9 (マイナー後)	RK系	SPADA	形状	H11orHID(D2S)	H1	H11	
				Philips LED適合	未調査	×	○	
	H21.10~H24.3 (マイナー前)	RK系	SPADA	形状	HID(D2R)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
	H24.4~H27.3 (マイナー後)	RP1・2	SPADA含む	形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	未調査	未調査	○	
H27.4~	RP3・4	SPADA	形状	H11orLED	HB3	H8		
			Philips LED適合	○	○	○		
ストリーム	H12.9~H15.8 (マイナー前)	RN 1・2・3・4	形状	H4orHID(D2R)	-	H11		
			Philips LED適合	○	-	○		
H15.9~H18.6 (マイナー後)	RN1・3・5	形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3			
		Philips LED適合	×	○	×			
H18.7~H24.3 (マイナー前)	RN 6・7・8・9	形状	H4orHID(D2R)	HB3	H11			
		Philips LED適合	未調査	※▲	○	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要		

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
ストリーム	H24.4~ (マイナー後)	RN 6・7・8・9	形状	H4orHID(D2R)	HB3	H8		※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要
			Philips LED適合	未調査	※▲	未調査		
ゼスト	H18.2~ H20.12~	JE1・2	スポーツ含む	形状	H4orHID(D2R)	-	H8	
			Philips LED適合	○	-	未調査		
Z	H10.10~H14.1	PA1	スパーク	形状	H11orHID(D2S)	HB3	H8	
			Philips LED適合	未調査	○	○		
パートナー	H8.3~H18.2	EY 6・7・8・9	形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	未調査	-	-		
H18.3~	GJ3・4	形状	H11	HB3	-			
		Philips LED適合	未調査	未調査	-			
バモス	H11.6~H13.8	HM1・2	形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
	H13.9~H15.3 (マイナー1回目)	HM1・2	形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
H15.4~H19.1 (マイナー1回目)	HM1・2	形状	H4	-	-			
		Philips LED適合	○	-	-			
H19.2~ (マイナー2回目)	HM1・2	形状	H4	-	-			
		Philips LED適合	○	-	-			
バモス ホビオ	H15.4~H19.1 (マイナー前)	HM3・4、 HJ1・2	バン含む	形状	H4	-	-	
			Philips LED適合	○	-	-		
H19.2~ (マイナー後)	HM3・4、 HJ1・2	形状	H4	-	-			
		Philips LED適合	○	-	-			
フィット	H13.6~H16.5 (マイナー前)	GD 1・2・3・4	ルーフ仕様	形状	H4	-	H11	
			Philips LED適合	○	-	○		
	H16.6~H19.9 (マイナー後)	GD 1・2・3・4	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	H11	
			Philips LED適合	○	-	○		
	H19.10~H24.4	GE6・7	形状	H4orHID(D2R)	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
H24.5~H25.8	GE系	RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	-	-		
		Philips LED適合	○	-	-			
H25.9~	GK3・4・ 5・6、GP5	ハイブリッド 含む	形状	H4orLED	HB3	H8		
		Philips LED適合	○	○	○			
フィット アリア	H14.12~H21.1	GD 6・7・8・9		形状	H4orHID(D2R)	-	-	
Philips LED適合	○	-	-					
フィット シャトル	H23.6~	GG7・8、 GP2	ハイブリッド 含む	形状	H4orHID(D2R)	-	H11	
Philips LED適合	○	-	○					
フィット ハイブリッド	H22.10~H24.4	GP1	形状	H4orHID(D2R)	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
H24.5~	GP1	RS含む	形状	H4orHID(D2R)	-	H11		
		Philips LED適合	○	-	○			
フリード (スパイク、プラス含む)	H20.5~H26.3 (マイナー前)	GB3・4		形状	H4orHID(D2R)	-	-	
Philips LED適合	○	-	-					

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ホンダ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
フリード (スパイク、プラス含む)	H20.5~ H26.3 (マイナー前)	GB3・4	ルーフ仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H26.4~ (マイナー後)	GP3	ハイブリッド	形状	H4orHID(D2R)	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H23.10~ H26.3 (マイナー前)	GP3	ハイブリッド	形状	H4orHID(D2R)	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
H26.4~ H28.8 (マイナー後)	GP3	ハイブリッド	形状	HID(D2R)	-	-		
			Philips LED適合	×	-	-		
H28.9~	GB 5・6・7・8		形状	H11orLED	HB3	H8orLED		
			Philips LED適合	未調査	○	○		
モビリオ	H13.12~ H15.12 (マイナー前)	GB1・2		形状	H4orHID(D2R)	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
H16.1~ H20.4 (マイナー後)	GB1・2		形状	H4orHID(D2R)	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
モビリオ スパイク	H14.9~ H17.11 (マイナー前)	GK1・2		形状	H1orHID(D2R)	H1	-	
				Philips LED適合	×	×	-	
	H17.12~ H20.4 (マイナー後)	GK1・2		形状	H4orHID(D2R)	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
ライフ	H10.10~ H13.4 (マイナー前)	JB1・2		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H13.5~ H16.9 (マイナー後)	JB1・2		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H16.10~ H18.9 (マイナー前)	JB 5・6・7・8		形状	H4orHID(D2R)	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H18.10~ H20.10 (マイナー後)	JB 5・6・7・8		形状	H4orHID(D2R)	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H20.11~ H22.10 (マイナー前)	JC1・2	バステル・ディーバ	形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
H22.11~ (マイナー後)			ディーバ	形状	H4orHID(D2S)	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
レジェンド	H16.10~ H20.8 (マイナー前)	KB1		形状	HID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	○	○	
	H20.9~ H26.10 (マイナー後)	KB1		形状	HID(D2S)	HB3	H8	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
レジェンド ハイブリッド	H26.11~	KC2		形状	LED	LED	LED	
				Philips LED適合	×	×	×	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

マツダ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
アクセラ	H15.9~ H18.5 (マイナー前)	BK系	スポーツ含む	形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	○	○	
	H18.6~ H21.5 (マイナー後)	BK系	スポーツ含む 丸型フォグ	形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	○	○	
	H21.6~ H23.8 (マイナー前)	BL系	スポーツ含む 角型フォグ	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	
	H23.9~ H25.10 (マイナー後)	BL系	スポーツ	形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	○	○	○	
	H25.11~ H28.6 (マイナー前)	BM・BY系	HID ヘッドライト	形状	HID(D4S)	-	H11orLED	
				Philips LED適合	×	-	○	
			ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	-	
				Philips LED適合	○	○	-	
			HID ヘッドライト	形状	HID(D4S)	-	H11orLED	
				Philips LED適合	×	-	○	
H28.7~ (マイナー後)	BM系	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	-		
			Philips LED適合	未調査	未調査	-		
アクセラ スポーツ	H25.11~	BM系	HID ヘッドライト	形状	HID(D4S)	-	H11orLED	
				Philips LED適合	×	-	○	
H25.11~	BM系	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	-		
			Philips LED適合	○	○	-		
アテンザ (スポーツ・ スポーツワゴン 含む)	H14.3~ H17.5 (マイナー前)	GG系	プロジェクターフォ グ仕様	形状	H1orHID(D2S)	H1	H3	
				Philips LED適合	×	×	×	
	H16.2~ H17.5 (マイナー前)	GG系	バンパー内 フォグ仕様	形状	H1orHID(D2S)	H1	H1	
				Philips LED適合	×	×	×	
	H17.6~ H19.12 (マイナー後)	GG系	プロジェクターフォ グ仕様	形状	H1orHID(D2S)	H1	H3	
				Philips LED適合	×	×	×	
	H20.1~ H21.12 (マイナー前)	GH系	バンパー内 フォグ仕様	形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	
				Philips LED適合	×	×	未調査	
	H20.1~ H21.12 (マイナー前)	GH系	ハロゲン仕様	形状	HB4	H9	H11	
				Philips LED適合	未調査	×	○	
	H20.1~ H21.12 (マイナー前)	GH系	HID仕様 AFS機能無	形状	HID(D2S)	H9	H11	
				Philips LED適合	×	×	○	
	H20.1~ H21.12 (マイナー前)	GH系	HID仕様 AFS機能付	形状	HID(D2S)	H11	H11	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
H22.1~ H24.10 (マイナー後)	GH系	AFS機能無	形状	H11orHID(D2S)	H9	H11		
			Philips LED適合	×	×	○		
H22.1~ H24.10 (マイナー後)	GH系	AFS機能付	形状	HID(D2S)	-	H11		
			Philips LED適合	×	-	○		
H24.11~ H26.12	GJ系	ハロゲン仕様	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	未調査	未調査	○		
		ワゴン	形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	未調査	未調査	○		
H27.1~ (マイナー後)	GJ系	ワゴン	形状	LED	LED	LED		
			Philips LED適合	×	×	×		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

マツダ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
アテンザ(スポーツ・スポーツワゴン含む)	H27.1~(マイナー後)	GJ系	ワゴン	形状	LED	LED	LED	
				Philips LED適合	×	×	×	
RX-8	H15.4~H20.2(マイナー前)	SE3P		形状	HID(D2S)	H9	H11	×: 灯具後方のスペースが狭い為
				Philips LED適合	×	×	×	
AZオフロード	H10.10~H16.9(マイナー前)	JM23W		形状	HID(D2S)	H9	HB4	
				Philips LED適合	×	×	×	
AZワゴン	H15.10~H20.8	MJ21・22S	RR・FX-Sスペシャル	形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
MPV	H11.6~H14.2(マイナー前)	LWEW, LW5W	ハロゲン仕様	形状	H4	-	HB4	※別途ハイビームインジケータータ点灯ユニット(18959C1)が必要です。
				Philips LED適合	※○	-	×	
MPV	H14.3~H15.9(マイナー1回目)	LWFW, LW3W	HID仕様	形状	HID(D2R)	HB3	H3	
				Philips LED適合	×	○	×	
MPV	H15.10~H18.1(マイナー2回目)	LW3W		形状	H4orHID(D2R)	HB3	H1	
				Philips LED適合	○	○	未調査	
MPV	H18.2~	LY3P		形状	HID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	○	未調査	
キャロル	H16.9~H18.11(マイナー前)	HB24S		形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
キャロル	H18.12~H21.11(マイナー後)	HB24S		形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
CX-3	H21.12~	HB25S		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
CX-3	H27.2~	DK5	LED仕様	形状	LED	LED	LED	
				Philips LED適合	×	×	×	
CX-3	H27.2~	DK5	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	LED	
				Philips LED適合	未調査	○	×	
CX-5	H24.2~H26.12(マイナー前)	KE系		形状	H11orHID(D4S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	○	未調査	○	
CX-5	H27.1~H29.1(マイナー後)	KE系		形状	LED	LED	H11orLED	
				Philips LED適合	×	×	○	
CX-5	H29.2~	KF系		形状	LED	-	LED	
				Philips LED適合	×	-	×	
CX-7	H18.12~H21.8(マイナー前)	ER3P		形状	HID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	○	未調査	
CX-7	H21.9~(マイナー後)	ER3P		形状	HID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	未調査	
CX-8	H29.12~	KG2P		形状	LED	-	LED	
				Philips LED適合	×	-	×	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
スクラムバン	H17.9~H27.2	DG64V		形状	H4	-	-	▲: ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	-	
スクラムバン	H27.3~	DG17V		形状	H4	-	H8	▲: ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	未調査	
スクラムワゴン	H17.9~H27.2	DG64W		形状	H4orHID(D2R)	H1	H8	▲: ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	×	○	
スクラムワゴン	H27.3~	DG17	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H16orH8	▲: ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	未調査	
スクラムワゴン	H27.3~	DG17	HID仕様	形状	HID(D4R)	H1	H16orH8	
				Philips LED適合	×	×	未調査	
スピアーノ	H14.2~H16.2(マイナー前)	HF21S		形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	○	-	×	
スピアーノ	H16.3~H18.3(マイナー1回目)	HF21S		形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	○	-	×	
スピアーノ	H18.4~H20.11(マイナー2回目)	XF・SS・XSタイプ		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
スピアーノ	H18.4~H20.11(マイナー2回目)	XF・SS・XSタイプ		形状	H4	-	H8	×: 灯具後方のスペースが狭い為
				Philips LED適合	未調査	-	×	
デミオ	H11.12~H14.7(マイナー後)	DW3W, DW5W		形状	H4	-	H1	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
デミオ	H14.8~H17.3(マイナー前)	DY3W, DY5W		形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	○	○	×	
デミオ	H17.4~H19.6(マイナー後)	DY3#, DY5#	4WD	形状	H4orHID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	○	○	×	
デミオ	H17.4~H19.6(マイナー後)	DY3#, DY5#		形状	H4orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	○	○	未調査	
デミオ	H19.7~H23.5	DE3#, DE5#		形状	H4orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	○	未調査	○	
デミオ	H23.6~	DE3#, DE5#, DEJFS		形状	H4orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	○	未調査	○	
デミオ	H26.9~	DJ3系, DJ5系		形状	H4orLED	-	H11orLED	
				Philips LED適合	○	-	未調査	
ピアンテ	H20.7~	CC系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	○	○	
ファミリアバン	H29.2~(マイナー後)			形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
フレア	H24.10~	MJ34S		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
フレア	H24.10~	MJ34S	カスタムスタイル	形状	HID(D4S)	-	H8	
				Philips LED適合	×	-	○	
フレアクロスオーバー	H26.1~	MS31S		形状	HID(D4S)	-	H8	
				Philips LED適合	×	-	○	
フレアワゴン	H25.4~H27.5(マイナー前)	MM32S・42S	カスタムスタイル	形状	H4orHID(D4R)	H7	H16orH8	
				Philips LED適合	○	×	未調査	
フレアワゴン	H27.6~(マイナー後)	MM42S	カスタムスタイル	形状	HID(D4S)	-	H16orLED	
				Philips LED適合	×	-	未調査	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

マツダ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
プレマシー	H11.2~H13.6 (マイナー前)	CP8W		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H13.7~H14.12 (マイナー後)	CP8W、CPEW		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H15.1~H17.1 (マイナー後)	CP8W	フィールドブレイク	形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H17.2~H19.8 (マイナー前)	CR系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11	
Philips LED適合				×	○	○		
H19.9~H22.6 (マイナー後)	CR系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	×	○	○		
H22.7~	CW系		形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	○	○	○		
ベリーサ	H16.6~H18.7 (マイナー前)	DC5系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
H18.8~ (マイナー後)	DC5系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	×	未調査	○		
ボンゴトラック	H11.6~H17.10	SK系		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
H17.11~	SK系		形状	H4	-	H3		
			Philips LED適合	○	-	×		
ボンゴバン	H11.6~	SK系		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
ロードスター	H1.9~H9.12	NA系		形状	シールドビーム	-	-	
				Philips LED適合	×	-	-	
	H10.1~H12.6 (マイナー前)	NB系		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	未調査	-	-	
	H12.7~H14.6 (マイナー後)	NB系		形状	HB4	HB3	H1	
				Philips LED適合	未調査	未調査	×	
	H14.7~H16.8 (マイナー1回目)	NB系		形状	HB4	HB3	HB4	
				Philips LED適合	未調査	未調査	×	
H16.9~H17.7 (マイナー2回目)	NB系		形状	H7	HB3	H11		
			Philips LED適合	×	○	○		
H17.8~H20.11 (マイナー前)	NC系		形状	H7orHID(D2S)	H9	H11		
			Philips LED適合	×	×	未調査		
H20.12~H27.4 (マイナー後)	NC系		形状	HID(D2S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	×	○	○		
H27.5~	ND5		形状	LED	-	-		
			Philips LED適合	×	-	-		
ロードスター RF	H29.2~	NDE		形状	LED	-	-	
				Philips LED適合	×	-	-	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

三菱

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
アイ	H18.1~	HA1W		形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	未調査	未調査	○	
アイミーブ	H21.7~	HA3W		形状	HID(D2S)	HB3	-	
				Philips LED適合	×	未調査	-	
アウトランダー	H17.10~H21.12 (マイナー前)	CW#W		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H11	
				Philips LED適合	未調査	○	○	
	H22.1~H24.9 (マイナー後)	CW#W		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H11	
				Philips LED適合	未調査	○	○	
H24.10~	GF#W		形状	HID(D4S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	×	未調査	○		
アウトランダーPHEV	H24.12~H27.6	GG2W		形状	H7orHID(D4S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
	H27.7~	GG2W		形状	H7orHID(D4S)	HB3	H16	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
RVR	H22.2~H24.9 (マイナー前)	GA3W		形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	未調査	未調査	○	
	H24.10~H29.1 (マイナー1回目)	GA4W		形状	H11orHID(D2S)	HB3	H11	
				Philips LED適合	未調査	未調査	○	
H29.2~ (マイナー2回目)	GA4W		形状	H11orHID(D2S)	HB3	H16orLED		
			Philips LED適合	未調査	未調査	未調査		
eKアクティブ	H16.5~H18.8	H81W		形状	H4orHID(D2R)	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
eKカスタム	H25.6~	B11W		形状	HID(D4S)	-	H16	
				Philips LED適合	×	-	未調査	
eKクラッシィ	H15.5~H17.11	H81W		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
eKスポーツ	H14.9~H18.8	H81W		形状	H1orHID(D2S)	HB3	-	
				Philips LED適合	×	○	-	
H18.9~	H82W		形状	HID(D2S)	HB3	-		
			Philips LED適合	×	未調査	-		
eKスペース	H26.2~H28.11 (マイナー前)	B11A		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	カスタム	B11A		形状	HID(D4S)	-	H16	
				Philips LED適合	×	-	未調査	
	H28.12~ (マイナー後)	B11A		形状	H4	-	H16	
				Philips LED適合	○	-	○	
カスタム	B11A		形状	LED	-	H16orLED		
			Philips LED適合	×	-	未調査		
eKワゴン	H13.10~H18.8	H81W		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H18.9~	H82W		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
H25.6~	B11W		形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
エクリプスクロス	H30.3~	GK1W		形状	HIR2	-	H8	
				Philips LED適合	×	-	未調査	
ギャランフォルティス	H19.8~	CY4A	HID仕様	形状	HID(D2S)	H11	H11	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
			ハロゲン仕様	形状	HB4	HB3	H11	
				Philips LED適合	○	×	○	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ミツビシ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
ギャラン フォルティス スポーツバック	H20.12~	CX4A	HID仕様	形状	HID(D2S)	H11	H11	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
			ハロゲン仕様	形状	HB4	HB3	H11	
				Philips LED適合	○	×	○	
コルト(プラス含む)	H16.10~ H17.10 (マイナー後)	Z2#A		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	
	Philips LED適合			×	×	○		
	H17.11~			形状	H7orHID(D2S)	H1	H11	
				Philips LED適合	×	×	○	
グランディス	H17.6~ H21.3 (マイナー後)	NA4W		形状	H1orHID(D2R)	H9	H11	
				Philips LED適合	×	×	○	
タウンボックス	H12.11~ H23.11 (マイナー後)	U6#W		形状	H4	-	H3	
	H26.2~ H27.3	DS64W		Philips LED適合	未調査	-	×	
				形状	H4	-	H8	
	H27.4~	DS17W	Philips LED適合	○	-	○		
			形状	H4	-	H8		
				Philips LED適合	未調査	-	未調査	
				形状	H4	-	H3	
デリカ スペースギア	H6.5~H9.6 (マイナー前)	P#W	ルーフ仕様	Philips LED適合	未調査	×	×	
				形状	H4	H1	H3	
デリカD5	H19.1~	CV5W		形状	HID(D2S)	HB3	H11	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要
				Philips LED適合	×	※▲	○	
デリカD2	H23.3~ H25.11 (マイナー前)	MB15S	ハロゲン/HID仕様	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	○	
	H25.12~ H27.11 (マイナー後)	MB36S	カスタム	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	○	
	H27.12~			形状	H4orHID(D4R)	H9	H11	
				Philips LED適合	○	×	○	
				形状	LED	-	H11	
				Philips LED適合	×	-	○	
デリカD3	H23.10~	BM20		形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
				形状	H4	-	H8	
デリカバン	H23.10~	BVM20		Philips LED適合	○	-	○	
				形状	H4	-	H8	
トッポ	H20.9~	H82A		形状	H1orHID(D2S)	HB3	-	
				Philips LED適合	×	○	-	
トライトン	H18.9~	KB9T		形状	H4	-	H11	×：灯具後方のスペースが狭い為
				Philips LED適合	未調査	-	×	
パジェロ	H11.9~ H14.8 (マイナー前)	V6・7#W系		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H14.9~ H16.11 (マイナー後)			形状	H4orHID(D2R)	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
H18.10~ H26.7 (マイナー前)	V93・97		形状	H11orHID(D2S)	H9	H11		
			Philips LED適合	未調査	×	○		
	H26.7~ (マイナー後)			形状	H11orHID(D2S)	H9	H11	
				Philips LED適合	未調査	×	○	
パジェロイオ	H10.6~ H12.5 (マイナー前)	H6・7#W		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H12.6~ H14.8 (マイナー後)			形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
パジェロイオ	H14.9~ H15.9 (マイナー後)			形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	○	-	×		
	H15.10~ H17.12 (マイナー後)	H6・7#W		形状	H4	-	HB4		
Philips LED適合				○	-	×			
	H18.1~ H19.6 (マイナー後)			形状	H4	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
パジェロミニ	H10.10~ H14.8 (マイナー1回目)			形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	○	-	×		
	H14.9~ H15.8 (マイナー2回目)	H5#A		形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	○	-	×		
H15.9~ H17.11 (マイナー3回目)			形状	H4	-	HB4			
			Philips LED適合	○	-	×			
	H17.12~ H20.8 (マイナー4回目)			形状	H4	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
	H20.9~ (マイナー5回目)			形状	H4	-	H11		
				Philips LED適合	○	-	○		
ミニカ	H10.10~ H11.9 (マイナー前)			形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
	H11.10~ H16.3 (マイナー1回目)	H4#A		形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
	H15.1~		PCタイプ	形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
	H16.4~ (マイナー2回目)			形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
ミニキャブ トラック	H11.1~ H14.7 (マイナー前)			形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	未調査	-	-		
	H14.8~ H23.11 (マイナー1回目)	U6#T		形状	H4	-	-		
Philips LED適合				○	-	-			
	H23.12~ (マイナー2回目)			形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
ミニキャブ バン	H11.1~ H14.7 (マイナー前)			形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
	H14.8~ H23.11 (マイナー1回目)	U6#V		形状	H4	-	H3		
Philips LED適合				○	-	×			
	H23.12 (マイナー2回目)		MIEV含む	形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
ミラージュ	H24.8~	A05A		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
ランサー エボリューション	H10.1~ H13.1	CP9A	V・VI	形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
	H11.1~ H13.1			VIトミー・マキネン仕様	形状	H4	-	H3	
					Philips LED適合	未調査	-	×	
	H13.2~ H14.12			VII	形状	HB4orHID(D2S)	HB3	HB4	
					Philips LED適合	未調査	○	×	
H14.2~ H14.12			VII GT-Aタイプ	形状	HB4orHID(D2S)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	未調査	○	×		
H15.1~ H17.2	CT9A		VIII	形状	HB4orHID(D2S)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	未調査	未調査	×		
H17.3~ H19.9			IX	形状	H1orHID(D2S)	HB3	HB4		
				Philips LED適合	×	○	×		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

トヨタ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
ランサー エボリューション	H19.10~	CZ4A	XHID仕様	形状	HID(D2S)	H11	H11	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要
				Philips LED適合	×	※▲	○	
ランサー エボリューションワゴン	H17.9~ H18.12	CT9W	Xハロゲン仕様	形状	HB4	HB3	H11	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要 ×：灯具後方のスペースが狭い為
				Philips LED適合	○	※▲	×	
ランサー カーゴ	H15.1~ H20.11	CS2V		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H20.12~ (マイナー前)	Y12		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
H29.2~ (マイナー後)			形状	H4	-	-		
			Philips LED適合	○	-	-		
ランサー セディア	H12.5~ H15.1	CS#A	2灯式	形状	H4	-	-	
			Philips LED適合	未調査	-	-		
		CS5A	4灯式	形状	H1	HB3	H3	
			Philips LED適合	×	○	×		
ランサー セディア ワゴン	H12.11~ H15.1	CS5W	2灯式	形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
		4灯式	形状	H1	HB3	H3		
			Philips LED適合	×	○	×		
ランサーワゴン	H15.2~ H19.6	CS#W		形状	H4orHID(D2R)	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
リベロ	H4.5~ H12.3	CB/CD#W		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
リベロカーゴ	H4.5~ H12.12	CB/CD#系	ワゴン含む	形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	

ダイハツ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
アトレー ワゴン	H17.5~ H19.8 (マイナー前)	S320・ 330G		形状	H7orHID(D4R)	HB3	H8		
				Philips LED適合	×	×	○		
	H19.9~ H29.10 (マイナー後)	S321・ 331G		形状	H7orHID(D4R)	HB3	H8		※シェード付フォグランプは取付不可
				Philips LED適合	×	×	※○		
H29.11~			形状	H4orLED	-	LED			
			Philips LED適合	未調査	-	未調査			
アトレーフ	H12.7~ H16.12	S221・231		形状	H4	-	H3a		
				Philips LED適合	○	-	×		
アルティス	H24.4~	ACV4#系		形状	HID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	×	○	○		
アルティス ハイブリッド	H24.5~ H26.7 (マイナー前)	AVV50N		形状	HID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	×	○	○		
	H26.8~ (マイナー後)			形状	HID(D4S)	HB3	H11		
				Philips LED適合	×	○	未調査		
ウェイク	H26.12~ H28.4 (マイナー前)	LA700S・ 710S	ハロゲン仕様	形状	LED	HB3	H16	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	
				Philips LED適合	×	※▲	○		
	H28.5~ (マイナー後)			形状	H4	-	H16orLED		
				Philips LED適合	○	-	○		
LED仕様			形状	LED	HB3	H16orLED	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要		
			Philips LED適合	×	※▲	○			
エッセ	H17.12~	L235・ 245S	カスタム含む	形状	H4	-	H8		
				Philips LED適合	○	-	未調査		
キャスト	H27.9~	LA250S・ LA260S	アクティバ	形状	H4orLED	-	LED		
				Philips LED適合	○	-	×		
			スタイル	形状	H4orLED	-	LED		
				Philips LED適合	○	-	×		
			スポーツ	形状	H4orLED	-	LED		
				Philips LED適合	○	-	×		
COO	H18.5~	MA400系		形状	H4orHID(D4R)	H7	H11		
				Philips LED適合	○	×	○		
コペン	H14.5~ H26.5	L880K		形状	H1orHID(D2S)	HB3	HB4	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	
				Philips LED適合	×	※▲	×		
	H19.9~ H26.5			アルティメット エディションII	形状	H1orHID(D2S)	HB3	HB4	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要
					Philips LED適合	×	※▲	×	
	H26.6~		LA400K	Robe	形状	LED	H9	H8	
					Philips LED適合	×	×	○	
Cero				形状	LED	-	H8		
				Philips LED適合	×	-	○		
H27.6~			XPLAY	形状	LED	H9	H8		
				Philips LED適合	×	×	○		
ソニカ	H18.6~ H21.4	L405・ 415S		形状	H4orHID(D4R)	H7	H8		
				Philips LED適合	○	×	未調査		
タント	H15.11~ H17.5 (マイナー前)	L350・ 360S		形状	H4	-	H8		
				Philips LED適合	○	-	○		
	H17.6~ H19.11 (マイナー後)			形状	H4	-	H8		
				Philips LED適合	○	-	○		
	カスタム			形状	HID(D4R)	HB3	H8		
				Philips LED適合	×	未調査	○		
H19.12~ H22.8 (マイナー前)	L375・ 385S			形状	H4	-	H8		
				Philips LED適合	○	-	○		

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ダイハツ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考		
タント	H19.12~H22.8 (マイナー前)	L375・385S	カスタム	形状	HID(D4R)	HB3	H8			
				Philips LED適合	×	未調査	○			
	H22.9~H25.9 (マイナー後)		形状	H4	-	-				
				Philips LED適合	○	-	-			
	H25.10~H27.11 (マイナー前)		LA600・610S	カスタム	形状	HID(D4R)	HB3	H8		
					Philips LED適合	×	未調査	○		
	H27.12~(マイナー後)	形状		H4	-	H16				
				Philips LED適合	○	-	○			
	H27.12~(マイナー後)	カスタム		形状	LED	HB3	H16			
				Philips LED適合	×	○	○			
	H27.12~(マイナー後)	形状	H4orLED	HB3	H16					
			Philips LED適合	○	○	○				
タント エグゼ	H21.12~	L455・465S	カスタム	形状	H4	-	-			
				Philips LED適合	○	-	-			
			オーバーヘッドコンソール (含むカスタム)	形状	HID(D4R)	H7	H8			
				Philips LED適合	×	×	未調査			
			H23.12~	カスタム	形状	H4	-	-		
					Philips LED適合	○	-	-		
	H23.12~	オーバーヘッドコンソール (含むカスタム)	形状	HID(D4R)	H7	H8				
			Philips LED適合	×	×	未調査				
	H23.12~	形状	H4orHID(D4R)	H7	H8					
			Philips LED適合	○	×	未調査				
	テリオス	H9.5~H12.4 (マイナー前)	J100G	形状	H4	-	H3a			
					Philips LED適合	○	-	×		
H12.5~H18.1 (マイナー後)		J102・122G	形状	HB4	HB3	H3d				
				Philips LED適合	未調査	未調査	×			
テリオスキッド	H10.10~H12.10 (マイナー前)	J111G	形状	H4	-	H3d				
				Philips LED適合	未調査	-	×			
	H12.11~H18.7 (マイナー1回目)	J111・131G	形状	HB4	HB3	H3d				
				Philips LED適合	未調査	○	×			
H18.8~(マイナー2回目)	カスタム		形状	HB4	HB3	H8				
			Philips LED適合	未調査	○	未調査				
H14.1~H15.8	J111・131G		形状	HB4	HB3	H3d				
				Philips LED適合	未調査	未調査	×			
H28.11~	M900A・M910A	カスタム含む	形状	H4orLED	LED	LED				
			Philips LED適合	○	×	×				
ネイキッド	H11.11~H13.12 (マイナー前)	L750・760系	形状	H4orHID(D2R)	-	-	※別途ハイビームインジケータータン点灯ユニット(18959C1)が必要です。			
				Philips LED適合	※○	-	-			
				H14.1~H15.11 (マイナー後)	Gタイプ	形状	H4orHID(D2R)	-	-	※別途ハイビームインジケータータン点灯ユニット(18959C1)が必要です。
						Philips LED適合	※○	-	-	
	H14.1~H15.11 (マイナー後)		ターボGタイプ	形状	H4orHID(D2R)	-	-	※別途ハイビームインジケータータン点灯ユニット(18959C1)が必要です。		
					Philips LED適合	※○	-	-		
					H11.11~H13.12 (マイナー前)	形状	H4orHID(D2R)	-	-	※別途ハイビームインジケータータン点灯ユニット(18959C1)が必要です。
							Philips LED適合	※○	-	-

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
ハイゼット カーゴ	H11.1~H16.11	S200・210系		形状	H4	-	-	
	H16.12~	S32#系	ハイブリッド含む	Philips LED適合	未調査	-	-	
ハイゼット キャディー	H28.6~	LA700V・710V	ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED	
			LED仕様	Philips LED適合	○	-	×	
ハイゼットトラック	H11.1~H16.11 (マイナー前)	S200・210系		形状	H4	-	-	
	H16.12~H26.8 (マイナー後)			Philips LED適合	未調査	-	-	
ハイゼットバン	H8.1~H10.12	S110系		形状	H4orシールドビーム	-	-	
				Philips LED適合	未調査	-	-	
ハイゼットピックアップ	H8.1~H10.12	S110系		形状	H4orシールドビーム	-	-	
				Philips LED適合	未調査	-	-	
ブーン	H16.6~H22.1	M30・31#系	X4・カスタム	形状	H4orHID(D2R)	H7	H8	
				Philips LED適合	○	×	○	
	H16.9~H22.1	M60・61#系		形状	H4orHID(D2R)	H7	HB4	
					Philips LED適合	○	×	×
	H22.2~H26.3 (マイナー前)	M60・61#系		形状	H4	-	-	
					Philips LED適合	○	-	-
H26.4~H28.3 (マイナー後)	M700A・M710A	ハロゲン仕様	形状	H4orHID(D4R)	HB3	H16	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	
				Philips LED適合	○	※▲	未調査	
ブーンルミナス	H20.12~	M502・512G		形状	H4	-	LED	
				Philips LED適合	○	-	×	
MAX	H13.10~H15.7 (マイナー前)	L95#系		形状	H4orHID(D2R)	H1	H3d	※別途ハイビームインジケータータン点灯ユニット(18959C1)が必要です。
				Philips LED適合	※○	×	×	
ミラ	H10.10~H12.9 (マイナー前)	L70#・713#系		形状	H4orHID(D2R)	H1	H8	※別途ハイビームインジケータータン点灯ユニット(18959C1)が必要です。
				Philips LED適合	※○	×	未調査	
ミラ アヴィ	H10.10~H12.9 (マイナー前)	L70#・713#系		形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H12.10~H14.11 (マイナー後)	L250・260		形状	H4	-	H3a	
					Philips LED適合	○	-	×
H14.12~H18.11	L275・285S	カスタム	形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-	
H14.12~H17.7 (マイナー前)	L250・260		形状	H7orHID(D4R)	HB3	H8		
				Philips LED適合	×	未調査	未調査	
H17.8~H18.11 (マイナー後)	L250・260		形状	H4orHID(D2R)	H7	H3d		
				Philips LED適合	○	×	×	
H14.12~H17.7 (マイナー前)	L250・260		形状	H4orHID(D2R)	H7	H8		
				Philips LED適合	○	×	×	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ダイハツ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
ミライース	H23.9~	LA300S・310S		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
ミラココア	H21.8~ H24.3 (マイナー前)	L675・685S		形状	H4	-	H8		
				Philips LED適合	○	-	未調査		
	H24.4~ H26.7 (マイナー1回目)			形状	H4	-	H8		
				Philips LED適合	○	-	未調査		
	H26.8~ (マイナー2回目)			形状	H4orLED	HB3	H8	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	
				Philips LED適合	○	※▲	未調査		
ミラジーノ	H11.3~ H16.10	L70#・71# 系		形状	H4orHID(D2R)	-	H3a		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
	H16.11~ H17.11 (マイナー前)	L650・660S		形状	H4orHID(D2R)	H7	H8		
				Philips LED適合	○	×	×		
	H17.12~ H20.12 (マイナー後)			形状	H4orHID(D2R)	H7	H8		
				Philips LED適合	○	×	×		
ムーブ	H14.10~ H18.9		L15#・160 系	Lタイプ	形状	H4	-	-	
					Philips LED適合	○	-	-	
	H14.10~ H16.11	カスタム		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H3d		
				Philips LED適合	未調査	未調査	×		
	H16.12~ H18.9 (マイナー後)	L15#・160 系		カスタム	形状	H11orHID(D2R)	HB3	H8	
					Philips LED適合	未調査	未調査	未調査	
	H18.10~ H22.11	L175・185S		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
	H18.10~ H20.11 (マイナー前)		カスタム	形状	H7orHID(D4S)	HB3	H8		
				Philips LED適合	×	未調査	○		
	H20.12~ H22.11 (マイナー後)			形状	H7orHID(D4S)	HB3	H8		
				Philips LED適合	×	未調査	○		
H22.12~ H24.11 (マイナー前)	LA100・110S	カスタム	形状	H4	-	-			
			Philips LED適合	○	-	-			
		H24.12~ H26.11 (マイナー後)	カスタム	形状	HID(D4S)	HB3	H8		
				Philips LED適合	×	未調査	○		
H26.12~		LA150F・160F	カスタム	形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
	カスタム		形状	LED	HB3	H16			
			Philips LED適合	×	○	未調査			
ムーブキャンパス	H28.9~	LA800S・LA810S		形状	H4orLED	-	LED		
				Philips LED適合	○	-	×		
				形状	H4orLED	HB3	LED	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	
				Philips LED適合	○	※▲	×		
ムーブコンテ	H20.8~ H23.5	L575・585S	カスタム	形状	H4	-	H8		
				Philips LED適合	○	-	○		
				形状	HID(D4R)	HB3	H8		
				Philips LED適合	×	未調査	○		
	H23.6~		カスタム	形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	○	-	-		
				形状	HID(D4R)	HB3	H8		
				Philips LED適合	×	未調査	○		

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
ムーブラテ	H16.8~ H17.10 (マイナー前)	L550・560 系		形状	H4orHID(D2R)	H7	H3	
				Philips LED適合	○	×	×	
	H17.11~ H20.12 (マイナー後)			形状	H4orHID(D2R)	H7	H8	
				Philips LED適合	○	×	○	
メビウス	H25.4~	ZVW41N		形状	H11orLED	HB3	H11	
				Philips LED適合	○	○	○	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

トヨタ
日産
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イソズ

トヨタ
日産
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イソズ

スバル

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
R1	H17.1~H17.10	RJ1・2		形状	H4orHID(D2S)	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H17.11~H22.3			形状	H4orHID(D2S)	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
R2	H15.12~H17.10 (マイナー前)	RC1・2		形状	H4orHID(D2S)	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H17.11~H22.3 (マイナー後)			形状	H4orHID(D2S)	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
インプレッサ	H12.8~H14.10 (マイナー前)		ワゴン含む ハロゲン2灯式	形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H13.9~H14.10 (マイナー前)		ワゴン含む 4灯式	形状	H1orHID(D2S)	HB3	H3	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
	H14.11~H17.5 (マイナー1回目)		ワゴン含む	形状	H1orHID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	
	H15.9~H17.5		WRXタイプ	形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	
				Philips LED適合	×	○	×	
	H17.6~H19.5 (マイナー2回目)		1.5i	形状	H1orHID(D2R)	HB3	H3	
				Philips LED適合	×	○	×	
	H19.6~		ワゴン	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4orH3	
				Philips LED適合	×	○	×	
H20.10~		セダン	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4orH3		
			Philips LED適合	×	○	×		
H22.7~		WRX・STI	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4orH3		
			Philips LED適合	×	○	×		
インプレッサ アネシス	H20.10~	GH系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
インプレッサ STI	H19.10~	GR系	WRXタイプ 5ドア	形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
	H22.7~	GV系	WRXタイプ 4ドア	形状	HID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
インプレッサ XV	H22.6~H24.9	GH系		形状	HID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	
	H24.10~H26.10 (マイナー前)	GP系		形状	H11orHID(D2R)	HB3	PSX24W	
				Philips LED適合	○	○	×	
H26.11~ (マイナー後)	GPE	HYBRID	形状	H11orHID(D2R)	HB3	PSX24W		
			Philips LED適合	○	○	×		
インプレッサ スポーツ	H23.12~H26.10 (マイナー前)	GP系		形状	H11orHID(D2R)	HB3	PSX24W	
				Philips LED適合	○	○	×	
	H26.11~H28.10 (マイナー後)	GT系		形状	H11orLED	HB3	H16orLED	
				Philips LED適合	未調査	未調査	○	
H28.11~	GJ系		形状	H11orHID(D2R)	HB3	PSX24W		
			Philips LED適合	○	○	×		
インプレッサ G4	H26.11~H28.10	GK系		形状	H11orLED	HB3	H16orLED	
				Philips LED適合	○	○	○	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考	
エクシーガ	H20.6~	YA系		形状	H4orHID(D2R)	-	HB4		
				Philips LED適合	○	-	×		
エクシーガ クロスオーバー	H27.4~	YAM		形状	HID(D2R)	-	LED		
				Philips LED適合	×	-	×		
サンバー	H14.9~H24.3 (マイナー2回目)	TV/TW系	ディアス含む	形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
	H24.4~	S3#1		形状	H4	-	-		
				Philips LED適合	未調査	-	-		
サンバートラック	H14.9~H24.3 (マイナー2回目)	TT系		形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	未調査	-	×		
	H24.4~	S2#1		形状	H4	-	-		
Philips LED適合				未調査	-	-			
H26.9~	S500J		形状	H4	-	H8			
			Philips LED適合	未調査	-	○			
シフォン	H28.12~	LA600F・610F	カスタム	形状	H4orLED	HB3	H16		
				Philips LED適合	○	○	未調査		
				形状	LED	HB3	LED		
				Philips LED適合	×	○	×		
				形状	H4orLED	LED	LED		
ジャスティ	H28.11~	M900A・M910A		形状	H4orLED	LED	LED		
				Philips LED適合	○	×	×		
ステラ	H18.6~H23.4	RN1・2	2灯式	形状	H4	-	H3		
				Philips LED適合	○	-	×		
				4灯式	形状	H7orHID(D2S)	HB3	H3	
					Philips LED適合	×	○	×	
	H23.5~H24.12 (マイナー前)			カスタム	形状	H4	-	-	
					Philips LED適合	○	-	-	
					形状	HID(D4S)	HB3	H8	
					Philips LED適合	×	○	○	
	H25.1~H26.11 (マイナー後)			カスタム	形状	H4	-	-	
					Philips LED適合	○	-	-	
					形状	LED	HB3	H16	
					Philips LED適合	×	未調査	未調査	
H26.12~		LA150F・160F	カスタム	形状	H4orLED	HB3	LED		
				Philips LED適合	○	未調査	×		
				形状	LED	H9	LED		
				Philips LED適合	×	×	×		
WRX S4	H26.9~	DBA-VAG		形状	LED	HB3	H16orLED		
				Philips LED適合	×	○	○		
WRX STI	H26.9~	CBA-VAB		形状	LED	HB3	H16orLED		
				Philips LED適合	×	○	○		
ディアス ワゴン	H21.9~	S321・331N		形状	H7orHID(D4R)	HB3	H8		
				Philips LED適合	×	未調査	未調査		
デックス	H20.11~	M401・411F		形状	H4orHID(D4R)	H7	H8		
				Philips LED適合	○	×	未調査		
トラヴィック	H13.8~H15.6	XM220		形状	H7	HB3	H3		
				Philips LED適合	×	未調査	×		
	H15.7~H16.12	XM220・182		形状	H7	HB3	H3		
				Philips LED適合	×	未調査	×		
トレジア	H23.11~H26.5 (マイナー前)	NCP/NSP12#系		形状	H4orHID(D4R)	H11	H11		
				Philips LED適合	○	※▲	○	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要	

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスズ

トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
ダイハツ
スバル
スズキ
イスズ

スバル

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
トレジア	H26.6~ (マイナー後)	NCP/ NSP12#系		形状	HID(D4S)orHIR2	-	H11	
				Philips LED適合	×	-	○	
BRZ	H24.3~ H28.6 (マイナー前)	ZC6		形状	HID(D4S)	-	PSX24W	
				Philips LED適合	×	-	×	
	H28.7~ (マイナー後)		形状	LED	LED	LED		
			Philips LED適合	×	×	×		
フォレスター	H9.2~ H11.12 (マイナー前)	SF5・9		形状	H4	-	HB4	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H12.1~ H14.1 (マイナー後)		形状	H4	-	HB4		
			Philips LED適合	○	-	×		
	H14.2~ H16.12 (マイナー前)	SG5・9		形状	H4orHID(D2R)	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H17.1~ H19.11 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2R)	HB3	HB4		
			Philips LED適合	×	○	×		
	H19.12~ H24.10	SH5		形状	H7orHID(D2R)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	
H24.11~ H27.9 (マイナー前)	SJ系	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	H16		
			Philips LED適合	×	○	○		
		HID仕様	形状	HID(D4R)	HB3	H16		
			Philips LED適合	×	○	○		
H27.10~ (マイナー後)		形状	H11orLED	HB3	H16orLED			
		Philips LED適合	×	未調査	未調査			
プレオ	H22.4~	L275・ 285F		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
プレオ プラス	H24.12~	LA300・ 310F		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
ルクラ	H22.4~	L455・ 465F		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
			カスタム	形状	HID(D4R)	H7	H8	
				Philips LED適合	×	×	○	
レガシィ アウトバック	H15.10~ H18.4 (マイナー前)	BP系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H3	
				Philips LED適合	×	未調査	×	
	H18.5~ H21.4 (マイナー後)		形状	H7orHID(D2S)	H9	H3		
			Philips LED適合	×	×	×		
	H21.5~ H24.4 (マイナー前)	BR系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	
H24.5~ H26.9 (マイナー後)		形状	HID(D2S)	HB3	H11			
		Philips LED適合	×	○	未調査			
H26.10~	BS系		形状	LED	HB3	H16orLED		
			Philips LED適合	×	○	○		
レガシィ ツーリングワゴン	H15.6~ H18.4 (マイナー前)	BP系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H3	
				Philips LED適合	×	○	×	
	H18.5~ H21.4 (マイナー後)		形状	H7orHID(D2S)	H9	HB4		
			Philips LED適合	×	×	×		
	H21.5~ H24.4 (マイナー前)	BR系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	
	H24.5~ (マイナー後)		形状	HID(D2S)	HB3	H16		
			Philips LED適合	×	○	×		
レガシィB4	H15.6~ H18.4 (マイナー前)	BL系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H3	
				Philips LED適合	×	○	×	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
レガシィB4	H18.5~ H21.4 (マイナー後)	BL系		形状	H7orHID(D2S)	H9	HB4	
				Philips LED適合	×	×	×	
	H21.5~ H24.4 (マイナー前)	BM系		形状	H7orHID(D2S)	HB3	HB4	
				Philips LED適合	×	○	×	
	H24.5~ H26.10 (マイナー後)		形状	HID(D2S)	HB3	H16		
			Philips LED適合	×	○	○		
H26.10~	BN系		形状	LED	HB3	H16orLED		
			Philips LED適合	×	○	○		
レヴォーグ	H26.6~ H28.3 (マイナー前)	VM系		形状	H11orLED	HB3	H16	
				Philips LED適合	○	○	○	
	H28.4~ (マイナー後)		形状	H11orLED	HB3	H16		
			Philips LED適合	○	○	○		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

スズキ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
アルト	H16.9~H21.11	HA24系	E・Xタイプ	形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
	H18.12~H21.11	HA25系		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H21.12~H26.11	HA36S	TURBO RS	形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	未調査	
H26.12~	HA36S		形状	H4	-	H8		
			Philips LED適合	○	-	未調査		
H27.5~	HA36S		形状	HID(D4S)	-	H16		
			Philips LED適合	×	-	○		
アルト ワークス	H27.12~	HA36S		形状	HID(D4S)	-	H16	
				Philips LED適合	×	-	○	
アルト ラパン	H14.1~H15.12 (マイナー前)	HE21S	SSタイプ	形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H15.9~H15.12 (マイナー後)	HE21S	SSタイプ	形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	未調査	
	H16.1~H20.10 (マイナー後)	HE21S	SSタイプ	形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	○	-	×	
H20.11~	HE22S		形状	H4orHID(D2R)	H1	H8		
			Philips LED適合	未調査	×	未調査		
H27.6~	HE33S		形状	H4orHID(D4S)	-	H16		
			Philips LED適合	○	-	未調査		
イグニス	H28.1~	FF21S		形状	H4orLED	-	H8orLED	※リングイルミ付フォグランプは取付不可
				Philips LED適合	○	-	※▲	
エスクード	H9.11~H12.3 (マイナー前)	TA/TD#2系		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	未調査	-	-	
	H12.4~H13.10 (マイナー前)	TA/TD/TL#2系		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H13.11~H17.4 (マイナー後)	TD#4系		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
H17.5~H20.5	TA74W	3ドア 1.6L XCタイプ	形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	×	○	○		
H18.6~H19.4	TDA/TDB4#系		形状	H4	-	H11		
			Philips LED適合	○	-	未調査		
H20.6~	YD/YE21S		形状	H7orHID(D2S)	HB3	H11		
			Philips LED適合	×	未調査	未調査		
H27.10~	DA64系	GA	形状	LED	HB3	H11		
			Philips LED適合	×	○	未調査		
エブリィ	H17.8~H27.1	DA64系	GA	形状	H4	-	H8	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	○	
		ジョイン	形状	H4	-	H8	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)	
			Philips LED適合	▲	-	○		
	H27.2~	DA17V		形状	H4	-	H16orH8	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	○	
エブリィ ワゴン	H17.8~H22.4 (マイナー前)	DA64系		形状	H4	-	H16orH8	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	未調査	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
エブリィ ワゴン	H22.5~H27.1 (マイナー後)	DA64系		形状	H4orHID(D2R)	H1	H8	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	×	○	
	H27.2~	DA17W	HID仕様	形状	H4	-	H16orH8	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	○	
MRワゴン	H13.11~H17.12	MF21S	ハロゲン仕様	形状	HID(D4R)	H1	H16orH8	
				Philips LED適合	×	×	○	
	H18.1~H22.12	MF22S	HID仕様	形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
	H23.1~	MF33S		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
エリオ	H13.1~H13.10	RB21S		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H13.11~H15.10 (マイナー前)	RB21S, RD51S		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H15.11~H16.6 (マイナー1回目)	1500cc		形状	H4	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	未調査	
H16.7~H18.5 (マイナー2回目)	1800cc		形状	H4	-	H11		
			Philips LED適合	○	-	未調査		
SX-4	H18.7~	YA/YB11S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	○	
			HID仕様	形状	HID(D2S)	H7	H11	
				Philips LED適合	×	×	○	
SX-4セダン	H19.7~	YC11S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	○	
			HID仕様	形状	HID(D2S)	H7	H11	
				Philips LED適合	×	×	○	
SX-4 S-CROSS	H27.2~	YA/YB22S		形状	HID(D4S)	-	H11	
				Philips LED適合	×	-	○	
キザシ	H21.10~	RE/RF91S		形状	HID(D2S)	H7	H11	
				Philips LED適合	×	×	未調査	
キャリイ	H25.9~	DA16T		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
クルーズ	H12.12~H15.10	HR51S		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H15.11~	HR52S		形状	H4	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	未調査	
Kei	H10.10~H18.3	HN11・12・21・22S		形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H18.4~H21.8	HN22S		形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	○	-	×	
ジムニー	H10.10~H13.12 (マイナー前)	JB23W		形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	○	-	×	
	H14.1~H17.9 (マイナー1回目)			形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	×	×：灯具後方のスペースが狭い為

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

スズキ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
ジムニー	H17.10~H30.6 (マイナー2回目)	JB23W		形状	H4	-	H8	×：灯具後方のスペースが狭い為
				Philips LED適合	○	-	×	
ジムニー	H30.7~	JB64W		形状	H4	-	H8/H16	
				Philips LED適合	○	-	○	
ジムニー シエラ	H14.1~H16.9 (マイナー前)	JB43W		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H16.10~H17.9 (マイナー1回目)	JB43W		形状	H4	-	H11	
Philips LED適合	○			-	未調査			
ジムニー ワイド	H10.1~H13.12	JB33・43W		形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	○	-	×	
スイフト	H16.11~H19.4 (マイナー前)	ZC/ZD11・21系	スポーツ含む	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	未調査	
	H19.5~H22.8 (マイナー後)	ZC11・71系	スポーツ含む	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	未調査	
	H22.9~H25.6 (マイナー前)	ZC/ZD72系	HID仕様 スポーツ除く	形状	HID(D2S)	-	H11	
				Philips LED適合	×	-	○	
	ハロゲン仕様 スポーツ除く		形状	H4	-	H11		
			Philips LED適合	○	-	○		
	H25.7~ (マイナー後)		HID仕様 スポーツ除く	形状	H4	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	○	
	H23.11~H28.11	ZC/ ZD72S、 ZC32S	RS・スポーツ/ハロ ゲン仕様	形状	H4	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	○	
RS・スポーツ/HID 仕様			形状	HID(D2S)	-	H11		
			Philips LED適合	×	-	○		
H28.12~	ZD83S		形状	H4	-	H11orLED		
			Philips LED適合	○	-	○		
H28.12~	ZC53S・ 13S・83S、 ZD53S	RS/ ハイブリッド	形状	LED	LED	H11orLED		
			Philips LED適合	×	×	○		
スプラッシュ	H20.10~	XB32S		形状	H4	-	H11	×：灯具裏側にカバーがある為
				Philips LED適合	×	-	未調査	
スペーシア	H25.3~H27.4 (マイナー前)	MK32S		形状	H4orHID(D4R)	H7	-	
				Philips LED適合	○	×	-	
	カスタム		形状	HID(D4S)	-	H8		
			Philips LED適合	×	-	未調査		
	H27.5~ (マイナー後)	MK42S	カスタム	形状	H4orHID(D4R)	H7	H8	
				Philips LED適合	○	×	未調査	
H28.12~		カスタムZ	形状	HID(D4S)	-	H16orLED		
			Philips LED適合	×	-	未調査		
セルボ	H18.11~	HG21S		形状	H4orHID(D2S)	-	H8	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	○	
セルボモード	H2.7~H7.9 (マイナー前)	CN/CP2#・ 3#系		形状	H4	-	H3	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	×	
セルボモード	H7.10~H10.9 (マイナー後)	CN/CP22系		形状	H4	-	H3	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	×	

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
ソリオ	H17.8~H22.12	MA34S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H3a	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	×	
	H23.1~H25.10 (マイナー前)	MA15S	ハロゲン/HID仕様	形状	HID(D2S)	HB3	H3	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	○	×	
	H25.11~H27.8 (マイナー後)	MA15S	ハロゲン/HID仕様	形状	H4orHID(D2S)	-	H11	▲：ゴムカバーの種類確認(→p.56)
				Philips LED適合	▲	-	○	
	H27.9~	MA26S・ 36S	パンディット	形状	HID(D4S)	-	H11	
				Philips LED適合	×	-	○	
	H27.9~	MA26S・ 36S	パンディット	形状	H4orHID(D4R)	H9	H11	
				Philips LED適合	○	×	○	
	H27.9~	MA36S	パンディット	形状	LED	-	H11	
				Philips LED適合	×	-	○	
ハスラー	H26.1~	MR31S・ 41S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
ハスラー	H26.1~	MR31S・ 41S	HID仕様	形状	HID(D4S)	-	H8	
				Philips LED適合	×	-	○	
パレット	H20.1~	MK21S		形状	H4orHID(D2S)	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
パレーノ	H28.3~	WB32S・ 42S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H11	
				Philips LED適合	○	-	○	
ランディ	H19.1~H19.12 (マイナー前)	C25	ハロゲン仕様	形状	H4orHID(D2R)	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
	H20.1~H22.11 (マイナー後)	C25	ハロゲン仕様	形状	H11	HB3	H8	※ロービーム、ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要
				Philips LED適合	※▲	※▲	○	
	H22.12~H28.11	C26	HID仕様	形状	HID(D2S)	H11	H8	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
H22.12~H28.11	C26		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H8		
			Philips LED適合	○	×	○		
H28.12~	C27		形状	H11orLED	H9	H11	※ロービーム裏側にカバーがある為加工が必要	
			Philips LED適合	※▲	×	未調査		
ワゴンR(ソリオ含む)	H15.9~H17.8 (マイナー前)	MH11・21系	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
	H17.9~H20.8 (マイナー後)	MH11・21系	ハロゲン仕様	形状	HID(D2S)	-	H8	
				Philips LED適合	×	-	○	
	H17.9~H20.8 (マイナー後)	MH11・21系	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
	H17.9~H20.8 (マイナー後)	MH22S	RR HID仕様	形状	HID(D2S)	-	H8	
				Philips LED適合	×	-	○	
	H19.2~H20.8	MH22S	スティングレー	形状	HID(D2S)	HB3	H8	
				Philips LED適合	×	未調査	○	
	H20.9~H24.8	MH23S	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	
				Philips LED適合	○	-	○	
H20.9~H24.8	MH23S	HID仕様	形状	HID(D2R)	H7	H8		
			Philips LED適合	×	×	○		

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

スズキ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
ワゴンR(ソリオ含む)	H20.9~H24.8	MH23S	ステインプレー	形状	HID(D2S)	-	H8	
				Philips LED適合	×	-	○	
	H24.9~H26.10 (マイナー前)	MH34S	ステインプレー	形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	○	-	-	
	H26.11~H28.1 (マイナー後)	MH34S・44S	ステインプレー	形状	HID(D4S)	-	H8	
				Philips LED適合	×	-	○	
	H29.2~	MH55S・35S	ハロゲン仕様	形状	H4orHID(D4R)	H9	H8	
				Philips LED適合	○	×	○	
			LED仕様	形状	HID(D4S)	-	H16orLED	
				Philips LED適合	×	-	○	
	ステインプレー	形状	H4	-	H8orLED	※ハイビーム裏側にカバーがある為加工が必要		
		Philips LED適合	×	※▲	○			
ワゴンR ワイド	H9.2~H11.4	MA/MB61系		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
ワゴンR プラス	H11.5~H12.10	MA63S		形状	H4	-	H3a	
				Philips LED適合	未調査	-	×	

イソズ

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	備考
アスカ	H6.3~H9.9	CJ系		形状	H4	H1	H3	
				Philips LED適合	未調査	未調査	-	
アスカ CX	H2.5~H6.2	BC系		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
ウィザード	H10.6~H12.4 (マイナー前)	UES系		形状	H4	-	H1	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H12.5~H14.8 (マイナー後)			形状	H4	-	H1	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
ジェミニ	H9.2~H12.9	MJ4・5・6	ルーフ仕様	形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	未調査	-	-	
ピアッツァ	H3.9~H6.12	JT221		形状	H4	H1	H3	
				Philips LED適合	未調査	未調査	×	
PAネロ	H2.5~H6.12	JT191		形状	H4	-	H4	
				Philips LED適合	未調査	-	未調査	
ビークロス	H9.3~H12.12	UGS・25DW		形状	H4	-	-	
				Philips LED適合	未調査	-	-	
ビッグホーン	S59.1~H3.11	UBS52系		形状	H4orシールドビーム	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H3.12~H10.1 (マイナー前)	UBS25・69系		形状	H4	-	H3	
ファーゴ	H7.9~H11.8	E24		形状	H4orシールドビーム	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
ファーゴフィリー	H9.7~H11.8	E50		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
フィリー	H11.9~H12.9 (マイナー前)	E50		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H12.10~H14.4 (マイナー後)			形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H1	
				Philips LED適合	未調査	未調査	×	
ミュー	H7.12~H10.5	UCS系		形状	H4	-	H3	
				Philips LED適合	未調査	-	×	
	H10.6~H12.4 (マイナー前)	UER系		形状	H4	-	H1	
ミューウィザード	H7.12~H10.5	UCS69		Philips LED適合	未調査	-	×	
				形状	H4	-	H1	
				Philips LED適合	未調査	-	×	

X-treme Ultinon LED シリーズ サイズ一覧

ヘッドライト用



ヘッドライト用



ヘッドライト用




フォグランプ用



Ultinon LED シリーズ サイズ一覧

ヘッドライト用



フォグランプ用




ゴムカバー種類確認

取付可能



外側に凸があるゴムカバーは、ヒートシンクに干渉しない為、取付可能

取付不可



内側に凸があるゴムカバーは、LEDバルブヒートシンクと干渉する為、取付不可

追加適合情報はこのページに貼り付けて下さい

追加適合情報はこのページに貼り付けて下さい



〒108-0075
東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス6F
Tel : 03-3740-5153 (代)
Fax: 03-6757-4014

フィリップス 自動車用製品ウェブサイト
<https://www.philips.co.jp>

© Lumileds Holding B.V 2018. All rights reserved.

- ・本冊子から無断の複製はかたくお断りします
- ・本冊子内の内容は2018年1月現在のものです
- ・本文中の比較値は、当社調べのデータに基づきます
- ・本冊子に記載の製品名は、Philipsの商標です
- ・本冊子に掲載している写真はイメージです
- ・連載製品につきましては、事前の通知なしで仕様の一部が変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

特約販売店