

イズ

平成 1 2 3
西暦 1989 1990 1991

車種名	年式	型式	タイプ・グレード	項目	ロービーム	ハイビーム	フォグランプ	ポジション	ウインカー		
									フロント	サイド	リア
アスカ	H6.3~H9.9	CJ系		形状	H4	H1	H3	T10	T20	T10	T20
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
アスカ CX	H2.5~H6.2	BC系		形状	H4	-	H3	G18	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
ウィザード	H10.6~H12.4 (マイナー前)	UES系		形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
	形状			H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)	
	定格			12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー	
ジェミニ	H5.8~H9.1	MJ1・2		形状	702K	-	-	T10	T20	T10	S25
				定格	12V65/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
	H9.2~H12.9	MJ4・5・6		形状	H4	-	-	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー
ピアッツァ	H3.9~H6.12	JT221		形状	H4	H1	H3	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	12V55W	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
PAネロ	H2.5~H6.12	JT191		形状	H4	-	H4	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	12V60/55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
ビークロス	H9.3~H12.12	UGS・25DW		形状	H4	-	-	T10	S25	T10	S25
				定格	12V60/55W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W
ビッグホーン	S59.1~H3.11	UBS52系		形状	H4orシールドビーム	-	H3※	B19	S25	T10	S25
				定格	12V60/55Wor角型2灯式	-	12V55W	12V8/3.4W	12V21W	12V5W	12V23W
	H3.12~H10.1 (マイナー前)	UBS25・69系	形状	H4	-	H3	コーナリング と一体	S25	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21W	12V5W	12V21W	
H10.2~H14.8 (マイナー後)	UBS26・73系	形状	H4	-	H3	コーナリング と一体	S25(PY21W)	T10	S25		
		定格	12V60/55W	-	12V55W	-	12V21Wアンバー	12V5W	12V21W		
ファーゴ	H7.9~H11.8	E24		形状	H4orシールドビーム	-	H3C※	T10	S25	-	S25
				定格	12V60/55Wor角型2灯式	-	12V55W	12V5W	12V21W	-	12V21W
ファーゴフィリー	H9.7~H11.8	E50		形状	H4	-	H3※	T10	S25(PY21W)	-	T20
				定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W
フィリー	H11.9~H12.9 (マイナー前)	E50	形状	H4	-	H3	T10	T20(WY21W)	-	T20	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	-	12V21W	
	H12.10~H14.4 (マイナー後)		形状	HB4orHID(D2R)	HB3	H1	コーナリング と一体	T20(WY21W)	-	T20	
			定格	12V51W(55W)or85V35W	12V60W(65W)	12V55W	-	12V21Wアンバー	-	12V21W	
ミュー	H1.4~H7.11	UCS系	形状	シールドビーム	-	H1	T10	S25	T10	S25	
			定格	角型2灯式	-	12V55W	12V5W	12V23W	12V5W	12V21W	
	H7.12~H10.5	UER系	形状	H4	-	H3	T10	S25	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V5W	12V23W	12V5W	12V21W	
H10.6~H12.4 (マイナー前)	UES系	形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
		定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
H12.5~H14.8 (マイナー後)	UES系	形状	H4	-	H1	T10	S25(PY21W)	T10	S25(PY21W)		
		定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21Wアンバー	12V5W	12V21Wアンバー		
ミューウィザード	H7.12~H10.5	UCS69	形状	H4	-	H1	T10	S25	T10	S25	
			定格	12V60/55W	-	12V55W	12V5W	12V21W	12V5W	12V21W	
ロデオ	S63.5~H6.10	TF550系	形状	シールドビーム	-	-	T10	S25	T10	S25	
			定格	角型2灯式	-	-	12V5W	12V23W	12V5W	12V21W	

		ルームランプ		テール&ストップ	テール	ストップ	ハイマウントストップ	バック	ライセンス	備考
フロント	センター	リア								
T8x28	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10		
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W		
T8x28	T10x31	T10	T20ダブル	T10	-	T20	T20	T10		
12V5W	12V10W	12V5W	12V21/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V5W		
T10x31	T10x31	T10	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
12V10W	12V10W	12V5W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	T16	T10		
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
T8x28	T8x28	T10	S25	T10	-	S25	S25	T13		
12V5W	12V5W	12V5W	12V27/5W	12V5W	-	12V21W	12V21W	12V8W		
T8x28	T10	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10		
12V5W	12V5W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W		
T8x28	T10x31	T10	T20ダブル	-	-	T20	T20	T10		
12V5W	12V8W	12V5W	12V21/5W	-	-	12V21W	12V21W	12V5W		
G14	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
12V8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
G14	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
12V8W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x37	-	S25	-	-	-	S25	T10		※欄外参照
-	12V10W	-	12V23/8W	-	-	-	12V23W	12V5W		
T10	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10		
12V5W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
T10	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10		
12V5W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
T10x31	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	S25orLED	S25	G18		※欄外参照
12V10W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V21WorLED	12V21W	12V10W		
G14	G14	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10		※欄外参照
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W		
G14	G14	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W		
G14	G14	T10x31(サイド)	T20ダブル	-	-	T10	T20	T10		
12V8W	12V8W	12V10W	12V21/5W	-	-	12V5W	12V21W	12V5W		
T10	T10x31	-	S25ダブル	-	-	LED	S25	T10		
12V5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
T10	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
12V5W	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	T16	T10		
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V16W(18W)	12V5W		
T10	T10x31	T10x31	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
12V5W	12V10W	12V10W	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		
-	T10x31	-	S25ダブル	-	-	-	S25	T10		
-	12V10W	-	12V21/5W	-	-	-	12V21W	12V5W		

※ 二重レンズ/イエローキャップ装着車両のため、純正バルブ以外装着NG