



True Force- Post Top

El mejor reemplazo para lámparas de intensidad de descarga (HID)

True Force - Post-Top

Philips True Force Post top es una lámpara LED de alta intensidad para aplicaciones Post-top (postes de luz) que ofrece diseño, luz uniforme y alto desempeño.

Especialmente diseñada para optimizar la iluminación, no generar calor y flexible para instalarse de acuerdo a lo que el luminario requiera. Además, es una solución fácil de instalar lo que permite ahorros en tiempo y costo así como un rápido retorno de inversión.

Características

- Alta eficiencia energética
- Vida útil prolongada: 50,000 horas
- Tamaño de lámpara y distribución de la luz adecuados para una sustitución directa
- Sin necesidad de sustituir los luminarios
- Luz blanca agradable con IRC 70

Aplicaciones

- Ideales para alumbrado público urbano: calles, parques, plazas
- Entorno industrial/comercios: almacenes, fábricas, tiendas, centros de transporte
- Áreas/vías públicas: calles, áreas

Información Técnica


| Clave | 12NC | Potencia (W) | Temperatura de Color (K) | Voltaje de Operación (V) | Base | CRI | Bulbo | Vida Promedio (Hrs) | Flujo Luminoso (lm) | Eficacia Luminosa (lm/W) |
|--------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 466631 | 929001281004 | 40 | 2700 | 120-277 | E39/40 | 70 | ED28 | 50,000 | 5,000 | 150 |
| 463364 | 929001226104 | 40 | 3000 | 120-277 | E39/40 | 70 | ED28 | 50,000 | 5,000 | 150 |
| 463372 | 929001226204 | 40 | 4000 | 120-277 | E39/40 | 70 | ED28 | 50,000 | 5,000 | 150 |

Equivalencias


| Clave | Descripción del Producto | Equivalencia a un HID de: |
|--------|--------------------------------|---------------------------|
| 466631 | 40ED28/LED/727/ND 120-277V 4/1 | 100W |
| 463364 | 40ED28/LED/730/ND 120-277V 4/1 | 100W |
| 463372 | 40ED28/LED/740/ND 120-277V 4/1 | 100W |

Dimensiones (mm)

| Bulbo | C | D |
|-------|--------|--------|
| ED28 | 211 mm | 105 mm |



Posición de Encendido



Universal

Base



E39



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Junio de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.