

PHILIPS

Balastos

LED Transformer Dim




LED Transformer Dim

La combinación perfecta para lámparas LED de 12V

El nuevo transformador electrónico dimerizable para lámparas LED de baja tensión (12V) de Philips, es el complemento ideal para las Lámparas de LED Retrofit. Su funcionamiento silencioso y excelente compatibilidad, maximiza la vida de la lámpara y aprovecha el 100% de las ventajas del sistema de iluminación.

Datos de Producto

LED Transformer Dim

Producto	Características	Beneficios
	<ul style="list-style-type: none">• Dimerizable• 20.000 horas de vida• Funcionamiento silencioso• Tamaño compacto que facilita la instalación• 2 años de garantía contra defectos de fabricación	<ul style="list-style-type: none">• Amplio rango de operación con lámparas LED de 12V de 2,6W a 15W marca Philips u otras• Óptima compatibilidad con otros Dimmers del mercado• Ideal para oficinas, negocios, hoteles y uso residencial

Especificaciones

Características generales		Características de temperatura	
Lámparas compatibles	LED 12V (2.6W ~ 15W)	Temperatura ambiente	0 °-50 ° C
Número de Lámparas	1	Temperatura máxima del cuerpo (Tc. max.)	65 ° C
Vida útil (horas)	20.000 (no Tc. max.)		
Características eléctricas			
Potencia nominal lámpara-balasto	2,6-15W		
Eficiencia	>80%		
Tensión de salida nominal	12V		
Tensión nom. para seguridad AC	-10% / +10%		
Tensión nom. para desempeño AC	-8% / +6%		
Frecuencia de línea	50-60 Hz		
Factor de potencia	>0.8		

Características específicas

Código de producto	Nombre de producto	Tensión de entrada	Corriente de Entrada
929001000501	ET-LD 15A26	220V	0,02-0,09A

Datos de Producto

Esquema de dimensiones




Diagrama eléctrico

