



Fortimo LED line systems

Fortimo LED Line 1ft 650lm 840 3R HV2

El sistema Fortimo LED Line es la solución perfecta para las luminarias nuevas que, normalmente, habrían estado equipadas con tubos fluorescentes. La amplia gama ofrece una solución para todos los tipos diferentes de luminarias fluorescentes, desde las luminarias empotradas y con montaje en superficie para oficinas y las luminarias en carril y de perfil en tiendas, hasta las luminarias estancas y de gran altura para aplicaciones industriales. Esta segunda generación ofrece: mayor eficiencia energética de hasta 150 lm/W, diseño que facilita la fabricación de luminarias gracias al tiempo de montaje reducido de los módulos, la posibilidad de utilizar cables estándar y el cableado automático, una mayor flexibilidad de cableado y una ampliación de la gama con los productos Square y High Flux.

Datos del producto

• Características Generales

Protección sobrecalentamiento	No
Posición de funcionamiento	- [Not Specified]
Vida hasta 70% mant. lumínico	50000 hr

• Características de la Fuente de Luz

Código de color	840
Denominación de color (texto)	Neutral White
Temp. de color correlacionada	4000 K
Flujo luminoso	605 (min), 650 (nom), 700 (max) Lm
Índice reproducción cromática	80
Coherencia color 0 horas	3.5

• Características Eléctricas

Regulable	Yes
Power module	4.6 W

• Características Temperatura

T-carcasa máxima	80 (max) C
------------------	------------

T-carcasa vida útil (mód. LED)	80 (max) C
--------------------------------	------------

• Approval & Application Chars


RoHS compliance	Yes
-----------------	-----

• Datos Producto

Código de pedido	704416 00
Código de producto	871829170441600
Nombre de Producto	Fortimo LED Line 1ft 650lm 840 3R HV2
Nombre de pedido del producto	Fortimo LED Line 1ft 650lm 840 3R HV2
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	192
Cajas por caja exterior	192
Código de barras del producto	8718291704416
Código de barras de la caja exterior	8718291704423
Código logístico - 12NC	929000862703
Peso neto por pieza	50.000 gr

PHILIPS

Plano de dimensiones



Fortimo LED Line 1ft 650lm 840 3R HV2



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2015, Marzo 6
Datos sujetos a cambios