



Foto Ilustrativa

Lámparas Halógenas EcoClassic30


Igual por fuera, eficientes por dentro

Descripción

Las nuevas lámparas halógenas EcoClassic30 tiene el mismo formato que las lámparas incandescentes comunes brindando 30% de ahorro de energía. Emiten luz brillante, mas eficiente y don dimerizables

Aplicaciones

Son ideales para el reemplazo directo en luminarias de ambientes donde se desea una iluminación cálida y agradable como habitaciones, salas , comedor, living y otros.



Datos de Dimensiones en mm

Tipo	A	B
EcoClassic30	56	97

Datos Técnicos

Nombre Comercial	Potencia (W)	Base	Tipo de Bulbo (V)	Tensión (V)	Flujo Luminoso (Lm)	Vida Promedio (Horas)
EcoClassic30 28W 220V CL	28W	E27	A55	220V	370	2.000
EcoClassic30 42W 220V CL	42W	E27	A55	220V	630	2.000
EcoClassic30 53W 220V CL	53W	E27	A55	220V	850	2.000
EcoClassic30 70W 220V CL	70W	E27	A55	220V	1200	2.000
EcoClassic30 42W 220V WH	42W	E27	A55	220V	600	2.000
EcoClassic30 53W 220V WH	53W	E27	A55	220V	800	2.000
EcoClassic30 70W 220V WH	70W	E27	A55	220V	1140	2.000

PHILIPS