

# Lámparas Halógenas EcoClassic30

Iguals por fuera, eficientes por dentro




Foto Ilustrativa

## Descripción

Las nuevas lámparas halógenas EcoClassic30 tiene el mismo formato que las lámparas incandescentes comunes brindando 30% de ahorro de energía. Emiten luz brillante, mas eficiente y don dimerizables

## Aplicaciones

Son ideales para el reemplazo directo en luminarias de ambientes donde se desea una iluminación cálida y agradable como habitaciones, salas , comedor, living y otros.



## Datos de Dimensiones en mm

Tipo	A	B
<b>EcoClassic30</b>		
E14	36	99.5
E27	36	94.5

## Datos Técnicos

Nombre Comercial	Potencia (W)	Base	Tipo de Bulbo (V)	Tensión (V)	Flujo Luminoso (Lm)	Vida Promedio (Horas)
EcoClassic30 28W 220V CL	28W	E14	B55	220V	370	2.000
EcoClassic30 42W 220V CL	42W	E14	B55	220V	630	2.000
EcoClassic30 28W 220V WH	28W	E27	B55	220V	350	2.000
EcoClassic30 42W 220V WH	42W	E27	B55	220V	600	2.000

# PHILIPS