

Lámparas Halógenas Twistline

Iluminación de destaque de alta calidad




Foto Ilustrativa

Descripción


Son lámparas halógenas que poseen reflecto dicroico con una cápsula halógena con base GU10 y vidrio frontal protector. Utilizan tecnología de baja presión (de acuerdo con la norma IEC357) y poseen bloqueador de rayos UV. Son dimerizables y operan a tensión de red de 220V, proporcionando una iluminación elegante y sofisticada.

Aplicaciones

Ideales para iluminación decorativa de residencias, hoteles, establecimientos comerciales y locales similares.



Diagramas de dimensões em mm



Posição de Funcionamento

Temperatura máxima permitida	
en reflector	250°C
reflector (borde)	240°C
Base vidrio	350°C
contactos	250°C

Nombre	Potencia (W)	Base	Tensión (V)	Intensidad luminosa (cd)	Abertura de haz (°)	IRC	Temp. de color (K)	Vida Util (horas)
TWISTLINE 50W 40° GU10 230V	50	GU10	230	600	40	100	2700	1500

PHILIPS