



Canales luminosos "profundos" con limitadores longitudinales parabólicos en aluminio especular



SKY-LED FORTIMO LED



Luminarias de embutir, con tecnología LED FORTIMO, housing en acero terminación esmaltado, ranuras "profundas" con laterales en aluminio parabólico espejado de bajo brillo y difusor superior en acrílico opal.

Driver dimerizable 1-10V (opcional Dali)

Aptas para cielorraso Armstrong o Durlock.

Vida útil de la placa de Led 50.000hrs, con mantenimiento del 70% del flujo lumínico inicial

Sistema FORTIMO LED de placas modulares, intercambiables al cabo de su vida útil, sin necesidad de reemplazo de la luminaria

Potencia:

6 x Fórtimo LED Line 1ft 1100lm 3R HV1 / 6600Lm

Consumo: 8.2W (por placa Fórtimo LED) / total: 49.2W

6 x Fórtimo LED Line 1ft 650lm 3R HV1 / 3900Lm

Consumo: 5W (por placa Fórtimo LED) / total: 30W

Temperatura de color: 3000°K o 4000°K

Reproducción cromática: CRI>80

Driver: XITANIUM 75W 1-10V 230V (dimerizable)

Dimensiones: 605mm x 605mm (marco frontal)

Altura total 50mm

