

PHILIPS

Buiten/Extérieur





1.



2.

1. **Dunetop 16253 93 16**
H359 L60 D156
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP44
aluminium - synthetics

2. **Dunetop 16254 93 16**
H800 L60 D163
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics



1.



2.



3.



4.



5.



1. **Bumblebee 16318 47 16**
 H90 L99 D149
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - stainless steel



2. **Bumblebee 16319 47 16**
 H784 L99 D115
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - stainless steel

3. **Nightwind 16379 47 16**
 H401 L65 D84
 Power LED - 1x 5W incl. - 200lm
 Class II - IP44
 stainless steel - synthetics

4. **Nightwind 16380 47 16**
 H190 L70 D126
 Power LED - 2x 5W incl. - 200lm
 Class I - IP44
 stainless steel - synthetics



5. **Nightwind 16381 47 16**
 H785 L100 D100
 Power LED - 1x 5W incl. - 200lm
 Class I - IP44
 stainless steel - synthetics



3.



1.




2.

1. **Serene 16850 93 16**
H241 L128 D178
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

2. **Serene 16851 93 16**
H395 L127 D164
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

3. **Serene 16852 93 16**
H790 L127 D164
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics



1.



2.

-
1. **Pheasant 16825 87 16**
H42 L160 D236
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP44
aluminium - synthetics



-
2. **Pheasant 16826 87 16**
H400 L160 D42
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics





1.



2.



4.



3.



5.

1. **June wall lantern 16246 93 16**
 H195 L195 D135
 E27 - 1x 12 W incl.
 Class II - IP44
 anthracite - aluminium



2. **June wall lantern 16245 93 16**
 H195 L195 D135
 E27 - 1x 12 W incl.
 Class II - IP44
 anthracite - aluminium

3. **Nightingale wall lantern 17102 47 16**
 H160 L97 D82
 GU10 - 2x 35 W incl.
 Class I - IP44
 inox - stainless steel



4. **Bluesky 17266 30 16**
 H85 L158 D140
 Class II - IP44
 black - synthetics



5. **Virga wall lantern LED 17287 30 16**
 H122 L92 D103
 Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm
 Class I - IP44
 black - aluminium





1.



3.



2.

1. **Riverside 16320 93 16**
H114 L124 D82
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

2. **Riverside 16321 93 16**
H793 L120 D105
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

3. **Waterfall 16856 87 16**
H99 L186 D179
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP44
aluminium - synthetics



1.



2.



3.

-
1. **Tranquility 16820 93 16**
H213 L213 D68
Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics



-
2. **Tranquility 16821 93 16**
H68 L165 D165
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP67
aluminium - synthetics

-
3. **Greenyard wall lantern LED 17264 47 16**
H178 L338 D44
Power LED - 2x 2,5 W incl. 370 lm
Class II - IP44
synthetics - stainless steel



1.




2.

-
1. **Sunlounge 16818 93 16**
H186 L76 D130
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

-
2. **Sunlounge 16819 93 16**
H265 L76 D125
Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

1.



3.

2.



1. **Treeline 16860 87 16**
 H148 L56 D165
 Power LED - 6x 2,5W incl. - 120lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



2. **Treeline 16860 93 16**
 H148 L56 D165
 Power LED - 6x 2,5W incl. - 120lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



3. **Birdseye 17215 47 16**
 H64 L205 D108
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics







1.



2.



3.



4.

1. **Flagstone 17209 30 16**
 H118 L136 D88
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



2. **Flagstone 17209 47 16**
 H118 L136 D88
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics




3. **Watermill 17254 47 16**
 H107 L174 D67
 Power LED - 2x 2,5W incl. - 120lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



4. **Watermill 17254 93 16**
 H107 L174 D67
 Power LED - 2x 2,5W incl. - 120lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



1.



2.



3.




1. **Singbird 16858 47 16**
 H82 L398 D85
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics

3. **Morningdew 17208 93 16**
 H62 L329 D117
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics

2. **Morningdew 17208 47 16**
 H62 L329 D117
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



1.



1.

Sunkiss 16859 47 16

H180 L283 D48

Power LED - 6x 2,5W incl. - 120lm

Class I - IP44

aluminium - stainless steel





1.



2.



3.

1. **Flowerbed 16900 93 16**
 H85 L235 D137
 G24Q1 - 1x 13W incl. - 900lm
 Class II - IP44
 aluminium - synthetics



2. **Flowerbed 16916 93 16**
 H780 L120 D79
 2G7 - 1x 11W incl. - 900lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics

3. **Flowerbed 16915 93 16**
 H399 L120 D79
 2G7 - 1x 11W incl. - 900lm
 Class II - IP44
 aluminium - synthetics



1.



2.




3.

-
1. **Patio wall lantern 15280 54 16**
 H235 L140 D197
 E27 - 1x 53 W Incl.
 Class I - IP44
 black/grey - aluminium

-
2. **Patio pedestal 15282 54 16**
 H471 L153 D153
 E27 - 1x 53 W Incl.
 Class I - IP44
 black/grey - aluminium

-
3. **Patio post 15283 54 16**
 H1041 L153 D153
 E27 - 1x 53 W Incl.
 Class I - IP44
 black/grey - aluminium



- | | | | | | |
|----|---|----|---|----|--|
| 1. | <p>Hare 16287 47 16
H400 L100 D100
E27 - 1x 18W incl. - 1100lm
Class I - IP44
stainless steel - synthetics</p> | 3. | <p>Bamboo 16338 47 16
H319 L64 D87
E27 - 1x 11W incl. - 600lm
Class II - IP44
stainless steel - synthetics</p> | 5. | <p>Bamboo 16341 47 16
H438 L100 D100
E27 - 1x 11W incl. - 600lm
Class I - IP44
stainless steel - synthetics</p> |
| 2. | <p>Hare 16288 47 16
H800 L100 D100
E27 - 1x 18W incl. - 1100lm
Class I - IP44
stainless steel - synthetics</p> | 4. | <p>Bamboo 16340 47 16
H319 L64 D95
E27 - 1x 11W incl. - 600lm
Class II - IP44
stainless steel - synthetics</p> | 6. | <p>Bamboo 16342 47 16
H842 L100 D100
E27 - 1x 11W incl. - 600lm
Class I - IP44
stainless steel - synthetics</p> |





1.



2.



3.



4.

1. **Veranda wall lantern 16412 47 16**
 H180 L102 D125
 E27 - 1x 20 W Incl.
 Class II - IP44
 inox - metal

2. **Veranda wall lantern 16411 47 16**
 H180 L102 D125
 E27 - 1x 20 W Incl.
 Class II - IP44
 inox - synthetics

3. **Veranda pedestal 16414 47 16**
 H400 L100 D100
 E27 - 1x 20 W Incl.
 Class I - IP44
 inox - stainless steel

4. **Veranda post 16413 47 16**
 H800 L100 D100
 E27 - 1x 20 W Incl.
 Class I - IP44
 inox - stainless steel



1.



2.



3.



4.

1. **Bridge wall lantern 16352 93 16**
 H245 L118 D101
 E27 - 1x 15 W incl.
 Class II - IP44
 anthracite - aluminium



2. **Bridge wall lantern 16351 93 16**
 H212 L118 D101
 E27 - 1x 15 W incl.
 Class II - IP44
 anthracite - aluminium

3. **Bridge pedestal 16353 93 16**
 H402 L121 D121
 E27 - 1x 14 W incl.
 Class I - IP44
 anthracite - aluminium

4. **Bridge post 16354 93 16**
 H802 L121 D121
 E27 - 1x 14 W incl.
 Class I - IP44
 anthracite - aluminium



1.



3.



2.



4.

1. **Raccoon wall lantern LED 17274 93 16**
 H205 L162 D75
 Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm
 Class II - IP44
 anthracite - synthetics



2. **Raccoon wall lantern LED 17274 47 16**
 H205 L162 D75
 Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm
 Class II - IP44
 inox - synthetics



3. **Raccoon wall lantern LED 17273 93 16**
 H205 L162 D66
 Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm
 Class II - IP44
 anthracite - synthetics

4. **Raccoon wall lantern LED 17273 47 16**
 H205 L162 D66
 Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm
 Class II - IP44
 inox - synthetics



1.



2.



3.



1. **Meander 16404 93 16**
 H276 L200 D98
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



2. **Meander 16405 93 16**
 H276 L200 D98
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



3. **Hazel 16928 47 16**
 H138 L138 D191
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class II - IP44
 aluminium - synthetics



1.

2.



3.

1. **Orchard 16902 47 16**
 H320 L320 D85
 2GX13 - 1x 22W incl. - 1800lm
 Class II - IP44
 synthetics - stainless steel




3. **Vine 17253 47 16**
 H250 L282 D126
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class II - IP44
 synthetics - stainless steel



2. **Orchard 16903 47 16**
 H320 L320 D69
 2GX13 - 1x 22W incl. - 1800lm
 Class II - IP44
 synthetics - stainless steel




1.



2.



3.



4.



1.

Olive 16917 47 16
H315 L127 D108
E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
Class II - IP44
aluminium - synthetics

3.

Fence 17216 47 16
H241 L87 D131
E27 - 1x 23W incl. - 1430lm
Class II - IP44
synthetics - stainless steel

2.

Seedling 17166 47 16
H150 L309 D108
E27 - 1x 23W incl. - 1430lm
Class II - IP44
synthetics - stainless steel

1.

Border 16942 87 16
H93 L268 D148
E27 - 1x 23W incl. - 1430lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics





1.



2.



3.



4.



5.

1. **Rosebud 16939 87 16**
 H256 L199 D250
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



2. **Rosebud 16941 87 16**
 H263 L199 D260
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



3. **Botanic 17515 87 16**
 H402 L166 D98
 E27 - 2x 23W incl. - 1430lm
 Class I - IP44
 aluminium - glass



4. **Botanic 17516 87 16**
 H404 L166 D98
 E27 - 2x 23W incl. - 1430lm
 Class I - IP44
 aluminium - glass



5. **Botanic 17517 87 16**
 H438 L166 D120
 E27 - 2x 23W incl. - 1430lm
 Class I - IP44
 aluminium - glass





1.

2.



1. **Pebble 16861 31 16**
 L110 D110 R49 C85 x85
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
 Class III - IP23
 aluminium - synthetics

2. **Pebble 16861 87 16**
 L110 D110 R49 C85 x85
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
 Class III - IP23
 aluminium - synthetics



1.




2.




-
1. **Sole 16812 47 16**
L103 D103 R90 C83 x83
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP67
aluminium - stainless steel

-
2. **Ground 16814 47 16**
L144 D74 R88 C53 x123
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP67
aluminium - stainless steel



1.



2.



1. **Lawn 16944 47 16**

L195 D195 R328 C190 x190
E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
Class II - IP67
aluminium - synthetics

2. **Timber 17074 47 16**

L105 D105 R222 C105 x105
GU10 - 1x 35W incl.
Class I - IP67
synthetics - stainless steel



1.



2.



-
1. **Path 17243 47 16**
 L110 D220 R98
 E27 - 1x 18W incl. - 1100lm
 Class II - IP67
 stainless steel - synthetics

-
2. **Rock 17108 47 46**
 H232 L72 D88
 Cebec - 2x 16A 220 - 240V
 Class I - IP44
 stainless steel

Product overzicht/Aperçu des produits

Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.
15280 54 16	83	16821 93 16	76	17253 47 16	89	32610 48 16	14
15282 54 16	83	16825 87 16	73	17254 47 16	79	33051 11 16	48
15283 54 16	83	16826 87 16	73	17254 93 16	79	33052 17 16	48
16245 93 16	74	16850 93 16	72	17264 47 16	76	33100 31 16	14
16246 93 16	74	16851 93 16	72	17266 30 16	74	33232 17 16	20
16253 93 16	70	16852 93 16	72	17273 47 16	87	33261 17 16	17
16254 93 16	70	16856 87 16	75	17273 93 16	87	33422 31 16	15
16287 47 16	84	16858 47 16	80	17274 47 16	87	33450 17 16	54
16288 47 16	84	16859 47 16	81	17274 93 16	87	33451 17 16	54
16318 47 16	71	16860 87 16	78	17287 30 16	74	33452 17 16	54
16319 47 16	71	16860 93 16	78	17515 87 16	91	33460 31 16	54
16320 93 16	75	16861 31 16	92	17516 87 16	91	33462 31 16	54
16321 93 16	75	16861 87 16	92	17517 87 16	91	33470 17 16	53
16338 47 16	84	16900 93 16	82	30185 31 16	15	33490 31 16	51
16340 47 16	84	16902 47 16	89	30422 31 16	15	33491 31 16	51
16341 47 16	84	16903 47 16	89	31074 31 16	48	33492 31 16	51
16342 47 16	84	16915 93 16	82	31074 56 16	48	33620 31 16	45
16351 93 16	86	16916 93 16	82	31074 87 16	48	33620 48 16	45
16352 93 16	86	16917 47 16	90	31607 48 16	12	33621 31 16	46
16353 93 16	86	16928 47 16	88	31608 48 16	12	33621 48 16	46
16354 93 16	86	16939 87 16	91	31610 17 16	11	33622 31 16	46
16379 47 16	71	16941 87 16	91	31610 31 16	11	33801 17 16	54
16380 47 16	71	16942 87 16	90	32005 31 16	61	33802 17 16	52
16381 47 16	71	16944 47 16	94	32010 17 16	58	33809 31 16	50
16404 93 16	88	17074 47 16	94	32020 67 16	58	33810 31 16	50
16405 93 16	88	17102 47 16	74	32053 31 16	59	33811 31 16	50
16411 47 16	85	17108 47 46	95	32063 31 16	59	34049 11 16	56
16412 47 16	85	17166 47 16	90	32065 31 16	59	34050 11 16	56
16413 47 16	85	17208 47 16	80	32070 17 16	60	34058 11 16	57
16414 47 16	85	17208 93 16	80	32081 31 16	58	34059 11 16	57
16812 47 16	93	17209 30 16	79	32082 87 16	60	34093 11 16	57
16814 47 16	93	17209 47 16	79	32157 31 16	13	34094 11 16	57
16818 93 16	77	17215 47 16	78	32158 31 16	13	34107 11 16	56
16819 93 16	77	17216 47 16	90	32159 31 16	19	36052 17 16	22
16820 93 16	76	17243 47 16	95	32159 48 16	19	36052 31 16	22

Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.
40233 31 16	10	53150 48 16	8	55522 48 16	31	59040 17 16	20
40233 48 16	10	53152 48 16	8	55523 48 16	31	59081 11 16	44
40235 17 16	9	53154 48 16	8	55524 48 16	31	59081 17 16	44
40339 48 16	10	53159 48 16	8	56330 30 16	32	59081 31 16	44
40340 48 16	10	53160 31 16	19	56330 31 16	32	59273 17 16	47
40341 31 16	66	53162 31 16	19	56332 30 16	32	59273 31 16	47
40341 48 16	66	53170 31 16	39	56332 31 16	32	59300 17 16	47
40399 31 16	67	53170 48 16	39	56333 30 16	32	59700 17 16	53
40714 31 16	66	53172 31 16	39	56333 31 16	32	59701 17 16	52
40714 48 16	66	53172 48 16	39	56420 48 16	21	59704 17 16	52
40768 31 16	67	53174 31 16	39	56422 48 16	21	59830 31 16	30
40855 56 16	9	53174 48 16	39	56424 48 16	21	59830 48 16	30
40892 67 16	36	53190 31 16	40	57915 31 16	23	59843 31 16	33
40895 38 16	36	53190 48 16	40	57916 31 16	23	59843 48 16	33
40895 53 16	36	53192 31 16	40	57917 31 16	23	59855 31 16	28
40895 87 16	36	53192 48 16	40	57945 17 16	24	59902 11 16	62
40898 33 16	37	53194 31 16	40	57945 31 16	24	59902 17 16	62
40898 38 16	37	53194 48 16	40	57946 17 16	24	59905 11 16	63
40898 87 16	37	53200 31 16	41	57946 31 16	24	59905 17 16	63
45590 17 16	16	53200 48 16	41	57947 17 16	24	59925 17 16	63
45590 31 16	16	53202 31 16	41	57947 31 16	24	67422 87 16	68
45591 17 16	16	53202 48 16	41	57962 31 16	27	67424 30 16	68
45591 31 16	16	53220 11 16	38	57962 48 16	27	67424 31 16	68
53060 48 16	25	53222 11 16	38	57963 31 16	27	69050 48 16	9
53062 48 16	25	53224 11 16	38	57963 48 16	27	69067 31 16	12
53063 48 16	25	53229 11 16	38	57971 17 16	29	69068 31 16	12
53069 48 16	25	53270 31 16	42	57983 31 16	30	69085 31 16	18
53090 31 16	35	53270 48 16	42	57983 48 16	30	69085 87 16	18
53090 48 16	34	53272 31 16	42	57987 31 16	28	69087 31 16	17
53092 31 16	35	53272 48 16	42	57989 17 16	28	69087 87 16	17
53092 48 16	34	53274 31 16	43	57996 31 16	26		
53093 31 16	35	53274 48 16	43	57996 48 16	26		
53093 48 16	34	53279 31 16	43	59031 11 16	44		
53094 31 16	35	53279 48 16	43	59031 17 16	44		
53094 48 16	34	55520 48 16	31	59031 31 16	44		

Product overzicht/*Aperçu des produits*

Name	Pag.	Name	Pag.	Name	Pag.
Acamar recessed	47	Cypress single spot LED	38	Fireside	17
Afzelia plate/spiral LED	41	Cypress special form LED	38	Lovely under cabinet	50
Alive	9	Date wall lamp	46	Meander	88
Alphar	9	Lakeport	20	Merope recessed LED	33
Amaze	10	Delicious under cabinet	52	Merry	67
Aquila	30	Divine under cabinet	52	Metric	17
Aromatic under cabinet	51	Dunetop	70	Milio	18
Attract	66	Ellipse recessed LED	44	Millenium bar/tube LED	40
Authentis	66	Etoile under cabinet	52	Millenium single spot LED	40
Avior	20	Exquise under cabinet	53	Morningdew	80
Balance	9	Fado pendant LED	37	Nash recessed	47
Bamboo	84	Fair	10	Nightingale wall lantern	74
Baume	59	Fast bar spot	25	Nightwind	71
Beach	60	Fast pendant	25	Nio	11
Being	14	Fast single spot	25	Novum	22
Birdseye	78	Fast special form	25	Olive	90
Blade table lamp	68	Fence	90	Orchard	89
Bluesky	74	Finesse aansluitnoer	54	Oval wall lamp LED	48
Border	90	Finesse koppelsnoer	54	Particon	8
Botanic	91	Finesse under cabinet	54	Path	95
Bridge pedestal	86	Fit	57	Patio pedestal	83
Bridge post	86	Flagstone	79	Patio post	83
Bridge wall lantern	86	Flowerbed	82	Patio wall lantern	83
Bridge wall lantern	86	Fountain ceiling lamp	58	Peace	15
Buckeye wall lamp LED	48	Galax	16	Pebble	92
Bumblebee	71	Galileo recessed LED	44	Pheasant	73
Care	56	Glad	67	Pillar ceiling plate	32
Carnet	28	Greenyard wall lantern LED	76	Pillar plate/spiral	32
Celadon wall lamp LED	48	Ground	93	Playful	14
Clockwork bar/tube LED	39	Hare	84	Pool ceiling lamp	58
Clockwork single spot LED	39	Hazel	88	Quart	12
Cool	59	Hotstone	56	Raccoon wall lantern LED	87
Countdown wall lamp LED	46	June wall lantern	74	Raccoon wall lantern LED	87
Cypress bar/tube LED	38	Lamina table lamp	68	Race ceiling plate	31
Cypress plate/spiral LED	38	Lawn	94	Rimux bar/tube LED	42

Name	Pag.	Name	Pag.
Rimus plate/spiral LED	43	Universa	24
Rimus single spot LED	42	Vaganza	23
Riverside	75	Var pendant LED	36
Rock	95	Veranda pedestal	85
Roots recessed	62	Veranda post	85
Rosebud	91	Veranda wall lantern	85
Row	12	Vine	89
Runner bar/tube	34	Virga wall lantern LED	74
Runner plate/spiral	34	Vitalise	57
Runner single spot	34	Wash	63
Salts ceiling lamp	58	Watch wall lamp LED	45
Sculptor	27	Waterfall	75
Seedling	90	Watermill	79
Sensation under cabinet	53	Yed	26
Sequence	19	Zaia	28
Serene	72		
Seru	59		
Singbird	80		
Skien pendant LED	36		
Skyon	28		
Sole	93		
Spa	61		
Stardust	29		
Styla	13		
Sunkiss	81		
Sunlounge	77		
Syma	13		
Syon	19		
Talitha	30		
Teqno	21		
Thermen	60		
Timber	94		
Tranquility	76		
Treeline	78		
Tub	63		

Symbolenkaart/Annexe technique

Verklaring van IP-nummers (beschermingsklasse)/Degré de protection IP

IP 00

	eerste cijfer bescherming tegen solide voorwerpen <i>premier chiffre degré de protection contre la pénétration de corps solides</i>	symbool/ symbole	tweede cijfer bescherming tegen binnendringen van water <i>deuxième chiffre degré de protection contre la pénétration de l'eau</i>	symbool/ symbole
0	niet beschermd/ <i>non protégé</i>		niet beschermd/ <i>non protégé</i>	
1	voorwerpen/corps > 50mm		druppelend water/ protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	voorwerpen/corps > 12mm		druppelend water indien tot 15° gekanteld/protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale	
3	voorwerpen/corps > 2,5mm		sproeiend water/ protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale	
4	voorwerpen/corps > 1mm		opsplattend water/ protégé contre les projections d'eau de toutes directions	
5	stofvrij/protégé contre les poussières		waterstralen/ protégé contre les jets d'eau de toutes directions	
6	stofdicht/ totalement protégé contre les poussières		stortbuien/ protégé contre les "paquets de mer" et lances d'arrosage de toutes directions	
7			tijdelijke onderdompeling/ protégé contre les effets d'une immersion (≤ 1mm) pendant 30 minutes maximum	

Voorbeeld: IP44 betekent beschermd tegen voorwerpen > 1mm en opsplattend water (spatwaterdichtheid)
Exemple: IP44 protection contre la pénétration de corps > 1mm et aux projections d'eau dans toutes directions

Verklaring van passief infrarood - buitenverlichting/Détecteur de mouvement

PIR 140°

De detectievelddoek van de bewegingssensor bedraagt 140°. Indien gemonteerd op een hoogte van 2,5 m reageert de infraroodsensor op elke beweging binnen een afstand van 6 m.

- Instelling van de lichtgevoeligheid traploos van 5 tot 5.000 lux (volledige duisternis, schemering of daglicht.)
- Tijdinstelling traploos instelbaar van 5 s tot 5 min.

P.I.R. 140°

L'angle de détection du capteur de mouvements est de 140°. Une fois installé à une hauteur de 2,5m, le capteur infra-rouge réagira aux mouvements jusqu'à une distance de 6m.


- Réglage crépusculaire : détermine le niveau d'éclairage naturel auquel le luminaire fonctionne (nuit, crépuscule ou jour).
- Réglage de la plage horaire de fonctionnement de 5 sec. à 5 min.









Verklaring van de symbolen/ Légendes

-  Aan/uit schakelaar/
Interrupteur marche/arrêt
-  Artikel is dimbaar/
L'article est gradable
-  Geschikt voor wanddimmer/
Peut s'utiliser avec un variateur mural
-  Niet dimbaar/
Non gradable
-  In hoogte verstelbaar/
Réglable en hauteur
-  Richtbare lichtbron/
Source lumineuse orientable
-  Kan vrij draaien/
Peut tourner librement
-  Geschikt voor horizontale en verticale montage/
Convient à un montage horizontal et vertical
-  Geschikt voor wand en plafond montage/
Convient à un montage mural et au plafond
-  Infrarood sensor/
Capteur infrarouge
-  Licht in twee richtingen/
Lumière bidirectionnelle
-  Boven en onder verticaal te monteren/
Montage vertical par le haut et par le bas

Uitleg van gebruikte kleuren/ Définition des matières utilisées

- Art.Nr. 12345  89
- 06 brons/bronze
 - 11 chroom/chromé
 - 17 mat chroom/chromé mat
 - 30 zwart/noir
 - 31 wit/blanc
 - 47 inox/inox
 - 48 geborsteld aluminium/aluminium brossé
 - 56 wit/blanc
 - 60 helder glas/verre
 - 67 mat glas/verre dépoli
 - 87 grijs/gris
 - 93 antraciet/anthracite

Uitleg van de lampen/ Explication des lampes (non incluses)


- G4 
- G9 
- GU10 
- GU10 
- E14 
- E14 
- E14 
- E14 
- E27 
- E27 
- E27 
- GX53 
- G53 
- 2GX13 
- G5 
- T5 
- 2G11 
- 2G7 
- G23 
- G24Q1 

Uitleg van Power LED/ Explication des LED (incluses)



LED, driver en bekabeling inclusief Warm Wit licht 2700K, CRI >85 Levensduur: 20.000 uur (tenzij anders aangegeven in de technische data), 13.000 schakelingen

Power LED, driver et câblage inclus, non gradable. Blanc chaud 2700K, IRC > 85. Durée de vie: 20.000 heures (sauf indication contraire dans les caractéristiques techniques), 13.000 cycles d'allumage/extinction cycles

2,5W LED = 115Lm =  15W 

7,5W LED = 350Lm =  40W 

15W LED = 435Lm =  50W 

Het grootste deel van de reeks LED-producten is dimbaar. Dit is aangeduid met het -symbool. De dimmer dient een faseafsnijdende dimmer te zijn. La majorité des produits LED sont gradables. Ils sont indiqués par le symbole . Le variateur préconisé doit être à coupure de fin de phase et de mode capacitif.

Voor meer informatie/
Pour plus d'information:

Philips Belgium NV

Divisie Lighting

Verantwoordelijke uitgever:

G. Verachtert
Tweestationsstraat 80
B-1070 Brussel
www.lighting.philips.be

Lightinginfoservice

Tel. +32 (0) 2 525 75 75

Fax +32 (0) 2 525 75 79

E-mail: lightinginfoservice@philips.com

Philips Belgium SA

Division Lighting

Editeur responsable:

G. Verachtert
Rue des Deux Gares 80
B-1070 Bruxelles
www.lighting.philips.be

Lightinginfoservice

Tél. +32 (0) 2 525 75 75

Fax+32 (0) 2 525 75 79

E-mail: lightinginfoservice@philips.com

Philips Luxembourg SA

Division Lighting

Rue Eugène Ruppert 19

L-2453 Luxembourg

Tél. (+352) 40 40 61 306

Fax(+352) 40 40 61 399

©2014 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder. De informatie in dit document maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn en kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik ervan. De publicatie van deze informatie ontsluit noch bevat enige licentie die is onderworpen aan het octrooirecht of enig ander recht op industriële of intellectuele eigendom.

Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire des droits d'auteur. Les informations présentées dans ce document ne font partie d'aucun devis ou contrat. Elles sont réputées être exactes et fiables et peuvent être modifiées sans avis préalable. L'éditeur décline toute responsabilité quant à leur utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle que qu'il soit.

Bestelnummer document / Numéro de commande du document : 3222 635 67627

10/2014

Wijzigingen voorbehouden / Sous réserve de modifications

