

PHILIPS

Manège extérieur – 30 x 60 m avec 12 projecteurs ClearFlood



Plan d'éclairage standard

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce plan d'éclairage ! Ce plan d'éclairage vous donne une idée de la manière dont vous pouvez éclairer un manège extérieur à l'aide de l'éclairage LED ClearFlood. Vous recherchez une autre solution d'éclairage sportif ? Rendez-vous sur www.philips.be/plans-d-eclairage-standard pour davantage d'informations ou contactez votre interlocuteur Philips.



ClearFlood BVP650

Manège extérieur – 30 x 60 m avec 12 projecteurs ClearFlood

Explication

Ces plans satisfont aux recommandations en matière d'entraînement, avec un éclairage minimal de 100 lux. Ces minima correspondent à la valeur moyenne de l'éclairage sur l'ensemble du terrain. Aucun point du terrain ne peut présenter d'éclairage inférieur à 50 % de la moyenne prescrite.


Manège extérieur – 30 x 60 m – HCL 10 m – 6 mâts

Implantation:


- 6 mâts, hauteur du centre lumineux: 10 m
- 26 m de distance entre les mâts

À utiliser:

- 12 ClearFlood LED BVP650 G2 30K 1xECO/740 OFA52
- Angle de rotation de 25°; angle d'inclinaison de 15°
- Angle de rotation de 40°; angle d'inclinaison de 15°
- Angle de rotation de 35°; angle d'inclinaison de 15°



Manège extérieur – 30 x 60 m avec 12 projecteurs ClearFlood



BVP650

Dimensions en mm.

ClearFlood BVP650

Avantages

- Conçu pour le remplacement individuel, avec des économies d'énergie élevées et un retour sur investissement rapide
- Facilité de sélection de la performance lumineuse souhaitée
- Cinq optiques différentes sont synonymes de polyvalence selon l'application

Caractéristiques du produit

- Remplacement aisé de l'appareillage et de la carte de circuits imprimés
- Commandes CLO, DALI, 1-10 V
- Rendement optique et LED élevé

Informations de commande

ClearFlood BVP650

Nombre	Type
--------	------

100 lux	
---------	--

12	BVP650 G2 30K 1xECO/740 OFA52
----	-------------------------------

