

## Press Information

Février 21, 2014

Réf.: 4259

### **Saeco GranBaristo : un seul bouton pour 16 spécialités de café**

*L'expresso italien et la tasse de café belge : c'est possible grâce à la chambre exclusive VariPresso*

**Bruxelles, Belgique** – Saeco, pionnier des machines à expresso entièrement automatiques, donne le ton dans la préparation de votre café préféré grâce à la très exclusive [Saeco GranBaristo](#). La chambre révolutionnaire VariPresso permet de préparer le café à haute et à basse pression. Outre l'ensemble des spécialités italiennes (sous haute pression de minimum 9 bars), servez-vous un café typiquement "belge" tel que le café américain et l'authentique café au lait.

En 1985, Saeco mettait au point la première machine à expresso entièrement automatique au monde, permettant de préparer chez soi son café moulu à la minute. Pour la première fois, chacun pouvait apprécier le vrai café italien à la maison.



La passion du café de Saeco se traduit par des innovations révolutionnaires, gages de pauses café intenses à la maison pour les amateurs de café du monde entier. Avec la GranBaristo, les concepteurs ont fait un grand bond en avant en proposant encore plus de variétés de café. La dégustation du café fraîchement moulu à la maison entre dans une nouvelle dimension.

Les amateurs de café sont plus que jamais attachés à leur breuvage. Ils sont devenus de véritables "connaisseurs". Le café doit être préparé dans le respect des recettes traditionnelles, avec une sélection de plusieurs mélanges de grains, selon le moment. GranBaristo satisfait ce besoin : cette machine sophistiquée propose un éventail inégalé de boissons à base de café. L'utilisateur peut faire son choix parmi les classiques tels que

l'expresso, le café crème, le café américain et le café ordinaire (une ou deux tasses en appuyant sur un bouton), ou des variantes, telles que le ristretto, l'expresso doux ou fort et le café corsé.

<http://youtu.be/NE70G9FRDFQ>

#### **16 spécialités de café**

La GranBaristo se décline en deux modèles : [GranBaristo One Touch Milk Carafe Black](#) et [GranBaristo One Touch Milk Carafe Steel White](#). Son secret réside dans l'innovation technologique. Une pression sur un bouton permet de lancer la

préparation de 16 spécialités de café. La machine allie l'expérience inégalable du café fraîchement moulu à un très large choix. La possibilité de préparer autant de spécialités est inédite sur le marché. Cette exclusivité, Saeco l'offre grâce à la chambre révolutionnaire VariPresso.

Le groupe d'infusion est le premier système au monde qui peut être retiré d'un seul doigt et rempli avec 4 à 16 grammes de grains moulus à la minute. La technologie Thermospeed de la GranBaristo réduit le temps de préparation et garantit une excellente qualité. Grâce à la nouvelle Dual Chamber Milk Caraf, qui prépare une savoureuse mousse de lait d'une pression sur un bouton, les gourmets les plus exigeants seront comblés par des variantes telles que l'espresso macchiato, le cappuccino, le latte macchiato et le café au lait. Préparée à la perfection, la mousse épaisse est versée directement dans la tasse, sans éclaboussures et à la température idéale, gage d'une expérience lactée inégalable.

### **Innovation omniprésente**

Le concept novateur et la technologie révolutionnaire de la GranBaristo sont les garants d'une expérience utilisateur incomparable. Le réservoir à grains exclusif d'une contenance de 270 grammes (uniquement sur la GranBaristo One Touch Milk Carafe Steel White) est doté d'un système de déverrouillage pratique et se retire aisément de la machine. Le changement des grains s'effectue ainsi plus vite qu'il n'en faut pour dire "espresso". Le récipient peut être empilé et se conserve sans problème au réfrigérateur. Le couvercle en silicone permet de conserver les grains au frais, tandis que le matériau résistant aux UV préserve les arômes : la garantie d'une mouture toujours fraîche. Le broyeur en céramique de la GranBaristo empêche toute surchauffe et les cinq réglages de mouture permettent de faire fonctionner la machine tout en silence.

L'interface utilisateur révolutionnaire de la GranBaristo, avec ses nouveaux pictogrammes, ses animations et la technologie One Touch, simplifie plus encore la commande intuitive de la machine. La GranBaristo Steel White offre trois pré-réglages, qui optimisent les paramètres pour chaque type de grain : Arabica, Robusta et Saeco Blend (pour les mélanges de grains). Par ailleurs, elle dispose de trois profils utilisateur programmables. Vous pouvez ainsi mémoriser vos réglages afin de préparer systématiquement votre tasse de café préférée. La GranBaristo Black a un profil prédéfini (Saeco Blend, optimisé pour un mélange de grains) et cinq profils utilisateur programmables qui mémorisent vos préférences.

### **Design**

La GranBaristo est élégante à l'extérieur et intelligente à l'intérieur. La machine arbore un design contemporain qui comblera les amateurs de café les plus attentifs au design. La GranBaristo Black s'inspire des intérieurs "industriels" des lofts branchés de New York, Berlin, Londres et Milan : elle marie matériaux simples, lignes sobres, espaces et objets qui attirent le regard pour offrir un effet saisissant. Avec ses matériaux sobres et ses effets visuels, la GranBaristo Steel White incite aux associations avec des gadgets novateurs. Le blanc est la couleur dominante, ponctuée de gris clair et de noir contrastant. Les lignes claires de la GranBaristo Steel White subliment un élégant concentré de technologie.

La GranBaristo allie technologie d'excellence et design. Il s'agit de la machine à expresso entièrement automatisée la plus polyvalente et la plus sophistiquée à ce jour. Autrement dit, c'est un objet indispensable dans tout intérieur.

Elle sera disponible à partir de mars dans les points de vente exclusifs agréés par Saeco.

**Pour plus d'informations, veuillez contacter :**

Anne-Marie Sleurink  
PR Manager Philips Consumer Lifestyle a.i.  
Tél.: +31 6 11 38 61 82 (ne pas publier)  
E-mail: [anne-marie.sleurink@philips.com](mailto:anne-marie.sleurink@philips.com)

Philips Customer Care Center, tél. 070 700 036

**À propos de Saeco International Group**

Saeco est un concepteur et fabricant de machines à expresso de premier plan pour les particuliers et les professionnels. Saeco commercialise également des distributeurs de snacks, de boissons chaudes et froides. Fondée en Italie en 1981, l'entreprise est établie à Gaggio Montano (Italie) et en Roumanie. Saeco emploie quelque 1.500 personnes et produit 1,5 million de machines par an dans ses trois usines. Les machines à expresso sont commercialisées sous les marques Saeco et Gaggia. Saeco International Group S.p.A. a été reprise par Koninklijke Philips N.V. en juillet 2009.

**A propos de Royal Philips :**

*Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l'éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas, emploie quelque 114.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 24,8 milliards d'euros en 2012. L'entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d'urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d'éclairage économique et des nouvelles solutions d'éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d'hygiène dentaire.*

*Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via [www.philips.com/newscenter](http://www.philips.com/newscenter).*