



Saeco Moltio
Machine espresso
Super Automatique

- HAUT
- Carafe à lait automatique
- Cadres métalliques



HD8869/11

A chaque instant son plaisir café

Changez de variété de grains de café en un tour de main

Moltio, un chef-d'œuvre unique conçu pour proposer une expérience gustative sur mesure. Grâce à notre sélecteur exclusif de grains, vous pourrez préparer en un seul clic le café qui correspond parfaitement à votre humeur ou au moment de la journée.

Un authentique café italien

- Des spécialités à base de lait parfaites grâce à notre nouvelle carafe brevetée
- Du café sans temps d'attente, grâce à la chaudière à chauffe rapide
- Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique

Préparez des boissons à votre goût

- Expérimentez avec les saveurs grâce au sélecteur de grains de café
- Enregistrez les réglages de votre café préféré
- Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables

Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
- Nettoyage facile grâce au groupe café amovible
- Nettoyage facile grâce aux éléments compatibles lave-vaisselle.

PHILIPS

Saeco is a trademark of the Philips Group

 **Saeco**

Points forts

Broyeurs 100 % céramique



Cette machine espresso est équipée de broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des broyeurs en céramique car ils produisent une mouture uniforme sans surchauffer le café, pour un espresso impeccable. La céramique garantit en outre une durée de vie prolongée et un fonctionnement totalement silencieux.

Chaudière à chauffe rapide



Avec la technologie de chaudière à chauffe rapide Saeco, votre machine est toujours prête. Désormais, vous n'aurez plus à attendre entre chaque espresso.

Sélecteur de grains de café



Vous pouvez désormais changer de grains d'un simple clic, grâce au bac à grains échangeable.

Appréciez la simplicité d'un échange rapide de variété vous permettant d'adapter votre café aux goûts de chacun ou au moment de la journée.

Double carafe brevetée



Préparez des boissons à base de lait de manière entièrement automatisée grâce à la nouvelle carafe à lait brevetée. La technologie de double carafe vous permet de savourer quand bon vous semble des boissons surmontées d'une mousse de lait dense et stable, avec une température idéale et un débit de lait constant, sans éclaboussure.

Enregistrez les réglages de votre café



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à notre fonction Mémo innovante vous permettant de régler la longueur, l'intensité et la température du café. Savourez une excellente boisson à base de café dans votre tasse préférée, à la simple pression d'un bouton.

Éléments compatibles lave-vaisselle



Pour vous faciliter la vie, le bac d'égouttement et le mouseur à lait ou la carafe à lait passent au lave-vaisselle. Ainsi, vous gagnez du temps tout en bénéficiant d'un nettoyage hygiénique.

Broyeurs réglables à 5 niveaux



Différents mélanges nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine espresso offre 5 niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

Caractéristiques

Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

Facile à utiliser

- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café, Cycle de détartrage
- Utilisation: Distributeur de café réglable, Repose-tasses, Fonction vapeur rapide, Groupe café amovible, Option Espresso normal / long

Économie d'énergie

- Économie d'énergie: Mise en veille automatique

Caractéristiques techniques

- Fréquence: 50 Hz
- Alimentation: 1 850 W
- Tension: 230 V
- Pression de la pompe: 15 bar(s)

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 256 x 470 x 350 mm
- Poids: 8,5 kg
- Capacité du bac à grains: 290 g
- Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,9 l
- Hauteur de tasse maximale: 142 mm

Caractéristiques

- Préparation simultanée
- Compatible avec les filtres Brita: En option

Design

- Couleur: Cadres métalliques et argent
- Matériaux et finition: Plastique ABS