

PHILIPS

Tube LED CorePro

600, 1 200 et
1 500mm



Tube en
verre

La plus abordable des options de remplacement

Les tubes LED CorePro offrent à vos clients des économies instantanées. Les tubes LED 600mm, 1200mm et 1500mm sont encore plus efficaces, car le rendement a été optimisé de 80lm/W à 100lm/W. Optez pour CorePro si vous recherchez une solution abordable pour une application standard.

**Désormais
disponible
en HF !**

Angle du
faisceau 240 °

- ✓ Diffusion de lumière uniforme pour parkings, réserves, entrepôts
- ✗ Ne convient pas aux applications industrielles ou à des bureaux à lux élevé

CorePro LED tube



4 000 / 6 500



G13



INTENSITÉ
NON RÉGLABLE



FRAGILE
600 - 1 200mm



30 000 H



EEL



ANGLE DU FAISCEAU
240°



589 1198 1498

DIMENSIONS

Type de produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Angle du faisceau	IRC	Température de couleur	Code européen 1 unité (C)
CorePro LED tube (EM)*	W	lm		°		K	8718696
600mm 8W 840 C G	8	800	EM & Mains	240	80	4 000	49277200
600mm 8W 865 C G	8	800	EM & Mains	240	80	6 500	49279600
1200mm 16W 840 C G	16	1 600	EM & Mains	240	80	4 000	49281900
1200mm 16W 865 C G	16	1 600	EM & Mains	240	80	6 500	49283300
1500mm 20W 840 C G	20	2 000	EM & Mains	240	80	4 000	56608400
1500mm 20W 865 C G	20	2 000	EM & Mains	240	80	6 500	56610700
CorePro LED tube (HF)	W	lm		°		K	8718696
NOUVEAU 600mm 9W840 T8 G InstantFit	9	800	HF	240	80	4000	65217600
NOUVEAU 600mm 9W865 T8 G InstantFit	9	800	HF	240	80	6500	65219000
1200mm 15W 840 T8 G InstantFit	15	1 600	HF	240	83	4 000	58127800
1200mm 15W 865 T8 G InstantFit	15	1 600	HF	240	83	6 500	58129200
1500mm 20W 840 T8 G InstantFit	20	2 000	HF	240	83	4 000	59203800
1500mm 20W 865 T8 G InstantFit	20	2 000	HF	240	83	6 500	59205200

*) incl. EMP

