

**PHILIPS**

Lighting

## Pour passer facilement de l'éclairage conventionnel vers les luminaires CoreLine ou Ledinaire



**CoreLine**



**Ledinaire**

### Luminaires conventionnels

Retirés du marché

Type	Dénomination	Dénomination	EOC	Dénomination	EOC
Luminaire encastré	Impala TBS160 2X36W TLD M2	CoreLine Encastré RC120B LED37S/830 PSU W30L120	26812300		
Luminaire encastré	Impala TBS160 2X36W TLD M6	CoreLine Encastré RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	26658700		
Luminaire encastré	Impala TBS160 4X18W TLD M2	CoreLine Encastré RC120B LED37S/830 PSU W60L60	89755100	Ledinaire Panel RC065B LED32S/840 PSU 60x60	7328599
Luminaire encastré	Impala TBS160 4X18W TLD M6	CoreLine Encastré RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	26656300		
Luminaire encastré	TBS260 2X28W TL5 M2	CoreLine Encastré RC120B LED37S/830 PSU W30L120	26812300		
Luminaire encastré	TBS260 2X28W TL5 D6/M6	CoreLine Encastré RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	26658700		
Luminaire encastré	TBS260 4X14W TL5 M2	CoreLine Encastré RC120B LED37S/830 PSU W60L60	89755100	Ledinaire Panel RC065B LED32S/840 PSU 60x60	7328599
Luminaire encastré	TBS260 4X14W TL5 D6/M6	CoreLine Encastré RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	26656300		
Luminaire encastré	TBS330 2X36W TLD M2	CoreLine Encastré RC120B LED37S/830 PSU W30L120	26812300		
Luminaire encastré	TBS330 2X36W TLD M6	CoreLine Encastré RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	26658700		
Luminaire encastré	TBS330 4X18W TLD M2	CoreLine Encastré RC120B LED37S/830 PSU W60L60	89755100	Ledinaire Panel RC065B LED32S/840 PSU 60x60	7328599
Luminaire encastré	TBS330 4X18W TLD M6	CoreLine Encastré RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	26656300		
Downlight	Europa 2 FBH099/FBS120 1X18W	CoreLine Downlight DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU	85226200	Ledinaire Downlight DN060 LED8S/840 PSU	30664399
Downlight	Europa 2 FBH099/FBS120 2X18W	CoreLine Downlight DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU	85228600	Ledinaire Downlight DN060 LED18S/840 PSU	30663699
Downlight	Europa 2 FBH099/FBS120 1X26W	CoreLine Downlight DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU	85226200	Ledinaire Downlight DN060 LED8S/840 PSU	30664399
Downlight	Europa 2 FBH099/FBS120 2X26W	CoreLine Downlight DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU	85228600	Ledinaire Downlight DN060 LED18S/840 PSU	30663699
Étanche	Pacific TCW216 1xTL5-28W HFS PI	CoreLine Étanche WT120C LED40S/840 PSU L1200	84048000	Ledinaire étanche WT060C LED36S/840 PSU L1200	38011399
Étanche	Pacific TCW216 1xTL5-35W HFS PI	CoreLine Étanche WT120C LED40S/840 PSU L1200	84048000	Ledinaire étanche WT060C LED36S/840 PSU L1200	38011399
Étanche	Pacific TCW216 1xTL5-49W HFS PI	CoreLine Étanche WT120C LED60S/840 PSU L1500	84049700	Ledinaire étanche WT060C LED56S/840 PSU L1500	38013799
Étanche	Pacific TCW216 1xTL-D36W HFS PI	CoreLine Étanche WT120C LED40S/840 PSU L1200	84048000	Ledinaire étanche WT060C LED36S/840 PSU L1200	38011399
Étanche	Pacific TCW216 1xTL-D58W HFS PI	CoreLine Étanche WT120C LED60S/840 PSU L1500	84049700	Ledinaire étanche WT060C LED56S/840 PSU L1500	38013799
Réglette	TMX204 1xTL5-28W HFP	CoreLine Réglette BN124 LED41S/840 PSU TW1	63300719		
Réglette	TMX204 1xTL5-35W HFP	CoreLine Réglette BN124 LED64S/840 PSU TW1	38001499		
Réglette	TMX204 1xTL5-49W HFP	CoreLine Réglette BN124 LED64S/840 PSU TW1	38001499		
Réglette	TMX204 1xTL-D36W HFP	CoreLine Réglette BN124 LED41S/840 PSU TW1	63300719		
Réglette	TMX204 1xTL-D58W HFP	CoreLine Réglette BN124 LED64S/840 PSU TW1	38001499		
Spot encastré	Zadora QBS570 1XHAL MR50 45W	CoreLine Spot encastré RS141B LED6-32/827 PSR WH	06903599	Ledinaire ClearAccent Spot RS060B LED5-36830 PSR	7268499
Spot encastré	Zadora QBS570 1XHAL MR50 50W	CoreLine Spot encastré RS141B LED6-32/827 PSR WH	06903599	Ledinaire ClearAccent Spot RS060B LED5-36830 PSR	7268499
Spot encastré	Zadora LED RS049B ajustable	CoreLine Spot encastré RS141B LED6-32/827 PSR WH	06903599	Ledinaire ClearAccent Spot RS060B LED5-36830 PSR	7268499
Éclairage de sécurité	FWC120	CoreLine FWC LED WC120 LED18-/830 PSU II WH	85193699		
Applique mur-plafond	Gondola FWG200 1X PL-C 18W	CoreLine Luminaire mur & plafond WL120V LED12S/840 PSR WH	06635599		
Applique mur-plafond	Gondola FWG200 2X PL-C 18W	CoreLine Luminaire mur & plafond WL120V LED16S/840 PSR WH	06633199		
Projecteur	Tempo 1	CoreLine Tempo BVPI10 LED42/NW S	30636000		
Industriel	Cabana BY150P 1XHPI-P250W-BU IC IP65	CoreLine Highbay BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	30147100		
Industriel	Cabana BY150P 1XHPI-P400W-BU IC IP65	CoreLine Highbay BY120P G2 LED105S/840 PSU WB GR	30144000		