



# Lighting Catalogue

## Philips

**Eclairage intérieur**

Appliques

**PHILIPS**

# CoreLine Wall-mounted WL120V/WL121V



- Économies d'énergie maximales avec la technologie LED extrêmement efficace
- Plus de remplacement de la lampe grâce à la grande longévité
- Eclairage de secours et/ou détecteur de mouvement et de lumière naturelle intégrés




Le CoreLine Wall-mounted est un excellent luminaire pour les applications sous auvent (p.ex. galerie ou balcon) ou dans des couloirs, cages d'escaliers ou d'ascenseurs. La très grande longévité de 50 000 heures rend superflu tout remplacement.

- Alternative pour le Gondola (famille PL-C et LED)
- Versions:
  - WL121V LED5S (remplacement de 1x18 W PL-C)
  - WL120V LED12S (remplacement de 2x18 W PL-C)
  - WL120V LED16S (remplacement de 2x26 W PL-C)
- Optique : vasque translucide en polycarbonate
- Source lumineuse : LED
- Température de couleur : 3000 K ou 4000 K
- Puissance du système :
  - WL121V LED5S - 8 W
  - WL120V LED12S - 18 W
  - WL120V LED16S - 24 W
- Durée de vie :
  - 80 000 heures (70 % de maintien du flux pour Ta 25 °C)
  - 50 000 heures (80 % de maintien du flux pour Ta 25 °C)
- Ballast : intégré
- Commande de l'éclairage : à gradation - sélection de variateurs LED et à coupure/découpage de phase (conseillez le type de variateur LED Philips UID8670 - EOC 67562400)
- Branchement électrique : push-in connector
- Matière : boîtier en plastique, vasque en polycarbonate
- Coloris : blanc (WH - RAL9010) ou gris foncé Philips (GR - RAL 7043)
- Montage: en plafonnier
- Attention ! Le luminaire peut être utilisé à l'extérieur uniquement sous un auvent
- Options : disponible en version standard avec unité de secours (EL3) ou détecteur de mouvement (MDU) ou combinaison entre unité de secours et détecteur de mouvement




WL120V



Dimensions en mm.



WL121V



Dimensions en mm.

## Informations de commande

### WL121V LED5S - alternative à 1x18 W PL-C EOC Référence

			Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
1	06637999	WL121V LED5S/840 PSU WH	WL121V584WH	1	Z	1,03	70,00
1	06638699	WL121V LED5S/840 PSU GR	WL121V584GR	1	Z	1,03	70,00
1	06643099	WL121V LED5S/830 PSU WH	WL121V583WH	1	Z	1,03	70,00
1	06644799	WL121V LED5S/830 PSU GR	WL121V583GR	1	Z	1,03	70,00
4	24290200	WL121V LED5S/840 PSR MDU WH	WL121V584WHMDU	1	Z	1,05	160,00
4	24289600	WL121V LED5S/840 PSR MDU GR	WL121V584GRMDU	1	Z	1,05	160,00
4	24288900	WL121V LED5S/830 PSR MDU WH	WL121V583WHMDU	1	Z	1,05	160,00
4	24287200	WL121V LED5S/830 PSR MDU GR	WL121V583GRMDU	1	Z	1,05	160,00

### WL120V LED12S - alternative à 2x18 W PL-C EOC Référence

			Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
1	06635599	WL120V LED12S/840 PSU WH	WL120V1284WH	1	Z	2,18	100,00
1	06636299	WL120V LED12S/840 PSU GR	WL120V1284GR	1	Z	2,18	100,00
1	06641699	WL120V LED12S/830 PSU WH	WL120V1283WH	1	Z	2,18	100,00
1	06642399	WL120V LED12S/830 PSU GR	WL120V1283GR	1	Z	2,18	100,00
1	24105900	WL120V LED12S/840 PSR MDU WH	WL120V1284WHMDU	1	Z	2,40	180,00
4	24104200	WL120V LED12S/840 PSR MDU GR	WL120V1284GRMDU	1	Z	2,40	180,00
1	24099100	WL120V LED12S/830 PSR MDU WH	WL120V1283WHMDU	1	Z	2,40	180,00
4	24098400	WL120V LED12S/830 PSR MDU GR	WL120V1283GRMDU	1	Z	2,40	180,00
1	24103500	WL120V LED12S/840 PSR EL3 WH	WL120V1284WHEL3	1	Z	2,40	255,00
4	24100400	WL120V LED12S/840 PSR EL3 GR	WL120V1284GREL3	1	Z	2,40	255,00
1	24097700	WL120V LED12S/830 PSR EL3 WH	WL120V1283WHEL3	1	Z	2,40	255,00
4	24291900	WL120V LED12S/830 PSR EL3 GR	WL120V1283GREL3	1	Z	2,40	255,00
1	24102800	WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	WL120V1284WHMEL	1	Z	2,40	330,00
4	24101100	WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU GR	WL120V1284GRMEL	1	Z	2,40	330,00
1	24096000	WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	WL120V1283WHMEL	1	Z	2,40	330,00
4	24292600	WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU GR	WL120V1283GRMEL	1	Z	2,40	330,00

### WL120V LED16S - alternative à 2x26 W PL-C EOC Référence


			Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
1	06633199	WL120V LED16S/840 PSU WH	WL120V1684WH	1	Z	2,09	115,00
1	06634899	WL120V LED16S/840 PSU GR	WL120V1684GR	1	Z	2,09	115,00
1	06639399	WL120V LED16S/830 PSU WH	WL120V1683WH	1	Z	2,18	115,00
1	06640999	WL120V LED16S/830 PSU GR	WL120V1683GR	1	Z	2,18	115,00
4	24117200	WL120V LED16S/840 PSR MDU WH	WL120V1684WHMDU	1	Z	2,40	195,00
4	24116500	WL120V LED16S/840 PSR MDU GR	WL120V1684GRMDU	1	Z	2,40	195,00
4	24111000	WL120V LED16S/830 PSR MDU WH	WL120V1683WHMDU	1	Z	2,40	195,00
4	24110300	WL120V LED16S/830 PSR MDU GR	WL120V1683GRMDU	1	Z	2,40	195,00
4	24115800	WL120V LED16S/840 PSR EL3 WH	WL120V1684WHEL3	1	Z	2,40	270,00
4	24112700	WL120V LED16S/840 PSR EL3 GR	WL120V1684GREL3	1	Z	2,40	270,00
4	24109700	WL120V LED16S/830 PSR EL3 WH	WL120V1683WHEL3	1	Z	2,40	270,00
4	24106600	WL120V LED16S/830 PSR EL3 GR	WL120V1683GREL3	1	Z	2,40	270,00
4	24114100	WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU WH	WL120V1684WHMEL	1	Z	2,40	345,00
4	24113400	WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU GR	WL120V1684GRMEL	1	Z	2,40	345,00
4	24108000	WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU WH	WL120V1683WHMEL	1	Z	2,40	345,00
4	24107300	WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU GR	WL120V1683GRMEL	1	Z	2,40	345,00

# SmartBalance wall-mounted WL484



- Design élégant, fait partie de la famille SmartBalance
- Direct/indirect, commutable séparément (DALI)
- Convient pour éclairer des couloirs, mais également comme luminaire de tête de lit

- Le luminaire à montage mural SmartBalance convient à l'éclairage de couloirs, mais également dans les hôpitaux, comme luminaire de tête de lit. Éclairage indirect standard de 4400 lumens, éclairage direct de 800 lumens, à commander séparément via DALI. Grâce à sa finition lisse, le luminaire est facile d'entretien.
- Versions : WL484 LED52S PSD/830 D/I WH, WL484 LED52S PSD/830 D/I SI
- Flux lumineux : 5200 lumens; 4400 lumens indirect, 800 lumens direct
- UGR : 19
- Nombre de lampes/sources lumineuses : LED
- Puissance système : 50 W
- Durée de vie : 50.000 heures L80B50, Ta 25 degrés
- Température de couleur : 3000 K
- Rendu des couleurs : Ra > 80
- Ballast : PSD, gradable DALI
- Commande de l'éclairage : externe
- Raccordement électrique : 2x connecteur à poussoir
- Matériau : boîtier en aluminium, protection en polycarbonate
- Montage : mural



WL484W

Dimensions en mm.

## Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
4	10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	1	Y4	6,10	670,00
4	10529800	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI	1	Y4	6,10	670,00
	86901700	WL484W LED40S/830 PSD D/I SW WH				
4	86902400	WL484W LED40S/840 PSD D/I SW WH	1	Y4		670,00