



Lighting Catalogue

Philips

Eclairage intérieur

Sports

PHILIPS

TBH375




- Luminaire apparent/encastré résistant aux chocs de balles
- Économie d'énergie grâce au ballast haute fréquence
- Possibilité de livraison avec des lampes TL-D ou TL5



Le TBH375 est un luminaire apparent/encastré de grande qualité pour lampes fluorescentes TL-D ou TL-5 résistant aux chocs de balles mis au point spécialement pour les applications tel que les complexes sportifs, les courts de tennis et les salles de gymnastique. La construction solide du caisson protège les lampes contre les chocs violents de balles.

- Versions : 2 x 58 W TL-D; 2, 3 ou 6 x 49 W TL5; 2, 3, 4 ou 6 x 80 W TL5
- Optiques : l'optique à miroir est fournie avec le luminaire, la vitre de protection est dotée de ventelles en acier et de barreaux, les lamelles évitent l'éblouissement des joueurs.
- Source lumineuse : 2, 3, 4 ou 6 lampes MASTER TL-D/ TL5
- Ballast : choix entre ballast HF-P ou ballast à gradation HF-R
- Branchement électrique : connecteur Push-in (PI), TBH375 TL-D se raccorde de l'intérieur, TBH375 TL5 se raccorde de l'extérieur
- Matière : caisson en tôle galvanisée et peinte en blanc, miroir latéral en aluminium anodisé mat plié, des lamelles et des barreaux en acier peint en blanc
- Montage : le montage peut se faire aussi bien individuellement qu'en ligne lumineuse (convient au câblage traversant), par une fixation avec des vis



TBH375

TBH375 Dimensions en mm.

	A	B
2x, 4x	220	313
3x, 6x	369	463

Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
[4] 05093500	TBH375 2xTL-D58W HFP	TBH375258HFP	1	W	11,30	308,00
[4] 63563700	TBH375 2xTL-D58W HFR PI	TBH375258HFR	1	W	11,80	334,00
[4] 63564400	TBH375 3xTL-D58W HFR PI	TBH375358HFR	1	W	17,60	481,00
[4] 75808400	TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI	TBH375280KHFPPi	1	W	11,80	359,00
[4] 75812100	TBH375 4xTL5-80W/830 HFP PI	TBH375480KHFPPi	1	W	11,80	519,00
[4] 75813800	TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI	TBH375349KHFPPi	1	W	17,60	531,00
[4] 75814500	TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI	TBH375380KHFPPi	1	W	17,60	576,00
[4] 74514500	TBH375 3xTL5-80W/830 HFR PI	TBH375380KHFPRi	1	W	17,60	616,00
[4] 79192000	TBH375 3xTL5-49W/830 HFR PI	TBH375349KHFPRi	1	W	17,60	558,00
[4] 79190600	TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI	TBH375480/83HFR	1	W	11,80	465,00