



Lighting Catalogue

Philips

Eclairage domestique

Séjour

PHILIPS

Lexique éclairage domestique

Le nouveau chapitre 'Éclairage domestique' comprend un nouvel assortiment de quelque 200 armatures contemporaines décoratives pour des applications à l'intérieur de la maison et aux alentours. Cette gamme d'éclairage décoratif succède au portefeuille Podium for the Home. Qu'il s'agisse d'applications dans une salle de séjour, une salle de bains, un bureau ou en plein air, chaque solution d'éclairage LED crée l'ambiance souhaitée par votre client.

Les luminaires sont fabriqués à partir de matériaux nobles, tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et le verre. Le design et la qualité de ces solutions d'éclairage vous permettent, à vous ou à votre client, de mettre en avant votre souci de l'élégance dans tous les environnements.

Tous les produits de la gamme Philips Éclairage décoratif sont écoénergétiques. La majeure partie a été équipée de Power LED longue durée. Lorsque les armatures ne sont pas équipées de LED, il est possible, dans la plupart des cas, de proposer une solution LED retrofit.

Tous les luminaires à LED sont équipés de modules à LED de 2700 Kelvin. Cette couleur d'un blanc chaud est parfaite pour les applications résidentielles. L'IRC (ou Indice de Rendu des Couleurs) est >85 pour garantir des couleurs véritables et créer une ambiance chaleureuse.

Que vous soyez en quête de lumière éclatante pour la salle de bains, fonctionnelle pour le bureau ou d'éclairage inaltérable pour l'extérieur, Philips Éclairage décoratif a la solution, pour que vous vous sentiez bien chez vous.


Légendes


	Interrupteur marche/arrêt
	L'article est gradable
	Peut s'utiliser avec un variateur mural
	Réglable en hauteur
	Source lumineuse orientable
	Peut tourner librement
	Convient à un montage horizontal et vertical
	Convient à un montage mural et au plafond
	Capteur infrarouge
	Lumière bidirectionnelle


Explication des LED (incluses)

Power LED, driver et câblage inclus:

- Blanc chaud (2700 K)
- Ra > 85
- 13.000 cycles

2 W LED = 115 lm = Lumière 15W 

6 W LED = 350 lm = Lumière 56W 

13 W LED = 435 lm = Lumière 65W 

La majorité des produits LED sont gradables.

Ils sont indiqués par le symbole . Le variateur préconisé doit être à coupure de fin de phase et de mode capacitif.





Fast pendant

- Source lumineuse : halogène G9 - 3x 42 W incl.
- Dimensions : L760 L194 H1500
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

530694816

VRG

BF

Prix indicatifs

249,00



Balance pendant

- Source lumineuse : TL5 Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Dimensions : H1160 D485
- Specifications : Classe 1, IP20
- Couleur / matériau : mat chromé - métal, verre
- Branchement électrique : sucre



EOC

402351716

VRG

BF

Prix indicatifs

159,95



Alive pendant

- Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl. 1250 lm
- Dimensions : H1700 D340
- Specifications : Classe 1, IP20
- Couleur / matériau : chromé - verre, métal
- Branchement électrique : sucre



EOC


402333116

VRG

BF

Prix indicatifs


169,95



Amaze pendant

- Source lumineuse : TL5 Circular 2GX13 - 1x 60 W incl. 5000 lm
- Dimensions : D434 H1400
- Specifications : Classe 1, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal, plastique
- Branchement électrique : sucre





Amaze pendant

- Source lumineuse : TL5 Circular 2GX13 - 1x 60 W incl. 5000 lm
- Dimensions : D434 H1400
- Specifications : Classe 1, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - aluminium, plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC


402334816

VRG

BF

Prix indicatifs

169,95



Fair pendant

- Source lumineuse : TL5 Circular 2GX13 - 1x 55 W incl. 4200 lm
- Dimensions : D444 H1600
- Specifications : Classe 1, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - verre, métal
- Branchement électrique : sucre



EOC


403394816

VRG

BF

Prix indicatifs

249,00



Var pendant LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Dimensions : H1500 D350
- Specifications : Classe 2, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

408958716

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Var pendant LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Dimensions : H1500 D350
- Specifications : Classe 2, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : crème - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC


408953816

VRG

BF


Prix indicatifs

69,95



Var pendant LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Dimensions : H1500 D350
- Specifications : Classe 2, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : orange - métal
- Branchement électrique : sucre



Fado pendant LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Dimensions : H1500 D355
- Specifications : Classe 2, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : vert - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC


408983316

VRG

BF

Prix indicatifs

59,95



Fado pendant LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Dimensions : H1500 D355
- Specifications : Classe 2, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : vert/crème - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC


408983816

VRG

BF

Prix indicatifs

59,95



Fado pendant LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Dimensions : H1500 D355
- Specifications : Classe 2, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

408988716

VRG

BF

Prix indicatifs

59,95

Fair ceiling lamp



- Source lumineuse : TL5 Circular 2GX13 - 1x 60 W incl. 5000 lm
- Dimensions : D444 H99
- Specifications : Classe 1, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - verre, métal
- Branchement électrique : sucre

EOC

403404816

VRG

BF

Prix indicatifs

219,00

Styla ceiling lamp LED



- Source lumineuse : Power LED - 9x 2 W incl. 950 lm
- Dimensions : L230 L230 H36
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - aluminium
- Branchement électrique : sucre



Being ceiling lamp



- Source lumineuse : TL Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Dimensions : D350 H50
- Specifications : Classe 1, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - aluminium, plastique
- Branchement électrique : sucre


EOC

326104816

VRG

BF

Prix indicatifs

149,95

Peace ceiling lamp



- Source lumineuse : CFL-I 2G7 - 1x 36 W incl. 2900 lm
- Dimensions : L486 L75 H79
- Specifications : Classe 1, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal, plastique
- Branchement électrique : sucre

EOC

334223116

VRG

BF

Prix indicatifs

129,95



Twirly ceiling lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1 x 12 W incl. 810 lm
- Dimensions : L290 L290 H60
- Specifications : Classe I, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : Blanc - Plastique
- Branchement électrique : Sucre
- En Belgique, ce produit convient également à un montage mural ou au plafond.



EOC

318143116

VRG

BF

Prix indicatifs

47,95



Twirly ceiling lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1 x 17 W incl. 1100 lm
- Dimensions : L350 L350 H60
- Specifications : Classe I, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : Gris/blanc - Plastique
- Branchement électrique : Sucre
- En Belgique, ce produit convient également à un montage mural ou au plafond.



EOC

318158716

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Twirly ceiling lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1 x 12 W incl. 810 lm
- Dimensions : L290 L290 H60
- Specifications : Classe I, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : Gris/blanc - Plastique
- Branchement électrique : Sucre
- En Belgique, ce produit convient également à un montage mural ou au plafond.



EOC

318148716

VRG

BF

Prix indicatifs

47,95



Twirly ceiling lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1 x 17 W incl. 1100 lm
- Dimensions : L350 L350 H60
- Specifications : Classe I, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : Blanc - Plastique
- Branchement électrique : Sucre
- En Belgique, ce produit convient également à un montage mural ou au plafond.



EOC

318153116

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Cinnabar ceiling lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1 x 6 W incl. 480 lm
- Dimensions : L250 L250 H70
- Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Blanc - Plastique
- Branchement électrique : Sucre


EOC

333613116

VRG

BF

Prix indicatifs

16,49



Cinnabar ceiling lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1 x 16 W incl. 1100 lm
- Dimensions : L320 L320 H79
- Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Blanc - Plastique
- Branchement électrique : Sucre


EOC

333623116

VRG

BF

Prix indicatifs

32,95



Cinnabar ceiling lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1 x 22 W incl. 1400 lm
- Dimensions : L404 L404 H106
- Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Blanc - Plastique
- Branchement électrique : Sucre


EOC

333653116

VRG

BF

Prix indicatifs

54,95

Particon single spot LED



- Source lumineuse : Power LED - 1x 4,5 W incl. 290 lm
- Dimensions : L150 L125 H115
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium brossé - aluminium
- Branchement électrique : sucre



EOC

531504816

VRG

BF

Prix indicatifs

109,95

Playful wall lamp



- Source lumineuse : CFL-I 2G7 - 2x 11 W incl. 900 lm
- Dimensions : L414 L287 H59
- Specifications : Classe 2, IP20
- Couleur / matériau : blanc - plastique
- Branchement électrique : sucre



Peace wall lamp



- Source lumineuse : CFL-I 2G7 - 1x 11 W incl. 900 lm
- Dimensions : L286 L98 H60
- Specifications : Classe 2, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

301853116


VRG

BF

Prix indicatifs

84,95

Peace wall lamp



- Source lumineuse : CFL-I 2G11 - 1x 36 W incl. 2900 lm
- Dimensions : L510 L98 H60
- Specifications : Classe 1, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

304223116

VRG

BF

Prix indicatifs

129,95



Galax wall lamp LED

- Source lumineuse : LED - 2x 2,5 W incl. 2x 180 lm
- Dimensions : L133 L31 H100
- Specifications : Classe 1, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : mat chromé - métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

455901716

VRG

BF

Prix indicatifs

94,95



Galax wall lamp LED

- Source lumineuse : LED - 2x 2,5 W incl. 2x 180 lm
- Dimensions : L133 L31 H100
- Specifications : Classe 1, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

455903116

VRG

BF

Prix indicatifs

84,95



Galax wall lamp LED

- Source lumineuse : LED - 4x 2,5 W incl. - 2x 350 lm
- Dimensions : L213 L31 H103
- Specifications : Classe 1, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : mat chromé - métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**


455911716

VRG

BF

Prix indicatifs

129,95



Galax wall lamp LED

- Source lumineuse : LED - 4x 2,5 W incl. 2x 350 lm
- Dimensions : L213 L31 H103
- Specifications : Classe 1, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

455913116

VRG

BF

Prix indicatifs

119,95



Dawn wall lamp

- Source lumineuse : CFL-I E14 - 1x 12 W incl.
- Dimensions : L301 L83 H80
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : mat chromé - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC


332321716

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

59,95



Date wall lamp

- Source lumineuse : Power LED - 1x 1 W 210 lm
- Dimensions : L200 L35 H200
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

336223116

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

84,95



Metric wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 2x 2 W incl. 260 lm
- Dimensions : L74 L70 H119
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - aluminium
- Branchement électrique : sucre



Metric wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 2x 2 W incl. 260 lm
- Dimensions : L74 L70 H119
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : gris - aluminium
- Branchement électrique : sucre





Watch wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
- Dimensions : L105 L30 H207
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

336204816

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Watch wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
- Dimensions : L105 L30 H207
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

336203116

VRG

BF

Prix indicatifs

64,95



Countdown wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
- Dimensions : L170 L30 H172
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

336214816

VRG

BF

Prix indicatifs

74,95



Countdown wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
- Dimensions : L170 L30 H172
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

336213116

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95



Novum wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4,5 W incl. 340 lm
- Dimensions : L153 L107 H155
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : mat chromé - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

360521716

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

94,95



Novum wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4,5 W incl. 340 lm
- Dimensions : L153 L107 H155
- Specifications : Classe I, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



Teqno single spot LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 6 W incl. 290 lm
- Dimensions : L90 L115 H181
- Specifications : Classe I, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

564204816

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

79,95



Lina wall lamp

- Source lumineuse : Power LED - 1x 6,5 W incl. 270 lm
- Dimensions : L100 L478 H125
- Specifications : Classe I, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : mat chromé - métal
- Branchement électrique : sucre





Race single spot

- Source lumineuse : halogène GU10 - 1x 35 W incl.
- Dimensions : L114 L114 H131
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Runner single spot

- Source lumineuse : halogène GU10 - 1x 35 W incl.
- Dimensions : L140 L90 H107
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Runner single spot

- Source lumineuse : halogène GU10 - 1x 35 W incl.
- Dimensions : L110 L90 H107
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



Cypress single spot LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : L76 L135 H120
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : chromé - plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

532201116

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

54,95



Clockwork single spot LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Dimensions : L110 L110 H90
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

531704816

VRG

BF

Prix indicatifs

59,95



Clockwork single spot LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Dimensions : L110 L110 H90
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

531703116

VRG

BF

Prix indicatifs

59,95



Millenium single spot LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Dimensions : L110 L110 H127
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

531904816

VRG

BF

Prix indicatifs

59,95



Millenium single spot LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Dimensions : L110 L110 H127
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

531903116

VRG

BF

Prix indicatifs

59,95



Rimus single spot LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : L70 L138 H112
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre


EOC

532704816

VRG

BF

Prix indicatifs

42,95



Rimus single spot LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : L70 L138 H112
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre


EOC

532703116

VRG

BF

Prix indicatifs

42,95



Buckeye wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Dimensions : L151 B80 H140
- Specifications : Classe 2, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : verre blanc
- Branchement électrique : sucre


EOC


330511116

VRG

BF

Prix indicatifs

39,95



Celadon wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Dimensions : L179 B80 H100
- Specifications : Classe 2, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : verre blanc
- Branchement électrique : sucre


EOC

330521716

VRG

BF

Prix indicatifs

37,95



Oval wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Dimensions : L135 B93 H159
- Specifications : Classe 2, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : verre blanc
- Branchement électrique : sucre


EOC

310743116

VRG

BF

Prix indicatifs

42,95



Oval wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Dimensions : L135 B93 H159
- Specifications : Classe 2, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : verre blanc/gris
- Branchement électrique : sucre


EOC

310748716

VRG

BF

Prix indicatifs

42,95



Oval wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Dimensions : L135 B93 H159
- Specifications : Classe 2, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : verre mat opaque
- Branchement électrique : sucre


EOC

310745616

VRG

BF

Prix indicatifs

44,95



Hopsack wall lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1 x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : L100 L90 H140
- Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Mat chromé - Métal
- Branchement électrique : Sucre


EOC

333111716

VRG

BF

Prix indicatifs

64,95



Drava wall lamp white

- Source lumineuse : LED - 1x 6,5 W incl. 600 lm
- Dimensions : L125 D115 H106
- Specifications : Classe II, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

335153116

VRG

BF

Prix indicatifs

42,95



Galileo recessed LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : L100 L100 H39
- Specifications : Classe 2&3 (driver/source lumineuse), IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : chromé - aluminium
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø74



EOC

590811116

VRG

BF

Prix indicatifs

34,95



Galileo recessed LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : L100 L100 H39
- Specifications : Classe 2&3 (driver/source lumineuse), IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : mat chromé - aluminium
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø74



EOC

590811716

VRG

BF

Prix indicatifs

34,95



Galileo recessed LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : L100 L100 H39
- Specifications : Classe 2&3 (driver/source lumineuse), IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - aluminium
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø74



EOC

590813116

VRG

BF

Prix indicatifs

29,95



Acamar recessed

- Source lumineuse : halogène GU10 - 1x 35 W incl.
- Dimensions : L100 L100 H39
- Specifications : Classe 2, IP23
- Couleur / matériau : mat chromé - métal
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø92



Nash recessed



- Source lumineuse : Power LED - 1x 3,5 W incl.
- Dimensions : D84 H100
- Specifications : Classe 2, IP23
- Couleur / matériau : mat chromé - aluminium
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø74



Nash recessed



- Source lumineuse : Power LED - 1x 3,5 W incl.
- Dimensions : D84 H100
- Specifications : Classe 2, IP23
- Couleur / matériau : blanc - aluminium
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø74



Ellipse recessed LED



- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : D91 H39
- Specifications : Classe 2&3 (driver/source lumineuse), IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : chromé - aluminium
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø74

**EOC**

590311116

VRG

BF

Prix indicatifs

34,95

Ellipse recessed LED



- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : D91 H39
- Specifications : Classe 2&3 (driver/source lumineuse), IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : mat chromé - aluminium
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø74

**EOC**

590311716

VRG

BF

Prix indicatifs

34,95



Ellipse recessed LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : D100 H39
- Specifications : Classe 2&3 (driver/source lumineuse), IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - aluminium
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø 74



EOC

590313116

VRG

BF

Prix indicatifs

29,95



Avior recessed

- Source lumineuse : halogène AR111 G53 - 1x 30 W incl.
- Dimensions : D167 H80
- Specifications : Classe 2&3, IP23
- Couleur / matériau : mat chromé - métal
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø 155 mm



Sceptrum recessed LED

- Source lumineuse : Power LED - 3 x 3 W incl. 3 x 180 lm
- Dimensions : L95 L95
- Specifications : Classe II, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Mat chromé - Plastique
- Branchement électrique : Sucre



EOC

591001716

VRG

BF

Prix indicatifs

49,95



Sceptrum recessed LED

- Source lumineuse : Power LED - 3 x 3 W incl. 3x 180 lm
- Dimensions : L95 L95
- Specifications : Classe II, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Blanc - Plastique
- Branchement électrique : Sucre



EOC

591003116

VRG

BF

Prix indicatifs

37,95

Sceptrum recessed LED



- Source lumineuse : Power LED - 3 x 3 W incl. 3x 180 lm
- Dimensions : L95 L96
- Specifications : Classe II, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Gris - Plastique
- Branchement électrique : Sucre



EOC

591008716

VRG

BF

Prix indicatifs

37,95

Virgo recessed



- Source lumineuse : halogène GU10 - 3 x 30 W
- Dimensions : L66 L66
- Specifications : Classe II, IP23, 1.000 heures
- Couleur / matériau : Mat chromé - Métal
- Branchement électrique : Sucre



Fresco recessed



- Source lumineuse : halogène GU10 - 3 x 50 W
- Dimensions : L100 L100
- Specifications : Classe II, IP23, 2.000 heures
- Couleur / matériau : Mat chromé - Plastique
- Branchement électrique : Sucre



Asterope recessed white



- Source lumineuse : LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Dimensions : L122 D122
- Specifications : Classe 2&3, IP20, 30.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

591803116

VRG

BF

Prix indicatifs

49,95



Asterope recessed aluminium

- Source lumineuse : LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Dimensions : L122 D122
- Specifications : Classe 2&3, IP20, 30.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

591804816

VRG

BF

Prix indicatifs

49,95



Asterope recessed white

- Source lumineuse : LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Dimensions : L122 D122
- Specifications : Classe III, IP20, 30.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

591833116

VRG

BF

Prix indicatifs

139,95



Asterope recessed aluminium

- Source lumineuse : LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Dimensions : L122 D122
- Specifications : Classe III, IP20, 30.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

591834816

VRG

BF

Prix indicatifs

139,95



Porrima recessed nickel

- Source lumineuse : LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Dimensions : L100 D100
- Specifications : Classe 2&3, IP20, 30.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

591901716

VRG

BF

Prix indicatifs

47,95

Porrima recessed nickel



- Source lumineuse : LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Dimensions : L100 D100
- Specifications : Classe III, IP20, 30.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

591931716

VRG

BF

Prix indicatifs

119,95

Rastaban recessed white



- Source lumineuse : Power LED - 1x 20 W incl. 1880 lm
Dimensions : L225 D225
Specifications : Classe II, IP20, 20.000 heures
Couleur / matériau : blanc - métal
Branchement électrique : sucre



Alcyone recessed white



- Source lumineuse : Power LED - 1x 6 W incl. 500 lm
- Dimensions : L115 D115
- Specifications : Classe II, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - plastique
- Branchement électrique : sucre



Alcyone recessed white



- Source lumineuse : Power LED - 1x 7,5 W incl. 630 lm
- Dimensions : L142 D142
- Specifications : Classe II, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - plastique
- Branchement électrique : sucre





Fast single spot

- Source lumineuse : halogène G9 - 1x 42 W incl.
- Dimensions : L162 L97 H190
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Fast special form

- Source lumineuse : halogène G9 - 2x 42 W incl.
- Dimensions : L162 L126 H343
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Fast bar spot

- Source lumineuse : halogène G9 - 3x 42 W incl.
- Dimensions : L466 L126 H183
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Particon bar/tube LED

- Source lumineuse : Power LED - 2x 4,5 W incl. 580 lm
- Dimensions : L289 L125 H115
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium brossé - aluminium
- Branchement électrique : sucre



EOC

531524816

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

219,00



Particon bar/tube LED

- Source lumineuse : Power LED - 4x 4,5 W incl. 1170 lm
- Dimensions : L567 L125 H115
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium brossé - aluminium
- Branchement électrique : sucre



EOC

531544816

VRG

BF

Prix indicatifs

399,00



Syon ceiling lamp LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 6 W incl. 290 lm
- Dimensions : D158 H57
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - aluminium
- Branchement électrique : sucre



Afzelia plate/spiral LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : L90 L90 H90
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

532004816

VRG

BF

Prix indicatifs

42,95



Afzelia plate/spiral LED

- Source lumineuse : Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Dimensions : L90 L90 H90
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

532003116

VRG

BF

Prix indicatifs

42,95



Afzelia plate/spiral LED

- Source lumineuse : Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Dimensions : L176 L90 H90
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

532024816

VRG

BF

Prix indicatifs

84,95



Afzelia plate/spiral LED

- Source lumineuse : Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Dimensions : L176 L90 H90
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

532023116

VRG

BF

Prix indicatifs

84,95



Pillar ceiling plate

- Source lumineuse : halogène GU10 - 1x 35 W incl.
- Dimensions : D103 H120
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : noir - métal
- Branchement électrique : sucre



Pillar ceiling plate

- Source lumineuse : halogène GU10 - 1x 35 W incl.
- Dimensions : D103 H120
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre





Pillar ceiling plate

- Source lumineuse : halogène GU10 - 2x 35 W incl.
- Dimensions : L193 L103 H120
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : noir - métal
- Branchement électrique : sucre



Pillar ceiling plate

- Source lumineuse : halogène GU10 - 2x 35 W incl.
- Dimensions : L193 L103 H120
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



Pillar plate/spiral

- Source lumineuse : halogène GU10 - 3x 35 W incl.
- Dimensions : L203 L190 H120
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : noir - métal
- Branchement électrique : sucre



Pillar plate/spiral

- Source lumineuse : Power LED - 2x 6 W incl. 580 lm
- Dimensions : L203 L190 H120
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



Tegno bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 2x 4,5 W incl. 580 lm
- Dimensions : L265 L90 H115
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

564224816

VRG

BF

Prix indicatifs

159,95

Tegno bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 4x 4,5 W incl. - 1170 lm
- Dimensions : L525 L90 H115
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

564244816

VRG

BF

Prix indicatifs

299,00

Clockwork bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Dimensions : L255 L93 H90
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

531723116

VRG

BF

Prix indicatifs

119,95

Clockwork bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Dimensions : L255 L93 H90
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

531724816

VRG

BF

Prix indicatifs

119,95

Clockwork bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Dimensions : L628 L93 H90
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

531743116

VRG

BF

Prix indicatifs

229,00

Clockwork bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Dimensions : L628 L93 H90
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

531744816

VRG

BF

Prix indicatifs

229,00

Millenium bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Dimensions : L260 L70 H127
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

531924816

VRG

BF

Prix indicatifs

119,95

Millenium bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Dimensions : L260 L70 H127
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

531923116

VRG

BF

Prix indicatifs

119,95

Millenium bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Dimensions : L1006 L160 H149
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

531944816

VRG

BF

Prix indicatifs

229,00

Millenium bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Dimensions : L1006 L106 H149
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

531943116

VRG

BF

Prix indicatifs

229,00

Rimus bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Dimensions : L243 L70 H95
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

532724816

VRG

BF

Prix indicatifs

89,95

Rimus bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Dimensions : L243 L70 H95
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

532723116

VRG

BF

Prix indicatifs

89,95



Rimus plate/spiral LED

- Source lumineuse : Power LED - 3x 3 W incl. 500 lm
- Dimensions : D199 H95
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

532794816

VRG

BF

Prix indicatifs

139,95



Rimus plate/spiral LED

- Source lumineuse : Power LED - 3x 3 W incl. 500 lm
- Dimensions : D199 H95
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

532793116

VRG

BF

Prix indicatifs

139,95



Rimus bar/tube LED

- Source lumineuse : Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Dimensions : L633 L70 H95
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : aluminium - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC


532744816

VRG

BF

Prix indicatifs

169,95



Rimus bar/tube LED

- Source lumineuse : Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Dimensions : L633 L70 H95
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

532743116

VRG

BF

Prix indicatifs

169,95

Cypress bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Dimensions : L355 L135 H139
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : chromé - plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

532221116

VRG

BF

Prix indicatifs

109,95

Cypress plate/spiral LED



- Source lumineuse : Power LED - 3x 3 W incl. 500 lm
- Dimensions : L325 L323 H139
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : chromé - plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

532291116

VRG

BF

Prix indicatifs

159,95

Cypress special form LED



- Source lumineuse : Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Dimensions : L967 L160 H139
- Specifications : Classe 1, IP20, 20.000 heures
- Couleur / matériau : chromé - plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

532241116

VRG

BF

Prix indicatifs

199,95

Race ceiling plate



- Source lumineuse : halogène GU10 - 2x 35 W incl.
- Dimensions : L305 L80 H131
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Race ceiling plate



- Source lumineuse : halogène GU10 - 3x 35 W incl.
- Dimensions : L525 L80 H131
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Race ceiling plate



- Source lumineuse : halogène GU10 - 4x 35 W incl.
- Dimensions : L243 L243 H130
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Runner bar/tube



- Source lumineuse : halogène GU10 - 2x 35 W incl.
- Dimensions : L305 L90 H109
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Runner bar/tube



- Source lumineuse : halogène GU10 - 2x 35 W incl.
- Dimensions : L305 L90 H109
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



Runner bar/tube



- Source lumineuse : halogène GU10 - 3x 35 W incl.
- Dimensions : L480 L90 H109
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Runner bar/tube



- Source lumineuse : halogène GU10 - 3x 35 W incl.
- Dimensions : L480 L90 H109
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



Runner plate/spiral



- Source lumineuse : halogène GU10 - 4x 35 W incl.
- Dimensions : L240 L240 H109
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : aluminium brossé - métal
- Branchement électrique : sucre



Runner plate/spiral



- Source lumineuse : halogène GU10 - 4x 35 W incl.
- Dimensions : L240 L240 H109
- Specifications : Classe I, IP20
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre





STAR plate/spiral LED

- Source lumineuse : Power LED - 3 x 3 W incl 500 lm
- Dimensions : L198 L198 H82
- Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Blanc - Aluminium
- Branchement électrique : Sucre



EOC

562433116

VRG

BF

Prix indicatifs

79,95



STAR plate/spiral LED

- Source lumineuse : Power LED - 3 x 3 W incl 500 lm
- Dimensions : L198 L198 H82
- Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Aluminium brossé - Aluminium
- Branchement électrique : Sucre



EOC

562434816

VRG

BF

Prix indicatifs

79,95



STAR bar/tube LED

- Lichtbron:Power LED - 2 x 3 W incl. 330 lm
- Dimensions : L198 L60 H82
- Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Blanc - Aluminium
- Branchement électrique : Sucre



EOC

562423116

VRG

BF

Prix indicatifs

49,95



STAR bar/tube LED

- Lichtbron : Power LED - 2 x 3 W incl. 330 lm
- Dimensions : L198 L198 H82
- Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Aluminium brossé - Aluminium
- Branchement électrique : Sucre



EOC

562424816

VRG

BF

Prix indicatifs

49,95

STAR bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 4 x 3 W incl. 670 lm
- Dimensions : L560 L60 H82
- Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Blanc - Aluminium
- Branchement électrique : Sucre



EOC

562443116

VRG

BF

Prix indicatifs

89,95

STAR bar/tube LED



- Source lumineuse : Power LED - 4 x 3 W incl. 670 lm
- Dimensions : L560 L60 H83
- Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Aluminium brossé - Aluminium
- Branchement électrique : Sucre



EOC

562444816

VRG

BF

Prix indicatifs

89,95

STAR single spot LED



Source lumineuse : Power LED - 1 x 3 W incl. 170 lm
 Dimensions : L118 L60 H82
 Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
 Couleur / matériau : Blanc - Aluminium
 Branchement électrique : Sucre



EOC

562403116

VRG

BF

Prix indicatifs

26,95

STAR single spot LED



Source lumineuse : Power LED - 1 x 3 W incl. 170 lm
 Dimensions : L118 L60 H82
 Specifications : Classe I, IP20, 15.000 heures
 Couleur / matériau : Aluminium brossé - Aluminium
 Branchement électrique : Sucre



EOC

562404816

VRG

BF

Prix indicatifs

26,95

FAST bar/tube



- Source lumineuse : halogène G9 - 4 x 42 W incl.
- Dimensions : L618 L126 H183
- Specifications : Classe I, IP20, 2.000 heures
- Couleur / matériau : Aluminium brossé - Métal
- Branchement électrique : Sucre



Spur single spot nickel



- Source lumineuse : LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Dimensions : L110 D110 H105
- Specifications : Classe I, IP20, 30.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533101716

VRG

BF

Prix indicatifs

59,95

Dender single spot nickel



- Source lumineuse : LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Dimensions : L82 D82 H129
- Specifications : Classe I, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533401716

VRG

BF

Prix indicatifs

22,95

Dender single spot white



- Source lumineuse : LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Dimensions : L82 D82 H129
- Specifications : Classe I, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533403116

VRG

BF

Prix indicatifs

22,95



County single spot nickel

- Source lumineuse : LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Dimensions : L88 D88 H129
- Specifications : Classe I, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533501716

VRG

BF

Prix indicatifs

22,95



County single spot bronze

- Source lumineuse : LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Dimensions : L88 D88 H129
- Specifications : Classe I, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : brun - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533500616

VRG

BF

Prix indicatifs

24,95



Spur bar/tube nickel

- Source lumineuse : LED - 2x 4,5 W incl. 2x 500 lm
- Dimensions : L270 D100 H105
- Specifications : Classe I, IP20, 30.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533121716

VRG

BF

Prix indicatifs

99,95



Dender bar/tube nickel

- Source lumineuse : LED - 2x 4 W incl. 2x 330 lm
- Dimensions : L242 D82 H137
- Specifications : Classe I, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533421716

VRG

BF

Prix indicatifs

47,95

Dender bar/tube white



- Source lumineuse : LED - 2x 4 W incl. 2x 330 lm
- Dimensions : L242 D82 H137
- Specifications : Classe I, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533423116

VRG

BF

Prix indicatifs

47,95

Dender bar/tube nickel



- Source lumineuse : LED - 4x 4 W incl. 4x 330 lm
- Dimensions : L640 D82 H137
- Specifications : Classe I, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533441716

VRG

BF

Prix indicatifs

89,95

Dender bar/tube white



- Source lumineuse : LED - 4x 4 W incl. 4x 330 lm
- Dimensions : L640 D82 H137
- Specifications : Classe I, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533443116

VRG

BF

Prix indicatifs

89,95

Spur plate/spiral nickel



- Source lumineuse : LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Dimensions : L472 D100 H105
- Specifications : Classe I, IP20, 30.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533131716

VRG

BF

Prix indicatifs

139,95

Dender plate/spiral nickel



- Source lumineuse : LED - 3x 4 W incl. 3x 330 lm
- Dimensions : L222 D222 H137
- Specifications : Classe I, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : gris - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533431716

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95

Dender plate/spiral white



- Source lumineuse : LED - 3x 4 W incl. 3x 330 lm
- Dimensions : L222 D222 H137
- Specifications : Classe I, IP20, 25.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

533433116

VRG

BF

Prix indicatifs

69,95