



# Lighting Catalogue

## Philips

**Eclairage domestique**

Salle de bain

**PHILIPS**

# Lexique éclairage domestique

---

Le nouveau chapitre 'Éclairage domestique' comprend un nouvel assortiment de quelque 200 armatures contemporaines décoratives pour des applications à l'intérieur de la maison et aux alentours. Cette gamme d'éclairage décoratif succède au portefeuille Podium for the Home. Qu'il s'agisse d'applications dans une salle de séjour, une salle de bains, un bureau ou en plein air, chaque solution d'éclairage LED crée l'ambiance souhaitée par votre client.

Les luminaires sont fabriqués à partir de matériaux nobles, tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et le verre. Le design et la qualité de ces solutions d'éclairage vous permettent, à vous ou à votre client, de mettre en avant votre souci de l'élégance dans tous les environnements.

Tous les produits de la gamme Philips Éclairage décoratif sont écoénergétiques. La majeure partie a été équipée de Power LED longue durée. Lorsque les armatures ne sont pas équipées de LED, il est possible, dans la plupart des cas, de proposer une solution LED retrofit.

Tous les luminaires à LED sont équipés de modules à LED de 2700 Kelvin. Cette couleur d'un blanc chaud est parfaite pour les applications résidentielles. L'IRC (ou Indice de Rendu des Couleurs) est >85 pour garantir des couleurs véritables et créer une ambiance chaleureuse.

Que vous soyez en quête de lumière éclatante pour la salle de bains, fonctionnelle pour le bureau ou d'éclairage inaltérable pour l'extérieur, Philips Éclairage décoratif a la solution, pour que vous vous sentiez bien chez vous.


## Légendes


	Interrupteur marche/arrêt
	L'article est gradable
	Peut s'utiliser avec un variateur mural
	Réglable en hauteur
	Source lumineuse orientable
	Peut tourner librement
	Convient à un montage horizontal et vertical
	Convient à un montage mural et au plafond
	Capteur infrarouge
	Lumière bidirectionnelle


## Explication des LED (incluses)

Power LED, driver et câblage inclus:

- Blanc chaud (2700 K)
- Ra > 85
- 13.000 cycles

2 W LED = 115 lm = Lumière 15W 

6 W LED = 350 lm = Lumière 56W 

13 W LED = 435 lm = Lumière 65W 

La majorité des produits LED sont gradables.

Ils sont indiqués par le symbole . Le variateur préconisé doit être à coupure de fin de phase et de mode capacitif.





## Baume ceiling lamp LED

- Source lumineuse : LED - 3x 3 W incl. 800 lm
- Dimensions : D262 H71
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - plastique
- Branchement électrique : sucre



### EOC

320533116

### VRG

BF

### Prix indicatifs

99,95



## Cool ceiling lamp LED

- Source lumineuse : LED - 3x 4 W incl. 820 lm
- Dimensions : D352 H78
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



### EOC

320633116

### VRG

BF

### Prix indicatifs

139,95



## Seru ceiling lamp LED

- Source lumineuse : LED - 3x 4,5 W incl. 1060 lm
- Dimensions : L364 L340 H66
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



### EOC

320653116

### VRG

BF

### Prix indicatifs

169,95



## Beach ceiling lamp

- Source lumineuse : TL5 Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Dimensions : D360 H55
- Specifications : Classe 1, IP44
- Couleur / matériau : mat chromé - plastique, métal
- Branchement électrique : sucre

### EOC

320701716

### VRG

BF

### Prix indicatifs

99,95



### Thermen ceiling lamp

- Source lumineuse : TL5 Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Dimensions : L400 L400 H65
- Specifications : Classe 1, IP44
- Couleur / matériau : gris - verre, métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

320828716

**VRG**

BF

**Prix  
indicatifs**

99,95



### Spa ceiling lamp

- Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl. 1250 lm
- Dimensions : D260 H120
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : blanc - verre
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

320053116

**VRG**

BF

**Prix  
indicatifs**

47,95



### Salts ceiling lamp

- Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl.
- Dimensions : D315 H100
- Specifications : Classe 1, IP44
- Couleur / matériau : mat chromé - métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

320101716

**VRG**

BF

**Prix  
indicatifs**

42,95



### Fountain ceiling lamp

- Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl.
- Dimensions : D350 H95
- Specifications : Classe 1, IP21
- Couleur / matériau : mat verre - verre
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

320206716

**VRG**

BF

**Prix  
indicatifs**

37,95

Salle de  
bain



## Pool ceiling lamp

- Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl.
- Dimensions : D270 H110
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : blanc - verre
- Branchement électrique : sucre

Plafonnier

**EOC**

320813116

**VRG**

BF

**Prix  
indicatifs**

49,95



## Hotstone wall lamp LED

- Source lumineuse : LED – 2x 2,5 W incl. 350 lm
- Dimensions : L146 L147 H67
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : chromé – métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



**EOC**

340491116

**VRG**

BF

**Prix  
indicatifs**

99,95



## Hotstone wall lamp LED

- Source lumineuse : LED – 4x 2,5 W incl. 2x 350 lm
- Dimensions : L346 L144 H59
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : chromé – métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



**EOC**

340501116

**VRG**

BF

**Prix  
indicatifs**

189,95



## Care wall lamp

- Source lumineuse : CFL-I E14 – 1x 12 W incl. 737 lm
- Dimensions : L91 L134 H180
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : chromé – verre, métal
- Branchement électrique : sucre

**EOC**

341071116

**VRG**

BF

**Prix  
indicatifs**

54,95



## Fit wall lamp LED

- Source lumineuse : LED – 2x 2,5 W incl. 350 lm
- Dimensions : L333 L64 H63
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : chromé – métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



**EOC**

340581116

**VRG**

BF

**Prix  
indicatifs**

79,95



## Fit wall lamp LED

- Source lumineuse : LED – 3x 2,5 W incl. 520 lm
- Dimensions : L483 L67 H63
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : chromé – métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



### EOC

340591116

### VRG

BF

### Prix indicatifs

99,95



## Vitalise wall lamp

- Source lumineuse : TL G5 – 1x 8 W incl. – 470 lm
- Dimensions : L388 L77 H60
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : chromé – verre, métal
- Branchement électrique : sucre



### EOC

340931116

### VRG

BF

### Prix indicatifs

79,95



## Vitalise wall lamp

- Source lumineuse : TL G5 – 1x 13 W incl. – 1000 lm
- Dimensions : L616 L77 H60
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : chromé – verre, métal
- Branchement électrique : sucre



### EOC

340941116

### VRG

BF

### Prix indicatifs

94,95



### Wash recessed

- Source lumineuse : halogène GU10 – 1x 35 W incl. 200 lm
- Dimensions : D105 H150
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : chromé – métal
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø 90 mm



### Wash recessed

- Source lumineuse : halogène GU10 – 1x 35W incl. 200 lm
- Dimensions : D105 H150
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : mat chromé – métal
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø 90 mm



### Tub recessed LED

- Source lumineuse : Power LED – 1x 6 W incl. 290 lm
- Dimensions : D92 H57
- Specifications : Classe 3, IP65, 20.000 heures
- Couleur / matériau : mat chromé – verre
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø 80 mm



### Roots recessed

- Source lumineuse : halogène GU10 – 3x 35W incl.
- Dimensions : D100 H39
- Specifications : Classe 2, IP23
- Couleur / matériau : mat chromé – métal
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø80



## Roots recessed



- Source lumineuse : halogène GU10 – 3x 35 W incl.
- Dimensions : D100 H39
- Specifications : Classe 2, IP23
- Couleur / matériau : chromé – métal
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø 80

## Skin wall lamp



- Source lumineuse : Power LED – 2 x 3 W incl. 540 lm
- Dimensions : L280 L110 H69
- Specifications : Classe II, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Chromé – Plastique
- Branchement électrique : Sucre



### EOC

340241116

### VRG

BF

### Prix indicatifs

54,95