

# Table de combinaison Lampes-Ballasts

Table de combinaison Lampes-Ballasts

Lampes à décharges compactes électromagnétiques

## Lampes à décharges compactes électromagnétiques

| Lampe                        | W   | Description                            | EOC      | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Amorceur  | Connexion | Condensateur | Puissance du système (W) | Amorçage (A) | Fonctionnement (A) | Schémas de câblage | Prix brut | VRG |
|------------------------------|-----|--|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-----|
| <b>CDM-T/TC/TP/TD/R111/R</b> |     |  |          |        |        |        |           |           |              |                          |              |                    |                    |           |     |
| <b>CDM-T/TC/TP/TD/R111/R</b> | 35  | BMH 35 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118  | 94021300 | 118    | 61     | 52     | SK(D) 578 | Semi-p.   | 6µF/ 250V    | 47                       | 0,55         | 0,24               | 2                  | 47,60     | BE  |
|                              | 70  | BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118  | 94027500 | 118    | 61     | 52     | SK(D) 578 | Semi-p.   | 12 µF/ 250V  | 86                       | 0,6          | 0,45               | 2                  | 47,60     | BE  |
|                              | 150 | BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134 | 88698600 | 134    | 76     | 65     | SK(D) 578 | Semi-p.   | 18 µF/ 250V  | 167                      | 1,2          | 0,85               | 2                  | 59,30     | BE  |
|                              | 250 | BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160 | 88702000 | 160    | 76     | 65     | SK(D) 578 | Semi-p.   | 32 µF/ 250V  | 273                      | 2,3          | 1,4                | 2                  | 70,85     | BE  |
| <b>SDW-T</b>                 |     |  |          |        |        |        |           |           |              |                          |              |                    |                    |           |     |
| <b>SDW-T</b>                 | 35  | BSL 35 K327 230/240V 50Hz BC1-118      | 94037400 | 118    | 61     | 52     | CSLS 35   | Semi-p.   | 6µF/ 250V    | 40                       | 0,7          | 0,2                | 1                  | 27,35     | BE  |
|                              | 50  | BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118   | 94039800 | 118    | 61     | 52     | CSLS 50   | Semi-p.   | 9µF/ 250V    | 57                       | 0,9          | 0,35               | 1                  | 30,20     | BE  |
|                              | 100 | BSL 100 K307 230/240V 50Hz BC1-118     | 94058900 | 118    | 61     | 52     | CSLS 100  | Semi-p.   | 6µF/ 250V    | 112                      | 1,3          | 0,55               | 1                  | 34,85     | BE  |
| <b>MHN/W-TD</b>              |     |  |          |        |        |        |           |           |              |                          |              |                    |                    |           |     |
| <b>MHN/W-TD</b>              | 70  | BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118  | 94027500 | 118    | 61     | 52     | SK(D) 578 | Semi-p.   | 12 µF/ 250V  | 92                       | 0,6          | 0,45               | 2                  | 47,60     | BE  |
|                              | 150 | BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134 | 88698600 | 134    | 76     | 65     | SK(D) 578 | Semi-p.   | 20 µF/ 250V  | 170                      | 1,2          | 0,85               | 2                  | 59,30     | BE  |
|                              | 250 | BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160 | 88702000 | 160    | 76     | 65     | SK(D) 578 | Semi-p.   | 32 µF/ 250V  | 280                      | 2,3          | 1,4                | 2                  | 70,85     | BE  |