



PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Luminaires intérieurs

Lampadaires

Les prix bruts et spécifications indiqués dans cette brochure
sont valables à partir du 15 juin 2019 jusqu'à la prochaine édition.

Produits et prix – BeLux

'19

Smart Balance FFS, SpaceWise




- Le moyen le plus simple de profiter du confort visuel et des économies d'énergie, sans aucun câble de données exposé
- Mise en service aisée via la télécommande
- Liberté et flexibilité dans les espaces de travail avec les luminaires connectés



Avec Philips SpaceWise, les clients peuvent profiter des avantages très concrets des commandes, tels que les économies d'énergie, le confort visuel et le contrôle personnel, sans toutefois devoir créer une infrastructure câblée.

- Les luminaires disposent d'un récepteur sans fil ou sont connectés à un récepteur sans fil en tant que luminaire esclave
- Une télécommande permet de connecter aisément les luminaires dans un réseau
- Des réseaux supplémentaires peuvent être définis, tous les luminaires appartenant à un réseau spécifique se comportent de la même manière
- Tous les luminaires dans la pièce/l'espace paysager peuvent être reliés dans un réseau
- Le réseau sans fil peut être connecté au système de gestion du bâtiment
- Type: FS484F (version SWZ)
- Source lumineuse: Philips Fortimo LED Line 1R
- Puissance: 100 W
- Largeur de faisceau: 102°
- Flux lumineux: 12 500 lm
- Température de couleur corrélée: 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Taux de défaillance du ballast: 1% pour 5 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 °C
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à +40 °C
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 230 ou 240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Intégré
- Entrée système de commandes: DALI
- Matériau: Extrémité et poteau : aluminium laqué
- Commande: Blanc (WH) comparable à RAL9003
- Optique: Optique à microlentilles, acrylique transparent (ACC-MLO)
- Connexion: Câble, longueur 250 cm, avec prise CEE7 (CCE)
- Installation: Le luminaire est précâblé avec une prise secteur

- Remarques: Peut être commandé comme un système



Product

FS484F LED125S/840 PSD-T SWZ ACL WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
11084100	FS484F LED125S/840 PSD-T SWZ ACL WH	1	1270.00€



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be