

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Luminaires intérieurs

Montage mural

15 Mars 2019

Produits et prix – BeLux

'19

CoreLine Hublot



- Jusqu'à 88 % d'économies d'énergie par rapport à une solution traditionnelle
- Retour sur investissement < 1 an
- Hublot fonctionnel et décoratif pour une utilisation intérieure et extérieure



Que ce soit pour un nouvel immeuble ou une rénovation d'un espace existant, les clients veulent bénéficier de solutions d'éclairage de qualité, des économies d'énergie et un minimum de maintenance. La nouvelle gamme CoreLine Hublot LED permet de remplacer des hublots conventionnels équipés de lampes fluocompactes.


- Design discret
- Une gamme complète permettant de remplacer des hublots traditionnels avec 1 x 18W/26W et 2 x 18W/26W
- Gradation à coupure fin de phase ou gradation DALI
- Détecteurs de mouvement standard et avancé disponibles
- Installation murale ou plafonnier, intérieur ou extérieur
- Le diffuseur opalisé garantit un éclairage homogène et un grand confort visuel
- Eclairage de secours disponible
- Type: WL120V (version ronde)
- Lampe: Module LED non remplaçable
- Consommation (+/-10 %): 8 W (version LED5S)
- Angle d'ouverture: 120°
- Flux lumineux: 500 lm (version LED5S)
- Température de couleur: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
- Durée de vie L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie L90B50: 15 000 heures
- Température ambiante: +25 °C
- Températures de fonctionnement: -20 to +35 °C (Installation murale)
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Gradation PSR en coupure fin de phase
- Options: Détecteur de mouvement (intégré) Éclairage de secours (intégré) : 3 heures (EL3)
- Matériaux: Diffuseur : polycarbonate haute qualité, résistant aux UV
- Couleur: Blanc (RAL 9010)
- Vasque optique: Diffuseur en polycarbonate
- Connexion: Connecteur à poussoir
- Maintenance: Module LED interne
- Installation: Intérieur en plafonnier



Product
WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH



Product
WL130V LED12S/830 PSU WH



Product
WL131V LED34S/830 PSED WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	1	369.00€
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	1	369.00€
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	1	379.00€
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	1	379.00€
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	1	229.00€
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	1	229.00€
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	1	409.00€
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	1	409.00€
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	1	404.00€
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	1	404.00€
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	1	414.00€
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	1	414.00€
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	1	444.00€
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	1	444.00€
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	1	199.00€
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	1	199.00€
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	1	224.00€
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	1	224.00€
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	1	234.00€
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	1	234.00€
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	1	264.00€
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	1	264.00€
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	1	189.00€
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	1	189.00€
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	1	199.00€
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	1	199.00€
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	1	104.00€
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	1	104.00€
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	1	119.00€
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	1	119.00€
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	1	139.00€
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	1	139.00€

Ledinaire Hublot WL060V




La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés chacun de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.


- Qualité et fiabilité Philips
- Économies d'énergie
- Large gamme d'applications



- Design moderne et discret
- Deux tailles et flux lumineux ; 1 100 lm 30 cm et 1 700 lm 35 cm
- L'IP44 est parfait pour les applications en intérieur
- Vasque opale pour un effet lumineux homogène
- Détection de mouvement et de lumière du jour en option



Product
WL060V LED11S/830 PSU II WH



Product
WL060V LED17S/830 PSU II WH

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
38231599	WL060V LED11S/830 PSU II WH	1	45.00€
38232299	WL060V LED11S/840 PSU II WH	1	45.00€
38233999	WL060V LED17S/830 PSU II WH	1	55.00€
38234699	WL060V LED17S/840 PSU II WH	1	55.00€
38235399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1	75.00€
38236099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1	75.00€



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be