

PHILIPS

Standaard Lichtplan

LED Sportverlichting Tennisbanen 300 lux wedstrijdverlichting



Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met OptiVision LED een tennisbaan kan verlichten. Bent u op zoek naar een alternatieve oplossing voor sportverlichting? Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/standaardlichtplannen of neem contact op met uw Philips contactpersoon.




OptiVision LED BVP525

Toelichting

Dit ontwerp voor een wedstrijdverlichting van 300 lux in gebruik voldoet aan de NSVV richtlijnen voor tennisbaanverlichting.



4 Masten, 12 meter lichtpunthoogte, E.gem 300 lux, U_o>0,70






LED Sportverlichting

Tennisbanen 300 lux – wedstrijdverlichting

4 Masten, 15 meter lichtpunthoogte, E.gem 300 lux, Uo>0,70



4 Masten, 18 meter lichtpunthoogte



BVP525
 Afmetingen in mm.

OptiVision LED BVP525

Productkenmerken

- Grote energiebesparing mogelijk (tot wel 30-70% zuiniger t.o.v. conventionele technologie)
- Uitstekende lichtkwaliteit en uniformiteit gedurende de gehele levensduur
- Levensduur van 10-50 jaar (afhankelijk van de jaarlijkse branduren)
- Toepasbaar in alle recreatieve sport applicaties
- Onderhoudsvriendelijk armatuur door vervangbare driver, LED modules en controls
- 3 jaar standaard garantie met de mogelijkheid voor verlengde garantie
- Beschikbaar met geavanceerde lichtregelsystemen voor meer energiebesparing

LED Sportverlichting

Tennisbanen 300 lux – wedstrijdverlichting

Bestelgegevens

| OptiVision LED BVP525 | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aantal | Type |
| Tennis 1 baan hoekopstelling: | |
| 4 | BVP515 OUT T15 50K 1xLED1290/757 A-NB/30 15% gedimd |
| Tennis 2 banen hoekopstelling: | |
| 4 | BVP525 OUT T15 50K 1xLED1940/757 A-NB/30 10% gedimd |
| Tennis 3 banen hoekopstelling: | |
| 4 | BVP515 OUT T15 50K 1xLED1290/757 A-NB/30 10% gedimd |
| 4 | BVP525 OUT T15 50K 1xLED1940/757 A-NB/30 10% gedimd |
| Baan zijopstelling: | |
| 4 | BVP515 OUT T15 50K 1xLED1290/757 A-MB/30 30% gedimd |
| Tennisbaan 2 banen zijopstelling: | |
| 4 | BVP525 OUT T15 50K 1xLED1940/757 A-MB/30 20% gedimd |
| Tennisbaan 3 banen zijopstelling: | |
| 4 | BVP515 OUT T15 50K 1xLED1290/757 A-MB/30 |
| 4 | BVP515 OUT T15 50K 1xLED1290/757 A-NB/30 |

