


Standaard Lichtplan Tennishal (3 banen)



TBH375

De verlichting voldoet aan de norm NEN-EN 12193 klasse 2 voor tennisbanen indoor voor landelijke en lokale competitie



Uitgangspunten

Behoudfactor:	0,80	
Reflectiefactoren:	Plafond	60%
	Wanden	20%
	Vloeren	20%
Hoogte van het rekenvlak	0,00 m	
Egem	≥ 500 lux	
Emin/Egem	≥ 0,70	

Berekende verlichtingssterkte geldt voor de tennisbaan + uitloopzone
(Reference Area 36x 18 m)

De gebruikte armaturen zijn:

- = 114 - TBH375 2xTL-D58W/830
- = 32 - TBH375 3xTL-D58W/830


Totaal opgenomen vermogen: 17,4 kW

Standaard Lichtplan Tennishal (3 banen)

Productkenmerken

TBH375

- Balbestendige armaturen voor TL-D fluorescentielampen, speciaal ontwikkeld voor toepassing in sporthallen
- Geschikt voor op- en inbouw



TBH375

afmeting in mm

Bestelgegevens

TBH375

Type nummers	EOC	Uitvoering
TBH375 2xTL-D58W HFP	05093500	Hoogfrequent VSA
TBH375 2xTL-D58W HFR PI	63563700	Hoogfrequent dimbaar VSA
TBH375 3xTL-D58W HFP	05096600	Hoogfrequent VSA
TBH375 3xTL-D58W HFR PI	63564400	Hoogfrequent dimbaar VSA

* De armaturen worden geleverd exclusief lampen.

Tip: Gebruik MASTER TL-D Xtra of Xtreme Super 80 lampen met extra lange levensduur.



©2009 Philips Lighting
Alle rechten voorbehouden.

www.lighting.philips.nl