



Philips Lighting Catalogue

Lampen

Spaarlampen (CFL-I)

PHILIPS

Genie



- Spaarlamp in de vorm van een stick
- Kleurweergave Ra 82
- Gemiddelde levensduur 10.000 uur
- Lampvoet E14 en E27
- 80% energiebesparing t.o.v. gloeilamp
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaars

- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp
- Zeer compact
- Voor toepassing in standaard consumentapplicaties
- Schakel over op MASTER Genie voor langere levensduur (MASTER Genie 8 tm 23 W)



Genie 11 W E27

Bestelgegevens

E14 EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
80114210	GENIE 5W WW E14 220-240V 1PF/6	GENIE5WE14	2700	250	A	6	BS	5,35
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	GENIE8WE14	2700	425	A	6	BS	5,35
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	GENIE11WE14	2700	600	A	6	BS	5,35
E27 EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
80117310	GENIE 5W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE5WE27	2700	250	A	6	BS	5,35
80118010	GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE8WE27	2700	425	A	6	BS	5,35
80119710	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE11WE27	2700	600	A	6	BS	5,35
80120310	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE14WE27	2700	810	A	6	BS	5,95
80121010	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE18WE27	2700	1100	A	6	BS	5,95
89713501	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	GENIE23WE27	2700	1450	A	6	BS	5,95

MASTER PL-Electronic




- Professionele MASTER spaarlamp in de vorm van een stick
- Kleurweergave Ra 82
- Gemiddelde levensduur 15.000 uur
- Lampvoet E27
- 80% energiebesparing t.o.v. gloeilamp
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaars


- Top model spaarlamp met levensduur van 15.000 uur
- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp
- Hoge en lage wattages



PL-E 15W E27



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	118	28	34	3	126	40	48
2	141	28	34	4	137	40	48
				5	152	40	48
				6	174	40	48
				7	196	40	48

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Licht stroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
26358200	MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V 1CT/6	PLE8WE27	2700	432	A	6	BM	14,45	1
26368100	MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6	PLE11WE27	2700	600	A	6	BM	14,45	2
75142310	MASTER PLE-R 15W/827 E27 220-240V 1CT/6	PLE15WE27	2700	890	A	6	BM	16,50	3
75143010	MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V 1CT/6	PLE20WE27	2700	1220	A	6	BM	16,50	4
75144710	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	PLE23WE27	2700	1485	A	6	BM	16,50	5
54385110	MASTER PLE-R 27W/827 E27 220-240V 1CT/6	PLE27WE27	2700	1820	A	6	BM	16,50	6
65999610	MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6	PLE33WE27	2700	2250	A	6	BM	16,50	7
21035410	MASTER PLE-R 33W/865 E27 220-240V 1CT/6	PLE33W865E27	6500	2160	A	6	BM	16,50	

Exterieur Outdoor




- Spaarlamp met gematteerde ballon
- Kleurweergave Ra 81
- Gemiddelde levensduur 10.000 uur
- Lampvoet E27
- 80% energiebesparing tov gloeilamp
- Geschikt voor buitenarmaturen, ontsteekt tot -20 °C
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaars

- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp
- Geschikt voor gebruik in buitenarmaturen
- Ontsteekt tot -20 graden
- Zacht diffuus licht



Outdoor 12 W E27



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	135	50	49
2	152	50	49

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
17752400	Outdoor ES 12W WW E27 220-240V 1PF/6	EXT12	2700	630	A	6	BS	15,20	2
17720300	Outdoor ES 16W WW E27 220-240V 1PF/6	EXT16	2700	860	A	6	BS	15,20	2

MASTER PL-Electronic Polar




- Professionele MASTER spaarlamp voorzien van een extra afscherming. Deze lamp is speciaal ontwikkeld voor gebruik in buitenapplicaties
- Kleurweergave Ra 82
- Gemiddelde levensduur 15.000 uur
- Lampvoet E27
- 80% energiebesparing t.o.v. gloeilamp
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaars

- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp
- Speciaal geschikt voor buiten



PL E Polar



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	158	51	48
2	143	51	48


Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
66003910	MASTER PL-E Polar 20W/827 E27 1CH/6	PLEPOLAR20WE27	2700	1200	A	6	BM	18,50	2
66005310	MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	PLEPOLAR23WE27	2700	1485	A	6	BM	18,50	1

MASTERAmbiance



- Professionele spaarlamp in de vorm van een gloeilamp
- Kleurtemperatuur 2700 K
- Kleurweergave Ra 81
- Gemiddelde levensduur 12.000 uur
- Lampvoet E27
- 80% energiebesparing t.o.v. gloeilamp
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaar



Master Softone 12W E27

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	119	60	49
2	126	65	49
3	135	65	49
4	150	70	49
5	160	75	49

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Licht stroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
87192300	Master Softone 9W WW E27 220-240V 1PF/6	MASTERAMB9W	2700	425	A	6	BM	15,45	3
46806200	Master Softone 12W WW E27 220-240V 1PF/6	MASTERAMB12W	2700	630	A	6	BM	15,45	1
46810900	Master Softone 16W WW E27 220-240V 1PF/6	MASTERAMB16W	2700	860	A	6	BM	15,45	2
46818500	Master Softone 20W WW E27 220-240V 1PF/6	MASTERAMB20W	2700	1140	A	6	BM	15,45	4
46802400	Master Softone 23W WW E27 220-240V 1PF/6	MASTERAMB23W	2700	1320	A	6	BM	15,45	

Softone ESaver A/P vorm




- Zeer compacte gloeilampvormige spaarlamp
- Kleurweergave Ra 81
- Gemiddelde levensduur 10.000 uur
- Kan 30.000 schakelingen aan
- Lampvoet E14 en E27
- 80% energiebesparing t.o.v. gloeilamp
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaars

- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp
- Kaarsvorm met sfeerol zacht licht




Softone Bulb A55 11W E27



Afmetingen in mm.




Softone Kogel 5W E14



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	107	55	50	4	82	52	47
2	123	64	59	5	90	55	50
3	135	70	65				



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max
6	86	52	47
7	95	55	50

Bestelgegevens

A55										
EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.	
68179300	Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6	SOFT5WE27A55	2700	200	A	6	BS	9,95	1	
68187800	Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	SOFT8WE27A55	2700	400	A	6	BS	9,95	1	
68206600	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	SOFT11WE27A55	2700	580	A	6	BS	9,95	1	


A70										
EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.	
68278300	Softone 18W WW E27 220-240V 1PF/6	SOFT18WE27A70	2700	1050	A	6	BS	10,50	3	

Softone ESaver Globe



- Decoratieve lamp met bolvormige glazen ballon die een diffuus licht verspreidt
- Kleurweergave Ra 82
- Gemiddelde levensduur 10.000 uur
- Kan 30.000 schakelingen aan
- Lampvoet E27
- 80% energiebesparing t.o.v. gloeilamp
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaars

- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp
- Bolvormige lamp met lange levensduur



Softone Globe Ø 120mm 16W E27

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	154	93	49
2	180	120	49

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs (K)	Afm. no.
85070300	Softone Globe 20W WW E27 G93 1CH/4	SOFTGLOBE20WG93	2700	1140	A	4	BS	15,50	1
83013545	Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4	SOFTGLOBE12WG93	2700	600	A	4	BS	15,50	1
83014245	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	SOFTGLOBE16WG12	2700	860	A	4	BS	15,50	2
83015945	Softone Globe 20W WW E27 G120 1CH/4	SOFTGLOBE20WG12	2700	1140	A	4	BS	15,50	2
46902101	Softone Globe 23W WW E27 G120 1CH/4	SOFTGLOBE23WG12	2700	1320	A	4	BS	24,70	2

Softone ESaver Kaars




- Kaarsvormige spaarlamp
- Kleurweergave Ra 81
- Gemiddelde levensduur 10.000 uur
- Lampvoet E14 en E27
- 80% energiebesparing t.o.v. gloeilamp
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaars

- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp
- Kaarsvorm met sfeervol zacht licht




Softone Kaars 5W E14



Afmetingen in mm.




Softone Gedraaide Kaars 8W E14



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	104	39	39	1	104	39	39
2	117	40	40	2	117	40	40
3	123	45	45				



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max
6	116	40	40
7	122	45	45

Bestelgegevens

Standaard kaarsvorm E14

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
40524700	Softone Candle 5W WW E14 220-240V 1PF/6	SOFT5WE14B35	2700	190	A	6	BS	10,05	1
40526100	Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6	SOFT8WE14B35	2700	370	A	6	BS	10,05	2
68095600	Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6	SOFT12WE14B35	2700	610	A	6	BS	10,05	3

Standaard kaarsvorm E27

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
40527800	Softone Candle 8W WW E27 220-240V 1PF/6	SOFT8WE27B35	2700	370	A	6	BS	10,05	6
68097000	Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6	SOFT12WE27B35	2700	610	A	6	BS	10,05	7


Softone Flame



- Zeer compacte gloeilampvormige spaarlamp
- Leverbaar in lichtkleur flame (2200 K)
- Kleurweergave Ra 81
- Gemiddelde levensduur 10.000 uur
- Lampvoet E14 en E27
- 80% energiebesparing t.o.v. gloeilamp
- Niet geschikt voor gebruik met dimmer en elektronische tijd/schemer schakelaars




Softone Flame Kaars 5 W E14



Afmetingen in mm.



Softone Flame Bulb 11 W E27




Afmetingen in mm.


Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
2	104	39	39	4	82	52	49
3	117	40	40	5	90	55	49



Softone Flame Kogel 5 W E27



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	105	55	46	6	86	52	49
				7	95	55	49

Bestelgegevens

Kaars EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
90522902	Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6	B3510Y8WE14FLA	2200	320	B	6	BS	10,05	3

Bulb EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
68219600	Softone Flame 8W E27 220-240V A55 1PF/6	A5510Y8WE27FLA	2200	320	B	6	BS	9,45	1
68209700	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6	A5510Y11WE27FLA	2200	496	B	6	BS	9,45	1


Tornado Performance




- Spiraalvormige spaarlamp
- Kleurweergave: Ra 82
- Gemiddelde levensduur: 10.000 uur (32 W versie 8.000 uur)
- Lampvoet E14 en E27
- Niet dimbaar



TORNADO PERFORMANCE 15W E27




Afmetingen in mm.




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	75	44	42	2	85	44	42




Afmetingen in mm.




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
3	91	48	46	4	84	48	46




Afmetingen in mm.




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
5	94	48	46	6	101	48	46




Afmetingen in mm.




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
7	105	52	50	8	114	57	55



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max	Afm. no.	C Max	D Max	F Max
9	116	62	60	10	149	72	70

Bestelgegevens

E14

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
11690500	Tornado T2 5W WW E14 220-240V 1PF/6	TORN10Y5WE14	2700	270	A	6	BS	6,75	2
11716200	Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6	TORN10Y8WE14	2700	505	A	6	BS	6,75	5
11724700	Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6	TORN10Y12WE14	2700	741	A	6	BS	6,75	6

E27

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
11682000	Tornado T2 5W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN10Y5WE27	2700	270	A	6	BS	6,75	1
11708700	Tornado T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN10Y8WE27	2700	505	A	6	BS	6,75	4
11698100	Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN10Y12WE27	2700	741	A	6	BS	6,75	3
92578400	Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN10Y15WE27	2700	970	A	6	BS	7,35	7
40517900	Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN10Y20WE27	2700	1320	A	6	BS	7,35	8
92594400	Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN10Y23WE27	2700	1570	A	6	BS	7,35	9

Tornado ESaver Dimmable




- Spiraalvormige spaarlamp
- Kleurweergave: Ra 82
- Gemiddelde levensduur 10.000 uur
- Lampvoet E27
- Dimbaar

- Zeer compacte spaarlamp
- 80% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



Tornado T3 20W E27 Dimmable



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Max
1	125	69	53

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
39470110	Tornado Dim 20W WW E27 220-240V 1PF/6	TORN20WE27DIM	2700	1220	A	6	BS	19,35	1