



# Philips Lighting Catalogue

## Lampen

Compacte HID lampen

**PHILIPS**

# MASTERColour CDM-T Evolution




- Keramische metaalhalogeenlamp
- Toepassen in gesloten armatuur
- Kleurweergave: Ra > 90
- 10% uitval 15.000 uur
- Lampvoet: G12
- Stabiele lichtkleur en een kleurtemperatuur van 3000 K
- Niet dimbaar
- Alleen aan te sturen met een elektronisch voorschakelapparaat
- Brandstand: niet horizontaal
- UV-filter

- De nieuwste oplossing voor winkelverlichting
- Uitstekende kleurweergave (Ra > 90)
- Verbeterde lumenbehoud (74% bij 20.000 uur)



MASTERColour CDM-T Evolution



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Norm	L Max	O Norm
1	103	20	55	56	57	4
2	103	20	55	56	57	6
3	103	20	55	56	57	7
4	103	20	55	56	57	9

## Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
65912900	MC CDM-T Evolution 20W/930 G12	CDMTEV20W930	3000	2050	A+	12	BM	50,95	1
65121500	MC CDM-T Evolution 35W/930 G12	CDMTEV35W930	3000	4300	A+	12	BM	50,95	2

# MASTERColour CDM-TC Evolution



- Keramische metaalhalogeenlamp
- Toepassen in gesloten armatuur
- Kleurweergave: Ra > 90
- 10% uitval 15.000 uur
- Lampvoet: G8.5
- Stabiele lichtkleur en een kleurtemperatuur van 3000 K
- Niet dimbaar
- Alleen aan te sturen met een elektronisch voorschakelapparaat
- Brandstand: niet horizontaal
- UV-filter

- De nieuwste oplossing voor winkelverlichting
- Uitstekende kleurweergave
- Verbeterde lumenbehoud (74% bij 20.000 uur)



MASTERColour CDM-TC Evolution

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Norm	L Max	O Norm
1	85	15	51	52	53	4
2	85	15	51	52	53	5
3	85	15	51	52	53	7
4	85	15	51	52	53	9

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom EEL (lm)		MOQ VRG code	Richtprijs	Afm. no.
65920400	MC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5	CDMTCEV20W930	3000	2050	A+	12 BM	54,10	1
65125300	MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5	CDMTCEV35W930	3000	4300	A+	12 BM	54,10	2

# MASTERColour CDM-T Elite




- Keramische metaalhalogeenlamp, met in vergelijking met de standaard MASTERColour lampen de volgende verbeteringen: verhoogde lichtstroom, verbeterd lumenbehoud en kleurweergave
- Kleurweergave Ra 90
- 10% uitval 12.000 uur (35 W, 50 W, 70 W, 100 W) en 11.000 uur (150 W)
- 50% uitval 15.000 uur (35 W, 50 W, 70 W, 100 W) 12.000 uur (150 W)
- Lampvoet G12
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel
- Toepassen in gesloten armatuur
- CDM-T 35 & 70 W zijn ook te bedienen op conventionele voorschakelapparaat. De overige wattages zijn alleen te bedienen op een elektronisch voorschakelapparaat


- De beste oplossing voor winkelverlichting
- Uitstekende kleurweergave
- Uitstekend lumenbehoud



CDM-T Elite



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Norm	L Max	O Norm	Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Norm	L Max	O Norm
1	110	20	55	56	57	9	2	103	20	55	56	57	6

## Bestelgegevens

### Kleur 930

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
91137400	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	CDMELIT35W930UP	3000	4050	A+	12	BM	36,35	2
93060300	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	CDMTELI50W930	3000	5450	A+	12	BM	36,35	2
91141100	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	CDMELIT70W930UP	3000	7800	A+	12	BM	36,35	2
87169200	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	CDMELIT100W930	3000	11000	A+	12	BM	36,35	2
21312915	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	CDMELIT150W930	3000	15000	A+	12	BM	36,35	1

### Kleur 942

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
16364000	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	CDMTELI35W942	4200	3850	A+	12	BM	38,15	2
20159500	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	CDMTELI50W942	4200	5000	A+	12	BM	38,15	2
16362600	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	CDMTELI70W942	4200	7500	A+	12	BM	38,15	2
23178300	MASTERC CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT	CDMTEI100W942	4200	10500	A+	12	BM	43,15	

# MASTERCcolour CDM-TC Elite




- Keramische metaalhalogeenlamp, met in vergelijking met de standaard MASTERCcolour lampen de volgende verbeteringen: verhoogde lichtstroom, verbeterd lumenbehoud en kleurweergave
- Kleurweergave Ra 90
- 10% uitval 12.000 uur
- 50% uitval 15.000 uur
- Lampvoet G8.5
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel
- Toepassen in gesloten armatuur
- Alleen te bedienen op een elektronisch voorschakelapparaat

- De beste oplossing voor winkelverlichting
- Uitstekende kleurweergave
- Uitstekend lumenbehoud



CDM-TC 35W G8.5



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Norm	L Max	O Norm
1	85	15	51	52	53	5
2	85	15	51	52	53	8
3	85	15	51	52	53	6

## Bestelgegevens

### Kleur 930

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
91149700	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	CDMELITC35930UP	3000	4000	A+	12	BM	38,35	1
93062700	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	CDMTCELI50930	3000	5400	A+	12	BM	38,35	3
91153400	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	CDMELITC70930UP	3000	7800	A+	12	BM	38,35	2

### Kleur 942

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
16366400	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	CDMTCELI35W942	4200	3800	A+	12	BM	40,25	1
20163200	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	CDMTCELI50W942	4200	5100	A+	12	BM	40,25	3
16368800	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	CDMTCELI70W942	4200	7450	A+	12	BM	40,25	2

# MASTERColour CDM-T Warm




- Keramische metaalhalogeenlamp
- Kleurweergave Ra 92 (2500 K)
- 50% uitval 15.000 uur
- Lampvoet G12
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand: universeel
- Toepassen in gesloten armatuur
- Alleen toepasbaar met elektronische voorschakeling

- De beste oplossing voor winkelverlichting
- Uitstekende kleurweergave
- Uitstekende kleurstabiliteit



CDM-T Warm 70W /925 G12



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	O Norm
1	103	20	56	5

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20305600	MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12	CDMT70W925WR	2500	6500	A+	12	BM	56,40	1

# MASTERColour CDM-T Fresh




De beste oplossing voor het verlichten van uw verse waren zoals bijvoorbeeld groenten, fruit en vlees

- Keramische metaalhalogeenlamp
- Kleurweergave Ra 70 (4000 K)
- 50% uitval 15.000 uur
- Lampvoet G12
- UV-Filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand: universeel
- Toepassen uitsluitend in een gesloten armatuur
- Alleen toepasbaar met elektronische voorschakeling

- Efficiënte oplossing voor o.a. winkelverlichting
- Lange levensduur
- Uitstekende kleurstabiliteit



CDM-T 70W G12



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Norm	L Max	O Norm
1	103	20	55	56	57	8

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Licht stroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
12544000	MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT	CDMT70W740FR	4000	6000	A	12	BM	70,05	1

# MASTERColour CDM-T




- Keramische metaalhalogeenlamp
- Kleurweergave Ra 82 (3000 K) en Ra 92 (4200 K)
- 10% uitval 9000 uur (35 W), 10.000 uur (70 W en 150 W), 12.000 uur (20 W)
- 50% uitval 15.000 uur (20 W), 12.000 uur (35 W, 70 W en 150 W) en 11.000 uur (250 W)
- Lampvoet G12
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel
- Toepassen in gesloten armatuur

- Eñiënte oplossing voor o.a. winkelverlichting
- Langelevensduur
- Uitstekendekleurstabiliteit




CDM-T 35W G12



Afmetingen in mm.



CDM-T 20W /830



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C		D		L		O	
	Max	Max	Min	Norm	Max	Norm	Max	Norm
1	103	20	55	56	57	7		
2	110	20	55	56	57	9		
3	103	20	55	56	57	6		
4	110	20	55	56	57	8		
5	135	25	72	73	74	11		
6	103	20	55	56	57	5		

Afm. no.	C		D		L		O	
	Max	Max	Min	Norm	Max	Norm	Max	Norm
7	103	20	55	56	57	4		



## Bestelgegevens

### Kleur 830

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
87156200	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	CDMT20W830NG	3000	1800	A+	12	BM	33,90	7
19697215	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	CDMT35W830	3000	3150	A	12	BM	33,90	6
19699615	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	CDMT70W830	3000	6500	A+	12	BM	33,90	1
19780115	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	CDMT150W830	3000	13600	A+	12	BM	33,90	2
20801915	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	CDMT250W830	3000	27540	A+	12	BM	153,70	5

### Kleur 842/942

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
21126215	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	CDMT35W842	4200	3100	A	12	BM	35,60	6
19927015	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	CDMT70W942	4200	6300	A+	12	BM	35,60	3
20005115	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	CDMT150W942	4200	12000	A	12	BM	35,60	4
21112515	MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	CDMT250W942	4200	26000	A+	12	BM	153,70	5

# MASTERColour CDM-TC




- Keramische metaalhalogeenlamp
- Kleurweergave Ra 81
- 10% uitval 12.000 (20 W) en 8000 uur (35 W en 70 W)
- 50% uitval 15.000 uur (20 W) en 12.000 uur (35 W en 70 W)
- Lampvoet G8.5
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel
- Toepassen in gesloten armatuur
- Alleen te bedienen op een elektronisch voorschakel apparaat

- Efficiënte oplossing voor o.a. winkelverlichting
- Lange levensduur
- Uitstekende kleurstabiliteit




CDM-TC 35W



Afmetingen in mm.



CDM-TC 20W /830



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Norm	L Max	O Norm	Afm. no.	C Max	D Max	L Min	O Norm
1	85	15	51	52	53	7	3	85	15	51	4
2	85	15	51	52	53	5					

## Bestelgegevens

### Kleur 830

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Licht stroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
87158600	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	CDMTC20W830NG	2980	1800	A+	12	BM	36,35	3
20000615	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	CDMTC35W830	3000	3000	A	12	BM	36,35	2
20167615	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	CDMTC70W830	3000	6500	A+	12	BM	36,35	1

### Kleur 842

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20957315	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	CDMTC35W842	4200	3000	A	12	BM	38,15	2
21275715	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	CDMTC70W842	4200	5900	A	12	BM	38,15	2


# MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini GU6.5



- Keramische metaalhalogeenlamp met zeer compacte afmetingen
- Kleurweergave Ra 90
- 10% uitval 15.000 uur
- 50% uitval 20.000 uur
- Lampvoet GU 6.5
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel
- Toepassen in gesloten armatuur



CDM-Tm GU6.5



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	57	14	29	30	31	5

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom EEL (lm)		MOQ VRG code	Richtprijs	Afm. no.
72863400	CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	CDMTMEV20W930	3000	2050	A+	12 BM	69,00	1
40245000	CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5	CDMTMEV35W930	3000	4300	A+	12 BM	69,00	1


# MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini GU6.5



- Keramische metaalhalogeenlamp met zeer compacte afmetingen
- Kleurweergave Ra 90
- 10% uitval 10.000 uur
- 50% uitval 15.000 uur
- Lampvoet GU 6.5
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel
- Toepassen in gesloten armatuur



CDM-Tm GU6.5



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	57	14	29	30	31	5


## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
15382500	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	CDMTMELITE35930	3000	4000	A+	12	BM	44,15	1
25349500	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT	CDMTMELI35W942	4100	3750	A+	12	BM	51,10	1
15386300	MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	CDMTMELITE50930	3000	5350	A+	12	BM	44,15	1

# MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5



- Keramische metaalhalogeenlamp met zeer compacte afmetingen
- Kleurweergave Ra 85
- 10% uitval 10.000 uur
- 50% uitval 15.000 uur
- Lampvoet GU 6.5
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel
- Toepassen in gesloten armatuur



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	57	14	29	30	31	5

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
89083900	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	CDMTM20WGU65	3000	1800	A+	12	BM	49,80	1

# MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5




- Keramische metaalhalogeenlamp met zeer compacte afmetingen
- Kleurweergave Ra 85 (20 W) en Ra 90 (35 W)
- 10% uitval 10.000 uur
- 50% uitval 12.000 uur
- Lampvoet PGJ5 ("Twist & Lock")
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel
- Toepassen in gesloten armatuur

- Uiterst compacte CDM lamp
- Twist & Lock lampvoet voor gemakkelijke installatie



CDM-Tm



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	52	12	22	23	23	4
2	52	12	22	23	23	3

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Licht stroom (lm)	EEL	MOQ VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20751715	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	CDMTM20W	3000	1650	A	12 BM	53,65	2
21149115	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	CDMTM35W	3000	3000	A	12 BM	53,65	1

# MASTERCcolour CDM-TP




- Keramische metaalhalogeenlamp, helder buisvormig van extra gehard glas met Protectie, geschikt voor toepassing in open armaturen
- Kleurweergave Ra 81 ( 3000 K) en Ra 90 (4200 K)
- 10% uitval 12.000 uur
- 50% uitval 16.000 uur
- Lampvoet PG12-2 ( 70 W) en PGX12-2 (150 W)
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel

- Unieke veilige lamp met gehard glas
- Geschikt voor toepassing in open armaturen



CDM-TP PG12-2



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	149	32	89	91	93	6
2	149	32	89	91	93	9
3	149	32	89	91	93	7
4	149	32	89	91	93	8

## Bestelgegevens

### Kleur 830

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20127015	MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	CDMTP70W830	3000	6000	A+	12	BM	76,75	3
20125615	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	CDMTP150W830	3000	12800	A+	12	BM	85,05	2

### Kleur 942


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20113315	MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	CDMTP70W842	4200	5600	A+	12	BM	76,75	1
20111915	MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	CDMTP150W942	4200	12000	A+	12	BM	83,25	4

# MASTERColour CDM-TD



- Keramische metaalhalogeenlamp met tweekneepslampvoet, te gebruiken als vervanging voor kwartslampen met alle bijbehorende voordelen
- Kleurweergave Ra 82 ( 3000 K) en Ra 92 ( 4200 K)
- 10% uitval 13.000 uur
- 50% uitval 16.000 uur
- Lampvoet RX7s
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand P45
- Toepassen in gesloten armatuur

- Tweekneeps CDM lamp te gebruiken als vervanging van kwarts (MHN/W-TD) lampen
- Stabiele lichtkleur
- Langere levensduur dan MHN lampen



CDM-TD 150W

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	O Nom
1	138	25	10
2	120	22	7
3	120	22	8

## Bestelgegevens

Kleur 830										
EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.	
19782515	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	CDMTD70W830	3000	6000	A	12	BM	31,70	3	
19784915	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	CDMTD150W830	3000	13250	A+	12	BM	34,50	1	
Kleur 942										
EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.	
20002015	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	CDMTD70W942	4200	5600	A	12	BM	31,70	2	
20025915	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	CDMTD150W942	4200	13750	A+	12	BM	34,50	1	



# MASTERColour CDM-R Elite PAR 30




- Kleurweergave Ra 90
- 50% uitval 12.000 uur (35 W), 11.000 uur (70 W)
- Lampvoet E27
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel
- Alleen te bedienen op een elektronisch voorschakelapparaat

- Keramische metaalhalogeenlamp, met in vergelijking met de standaard MASTERColour lampen de volgende verbeteringen: verhoogde lichtstroom, verbeterd lumenbehoud en kleurweergave



CDM-R Elite PAR 30



Afmetingen in mm.

Afm. no.

	C Nom	C Max	D Nom	D Max
1	120	123	95	97

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
65153600	MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D	CDMR35W42P30L30	4200	A	6	BM	57,15	
65165900	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 10D	CDMRE70W42P30L1	4200	A	6	BM	60,35	
65167300	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	CDMRE70W42P30L3	4200	A	6	BM	60,35	
65169700	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	CDMRE70W42P30L4	4200	A	6	BM	60,35	

### 35 Watt

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
24192800	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	CDMREL35W93010D	3000	A	6	BM	56,15	1
24194200	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	CDMREL35W93030D	3000	A	6	BM	56,15	1

### 50 Watt

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
24196600	MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 10D	CDMREL50W93010D	3000	A	6	BM	56,15	1

### 70 Watt

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
24186700	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	CDMREL70W93010D	3000	A	6	BM	56,15	1
24188100	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	CDMREL70W93030D	3000	A	6	BM	56,15	1
24190400	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	CDMREL70W93040D	3000	A	6	BM	56,15	1

# MASTERColour CDM-R Elite PAR 20




- Keramische metaalhalogeenlamp met PAR20 reflector, geschikt voor toepassing in open armaturen
- Kleurweergave Ra 90 (3000 K)
- 10% uitval 5.500 uur (35 W 930), 6.500 uur (70 W 930)
- Lampvoet E27
- Bundelbreedte 10 en 30°
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel

- CDM reflectorlamp PAR20
- Stabiele lichtkleur
- Lampvoet E27



CDM-R PAR20 10D



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Nom	C Max	D Nom	D Max
1	92	95	64	65

## Bestelgegevens

### Kleur 930 PAR20

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
65155000	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	CDMRE35W30P20L1	3000	A	12	BM	56,15	1
65157400	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	CDMRE35W30P20L3	3000	A	12	BM	56,15	1

### Kleur 942 PAR20

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
65147500	MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D	CDMR35W42P20L10	4200	A	12	BM	57,15	
65151200	MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D	CDMR35W42P20L30	4200	A	12	BM	57,15	

# MASTERColour CDM-Rm Mini Elite




- Keramische metaalhalogeenlamp, met in vergelijking met de standaard MASTERColour lampen de volgende verbeteringen: verhoogde lichtstroom, verbeterd lumenbehoud en kleurweergave
- Kleurweergave Ra 90
- 50% uitval 12.000 uur
- Lampvoet GX 10
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel

- De beste oplossing voor winkelverlichting
- Uitstekende kleurweergave
- Uitstekend lumenbehoud



CDM-Rm 20W



Afmetingen in mm.

Afm. no.	A Max	C Max	C1 Max	D Nom	D Max
1	59	66	61	50	51

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
16296400	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	CDMRMEL35W10UP	3000	A	12	BM	47,90	1
16300800	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	CDMRMEL35W25UP	3000	A	12	BM	47,90	1
16306000	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	CDMRMEL35W40UP	3000	A	12	BM	47,90	1
69181500	CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D	CDMRMEL35W94240	4200	A	12	BM	47,90	

# MASTERColour CDM-Rm Mini




- Keramische metaalhalogeenlamp met reflector (50 mm), geschikt voor toepassing in open armaturen
- Kleurweergave Ra 87
- 50% uitval 12.000 uur
- Lampvoet GX10
- Bundelbreedte 10, 25 en 40°
- UV-filter
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
- Brandstand universeel

- Efficiënte oplossing voor o.a. winkelverlichting
- Lange levensduur
- Uitstekend kleurstabiliteit



CDM-Rm 20W



Afmetingen in mm.

Afm. no.	A Max	C Max	C1 Max	D Nom	D Max
1	59	66	61	50	51

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20274500	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	CDMRMIN20W10UPG	3000	A	12	BM	44,80	4
20301800	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	CDMRMIN20W25UPG	3000	A	12	BM	44,80	4
20303200	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	CDMRMIN20W40UPG	3000	A	12	BM	44,80	

# MASTERCcolour CDM-R111 Elite




- Keramische metaalhalogeenlamp met in vergelijking met de standaard MASTERCcolour lampen de volgende verbeteringen: verhoogde lichtstroom, verbeterd lumenbehoud, en verbeterde kleurweergave
- Kleurweergave: Ra 90
- 50% uitval bij 12.000 uur 35 W, 50 W en 70 W (930)
- Lampvoet: GX 8.5
- Bundelbreedte: 10°, 24° en 40°
- Brandstand universeel
- UV-filter

- Uitstekende kleurweergave
- Hoogwaardig bundeloptiek
- CDM lamp met 111 mm reflector



MASTERCcolour CDM-R111 Elite



Afmetingen in mm.

Afm. no.

A  
Max

B  
Max

1	95	111
---	----	-----

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
68918800	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	CDMR111E3593D10	3000	B	6	BM	61,40	1
68944700	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	CDMR111E3593D24	3000	A	6	BM	61,40	1
68952200	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	CDMR111E3593D40	3000	A	6	BM	61,40	1
68962100	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	CDMR111E7093D10	3000	B	6	BM	61,40	
68970600	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	CDMR111E7093D24	3000	A	6	BM	61,40	1
68978200	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	CDMR111E7093D40	3000	A	6	BM	61,40	1

# MASTER SDW-TG Mini




- Hogedruk natriumlampen, geschikt voor gebruik in open armaturen en voorzien van PIA (Philips Integrated Antenna)
- Kleurweergave Ra 81
- 20% uitval 9000 uur (50 W) en 8000 uur (100 W)
- 50% uitval 10.000 uur
- Lampvoet GX12-1
- Brandstand universeel
- Alleen te bedienen op een elektronisch voorschakelapparaat HID-PV 50 resp. HID-PV 100

- Unieke compacte hogedruk natriumlamp
- Uitstekend geschikt voor aanlichting van groente, fruit, brood, bloemen
- Geschikt voor gebruik in open armaturen.



SDW-TG 50W GX12-1



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	110	20	54	56	58	18
2	103	20	53	55	57	15

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typennummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs (K)	Afm. no.
20323615	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	SDWTG50W	2500	2400	B	12	BM	87,50	2
20233815	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	SDWTG100W	2500	4900	B	12	BM	87,50	1

# MASTER SDW-T




- Hogedruk natriumlampen, geschikt voor gebruik in open armaturen en voorzien van PIA (Philips Integrated Antenna)
- Kleurweergave Ra 81
- 20% uitval 12.000 uur
- 50% uitval 15.000 uur
- Lampvoet PG12-1
- Brandstand universeel
- Alleen te bedienen op een conventioneel voorschakelapparaat

- Unieke hogedruk natriumlamp
- Uitstekend geschikt voor aanlichting van groente, fruit, brood, bloemen
- Geschikt voor gebruik in open armaturen



SDW-T 100W PG12-1



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C	D	L	O
1	149	32	91	13
2	149	32	91	16
3	149	32	91	19

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	SDWT35W	2500	1300	B	12	BM	75,85	1
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	SDWT50W	2500	2300	B	12	BM	75,85	2
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	SDWT100W	2500	5000	B	12	BM	75,85	3




# MHN-TD

- Metaalhalogeenlampen (kwarts-ontladingsbuis)
- Kleurweergave Ra 75 (3000 K) en Ra 85 (4200 K)
- 50% uitval 9000 uur
- Lampvoet RX7s en FC2 (250 W)
- UV-filter
- Brandstand P45
- Te gebruiken in gesloten armaturen




- Tweekneeps kwartslamp
- Schakel over op CDM-TD voor beter licht en langere levensduur



MHN-TD RX7s


Afmetingen in mm.



MHN-TD FC2

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	O Nom	Afm. no.	C Max	D Max	O Nom
1	136	23	18	3	118	20	8
2	118	20	8	4	136	23	18



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	O Nom
5	162	28	27

### Bestelgegevens

#### Kleur 730

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
21530100	MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	MHWTD70W	3000	6000	A+	12	BM	31,35	2
21534900	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	MHND150W730	3000	13800	A+	12	BM	32,50	1

#### Kleur 842

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
21532500	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	MHNTD70W	4200	5700	A+	12	BM	31,35	3
21536300	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	MHNTD150W842	4200	12900	A+	12	BM	32,50	4
73400615	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	MHNTD250W	4200	20000	A+	12	BM	72,45	5