



Philips Lighting Catalogue


Lampen voor speciale toepassingen
Entertainment

PHILIPS

MSR Gold™ FastFit




- Buisvormige metaalhalogeenlamp
- Snelle en eenvoudige lampvervanging
- Speciaal voor toepassing in podiumverlichting
- De armaturen moeten voorzien zijn van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet: PGJX50
- Brandstand: any



MSR GOLD 1500W / 2000W / 2500W FastFit

Afmetingen in mm.



MSR GOLD 1200 / 700 FastFit

Afmetingen in mm.


Afm. no.	C Max	D Max	F Nom	L Min	L Nom	L Max	O Nom	Afm. no.	C Max	D Max	F Nom	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	112	24	41	64	65	66	4	3	134	34	41	66	67	68	8
2	128	27	41	64	65	66	6	4	153	36	41	73	75	76	10
								5	128	28	41	64	65	66	6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
22109800	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	MSR575/2MINIFF	7500	36400	4	BL	495,00	
22117300	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	MSR700/2MINIFF	7200	47000	4	BL	485,00	
22119700	MSR Gold 700 FastFit 1CT/4	MSR700FAFIGOLD	5650	47500	4	BL	485,00	1
90850300	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	MSR700/2FAFIGOL	7400	44800	8	BL	485,00	1
22129600	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	MSR1200GOLDFAFI	6030	93000	4	BL	630,40	2
22134000	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	MSR1500FAFIGOLD	5960	108000	4	BL	609,80	5
90830500	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	MSR2000/2FAFI	7500	146000	8	BL	840,30	3
22131900	MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4	MSR2500/2FAFI	7000	179500	4	BL	758,35	4

MSR Gold™ SA Double Ended

- Buisvormige dubbelkneeps metaalhalogeenlamp
- Speciaal voor toepassing in discoverlichting
- De armaturen moeten voorzien zijn van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet: SFC-11
- Brandstand: any



MSR S2 DE

Afmetingen in mm.

Afm. no.	A Min	A Nom	A Max	C Max	D Max	O Nom
1	69	70	71	92	19	5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
91464100	MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	MSR575SA2DEGOLD	7800	41000	4	BL	427,50	1
22123400	MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	MSR700GOLDSA2DE	7420	50000	4	BL	335,00	
22107400	MSR Gold 1200 SA/2 DE 1CT/4	MSR1200GOLSA2DE	7400	103000	4	BL	361,65	
22121000	MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4	MSR1200GOLSA/DE	5800	106000	4	BL	350,00	
22113500	MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4	MSR1510SADEGOLD	5800	140000	4	BL	521,20	


MSR



- Buisvormige metaalhalogeenlamp (koude start)
- Speciaal voor toepassing in studio- en discoverlichting
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet:
 - GX9.5 (MSR400W en MSR575\02)
 - G22 (MSR1200 en MSR1200/2)
- Brandstand: any




MSR GX9.5



Afmetingen in mm.



MSR 1200W/700W G22



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	112	23	34	35	36	61	62	63	6
2	125	30	34	35	36	64	65	66	7

Afm. no.	C Max	D Max	F Nom	L Min	L Nom	L Max	O Nom
4	175	40	53	84	85	86	10

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	MSR575\02	7200	46700	4	BL	275,00	2
91121300	MSR 1200 1CT/3	MSR1200	5900	102000	3	BL	379,50	4
91133600	MSR 1200/2.1CT/3	MSR1200/2	7200	90000	3	BL	401,80	4


MSR Short Arc



- Metaalhalogeenlamp (short arc)
- Speciaal voor entertainment toepassingen
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet:
 - Gy9.5 (MSR400SA en MSR700SA)
 - Gy22 (MSR1200SA)
 - PGJ41 (MSR1200GOLDSASE)
- Brandstand: any




MSR GY9.5



Afmetingen in mm.



MSR 1200W/1800W Short Arc GY22




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C	D	L	L	L	O
	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
1	83	25	38	39	40	4
2	80	24	36	37	37	3

Afm. no.	C	D	L	L	L	O
	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
3	135	34	58	59	60	7



MSR 1200W PGJ41



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C	D	L	L	L	O
	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
4	109	27	44	45	46	6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	MSR400SA	5600	30000	4	BL	410,65	2
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	MSR700SA	5600	55000	4	BL	430,00	1
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	MSR1200SA	5600	91000	4	BL	460,00	3
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	MSR1200GOLDSASE	6030	93000	3	BL	654,70	4


Halogeen Hoogvolt SE (Studio/Film)



- Hoogvolt halogeenlamp met verschillende filamentuitvoeringen zoals tweevlaks en éénvlaksdraad, dubbelspiraal en M-vormige draad
- Speciaal voor toepassing in studio- en film-, disco- en theaterverlichting
- Brandstand: any en s90




XHSFSE GX9.5 Reflektor



Afmetingen in mm.



XHSFSE G22 Helder




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	K Min	K Max	L Nom	P Min	P Max	R Nom	W Nom
1	110	23	15	8	10	55	3	4	10	11
2	110	22	10	8	10	55	3	4	10	10
3	120	28	16	8	10	67	3	4	10	17

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	K Min	K Max	L Nom	P Min	P Max	R Nom	W Nom
4	175	40	19	24	27	90	6	7	23	17
5	160	40	19	24	27	75	6	7	23	17
6	140	22	14	24	27	73	6	7	23	11




6994Z



Afmetingen in mm.



6984P/6999P




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	K Min	K Max	L Nom	P Min	P Max	R Nom	W Nom
7	210	40	19	24	27	127	10	12	39	17
8	280	62	29	24	27	165	10	12	39	26

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	K Min	K Max	L Nom	P Min	P Max	R Nom	W Nom
9	110	23	13	8	10	55	3	4	10	16



XHSFSE GY16 Helder




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	K Min	K Max	L Nom	R Nom	W Nom
10	145	29	19	15	17	70	16	17



6638P/6872P/6873P/7389



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	K Min	K Max	L Nom	R Nom	W Nom
11	90	22	12	7	9	47	10	11
12	75	22	9	7	9	37	10	11
13	90	18	13	7	9	47	10	8
14	90	18	18	7	9	47	10	8

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
18448125	6638P 650W GY9.5 230V 1CT/10	6638P	3200	16500	10	BL	38,15	11
18719225	7389 500W GY9.5 230V 1CT/10		3200	14000				12


MSR Hot Restrike




- Buisvormige metaalhalogeenlamp (warme herstart)
- Speciaal voor toepassing bij filmopnamen binnen en buiten, studio's en theaters, professionele fotografie en nabootsing zonlicht
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-blokkade en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet:
 - GZX9.5 (MSR125HR)
 - GZY9.5 (MSR200HR)
 - GZZ9.5 (MSR400HR)
 - G38 (MSR1200HR, MSR2500HR en MSR4000HR)
 - GY38 (MSR6000HR en MSR12000HR)
- Brandstand: any



MSR 125W / 200W / 250W / 400W
Warme herstart




Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	77	17	23	24	24	38	39	40	4


Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
2	80	20	23	24	24	38	39	40	5



Afmetingen in mm.




MSR 1200W G38



Afmetingen in mm.


Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
3	110	23	23	24	24	59	60	61	6

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
4	200	40	63	65	67	106	107	108	10



MSR 2500/4000 Hot Restrike/Japan/
Warme herstart

Afmetingen in mm.



MSR 12000/18000/6000 Warme
herstart

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom	Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
5	240	60	63	65	67	126	127	128	14	7	375	74	61	62	63	208	210	212	23
6	255	77	63	65	67	141	142	143	20	8	460	103	70	71	72	253	255	257	30


Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typennummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	MSR400HR	6000	32000	4	BL	285,00	3
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	MSR575HR	6000	47500	4	BL	261,20	
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	MSR1200HR	6000	103000	2	BL	367,90	4
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	MSR2500HR	6000	225000	2	BL	577,35	5
92676700	MSR 4000 HR 1CT/1	MSR4000HR	7270	223000	1	BL	856,35	6

Compact Source



- Hoogvolt kwartshalogeenlamp
- Grote schokbestendigheid
- Speciaal voor studio-, toneel- en amusementsverlichting
- Lampvoet: G9.5
- Brandstand: any



XHENCS G9.5

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	L Nom	W Nom
1	101	19	12	61	8
2	101	20	13	61	9
3	101	19	16	61	9

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Afm. no.
51891025	6991P 600W G9.5 230V 1CT/10	3100	13000	3

Prijzen op aanvraag. Bel (02) 525 79 60 of email ons: lightingOrders@philips.com voor meer informatie over prijzen.


Blue Pinch



- Hoogvolt kwartshalogeenlampen met unieke kneepbescherming
- Lampkneep is geschikt voor temperaturen tot 500°C
- Speciaal voor toepassing in studio- en filmverlichting, toneel- en theaterverlichting en disco- en showverlichting
- Lampvoet: GY9.5
- Brandstand: s90



XHENSEBL GY9.5



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	L Nom	W Nom
1	95	22	15	47	11


Halogeen Hoogvolt SE (Theater)



- Hoogvolt kwartshalogeenlamp met M-vormige of tweevlaksfilament
- Speciaal voor toepassing in toneel- en theaterverlichting, effectverlichting voor disco's en shows
- Lampvoet:
 - GY9.5 (6820P, 6823P, 6874P en 6877P)
 - GX9.5 (6897P)
 - P28s (6996C)
 - GX9.5 (6996P en 6998P)
- Brandstand: any




GX9.5



Afmetingen in mm.



6820P/6823P/6874P/6877P




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	L Nom	W Nom	Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	L Nom	W Nom
1	120	25	15	67	15	4	90	22	14	47	11
2	110	22	13	55	10	5	90	22	11	47	11
3	110	23	17	55	11	6	85	18	21	47	8
						7	80	18	14	47	8



XHSTSE P28s



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	L Nom	W Nom
8	125	23	16	56	10

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Afm. no.
18775825	6877P 500W GY9.5 230V 1CT/10	2950	10000	6
18487025	6998P 650W GX9.5 230V 1CT/10	3000	13000	2

Prijzen op aanvraag. Bel (02) 525 79 60 of email ons: lightingOrders@philips.com voor meer informatie over prijzen.


HPL



- Buisvormige gloeidraadlamp die door ETC is goedgekeurd voor Source Four™-armaturen
- Speciaal voor toepassing in studio, toneel- en theaterverlichting, amusementsverlichting
- Lampvoet: Heat Sink
- Brandstand: any



7007 575W



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	D1 Nom	H Nom	L Nom	W Nom
1	104	19	8	10	61	9
2	104	19	8	12	61	9

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
18535825	7007/LL 575W Heat Sink 230V ICT/10	HPL575W230VLL	3000	11760	10	BL	49,45	2


Halogeen Laagvolt



- Koudlicht spiegelreflector halogeenlamp (15 V)
- Speciaal voor toepassing in disco's
- Lampvoet: GX5.3 en GZ6.35
- Brandstand: any



GX5.3 Glad



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	42	50
2	50	51

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	13163ELC/10H	3400	820	24	BL	35,30	2


MSD



- Buisvormige metaalhalogeenlamp
- Speciaal voor toepassing in studio- en discoverlichting
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet: G12 en GY9.5
- Branstand: any




MSD 150 /2



Afmetingen in mm.



MSD GY9.5



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom	Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	110	20	55	56	57	5	2	108	23	27	28	29	54	55	56	5


Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
91470200	MSD 200 1CT/40	MSD200	6000	13500	4	BL	188,00	2
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	MSD250/2 30H	8500	18000	4	BL	235,00	

CDM-SA/T



- Buisvormige metaalhalogeenlamp met kwartsbuitenballon
- UV-block vermindert kans op verkleuring
- Speciaal voor toepassing in reclame/tekstprojectie, decoratieve buitenverlichting, winkels en etalages
- Lampvoet: G12
- Brandstand: any



CDM-SA/T 150W

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	110	20	29	30	31	55	56	57	6


Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20094515	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	CDMSA/T150W942	4200	14000	A+	12	BL	120,85	1

Architectural MSA



- Tweekneeps metaalhalogeenlamp
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-blokk en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampen moeten in een gesloten armatuur toegepast worden
- Speciaal voor toepassing in dynamisch architectonische verlichting
- Lampvoet: (P)SFC
- Brandstand: p15



MSA 2500W Dubbelzijdig

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	O Nom
1	364	41	25

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20208600	MSA 2500 DE UNP/1	MSA2500DE	5600	250000	A+	1	BL	1116,65	1


Architectural MSD



- Buisvormige metaalhalogeenlamp
- Speciaal voor toepassing in displayverlichting, architectonische, studio- en discoverlichting
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Kleurweergave (RA): 75 (MSD575 en MSD700) en 80 (MSD1200)
- Lampvoet: GX9.5 (MSD575) en G22 (MSD700 en MSD1200)
- Branstand: any




MSD 1200/700 G22



Afmetingen in mm.



MSD 1200/700 GX9.5



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom	Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom	
1	175	40	52	53	54	84	85	86	10	3	125	30	34	35	36	64	65	66	8	
2	183	41	52	53	54	84	85	86	14											

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
91135000	MSD 1200.1CT/3	MSD1200	6000	91000	3	BL	709,35	3
91129900	MSD 700.1CT/3	MSD700	6000	49000	3	BL	607,30	1
91755000	MSD 575 1CT/16	MSD575	6000	38000	4	BL	417,40	2