




Philips Lighting Catalogue

Binnenverlichting
Lichtlijnsystemen

PHILIPS

Maxos Range overview



Maxos fusion



- De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat om de armaturen te plaatsen waar ze het meest efficiënt zijn
- Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties)
- Met de beschikbaarheid van maximaal 13 kabels kan noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels



Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat uw koopwaar optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 kabels in de trunking, en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

- Type: LL512X (kort lineair paneel, 1,15 m, IP20-uitvoering). LL523X (lang lineair paneel, 2,3 m, IP20-uitvoering). LL512T (1,15 m rail, IP20-uitvoering). LL523T (2,30 m rail, IP20-uitvoering). LL546T (4,60 m rail, IP20-uitvoering). 7 W = 7-W spoor in rail. 13 W = 13-W spoor in rail. LL6.X = IP54 lineaire rail
- Lichtbron: Vervangbare LED-module (lineair LED-paneel)
- Vermogen: Verschillende, afhankelijk van de lengte van het lineaire paneel en de lichtstroom (21, 35, 41, 45, 70, 90 W)
- Stralingshoek: NB / MB / WB / DA25N / DA25W / DA35W / DA45 / matte lichtkap
- Lichtstroom: 3100, 5000, 6150 lm (LL512X-uitvoering). 6200, 10.000, 12.300 lm (LL523X-uitvoering)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000, 4000, 5000 of 6500 K
- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 30.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -25 °C tot 35 °C
- Dimmen: DALI
- Noodverlichting: EL1, EL3; optie voor DALI-feedback. PSED voor een centraal noodgeval
- Opties: Ingebouwd(LED-module met eigen driver). Philips Xitanium driver
- Materiaal: Rail: metaalplaat. Lineair paneel: metaalplaat
- Kleur: Wit (RAL9003), zwart (RAL9004), zilver (RAL 9006), semiglanzende afwerking
- Lichtkap: Polycarbonaat
- Aansluiting: Spanningsrailsysteem met maximaal 13 kabels, paneeladapter om met de rail te verbinden. Doorvoerbedrading via spanningsrailsysteem in de rail, 2,5 mm²
- Accessoires: Uitvoeringen voor ophanging/profiel/opbouwmontage/verstelbare kettingbeugel, kabelgoot, veerbevestiging voor kabelgeleiding, extern koppelstuk om rails te verbinden, startpakket voor begin van de lijn, startpakket voor toegang in het midden, blindkappen (mogelijk om op lengte te knippen)
- Opmerkingen: Familie van compatibele spotportfolio: GreenSpace Accent Projector, StyliD, EcoStyle. Compatibel met non-lineair paneel: StoreSet



Maxos fusion

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	LL512LED50/835	1	Y4	185,00
[5] 98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	LL523LED100/835	1	Y4	320,00
[5] 98727800	LL512X LED61S/840 PSD XNB 7 WH XT	LL523LED61XNB	1	Y4	195,00
[5] 98728500	LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT	LL523LED100XNBX	1	Y4	330,00
[5] 98729200	LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT	LL523LED123XNBX	1	Y4	330,00
[5] 98953199	LL500Z BC L1150 BK	LL500ZBCL1150BK	1	Y4	8,00
[5] 98952499	LL500Z BC L1150 SI	LL500ZBCL1150SI	1	Y4	8,00
[5] 98951799	LL500Z BC L1150 WH	LL500ZBCL1150WH	1	Y4	8,00
[5] 98959399	LL500Z BC L285 BK	LL500ZBCL285BK	1	Y4	5,00
[5] 98958699	LL500Z BC L285 SI	LL500ZBCL285SI	1	Y4	5,00
[5] 98957999	LL500Z BC L285 WH	LL500ZBCL285WH	1	Y4	5,00
[5] 98956299	LL500Z BC L570 BK	LL500ZBCL570BK	1	Y4	6,00
[5] 98955599	LL500Z BC L570 SI	LL500ZBCL570SI	1	Y4	6,00
[5] 98954899	LL500Z BC L570 WH	LL500ZBCL570WH	1	Y4	6,00
[5] 37456699	LL500Z PB BK	LL500ZPB BK	1	Y4	12,00
[5] 37455999	LL500Z PB SI	LL500ZPBSI	1	Y4	12,00
[5] 98948799	LL600Z BC L1040 WH	LL600BCL1040	1	Y4	6,00
[5] 98949499	LL600Z BC L1090 WH	LL600BCL1090	1	Y4	6,50
[5] 98950099	LL600Z BC L2180 WH	LL600ZBCL2180	1	Y4	11,00
[5] 98947099	LL600Z BC L520 WH	LL600BCL520	1	Y4	3,00

Draagprofiel IP20. LL512=120mm, LL523=2300mm, LL546=4600mm

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 39736799	LL512T 7 WH	LL512T7WH	1	Y4	50,00
[5] 39737499	LL512T 13 WH	LL512T13WH	1	Y4	70,00
[5] 39738199	LL523T 7 WH	LL523T7WH	1	Y4	80,00
[5] 39739899	LL523T 13 WH	LL523T13WH	1	Y4	100,00
[5] 39740499	LL546T 7 WH	LL546T7WH	1	Y4	110,00
[5] 39741199	LL546T 13 WH	LL546T13WH	1	Y4	140,00
[5] 39742899	LL512T 7 SI	LL512T7SI	1	Y4	50,00
[5] 39744299	LL523T 7 SI	LL523T7SI	1	Y4	80,00
[5] 39746699	LL546T 7 SI	LL546T7SI	1	Y4	110,00
[5] 39748099	LL512T 7 BK	LL512T7BK	1	Y4	50,00
[5] 39750399	LL523T 7 BK	LL523T7BK	1	Y4	80,00
[5] 39752799	LL546T 7 BK	LL546T7BK	1	Y4	110,00

Draagprofiel IP54. LL612=1200mm, LL623=2300mm, LL646=4600mm

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[6] 39757299	LL623T 7 WH	LL623T7WH	1	Y4	100,00
[6] 39758999	LL623T 13 WH	LL623T13WH	1	Y4	120,00
[6] 39759699	LL646T 7 WH	LL646T7WH	1	Y4	130,00
[6] 39755899	LL646T 13 WH	LL646T13WH	1	Y4	150,00

Montagebeugels opbouw

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 37448199	LL500Z SMB WH	LL500ZSMBWH	1	Y4	8,00
[5] 37449899	LL500Z SMB SI	LL500ZSMBSI	1	Y4	8,00
[5] 37450499	LL500Z SMB BK	LL500ZSMBBK	1	Y4	8,00

Montagebeugels pendel incl. draad

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 37451199	LL500Z MB-SW WH	LL500ZMB-SWWH	1	Y4	12,00
[5] 37457399	LL500Z MB-SW2 L5000 WH	LL500MBSW2L50WH	1	Y4	22,00
[5] 37458099	LL500Z MB-SW2 L5000 SI	LL500MBSW2L50SI	1	Y4	22,00
[5] 37459799	LL500Z MB-SW2 L5000 BK	LL500MBSWL50	1	Y4	22,00

Montagebeugel incl. haak

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 37460399	LL500Z CB-CH WH	LL500ZCBCHWH	1	Y4	11,00
[5] 37461099	LL500Z CB-CH SI	LL500ZCBCHSI	1	Y4	11,00
[5] 37462799	LL500Z CB-CH BK	LL500ZCBCHBK	1	Y4	11,00
[5] 37476499	LL500Z SW2 L1250	LL500ZSW2L1250	1	Y4	10,00
[5] 37477199	LL500Z SW2 L3000	LL500ZSW2L3000	1	Y4	10,00
[5] 37478899	LL500Z SW2 L5000	LL500ZSW2L5000	1	Y4	12,00
[5] 37454299	LL500Z PB WH	LL500ZPBWH	1	Y4	12,00

Extern koppelstuk

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 38329200	LL500Z CPE WH	LL500ZCPEWH	1	Y4	12,00
[5] 38330800	LL500Z CPE SI	LL500ZCPESI	1	Y4	12,00
[5] 38331500	LL500Z CPE BK	LL500ZCPEBK	1	Y4	12,00

Blindplaat

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 38354400	LL500Z BC L2300 WH	LL500ZBCL2300WH	1	Y4	10,00
[5] 38355100	LL500Z BC L2300 SI	LL500ZBCL2300SI	1	Y4	10,00
[5] 38356800	LL500Z BC L2300 BK	LL500ZBCL2300BK	1	Y4	10,00
[5] 37463499	LL500Z SPA-CD	LL500ZSPACD	1	Y4	10,00

Starterkit

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 37444399	LL500Z 2xEP CU WH	LL500Z2XEPCUWH	1	Y4	22,00
[5] 37445099	LL500Z 2xEP CU SI	LL500Z2XEPCUSI	1	Y4	22,00
[5] 37446799	LL500Z 2xEP CU BK	LL500Z2XEPCUBK	1	Y4	22,00

Middenvoeding

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 38319300	LL500Z CM L400 WH	LL500ZCML400 WH	1	Y4	40,00
[5] 38326100	LL500Z CM L595 WH	LL500ZCML600 WH	1	Y4	45,00

Greenwarehouse sensor

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 38373500	LL500E ACW	LL500EACW	1	Y4	120,00
[5] 37479599	LL500E IPT-CG	LL500EIPTCG	1	Y4	80,00

Montagebeugel kabelgoot

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
[5] 37473399	LL500Z CDS WH	LL500ZCDSWH	1	Y4	20,00
[5] 37464199	LL512Z CD WH	LL512ZCDWH	1	Y4	12,00
[5] 37465899	LL512Z CD SI	LL512ZCDSI	1	Y4	12,00

Kabelgoot-profiel		Type aanduiding	Typenummer	MOQ VRG		Richtprijs
EOC				code		
5	37467299	LL523Z CD WH	LL523ZCDWH	1	Y4	16,00
5	37468999	LL523Z CD SI	LL523ZCDSI	1	Y4	16,00
5	37470299	LL546Z CD WH	LL546ZCDWH	1	Y4	30,00
5	37471999	LL546Z CD SI	LL546ZCDSI	1	Y4	30,00
5	37472699	LL546Z CD BK	LL546ZCDBK	1	Y4	30,00

LED armatuur IP20, LL512=1200mm, LL523=2300mm

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ VRG	Richtprijs
			code	
Ⓢ	38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	LL512LED31S1	1 Y4 185,00
Ⓢ	38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	LL512LED50S2	1 Y4 185,00
Ⓢ	38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	LL512LED61S3	1 Y4 185,00
Ⓢ	38417600	LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH	LL512LED31S7	1 Y4 185,00
Ⓢ	38418300	LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH	LL512LED50S8	1 Y4 185,00
Ⓢ	38419000	LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH	LL512LED61S9	1 Y4 185,00
5	38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	LL512LED31S10	1 Y4 185,00
5	38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	LL512LED50S11	1 Y4 185,00
5	38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL512LED61S12	1 Y4 185,00
Ⓢ	38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	LL512LED31S16	1 Y4 185,00
Ⓢ	38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	LL512LED50S17	1 Y4 185,00
Ⓢ	38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	LL512LED61S18	1 Y4 185,00
5	38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	LL512LED31S19	1 Y4 185,00
5	38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	LL512LED50S20	1 Y4 185,00
5	38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL512LED61S21	1 Y4 185,00
5	38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL512LED61S25	1 Y4 185,00
5	38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512LED31S29	1 Y4 185,00
5	38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512LED50S30	1 Y4 185,00
5	38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	LL512LED61S31	1 Y4 185,00
5	38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512LED31S35	1 Y4 185,00
5	38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512LED50S36	1 Y4 185,00
5	38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	LL512LED61S37	1 Y4 185,00
5	38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512LED31S41	1 Y4 185,00
5	38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512LED50S42	1 Y4 185,00
5	38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	LL512LED61S43	1 Y4 185,00
Ⓢ	38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	LL512LED61S47	1 Y4 185,00
5	38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	LL512LED31S50	1 Y4 185,00
5	38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	LL512LED50S51	1 Y4 185,00
5	38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	LL512LED61S52	1 Y4 185,00
5	38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	LL512LED31S56	1 Y4 185,00
5	38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	LL512LED50S57	1 Y4 185,00
5	38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	LL512LED61S58	1 Y4 185,00
Ⓢ	38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	LL523LED62S4	1 Y4 320,00
Ⓢ	38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	LL523LED100S5	1 Y4 320,00
Ⓢ	38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	LL523LED123S6	1 Y4 320,00
5	38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	LL523LED62S13	1 Y4 320,00
5	38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	LL523LED100S14	1 Y4 320,00
5	38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL523LED123S15	1 Y4 320,00
5	38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	LL523LED62S22	1 Y4 320,00
5	38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	LL523LED100S23	1 Y4 320,00
5	38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL523LED123S24	1 Y4 320,00
5	38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	LL523LED62S26	1 Y4 320,00
5	38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	LL523LED100S27	1 Y4 320,00
5	38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL523LED123S28	1 Y4 320,00
5	38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523LED62S32	1 Y4 320,00
5	38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523LED100S33	1 Y4 320,00
5	38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	LL523LED123S34	1 Y4 320,00
5	38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523LED62S38	1 Y4 320,00
5	38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523LED100S39	1 Y4 320,00
5	38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	LL523LED123S40	1 Y4 320,00

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ VRG code	Richtprijs
5	38456500 LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523LED62S44	1 Y4	320,00
5	38457200 LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523LED100S45	1 Y4	320,00
5	38458900 LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	LL523LED123S46	1 Y4	320,00
5	38463300 LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	LL523LED100S48	1 Y4	320,00
5	38464000 LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	LL523LED123S49	1 Y4	320,00
5	38468800 LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	LL523LED62S53	1 Y4	320,00
5	38469500 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	LL523LED100S54	1 Y4	320,00
5	38470100 LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	LL523LED123S55	1 Y4	320,00
5	38474900 LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	LL523LED62S59	1 Y4	320,00
5	38475600 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	LL523LED100S60	1 Y4	320,00
5	38476300 LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	LL523LED123S61	1 Y4	320,00

LED armatuur IP54, LL512=1200mm, LL523=2300mm

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ VRG code	Richtprijs
5	38494700 LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	LL612LED61S62	1 Y4	260,00
5	38495400 LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	LL612LED61S63	1 Y4	260,00
5	38496100 LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	LL612LED61S64	1 Y4	260,00
5	38497800 LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	LL623LED123S65	1 Y4	399,00
5	38498500 LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	LL623LED123S66	1 Y4	399,00
5	38499200 LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	LL623LED123S67	1 Y4	399,00

Maxos LED Industry 4MX850/4MX400



- LED-unit voor TTX400 en Maxos lichtlijnsystemen
- Zeer efficiënt (tot 148 lm/W)
- Duurzaam, levensduur 50.000 uur
- Tot 50% energiebesparing




De Maxos LED industry is een LED-unit welke op zeer eenvoudige wijze is te monteren op bestaande Maxos of TTX400-lichtlijnen. U kunt hierdoor in zeer korte tijd een TLD/TL5 lichtlijn ombouwen naar een LED-lichtlijn. Uiteraard is Maxos LED Industry ook als nieuwe lichtlijn te installeren, hiervoor dient u dan ook de Maxosdraagprofielen (4MX656) te installeren. Er zijn versies met 4000 lm, 5500 lm, 6600 lm en 8000 lm.


- Versies:
 - 4MX400 58/49 voor montage op TTX400 draagprofiel 58 W of 49 W 4MX850 58/49 voor montage op Maxos draagprofiel
 - Er zijn versies met lichtstromen van 4000, 5500, 6600 en 8000 lm 4MX400 is beschikbaar in het wit, 4MX850 is beschikbaar in het wit of zilver
- Optieken:
 - NB: Narrow beam UGR16
 - WB: Wide beam UGR22
 - VWB: Very Wide beam UGR22
- DA: Dubbel asymmetrisch
 - optieken zijn geïntegreerd in de LED-unit
- Lichtbron:
 - LED
- Lichtstroom:
 - 4000, 5500, 6600, 8000 lm
- Systeemvermogen (incl. Xitanium driver):
 - Versie 4000 lm - 27,5 W (4000 K), 29,5 W (3000 K)
 - Versie 5500 lm - 38,5 W (4000 K), 41 W (3000 K)
 - Versie 6600 lm - 48 W (4000 K), 50 W (3000 K)
 - Versie 8000 lm - 60 W (4000 K), 64 W (3000 K)
- Levensduur: 50.000 uur (80% lumenbehoud bij Ta=25 °C)
- Kleurtemperatuur:
 - 3000 K
 - 4000 K
- Kleurweergave: Ra > 80
- Driver:
 - geïntegreerde Xitanium driver, standaard dimbaar (DALI)
- Lichtregeling:
 - noodverlichting. i.c.m. dimbare (PSD) driver dient hiervoor extra bedrading aangelegd te worden. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden beschikbaar, neemt u hiervoor contact op met uw Philips contactpersoon.
- Elektrische aansluiting: geïntegreerde connector, eenvoudig in de draagprofielen te klikken
 - connector geïntegreerd in draagprofiel
- Materiaal:
 - dunne plaat metal gear tray
- Montage:
 - de retrofit unit kan in een standaard TTX400 of MAXOS draagprofiel



4MX400 LED unit



4MX400 581 Afmetingen in mm.



4MX400 491 Afmetingen in mm.



Detail 4MX400 LED unit

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
4	66578599 4MX400 491 LED40S/830 PSU DA20 WH	4MX400L40CH	1	Y4		236,00
4	66575499 4MX400 491 LED40S/830 PSU WB WH	4MX4004RE2	1	Y4		236,00
4	22060099 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH	4MX400XXX	1	Y4		275,00
4	97008999 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX400JUAN1	1	Y4		285,00
5	67279099 4MX400 491 LED80S/840 PSU WB WH	4MX40049L80PSUW	1	Y4		256,00
	08285799 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH					
4	66594599 4MX400 581 LED55S/840 PSU NB WH	4MX40058L55PSU	1	Y4		266,00
4	97014099 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4MX40JELLE	1	Y4		285,00
4	97016499 4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX400JELLE2	1	Y4		285,00
4	97017199 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX400JELLE4	1	Y4		300,00
6	97026399 4MX416 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX416RONNIE2	1	Y4		475,00
	08173799 4MX416 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R					
	08177599 4MX416 491 LED80S/840 PSU NB WH					
	08175199 4MX416 491 LED80S/840 PSU WB WH					
6	97049299 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX416LED66MS	1	Y4		485,00
6	97054699 4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4MX416JELLE	1	Y4		485,00
6	97058499 4MX433 491 LED55S/840 PSU WB WH	4MX433LUX	1	Y4		455,00
	08191199 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R					
	66536599 4MX850 491 LED40S/830 PSU NB WH					
3	08413499 4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH C-2R	4MX850LED40JK3	1	Y4		280,00
3	08277299 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850RENE4	1	Y4		281,00
3	07651199 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850RENE5	1	Y4		281,00
3	66767399 4MX850 491 LED40S/840 PSU A20 WH	4MX850JUANKR	1	Y4		236,00
	08333599 4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI C-2R					
	08335999 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI C-2R					
	08337399 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI C-2R					
4	08415899 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH C-2R	4MX850LED66JK1	1	Y4		300,00
	97422399 4MX850 491 LED66S/840 PSU VWB WH					
4	08367099 4MX850 491 LED80S/830 PSU NB SI	4MX850B1	1	Y4		255,00
4	08417299 4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	4MX850LED80JK2	1	Y4		300,00
4	91359899 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	4MXLED80MEF	1	Y4		300,00
3	08008299 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4MX850JK80	1	Y4		285,00
4	97433999 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850RENE6	1	Y4		300,00
	08411099 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO VWB WH					
	88185999 4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH					
4	66542699 4MX850 581 LED40S/830 PSU WB WH	4MX850RENE10	1	Y4		236,00
3	08376299 4MX850 581 LED40S/840 PSU VWB WH	4MX850RENE1	1	Y4		236,00
	66543399 4MX850 581 LED40S/840 PSU WB WH					
	97849899 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R					
3	22178299 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850BART1	1	Y4		266,00
3	08378699 4MX850 581 LED55S/840 PSU VWB WH	4MX850RENE2	1	Y4		236,00
	08103499 4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI					
4	07957499 4MX850 581 LED80S/830 PSD VWB WH	4MX850VWBMS	1	Y4		285,00
4	07958199 4MX850 581 LED80S/830 PSD WB WH	4MX850WBMS	1	Y4		285,00
4	22037299 4MX850 581 LED80S/830 PSU WB WH	4MX850LED7VE7	1	Y4		255,00
4	07972799 4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH	4MX850123	1	Y4		285,00
4	91360499 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH C-2R	4MX86RONNIE1	1	Y4		300,00
4	97637199 4MX850 581 LED80S/840 PSU A20 WH	4MX850LED7VE6	1	Y4		255,00
3	22039699 4MX850 581 LED80S/840 PSU NB WH	4MX850LED7VE8	1	Y4		255,00
	08097699 4MX850 581 LED80S/840 PSU VWB WH					
	08339799 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB SI C-2R					
6	97481099 4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	4MX866JK1	1	Y4		480,00
	08341099 4MX866 491 LED55S/840 PSD WB SI C-2R					
	97442199 4MX866 491 LED55S/840 PSU WB WH					
6	97483499 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4MX866JK2	1	Y4		480,00
6	22062499 4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH ELD1	4MX866E1	1	Y4		485,00
6	07978999 4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	4MX866E3	1	Y4		485,00

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
08372499	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1 C2R	4MX8661JB	1	Y4		500,00
08212399	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX866LED80JB1	1	Y4		500,00
22064899	4MX866 491 LED80S/840 PSD WB WH ELD1	4MX866E5	1	Y4		485,00
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4MX866BART	1	Y4		466,00
08380999	4MX866 581 LED55S/840 PSU VWB WH	4MX850RENE3	1	Y4		236,00
91805099	4MX866 581 LED55S/840 PSU WB WH	4MX866ANTOINETT	1	Y4		245,00
97491999	4MX866 581 LED66S/840 PSU WB WH					
07973499	4MX866 581 LED80S/830 PSD WB WH	4MX866123	1	Y4		485,00
22043399	4MX866 581 LED80S/830 PSU WB WH	4MX850LEDRIE9	1	Y4		455,00
07955099	4MX866 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX866PSDC2R	1	Y4		500,00
22045799	4MX866 581 LED80S/840 PSU NB WH	4MX850LEDRIE10	1	Y4		455,00
97499599	4MX883 491 LED55S/840 PSU WB WH					
97505399	4MX883 491 LED66S/840 PSU WB WH	4MX883AN	1	Y4		455,00
08312099	4MX883 491 LED80S/840 PSU NB WH	4MX883LED80PB1	1	Y4		455,00

optiek NB

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	4MX40049L4083NB	1	Y4	1,55	266,00
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX40049L4084NB	1	Y4	1,55	266,00
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	4MX40058L4083NB	1	Y4	1,55	275,00
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX40058L4084NB	1	Y4	1,55	275,00
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	4MXL4049/83NBWH	1	Y4	1,55	275,00
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4MXL4049/84NBSI	1	Y4	1,55	275,00
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MXL4049/84NBWH	1	Y4	2,06	275,00
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	4MXL4058/83NBWH	1	Y4	1,55	275,00
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4MXL4058/84NBSI	1	Y4	1,55	275,00
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MXL4058/84NBWH	1	Y4	2,07	275,00
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	4MX40049L5583NB	1	Y4	1,55	285,00
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX40049L5584NB	1	Y4	2,06	285,00
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	4MX40058L5583NB	1	Y4	1,55	275,00
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	4MX40058L5584NB	1	Y4	2,03	285,00
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	4MXL5049/83MBWH	1	Y4	2,02	285,00
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	4MXL5049/83MBSI	1	Y4	1,55	275,00
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MXL5049/83NBWH	1	Y4	2,02	285,00
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4MXL5049/84NBSI	1	Y4	2,02	275,00
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	4MXL5058/83NBWH	1	Y4	2,03	275,00
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4MXL5058/84MBWH	1	Y4	2,07	285,00
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4MXL5058/84MBSI	1	Y4	2,03	275,00
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4MX85049L6684NB	1	Y4	2,06	285,00
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX40058L6684NB	1	Y4	2,03	285,00
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850581L66NBC	1	Y4	2,07	300,00
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4MX85049L8084NB	1	Y4	2,17	285,00
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850L80PSDNB	1	Y4	2,03	285,00
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850581L80NBC	1	Y4	2,07	300,00
67275299	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	4MX40058L8084NB	1	Y4	2,09	285,00

optiek WB

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[4]	66242599 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX40049L4083WB	1	Y4	1,55	266,00
[4]	66244999 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX40049L4084WB	1	Y4	2,02	266,00
[4]	66250099 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	4MX40058L4083WB	1	Y4	1,55	266,00
[4]	66252499 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX40058L4084WB	1	Y4	2,03	266,00
[4]	66174999 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4MXL4049/83WB SI	1	Y4	2,02	266,00
[4]	66167199 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MXL4049/83WBWH	1	Y4	2,02	266,00
[4]	66175699 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4MXL4049/84WB SI	1	Y4	1,55	266,00
[4]	66168899 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MXL4049/84WBWH	1	Y4	2,02	266,00
[4]	66180099 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4MXL4058/83WB SI	1	Y4	1,55	275,00
[4]	66179499 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	4MXL4058/83WBWH	1	Y4	1,55	275,00
[4]	66178799 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4MXL4058/84WB SI	1	Y4	1,55	275,00
[4]	66171899 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MXL4058/84WBWH	1	Y4	2,07	275,00
[4]	66246399 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX40049L5583WB	1	Y4	1,55	285,00
[4]	66248799 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX40049L5584WB	1	Y4	2,01	285,00
[4]	66254899 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	4MX40058L5583WB	1	Y4	2,03	285,00
[4]	66256299 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX40058L5584WB	1	Y4	2,09	285,00
[4]	66127599 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	4MXL5049/83WB SI	1	Y4	2,02	285,00
[4]	66128299 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4MXL5049/84WB SI	1	Y4	2,06	285,00
[4]	66119099 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MXL5049/83WBWH	1	Y4	2,06	285,00
[4]	66120699 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MXL5049/84WBWH	1	Y4	2,01	285,00
[4]	66131299 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	4MXL5058/83WB SI	1	Y4	1,40	275,00
[4]	66123799 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	4MXL5058/83WBWH	1	Y4	2,03	275,00
[4]	66132999 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4MXL5058/84WB SI	1	Y4	1,40	285,00
[4]	66124499 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MXL5058/84WBWH	1	Y4	2,03	285,00
[1]	66661499 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX40058L6684WB	1	Y4	2,09	285,00
[3]	67296799 4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX416L6684WB	1	Y4	2,73	485,00
[1]	66602799 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX85049L6684WB	1	Y4	2,02	285,00
[4]	88108899 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850581L66WBC	1	Y4	2,07	300,00
[4]	67278399 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX40049L8084WB	1	Y4	2,17	285,00
[1]	67280699 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX40058L8084WB	1	Y4	2,09	285,00
[1]	67282099 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850L80/84WB	1	Y4	2,17	285,00
[4]	88106499 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850581L80WBC	1	Y4	2,07	300,00

optiek VWB

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[4]	88246799 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R	4MX4491L55VWBC2	1	Y4	1,55	290,00
[4]	88247499 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R	4MX4581L55VWBC2	1	Y4	1,55	290,00
[4]	88242999 4MX400 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4MX4491L80VWB	1	Y4	2,06	285,00
[4]	88243699 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH	4MX4581L80VWB	1	Y4	2,09	285,00
[4]	88250499 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	4MX8581L80VWB	1	Y4	2,03	285,00
[4]	88251199 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4MX8491L80VWB	1	Y4	2,06	285,00

optiek DA20
EOC

	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[4]	66318799 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX40049L4084DA	1	Y4	1,55	266,00
[4]	66322499 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX40058L4084DA	1	Y4	1,55	275,00
[4]	66273999 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MXL4049/83DASI	1	Y4	2,02	275,00
[4]	66269299 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX85049L4083DA	1	Y4	2,02	266,00
[4]	66274699 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MXL4049/84DASI	1	Y4	2,02	275,00
[4]	66270899 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX85049L4084DA	1	Y4	2,01	275,00
[4]	66275399 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MXL4058/83DASI	1	Y4	1,55	275,00
[4]	66271599 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX85058L4083DA	1	Y4	1,55	275,00
[4]	66276099 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MXL4058/84DASI	1	Y4	1,55	275,00
[4]	66272299 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX85058L4084DA	1	Y4	1,55	275,00
[4]	66319499 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX40049L5583DA	1	Y4	1,55	285,00
[4]	66324899 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX40058L5584DA	1	Y4	1,55	285,00
[4]	66265499 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	4MX85049L5583SI	1	Y4	1,55	285,00
[4]	66261699 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX85049L5583WH	1	Y4	2,02	275,00
[4]	66266199 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4MXL5549/84DASI	1	Y4	1,55	275,00
[4]	66262399 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX85049L5584DA	1	Y4	1,55	285,00
[4]	66267899 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	4MXL5558/83DASI	1	Y4	1,40	275,00
[4]	66263099 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX85058L5583DA	1	Y4	1,40	275,00
[4]	66268599 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4MXL5558/84DASI	1	Y4	1,40	275,00
[4]	66264799 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX85058L5584DA	1	Y4	1,40	275,00
[4]	66660799 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX40058L6684DA	1	Y4	1,55	285,00
[4]	66601099 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX85049L6684DA	1	Y4	2,01	285,00

optiek DA
EOC

	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[4]	66320099 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX40049L5584DA	1	Y4	1,55	285,00

Maxos LED Performer 4MX900



- Tot 40% efficiënter dan TL-lichtlijnen
- Efficacy > 100 lm/W
- Diffuse en gelijkmatige lichtverdeling
- Past op bestaande Maxos lichtlijnen



De Maxos LED Performer is een LED-unit voor montage op bestaande Maxos-lichtlijnen of voor nieuwe installaties. Maxos LED Performer is geschikt voor montage op hoogtes vanaf 4 meter, en uitstekend toepasbaar in retail-omgevingen zoals supermarkten en bouwmarkten.

- Versies:
 - LED32S (3200 lumen), LED40S (4000 lumen),
 - LED48S (4800 lumen), LED55S (5500 lumen),
 - LED60S (6000 lumen), LED90S (9000 lumen)
 - Er zijn lengtes van 1200 mm, 1500 mm en 1800 mm
- Optieken: geïntegreerd in de unit, WB (breed stralend), NB (diepstralend), MB (medium) en DA (dubbel asymmetrisch)
- Lichtbron: LED
- Lichtstroom: 3200 lumen, 4000 lumen, 5500 lumen, 4800 lumen, 6000 lumen, 9000 lumen
- Systemvermogen: 3200 lumen/32 W, 4000 lumen/41 W, 4800 lumen/45 W, 5500 lumen/47 W, 6000 lumen/60 W, 9000 lumen/90 W
- Levensduur: 50.000 uur (70% lumenbehoud bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave: Ra > 80
- Driver: geïntegreerd, dimbaar (DALI)
- Elektrische aansluiting: voorzien van elektrische connector
- Materiaal: behuizing van staal, optieken van polycarbonaat
- Montage:
 - de retrofit unit kan in standaard draagprofielen (TL5 49 W) geklikt worden
 - standaard units passen in standaard Maxos draagprofiel
- Opties: uitvoering in zilverkleur RAL9006 (op aanvraag)




4MX900




Vooraanzicht pendel



Polycarbonaat cover met diffuser



L1200 - Afmetingen in mm.



L1800 - Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
08183699	4MX900 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R					
[5] 66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	4MX900L40PSUA30	1	Y4		229,00
97674699	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R					
22238399	4MX900 581 LED75S/830 PSD WB WH					
08185099	4MX916 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R					
08187499	4MX916 491 LED40S/840 PSD WB WH C-2R					
[5] 26133099	SP/4MX900 PMMA COVER WB 1800	PMMACOVER	1	Y4		25,00

Retrofit unit

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[5] 66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX900L40/84WB	1	Y4	2,90	279,00
[5] 66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	4MX900L40/84MB	1	Y4	2,90	279,00
[5] 66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX900L40/84NB	1	Y4	2,90	279,00
[5] 66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	4MX900L50/84WB	1	Y4	2,90	279,00
[5] 66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	4MX900L50/84MB	1	Y4	2,90	279,00
[5] 66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	4MX900L50/84NB	1	Y4	2,90	279,00
[5] 66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	4MX900L50/84DA	1	Y4	2,90	279,00

Standaard unit

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[5] 66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	4MX900L40/84A30	1	Y4	1,50	239,00
[5] 66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	4MX900L60/84A30	1	Y4	3,65	289,00
[5] 66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	4MX900L90/84WB	1	Y4	1,50	519,00
[5] 66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	4MX900L90/84MB	1	Y4	1,50	519,00
[5] 66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	4MX900L90/84NB	1	Y4	1,50	519,00
[5] 66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	4MX900L90/84DA	1	Y4	1,50	519,00
[5] 66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	4MX900L90/83WB	1	Y4	1,50	519,00

Maxos Draagprofielen




- Robuust, decoratief systeem
- Makkelijk en snel te installeren
- Reflectoren met hoog rendement



Maxos is een kwalitatief hoogwaardig lichtlijnsysteem met uitstekende prestaties en een fraai design, geschikt voor een grote variëteit aan verlichtingsprojecten.

- De Maxos voorbedrade TL5-draagprofielen dienen als robuuste montagerail én als kabelgoot voor de elektrische bedrading; dankzij hun stabiele constructie is het mogelijk afstanden tot 5 meter te overbruggen, wat leidt tot een extra korte installatietijd
- Versies: lengtes van 1, 2 of 3 elektrische units van 49 W of 54 V TL5, in wit of zilvergrijs
- Elektrische aansluiting:
 - d.m.v. een of twee 7-aderige bandkabels (t.b.v. dimmen en/of decentrale noodverlichting) met een aderdoorsnede van 2,5 mm² (1,5 mm² op aanvraag)
 - dubbele bedrading is nodig voor een gescheiden voeding van de elektrische units en bij centraal gevoede noodverlichting
 - de profielen beschikken standaard over een schakelaar voor het kiezen van de gewenste fase
 - elektrische units 4MX691... worden met één klikbeweging elektrisch en mechanisch op vaste plaatsen op de draagprofielen geplaatst
 - de bovenzijde van het draagprofiel is voorzien van uitbreekpoorten voor de invoer van extra kabels
- Materiaal: thermisch verzinkt plaatstaal
- Montage: elektrische en mechanische verbinding door middel van speciale koppelstukken, geschikt voor pendel- en opbouwmontage
- Opties: door het grote aantal uitwisselbare componenten in een grote flexibiliteit mogelijk in het samenstellen van een lichtlijn
- Accessoires: diverse accessoires is als optie leverbaar



4MX656 7x1.5/7x2.5

4MX656 Afmetingen in mm.

	A
542	2358
543	3537
491	1479
492	2958
493	4437

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht	Richtprijs
1 58400099	4MX656 491 7x2.5 SI	4MX6564917SI	1	Y4	2,12 KG	50,50
1 58364599	4MX656 491 7x2.5 WH	4MX6564917WH	1	Y4	2,26 KG	50,50
1 58401799	4MX656 492 7x2.5 SI	4MX6564927SI	1	Y4	4,15 KG	94,50
1 58365299	4MX656 492 7x2.5 WH	4MX6564927WH	1	Y4	4,51 KG	94,50
1 58402499	4MX656 493 7x2.5 SI	4MX6564937SI	1	Y4	6,15 KG	128,00
1 58366999	4MX656 493 7x2.5 WH	4MX6564937WH	1	Y4	6,17 KG	128,00
55120099	4MX056 582 7x2.5 WH	4MX056582725W	1	Y4	4,15 KG	94,50
1 55121799	4MX056 583 7x2.5 WH	4MX056583725W	1	Y4	6,17 KG	128,00
1 58352299	4MX656 491 5x2.5 WH	4MX656491525W	1	Y4	2,32 KG	55,80
1 58353999	4MX656 492 5x2.5 WH	4MX656492525W	1	Y4	4,32 KG	74,80
4 53888199	9MX056 BC58 SI	9MX056BC58S	1	Y4	0,22 KG	8,40
1 53881299	9MX056 BC58 WH	9MX056BC58W	1	Y4	0,22 KG	8,40
1 10807700	9MX056 CP WH	9MX056CPWH	1	Y4	0,60 KG	12,20
1 66277799	9MX056 MB SI	9MX056MBSI	1	Y4	0,08 KG	9,10
1 66188699	9MX056 MB WH	9MX056MBWH	1	Y4	0,08 KG	5,90
1 25985400	9MX056 MB-SW L1250 SI	9MX056MBL1250SI	1	Y4	0,18 KG	36,50
1 66279199	9MX056 MB-SW SI	9MX056MBSWSI	1	Y4	146,00 G	26,80
1 55341999	4MX056 581 7x2.5 WH	4MX0565817X2.5W	1	Y4		50,50

Maxos accessoires



9MX056 BC49/BC54
Witte of zilverkleurige afdekstrip



9MX056 CPWH/SI
Koppelstuk voor draagprofiel



9MX056 CPI
Intern koppelstuk voor draagprofiel



9MX056 CP-SD + 9MX056SD
Flexibel koppelstuk voor het aansluiten van flexibele verbindingsstukken op het draagprofiel

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[1]	60158599 9MX056 BC49 SI	9MX056BC49SI	1	Y4	0,27	17,40
[1]	60157899 9MX056 BC49 WH	9MX056BC49WH	1	Y4	0,35	8,70
[1]	10808400 9MX056 CP SI	9MX056CPSI	1	Y4	0,59	12,20
[1]	10809100 9MX056 CPI	9MX056CPI	1	Y4	0,22	8,20
[1]	13546200 9MX056 EA7	9MX056EA7	1	Y4	0,04	10,10
[1]	13179200 9MX056 EC7	9MX056EC7	1	Y4	0,04	8,40
[1]	10825100 9MX056 EP SI SET	9MX056EPSI	1	Y4	0,04	6,00
[1]	10824400 9MX056 EP WH SET	9MX056EPWH	1	Y4	0,04	6,00
[1]	21755700 9MX056 CBA SI	9MX056CBASI	1	Y4		6,80
[4]	67456599 9MX056 PB SI	9MX056PBSI	1	Y4		9,80
[1]	67455899 9MX056 PB WH	9MX056PBWH	1	Y4		9,80

LineSense



LineSense is een lichtregelsysteem voor toepassing op TTX400- en Maxos-lichtlijnen. LineSense wordt als complete unit aan het begin van de lichtlijn gemonteerd, en is eenvoudig te voorzien van extra sensoren op de lichtlijn (max. 6 stuks). Er is een versie welke aan-uit schakeld, en een versie welke daarnaast ook nog kan dimmen.

- Versies:
 - ZTX400MDU-HFP
 - ZTX400MDU-HFD
 - 9MX056MDU-HFP
 - 9MX056MDU-HFD
- Montage: complete unit aan het begin van de lichtlijn. Extra sensoren kunnen aangesloten worden met LCC8025 en standaard datakabel
- Accessoires: LRM8117, extra bewegingssensor
- LCC8025, aansluitkabeltje, ZTX400MB MDU montageclip

- Zeer eenvoudig te integreren
- Tot 70% energiebesparing
- Eenvoudig uit te breiden met extra sensoren




9MX056 MDU-PWR SI



9MX056 MDU WH




9MX056 MDU SI



Afmetingen in mm.



9MX056 MDU-PWR WH



Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
51847399	LRM8117/00 SENSR MOV DET AISLE	LRM8117/00	1	35	121,00

CoreLine Lichtlijn LL120X



- Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
- Drie verschillende bundelbreedtes
- Standaard dimbaar (DALI)
- Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud)



CoreLine Lichtlijn LL120X is een eenvoudige LED-lichtlijn. De units worden geleverd in twee lengtes (1700 mm of 3400 mm), en zijn verkrijgbaar met een 4-tal geïntegreerde optieken. Een unit bestaat uit LED-module en trunking, en is dus een compleet stuk lichtlijn. Er is ook een batter-armatuur leverbaar voor individuele montage (LL120/121 KIT). Tevens is er een unit verkrijgbaar van 3400 mm (LL122) met daarop 1700 mm aan LED's, en 1700 mm als blindplaat. Hiermee kan een half-bezette lichtlijn worden samengesteld.

- Per lichtlijn dient een starterkit besteld te worden
- Versies:
 - LL120X - 3400 mm, 9000 lm (LED90S), 16000 lm (LED160S)
 - LL121X - 1700 mm, 4500 lm (LED45S), 8000 lm (LED80S)
 - LL120X KIT - 3400 mm, 16000 lm, voor individuele montage
 - LL121X KIT - 1700 mm, 8000 lm, voor individuele montage
 - LL122X - 3400 mm, 4500 lm (LED45S), 8000 lm (LED80S), halfbezette unit incl. blindplaat
- Optiek: breedstralend (WB), diepstralend (NB), zeer breedstralend (VWB) of dubbel asymmetrisch (DA20)
- Lichtbron: LED
- Lichtstroom: zie versies
- Systeemvermogen: LED45S - 45 W, LED80S - 80 W, 90S - 90 W, 160S - 160 W
- Levensduur: 50.000 uur (70% lumenbehoud bij Ta 25 °C) Kleurtemperatuur: 4000 K, op aanvraag 6500 K
- Kleurweergave: Ra > 80
- Driver: geïntegreerd, DALI-dimbaar (PSD) of niet dimbaar (PSU)
- Elektrische aansluiting: via starterkit LL120Z MB-SW 2xEP CU7, lichtlijn is voorzien van 7-aderige bandkabel
- Materiaal: behuizing van staal, afscherming van polycarbonaat
- Montage: met montagebeugel LL120Z MB-SW WH (inclusief, met reutlinger voor draadophanging)
- Accessoires:
 - starterkit LL120Z MB-SW 2xEP CU7 (separaat te bestellen)
 - eindkappen LL120Z EP WH (separaat te bestellen)
 - montageugels LL120Z CB WH (met ophanghaak voor kettingmontage), per 5 stuks
- Opties:
 - units met noodverlichting EL3 (niet dimbaar)
 - blinde trunking, voorzien van 7-aderige bandkabel, lengte 1700 mm (LL121X7 WH BC)



LLX120X/LL121X

Afmetingen in mm.

	A
LLX120	3450
LLX121	1750

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
3	88156899 LL120Z SMB WH (5PCS)	LL120SMBWH	1	Z	0,23	20,60
3	38108300 LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	LL120XLED160S10	1	Z		509,00
3	38107600 LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	LL120XLED160S9	1	Z		509,00
3	38095600 LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	LL120XLED160S7	1	Z		509,00
	38105200 LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 WH					
3	38082600 LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	LL120XLED160S4	1	Z		482,00
3	38081900 LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	LL120XLED160S3	1	Z		482,00
6	38189200 LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	LL120XLED160S30	1	Z		509,00
3	88161299 LL120Z CB WH (5PCS)	LL120ZCB WH	1	Z		15,50
3	38102100 LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	LL121XLED75S8	1	Z		297,00
6	38173100 LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	LL121XLED76S27	1	Z		297,00
3	38170000 LL121X LED76S/830 1x PSD DA20 7 WH	LL121XLED76S25	1	Z		297,00
3	38118200 LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	LL121XLED76S11	1	Z		297,00
6	38162500 LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	LL121XLED76S21	1	Z		450,00
3	38169400 LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	LL121XLED76S24	1	Z		270,00
6	38155700 LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	LL121XLED80S18	1	Z		297,00
3	38137300 LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	LL121XLED80S15	1	Z		297,00
3	38124300 LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	LL121XLED80S14	1	Z		297,00
3	38120500 LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	LL121XLED80S12	1	Z		297,00
3	38144100 LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	LL121XLED80S16	1	Z		297,00
3	38092500 LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	LL121LED801	1	Z		297,00
6	38165600 LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	LL121XLED80S22	1	Z		450,00
6	38188500 LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	LL121XLED80S29	1	Z		270,00
3	38145800 LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	LL121XLED80S17	1	Z		270,00
6	38167000 LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	LL121XLED80S23	1	Z		450,00
3	38171700 LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	LL121XLED80S26	1	Z		270,00
3	38176200 LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	LL121XLED80S28	1	Z		270,00
6	38123600 LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	LL121XLED80S13	1	Z		450,00
3	38157100 LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	LL121XLED80S19	1	Z		270,00
3	38079600 LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	LL121XLED80S2	1	Z		288,00
3	38083300 LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	LL121XLED80S5	1	Z		288,00
3	38078900 LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	LL121XLED80S1	1	Z		288,00
6	38160100 LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	LL121XLED80S20	1	Z		297,00
6	90720600 LL122X LED45S/840 PSU VWB 5 WH	LL122LED45VWB5	1	Z		275,00
3	38146500 LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	LL122LED802	1	Z		297,00

Trunking incl. unit, 3400 mm

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
3	88204600 LL120X LED90S/840 PSD DA20 7 WH	LL120L90/84DA	1	Z	8,13	509,00
3	88196400 LL120X LED90S/840 PSD MB 7 WH	LL120L90/84MB	1	Z	8,13	509,00
3	88190200 LL120X LED90S/840 PSD NB 7 WH	LL120L90/84NB	1	Z	8,13	509,00
3	88141400 LL120X LED90S/840 PSD WB 7 WH	LL120L90/84WB	1	Z	8,13	509,00
6	90695700 LL120X LED90S/840 PSD A 7 WH	LL120L90/84A7	1	Z	8,13	509,00
6	90696400 LL120X LED90S/840 PSD VWB 7 WH	LL120L90/84VWB7	1	Z	8,13	509,00

Trunking incl. unit, 1700 mm

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
3	88203900 LL121X LED45S/840 PSD DA20 7 WH	LL121L45/84DA	1	Z	4,28	297,00
3	88195700 LL121X LED45S/840 PSD MB 7 WH	LL121L45/84MB	1	Z	4,28	297,00
3	88189600 LL121X LED45S/840 PSD NB 7 WH	LL121L45/84NB	1	Z	4,28	297,00
3	88140700 LL121X LED45S/840 PSD WB 7 WH	LL121L45/84WB	1	Z	4,28	297,00
6	88209100 LL121X LED45S/840 PSU WB 7 EL3 WH	LL121L45/84WBEL	1	Z	4,79	473,00
6	90691900 LL121X LED45S/840 PSD A 7 WH	LL121L45/84A7	1	Z	4,28	297,00
6	90692600 LL121X LED45S/840 PSD VWB 7 WH	LL121L45/84VWB7	1	Z	4,28	297,00

Voorbedraad profiel, lengte 1700 mm

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[3] 88144500	LL121X 7 WH BC	LL121X7WHBC	1	Z	2,46	126,00

Accessoires

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[3] 88146900	LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH	LL120ZMBSWCU7	1	Z	0,50	36,80

Tracks RBS750/RCS750




- Laat flexibele lichtinstellingen toe
- Maakt energiebesparingen mogelijk
- Slimme, onopvallende rail



De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.

- Type:
 - RCS750 (uitvoering voor pendel- en opbouwmontage)
 - RBS750 (uitvoering voor inbouwmontage)
- Circuit: 3-fasen spanningsrail (3C)
- Lengte-uitvoering: 1000 mm (L1000), 2000 mm (L2000), 3000 mm (L3000), 4000 mm (L4000)
- Kleur: Wit (RAL 9010), Zwart (RAL 9005), Aluminium (RAL 7040)
- Installatie: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI). Ook is het mogelijk een 3-fasenvoeding (230-400 V, 16 A) aan te sluiten, wat een driemaal hoger opgenomen vermogen mogelijk maakt, namelijk 11,1 kW. Geïntegreerde bevestigingsgaten (afstand 1000 mm, max. belasting 5x 5 kg, koppel 2,5 Nm)
- Accessoires:
 - Reeks voedingsaansluitingen: spanningstoevoer einde, spanningstoevoer midden, rechte connector, L-connector, T-connector, X-connector



Tracks RBS750/RCS750

RBS750 5C6 L1000 ALU
Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht	Richtprijs
	14979000 RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	RBS7503CL2000A	1	T	2,00 KG	103,00
	14980600 RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	RBS7503CL2000W	1	T	2,00 KG	103,00
	14981300 RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	RBS7503CL3000A	1	T	2,90 KG	141,00
	14982000 RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	RBS7503CL3000W	1	T	2,90 KG	141,00
	06550100 RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	RBS7505C6100ALU	1	T	1,00 KG	60,00
	06551800 RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	RBS7505C6100BK	1	T	1,00 KG	60,00
	06552500 RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	RBS7505C6100WH	1	T	1,00 KG	60,00

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht	Richtprijs
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	RBS7505C6200ALU	1	T	2,00 KG	115,00
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	RBS7505C6200BK	1	T	2,00 KG	115,00
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	RBS7505C6200WH	1	T	2,00 KG	115,00
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	RBS7505C6300ALU	1	T	3,00 KG	175,00
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	RBS7505C6300BK	1	T	3,00 KG	175,00
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	RBS7505C6300WH	1	T	3,00 KG	175,00
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	RBS7505C6400ALU	1	T	4,00 KG	230,00
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	RBS7505C6400BK	1	T	4,00 KG	230,00
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	RBS7505C6400WH	1	T	4,00 KG	230,00
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	RCS750100AL	1	T	1,00 KG	52,40
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	RCS750100BK	1	T	1,00 KG	55,10
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	RCS750100W	1	T	1,00 KG	55,10
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	RCS750200AL	1	T	1,80 KG	87,50
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	RCS750200BK	1	T	1,80 KG	94,00
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	RCS750200W	1	T	1,80 KG	89,70
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	RCS750300AL	1	T	2,70 KG	105,00
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	RCS750300BK	1	T	2,70 KG	124,00
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	RCS750300W	1	T	2,70 KG	118,00
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	RCS750400AL	1	T	3,60 KG	137,00
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	RCS750400BK	1	T	3,60 KG	154,00
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	RCS750400W	1	T	3,60 KG	154,00
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	RCS7505C6100ALU	1	T	1,00 KG	52,40
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	RCS7505C6100BK	1	T	1,00 KG	52,40
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	RCS7505C6100WH	1	T	1,00 KG	52,40
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	RCS7505C6200ALU	1	T	2,00 KG	95,00
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	RCS7505C6200BK	1	T	2,00 KG	95,00
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	RCS7505C6200WH	1	T	2,00 KG	95,00
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	RCS7505C6300ALU	1	T	3,00 KG	130,00
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	RCS7505C6300BK	1	T	3,00 KG	130,00
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	RCS7505C6300WH	1	T	3,00 KG	130,00
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	RCS7505C6400ALU	1	T	4,00 KG	170,00
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	RCS7505C6400BK	1	T	4,00 KG	170,00
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	RCS7505C6400WH	1	T	4,00 KG	170,00
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	ZCS7505C6CCPEBK	1	T	0,19 KG	77,00
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	ZCS7505C6CCPEGR	1	T	0,19 KG	77,00
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	ZCS7505C6CCPEWH	1	T	0,19 KG	77,00
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	ZCS7505C6CCPIBK	1	T	0,19 KG	77,00
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	ZCS7505C6CCPIGR	1	T	0,19 KG	77,00
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	ZCS7505C6CCPIWH	1	T	0,19 KG	77,00
06554999	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC611-2)	ZCS7505C6SLBK	1	T	78,00 G	35,00
06553299	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC611-1)	ZCS7505C6SLGR	1	T	78,00 G	35,00
06555699	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC611-3)	ZCS7505C6SLWH	1	T	78,00 G	35,00
06557099	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC612-2)	ZCS7505C6SRBK	1	T	78,00 G	35,00
06556399	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC612-1)	ZCS7505C6SRGR	1	T	78,00 G	35,00
06558799	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC612-3)	ZCS7505C6SRWH	1	T	78,00 G	35,00
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	ZCS7505C6IPCBK	1	T	36,00 G	23,00
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	ZCS7505C6IPCGR	1	T	36,00 G	23,00
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	ZCS7505C6IPCWH	1	T	36,00 G	23,00
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	ZCS7505C6CPSBK	1	T	0,19 KG	77,00
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	ZCS7505C6CPSGR	1	T	0,19 KG	77,00
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	ZCS7505C6CPSWH	1	T	0,19 KG	77,00
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	ZCS7505C6TCPLEB	1	T	0,28 KG	120,00
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	ZCS7505C6TCPLEG	1	T	0,28 KG	120,00
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	ZCS7505C6TCPLEW	1	T	0,28 KG	120,00
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	ZCS7505C6TCPLIB	1	T	0,28 KG	120,00
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	ZCS7505C6TCPLIG	1	T	0,28 KG	120,00
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	ZCS7505C6TCPLIW	1	T	0,28 KG	120,00
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	ZCS7505C6TCPREB	1	T	0,28 KG	120,00

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG	Gewicht	Richtprijs
			code			
 06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	ZCS7505C6TCPREG	1	T	0,28 KG	120,00
 06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	ZCS7505C6TCPREW	1	T	0,28 KG	120,00
 06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	ZCS7505C6TCPRI B	1	T	0,28 KG	120,00
 06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	ZCS7505C6TCPRI G	1	T	0,28 KG	120,00
 06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	ZCS7505C6TCPRI W	1	T	0,28 KG	120,00
 06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	ZCS7505C6CPXBK	1	T	0,37 KG	160,00
 06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	ZCS7505C6CPXGR	1	T	0,37 KG	160,00
 06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	ZCS7505C6CPXWH	1	T	0,37 KG	160,00
 37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	ZCS700MBW6ALU	1	T	0,05 KG	6,30
 14985199	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	ZRS700SCPALU	1	T	0,02 KG	4,90
 14986899	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	ZRS700SCPWH	1	T	0,12 KG	4,90
 14987599	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	ZRS700SMCWH	1	T	0,02 KG	4,90
 14988299	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	ZRS700SMS	1	T	0,04 KG	9,50
 32527999	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	ZRS700SPCALU	1	T	0,04 KG	4,90
 32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	RCS700SPLALU	1	T	0,08 KG	8,40
 14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	ZRS750CCPEBK	1	T	0,12 KG	51,30
 38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	ZCS750LCPIW	1	T	0,12 KG	52,40
 14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	ZRS750CCPIBK	1	T	0,12 KG	49,70
 38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	ZCS750LCPEW	1	T	0,12 KG	52,40
 79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	ZRS750CPF BK	1	T	0,16 KG	77,80
 38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	ZCS750FCPW	1	T	0,16 KG	75,60
 14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	ZRS750CPSBK	1	T	0,12 KG	43,00
 38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	ZCS750CPSW	1	T	0,12 KG	43,80
 14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	ZRS750CSWH	1	T	0,14 KG	7,30
 14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	ZRS750EPBK	1	T	0,02 KG	2,50
 38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	ZCS750EPW	1	T	0,02 KG	2,50
 14149799	ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)	ZRS750EPSL BK	1	T	0,08 KG	24,90
 38114599	ZRS750 EPSL WH (XTS11-3+41-3)	ZCS750EPSLW	1	T		24,90
 14148099	ZRS750 EPSR BK (XTS12-2+41-2)	ZRS750EPSR BK	1	T	0,08 KG	24,90
 38116999	ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)	ZCS750EPSRW	1	T	0,08 KG	24,90
 14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	ZRS750ICPBK	1	T	0,04 KG	9,50
 38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	ZCS750ICPW	1	T	0,06 KG	10,80
 38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	ZCS750TCPL	1	T	0,18 KG	49,70
 14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	ZRS750TCPRBK	1	T	0,18 KG	49,70
 38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	ZCS750TCPR	1	T	0,18 KG	49,70
06710999	ZRS700 SMC BK SUSP CAP (SKB30-2)					
07347699	ZRS750 CS BK (XTSP11-2)					