



Philips Lighting Catalogue

Woningverlichting
Woonkamer

PHILIPS

Legenda woningverlichting

Het nieuwe hoofdstuk 'woningverlichting' bevat een nieuw portfolio van ca. 200 eigentijdse decoratieve armaturen voor toepassingen in en om het huis. Deze decoratieve verlichting is de opvolger van het Podium for the Home portfolio. Of het nu gaat om toepassingen in een woonkamer, badkamer, werkkamer of buitenshuis, elke LED-verlichtingsoplossing scheidt de sfeer die uw klant wenst.

De armaturen zijn gebouwd van hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal, aluminium en glas. Het design en de kwaliteit van deze verlichtingsoplossingen stellen u en uw klant dan ook in staat om een gevoel voor stijl te benadrukken in elke omgeving.

Alle producten uit de reeks zijn energiebesparend. Het merendeel van de producten is uitgerust met lange levensduur Power LED's. Daar waar armaturen niet uitgerust zijn met LED's, kan in de meeste gevallen een LED retrofit oplossing aangeboden worden.

Alle LED-armaturen in de reeks zijn voorzien van 2700 K LEDs. Deze warmwitte kleur is perfect voor toepassing in woningen. De kleurweergave (Ra-waarde) is >85 en dat verzekert levensechte kleuren en een warme sfeer.

Of u nu op zoek bent naar kristalhelder licht voor badkamers, functioneel licht voor uw werkkamer of weerbestendige verlichting voor buiten, deze decoratieve verlichting heeft alles in zich om een huis als een thuis te laten voelen.


Verklaring van de symbolen


	Aan/uit schakelaar
	Artikel is dimbaar
	Geschikt voor wanddimmer
	In hoogte verstelbaar
	Richtbare lichtbron
	Kan vrij draaien
	Geschikt voor horizontale en verticale montage
	Geschikt voor wand- en plafondmontage
	Infrarood sensor
	Licht in twee richtingen

Uitleg van de Power LED

LED, driver en bekabeling inclusief:

- Warm Wit licht (2700 K)
- Ra > 85
- 13.000 schakelingen

2 W LED = 130 lm = Lamp 15W 

6 W LED = 290 lm = Lamp 56W 

13 W LED = 350 lm = Lamp 65W 

Het grootste deel van de reeks LED-producten is dimbaar. Dit is aangeduid met het -symbool. De dimmer dient een faseafsnijdende dimmer te zijn.





Fast pendant

- Lichtbron: halogeen G9 – 3x 42 W incl.
- Afmetingen: L760 B194 H1500
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium – metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

530694816

VRG

BF

Bruto Prijs

249,00



Balance pendant

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 – 1x 40 W incl. 3300 lm
- Afmetingen: H1160 D485
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: mat chroom – metaal, glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

402351716

VRG

BF


Bruto Prijs

159,95



Alive pendant

- Lichtbron: spaarlamp E27 – 1x 20 W incl. 1250 lm
- Afmetingen: H1700 D340
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: chroom – glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Amaze pendant

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 – 1x 60 W incl. 5000 lm
- Afmetingen: D434 H1400
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: wit – metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC


402333116

VRG

BF

Bruto Prijs

169,95



Amaze pendant

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 60 W incl. 5000 lm
- Afmetingen: D434 H1400
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - aluminium, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC


402334816

VRG

BF

Bruto Prijs

169,95



Fair pendant

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 55 W incl. 4200 lm
- Afmetingen: D444 H1600
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC


403394816

VRG

BF

Bruto Prijs

249,00



Var pendant LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Afmetingen: H1500 D350
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

408958716

VRG

BF

Bruto Prijs

69,95



Var pendant LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Afmetingen: H1500 D350
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: crème - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC


408953816

VRG

BF



Bruto Prijs

69,95



Var pendant LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Afmetingen: H1500 D350
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: oranje - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Fado pendant LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Afmetingen: H1500 D355
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: groen - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC
408983316

VRG
BF

Bruto Prijs
59,95



Fado pendant LED


- Lichtbron: Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Afmetingen: H1500 D355
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: groen/crème - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC
408983816

VRG
BF

Bruto Prijs
59,95



Fado pendant LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
- Afmetingen: H1500 D355
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC
408988716

VRG
BF

Bruto Prijs
59,95

Fair ceiling lamp



- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 60 W incl. 5000 lm
- Afmetingen: D444 H99
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

EOC

403404816

VRG

BF

Bruto Prijs

219,00

Styla ceiling lamp LED



- Lichtbron: Power LED - 9x 2 W incl. 950 lm
- Afmetingen: L230 B230 H36
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Being ceiling lamp



- Lichtbron: TL Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Afmetingen: D350 H50
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - aluminium, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen


EOC

326104816

VRG

BF

Bruto Prijs

149,95

Peace ceiling lamp



- Lichtbron: spaarlamp 2G7 - 1x 36 W incl. 2900 lm
- Afmetingen: L486 B75 H79
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

EOC

334223116

VRG

BF

Bruto Prijs

129,95



Twirly ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 12 W incl. 810 lm
- Afmetingen: L290 D290 H60
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen
- In België kan dit product ook voor wand- en plafondmontage worden gebruikt.



EOC

318143116

VRG

BF

Bruto Prijs

47,95



Twirly ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 17 W incl. 1100 lm
- Afmetingen: L350 D350 H60
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: Grijs/wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen
- In België kan dit product ook voor wand- en plafondmontage worden gebruikt.



EOC

318158716

VRG

BF

Bruto Prijs

69,95



Twirly ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 12 W incl. 810 lm
- Afmetingen: L290 D290 H60
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: Grijs/wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen
- In België kan dit product ook voor wand- en plafondmontage worden gebruikt.



EOC

318148716

VRG

BF

Bruto Prijs

47,95



Twirly ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 17 W incl. 1100 lm
- Afmetingen: L350 D350 H60
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen
- In België kan dit product ook voor wand- en plafondmontage worden gebruikt.



EOC

318153116

VRG

BF

Bruto Prijs

69,95



Cinnabar ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 6 W incl. 480 lm
- Afmetingen: L250 D250 H70
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

333613116

VRG

BF

Bruto Prijs

16,49



Cinnabar ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 16 W incl. 1100 lm
- Afmetingen: L320 D320 H79
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

333623116

VRG

BF

Bruto Prijs

32,95



Cinnabar ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 22 W incl. 1400 lm
- Afmetingen: L404 D404 H106
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

333653116

VRG

BF

Bruto Prijs

54,95

Particon single spot LED



- Lichtbron: Power LED - 1x 4,5 W incl. 290 lm
- Afmetingen: L150 B125 H115
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531504816

VRG

BF

Bruto Prijs

109,95

Playful wall lamp



- Lichtbron: spaarlamp 2G7 - 2x 11 W incl. 900 lm
- Afmetingen: L414 B287 H59
- Kenmerken: Klasse 2, IP20
- Kleur/materiaal: wit - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Peace wall lamp



- Lichtbron: spaarlamp 2G7 - 1x 11 W incl. 900 lm
- Afmetingen: L286 B98 H60
- Kenmerken: Klasse 2, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

301853116


VRG

BF

Bruto Prijs

84,95

Peace wall lamp



- Lichtbron: spaarlamp 2G11 - 1x 36 W incl. 2900 lm
- Afmetingen: L510 B98 H60
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

304223116

VRG

BF

Bruto Prijs

129,95



Galax wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 2x 2,5 W incl. 2x 180 lm
- Afmetingen: L133 B31 H100
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

455901716

VRG

BF

Bruto Prijs

94,95



Galax wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 2x 2,5 W incl. 2x 180 lm
- Afmetingen: L133 B31 H100
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

455903116

VRG

BF

Bruto Prijs

84,95



Galax wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 4x 2,5 W incl. - 2x 350 lm
- Afmetingen: L213 B31 H103
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC


455911716

VRG

BF

Bruto Prijs

129,95



Galax wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 4x 2,5 W incl. 2x 350 lm
- Afmetingen: L213 B31 H103
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

455913116

VRG

BF

Bruto Prijs

119,95



Dawn wall lamp

- Lichtbron: spaarlamp E14 - 1x 12 W incl.
- Afmetingen: L301 B83 H80
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC


332321716

VRG

BF

Bruto Prijs

59,95



Date wall lamp

- Lichtbron: Power LED - 1x 1 W 210 lm
- Afmetingen: L200 B35 H200
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

336223116

VRG

BF


Bruto Prijs

84,95




Metric wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 2 W incl. 260 lm
- Afmetingen: L74 B70 H119
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Metric wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 2 W incl. 260 lm
- Afmetingen: L74 B70 H119
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen





Watch wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
- Afmetingen: L105 B30 H207
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

336204816

VRG

BF

Bruto Prijs

69,95



Watch wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
- Afmetingen: L105 B30 H207
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

336203116

VRG

BF

Bruto Prijs

64,95



Countdown wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
- Afmetingen: L170 B30 H172
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

336214816

VRG

BF

Bruto Prijs

74,95



Countdown wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
- Afmetingen: L170 B30 H172
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

336213116

VRG

BF

Bruto Prijs

69,95



Novum wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4,5 W incl. 340 lm
- Afmetingen: L153 B107 H155
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

360521716

VRG

BF

Bruto Prijs

94,95



Novum wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4,5 W incl. 340 lm
- Afmetingen: L153 B107 H155
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Teqno single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 6 W incl. 290 lm
- Afmetingen: L90 B115 H181
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

564204816

VRG

BF

Bruto Prijs

79,95



Lina wall lamp


- Lichtbron: Power LED - 1x 6,5 W incl. 270 lm
- Afmetingen: L100 B478 H125
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen






Race single spot

- Lichtbron: halogeen GU10 - 1x 35 W incl.
- Afmetingen: L114 B114 H131
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen




Runner single spot

- Lichtbron: halogeen GU10 - 1x 35 W incl.
- Afmetingen: L140 B90 H107
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Runner single spot

- Lichtbron: halogeen GU10 - 1x 35 W incl.
- Afmetingen: L110 B90 H107
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Cypress single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L76 B135 H120
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532201116

VRG

BF

Bruto Prijs

54,95



Clockwork single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Afmetingen: L110 B110 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531704816

VRG

BF

Bruto Prijs

59,95



Clockwork single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Afmetingen: L110 B110 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531703116

VRG

BF

Bruto Prijs

59,95



Millenium single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Afmetingen: L110 B110 H127
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531904816

VRG

BF

Bruto Prijs

59,95



Millenium single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Afmetingen: L110 B110 H127
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531903116

VRG

BF

Bruto Prijs

59,95



Rimus single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L70 B138 H112
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532704816

VRG

BF

Bruto Prijs

42,95



Rimus single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L70 B138 H112
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532703116

VRG

BF

Bruto Prijs

42,95



Buckeye wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Afmetingen: L151 B80 H140
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit-glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC


330511116

VRG

BF

Bruto Prijs

39,95



Celadon wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Afmetingen: L179 B80 H100
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit-glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

330521716

VRG

BF

Bruto Prijs

37,95



Oval wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Afmetingen: L135 B93 H159
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit-glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

310743116

VRG

BF

Bruto Prijs

42,95



Oval wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Afmetingen: L135 B93 H159
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit/grijs-glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

310748716

VRG

BF

Bruto Prijs

42,95



Oval wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Afmetingen: L135 B93 H159
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: mat opal-glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

310745616

VRG

BF

Bruto Prijs

44,95



Hopsack wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L100 D90 H140
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Mat Chroom - Metaal
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

333111716

VRG

BF

Bruto Prijs

64,95



Drava wall lamp white

- Lichtbron: LED - 1x 6,5 W incl. 600 lm
- Afmetingen: L125 D115 H106
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

335153116

VRG

BF

Bruto Prijs

42,95



Galileo recessed LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L100 B100 H39
- Kenmerken: Klasse 2&3 (driver/lichtbron), IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø74



EOC

590811116

VRG

BF

Bruto Prijs

34,95



Galileo recessed LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L100 B100 H39
- Kenmerken: Klasse 2&3 (driver/lichtbron), IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: mat chroom - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø74



EOC

590811716

VRG

BF

Bruto Prijs

34,95



Galileo recessed LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L100 B100 H39
- Kenmerken: Klasse 2&3 (driver/lichtbron), IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø74



EOC

590813116

VRG

BF

Bruto Prijs

29,95



Acamar recessed

- Lichtbron: halogeen GU10 - 1x 35 W incl.
- Afmetingen: L100 B100 H39
- Kenmerken: Klasse 2, IP23
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø92



Nash recessed



- Lichtbron: Power LED - 1x 3,5 W incl.
- Afmetingen: D84 H100
- Kenmerken: Klasse 2, IP23
- Kleur/materiaal: mat chroom - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø74



Nash recessed



- Lichtbron: Power LED - 1x 3,5 W incl.
- Afmetingen: D84 H100
- Kenmerken: Klasse 2, IP23
- Kleur/materiaal: wit - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 74



Ellipse recessed LED



- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: D91 H39
- Kenmerken: Klasse 2&3 (driver/lichtbron), IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø74



EOC

590311116

VRG

BF

Bruto Prijs

34,95

Ellipse recessed LED



- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: D91 H39
- Kenmerken: Klasse 2&3 (driver/lichtbron), IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: mat chroom - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 74



EOC

590311716

VRG

BF

Bruto Prijs

34,95



Ellipse recessed LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: D100 H39
- Kenmerken: Klasse 2&3 (driver/lichtbron), IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 74



EOC

590313116

VRG

BF


Bruto Prijs

29,95



Avior recessed

- Lichtbron: halogeen AR111 G53 - 1x 30 W incl.
- Afmetingen: D167 H80
- Kenmerken: Klasse 2&3, IP23
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 155 mm



Sceptrum recessed LED

- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl. 3 x 180 lm
- Afmetingen: L95 D95
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Mat Chroom - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

591001716

VRG

BF

Bruto Prijs

49,95



Sceptrum recessed LED

- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl. 3x 180 lm
- Afmetingen: L95 D95
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

591003116

VRG

BF

Bruto Prijs

37,95

Sceptrum recessed LED



- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl. 3x 180 lm
- Afmetingen: L95 D96
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Grijs - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen

**EOC**

591008716

VRG

BF

Bruto Prijs

37,95

Virgo recessed



- Lichtbron: halogeen GU10 - 3x 30 W
- Afmetingen: L66 D66
- Kenmerken: Klasse II, IP23, 1.000 uur
- Kleur/materiaal: Mat Chroom - Metaal
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



Fresco recessed



- Lichtbron: halogeen GU10 - 3x 50 W
- Afmetingen: L100 D100
- Kenmerken: Klasse II, IP23, 2.000 uur
- Kleur/materiaal: Mat Chroom - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



Asterope recessed white



- Lichtbron: LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Afmetingen: L122 D122
- Kenmerken: Klasse 2&3, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

591803116

VRG

BF

Bruto Prijs

49,95

Asterope recessed aluminium



- Lichtbron: LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Afmetingen: L122 D122
- Kenmerken: Klasse 2&3, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

591804816

VRG

BF

Bruto Prijs

49,95

Asterope recessed white



- Lichtbron: LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Afmetingen: L122 D122
- Kenmerken: Klasse III, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

591833116

VRG

BF

Bruto Prijs

139,95

Asterope recessed aluminium



- Lichtbron: LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Afmetingen: L122 D122
- Kenmerken: Klasse III, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

591834816

VRG

BF

Bruto Prijs

139,95

Porrima recessed nickel



- Lichtbron: LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Afmetingen: L100 D100
- Kenmerken: Klasse 2&3, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

591901716

VRG

BF

Bruto Prijs

47,95

Porrima recessed nickel



- Lichtbron: LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Afmetingen: L100 D100
- Kenmerken: Klasse III, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

591931716

VRG

BF

Bruto Prijs

119,95

Rastaban recessed white



- Lichtbron: Power LED - 1x 20 W incl. 1880 lm
- Afmetingen: L225 D225
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Alcyone recessed white



- Lichtbron: Power LED - 1x 6 W incl. 500 lm
- Afmetingen: L115 D115
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Alcyone recessed white



- Lichtbron: Power LED - 1x 7,5 W incl. 630 lm
- Afmetingen: L142 D142
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen





Fast single spot

- Lichtbron: halogeen G9 - 1x 42 W incl.
- Afmetingen: L162 B97 H190
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Fast special form

- Lichtbron: halogeen G9 - 2x 42 W incl.
- Afmetingen: L162 B126 H343
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Fast bar spot

- Lichtbron: halogeen G9 - 3x 42 W incl.
- Afmetingen: L466 B126 H183
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Particon bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 4,5 W incl. 580 lm
- Afmetingen: L289 B125 H115
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531524816

VRG

BF

Bruto Prijs

219,00



Particon bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 4x 4,5 W incl. 1170 lm
- Afmetingen: L567 D125 H115
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531544816

VRG

BF


Bruto Prijs

399,00



Syon ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 6 W incl. 290 lm
- Afmetingen: D158 H57
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Afzelia plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L90 B90 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532004816

VRG

BF

Bruto Prijs

42,95



Afzelia plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L90 B90 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532003116

VRG

BF

Bruto Prijs

42,95



Afzelia plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L176 B90 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532024816

VRG

BF

Bruto Prijs

84,95



Afzelia plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L176 B90 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532023116

VRG

BF


Bruto Prijs

84,95




Pillar ceiling plate

- Lichtbron: halogeen GU10 - 1x 35 W incl.
- Afmetingen: D103 H120
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: zwart - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Pillar ceiling plate

- Lichtbron: halogeen GU10 - 1x 35 W incl.
- Afmetingen: D103 H120
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen





Pillar ceiling plate

- Lichtbron: halogeen GU10 - 2x 35 W incl.
- Afmetingen: L193 B103 H120
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: zwart - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Pillar ceiling plate

- Lichtbron: halogeen GU10 - 2x 35 W incl.
- Afmetingen: L193 B103 H120
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Pillar plate/spiral

- Lichtbron: halogeen GU10 - 3x 35 W incl.
- Afmetingen: L203 B190 H120
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: zwart - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Pillar plate/spiral

- Lichtbron: Power LED - 2x 6 W incl. 580 lm
- Afmetingen: L203 B190 H120
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Tegno bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 4,5 W incl. 580 lm
- Afmetingen: L265 B90 H115
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

564224816

VRG

BF

Bruto Prijs

159,95

Tegno bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 4x 4,5 W incl. - 1170 lm
- Afmetingen: L525 B90 H115
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

564244816

VRG

BF

Bruto Prijs

299,00

Clockwork bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Afmetingen: L255 B93 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531723116

VRG

BF

Bruto Prijs

119,95

Clockwork bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Afmetingen: L255 B93 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531724816

VRG

BF

Bruto Prijs

119,95

Clockwork bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Afmetingen: L628 B93 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531743116

VRG

BF

Bruto Prijs

229,00

Clockwork bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Afmetingen: L628 B93 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531744816

VRG

BF

Bruto Prijs

229,00

Millenium bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Afmetingen: L260 B70 H127
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531924816

VRG

BF

Bruto Prijs

119,95

Millenium bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Afmetingen: L260 B70 H127
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

531923116

VRG

BF

Bruto Prijs

119,95

Millenium bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Afmetingen: L1006 B160 H149
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

531944816

VRG

BF

Bruto Prijs

229,00

Millenium bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Afmetingen: L1006 B106 H149
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

531943116

VRG

BF

Bruto Prijs

229,00

Rimus bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L243 B70 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

532724816

VRG

BF

Bruto Prijs

89,95

Rimus bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L243 B70 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

532723116

VRG

BF

Bruto Prijs

89,95



Rimus plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl. 500 lm
- Afmetingen: D199 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532794816

VRG

BF

Bruto Prijs

139,95



Rimus plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl. 500 lm
- Afmetingen: D199 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532793116

VRG

BF

Bruto Prijs

139,95



Rimus bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Afmetingen: L633 B70 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC


532744816

VRG

BF

Bruto Prijs

169,95



Rimus bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Afmetingen: L633 B70 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532743116

VRG

BF

Bruto Prijs

169,95

Cypress bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L355 B135 H139
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532221116

VRG

BF

Bruto Prijs

109,95

Cypress plate/spiral LED



- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl. 500 lm
- Afmetingen: L325 B323 H139
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532291116

VRG

BF

Bruto Prijs

159,95

Cypress special form LED



- Lichtbron: Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Afmetingen: L967 B160 H139
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

532241116

VRG

BF

Bruto Prijs

199,95

Race ceiling plate



- Lichtbron: halogeen GU10 - 2x 35 W incl.
- Afmetingen: L305 B80 H131
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen





Race ceiling plate

- Lichtbron: halogeen GU10 - 3x 35 W incl.
- Afmetingen: L525 B80 H131
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Race ceiling plate

- Lichtbron: halogeen GU10 - 4x 35 W incl.
- Afmetingen: L243 B243 H130
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Runner bar/tube

- Lichtbron: halogeen GU10 - 2x 35 W incl.
- Afmetingen: L305 B90 H109
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Runner bar/tube

- Lichtbron: halogeen GU10 - 2x 35 W incl.
- Afmetingen: L305 B90 H109
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen





Runner bar/tube

- Lichtbron: halogeen GU10 - 3x 35 W incl.
- Afmetingen: L480 B90 H109
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Runner bar/tube

- Lichtbron: halogeen GU10 - 3x 35 W incl.
- Afmetingen: L480 B90 H109
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Runner plate/spiral

- Lichtbron: halogeen GU10 - 4x 35 W incl.
- Afmetingen: L240 B240 H109
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



Runner plate/spiral

- Lichtbron: halogeen GU10 - 4x 35 W incl.
- Afmetingen: L240 B240 H109
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen





STAR plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl 500 lm
- Afmetingen: L198 D198 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

562433116

VRG

BF

Bruto Prijs

79,95



STAR plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl 500 lm
- Afmetingen: L198 D198 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Geborsteld aluminium - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

562434816

VRG

BF

Bruto Prijs

79,95



STAR bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L198 D198 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

562423116

VRG

BF

Bruto Prijs

49,95



STAR bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L198 D60 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Geborsteld aluminium - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

562424816

VRG

BF

Bruto Prijs

49,95



STAR bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Afmetingen: L560 D60 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

562443116

VRG

BF

Bruto Prijs

89,95



STAR bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Afmetingen: L560 D60 H83
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Geborsteld aluminium - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

562444816

VRG

BF

Bruto Prijs

89,95



STAR single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L118 D60 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

562403116

VRG

BF

Bruto Prijs

26,95



STAR single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L118 D60 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Geborsteld aluminium - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

562404816

VRG

BF

Bruto Prijs

26,95



FAST bar/tube

- Lichtbron: halogeen G9 - 4x 42 W incl.
- Afmetingen: L618 D126 H183
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 2.000 uur
- Kleur/materiaal: Geborsteld aluminium - Metaal
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



Spur single spot nickel

- Lichtbron: LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Afmetingen: L110 D110 H105
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533101716

VRG

BF

Bruto Prijs

59,95



Dender single spot nickel

- Lichtbron: LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L82 D82 H129
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533401716

VRG

BF

Bruto Prijs

22,95



Dender single spot white

- Lichtbron: LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L82 D82 H129
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533403116

VRG

BF

Bruto Prijs

22,95



County single spot nickel

- Lichtbron: LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L88 D88 H129
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533501716

VRG

BF

Bruto Prijs

22,95



County single spot bronze

- Lichtbron: LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L88 D88 H129
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: bruin - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533500616

VRG

BF

Bruto Prijs

24,95



Spur bar/tube nickel

- Lichtbron: LED - 2x 4,5 W incl. 2x 500 lm
- Afmetingen: L270 D100 H105
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533121716

VRG

BF

Bruto Prijs

99,95



Dender bar/tube nickel

- Lichtbron: LED - 2x 4 W incl. 2x 330 lm
- Afmetingen: L242 D82 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533421716

VRG

BF

Bruto Prijs

47,95



Dender bar/tube white

- Lichtbron: LED - 2x 4 W incl. 2x 330 lm
- Afmetingen: L242 D82 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533423116

VRG

BF

Bruto Prijs

47,95



Dender bar/tube nickel

- Lichtbron: LED - 4x 4 W incl. 4x 330 lm
- Afmetingen: L640 D82 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533441716

VRG

BF

Bruto Prijs

89,95



Dender bar/tube white

- Lichtbron: LED - 4x 4 W incl. 4x 330 lm
- Afmetingen: L640 D82 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533443116

VRG

BF

Bruto Prijs

89,95



Spur plate/spiral nickel

- Lichtbron: LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Afmetingen: L472 D100 H105
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

533131716

VRG

BF

Bruto Prijs

139,95

Dender plate/spiral nickel



- Lichtbron: LED - 3x 4 W incl. 3x 330 lm
- Afmetingen: L222 D222 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

533431716

VRG

BF

Bruto Prijs

69,95

Dender plate/spiral white



- Lichtbron: LED - 3x 4 W incl. 3x 330 lm
- Afmetingen: L222 D222 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

533433116

VRG

BF

Bruto Prijs

69,95