



**PHILIPS**

Products

# Catalogue Philips Lighting

Binnenverlichting  
Spots

15 Maart 2019  
Producten en prijzen – BeLux

'19



# CoreLine Projector



De CoreLine Projector armaturenreeks is ontworpen ter vervanging van op halogeen en CDM gebaseerde spots. Hun strakke lijnen en aantrekkelijke totale eigendomskosten helpen klanten over te stappen naar LED 's. Deze armaturen produceren een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in accentverlichtingstoepassingen. Ze leveren daarnaast onmiddellijke energiebesparingen en hebben een veel langere levensduur; dat maakt dat ze hun geld waard zijn en een milieuvriendelijke oplossing bieden. Ze zijn eenvoudig te installeren op een standaard spanningsrail of met behulp van een connector voor opbouwmontage.

- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en langere levensduur
- Individuele vervanging, vereenvoudigt de omschakeling van conventionele naar LED-armaturen
- Zuivere, eenvoudige afwerking verzekert dat ze discreet in het winkelinterieur passen




- Ingetogen ontwerp met witte of zwarte afwerking
- Stralingshoek 23 of 36 graden bij een lichtopbrengst van 2200 lm
- Energiezuinig: 90 lm/W
- Geïntegreerde driver en uniforme spanningsrailadapter
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- type: ST120T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 11 W (800 lm)
- Rendement: 70 lm/W
- Bundelhoek: 24°
- Lichtstroom: 800 of 2400 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 20.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 10.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Geen dimmen
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium
- Kleur: Zwart (BK)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail



ST150T LED22S-23-/830  
PSU WH



**Product**  
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK



## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	1	95,00€
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	1	95,00€
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	1	95,00€
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	1	95,00€
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	1	95,00€
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	1	95,00€
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	1	95,00€
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	1	95,00€

## EcoStyle ST440T

---



- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog niveau van systeemrendement
- Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector
- Energiezuinig en gering onderhoud dankzij de efficiënte LED-technologie



Winkeliers zoeken een betaalbare LED-accentverlichtingsoplossing met een redelijke terugverdientijd in vergelijking met conventionele technologieën. Dankzij EcoStyle hoeven ze nu niet verder te zoeken. Met zijn LED-lichtbron en unieke reflector technologie levert de EcoStyle krachtige accentverlichting van goede kwaliteit, wat winkeliers in staat stelt hun producten in het best mogelijke licht te presenteren. De EcoStyle voor spanningsrailmontage is verkrijgbaar in zwarte of witte afwerking. De combinatie van efficiënte LED-technologie en een innovatief koellichaam verzekert dat dit een betrouwbare oplossing is met uitzonderlijke levensduur.


- Hoog rendement
- Philips PerfectAccent-lichtkwaliteit
- CDM renovatiearmatuur voor montage op spanningsrail
- Pure, robuuste vormgeving
- type: ST440T
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 18, 30 en 37 W (voor lichtkleur 830 en 840, LED17S, LED27S, LED35S)
- Bundelhoek: MB (20° voor LED27S)
- Lichtstroom: 1700, 2700, 3400 lm (voor lichtkleur 830)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: >80
- Standaardafwijking kleurcombinatie (SDCM): 3 (met een tolerantie van  $\pm 0,005$  op de kleurpuntmeting)
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI dimmen (op aanvraag)
- Materiaal: Driverdoos: kunststof
- Kleur: Wit (WH, RAL 9003), zwart (BK, RAL 9004)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail



ST440S LED17S/840 PSU  
MB WH




**Product**  
ST440T LED17S/830 PSU MB BK



ST440T LED17S/830 PSU  
MB WH



**Product**  
ST440S LED17S/840 PSU MB BK



ST440T LED27S/CH PSU  
WB BK

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	1	215.00€
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	1	215.00€
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	1	215.00€
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	1	215.00€
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	1	239.00€
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	1	239.00€
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	1	239.00€
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	1	239.00€
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	1	251.00€
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	1	251.00€
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	1	251.00€
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	1	251.00€
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	1	215.00€
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	1	215.00€
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	1	215.00€
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	1	215.00€
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	1	239.00€
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	1	239.00€
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	1	239.00€
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	1	239.00€
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	1	251.00€
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	1	251.00€
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	1	251.00€
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	1	251.00€
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	1	263.00€
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	1	263.00€
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	1	275.00€
39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	1	287.00€
39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	1	287.00€
39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	1	263.00€

# GreenSpace Accent Projector



- Fraaie vormgeving met passieve koeling en geïntegreerde driver
- Breed toepasbaar in winkels door vele varianten in lumenoutputs in combinatie met optieken
- Geen kleurverschillen in de lichtbundel door unieke PerfectAccent reflector technologie



Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Profiteer van de voordelen van de lichtkwaliteit met de PerfectAccent van Philips en realiseer een aanzienlijke energiebesparing. Dat alles voor een schappelijke investering. De reguliere 3C-adapter van de GreenSpace Accent Projector en speciale lichtopbrengsten maakt deze ideaal voor retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

- Driver geïntegreerd in een compacte behuizing
- PerfectAccent reflector technologie voor een optimale en uniforme bundel
- Geoptimaliseerde kleurtemperaturen om uw producten uitstekend aan te lichten dankzij Philips CrispWhite en PremiumWhite technologie
- Efficiënte LED Spot projector als alternatief voor 35W, 50W en 70W CDM-T oplossingen.
- Type: ST320T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: 14,4, 23 en 32,9 W bij lichtkleuren 830, 840 en 827 for LED17S, LED27S en LED39S
- Stralingshoek: 10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
- Lichtstroom: 1700 lm (voor lichtkleur 830, PW9)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2500 K (voor Fresh Food Champagne, CH)
- Kleurweergave-index (CRI): >80 (voor 3000, 4000 en 2700 K, Fresh Food Meat FMT)
- Standaardafwijking kleurcombinatie (SDCM): 3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur\* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40°C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Voeding: Niet van toepassing
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Niet van toepassing
- Materiaal: Buis: aluminium
- Kleur: Wit (WH, RAL9003), zwart (BK, RAL 9004), zilver (SI, RAL9006)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail
- Accessoires: Honingraat (HC), afscherming zwart of wit (SK).




ST320T LED27S/PW930  
PSU MB BK



ST320T LED17S/827 PSU  
MB WH



ST320T LED27S/PW930  
PSU MB WH



**Product**


ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK



ST320T LED17S/830 PSU  
MB WH




ST315T LED27S/PW930  
PSU FR24 WH



**Product**

ST320S LED39S/840 PSU WB BK



**Product**

ST640Z SK BK




ST320T LED27S/830 PSU  
MB SI



**Product**

ST640Z HC



ST320S LED27S/PW930  
PSU MB SI



ST320S LED27S/PW930  
PSU MB BK



ST320T LED27S/PW930  
PSU MB SI



ST315T LED27S/830 PSU  
FR24 BK




ST320T LED20S/PW930  
PSU NB SI



**Product**

ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK




ST315T LED27S/830 PSU  
FR36 BK



ST315T LED27S/830 PSU  
FR24 WH





**Product**  
ST320S LED27S/840 PSU MB WH



ST315T LED20S/PW930  
PSU FR12 WH



ST320T LED39S/830 PSU  
VWB BK



ST315T LED27S/FR PSU  
FR24 SI

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
16649600	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	1	204.00€
16651900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	1	216.00€
16671700	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	1	204.00€
16673100	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	1	204.00€
16677900	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	1	204.00€
16680900	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	1	228.00€
39754800	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	1	199.00€
40338600	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	1	264.00€
40339300	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	1	228.00€
16650200	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	1	216.00€
16652600	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	1	168.00€
16653300	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	1	168.00€
16654000	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	1	168.00€
16655700	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	1	192.00€
16656400	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	1	192.00€
16658800	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	1	192.00€
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	1	192.00€
16661800	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	1	192.00€
16662500	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	1	192.00€
16663200	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	1	216.00€
16666300	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	1	204.00€
16668700	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	1	204.00€
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	1	204.00€
16670000	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	1	204.00€
16675500	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	1	204.00€
16676200	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	1	204.00€
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	1	204.00€
16682300	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	1	228.00€
17277000	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	1	228.00€
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	1	252.00€
17279400	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	1	240.00€
39939900	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	1	192.00€
40335500	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	1	228.00€
40336200	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	1	264.00€
40337900	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	1	228.00€
41174900	ST320T LED27S/PC930 PSU MB WH	1	216.00€
41175600	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	1	228.00€
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	1	192.00€
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	1	216.00€
16665600	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	1	204.00€
16667000	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	1	216.00€
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	1	204.00€
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	1	204.00€
16678600	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	1	204.00€
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	1	228.00€
40340900	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	1	264.00€
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	1	252.00€
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	1	228.00€
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	1	228.00€
40908100	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	1	228.00€
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	1	240.00€
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	1	252.00€
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	1	252.00€
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	1	288.00€
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	1	252.00€
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	1	252.00€
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	1	252.00€
40918000	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	1	252.00€
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	1	240.00€
40922700	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	1	252.00€
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	1	228.00€
40909800	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	1	240.00€
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	1	252.00€
40919700	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	1	252.00€
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	1	252.00€
40907400	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	1	228.00€

## 3-fasen rail RCS750



Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengten van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. U kunt moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als u verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kunt u een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montage materialen verkrijgbaar.

- Flexibel railsysteem
- Eenvoudig te koppelen en te verlengen
- Duurzame materialen en fraaie afwerking



- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Uitgebreide reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750
- Stroomkring: 3-fasen rail (3C)
- Lengteversie: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (WH)
- Installatie: Drie stroomkringen 250 V wisselstroom, 16 A, 3 x 3,7 kVA (totale voeding)
- Toebehoren: adapter, netvoedingsaansluitingen en montage materialen
- Belangrijkste toepassingen: Winkels, musea, tentoonstellingsruimtes



ZRS700 MBW6 ALU  
WALL BRACKET (SKB21-  
1)



**Product**  
ZRS750 EP WH (XTS41-3)




RCS750 3C L1000 BK  
(XTS4100-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-  
2)




RCS750 3C L1000 WH  
(XTS4100-3)



**Product**  
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)




**Product**  
ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)



**Product**  
ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)




ZRS750 CCPE BK  
(XTS35-2)



**Product**  
ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



**Product**  
ZRS750 CPX WH (XTS38-3)




ZRS700 SMS SUSP SET  
L1500 (SKB34-1)



RBS750 3C L2000 WH  
(XTSF4200-3)




**Product**  
ZRS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)




ZRS750 EP BK (XTS41-2)




**Product**  
ZRS750 ACP WH (XTS24-3)




**Product**  
ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



**Product**  
ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS700 SPC ALU SUSP  
CLAMP (SKB16-1)



**Product**  
RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)



**Product**  
ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)





**Product**  
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)



**Product**  
ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)




**Product**  
RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)



ZRS700 SPCL ALU SUSP  
CLAMP L (SKB18-1)


ZRS750 ICP BK (XTS21-2)



**Product**  
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)



ZRS700 SMC WH SUSP  
CAP (SKB30-3)



**Product**  
RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)




ZRS750 CPF BK (XTS23-  
2)



**Product**  
ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 CPS WH (XTS14-  
3)



**Product**  
ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)



**Product**  
ZRS750 CS WH (XTSP11-3)


## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
38116999	ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)	1	24.90€
14148099	ZRS750 EPSR BK (XTS12-2+41-2)	1	24.90€
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	1	10.80€
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	1	9.50€
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	1	75.60€
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	1	77.80€
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	1	43.80€
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	1	43.00€
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	1	2.50€
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	1	2.50€
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	1	52.40€
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	1	49.70€
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	1	52.40€
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	1	51.30€
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	1	49.70€
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	1	49.70€
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	1	49.70€
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	1	52.40€
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	1	87.50€
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	1	105.00€
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	1	137.00€
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	1	55.10€
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	1	89.70€
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	1	118.00€
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	1	154.00€
14149799	ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)	1	24.90€
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	1	103.00€
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	1	141.00€
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	1	103.00€
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	1	141.00€
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	1	7.30€
14985199	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	1	4.90€
14986899	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	1	4.90€
14987599	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	1	4.90€
14988299	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	1	9.50€
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	1	55.10€
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	1	94.00€
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	1	124.00€
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	1	154.00€
32527999	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	1	4.90€
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	1	8.40€
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	1	6.30€

# DALI Square Track




- Laat flexibele lichtinstellingen toe
- Maakt energiebesparingen mogelijk
- Slimme, onopvallende rail




De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.

- Integratie van het DALI-protocol in een onopvallende railspot voor winkels die alom wordt gebruikt voor dimmen en regelen
- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Zeven elektrische geleiders: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Verkrijgbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium
- Een hele reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750 (uitvoering voor pendel- en opbouwmontage)
- Circuit: 3-fasen spanningsrail (3C)
- Lengte-uitvoering: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Installatie: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Accessoires: Reeks voedingsaansluitingen: spanningstoevoer einde, spanningstoevoer midden, rechte connector, L-connector, T-connector, X-connector



**Product**  
RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)



**Product**  
RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)



ZCS750 5C6 CCPI WH  
(XTSC634-3)



ZCS750 5C6 XCP BK  
(XTSC638-2)



RBS750 5C6 L4000 BK  
(XTSCF6400-2)




**Product**

ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)



**Product**

ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)



ZCS750 5C6 MPS WH  
(XTSC614-3)



ZCS750 5C6 IPC BK  
(XTSC621-2)



**Product**

RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)



RCS750 5C6 L4000 BK  
(XTSC6400-2)



ZCS750 5C6 TCPRE BK  
(XTSC636-2)



ZCS750 5C6 EPSL WH  
(XTSC611-3)



**Product**

ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC611-1)



ZCS750 5C6 XCP WH  
(XTSC638-3)



**Product**

RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)



ZCS750 5C6 MPS BK  
(XTSC614-2)



**Product**

RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)



ZCS750 5C6 CCPI BK  
(XTSC634-2)





**Product**

ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)




RBS750 5C6 L4000 WH  
(XTSCF6400-3)



ZCS750 5C6 IPC WH  
(XTSC621-3)




ZCS750 5C6 IPC GR  
(XTSC621-1)



**Product**


RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)



**Product**

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)

RCS750 5C6 L4000 WH  
(XTSC6400-3)



**Product**

RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)

ZCS750 5C6 TCPRE WH  
(XTSC636-3)

ZCS750 5C6 EPSL BK  
(XTSC611-2)



**Product**

ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	1	170.00€
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	1	130.00€
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	1	95.00€
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	1	52.40€
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	1	170.00€
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	1	130.00€
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	1	95.00€
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	1	52.40€
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	1	170.00€
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	1	130.00€
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	1	95.00€
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	1	52.40€
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	1	230.00€
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	1	175.00€
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	1	115.00€
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	1	60.00€
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	1	230.00€
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	1	175.00€
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	1	115.00€
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	1	60.00€
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	1	230.00€
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	1	175.00€
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	1	115.00€
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	1	60.00€
06553299	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC611-1)	1	35.00€
06556399	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC612-1)	1	35.00€
06554999	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC611-2)	1	35.00€
06557099	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC612-2)	1	35.00€
06555699	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC611-3)	1	35.00€
06558799	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC612-3)	1	35.00€
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	1	77.00€
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	1	77.00€
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	1	77.00€
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	1	23.00€
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	1	23.00€
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	1	23.00€
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	1	77.00€
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	1	77.00€
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	1	77.00€
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	1	77.00€
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	1	77.00€
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	1	77.00€
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	1	120.00€
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	1	120.00€
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	1	120.00€
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	1	120.00€
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	1	120.00€
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	1	120.00€
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	1	120.00€
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	1	120.00€
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	1	120.00€
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	1	120.00€
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	1	120.00€
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	1	120.00€
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	1	160.00€
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	1	160.00€
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	1	160.00€

# StyliD PremiumWhite


---



- Natuurlijk, warm licht dat uitstekende wittinten en kleuren oplevert
- Zeer hoog rendement (>85 lm/W)




- CRI >90
- PerfectAccent reflectors
- Lichtrendement gelijk aan dat van CCT930
- SDCM3
- Positie van kleurpunt dicht bij dat van de zwarte straler (gelijk aan CDM)
- Type: ST740T (compact, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 18,5 W (LED17S)
- Bundelhoek: MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S)
- Lichtstroom: 1800 of 2800 lm
- Kleur lichtbron: Eersteklas wit met CRI >90 (PW9)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K
- Kleurweergave-index: >90
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
- Uitvalpercentage driver: 1% voor 5000 uur
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Materiaal: VSA-doos: kunststof
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische kap: Helder, met klemplaat (voor middelbrede bundel)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailconnector of DALI-connector
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail



**Product**

ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH



**Product**

ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH

**Bestelgegevens**

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	1	347.00€
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	1	347.00€
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	1	383.00€
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	1	407.00€
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	1	431.00€

# StyliD Fresh Food




- Fresh Food Champagne levert een prettige, warme sfeer en verbetert tegelijk de kleur van fruit, groenten, kaas en brood.
- Fresh Food Meat biedt een koelere natuurlijke lichtinstelling die de roodheid van vlees benadrukt




Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur. Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun counters met verse levensmiddelen op de meest vers mogelijke manier weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl de lichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft. Als een warmere lichtsfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kaas, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke lichtsfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.

- Hoge kleurweergave-index
- Speciale spectrums, aangepast aan de specifieke eisen van counters met verse levensmiddelen
- DALI-dimmen om het licht exact aan te passen aan het gewenste niveau
- Type: ST740T (Compact, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: Compact-uitvoeringen: 31 W (LED17S, lichtkleur CH), 36 W (LED19S, lichtkleur FMT)
- Bundelhoek: Compact-uitvoeringen: MB (25°), WB (35°)
- Lichtstroom: Compact-uitvoeringen: 1700 lm (voor LED17S, lichtkleur CH), 1900 lm (voor LED19S, lichtkleur FMT)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2500 K (lichtkleur CH)
- Kleurweergave-index: 80 (voor FMT)
- Standaardafwijking kleurcombinatie: 3
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar (PSU)
- Materiaal: VSA-does: kunststof
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische lichtkap: Acrylaat lichtkap (AC)
- Aansluiting: Op 3-fasen spanningsrail (3C of 5C6)
- Accessoires: Honingraatglas (HC)


- Opmerkingen:: Fresh Food Champagne (CH) is het speciale lichtrecept voor de afdelingen brood en gebak, fruit en groenten. Hij zorgt voor een warme traditionele sfeer.



**Product**  
ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK



**Product**  
ST740T LED19S/FMT PSU WB BK



**Product**  
ST740C LED49S/830 PSU MB WH

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	1	371.00€
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	1	359.00€

# StyliD




- Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit
- Armatuurontwerp past discreet in de winkel
- Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM Elite maar met een veel langere levensduur en een terugverdientijd voor de totale gebruikskosten van minder dan drie jaar.



Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is de StyliD de ideale energiezuinige oplossing voor de hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Hij omvat een hele reeks verlichtingstoepassingen, waaronder CrispWhite voor modezaken en Food-recepten voor supermarkten.

- Hoog systeem rendement, dankzij PerfectAccent reflectors met een zeer hoge LOR (90%)
- Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de gelijkwaardige CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite
- Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000 en 4000 K
- Kleurweergave-index 80 en 90
- Smalle, middelbrede, brede, zeer brede en ovale bundel verkrijgbaar
- Dimbare uitvoeringen
- Reeks accessoires (honingraat, snuit)
- Type: ST730T (mini, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: null
- Bundelhoek: NB (10°)
- Lichtstroom: null
- Kleur lichtbron: 827, 830, 840, 930
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index: 80
- Standaardafwijking kleurcombinatie: 3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
- Uitvalpercentage driver: 1% voor 5000 uur
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar (PSE indien met noodverlichting, PSU indien zonder noodverlichting)
- Materiaal: VSA-does: kunststof
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische kap: Glas (voor smalle bundel)
- Installatie: Spanningsrailconnector (3C voor vaste rail of 5C6 voor DALI-rail)



**Product**  
ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH



ST530Z HC




ST530Z GS



ST740S LED17S/930  
PSD-VLC WB BK LIN



**Product**  
ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH




ST750T LED49S/830 PSU  
WB BK



ST730T LED12S/930 PSU  
NB WH




**Product**  
ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH



**Product**  
ST750T LED27S/CH PSU WB BK LIN




**Product**  
ST740T LED20S/930 PSU NB BK




ST740T LED20S/930 PSU  
NB WH



**Product**  
ST740T LED19S/FMT PSU WB BK



**Product**  
ST740C LED27S/830 PSU WB WH




ST540Z HC



ST540Z GS



**Product**  
ST730T LED12S/930 PSU NB BK





## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
84818000	ST730T LED125/930 PSU NB BK	1	299.00€
84824100	ST730T LED125/830 PSU WB BK	1	275.00€
84825800	ST730T LED125/830 PSD-VLC WB BK	1	311.00€
84828900	ST730T LED125/930 PSU MB BK	1	299.00€
84819700	ST740T LED205/930 PSU NB BK	1	347.00€
84832600	ST740T LED175/830 PSU WB BK	1	311.00€
84833300	ST740T LED175/930 PSU MB BK	1	335.00€
84836400	ST740T LED275/830 PSU WB BK	1	335.00€
84838800	ST740T LED275/830 PSD-VLC WB BK	1	371.00€
84839500	ST740T LED275/930 PSU MB BK	1	359.00€
84840100	ST740T LED275/930 PSD-VLC MB BK	1	395.00€
84846300	ST740T LED395/830 PSU WB BK	1	347.00€
84848700	ST740T LED395/830 PSD-VLC WB BK	1	383.00€
84849400	ST740T LED395/930 PSU MB BK	1	371.00€
84850000	ST740T LED395/930 PSD-VLC MB BK	1	407.00€
84821000	ST730T LED125/930 PSU NB WH	1	299.00€
84829600	ST730T LED125/827 PSU MB WH	1	275.00€
84830200	ST730T LED125/840 PSU WB WH	1	275.00€
84831900	ST730T LED125/840 PSD-VLC WB WH	1	311.00€
84822700	ST740T LED205/930 PSU NB WH	1	347.00€
84834000	ST740T LED175/827 PSU MB WH	1	311.00€
84835700	ST740T LED175/840 PSU WB WH	1	311.00€
84841800	ST740T LED275/827 PSU MB WH	1	335.00€
84842500	ST740T LED275/840 PSU WB WH	1	335.00€
84843200	ST740T LED275/840 PSD-VLC WB WH	1	371.00€
84844900	ST740T LED275/827 PSU WB WH LIN	1	347.00€
84845600	ST740T LED275/827 PSD-VLC WB WH LIN	1	383.00€
84851700	ST740T LED395/827 PSU MB WH	1	347.00€
84852400	ST740T LED395/840 PSU WB WH	1	347.00€
84854800	ST740T LED395/827 PSU WB WH LIN	1	359.00€
84855500	ST740T LED395/827 PSD-VLC WB WH LIN	1	395.00€
97301100	ST740T LED495/830 PSD-VLC MB WH	1	407.00€
41169500	ST740T LED275/PC930 PSU MB WH	1	359.00€
41170100	ST740T LED395/PC930 PSU WB BK	1	371.00€
84837100	ST740C LED275/830 PSU WB WH	1	335.00€
84847000	ST740C LED395/830 PSU WB WH	1	347.00€
97302800	ST740C LED495/830 PSU MB WH	1	371.00€
84857900	ST750T LED395/840 PSD-VLC VWB WH	1	419.00€
84859300	ST750T LED395/930 PSD-VLC VWB WH	1	443.00€
84865400	ST750T LED495/840 PSU VWB WH	1	407.00€
84866100	ST750T LED495/840 PSD-VLC VWB WH	1	443.00€
41171800	ST750T LED395/PC930 PSU MB WH	1	407.00€
84862300	ST750T LED495/930 PSU MB BK	1	431.00€
97298400	ST740T LED395/PW930 PSD-VLC MB WH	1	407.00€
97304200	ST740T LED495/PW930 PSD-VLC MB WH	1	431.00€
17800000	ST740S LED175/840 PSD-VLC WB WH	1	347.00€
17807900	ST740S LED205/840 PSD-VLC NB WH	1	359.00€
17818500	ST740S LED395/840 PSD-VLC WB WH	1	383.00€
17801700	ST740S LED175/930 PSD-VLC WB BK LIN	1	383.00€
17802400	ST740S LED175/PW930 PSD-VLC VWB BK	1	371.00€
17804800	ST740S LED195/FMT PSD-VLC WB BK	1	371.00€
17808600	ST740S LED205/930 PSD-VLC NB BK LIN	1	395.00€
17809300	ST740S LED205/PW930 PSD-VLC NB BK	1	383.00€
17813000	ST740S LED275/930 PSD-VLC WB BK LIN	1	407.00€
17814700	ST740S LED275/PW930 PSD-VLC VWB BK	1	395.00€
17815400	ST740S LED275/CRW PSD-VLC WB BK	1	395.00€
17819200	ST740S LED395/930 PSD-VLC WB BK LIN	1	419.00€
17820800	ST740S LED395/PW930 PSD-VLC VWB BK	1	407.00€
17825300	ST740S LED495/PW930 PSD-VLC VWB BK	1	431.00€
39944300	ST740S LED175/CH PSD-VLC WB BK	1	371.00€
39946700	ST750T LED275/CH PSU WB BK LIN	1	407.00€

# TrueFashion



Philips TrueFashion is een speciaal assortiment LED-spots, die voldoen aan de specifieke behoeften van kledingzaken en boetieks. Deze spots met fraaie detaillering hebben een hedendaags ontwerp en sluiten naadloos aan op uw winkelinterieur voor een maatwerkuitstraling. Dit assortiment spotjes biedt de beste lichtkwaliteit door gebruik te maken van innovatieve lenzen om de contrasten binnen de winkel te optimaliseren. Dankzij de Philips lichtvarianten voor mode, die speciaal ontworpen zijn om kleuren en kwaliteit te benadrukken, garandeert Philips TrueFashion een superieure lichtervaring. Philips TrueFashion is voorbereid op internationale certificeringen. Mode ontwikkelt zich snel richting een nieuw evenwicht tussen online en offline winkelen. Philips TrueFashion creëert een optimale winkelbeleving en tegelijkertijd wordt de connected toekomst van verlichting de winkel binnengehaald, dankzij de connectiviteitsmogelijkheden met modeconcepten van Philips zoals Dynamic window en EasyAim.

- Beste kwaliteit van licht met microlens fresneloptieken. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een optimale bundel te creëren met duidelijk gedefinieerde contrasten. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt.
- Philips TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De gesloten oppervlakken en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling en verminderen de ophoping van stof, terwijl de inbouwoptiek verblinding minimaliseert zodat geen aandacht wordt afgeleid van de collectie.
- Volledig voorbereid op internationale certificering teneinde uw uitbreidingsplannen te ondersteunen, Philips Lighting kan u helpen met specifieke logistiek en een wereldwijde lokale aanwezigheid.
- Geminimaliseerd ontwerp met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact.
- Philips Fashion-lichtvarianten: Premium White CRI 90, 3000 K / 3500 K / 4000 K, CrispWhite en ook nieuwe varianten zoals PremiumColor en Denim, die in 2018 leverbaar zullen zijn
- Reflectors en specifieke fresneloptieken met microlenzen voor nauwkeurige configuratie van de bundelvorm.
- Extra smalle bundel van 6° met middenbundelintensiteit van 62 Kcd, voor toepassingen in hoge etalages.
- Philips TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van Philips EasyAim spots en Philips Dynamic window etalageverlichting om het winkelende publiek op straat te verleiden.



650°C  
30s

IP 20

IK 02




ST700T LED17S/PW9-  
3000 PSU CLM30 SI



ST710T LED27S/PW9-  
3000 PSU FR36 SI




ST710T LED27S/PW9-  
4000 PSU CLM24 SI



**Product**

ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 WH



**Product**

ST711T LED27S/PW9-3000 PSU CLM24 WH




ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 BK



ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK




ST711T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI



**Product**

ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM18 WH



**Product**

ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH




ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH



ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK




ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 SI



**Product**

ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH



**Product**


ST710T LED27S/PW9-3000 PSD-VLC FR24 WH




ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK



**Product**  
ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH




ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK



**Product**

ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI



**Product**

ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH



ST700T LED17S/PW9-3500 PSU CLM18 BK

**Bestelgegevens**

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
39181200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM18 WH	1	144.00€
39205500	ST700T LED17S/PW9-4000 PSU CLM18 WH	1	144.00€
39527800	ST700T LED17S/CRW PSU CLM18 WH	1	144.00€
39528500	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM18 WH	1	180.00€
39530800	ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH	1	204.00€
39187400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	1	180.00€
39206200	ST710T LED20S/830 PSU FR12 WH	1	144.00€
39207900	ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	1	156.00€
39209300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	1	180.00€
39210900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	1	180.00€
39212300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	1	180.00€
39215400	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	1	180.00€
39217800	ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	1	180.00€
39188100	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD-VLC FR24 WH	1	216.00€
39193500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	1	180.00€
39203100	ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM30 SI	1	144.00€
39204800	ST700T LED17S/PW9-3500 PSU CLM18 BK	1	144.00€
39529200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	1	180.00€
39531500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD FR24 BK	1	216.00€
39208600	ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK	1	168.00€
39211600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	1	180.00€
39213000	ST710T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	1	168.00€
39214700	ST710T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 BK	1	168.00€
39216100	ST710T LED20S/CRW PSU FR12 BK	1	168.00€
39219200	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI	1	384.00€
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	1	420.00€
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	1	720.00€
39532200	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 WH	1	156.00€
39533900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM24 WH	1	156.00€
39534600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD CLM20 WH	1	192.00€
39538400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU CLM24 WH	1	156.00€
39535300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 BK	1	156.00€
39536000	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM24 BK	1	156.00€
39537700	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD CLM20 BK	1	192.00€
39539100	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI	1	156.00€
39540700	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU CLM24 WH	1	180.00€
39542100	ST711T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI	1	180.00€
39543800	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	1	204.00€
39544500	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK	1	204.00€
39545200	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 SI	1	204.00€
39918400	ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH	1	180.00€
39904700	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	1	192.00€
39905400	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	1	192.00€
39907800	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 WH	1	192.00€
39908500	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 WH	1	192.00€
39909200	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	1	192.00€
39911500	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 WH	1	192.00€
39912200	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	1	204.00€
39914600	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 WH	1	204.00€
39916000	ST712T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 WH	1	192.00€
39906100	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK	1	192.00€
39910800	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	1	192.00€
39913900	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 BK	1	204.00€
39915300	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 BK	1	204.00€
39917700	ST712T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 BK	1	204.00€



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)