

A man with a beard and a blue polo shirt is shown from the waist up, looking upwards and to the right. He is carrying a long, white, cylindrical light fixture on his right shoulder and has a tool belt with various tools on his left hip. The background is a blurred indoor setting, possibly a workshop or a store.

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Binnenverlichting
Wandarmaturen

15 Maart 2019
Producten en prijzen – BeLux

'19

CoreLine Wall-mounted



Of u nu op zoek bent naar een armatuur voor nieuwbouw- of renovatievervanging, uw klanten willen lichtoplossingen die kwaliteit van licht geven en aanzienlijke besparingen op energie- en onderhoudskosten leveren. De Philips CoreLine Wall mounted armatuur is bijzonder geschikt voor het vervangen van traditionele wandarmaturen met compacte fluorescentielampen. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden maakt het overstappen naar LED-verlichting alsmaar eenvoudiger. De betrouwbare Philips CoreLine LED-technologie in dit armatuur maakt een energiebesparing mogelijk tot wel 70%. Daarnaast beschikt de Philips CoreLine Wall mounted armaturen over een lange levensduur en is deze in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, variërend in lichtstroom, kleur en formaat. Het neutrale design is bestand tegen water (IP65) en vandalisme (IK08). De armatuur is optioneel dimbaar en optioneel beschikbaar met ingebouwde noodverlichting en/of beweging- en daglichtsensor. De Philips CoreLine Wall mounted is veelzijdig en daardoor toepasbaar in bijvoorbeeld: hallen, trappenhuizen, badkamers, nooduitgangen, parkeergarages en als veiligheidsverlichting voor buiten.

- Tot 70% energiebesparing in vergelijking met armaturen met PL-C-lampen.
- Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen.
- Complete reeks omvat alle toepassingseisen in één product (lichtniveaus, IP 65, IK08, gecertificeerde noodverlichting, ingebouwde regelaars)



- Drie lumenpakketten voor vervanging van aan de wand gemonteerde armaturen met 1x 18 W / 2x 18 W / 2x 26 W PL-C
- Standaard water- en vandalismebestendig.
- Dimming via selectie van LED, Dali-dimmers.
- Matte diffuser verzekert homogeen lichteffect en visueel comfort.
- Optionele noodverlichting.
- Type: WL120V (ronde uitvoering)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen ($\pm 10\%$): 8 W (LED5S-uitvoering)
- Bundelhoek: 120°
- Lichtstroom: 500 lm (LED5S-uitvoering)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: ≥ 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50 (Ta 25°C): 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50 (Ta 25°C): 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50 (Ta 25°C): 15.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C (bij wandmontage)
- Driver: Ingebouwd, vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Dimming via selectie van LED, faseaan- of afsnijdingdimmers
- Opties: Noodverlichting (geïntegreerd): 3 uur (EL3)
- Materiaal: Behuizing: met 30% glasvezel versterkte nylon, UV-bestendig
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Lichtkap: Polycarbonaat diffuser


- Aansluiting: Insteekverbinding met trekcontlasting (PIP)
- Onderhoud: Gesloten LED-module, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Schroefmontage, direct op oppervlak



Product
WL131V LED125/830 PSED EL3 WH



Product
WL130V LED125/830 PSU WH



Product
WL131V LED34S/830 PSED WH

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|----------------------------------|-----|------------|
| 40268600 | WL131V LED125/830 PSED EL3 WH | 1 | 369.00€ |
| 40269300 | WL131V LED125/840 PSED EL3 WH | 1 | 369.00€ |
| 40270900 | WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH | 1 | 379.00€ |
| 40271600 | WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH | 1 | 379.00€ |
| 40272300 | WL131V LED34S/830 PSED WH | 1 | 229.00€ |
| 40273000 | WL131V LED34S/840 PSED WH | 1 | 229.00€ |
| 40274700 | WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH | 1 | 409.00€ |
| 40275400 | WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH | 1 | 409.00€ |
| 40282200 | WL131V LED125/830 PSR EL3 MDU WH | 1 | 404.00€ |
| 40283900 | WL131V LED125/840 PSR EL3 MDU WH | 1 | 404.00€ |
| 40284600 | WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH | 1 | 414.00€ |
| 40285300 | WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH | 1 | 414.00€ |
| 40286000 | WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH | 1 | 444.00€ |
| 40287700 | WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH | 1 | 444.00€ |
| 38784699 | WL131V LED34S/830 PSU WH | 1 | 199.00€ |
| 38785399 | WL131V LED34S/840 PSU WH | 1 | 199.00€ |
| 38786099 | WL131V LED125/830 PSR MDU WH | 1 | 224.00€ |
| 38787799 | WL131V LED125/840 PSR MDU WH | 1 | 224.00€ |
| 38788499 | WL131V LED20S/830 PSR MDU WH | 1 | 234.00€ |
| 38789199 | WL131V LED20S/840 PSR MDU WH | 1 | 234.00€ |
| 38790799 | WL131V LED34S/830 PSR MDU WH | 1 | 264.00€ |
| 38791499 | WL131V LED34S/840 PSR MDU WH | 1 | 264.00€ |
| 38792199 | WL131V LED125/830 PSED WH | 1 | 189.00€ |
| 38793899 | WL131V LED125/840 PSED WH | 1 | 189.00€ |
| 38794599 | WL131V LED20S/830 PSED WH | 1 | 199.00€ |
| 38795299 | WL131V LED20S/840 PSED WH | 1 | 199.00€ |
| 38778599 | WL130V LED125/830 PSU WH | 1 | 104.00€ |
| 38779299 | WL130V LED125/840 PSU WH | 1 | 104.00€ |
| 38780899 | WL130V LED20S/830 PSU WH | 1 | 119.00€ |
| 38781599 | WL130V LED20S/840 PSU WH | 1 | 119.00€ |
| 38782299 | WL130V LED20S/830 PSU MDU WH | 1 | 139.00€ |
| 38783999 | WL130V LED20S/840 PSU MDU WH | 1 | 139.00€ |

Ledinaire wandmontage WL060V




De Philips Ledinaire-serie omvat een selectie van populaire kant-en-klare LED-armaturen die niet alleen geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips maar ook met een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.


- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Brede toepassingsmogelijkheden



- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 1100 lm - 30 cm, 1700 lm - 35 cm
- IP44-classificatie, perfect voor toepassingen binnen
- De volledig transparante lichtkap levert een homogeen lichteffect
- Optionele bewegingsdetectie- en daglichtsensor
- AverageAmbientTemperature: -20 to +40 Å°C
- Beam angle: 120°
- Color: White
- Installation: Doorvoerbedrading mogelijk
- Material: Housing: acrylonitrilbutadienstyreen



Product
WL060V LED11S/830 PSU II WH



Product
WL060V LED17S/830 PSU II WH

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|---------------------------------|-----|------------|
| 38231599 | WL060V LED11S/830 PSU II WH | 1 | 45.00€ |
| 38232299 | WL060V LED11S/840 PSU II WH | 1 | 45.00€ |
| 38233999 | WL060V LED17S/830 PSU II WH | 1 | 55.00€ |
| 38234699 | WL060V LED17S/840 PSU II WH | 1 | 55.00€ |
| 38235399 | WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH | 1 | 75.00€ |
| 38236099 | WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH | 1 | 75.00€ |



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.be